

# FNd 7026

Volně stojící mraznička s NoFrost

◇ Plus



volně stojící spotřebič

# FNd 7026

Volně stojící mraznička s NoFrost  
Plus

← 70 →



No Frost

Smart Device ready

Touch Display

Easy Open

Frost Protect

Super Frost

Vario Space

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energetická třída                  |                                                                                                                     |
| Spotřeba energie za 365 dní/24 h   | 208 / 0,569 kWh <sup>1</sup>                                                                                        |
| Celkový objem                      | 311 l <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Hluk - akustický výkon             | 37 dB(A)                                                                                                            |
| Klimatická třída                   | SN-T (+10 °C Do +43 °C)                                                                                             |
| Dveře / boční stěny                | Bílá / Bílá                                                                                                         |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H)    | 165,5 / 69,7 / 76 <sup>1</sup>                                                                                      |
| <b>Ovládací prvky</b>              |                                                                                                                     |
| Typ ovládání                       | LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika<br>Digitální ukazatel teploty                            |
| Rozhraní                           | SmartDeviceBox: volitelné příslušenství                                                                             |
| Alarm dveří                        | vizuální a akustický                                                                                                |
| Výstražný signál                   | vizuální a akustický                                                                                                |
| <b>Mrazicí část</b>                |                                                                                                                     |
| Počet hvězdiček mrazicí části      | ****                                                                                                                |
| Osvětlení                          | –                                                                                                                   |
| Počet zásuvek v mrazicí části      | 6 různě objemné boxy s integrovaným vedením zásuvek, VarioSpace<br>Nejhornější zásuvka s komfortní funkcí naklápění |
| Zmrazovací kapacita za 24 h        | 17 kg                                                                                                               |
| Skladovací doba při výpadku proudu | 18 h                                                                                                                |
| VarioSpace                         | Ano                                                                                                                 |
| Miska na ledové kostky             | 1                                                                                                                   |
| <b>Přednosti vybavení</b>          |                                                                                                                     |
| Dveřní zarážka                     | Vpravo zaměnitelné                                                                                                  |
| Výměnná těsnění dveří              | Ano                                                                                                                 |
| EAN                                | 4016803131595                                                                                                       |

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.  
<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

## Funkce



### NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmražené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.



### SmartDeviceBox jako dovybavení

Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.



### Bílá

Jednoduché, klasické, velmi kvalitní: Díky svému leskle bílému lakovanému povrchu se spotřebič Liebherr dokonale hodí do decentního prostředí – a zůstávají navzdory trendům a módním vlnám nadčasové, krásné a funkční. Bílé povrchy jsou odolné a snadno se čistí. Aby váš spotřebič Liebherr zůstal po mnoho let stejně krásný, jako je dnes.



### Dotykový displej

Opravdu se vás dotkne: Dotykový displej vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu vaší chladničky.



### EasyOpen

Znáte to? Když při ukládání nákupu do mrazničky zjistíte, že jste na nějakou potravinu zapomněli, musíte při otevírání dveří vyvinout velkou sílu. To se vám u spotřebiče Liebherr nestane: Díky funkci EasyOpen lze dveře pohodlně a jednoduše otevřít i několikrát za sebou.




### Zapusťený úchyt

Mimořádné a funkční: Díky průběžnému svisle a ergonomicky umístěnému zapuštěnému úchytu se spotřebič velmi snadno otevírá. Moderní a puristický design navíc umožňuje dokonalou integraci do kuchyně bez úchytů.

## Technický výkres

---



Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (29.01.2026)

