

FKvesf 1805

Frigorifero sottopiano a libera installazione con raffreddamento dinamico
Premium



FKvesf 1805

Frigorifero sottopiano a libera installazione
con raffreddamento dinamico

Premium



Volume lordo/utile	171/160 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/600/850
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	513/441/702
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	309 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC2
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	47 dB(A)
Valore collegamento	1,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	+1 °C a +15 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/silver
Materiale porta / colore	Edelstahl / Edelstahl
Materiale contenitore interno	Kunststoff weiß
Tipo di comando	Drehregler
Display	außen digital
Illuminazione interna	LED
Griglie regolabili di appoggio	3
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	115/7
Capacità bottle da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	217/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	Ergonomischer Stangengriff
Chiusura	mechanisch
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	36,5/34,9 kg
EAN-Nr.	9005382161050

³ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

Caratteristiche



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.




Display digitale della temperatura

Il display digitale indica esattamente la temperatura interna del vano frigorifero. Il display si trova all'esterno e fornisce tutte le informazioni senza la necessità di aprire la porta.



Modelli sottopiano


Molti modelli Liebherr possono essere integrati sottopiano. In questo caso è necessario predisporre una griglia (min. 200 cm²) sul piano di lavoro per garantire sufficiente aerazione all'apparecchiatura. In caso non fosse possibile realizzare una griglia, l'altezza della nicchia deve essere di almeno 860 mm per facilitare la dissipazione del calore. Le apparecchiature sottopiano rappresentano una soluzione compatta ideale per ambienti ristretti.



Porte reversibili

Le apparecchiature Liebherr presentano di fabbrica le cerniere a destra. È possibile invertire la porta per adattare le apparecchiature agli ambienti in cui saranno posizionate.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)

