
Standgeräte 2025

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





Zeitlose Frische

Bei Lebensmitteln achten Sie auf höchste Qualität und maximal authentischen Genuss. Sie gehen den kleinen Umweg zum regionalen Käsestand, legen Wert auf fangfrischen Fisch und ernten gerne Ihre eigenen Radieschen. Wäre es nicht perfekt, wenn diese Qualität, auch nach einigen Tagen Lagerung im Kühlschrank, noch unverfälscht zu schmecken ist? Die Zeit also quasi stehen bleiben würde? Wir finden schon.

Deshalb ist es unser Antrieb, immer wieder neue und noch bessere Lösungen zu entwickeln, um für verschiedenste Lebensmittel optimale Lagerbedingungen zu garantieren. Für langanhaltende Frische, den Schutz von wertvollen Vitaminen und für ein Geschmackserlebnis wie direkt nach dem Kauf oder der Ernte. Aber überzeugen Sie sich am besten selbst von unseren Standgeräten 2025.



CBNsda 575i ○ Prime-Serie



Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind für uns nicht nur Schlagworte. Deshalb gewähren wir Ihnen und Ihren Kund:Innen das jetzt für **10 Jahre** kostenlos auf alle Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A und ausgewählte Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B bei Kauf bis 31.12.2025 und Registrierung innerhalb von 12 Monaten.

Die Geräte mit 10 Jahre Herstellergarantie sind in den Übersichten mit dem nebenstehenden Signet gekennzeichnet – weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf home.liebherr.com.



Gehört das Gerät nicht in das oben genannte Sortiment, dann haben Ihre Kund:Innen Anspruch auf eine **5 Jahres** Herstellergarantie, welche auf das gesamte Sortiment gilt.

Inhalt


Qualität	6
Nachhaltigkeit	8
Gute Gründe	12
Frischetechnologien	14
EasyFresh	16
BioFresh	17
BioFresh Professional mit HydroBreeze	18
BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe	20
Design	22
Komfort und Flexibilität	28
Wasser und Eis	34
SmartDevice	38
Benutzeroberfläche	40
Serien	42
Zubehör	44
Sortimentsübersicht	46
French-Door-Kombinationen	50
Side-by-Side-Kombinationen	62
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil unten)	82
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil oben)	112
Kühlschränke	116
Tischkühlschränke	130
Gefrierschränke	136
Tischgefrierschränke	150
Gefriertruhen	154
Weinschränke	158
Humidor	174

Auch das kleinste Detail verdient größte Aufmerksamkeit.

Wir legen Wert auf kompromisslose Qualität – bis hin zum kleinsten Schraubchen – und das von Beginn an. Seit 1954 fertigen wir hochwertige Kühl- und Gefriergeräte und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor alle unsere Produkte. Deutsche Ingenieurskunst – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.

Komfort ist für alle da.

Unsere neuen Standgeräte sind in verschiedenen Serien erhältlich: Pure, Plus, Prime und Peak. Aber ganz egal für welche Serie Sie sich entscheiden, die kompromisslose Liebherr-Qualität bekommen Sie mit jedem einzelnen Liebherr zu spüren, denn eine Menge Features sind jetzt bereits in unseren Geräten der Pure-Serie standardmäßig verbaut. Zum Beispiel die automatische Abtaufunktion NoFrost, oder die EasyFresh-Technologie für die Lagerung von Obst und Gemüse, oder unser Feature DuoCooling. Dank zwei getrennter Kältekreisläufe sorgt diese Technologie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die gelagerten Lebensmittel trocknen so weder aus noch wird Geruch übertragen.



CNd 5704 ◦ Pure-Serie

Nichts sollte kürzer halten als lange.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Das entspricht einer Nutzung von mehr als 15 Jahren. Auf diese Lebensdauer werden auch alle anderen Funktionsteile bei uns getestet.

Und falls wider Erwarten doch mal eine Kleinigkeit nicht mehr Ihren Wünschen entspricht, können das Sie oder unsere flächendeckenden Premium-Servicepartner in aller Regel schnell korrigieren denn jedes unserer Geräte ist extrem reparaturfreundlich. Alle wesentlichen Ersatzteile halten wir teilweise für weit über 10 Jahre vor. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern spart Ihnen auch Geld für kleinere Reparaturen oder den Kauf eines neuen Geräts.



EasyFresh für Obst und Gemüse ab Pure-Serie



Magnetische Türdichtung gewährleistet sicheres Schließen.

Wir sagen nicht nur. Wir garantieren auch.

Während der Fertigung nehmen wir sämtliche Komponenten unserer Kühlschränke ganz genau unter die Lupe und testen weit schärfer und öfter als es gesetzlich gefordert ist – zuletzt kurz vor der Verpackung. Erst dann dürfen sich unsere Geräte ein wenig ausruhen. Alle unsere Fertigungsstandorte sind nach den internationalen Normen für Qualität ISO 9001, Energiemanagement ISO 50001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert. Nichts fällt uns daher leichter, als Ihnen für mindestens zwei Jahre zu garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern und besonders einfach einzubauen sind.

Zu guter Letzt noch ein Geschenk: unsere 10-Jahre-Kompressorgarantie. Die gibt es gratis bei Registrierung innerhalb des ersten Jahres.

Kurzum: Eines ist sicher – Sie werden an Ihrem Liebherr sehr lange Freude haben.

Unser Weg in die Zukunft

Unsere Produktinnovationen verbindet eines: Sie beschreiben den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Verantwortung zu übernehmen, ist schon in unseren Grundwerten manifestiert. So hat die Forschung und Entwicklung von ökologischen Lösungen bei uns seit Jahrzehnten Tradition. Dabei haben wir stets den gesamten Produktlebenszyklus im Blick.

Menschen und nachhaltiges Wirtschaften

Die Einhaltung der Menschenrechte ist für uns von äußerster Wichtigkeit. Wir legen Wert darauf, alle Menschen gleich zu behandeln und die Gesundheit und Sicherheit sowie die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden zu gewährleisten. Außerdem wollen wir einen positiven Beitrag in unseren Gemeinden leisten.

Darüber hinaus legen wir auch Wert auf verantwortungsvolle und wirtschaftliche Praktiken, einschließlich langfristiger Finanzplanung und Selbstfinanzierung. Fairness gegenüber anderen Marktteilnehmern, die Einhaltung von Gesetzen sowie von internen Standards und Verhaltenskodizes sind integraler Bestandteil unseres Ansatzes.

Recycling/Entsorgung

Wir streben langfristig eine Kreislaufwirtschaft an und gestalten unsere Produkte aktiv für eine mögliche Wiederverwendbarkeit unserer gebrauchten Materialien, indem wir ihre Trennbarkeit erhöhen.

Materialien

Wir möchten die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten reduzieren und bereiten kreislauffähige Produkte vor, indem wir verstärkt erneuerbare Materialien und Rezyklate in unseren Geräten verwenden und die Vielfalt unserer Materialien reduzieren. Dabei betrachten wir das gesamte Produkt.



Nutzung

Wir reduzieren unsere Umweltbelastung, indem wir weiterhin erstklassige energieeffiziente Produkte anbieten, die maximal haltbar und leicht zu reparieren sind – unterstützt durch einen vorausschauenden Kundenservice. Außerdem bieten wir Ihnen Produkte und Lösungen an, die Ihnen dabei helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Dazu mehr auf den nächsten Seiten.

Produktion

Wir möchten umweltbewusst produzieren, indem wir den Energiebedarf unserer Werke senken und verstärkt erneuerbare Energiequellen nutzen. Mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Minimierung von Abfall und der Vermeidung von Verunreinigungen reduzieren wir unsere Umweltauswirkungen über die CO₂-Emissionen hinaus.*

Perfekt ausgewogen: ein starkes Gesamtpaket.

Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner. Neben dem geringen Stromverbrauch punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel, einer langen Lebenszeit und ordentlich Leistungsreserven, wenn es mal darauf ankommt. Wir haben bereits bei der Entwicklung also sehr viele Faktoren gleichzeitig im Blick und bieten das optimal ausbalancierte Gerät. Oder anders: Aller guten Dinge sind bei uns sogar vier.



Performance in Balance – in Perfektion: Unsere BluPerformance-Technologie

Das Innovative unserer BluPerformance-Modelle: Wir haben die gesamte Kältetechnologie im Gerätesockel integriert. Dadurch bieten die Geräte bei gleicher Größe deutlich mehr Nutzinhalt. Sie haben also spürbar mehr Platz für Ihre Lebensmittel und Getränke. Darüber hinaus konnte dank besserer Be- und Entlüftung im Sockel auch die Energieeffizienz erneut gesteigert werden. Und leiser sind unsere Geräte nun auch. Wir sind sicher: Diese Technik begeistert nicht nur Technikfans.



Energieverbrauch

Unsere neuen Standgeräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und dank geringer Stromkosten auch Ihren Geldbeutel.

Kühlvolumen

Für alle Familiengrößen, Lebenssituationen und Nischenhöhen findet sich bei uns das passende Gerät. Von extra-großen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, keinen Liter Rauminhalt zu verschenken, zum Beispiel durch platzsparend ins Gehäuse eingelassene Beleuchtungslösungen.

Geräuschniveau

In modernen Wohnkonzepten verschmelzen Küche und Wohnraum mehr und mehr. Das unterstreicht die Bedeutung besonders leiser Kühlgeräte. Unser neues Standprogramm bietet deshalb eine breite Auswahl von extrem leisen Geräten. Teilweise werden sogar die ultraleisen 32 dB erreicht.

Kälteleistung


Intelligente Sensorik passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – so sind unsere Standgeräte im Alltag sehr energieeffizient und sparsam. Gleichzeitig bieten sie ordentlich Leistungsreserven, zum Beispiel, um nach dem Wocheneinkauf eine größere Menge Lebensmittel zu kühlen.



Hocheffizient: So sparsam ist ein Liebherr

Wie effizient unsere Geräte sind, zeigt das Online-Tool der von der EU finanzierten Projekte LABEL2020 und BELT. Auf dieser Seite können Sie den Stromverbrauch sowie viele weitere Produktdaten von Elektrogeräten aufrufen und miteinander vergleichen. Dabei berücksichtigt der Rechner die lokalen Strompreise und weist die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer aus. Der Vergleich zeigt: Ein Liebherr lohnt sich!

Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
3. Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
4. Die Summe des Volumens* aller Gefrierfächer.
5. Die Summe des Volumens* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
6. Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.



Black Steel Interior

Light Tower



Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Wegweisende Frischtechnologien

Liebherr gehört seit jeher zu den Vorreitern in punkto Frische. Technologien wie EasyFresh, BioFresh und BioFresh Professional mit HydroBreeze halten Lebensmittel deutlich länger frisch, da sie optimale Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen gewährleisten. Für längere Haltbarkeit, weniger Lebensmittelverschwendung und nicht zuletzt selteneres Einkaufen.



Komfort, der aus dem Leben kommt

In Punkto Bedienkomfort lassen Liebherr-Geräte keine Wünsche offen. Und übrigens auch keine Türen. Schließlich sind unsere Ingenieure auch Hausfrauen- und -männer oder kurz: Menschen. Und die haben gerne sinnvolle Funktionen, die das Leben spürbar einfacher machen, wie flexible Ablagesysteme, komfortable Teleskopauszüge und eine intuitive Steuerung.

Licht ist nicht gleich Licht

Bei Liebherr verschmelzen Helligkeit, Funktionalität und Design zu einzigartigen Lichtkonzepten. Diese sorgen nicht nur für eine gleichmäßige Ausleuchtung und bessere Übersicht, sie setzen auch ästhetische Highlights und offenbaren durchdachte Details, wenn sie etwa gleichzeitig als Halterung von Glasplatten dienen. Mit Licht und Design beweist Liebherr einmal mehr sein Händchen für optische und technische Raffinessen. Fast zu schade, um es hinter der Kühlschranktür zu verbergen.



Infinity Spring

Erfrischend ohne Ende

Ob die kristallklare Wasserquelle InfinitySpring, der automatische Eiswürfelproduzent IceMaker oder Eiswürfel im Handumdrehen mit EasyTwist-Ice – die Wasser- und Eis-Features von Liebherr sorgen für perfekte Erfrischungen direkt aus dem Kühl- oder Gefrierfach, mit oder ohne Festwasseranschluss. Das ist nachhaltig, komfortabel und einfach nur „aaaaaah“.



Soft-Telescopic Rails

Länger lecker.

Bei Ihrem Einkauf machen Sie keine Kompromisse. Sie achten auf natürliche Zutaten, beste Qualität und maximale Frische. Ganz klar: Wer so viel Wert auf gute Lebensmittel legt, möchte sie auch lange erhalten. Genau dafür haben wir innovative Frischetechnologien entwickelt und verfeinern sie von Jahr zu Jahr. Damit Ihre Lebensmittel auch nach einiger Zeit im Kühlschrank noch unverfälscht schmecken.



EasyFresh. Ideal für Obst und Gemüse.

Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



BioFresh. Unser Alleskönner.

Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0 °C deutlich kühler als im Rest des Gerätes. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



BioFresh Professional mit HydroBreeze. Kühlen wie die Profis.

Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe. Wie fangfrisch vom Markt.

Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2 °C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



DuoCooling. Kein Austrocknen.

Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



NoFrost. Nie mehr abtauen.

Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

+ 10 Tage

+ 8 Tage

+ 3 Tage

Easy Fresh

+ 10 Tage

Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



Bio Fresh

+ 11 Tage

+ 12 Tage

+ 40 Tage

+ 40 Tage

+ 48 Tage

Kühl und nebelig. Traumwetter für Ihr Gemüse.

Unser Feature HydroBreeze steht exemplarisch für unseren maximalen Frischeanspruch. Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe legt. Der Nebel sorgt für knackige Frische, verbessert die Struktur und lässt auch sehr feinblättriges Gemüse extra lange halten. Darüber hinaus sorgt er für einen optischen Wow-Effekt im BioFresh Professional-Safe.




Das Frischegeheimnis der Natur.

Das Salinas-Tal in Kalifornien gilt als Salatschüssel der USA. Und das liegt auch an den besonders günstigen klimatischen Bedingungen. Durch die Nähe zu den kühlen Küstengewässern des Pazifiks legt sich im Sommer ein feiner feuchter Nebel über das Tal und die Felder. Das verhindert ein Austrocknen des hier angebauten Gemüses. Genau von diesem Prinzip haben wir uns inspirieren lassen – für unseren BioFresh Professional mit HydroBreeze.



Bei jeder Türöffnung wird ein kalter Frischenebel erzeugt.



+ 8 Tage

+ 10 Tage

+ 8 Tage

+ 12 Tage

+ 40 Tage

+ 11 Tage

+ 12 Tage



Mehr zu
HydroBreeze

Tagesangaben beziehen sich auf
den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Wie fangfrisch vom Markt. Mit unserem Fish & Seafood-Safe.



Damit Fisch und Meeresfrüchte auch nach einigen Tagen noch so frisch schmecken, wie direkt am Marktstand, braucht es ein Kühlfach, das die Frische bewahrt – wie unseren Fish & Seafood-Safe. Hier lagern Fisch und Meeresfrüchte bei $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ und geringer Luftfeuchtigkeit. Perfekte Bedingungen, um deutlich länger fangfrischen Geschmack zu genießen.



Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



Flexible Nutzung
Die Fläche im BioFresh Professional-Safe kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So lässt sich die $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ -Zone partiell oder auch komplett in eine Temperatur-Zone umwandeln, die nur bei knapp über $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegt. Hier lagern zum Beispiel Fleisch- und Milchprodukte optimal. Die vier möglichen Optionen haben wir für Sie hier unten abgebildet:



Setzen Sie ein Statement. In Ihrer Küche.


Kühlschränke sind längst keine einheitsweißen Küchengeräte mehr. Gerade weil die Trennung zwischen Ess- und Wohnbereich inzwischen meist fließend ist, spielt das Design eine immer größere Rolle. Die neue puristische Formensprache eines Liebherr besticht dabei durch seine außergewöhnliche Kantenführung,

edle Oberflächen und die schnörkellose Silhouette. Ein klassisch, exklusiver Look, mit dem sich unsere Geräte einerseits nahtlos in jede moderne Küche einfügen und gleichzeitig doch hervorstechen. Aber genug der Worte: Das Design spricht ja eigentlich schon für sich.

Unsere Geräte gibt es mit Display entweder direkt in der Tür integriert oder für Puristen im Inneren des Gerätes.



XRFbd 5220 ♦ Plus-Serie



InteriorFit. Perfekt eingepasst.

Küchennischen elegant ausnutzen. Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in Ihre Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.



XRFbs 5295 Δ Peak-Serie

Black Steel Interior

Innen so geschmackvoll wie außen:

Schwarzer Edelstahl innen wie außen machen unsere BackSteel-Geräte zu einem besonderen Augenschmaus durch und durch.

**Unsere Optionen:
Edel, edel oder edel.**

Jede Küche ist einzigartig und darum sollte auch ein Kühlschrank nicht von der Stange sein. Wir bieten eine Auswahl an ganz unterschiedlichen hochwertigen Materialien, dezenten Farben und ergonomischen Griffdesigns. Doch ganz egal, wie sich Ihre Kundinnen und Kunden entscheiden: Bei diesen exklusiven Optionen können sie es eigentlich nur richtig machen.

Grifflösungen

Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung der Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmoniert mit einem reduzierten, grifflosen Küchendesign.



Türfronten

Oberflächen

Zur Auswahl stehen folgende abgebildete Designs:

SmartSteel



BlackSteel



SteelFinish



White



BlackSteel Interieur

BlackSteel-Standgeräte und ausgewählte Einbaugeräte werden durch BlackSteel-Elemente auch im Innenraum zu einem exklusiven Blickfang.



Für Lebensmittel mit höchsten Ansprüchen.

Ganz egal, wie sehr Sie das Äußere Ihres Liebherrn begeistert, irgendwann ist es Zeit, ihn auch mal zu öffnen. Gut also, dass auch sein Inneres optisch überzeugt.

Design trifft Funktionalität.

Puristisch und zeitlos auf der einen Seite, elegant und exklusiv auf der anderen: Die neue Designsprache fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Im Innenraum überzeugen edle Glas- und Edelstahlkomponenten. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild. Dieses wird vom neuen Beleuchtungskonzept sanft in Szene gesetzt.



Das neue LightTower-Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.



Wir haben einfach noch einfacher gemacht.

Kühl- und Gefriergeräte werden täglich genutzt. Deshalb entwickeln wir Standgeräte, die mit Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und Flexibilität punkten – von der ersten Türöffnung bis ins kleinste Ausstattungsdetail.

Das Leben ist ein Wunschkonzert.

Die Ausstattungsdetails der neuen Standgeräte eröffnen Ihnen mehr Freiraum: Die teilbare Glasplatte mit der mühelosen Einhand-Bedienung schafft Platz für hohe Gefäße und Karaffen. Sie lieben es ordentlich? Mit der VarioBox und dem VarioSafe lagern Sie kleinere Gegenstände übersichtlich in Tür oder Innenraum ein – immer genau auf der Höhe, die Ihnen gefällt.

Lust auf kalte Getränke? Die Glasablage über dem BioFresh-Safe verwandelt sich im Handumdrehen in eine Flaschenablage.

Bei unseren Kühl-Gefrierkombinationen mit VarioTemp lassen sich die Gefrierfächer variabel auf eine andere Temperatur umstellen. So kann das Gefrierteil als Kühl- oder Kellerteil genutzt werden.

VarioSpace wiederum schafft Platz für den größten Truthahn oder die höchste Eistorte im Gefrierteil. Apropos Torte: Für alle Backfans bieten unsere Kühlschränke und Kombinationen sogar ausreichend Platz für ein belegtes Backblech im Kühlteil.

Voller Lebensmittel. Und Komfort.

Damit alle Ihre Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind, haben unsere Geräte im Kühl- und Gefrierteil Teleskopschienen, auf denen die Schubfächer ganz einfach vor- und zurückgleiten. Ebenfalls auf Schienen lagert das Auszugsbord mit zwei Flaschenkörben, die durch einen integrierten Griff leicht entnommen werden können. Und auch wenn Sie alle Zutaten und Getränke gefunden haben, bleibt es komfortabel für Sie. Dank des SoftSystems. Damit schließen unsere Türen immer sanft und gedämpft, selbst wenn der Schwung mal etwas zu stark war.





Schubfächer auf Teleskopschienen
Damit alle Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind – angenehm leichtes Öffnen und Schließen, selbst bei voller Beladung.



FlexSystem
Sorgt für besondere Übersichtlichkeit im BioFresh-Safe. Kleinere Portionen Obst und Gemüse oder empfindliche Lebensmittel lassen sich hier perfekt verstauen.



VarioSafe
So lagern Sie kleinere Gegenstände übersichtlich im Innenraum – immer genau auf der Höhe, die Ihnen gefällt.

Lagerplatz nach Bedarf

Mit VarioTemp kann das Gefrierfach alternativ zum Kühlteil mit einer Temperatur stufenlos zwischen -2 °C und +14 °C umgestellt werden.

Damit sind Sie zum Beispiel auch für große Partys immer bestens vorbereitet, denn der Gefrierbereich kann bei Bedarf als weitere Kühlzone für Häppchen oder zur Getränkeabkühlung genutzt werden oder aber als Kellerfach für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln, Zwiebeln und Ähnliches.

Ihre Familie hat sich vergrößert und der Platz in Ihrer Kühl-Gefrierkombination geht zur Neige? Kein Problem. Mit VarioTemp können Sie auch die Gefrierfächer als Kühlgerät in der Küche verwenden. In Kombination mit einem separaten Gefriergerät haben Sie nun ausreichend Platz, um auch die Großfamilie mit frischen Lebensmitteln bestens zu versorgen.



Nutzung als Gefrierfach (-18 °C)



Nutzung als Kühlteil (-2 °C bis +9 °C)



Nutzung als Kellerfach (+14 °C)



Schweres Öffnen von Gefriergeräten: ein Problem aus der Vergangenheit.
Dank der neuen EasyOpen-Technologie lassen sich Gefriergeräte jederzeit geschmeidig und mühelos öffnen – auch ohne Griff. Wie wir das schaffen? Mithilfe einer neuartigen Türdichtung und des neuen BluPerformance Technikmoduls ist es uns gelungen, Türöffnungskräfte um die Hälfte zu reduzieren. Platzsparend, einfach, komfortabel.



SpaceBox
Ideal für alles, was ein wenig mehr Platz braucht.



SoftSystem-Schließdämpfung
Der besonders leise und gedämpfte Türverschluss ist bereits ab unserer Plus-Serie integriert.



VarioSpace
Praktisch für großes Gefriergut, zum Beispiel die mehrstöckige Geburtstagstorte.

Diese Quelle entspringt im Kühlschrank.

Mit dem InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.

Schnell zapfen, statt lange tragen.

Der flächenbündig integrierte Wasserspender ist immer da, wenn er gebraucht wird und nahezu unsichtbar, wenn nicht. Er eignet sich für Gefäße fast jeder Größe, auch für Karaffen oder Flaschen für den Wassersprudler. Für perfekte Wasserqualität sorgt das integrierte Filtersystem. Übrigens: Im Unterschied zu herkömmlichen Tischwasserfiltern muss dieser nur jedes halbe Jahr getauscht werden.



BottleTimer.

Sorgt für eine extra schnelle Kühlung von Getränken und erinnert Sie via SmartDevice-App an vergessene Flaschen im Gefrierfach.

Bevor das Eis ausgeht, gehen die Cocktails aus.

Sie laden gerne zu sich ein und können nie genug Gäste um sich herum haben? Dann werden Sie unsere Eis-Features lieben. Eines ist sicher: Auf Ihrer Party wird kein Getränk ungekühlt bleiben.



Eisvorrat, selbst für die größte Party: der IceTower.

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 Kilogramm Eiszwürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei soviel Kühlgut einigermaßen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiszwürfelschaufel dazu.



Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice.

Mal schnell einen Vorrat an Eiszürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiszwürfel lösen. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.



Lässt Eiszwürfel regnen: der IceMaker.

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiszwürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiszwürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls dann doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluß verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.

Immer bestens vernetzt

Alle unsere Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung aller Kühl- oder Gefriergeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.



home.liebherr.com/getsmart

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



Kühlschränke, die keine Wünsche offenlassen – und keine Türen.

Es geht uns nicht darum, die Kühlschränke mit den meisten Funktionen zu entwickeln. Sondern Kühlschränke mit genau den Funktionen, die die Lebensmittel sicher lagern und die Kunden wirklich brauchen. Die das Leben spürbar erleichtern. Und diese Features dann in technischer Perfektion umzusetzen.










Display in der Tür









Display hinter der Tür





Sicher ist sicher.

-  **Türalarm**
Alarm bei offener Tür, auch visuell durch pulsierende LED-Beleuchtung.
-  **Temperaturalarm**
Optische und akustische Warnung, sobald die Temperatur im Gefrierfach ein kritisches Level erreicht.
-  **Stromausfallalarm**
Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall für sichere Lagerung.
-  **Geräteausfallalarm**
Optische und akustische Warnung bei Auftreten eines Geräteausfalls.
-  **Reminder**
Automatische Erinnerung für Wartung und Pflege.
-  **Eingabesperre**
Verhindert jegliche Einstellungen oder Aktivierungen von Funktionen.
-  **DemoMode**
Zur optimalen Präsentation des Geräts am PoS: Bedienoberfläche und Beleuchtung an, Kühlung aus.




Ein Touch mehr Komfort.

-  **CleaningMode**
Für vollen Durchblick bei der Reinigung schaltet die Kühlung ab, während die Beleuchtung an bleibt.
-  **PartyMode**
Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und maximale Eisproduktion aktiviert.
-  **HolidayMode**
Ventilator, SuperCool und SuperFrost werden abgeschaltet, die Kühltemperatur auf +15°C erhöht, um Strom zu sparen. Das Gefrierfach bleibt eingeschaltet.
-  **EnergySaver**
Erhöhung der Standard-Temperatur auf maximal +7°C zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
-  **SabbathMode**
Die gesamte Beleuchtung und Töne werden ausgeschaltet, Deaktivierung nach 80 Stunden.
-  **Spracheinstellung***
Variable Spracheinstellung von 12 Sprachen.
-  **Status Indicator**
Immer sicher sein, dass alles in Ordnung ist – dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.

Kernkompetenz Kühlen.

-  **Temperaturanzeige**
Im Display erscheint immer der aktuelle Temperaturwert. Eine Änderung wird im Menü blinkend angezeigt.
-  **SuperFrost**
Erhöhung der Kälteleistung im Gefrierfach für vitaminschonendes Einfrieren.
-  **SuperCool**
Erhöhung der Kühlleistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt.
-  **VarioTemp**
Das komplette Gefrierfach kann durch variable Temperatureinstellung zwischen -2 °C und +14 °C auch zum Kühlen oder als Kellerfach verwendet werden.

Einfach smart per App.

-  **NightMode**
Alle Töne werden abgeschaltet – und die Beleuchtung wird gedimmt. Für ungestörte Ruhe.
-  **BottleTimer**
Extra schnelle Kühlung durch Aktivierung von SuperFrost. Automatische Erinnerung via App, die Flaschen aus dem Eisfach zu nehmen.
-  **IceCubeTimer****
Eiswürfelproduktion im erhöhten Tempo. Sobald die Eiswürfel bereit sind, erfolgt die Benachrichtigung per App.


Für einen guten Überblick.
Schon bevor Sie den
Kühlschrank aufmachen.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?
Eine Kundenfrage, die nicht immer ganz einfach
zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen
die Orientierung noch einfacher gemacht und
unser Sortiment in vier gut nachvollziehbare
Serien eingeteilt.

○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse. Schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.



◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig zu erleichtern.

◻ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

Praktisches Zubehör für jeden Bedarf.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr-Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

Unser Zubehör

Finden Sie online direkt beim Wunschmodell in unserem Liebherr-Hausgeräte-Shop home.liebherr.com oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen zum Beispiel VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



VarioBoxen



FlexSystem



Flaschenablage

Nützliche Helfer aller Art

Von der Butterdose mit Einhandbedienung bis zur leicht befüllbaren Eiswürfelschale mit Deckel oder dem praktischen Gefriertablett. Das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



Butterdose



Eiswürfelschale mit Deckel



Gefriertablett



EasyTwist-Ice

Eis im Handumdrehen - ganz ohne Festwasseranschluss. Mit Wassertank und einer einfachen Drehung schnell einen Vorrat an Eiswürfen schaffen. Als Zubehör einfach zum Nachrüsten.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Der Filter ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität.




SmartDeviceBox

Sie können Ihren Liebherr mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Sortimentsübersicht nach Gerätehöhe und Serie

- △ Peak-Serie
- Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie



Side-by-Side

Kühl-Gefrierkombination | Kühl-Gefrierkombination

EasyFresh				
EasyFresh EasyFresh	XCCsd 5250			76
NoFrost NoFrost	SCNsdc 525i-617	SCNsdc 525i		

Side-by-Side


Wein/Gefrierschrank | Kühlschrank

BioFresh Professional				
Wine HydroBreeze	XRCbs 5295			66
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i	SRBbsc 529i		
IceMaker				
	XRCst 5295			67
	SWNstd 529i	SRBstc 529i		

Gefrierschrank | Kühlschrank

BioFresh Professional				
NoFrost HydroBreeze	XRFbs 5295			68
IceTower InfinitySpring	SFNbsd 529i	SRBbsc 529i		
	XRFst 5295			69
	SFNstd 529i	SRBstc 529i		
NoFrost Fish & SeaFood	XRFsf 5265			71
IceTower	SFNsdd 526i	SRBsdd 526i		
BioFresh				
NoFrost BioFresh	XRFsf 5245			73
IceTower	SFNsfd 5247	SRBsfc 5220		
NoFrost BioFresh	XRFsf 5225			75
	SFNsfd 5227	SRBsfc 5220		
EasyFresh				
NoFrost EasyFresh	XRFsf 5240			74
IceTower	SFNsfd 5247	SRsfd 5220		
NoFrost EasyFresh	XRFsd 5230			77
	SFNsdd 5237	SRsdd 5230		
	XRFbd 5220			79
	SFNbdd 5227	SRbdd 5220		
	XRFsf 5220			80
	SFNsfd 5227	SRsfd 5220		
	XRF 5220			81
	SFNd 5227	SRd 5220		

- △ Peak-Serie
- Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie



French-Door-Kombinationen

BioFresh Professional/HydroBreeze			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone		MBsddi 9058	58
InfinitySpring/IceMaker/VarioTempZone	MBbsdi 9556	56	
	MBsddi 9556	57	
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone	MBtsdi 9528	58	MBsddi 9028
	MBsddi 9528	57	
IceMaker/VarioTempZone			MBbsdi 9024
			MBsddi 9024
			MBtsdi 9024
IceMaker			CBNste 8872
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone		Msd 9012	61

Kühl-Gefrierkombinationen - BioFresh Professional

NoFrost			
HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp	CBNbsc 778i	88	
HydroBreeze/IceMaker/VarioTemp			CBNstb 579i
			92

Kühl-Gefrierkombinationen - BioFresh

NoFrost			
EasyTwist-Ice/VarioTemp		CBNsda 575i	93
VarioTemp	CBNsda 775i	89	CBNsdc 765i
EasyTwist-Ice			90
		CBNnda 572i	94
		CBNsda 572i	94
		CBNa 572i	95
		CBNsfc 572i	95
		CBNc 5723	96
		CBNsdc 573i	93
			CBNsda 5223
			CBNsfc 5223
			CBNc 5223
			CBNsdc 522i

Sortimentsübersicht nach Gerätehöhe und Serie



- △ Peak-Serie
- Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

Kühl-Gefrierkombinationen – EasyFresh

NoFrost				
VarioTemp			SCNsdc 525i	106
			SCNsdc 525i-617	106
EasyTwist-Ice	CNd 7723	91	CNc 5724	97
	CNsfd 7723	91	CNbda 5723	98
			CNsda 5723	98
	CNsfa 7723	91	CNsfd 5704	99
			CNd 5704	99
			CNsdc 5703	100
			CNsfd 5703	101
			CNd 5703	101
			CNc 5703	101
			CNsfd 5203	105
			CNd 5203	106
			CNsfc 5023	107

Kühlschränke

BioFresh Professional				
HydroBreeze	SRBbsc 529i	122		
	SRBstc 529i	122		
Fish & Seafood	SRBsdd 526i	123		
BioFresh	SRBsfc 5220	124		
	Rbc 5220	125		
EasyFresh	SRsdd 5230	124	Rd 5000	127
	SRbdd 5220	125	Rd 4600	127
	SRsfd 5220	126		
	SRd 5220	126		



- △ Peak-Serie
- Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

Gefrierschränke

NoFrost				
IceTower	SFNbsd 529i	144		
	SFNstd 529i	145		
	SFNsdd 526i	145		
	SFNsfd 5247	146		
	SFNsdd 5237	147	FNd 5026	149
	SFNbdd 5227	148	FNd 4625	149
	SFNsfd 5227	148	FNd 4224	149
SFNd 5227	148			

Gefrierschränke




NoFrost	FNc 7227	142	FNa 6635	143
---------	----------	-----	----------	-----

Tischkühlschränke

EasyFresh	Rsdci 1621	132		
	Rdi 1621	132		
	Rsdci 1620	133		
	Rdi 1620	133		
			Re 1401	134
			Re 1201	135
			Re 1400	134
			Re 1200	135
			Re 1000	135

Tischgefrierschränke

NoFrost	FNsddi 1624	152	FNc 1404	153
	FNdi 1624	152		
SmartFrost			Fc 1404	153
			Fd 1404	153



French-Door-Kombinationen



French-Door-Kombinationen

2 Türen,
2 Gefrierschubladen



◆ Plus-Serie



○ Prime-Serie

4-türig



○ Pure-Serie



◆ Plus-Serie



○ Prime-Serie

	○ Pure-Serie	◆ Plus-Serie	○ Prime-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
	PowerCooling-System	PowerCooling-System	PowerCooling-System
Komfort und Flexibilität	VarioTempZone	VarioTempZone	VarioTempZone
	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten
	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten
	Eierabsteller	Eierabsteller	Eierabsteller
	Abklappbarer Türabsteller	Abklappbarer Türabsteller	Abklappbarer Türabsteller
	Flexible Türabsteller im Kühlteil	Flexible Türabsteller im Kühlteil	Flexible Türabsteller im Kühlteil
	Organizer für Türabsteller im Kühlteil	Organizer für Türabsteller im Kühlteil	Organizer für Türabsteller im Kühlteil
	Universalbox	Universalbox	Universalbox
		FlexBox	FlexBox
		Flaschenablage über den BioFresh-Safes	Flaschenablage über den BioFresh-Safes
	Türabsteller im Gefrierteil	Türabsteller im Gefrierteil	Türabsteller im Gefrierteil
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem
Design			MoodLight
			LightTower
	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
		LED-BioFresh-Beleuchtung	LED-BioFresh-Beleuchtung
	LED-Gefrierteilbeleuchtung	LED-Gefrierteilbeleuchtung	LED-Gefrierteilbeleuchtung
	GlassLine-Türabsteller	Glass & Steel Interior	Glass & Steel Interior
	Griffmulden	Griffmulden	Griffmulden
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker und InfinitySpring	IceMaker und InfinitySpring
		Water & Ice-Center	Water & Ice-Center

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Qualität bis ins Detail



MoodLight

Verleiht dem Wohnambiente ein High-light: Die dimmbare, indirekte Beleuchtung der Griffmulden und des Water & Ice-Centers schenkt eine besonders stilvolle Atmosphäre.



FlexDoorSystem

Dank des einzigartigen, patentierten Dichtungssystems lassen sich die Türen ganz leicht öffnen und schließen – auch einzeln. Leise und 100% energiesparend dicht.



Water & Ice-Centre

Liefert rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice. Praktisch: Beim Wasserspender kann die Wassermenge individuell für ein Wunschgefäß gewählt werden.



InfinitySpring

Der Wasserspender für Festwasseranschluss ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und gefiltertes Wasser genießen. So spart man sich den Kauf von Wasserflaschen und handelt nachhaltig.



Steel-Interieur

Aus hochwertigem Edelstahl – farblich passend zum Außenmaterial – verleiht der Rückwand eine edle Anmutung. Zudem ist sie lebensmittelecht und hygienisch – und reduziert die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken.



SmartDevice

Per Smartphone können Einstellungen geändert, die Temperatur geprüft und relevante Statusinformationen erhalten werden. „i“-Modelle sind bereits mit der SmartDevice-Box ausgestattet, ansonsten als Zubehör nachrüstbar.



BioFresh mit HydroBreeze

Nicht nur ein Wow-Effekt: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im BioFresh-Safe knapp über 0°C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für knackiges Aussehen und längere Haltbarkeit.



Touch & Swipe-Display

Die Bedienung aller French-Door Modelle ist besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden.



IceMaker

Ob zur Sommerparty oder für die Limonade: Mit dem automatischen IceMaker für Festwasseranschluss sind stets Eiswürfel für kühle Drinks vorrätig.



EasyTwist-Ice

Ganz ohne Festwasseranschluss einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln zubereiten: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



VarioTempZone

Maximale Flexibilität: Die VarioTempZone kann gradgenau von -18 bis -10°C und von -2 bis +5°C eingestellt und so ganz nach Bedarf zum Gefrieren oder Kühlen genutzt werden.



Parallelauszug

Das Öffnen und Schließen der großzügigen NoFrost-Gefrierschubladen geht dank des Parallelauszugs ganz leicht, gleichmäßig und ohne den kleinsten Ruckler, selbst bei maximaler Beladung.



← 91 →

CBNste 8872

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	328 / 0,898 kWh
Gesamtvolumen ² :	522 l
Volumen:	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	42 dB(A) / D
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahl / Edelstahl
Aussenmaße in cm (H / B / T):	202,7 / 91 / 62,5



Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,4 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16,9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriffe
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



← 91 →

MBbsdi 9556

Prime

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	291 / 0,797 kWh
Gesamtvolumen ² :	586 l
Volumen:	Kühlteil: 255,1 l / BioFresh-Teil: 100,6 l / Gefrierteil: 231 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,3 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
- Universalbox

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklippbare Innentürabsteller
- 2 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in BlackSteel



← 91 →

MBsddi 9556

Prime

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	291 / 0,797 kWh
Gesamtvolumen ² :	586 l
Volumen:	Kühlteil: 255,1 l / BioFresh-Teil: 100,6 l / Gefrierteil: 231 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,3 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
- Universalbox

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklippbare Innentürabsteller
- 2 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexBox
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel




← 91 →

MBsddi 9528

Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	284 / 0,778 kWh
Gesamtvolumen ² :	538 l
Volumen:	Kühlteil: 214,1 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 230 l / 0 Sterne Gefrierfach: 16,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,5 kg
- Universalbox
- Obere Gefrierschublade als VarioTempZone nutzbar

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklippbare Innentürabsteller
- 1 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Water & Ice Centre mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl-Look

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



MBtsdi 9528

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	284 / 0,778 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	538 l
Volumen:	Kühlteil: 214,1 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierfach: 230 l / 0 Sterne Gefrierfach: 16,6 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	TerraSteel / TerraSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierfach
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Water & Ice Centre mit Festwasseranschluss 3/4"

Gefrierfach ****

- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,5 kg
- Universalbox
- Obere Gefrierschublade als VarioTempZone nutzbar

Ausstattungsmerkmale

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in TerraSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklappbare Innentürabsteller
- 1 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



MBsddi 9058

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	286 / 0,783 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	546 l
Volumen:	Kühlteil: 214,8 l / BioFresh-Teil: 94,2 l / Gefrierfach: 237 l / 0 Sterne Gefrierfach: 16,5 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	Light Tower
Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierfach
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Water & Ice Centre mit Festwasseranschluss 3/4"

Gefrierfach ****

- 4 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Rechtes Gefrierfach als VarioTempZone nutzbar

Ausstattungsmerkmale

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklappbare Innentürabsteller
- 1 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexBox



MBsddi 9028

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	285 / 0,780 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	545 l
Volumen:	Kühlteil: 214,8 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierfach: 237 l / 0 Sterne Gefrierfach: 16,5 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierfach
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Water & Ice Centre mit Festwasseranschluss 3/4"

Gefrierfach ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Rechtes Gefrierfach als VarioTempZone nutzbar

Ausstattungsmerkmale

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl-Look

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklappbare Innentürabsteller
- 1 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



MBbsdi 9024

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	287 / 0,786 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	572 l
Volumen:	Kühlteil: 253,5 l / BioFresh-Teil: 100,2 l / Gefrierfach: 219 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierfach
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Water & Ice Centre mit Festwasseranschluss 3/4"

Gefrierfach ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 6,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Rechtes Gefrierfach als VarioTempZone nutzbar

Ausstattungsmerkmale

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in BlackSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklappbare Innentürabsteller
- 2 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



MBsddi 9024
Plus

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	287 / 0,786 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	572 l
Volumen:	Kühlteil: 253,5 l / BioFresh-Teil: 100,2 l / Gefrierteil: 219 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 6,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklappbare Innentürabsteller
- 2 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl-Look



MBtsdi 9024
Plus

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	287 / 0,786 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	572 l
Volumen:	Kühlteil: 253,5 l / BioFresh-Teil: 100,2 l / Gefrierteil: 219 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	TerraSteel / TerraSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 6,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklappbare Innentürabsteller
- 2 Organizer für Türabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in TerraSteel



Touch & Swipe-Display

Die Bedienung aller French-Door Modelle ist besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden.



EasyTwist-Ice

Ganz ohne Festwasseranschluss einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln zubereiten: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



Msdd 9012
Pure

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	273 / 0,747 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	576 l
Volumen:	Kühlteil: 356,4 l / Gefrierteil: 220 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Easy Twist Ice	Flex Door System	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device Ready							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 abklappbare Innentürabsteller
- 2 Organizer für Türabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 EasyFresh-Safes auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Side-by-Side-Kombinationen



XRCbs 5295 Δ Peak-Serie

Qualität bis ins Detail



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Fish & Seafood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Liebherr bleibt er frisch! Denn im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Größe der -2 °C-Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C. Dass die -2 °C-Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierfach vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



LED-Deckenbeleuchtung

Wenn Sie in Ihrem Liebherr Gefriergerät die Schubfächer öffnen, erfreut Sie nicht nur der Anblick Ihrer Lebensmittel – sondern auch die attraktive Beleuchtung: Dafür sorgen leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs. Die Beleuchtung macht die Übersicht über den Inhalt noch einfacher und ist zugleich ein ungewöhnliches Design-Element.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingertipp: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



XRCbs 5295

Peak

←121→



SWNbsd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	190 / 0,520 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	303 l
Volumen:	Weinteil: 171,1 l / Gefrierteil: 133 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Wine	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Wein- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4 Schubfächer, davon 3 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in BlackSteel

SRBbs 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	108 / 0,295 kWh
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



XRCst 5295

Peak

←121→



SWNstd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	190 / 0,520 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	303 l
Volumen:	Weinteil: 171,1 l / Gefrierteil: 133 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Wine	No Frost	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space
Smart Device								

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Wein- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4 Schubfächer, davon 3 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

SRBstc 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



XRFbs 5295

Peak



←121→



SFNbsd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Zierleisten BlackSteel

Gefrierteil

- 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

SRBbs 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"



XRFst 5295

Peak



←121→



SFNstd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Gefrierteil

- 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

SRBstc 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



←121→

XRFsd 5265

Prime



SFNsdd 526i

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 1 Kälteakku

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBsdd 526i

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	384 l
Volumen:	Kühlteil: 245,8 l / BioFresh-Teil: 138,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device								

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

XRFsd 5265 ○ Prime-Serie

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



←123→

XRFsf 5245

Plus



SFNsfd 5247

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiwürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiwürfelvorrat: 8,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBsfc 5220

Energieeffizienzklasse:	C ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

XRFsf 5245 ♦ Plus-Serie

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



←123→

XRFsf 5240

Plus



SFNsfd 5247

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil


- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiszüpfproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiszüpfvorrat: 8,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRsfd 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



←123→

XRFsf 5225

Plus



SFNsfd 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiszüpfschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



XCCsd 5250

Prime

←121→



SCNsd 525i 617

Energieeffizienzklasse:	C ^A / _D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	161 / 0,441 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	331 l
Volumen:	Kühlteil: 228,7 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselseitige Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

SCNsd 525i

Energieeffizienzklasse:	C ^A / _D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	161 / 0,441 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	331 l
Volumen:	Kühlteil: 228,7 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselseitige Türanschlag
- Wechselseitige Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen



XRFsd 5230

Plus

←121→



SFNsdd 5237

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselseitige Türdichtung

Gefrierteil ********

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

SRsdd 5230

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch Display	Smart Device Ready
------------	------------	--------------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselseitige Türanschlag
- Wechselseitige Türdichtung

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



XRFbd 5220 ◊ Plus-Serie



←123→

XRFbd 5220

Plus



SFNbdd 5227

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefriereteil *******

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRbdd 5220

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



←123→

XRFsf 5220

Plus



SFNsf 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierfach


- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRsf 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



←123→

XRF 5220

Plus



SFNd 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierfach

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Kühl-Gefrierkombinationen

10 Jahre
Herstellergarantie

CBNsda 775i ◯ Prime-Serie

Kühl-Gefrierkombinationen



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung BioFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen BioFresh mit SoftTelescopic	EasyFresh auf Teleskopauszügen BioFresh Professional mit SoftTelescopic HydroBreeze Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling FreshAir-Filter	DuoCooling FreshAir-Filter	DuoCooling FreshAir-Filter VarioTemp	DuoCooling FreshAir-Filter VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte SoftSystem-Schließdämpfung	teilbare Glasplatte SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe	VarioSafe VarioBoxen Butterdose	VarioSafe VarioBoxen Butterdose
	Eierabsteller Flaschenablage	Eierabsteller Flaschenablage	variabler Eierabsteller Flaschenablage	variabler Eierabsteller Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel FlexSystem
Design	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower Beleuchtung BioFresh-Safe Beleuchtung Gefrierteil	LightTower Beleuchtung BioFresh-Safe Beleuchtung Gefrierteil Beleuchtung IceMaker Beleuchtung Ventilator
	transparentes Glas Edelstahl-Look Absteller Touch-Display	transparentes Glas Edelstahl-Look Absteller Touch-Display	SmartSteel-Rückwand satiniertes Glas Glas & Edelstahl-Absteller Touch & Swipe-Display	SmartSteel-Rückwand satiniertes Glas Glas & Edelstahl-Absteller Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür
	Griffmulden	Griffmulden	Stangengriffe mit Öffnungsmechanik	Griffmulden
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis		IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker InfinitySpring

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Qualität bis ins Detail



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Fish & Seafood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Liebherr bleibt er frisch! Denn im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Größe der -2 °C-Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C. Dass die -2 °C-Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



Griffmulde

Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.



InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.




PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingertipp: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



VarioTemp

Dank VarioTemp erleben Sie die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kühl- und Gefrierkombination. Denn Sie können die Temperatur im Gefrierbereich auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen. Zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach zur Kartoffellagerung.



LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



Fish & Seafood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Liebherr bleibt er frisch! Denn im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Größe der -2 °C-Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C. Dass die -2 °C-Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



CBNbsc 778i
Peak

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	203 / 0,556 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	473 l
Volumen:	Kühlteil: 208,7 l / BioFresh-Teil: 126,2 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5³

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



CBNsda 775i
Prime

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	130 / 0,356 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	473 l
Volumen:	Kühlteil: 208,7 l / BioFresh-Teil: 126,9 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5³

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen - schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



CBNsdc 765i
Prime

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	189 / 0,517 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	423 l
Volumen:	Kühlteil: 216,3 l / BioFresh-Teil: 68,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 74,7 / 67,5¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 1 BioFresh-Safe mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



CNSfa 7723
Plus

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	485 l
Volumen:	Kühlteil: 347,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



CND 7723
Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	231 / 0,632 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	485 l
Volumen:	Kühlteil: 347,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile


- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Farb-/Materialvarianten:

CNsfd 7723 in SteelFinish, Energieeffizienzklasse: **D**

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren - ganz einfach, ganz nach Bedarf!



Griffmulde

Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.



BLU Performance **CBNstb 579i** Peak

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	144 / 0,394 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 160,3 l / BioFresh-Teil: 98,7 l / Gefrierteil: 104 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"
- Gefrierteil ******
- 3 Schubfächer, davon 2 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
 - IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
 - Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



BLU Performance **CBNsda 575i** Prime

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 159,9 l / BioFresh-Teil: 99,2 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Gefrierteil ******
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



BLU Performance

CBNbda 572i
Plus

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU Performance

CBNsda 572i
Plus

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU Performance

CBNa 572i
Plus

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU Performance

CBNsfc 572i
Plus

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh
Duo Cooling
No Frost
Super Cool
Super Frost
Easy Twist Ice
Super Silent
Touch Display
Vario Space

Smart Device

Bio Fresh
Duo Cooling
No Frost
Super Cool
Super Frost
Easy Twist Ice
Super Silent
Touch Display
Vario Space

Smart Device

Bio Fresh
Duo Cooling
No Frost
Super Cool
Super Frost
Easy Twist Ice
Super Silent
Touch Display
Vario Space

Smart Device

Bio Fresh
Duo Cooling
No Frost
Super Cool
Super Frost
Easy Twist Ice
Super Silent
Touch Display
Vario Space

Smart Device

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen - schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes


Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



CBNc 5723

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



DuoCooling


DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



CNc 5724

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	168 / 0,460 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



BLU **CNbda 5723**
Plus

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	104 / 0,284 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU **CNsda 5723**
Plus

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	104 / 0,284 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU **CNSfd 5704**
Pure

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	210 / 0,575 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

BLU **CNd 5704**
Pure

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	210 / 0,575 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device Ready

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device Ready

Smart Device Ready

Smart Device Ready

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
 - 4 GlassLine-Abstellflächen
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

- Gefrierteil** ********
- 4 Schubfächer, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
 - 4 GlassLine-Abstellflächen
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

- Gefrierteil** ********
- 4 Schubfächer, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.




LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



BLU **CNsdc 5703**
Pure

Energieeffizienzklasse:	C ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile


- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



BLU **CNSfd 5703**
Pure

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	203 / 0,556 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Farb-/Materialvarianten:

CNd 5703 in weiß


² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CBNsda 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	A ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	109 / 0,298 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung


¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



CBNsfc 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	C ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	170 / 0,465 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile


- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



CBNc 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	C ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	170 / 0,465 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung


² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CBNsdc 522i

Plus

Energieeffizienzklasse:	C ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	170 / 0,465 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile


- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



CNbdb 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	128 / 0,350 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile


- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



CNsdb 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	128 / 0,350 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



DuoCooling


DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



CNsfd 5203

Pure

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.




← 60 →

SCNsdc 525i

Prime

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	161 / 0,441 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	331 l
Volumen:	Kühlteil: 228,7 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Farb-/Materialvarianten:

SCNsdc 525i-617 mit Türanschlag links




← 60 →

CNd 5203

Pure

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.




← 60 →

CNsfc 5023

Plus

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	153 / 0,419 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	280 l
Volumen:	Kühlteil: 177 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CUefe 3331



← 55 →

CUefe 3331

Energieeffizienzklasse:	E ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	224 / 0,613 kWh
Gesamtvolumen ² :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 84 l
Geräusch-Schalleistung:	38 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	181,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CUele 3331

Energieeffizienzklasse:	E ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	224 / 0,613 kWh
Gesamtvolumen ² :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 84 l
Geräusch-Schalleistung:	38 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	181,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CUe 3331

Energieeffizienzklasse:	E ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	224 / 0,613 kWh
Gesamtvolumen ² :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 84 l
Geräusch-Schalleistung:	38 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	181,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. ³ Die richtige Positionierung am Möbelstück entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



← 55 →

CUele 2831

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	192 / 0,526 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	265 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierenteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	161,2 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CUe 2831

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	192 / 0,526 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	265 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierenteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	161,2 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CUele 2331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	193 / 0,528 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierenteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CUe 2331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	193 / 0,528 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierenteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. ³ Die richtige Positionierung am Möbelstück entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil oben)



CTele 2531



← 55 →

CTele 2931

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	190 / 0,520 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	270 l
Volumen:	Kühlteil: 218,6 l / Gefrierteil: 52 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	157,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTe 2931

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	190 / 0,520 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	270 l
Volumen:	Kühlteil: 218,6 l / Gefrierteil: 52 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	157,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTele 2531

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	233 l
Volumen:	Kühlteil: 189,5 l / Gefrierteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	140,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTe 2531

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	233 l
Volumen:	Kühlteil: 189,5 l / Gefrierteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	140,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTele 2131

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	196 l
Volumen:	Kühlteil: 152,2 l / Gefrierteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	124,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTe 2131

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	196 l
Volumen:	Kühlteil: 152,2 l / Gefrierteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	124,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 G.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. ³ Die richtige Positionierung am Möbelstück entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Kühlschränke



SRBstc 529i Δ Peak-Serie

Kühlschränke



○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

◻ Prime-Serie

△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
			SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
				FlexSystem
Design	Deckenbeleuchtung	Decken- oder Seitenbeleuchtung	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			SmartSteel-Rückwand	Beleuchtung Ventilator
				SmartSteel-Rückwand
				SmartSteel-Innentür
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Edelstahl-Look Absteller	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde	Griffmulde	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Griffmulde
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Qualität bis ins Detail



Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.




EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



LED-Seitenbeleuchtung einseitig

Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Die LED-Seitenbeleuchtung hilft Ihnen, Ihre Lebensmittel im Blick zu behalten. Die LEDs sind so positioniert, dass der Lichtstrahl nach oben und nach unten gelangt. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Öffnen leicht gemacht: Der praktische und elegante Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ermöglicht es Ihnen, die Gerätetür mit geringem Kraftaufwand zu öffnen - selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander. Die edlen Griffe im minimalistischen Design sind ein zusätzlicher Hingucker an Ihrem Kühlgerät.



Türabsteller

Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides - dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlreilings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage - schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



3er Flaschenablage

Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.



LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



Türanschlagwechsel integriertes Gefrierfach

Wechseln Sie schnell und flexibel die Öffnungsrichtung der Türe Ihres 4*-Gefrierfachs: Dank des cleveren Schiebereglers geht dies sekunden-schnell und ganz ohne handwerkliches Geschick. Einfach den Regler am 4*-Gefrierfach auf rechts oder links setzen - fertig.




SoftTelescopic

Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel - sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.



FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



Platz für Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr - er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



SRBbsc 529i
Peak

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	108 / 0,295 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel



SRBstc 529i
Peak

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	108 / 0,295 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



SoftTelescopic

Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh- Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



SRBsdd 526i
Prime

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	134 / 0,367 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	384 l
Volumen:	Kühlteil: 245,8 l / BioFresh-Teil: 138,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device								

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.




← 60 →

SRBsfc 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

SRsdd 5230

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

RBc 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

SRbdd 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →




← 60 →



SRsfd 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schalleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



SRd 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schalleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Rd 5000

Pure

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ² :	348 l
Geräusch-Schalleistung:	36 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 7 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Rd 4600

Pure

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	89 / 0,243 kWh
Gesamtvolumen ² :	298 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Rd 4200

Pure

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	84 / 0,230 kWh
Gesamtvolumen ² :	247 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



OKes 1750

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Outdoor

Outdoor-Küchen mit Kühlgerät – ob freistehend oder integriert – bieten auch draussen Komfort und perfekte Lagerung. Der Outdoor Cooler ist dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten ideal für den Ausseneinsatz. Dazu tragen auch die automatische Abschaltfunktion sowie das integrierte Schloss bei.



Flexible und ergonomische Innenraumeinteilung

Während Flaschen unten lagern, sind die zwei Türabsteller ideal für kleinere Verpackungen. Die Glasplatte auf Teleskopschienen bietet einen guten Überblick über hinten lagernde Lebensmittel. Je nach Grösse lagern Gefässe auch auf zwei höhenverstellbaren Glasplatten. Und dank der teilbaren Glasplatte lassen sich grössere und offene Flaschen aufrecht gut lagern.

Outdoor-Kühlschrank



OKes 1750

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Energieverbrauch Jahr/24 h ² :	177 / 0,484 kWh
Gesamtvolumen ³ :	109 l
Geräusch-Schallleistung:	39 dB(A)
Tür / Seitenwände:	Edelstahl / Edelstahl
Aussenmaße in cm (H/B/T):	81,8 / 59,8 / 57,7



Steuerung

- LC-Display im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Outdoor Cooler

- LED-Beleuchtung im Innenraum
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +2°C bis +14°C
- Sicherheitsabschaltung
- Umgebungstemperatur: +2°C bis +35°C
- Teleskopauszug mit herausnehmbarer Glasplatte

Ausstattungs-vorteile

- Unterbaubar (Sockel Be- und Entlüftung)
- Edelstahlstangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Nicht für Weinflaschen geeignet

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.

² Gemessen nach EN 16902:2016.

³ Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Tischkühlschränke

Re 1400 ○ Pure-Serie

Fc 1404 ○ Pure-Serie

Qualität bis ins Detail



DoorStop

Halten Sie Ihr Liebherr Gerät frisch und geruchsfrei mit unserem einziehbaren DoorStop. Verhindert Gerüche, indem die Tür bei Nichtbenutzung offen bleibt. Sparen Sie Zeit und Energie.




LED-Seitenbeleuchtung

Die LED-Seitenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von der Seite – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier wird alles optimal gelagert. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in eleganter und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.



Höhenverstellbare Innentürabsteller

Nutzen Sie den ganzen Raum Ihres Liebheers – und zwar ganz nach Ihren Bedürfnissen! Dabei helfen Ihnen die höhenverstellbaren Innentürabsteller: Damit können Sie die Einhäng-Höhe der Absteller jederzeit schnell und einfach verändern – und so ganz flexibel für die sichere Lagerung der unterschiedlichsten Behälter und Lebensmittel nutzen.



TouchControl

Eine Berührung reicht, um Ihr Liebherr Gerät mit TouchControl auf 3, 5, 7 oder 9 °C einzustellen. So einfach – und effizient, denn der schlanke Knopf ist in den Innenraum integriert und schafft so mehr Platz für alle Ihre frischen Waren.



Rsdci 1621
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	95 / 0,260 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 109,2 l / Gefrierenteil: 17 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Gefrierfachtür abklappbar
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Rdi 1621
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 109,2 l / Gefrierenteil: 17 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Gefrierfachtür abklappbar
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Rsdci 1620
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	59 / 0,161 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	141 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Rdi 1620
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	73 / 0,200 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	141 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

Re 1401
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	142 / 0,389 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	111 l
Volumen:	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierfachteil: 15 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierfach

- 4-Sterne-Gefrierfach, Gefrierfachtür abklappbar
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 55 →

Re 1400
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	90 / 0,246 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	125 l
Geräusch-Schalleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 50 →

Re 1201
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	138 / 0,378 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	98 l
Volumen:	Kühlteil: 85,2 l / Gefrierfachteil: 13 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierfach

- 4-Sterne-Gefrierfach, Gefrierfachtür abklappbar
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile


- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 50 →

Re 1200
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	88 / 0,241 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	110 l
Geräusch-Schalleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 55 →

Re 1000
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	86 / 0,235 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	92 l
Geräusch-Schalleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	68 / 55 / 60,7¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Gefrierschränke



FNa 6635 ◊ Plus-Serie

Gefrierschränke



○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

◊ Prime-Serie

△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◊ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	abklippendes Schubfach	abklippendes Schubfach	abklippendes Schubfach	abklippendes Schubfach
				SoftSystem-Schliessdämpfung bei SBS-fähigen Modellen
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	integrierte Schubfachführung	integrierte Schubfachführung	integrierte Schubfachführung	Schubfächerführung auf Teleskopauszügen
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel bei SBS-fähigen Modellen	
		Gefriertablett	Gefriertablett	Gefriertablett
			2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Statuslicht	Statuslicht
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde	Griffmulde	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
Eis		EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower
		Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Qualität bis ins Detail



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



SmartFrost

Durch SmartFrost-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperFrost“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



FrostProtect

Nicht alle Gefrierschränke haben einen Aufstellort in einem beheizten Raum – manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist: Denn alle Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt und gewährleisten den Betrieb.



Kühlakku

Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Ausseneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke.



SpaceBox

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Grosses“ unter: Denn für den XL-Trutthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht's einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer grosszügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für grosses Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 8 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



Statusanzeige

Sie möchten wissen, dass mit Ihrem Gerät alles in Ordnung ist? Dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür sehen oder hören Sie das sehr schnell. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status leuchtet und blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.



LED-Gefrierteilbeleuchtung

Die LED-Gefrierteilbeleuchtung sorgt in Ihren Gefrierschubladen für ein angenehmes Licht. So finden Sie Ihre gewünschten Lebensmittel noch einfacher. Die energieeffiziente LED-Einheit ist elegant und platzsparend über den Schubladen positioniert.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



Eiswürfelschaufel

Ob portionieren oder transportieren – mit der Eisschaufel von Liebherr geht beides leicht von der Hand. Dank der Schrägstellung der Spitze und dem ergonomischen Griff gelangen Eiswürfel schnell und einfach aus Ihrem IceTower in Ihre Drinks. Die robuste Eisschaufel aus stabilem Kunststoff erfreut ausserdem das Auge durch die satinierte Oberfläche in transparentem Gletschergrün.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugstopper sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



SpaceBox

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Grosses“ unter: Denn für den XL-Truthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht's einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer grosszügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für grosses Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.



← 70 →



FNC 7227 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	178 / 0,487 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	363 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 69,7 / 76 ³



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefriereteil **4*****

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Gefriervermögen in 24 h: 19 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



← 70 →



FNa 6635 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	260 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 69,7 / 76 ³



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefriereteil **4*****

- 5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierfachraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



Kühlakku

Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Ausseneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperFrost“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 8 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschaale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



BLU	SFNbsd 529i	Peak
Energieeffizienzklasse:	D ¹	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh	
Gesamtvolumen ² :	277 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent	
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)	
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel	
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5	

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierfach ********

- 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Zierleisten BlackSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



BLU	SFNstd 529i	Peak
Energieeffizienzklasse:	D ¹	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh	
Gesamtvolumen ² :	277 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent	
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel	
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5	

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierfach ********

- 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



BLU	SFNsdd 526i	Prime
Energieeffizienzklasse:	D ¹	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh	
Gesamtvolumen ² :	277 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent	
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver	
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5	

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierfach ********

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 1 Kälteakku

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Gefriergeräts.



EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten – und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



← 60 →



SFNsfd 5247

Plus

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



SpaceBox

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Grosses“ unter: Denn für den XL-Truthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht's einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer grosszügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für grosses Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.



← 60 →



SFNsdd 5237

Plus

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

BLU SFNbdd 5227 Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schalleistung:	36 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** **★★★★**
- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
 - Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 16 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

- Ausstattungs-vorteile**
- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Vertikale Griffmulde
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

BLU SFNsfD 5227 Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schalleistung:	36 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** **★★★★**
- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
 - Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 16 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

- Ausstattungs-vorteile**
- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Vertikale Griffmulde
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

BLU SFNd 5227 Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schalleistung:	36 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** **★★★★**
- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
 - Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 16 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

- Ausstattungs-vorteile**
- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Vertikale Griffmulde
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

BLU FNd 5026 Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	188 / 0,515 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	238 l
Geräusch-Schalleistung:	36 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** **★★★★**
- 6 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
 - Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 16 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 17 kg

- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulde
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

BLU FNd 4625 Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	177 / 0,484 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	199 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** **★★★★**
- 5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 16 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg

- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulde
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

BLU FNd 4224 Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	166 / 0,454 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	160 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device Ready				

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** **★★★★**
- 4 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 15 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 15 kg

- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulde
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Tischgefrierschränke



Re 1400 ○ Pure-Serie Fc 1404 ○ Pure-Serie

Qualität bis ins Detail



FrostProtect

Nicht alle Gefrierschränke befinden sich in beheizten Räumen. Manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist, denn alle Komponenten sind für den Betrieb Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt.



Griff mit integrierter Öffnungsmechanik

Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in eleganter und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.



VarioSpace

Bei allen Gefrierschränken mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.



LED Beleuchtung

Wenn Sie in Ihrem Liebherr Gefrierschrank die Schubfächer öffnen, erfreut Sie nicht nur der Anblick Ihrer Lebensmittel – sondern auch die attraktive Beleuchtung: Dafür sorgen leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs. Die Beleuchtung macht die Übersicht über den Inhalt noch einfacher und ist zugleich ein ungewöhnliches Design-Element.



SuperFrost-Automatik

Sie möchten Ihre frischen Lebensmittel vitaminschonend einfrieren? Aktivieren Sie einfach SuperFrost – schon erhöht das Gefrierteil seine Kälteleistung. So bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen. SuperFrost ist zugleich energiesparend: Falls Sie die Funktion nicht manuell abschalten, deaktiviert sie sich automatisch nach 65 Stunden.



Integrierte SmartDeviceBox

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – doch wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



FNssdi 1624
Plus

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	148 / 0,405 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	92 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,5 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas


Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



FNdi 1624
Plus

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	148 / 0,405 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	92 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,5 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



FNe 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	E ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	185 / 0,506 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	92 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Fc 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	C ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	110 / 0,301 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	107 l
Geräusch-Schalleistung:	36 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Fd 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	137 / 0,375 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	107 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,5 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Gefriertruhen



CFd 2085 ◇ Plus-Serie

←168→



CFd 2505
Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	188 / 0,515 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	359 l
Geräusch-Schalleistung:	33 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	82,5 / 167,5 / 70,9



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 5 Einhängkörbe serienmäßig, 1 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile


- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

←126→



CFd 2085
Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	248 l
Geräusch-Schalleistung:	33 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	82,5 / 125,5 / 70,9



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängkörbe serienmäßig, 1 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

←126→



CFe 2080
Pure

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	249 / 0,682 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	353 l
Geräusch-Schalleistung:	32 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	82,5 / 125,5 / 70,2



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmäßig, 3 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

←105→



CFc 1875
Plus

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	127 / 0,347 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	192 l
Geräusch-Schalleistung:	32 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	82,5 / 104,5 / 70,2



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängkörbe serienmäßig

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

←105→



CFe 1870
Pure

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	226 / 0,619 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	281 l
Geräusch-Schalleistung:	33 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	82,5 / 104,5 / 70,2



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmäßig, 2 nachträglich lieferbar

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



Weinschränke

WPgbi 7483 Vinidor Selection

	Vinidor	Vinidor Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 oder 3 Zonen: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)
	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)
	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
	2 höhenverstellbare Stellfüße	2 höhenverstellbare Stellfüße
Wohlfühlklima	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Regelbare Luftfeuchte dank HumidityControl in der StorageZone
		Ist-Anzeige der Luftfeuchte in der StorageZone
		Wasserbox
	FreshAir-Filter im Zonentrenner mit Austauscherrinnerung	FreshAir-Filter im Zonentrenner mit Austauscherrinnerung
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
Komfort und Flexibilität	Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage, erweiterbar mit FlexFit-Holzleisten (Zubehör)	Zonentrenner mit FlexFit-Holzleisten
	Präsentationsbord	Flaschenpräsentier, Edelstahl
	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Holzborde, höhenverstellbar (weitere Borde als Zubehör erhältlich)	FlexFit-Holzborde mit SoftTelescopic-Selbsteinzug
	Display: zwischen 9 oder 12 Sprachen wählbar* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Display: zwischen 12 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		SommelierBoard *
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung pro Zone	LightTower
	Rückwandpaneel: SmartSteel	Rückwandpaneel: BlackSteel
	Touchdisplay (SmartSteel-Modelle)	
	Touch & Swipe-Display (BlackSteel-Modelle)	Touch & Swipe-Display, in der Glastür
	Präsentationslicht (Glastür)	Präsentationslicht
	Aluminium-Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Vertikale Griffmulde
	Niedriges Geräusch	Niedriges Geräusch
	InteriorFit	InteriorFit
Sicherheit	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
		Luftfeuchtigkeitshinweis
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice **	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice **
	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, elektronisches Türschloss
Connectivity *	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)*	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)
	Präsentationslicht **	Präsentationslicht **
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten **	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten **
	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen **	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen **

	GrandCru	GrandCru Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus
	Vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe	Vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe
	Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung	Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung
	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
	2 höhenverstellbare Stellfüße	2 höhenverstellbare Stellfüße
Wohlfühlklima	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Regelbare Luftfeuchte dank HumidityControl
		Ist-Anzeige der Luftfeuchte
	1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung	1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
Komfort und Flexibilität	EasyFill-Beladungshilfe	EasyFill-Beladungshilfe
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Holzborde, höhenverstellbar	Holzborde, höhenverstellbar
	Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung (Volltür), LightColumn (Glastür)
	Rückwandpaneel: Metall Graphitgrau	Rückwandpaneel: Edelstahl
	Touch-Display	Touch-Display
	Präsentationslicht (Glastür)	Präsentationslicht (Glastür)
	Griff: schwarz	Griff: Aluminium, gebürstet
	Niedriges Geräusch	Niedriges Geräusch
Sicherheit	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**
	DisplayLock	DisplayLock
	Mechanisches Schloss, nachrüstbar	Mechanisches Schloss, integriert
Connectivity*	SmartDevice-ready	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)
	Präsentationslicht**	Präsentationslicht**
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**
	Anzeige und Steuerung relevanter Geräte-Funktionen**	Anzeige und Steuerung relevanter Geräte-Funktionen**

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

* modellabhängig

** via SmartDevice-App

Qualität bis ins Detail



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere GrandCru-Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50% bis 80% RH*. Fällt der Wert auf unter 50% RH* weist das Gerät darauf hin.



UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Für die Langzeitlagerung bieten die GrandCru-Weinlagerschränke mit Glastür einen nie dagewesenen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



EasyFill

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Be-ladehilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres GrandCru-Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren GrandCru-Weinlager-schränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



LightColumn Presentationlight

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät mit Glasfront auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



Türschloss

Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Ein mechanisches Türschloss sorgt dafür, dass Sie alle Weine in Ihrem GrandCru-Weinlagerschrank jederzeit unter voller Kontrolle haben. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.



Holzborde / max Kapazität / Hals- an Hals-Lagerung

Maximale Kapazität. Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines GrandCru Weinlager-schranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborde Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



StellInterior

Ein Interieur, das Ihres Weines würdig ist. Die Kombination aus Holzborde und eleganter Metall-Rückwand in Graphitgrau, machen den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks schon ohne Wein zum Hingucker. Doch die Rückwand ist nicht nur Designelement. Sie sorgt auch für eine ausgefeilte Luftzirkulation und hält den Wein stilgerecht vor der dahinter liegenden Technik fern.



FreshAir

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftquali-tät reifen kann, verfügen alle Grand-Cru- Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weinla-gerschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar bevor der Wein Schaden nehmen kann.



SmartDevice

Für die Zukunft des SmartHome gerüstet sein? Der Liebherr unterstützt gerne: Entweder ist die SmartDevice-Box bereits inklusive oder bei allen anderen Geräten (SmartDevice ready) nachrüstbar. So bringt sie den Liebherr ins Internet. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z.B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



← 70 →

WPgbi 7483
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	144 / 0,394 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	149 ¹
Gesamtvolumen ³ :	561 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 11 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 70 →

WPgbi 7473
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	144 / 0,394 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	182 ¹
Gesamtvolumen ³ :	561 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 12 Ablageflächen, davon 9 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 70 →

WPgbi 7472
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	204 ¹
Gesamtvolumen ³ :	575 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

WPgbi 5273
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	126 / 0,345 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	104 ¹
Gesamtvolumen ³ :	357 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 11 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
 Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

WPgbi 5272
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	127 / 0,347 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	106 ¹
Gesamtvolumen ³ :	367 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür
Seitenwände:	BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

WPbsi 5252
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	127 / 0,347 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	155 ¹
Gesamtvolumen ³ :	367 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Rahmen in BlackSteel
Seitenwände:	BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 8 Ablageflächen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

WPsd 5252
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	127 / 0,347 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	155 ¹
Gesamtvolumen ³ :	367 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände:	Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Smart Device Ready								

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 8 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

WPbsi 5052
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	131 ¹
Gesamtvolumen ³ :	319 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Rahmen in BlackSteel
Seitenwände:	BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,4 / 59,7 / 67,5 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
 Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch..

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere GrandCru- Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



FreshAir

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle GrandCru- Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



WPbli 5231
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	F ^A / _G ²
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	115 / 0,315 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	229 ¹
Gesamtvolumen ³ :	442 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsregulierung zwischen 50 % und 80 % RH*
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Licht einseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z.B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch..



WPbl 5001
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	F ^A / _G ²
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	113 / 0,309 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	196 ¹
Gesamtvolumen ³ :	385 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Stellinterior

Ein Interior, das Ihres Weines würdig ist. Die Kombination aus Holzborden und eleganter Metall-Rückwand in Graphitgrau, machen den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks schon ohne Wein zum Hingucker. Doch die Rückwand ist nicht nur Designelement. Sie sorgt auch für eine ausgefeilte Luftzirkulation und hält den Wein stilgerecht vor der dahinter liegenden Technik fern.



Türschloss

Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Ein mechanisches Türschloss sorgt dafür, dass Sie alle Weine in Ihrem GrandCru-Weinlagerschrank jederzeit unter voller Kontrolle haben. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.



WPbl 4601

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	F ^A _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	111 / 0,304 kWh²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	166¹
Gesamtvolumen ³ :	328 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	148,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch..



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren GrandCru-Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Lieberr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



FreshAir

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle GrandCru-Weinlagerschränke von Lieberr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Lieberr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 da.



WPbl 4201

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	E ^A _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	95 / 0,260 kWh²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	141¹
Gesamtvolumen ³ :	272 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung




WKes 653 GrandCru



LED-Beleuchtung

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Utensilienfach

Das praktische Utensilienfach dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralines, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.



← 43 →

WKes 653 GrandCru

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	12¹
Gesamtvolumen ² :	48 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände:	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8



Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Utensilienschublade
- Wandmontage möglich

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm). Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



ZKes 453 Humidor



LED-Beleuchtung

Zur optimalen Präsentation Ihrer Zigarren verfügt der Humidor von Liebherr über eine in die Glasscheibe der Türe integrierte und dimmbare LED-Beleuchtung. Da die LEDs nur minimal Wärme abstrahlen, können die Zigarren auch über einen langen Zeitraum präsentiert werden.



Präzise Elektronik

Mit der präzisen Elektronik kann die Temperatur zwischen +16 °C und +20 °C geregelt werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach Bedarf zwischen 68 % und 75 % eingestellt werden. Der Temperaturalarm zeigt Unregelmässigkeiten bei der Innenraumtemperatur an.



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Nutzhalt gesamt:	39 l
Geräusch-Schallleistung:	40 dB(A)
Klimaklasse:	N (von +16 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände:	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H/B/T):	61,2 / 42,5 / 47,8



Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindsicherung

Humidor

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +16 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich, regelbar zwischen 68% bis 75%
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Spanischen Zedernholz
- 2 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- 2 Präsentationsboxen
- Wandmontage möglich

Technologiebeschreibungen:

Frischetechnologien

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.
Hydro Breeze	Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Safe um 0 °C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
Fish & Seafood	Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler.
Bio Fresh	Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
Bio Fresh Plus	Die Vorteile von BioFresh mit zusätzlicher regelbarer Temperaturzone -2 °C, perfekt für Fish & Seafood (Standgeräte).
Bio Cool	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse (Standgeräte).
Easy Fresh	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
Duo Cooling	Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefriereteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.
No Frost	Nie mehr Abtauen-Komfort.
Smart Frost	Deutlich seltener Abtauen.
Super Cool	SuperCool verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.
Super Frost	SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineulegen.
Vario Temp	Der Gefrierbereich wird alternativ zur weiteren Kühlzone: durch gradgenaue Einstellung der Temperatur zwischen -2 °C und +14 °C (Standgeräte).

Wein

1 Zone	Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.
2 Zones	Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
3 Zones	Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.

Wein

Humidity Control	Die Luftfeuchte kann aktiv in 5 %-Schritten zwischen 50 % und 80 % RH reguliert werden.
Humidity Select	Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
Temp Protect Plus	Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt Benachrichtigung. *
Vibrate Safe	Ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem ermöglicht eine ungestörte Reifung des Weins.
Fresh Air	Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.
UV Protect Plus	3fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
UV Protect	2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.

Komfort und Flexibilität

Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°/45°.
Soft-Telescopic Rails	Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.
Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
Touch & Swipe Display	Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.
Touch Display	Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Lieberr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.
Space Box	Für die flexible Vorratshaltung: Die SpaceBox bietet mit einer Höhe von 250 mm viel Extra-Raum selbst für XL-Gefriergut.
Vario Space	Für extra-hohen Stauraum: Einfach einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden herausnehmen und Platz für extra-hohes Gefriergut schaffen.
Easy Open	Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
Self Closing Door	Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.

* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich

Technologiebeschreibungen:

Komfort und Flexibilität

- Easy Fill** Beladehilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.
- Presentation Board** Bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient Präsentation bereits geöffneter Flaschen.
- Easy Serve Basket** Der Flaschenkorb für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugriff.
- Side by Side** Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.

Design

- Glass & Steel Interior** Edle Glas- und Edelstahlkomponenten im Innenraum für besondere Designansprüche.
- Mood Light** MoodLight – ein Highlight für Ihr Wohnambiente: Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden ästhetisch in Szene.
- Light Tower** Das neue Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.
- Light Column** Von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum gleichmäßig aus. Serienabhängig ein- oder beidseitig.
- Presentation Light** Setzt die Weinsammlung auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar. *
- LED** Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.
- Steel Interior** Nicht nur ein attraktives Designelement: Die SmartSteel-Edelstahlrückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.

Wasser und Eis

- Water & Ice Centre** Das Water & Ice-Center liefert Ihnen rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.
- Infinity Spring** Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.
- Ice Tower** Perfekt für Partys: Automatischer IceMaker und großes Pizzafach auf komfortablem Auszugsbord.
- Ice Maker** Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss.
- Easy Twist Ice** Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).
- Ice Maker Water tank** Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.

Connectivity

- Auto Door** Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopf-signal und Smartphone * – oder einfach per Hand.
- Smart Device Ready** Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.
- Smart Device** Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.

Spezielle Produktgruppen

- Wine** Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
- Cigar** Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.
- Outdoor** Dieser Liebherr ist ideal für den Außeneinsatz: dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten.

* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich

Bio
Fresh

+ 11 Tage

+ 12 Tage

+ 40 Tage

+ 40 Tage

+ 48 Tage

Liebherr Distribuzione Italia S.p.A.

Via delle Industrie 8/12

IT 24040 Lallio (BG)

Tel. 800 599 403

supporto.elettrodomestici.it@liebherr.com

home.liebherr.com

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten.
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.
Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Printed in Germany by mediaprint solutions GmbH. 7943 014-28/01.2025

