

Profesyonel Kullanım 2026/2027

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Soğutucu ve dondurucular





Yüksek hassasiyet ve güvenilirlik

Profesyonel soğutma ve dondurma çözümleri uzmanlarından ticari kullanım amaçlı yeni nesil cihazlar

İster yiyecek içecek sektöründe, otel sektöründe veya gıda perakendeciliği sektöründe çalışıyor olun; ister içecekleri soğutmayı, şarabınızın doğru sıcaklıkta olduğundan emin olmayı, dondurmanızı dondurmayı ya da hassas gıdaları taze tutmayı istiyor olun; isterseniz de bir fırında, endüstriyel mutfakta, satış alanında veya tezgahın arkasında olun, Liebherr size uygun soğutma çözümüne sahiptir.

Ticari alanda soğutma ve dondurma uzmanı olarak inovatif, uzun ömürlü ve enerji verimliliği sağlayan profesyonel cihazların kapsamlı bir portföyünü sunuyoruz. Son derece güvenli ve hassas soğutma performansı profesyonel üstün performanslarınızda sizi destekler ve depolama güvenliği ile gıdalarınızın taze kalmasını sağlar.

Benzersiz kalitesinin yanı sıra zamansız tasarımı ve yüksek kullanım konforu da profesyonel soğutma cihazları üretiminde uzun yıllara dayanan tecrübemizin ifadesidir. İsterseniz kendiniz görün.

İçindekiler

Liebherr Firma Grubu	6
Marka ve kalite	8
Sürdürülebilirlik	10
Enerji verimliliği	12
Sistem uzmanı	14
Uzun ömürlülük ve ekonomiklik	16
Soğutma performansı ve sıcaklık stabilitesi	17
Güvenlik ve alarmlar	18
Hijyen ve kolay temizlik	19
SmartMonitoring – Genel bakış	20
Kullanım ve donanım	22
Serileri	23

Daha iyi okunabilirlik sebebiyle - herhangi bir ayrımcılık niyeti olmaksızın - sadece eril yazım biçimini kullanıyoruz. Bu, cinsiyet açısından nötr bir tanımlama için temsili olarak seçilmiştir. Temel olarak tüm cinsel kimlikler kaydedilmiştir.

Gastronomi, otel işletmeciliği ve kasaplık	24
Serileri	26
Tipoloji	28
Dinamik soğutmalı, iç ve dış kısmı paslanmaz çelik GN 2/1 soğutucu ve dondurucular	30
Dinamik soğutmalı, iç ve dış kısmı paslanmaz çelik soğutmalı tezgah	36
Plastik iç hazneli soğutucu ve dondurucular ve dinamik soğutmalı	40
ve statik soğutmalı	50
Soğutucu-dondurucu kombinasyonları	52
Sadece tezgâh altına uygun, gastronomi tipi tezgâh tipi soğutucu ve dondurucular	56
Aksesuarlar	62



Fırın ve pastane	66
Serileri	68
Tipoloji	70
Fırın tepsileri için soğutucu ve dondurucular dinamik soğutmalı	
ve iç ve dış kısmı paslanmaz çelik	72
ve plastik iç hazneli	80
Aksesuarlar	84



İçecekler	86
Serileri	92
Tipoloji	94
Dinamik soğutmalı sunum amaçlı soğutucular	96
Dinamik soğutma özellikli soğutucular	102
Etkinlikler için solid kapılı ve dinamik soğutma özellikli soğutucular	116
Satış promosyonu için tezgah altı soğutucuları	120
Ankastre soğutucular	122
Statik soğutmalı sandık tipi soğutucular	126
Aksesuarlar	130




Şarap	134
Tipoloji	136
Şarap servis dolapları	138
Aksesuarlar	144



Dondurma ve derin dondurma endüstrisi	146
Sandık tipi derin dondurucular	150
Satış promosyonu için dondurucular	166
Aksesuarlar	170





Liebherr Şirketler Grubu

Liebherr-Hausgeraete GmbH

Liebherr-Hausgeraete GmbH, yetmiş yıldır yenilikçi soğutucu ve dondurucuların üretiminde uzmanlaşmaktadır. Şirket, dünya çapında 6800'ü aşkın çalışana sahip olmanın yanı sıra evde ve profesyonel alanlarda kullanılmak üzere çeşitli soğutucu ve dondurucular geliştirip üretmektedir. Ürünleri taze tutmaya yönelik teknolojiler ve yüksek kaliteli malzemeler sayesinde bu premium üreticinin tüketici cihazları; enerji verimliliği, zarif tasarımları ve uzun kullanım ömürleriyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Profesyonel kullanımda Liebherr'in ürettiği soğutucu ve dondurucular, akıllı özellikler ve benzersiz kalite ile maksimum güvenlik sağlar. Yılda yaklaşık 2 milyon cihaz üreten Liebherr-Hausgeraete; kalite, tasarım ve inovasyon unsurlarını bir araya getirmenin yanı sıra premium sınıfta Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındadır.

Global ve bağımsız: 75 yılı aşkın başarı

Hans Liebherr, dünyanın ilk mobil kule vincinin geliştirilmesiyle, bugün her kıtada 150'nin üzerinde şirketten oluşan ve 50.000'den fazla çalışanı istihdam eden başarılı bir aile şirketinin temellerini 1949'da Liebherr'i kurarak attı. Şirketler grubunun holding şirketi, ortakları sadece Liebherr ailesinin üyeleri olan Bulle'de (İsviçre) bulunan Liebherr-International AG'dir.

Teknolojide lider ve öncü ruh

Liebherr bir öncüdür ve ileri görüşlü yaklaşımı ile çok sayıda sektörde teknoloji tarihine önemli katkılarda bulunduğu görülmüştür. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar, şirket kurucusunun cesaretini, yenilikçi ürünler üretme tutkusunu ve dünya lideri ekipman ve makineler sağlamadaki kararlılığını paylaşmaya devam ediyor.



Geniş ürün yelpazesi

Liebherr, dünyanın en büyük iş makinesi üreticilerinden biridir ve yüksek kaliteli, kullanıcı odaklı ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Ürün yelpazesi hafriyat makineleri, malzeme elleçleme teknolojileri, zemin güçlendirme makineleri, madencilik, mobil ve paletli vinçler, kule vinçler, beton teknolojisi, liman vinçleri, havacılık ve taşımacılık sistemleri, dişli teknolojisi ve otomasyon sistemleri, soğutucu ve dondurucular, komponentler ve otelleri içerir.

Kişiyi özel çözümler ve maksimum müşteri değeri



Liebherr'de çözümler hassasiyet, uygulama ve uzun ömürlülük ile karakterize olmuştur. Şirket kendini teknolojik mükemmelliğe ve tam olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya adanmıştır. Liebherr için müşteri odağı ürünün teslim edilmesiyle sona ermez, aksine kapsamlı teminat yelpazesi ve destek hizmetleri ile devam eder.

Kalite genlerimizde var.

Tüm dünyadaki müşterilerimizin yüksek talepleri yaptığımız işe ilham veriyor. 70 yıldan uzun bir süredir evler ve ticari alanlar için bu talepleri yerine getiren ve uzun vadede kendini kanıtlayarak amorti eden, yüksek kaliteli cihazlar sunuyoruz.

Soğutma ve dondurma uzmanı

Üstün kalite, geleceği dönük teknolojiler yanı sıra estetik ve aynı zamanda kullanıcı dostu tasarım ile Liebherr her zaman çitayı yüksek tutar. Bunu nasıl mı yapıyoruz? Yaptıklarımız konusunda uzmanlaşarak: olağanüstü soğutucu ve dondurucular geliştirmek ve üretmek. Özellikle de profesyonel kullanım için. Cihazlarımız kesinlikle bu alanda özel gereksinimler için tasarlanmıştır ve buradaki misyonumuz açıktır: Titizlikle yürüttüğünüz işlerinizi yüksek hassasiyet ve güvenlik ile her gün kolaylaştırmak.



Ticari işiniz için en yüksek güç

Mükemmellik sunmak isteyenler mükemmelliğe oynuyor: Gıda ve içecek sektörü için özel olarak geliştirilen profesyonel soğutucu ve dondurucularımız ekstra dayanıklılık, maliyet verimliliği ve kolay temizlenebilirlikle en yüksek talepleri karşılar. Gıdalar ve içecekler +43 °C ortam sıcaklığında ve birçok kapı açılma döngülerinde bile güvenilir ve emniyetli şekilde depolanır ve bu sırada optimum ve dikkate değer biçimde sunulur.



Liebherr faktörü:

Profesyonel soğutucu ve dondurucular.

- gıda ve içecek sektörü için özel olarak geliştirildi
- emniyetli, gıda maddelerini saklamaya uygun depolama
- mükemmel ürün sunumu
- külfetli test süreçleri ile en üstün kalite

En ince ayrıntısına kadar test ediyoruz. Ve bunun ötesinde.

Tasarımdan geliştirmeye ve üretimin yanı sıra pazarlamaya kadar odak noktamız en üst kalitede inovatif ürünler sunmaktır. Henüz geliştirme aşamasında tüm soğutma tekniği, mekanik ve elektronik komponentlerini güvenilir çalışma biçimleri bakımından kontrol ediyoruz. Örneğin bir kapı menteşesini bizde onaylanmadan önce en az 100.000 açılma döngüsünü yerine getirmesi gerekiyor. Buna güvenebilirsiniz: Liebherr cihazınız profesyonel bir ortak olarak yanınızda – Günde 24 saat, yılda 365 gün.

Sorumluluk almak

Tüm ürün yaşam döngüsü boyunca kaynakları sorumlu şekilde kullanmayı ve durmadan gelişmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden daha sürdürülebilir üretim süreçleri geliştiriyor ve hem kalite hem de uzun ömürlülük açısından en yüksek standartları karşılayan ürünler tasarlıyoruz. Enerji verimliliğinin yanı sıra dayanıklılığa odaklanıyoruz ve 15 yıla kadar yedek parça bulunabilirliği sunuyoruz.*



Bilinçli şekilde gelişmiş

Sürdürülebilirlik, geliştirme ve malzeme seçiminden üretim ve tedarik zinciri yönetimine kadar verdiğimiz her tasarım kararının bir parçasıdır. Geri dönüştürülebilirliği ve düşük etkili malzemeleri önceliklendiriyoruz ve üretimde enerji verimliliğini daima iyileştiriyoruz. Kullanım sırasında minimum bakım gerektiren cihazlarımız, düşük enerji tüketimi ve işletme maliyeti sunar.

Hidrokarbon soğutucu gazlar

Liebherr yalnızca hidrokarbon soğutucu gazlar kullanır: Soğutucularda R 600a ve dondurucularda R 290. Hem düşük küresel ısınma potansiyeli hem de yüksek kompresör verimliliği sunan bu gazlar, yüksek performansı düşük enerji tüketimi ve elektrik maliyetiyle bir araya getirir.



Avrupa geneli sertifikalar

Avrupa'daki fabrikalarımız kalite yönetimine (ISO 9001), çevre yönetimine (ISO 14001), iş sağlığı ve güvenliğine (ISO 45001) ve enerji yönetimine (ISO 50001) yönelik uluslararası standartlara göre sertifikalıdır.



Yüksek verimlilik: Liebherr'in ne kadar ekonomik olabileceğini görün.

AB tarafından fonlanan Label2020 ve BELT projelerinin kullanıma sunduğu çevrimiçi aracı kullanarak cihazlarımızın ne kadar verimli olduğunu görebilirsiniz. Bu sitede, elektrik tüketimini görüntüleyip karşılaştırabilir ve elektrikli aletler için birçok farklı ürün verisine erişebilirsiniz. Ayrıca hesaplayıcı, yerel elektrik fiyatlarını da hesaplar ve tüm kullanım dönemine yönelik maliyetleri gösterir.

Verimlilik kontrolü: tool.label2020.eu

Sorumlu üretim

Kaynakları sorumlu şekilde kullanıyor ve cihazlarımızın üretiminde çevreci elektrik kullanımını artırıyoruz. Üretim sırasında salınan enerjiyi geri dönüştürüyoruz (örneğin binaları ısıtmak için). Ayrıca malzemeleri ayrıştırıp mümkün olduğunca geri dönüştürerek atık üretimini azaltıyoruz.

Liebherr faktörü:

Çevre dostu geliştirme ve üretim:

- Çok düşük enerji tüketen cihazlar
- Hidrokarbon soğutucu gazlar
- Kaynak tasarrufu sağlayan üretim süreçleri
- Tamamen ISO sertifikalı Avrupa tesisleri

Geleceğimize açılan kapı

İnsanlar ve sürdürülebilir işletme

- Adil çalışma koşulları
- Uzun vadeli düşünme
- Sorumlu tedarik
- Yasal ve etik uyumluluk

Kullanım

- Maksimum enerji verimliliği
- Uzun ürün ömrü
- Kolay onarım
- Optimum gıda depolama

Geri dönüşüm

- Geri dönüştürülebilir ürün tasarımı
- Kolay malzeme ayrıştırma
- Bileşenlerin yeniden kullanımı
- Döngüsellik için tasarlandı

Üretim

- Daha düşük enerji tüketimi
- Daha çevreci elektrik
- Daha az atık

Malzemeler

- Daha fazla yenilenebilir malzeme
- Daha fazla geri dönüştürülmüş içerik
- Daha az zararlı madde
- Azaltılmış malzeme çeşitliliği

Kurumsal Sorumluluk stratejimiz hakkında daha fazla bilgi edinin:
home.liebherr.com/sustainability



*Liebherr-Hausgeräte bu hizmeti geriye dönük olarak 1 Ocak 2021 itibarıyla üretilen tüm cihazları için de garanti etmektedir.

Liebherr cihazları piyasanın en yüksek enerji verimliliğine sahip ürünleri arasında yer alır. Hem de haklı bir sebeple.

Liebherr'in profesyonel soğutucu ve dondurucuları, yalnızca optimum soğutma performansı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda öne çıkan enerji verimliliğiyle de son derece etkileyicidir. Cihazlarımız, enerji tüketimini minimuma indiren yüksek değerli bileşenlerle donatılmıştır.

Doğrudan satış işlevli soğutucular için AB etiketi

AB Yönetmeliği 2019/2018 uyarınca AB enerji etiketinde aşağıdaki bilgileri bulabilirsiniz:

1. Ürünün AB veri tabanı EPREL'de (European Product Database for Energy Labeling) tanımlanması için QR kodu.
2. Ürünün AB veri tabanı EPREL'de örneğin ürün numarası üzerinden manuel olarak tanımlanması için "model tanımlayıcı".
3. "A"dan "G"ye verimlilik ölçeği
4. Litre cinsinden basılı iç alan
5. Santigrat derece cinsinden ortalama raf sıcaklığı.
6. Cihazın sorunsuz çalışabileceği en yüksek ortam sıcaklığı (santigrat derece cinsinden)

Enerji verimliliğini görünür kılmak

Soğutucu ve dondurucu cihazların kullanımı, günün her saati çalıştırıldıkları için çevre üzerinde önemli etkilere neden olur. Bu nedenle, onlarca yıldır cihazlarımızın enerji verimliliğini iyileştirmeye odaklanıyoruz.

Enerji verimliliğinin net bir şekilde sınıflandırılması için ticari soğutma dolapları için enerji etiketi ile doğrudan satış işlevine sahip soğutucu ve dondurucu cihazlar için enerji etiketi sağlanmaktadır.


Ticari soğutma dolapları için AB etiketi

AB Yönetmeliği 2015/1094 uyarınca AB enerji etiketinde aşağıdaki bilgileri bulabilirsiniz:

1. Tedarikçinin adı veya ticari markası
2. Tedarikçinin model tanımlayıcısı
3. "A"dan "G"ye yeni verimlilik ölçeği Ancak "G" yalnızca şarap soğutucuları için öngörülmüştür.
4. 365 günde enerji tüketimi
5. Soğutma amaçlı kullanım hacmi
6. Dondurma amaçlı kullanım hacmi
7. İklim sınıfı (3, 4 veya 5)


AB'deki doğrudan satış işlevine sahip soğutucuların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi

2022 ve 2024 yılları arasında A, B ve C enerji verimliliği sınıflarındaki doğrudan satış işlevine sahip soğutucuların oranı %84'ten %88'e yükselmiştir. 2022 yılında A enerji verimliliği sınıfıyla derecelendirilen hiç bir cihaz yokken, 2024 yılında cihazlarımızın %5'i A enerji verimliliği sınıfıyla derecelendirilmiştir.



AB'deki ticari soğutma dolaplarının enerji verimliliğinin iyileştirilmesi

Liebherr'in ticari soğutma dolapları enerji verimliliğinde yeni standartlar belirliyor. 2022 ve 2024 yılları arasında A, B ve C enerji verimliliği sınıflarındaki cihazların oranı %84'ten %97'ye yükselmiştir. A ve B sınıfındaki cihazların oranının %9'dan %30'a yükselmesi özellikle kayda değerdir.



Ticari soğutma dolaplarında yapılan ölçümler

İklim sınıfı 4*

+10°C/+16°C ila +30°C ortam sıcaklığı, %55 bağıl nem

İklim sınıfı 5* (yüksek performanslı soğutma dolabı):

+10°C/+16°C ila +40°C ortam sıcaklığı, %40 bağıl nem

Enerji etiketinde belirtilen iklim sınıfı, cihazın kurulum yerindeki maksimum ortam sıcaklığını gösterir. Bu sıcaklıkta, gıdaların depolanması için gerekli olan depolama sıcaklıkları korunur.

Enerji tüketimi / kullanım hacmi

Enerji tüketimi, belirtilen iklim sınıfından bağımsız olarak, ilgili tüm cihazlar için iklim sınıfı 4'te (+30 °C / %55 bağıl nem) ölçülür.

Enerji tüketiminin ölçümü, EN 16825 standardına ve 2015/1094-IV yönetmeliğine tabidir.

Kullanım hacmi, EN 16825 standardına göre belirlenir.

* Liebherr'in otelcilik ve gastronomi alanındaki tüm cihazları, standart olarak iklim sınıfı 4 veya 5 için sertifikalandırılmıştır; bu da, ortam sıcaklığı +40°C'ye kadar çıkan zorlu kullanım koşullarında bile en yüksek enerji verimliliği anlamına gelir.

Uzmanından soğutma ve dondurma performansını seçin.

İster gastronomi, fırıncılık ya da gıda perakendeciliği, ister içecekler, dondurulmuş gıdalar veya dondurmalar: Müşterilerinin ve misafirlerinin tazelik ve kalite beklentilerini karşılamak isteyenler yüksek talepleri karşılayan bir soğutmaya güvenmelidir. Özel olarak geliştirilmiş profesyonel cihazlarla ticari müşterilerimize zorlu günlük iş hayatları için birinci sınıf çözümler ve sistem uzmanlarını seçmek için iyi argümanlar sunuyoruz.

Olağanüstü performans tesadüf değildir. Hatta bizde tam beş tane.

Liebherr'in üstün performansı beş temele dayanır:

Uzun ömürlülük ve ekonomiklik

Soğutucu ve dondurucularımız yüksek bir verimlilik ile düşük enerji ve toplam işletim maliyetleriyle ön plana çıkar. Dayanıklı malzemeler, yüksek kaliteli soğutma bileşenleri ve kaliteli işçilik, uzun bir hizmet ömrü sağlar. Ayrıca kolay bakım ve bilhassa cihazların bakım gerektirmeyen yapısı da olağanüstü TCO'ya (Total Cost of Ownership) katkı sağlıyor.



Soğutma performansı ve sıcaklık stabilitesi

Yüksek ortam sıcaklıklarında (+43 °C'ye kadar) bile mükemmel soğutma performansı: Profesyonel cihazlarımızın yüksek ısı kararlılığına güvenebilirsiniz. Kapıların sık sık açılması bile ürünlerinize zarar vermez: Son model bileşenler, güçlü ve çevre dostu soğutucu madde ve hassas kontroller, cihazın ekonomikliğine zarar vermeden ürünlerin kalitesini ve tazeliğini koruyacak şekilde koordine edilmiştir.



Güvenlik ve alarmlar

Profesyonel cihazlarımızdaki birçok güvenlik fonksiyonu gıdalarınızın daima doğru şekilde soğutulmasını ve kalite kaybı oluşmamasını sağlar. Örneğin çeşitli alarm sistemleri sıcaklık dalgalanmalarında derhal uyarır, kapı kilitleme izinsiz erişimlere karşı korur.



Hijyen ve kolay temizlik

Gıda maddelerinin depolanmasında tavizsiz hijyen vazgeçilmezdir. Bu nedenle cihazlarımız özellikle kolay temizlenebilir. Örneğin, kolayca ve tamamen silinebilen dikişsiz iç hazneye sahiptirler. Ön cepheler, gözler ve taşıyıcı ızgaralar da daima kolayca temizlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.



Kullanım ve donanım

Yoğun iş hayatında her şeyin yolunda gitmesi gerekir. İnce düşünülmüş ayrıntılar, akıllı fonksiyonlar ve olağanüstü malzeme kalitesi sayesinde profesyonel cihazlarımız size maksimum kullanım konforu sunar ve bu sayede zahmetsiz bir iş akışı sağlar.

Baştan aşağı verimli

Elektrik fiyatlarının arttığı ve aşırı talep dalgalanmalarının olduğu şu dönemde bir Liebherr profesyonel cihazı almak çok daha mantıklı: Yüksek kaliteli komponentleri, mükemmel soğutma performansı ve düşük enerji tüketimi optimum TCO (Total Cost of Ownership) sağlar.



Uzun süreli mutluluk: olağanüstü kullanım ömrü

Liebherr cihazları 15 yıllık bir kullanım ömrüyle tasarlanmıştır. Son derece dayanıklı imal edilerek günlük kullanımınıza en iyi şekilde dayanırlar. İşte uzun yıllar boyu hakkını veren kalite budur.

Orijinal Liebherr: 15 yıl boyunca yedek parça bulunabilirliği

Liebherr-Hausgeräte GmbH, yüksek kaliteli cihazlarının kullanım ömrünü, müşterileri için bir adım daha ileri taşıyor: Yedek parça bulunabilirliği, ilgili modelin üretimi durduktan sonraki 15 seneye kadar uzatılmıştır. Bu, ekipmanın tüm işlevsel ve depolanabilir parçaları için geçerlidir. Liebherr-Hausgeräte bu hizmeti geriye dönük olarak 1 Ocak 2021 itibarıyla üretilen tüm cihazları için de garanti etmektedir.

İnsan ve çevre dostu: Ultra verimli

Enerji verimli soğutucu ve dondurucular, sürekli artan elektrik fiyatları konusunda yardımcı olur. Liebherr, kompresörden sızdırmaz malzemelere, aydınlatmadan elektronik aksamaya kadar her komponentin tasarruf potansiyelinden tam anlamıyla yararlanır. Örneğin Perfection serisindeki son derece verimli cihazlar, bu durumun toplam işletme maliyetleriniz üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu gösterir.

maliyetlerden, zamandan ve stresten tasarruf edin: Bakım gerektirmez

Liebherr'in yerde duran profesyonel cihazları filtre veya düzenli olarak değiştirilmesi gereken bileşen ve yüksek bakım gerektiren parçalar olmadan çalışır. Ancak kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenli olarak temizlik gereklidir.

Telli borulu kondenser

Uzun ömürlü telli borulu kondenserlerimiz kir birikintilerini önler, bakım gerektirmez ve uzun vadeli yüksek soğutma performansı ve verimlilik sağlar. Soğutucunuzun işletim maliyetleri düşer.

Sabit sıcaklık, stabil soğutma performansı

Liebherr cihazları soğutma ve dondurmada size en yüksek güvenilirliği sunar: Gıdalar hızlı ve korunarak soğutulur, sıcaklık dalgalanmaları minimuma indirilir. Böylece ürünleriniz mümkün olduğunca uzun süre taze kalır.

DIN EN 16825:2015 uyarınca sürekli soğuk

Gıdalar yalnızca sıcaklık dalgalanmaları mümkün olduğunca düşük olduğunda kalitesini korur. Liebherr soğutucuları -1 °C ile +5 °C arası sabit bir sıcaklıkla kendini gösterir. Böylece yalnızca depolama iklimi değil aynı zamanda ürünlerinizin ve malzemelerinizin değeri de korunur.

DIN EN 16825:2015 uyarınca sürekli donuk

Hassas gıdalar, ayarlanan depolama sıcaklığından büyük sapmaları affetmez. Liebherr dondurucuları -15 °C ile -18 °C arası sabit bir sıcaklığı garantiler. Bu sizi kayıplardan korur ve derin dondurulmuş ürünlerinizin kalitesini muhafaza eder.

SuperCool ile süper hızlı soğutun

Güneş altındaki pazar alışverişlerinde bile optimum sıcaklık için: SuperCool fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde Liebherr'iniz yeni yerleştirilen gıdalar diğer içeriklerle aynı soğukluğa ulaşana kadar performansını artırır. Daha sonra, ancak en geç 12 saat sonra, SuperCool otomatik olarak kendini kapatır.

NoFrost ile artık defrosta gerek yok

NoFrost teknolojisi buza hiç şans vermiyor. Oluşan nem, sirkülasyonlu hava soğutmasıyla bağlanır, döngüsel defrost aşamaları son nem partikülünü bile iç alandan uzaklaştırır. Konforlu, güvenli ve buzsuz bir depolama için.



SuperFrost ile süper hızlı dondurma

SuperFrost otomatikli profesyonel dondurucunuzdaki sıcaklığı hızlıca en düşük seviyeye indirir ve böylece vitaminleri koruyarak dondurmak için soğutma rezervleri oluşturur. Dondurma süreci sonlandığı anda ya da maksimum 65 saat sonra SuperFrost tekrar normal işleme geri döner ve böylece gereksiz enerji tüketimi önlenir.

HumidityControl ile ideal hava nemi

Ancak doğru sıcaklık ve hava neminin etkileşimi mükemmel iklim koşullarını oluşturur. HumidityControl ile yerleştirilen gıdalarınızın ihtiyacına göre hava nemini üç kademede ayarlayabilir ve böylece tazeliğin keyfini ekstra uzun süre çıkarabilirsiniz.



Güvenlik standart

Gıda satan herkes ürünlerin korunabileceğine güvenmelidir: soğutma sürecindeki kesintilere, sıcaklık dalgalanmalarına ve yetkisiz erişime karşı. Profesyonel soğutucu ve dondurucularımızla her ikisi de kolayca önlenir.

LightAlarm: Işık açık, kapı kapalı

Kontrolsüz bir sıcaklık artışında, kapı açık kaldığında veya diğer problemlerde cihazın iç aydınlatması yanıp sönmeye başlar. Bu sayede cam kapılı cihazlarda müdahale ihtiyacı olduğu hızlıca görülür. Tam kapılı cihazlarda yanıp sönen iç alan, depolama kalitesini korumak için kapının derhal kapatılması gerektiğini hatırlatır.



Elektrik kesintisi bilgisi: neler olup bittiğini bilmek

Bir arıza nedeniyle elektrik beslemesi kesintiye uğrarsa, elektrik tekrar geldiğinde elektrik kesintisi bilgisi görüntülenir. Cihazın bu süre zarfında elektriksiz kaldığını ve bu sırada hangi maksimum sıcaklığa ulaşıldığını bildirir. Böylece elektrik kesintisi nedeniyle bir kalite kaybının hesaba katılıp katılmayacağını tahmin edebilirsiniz.

Mekanik kilit: tam kontrolün anahtarı

Gastronomi ve fırıncılık için olan tüm profesyonel Liebherr cihazları iki anahtarlı bir mekanik kilitte donatılmıştır. Böylece yerleştirilen mallarınıza yetkisiz ellerin ulaşamadığından emin olabilirsiniz.

Elektronik kilit: işini sağlama almak

Seçili elektronik kilitli Liebherr cihazları, kişisel PIN kodu kullanılarak kilitleyip açılabilir. Bu, herhangi bir sayıda kullanıcının bir anahtarı paylaşma zorunluluğu olmadan kullanıcı arayüzü üzerinden cihazı kilitleyip açabilmesini sağlar.



Entegre temizlik

Mükemmel hijyen, gıdalarla profesyonel anlamda çalışırken önemli bir rol oynar. Bu nedenle profesyonel cihazlarımız kirleri en başından azaltan ve temizliği büyük oranda kolaylaştıran özelliklere sahip.

Hızlı temizlik için zemin gideri

Mükemmel hijyen artık çok kolay: Liebherr lokanta cihazındaki entegre zemin gideri geniş yarıçaplarda size rahat bir temizlik imkanı sağlar. Su kolayca akıp gider ve cihazınız hızlıca tekrar temiz hale gelir.



Paketlenmemiş gıdalar için gıda maddelerini saklamaya uygun iç alan

Gastronomi, ticaret ve fırıncılık için olan bir Liebherr cihazındaki tüm malzemeler gıda maddelerini saklamaya ve paketlenmemiş gıdaların depolanmasına uygundur.

Kirlenmeye karşı dikişsiz iç alan

Plastik iç hazne tamamen geri dönüştürülebilir, dayanıklı ve kokusuz bir plastik olan polistirenden yapılmıştır. Derzsiz tek parçadan üretilmiştir, gizli kir tutucuları yoktur ve büyük yarıçaplarda hızlı ve kolayca temizlenir. Sürdürülebilirliğin ve hijyenin kusursuz birleşimi.



SmartMonitoring: Güvenliğin ve yükün azaltılması için maksimum fayda

SmartMonitoring, güvenli Liebherr cihazlarını daha da güvenilir hale getirir ve değerli içeriğinizin korunmasını bir adım ileri taşır. Dijital, bulut tabanlı çözüm depolama sıcaklığını otomatik olarak belgeler; bu sayede zaman alıcı ve dikkat gerektiren bir görevden sizi kurtarır.

Sürekli belgeleme

SmartMonitoring, hafta sonları ya da kapalı günler gibi sıradan çalışma saatleri dışında bile sürekli olarak hassas ısı kararlılığı denetler. Ve hatta birçok cihaz için konumlar arasındadır.

Tam sıcaklık geçmişi

SmartMonitoring saat başı depolanmış maddelerinizin sıcaklığını ve ilgili tüm soğutma parametrelerini belgeler.

Sapmalarda derhal alarm verilmesi

Depolama sıcaklığındaki sapmalarda E-Posta, SMS ya da sesli aramayla derhal uyarılırsınız. Böylece problemler oluşmadan tepki verebilirsiniz.

Kolay devreye alır

Oteller ve yiyecek içecek sektörü için yeni nesil cihazlar, halihazırda SmartModule ile donatılmıştır veya modele bağlı olarak sonradan takılabilir ve hemen SmartMonitoring sistemine bağlanabilir. Önceki modeller, dış veri kaydediciler aracılığıyla kolayca bağlanabilir.



Rahatlamak için lisans alın.

Tam lisansla Liebherr'in profesyonel SmartMonitoring'ini tam olarak kullanın. Kontrol, dokümantasyon ve e-posta ile alarmlandırma gibi tüm temel fonksiyonlar dahildir.


- aktivasyondan itibaren 36 ay geçerlilik süresi
- otomatik uzatma yoktur
- ölçüm yeri başına (soğutucu/dondurucu) bir lisans
- İstenilen sayıda kullanıcı için erişim yetkisi
- Kullanıcı ve cihaz yönetimi (rol tabanlı)
- SMS ve sesli aramayla ek alarmlandırma tercihe bağlı olarak genişletilebilir

Soğutucunuzu veya dondurucunuzu şimdi kaydedin ve altı aylık ücretsiz bir deneme lisansı elde edin.



SmartModule (6145269)

SmartModule, Liebherr cihazlarını SmartMonitoring sistemine veya mevcut izleme sistemlerine bağlar. Entegre LAN/WiFi özellikli küçük ünite, takıldığı an kullanıma hazırdır.



Yerel arayüz

Cihazları için kendi izleme sistemlerine sahip olan veya bir izleme sistemi takmayı planlayan müşteriler için Liebherr, soğutucu ve dondurucuları yerel bir arayüz aracılığıyla bağlama seçeneği sunar.



Veri kayıt cihazı, 3 kanallı (6145365)

Standart sıcaklık sensörü ve kapı temas sensörüne ek olarak üç kanallı veri kaydedici, hassas ürünlerin sıcaklıklarını izlemek için kullanılabilen ek bir sıcaklık sensörüne sahiptir.



Veri kayıt cihazı, sıcaklık (6145363)

Sıcaklık veri kaydedicisi, sıcaklık verilerini güvenilir bir şekilde kaydeder ve WiFi bağlantısı aracılığıyla doğrudan SmartMonitoring sistemine aktarır.



SmartMonitoring'in erişilebilirliği ülkeden ülkeye değişir.

SmartMonitoring konusu hakkında ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: home.liebherr.com/smartmonitoring.

Basit ve çetrefilsiz

Gıdalarla çalışılan ortamlar genellikle yoğun olur. Bu nedenle profesyonel soğutucu ve dondurucularımız günlük iş hayatınızı kolaylaştıracak birçok donanım özelliğine ve akıllı ayrıntılara sahiptir.

Konfor için açık: 90° kapı durdurma

Kapı 90° açıdan daha yüksek bir açıyla açıksa kendi kendine açık kalır. Böylece cihazı iki elinizle doldurmak, ürünleri düzenlemek ya da çıkarmak için yeterli hareket alanınız olur. Ayrıca temizlik de çok kolaylaşmış olur. Sıcaklığı sabit tutmak ve depolu malların kalitesini korumak için kapı, 90° altında otomatik olarak kapanır.

Her ihtimale karşı: Çekme durdurucu

Taşıyıcı ızgaraların ortasındaki çekme durdurucu sayesinde ürünleriniz güvenle depolanır: İşler karıştığında bile taşıyıcı ızgara yanlışlıkla çekilemez. Yükleme ve boşaltma sırasında güvenilir bir şekilde sabit bir pozisyonda kalır ve küçük veya büyük kazalara karşı güvende olursunuz



Ayak pedallı açıcı

Ellerinizi dolu olduğunda bile, cihazı isteğe bağlı ayak pedalını kullanarak rahatlıkla açabilirsiniz. Özellikle profesyonel ayarlarda, elleriniz dolu olduğunda zaman kaybetmeksizin kapıyı açabilmenizi sağlayan bu özellik sayesinde soğutucu ve dondurucuların kullanımı önemli ölçüde kolay hale gelir.

Kuvvetten tasarruf edin: ergonomik çubuk kulp

Gücünüzü daha önemli şeylere saklayın: Çubuk kulp yoğun ihtiyaçlar için tasarlanmıştır. Ergonomik olarak soldan ya da sağdan kolaylıkla tutulabilir ve temizlemesi çok kolaydır.

Konfor parmaklarınızın ucunda: sezgisel menü yönlendirmesi

Cihazın durumunu çıkıntısız şekilde kapıya monte edilmiş kontrol paneli aracılığıyla, kapıyı açmaya gerek kalmadan kontrol edin. Menü rehberliği açıklamaya gerek duymaz. Ayrıca 12'ye kadar farklı dilde semboller ve sesle kontrol edilebilir. Ekran aynı zamanda elinizde eldiven olsa bile üç adet dokunmatik düğmeyle veya Touch & Swipe özelliğiyle kullanılabilir.

Performance Serisi

Performance serimiz en önemli özelliklere odaklanır: Bu sınıftaki cihazlar güvenli, sabit sıcaklıklı depolama için tüm gereksinimleri karşılar. Tüm Performance cihazları normal kapılı modeller olarak mevcuttur ve dondurucu modelleri SmartFrost işleviyle birlikte gelir.



enerjiyi verimli kullanmak



SmartFrost dondurucu



HumidityControl

Perfection Serisi

Perfection Serisi cihazlar günlük iş hayatınızın en yüksek talep ve gereksinimlerini karşılamak için gereken her şeyi sunar. Paslanmaz çelikten üretilmişlerdir, tam kapılı ya da cam kapılı olarak temin edilebilirler ve optimum aydınlatma ile etkilerler. Soğutma aralığınız -2 °C'den +15 °C'ye kadar ulaşır; dondurucu cihazlar SmartFrost ve NoFrost fonksiyonlarıyla mevcuttur.



Aydınlatma



NoFrost ve SmartFrost dondurucu cam kapılı soğutucu



Paslanmaz çelik gövde



Otelcilik ve gastronomi için soğutucu ve dondurucular – profesyoneller için profesyoneller öneriyor

Yüksek sıcaklıklar, dar alanlar, fazla karmaşa – profesyonel mutfaklarda soğutucu ve dondurucular birçok şeye katlanabilmeli ve bu sırada hep tam performans ortaya koymalı. İşte tam da bu nedenle Liebherr otelcilik ve gastronomi alanındaki portföyünü geliştirdi: Cihazlar +40 °C ortam sıcaklığında bile gıdaları güvenli bir şekilde sabit soğutma performansı ile depolar. Son derece dayanıklı, uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve doğal soğutucu maddeler sayesinde cihazlar özellikle sürdürülebilirdir. Aynı zamanda hijyen, HAACP Konsepti ya da GN hazneleri ile ilgili olarak da geçerli tüm yönetmelikleri, standartları ve normları karşılarlar. Verimli soğutma sistemi yalnızca düşük enerji ve toplam işletim maliyetleri sağlamaz, aynı zamanda ürünlerinizin güvenle depolanmasının verdiği iyi hissi de sağlar. Buna güvenebilirsiniz – sonuçta iddiamız ilk adımdan son adıma kadar mükemmel olmak.

Soğutucu ve dondurucular

Paslanmaz çelik iç hazneli soğutucu ve dondurucular



Performance Serisi Perfection Serisi

Plastik iç hazneli soğutucu ve dondurucular



Performance Serisi Perfection Serisi

Tezgâh altına uygun gastronomi tipi tezgâh tipi buzdolapları



Performance Serisi Perfection Serisi

Paslanmaz çelik iç hazneli soğutucu ve dondurucular

Performance Serisi

FRPSvg/FFPSvg

Ortam koşulları*	Ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C
Sıcaklık stabilitesi	EN 16825 Soğutucular: +1 °C ila +15 °C / -2 °C ila +15 °C Dondurucular: -9 °C ila -26 °C Soğutucular: M1 sınıfı Dondurucular: L1 sınıfı Soğutucular: 3 nem aralıklı Dondurucular: NoFrost özellikli
Depolama güvenliği	görsel ve sesli alarmlar Elektrik kesintisi alarmı < 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı mekanik kilit
Donanım	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler Soğutucular: GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına raf) Dondurucular: GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına raf) Bakım zamanlayıcısı bireysel ayarlanabilir Aksesuar olarak rulolar, standart olarak ayarlı ayaklara sahip cihazlar
	Soğutucular: LED tavan lambası Dondurucular: LED tavan lambası Kulp çubuğu İç ve dış krom nikel çelik kısımlar (1.4301 / AISI 304) Sonradan donatma için bağlantı özellikleri
Enerji tüketimi	UltraEfficient AB direktifi 2015/1094
Uyumluluk	makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

Perfection Serisi

FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh

Ortam koşulları*	Ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C
Sıcaklık stabilitesi	EN 16825 Soğutucular: +1 °C ila +15 °C / -2 °C ila +15 °C Dondurucular: -9 °C ila -26 °C Soğutucular: M1 sınıfı Dondurucular: L1 sınıfı Soğutucular: 3 nem aralıklı Dondurucular: NoFrost özellikli
Depolama güvenliği	görsel ve sesli alarmlar Elektrik kesintisi alarmı < 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı mekanik kilit
Donanım	2,4 inç renkli ekran, Touch & Swipe Soğutucular: GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına raf) Dondurucular: GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına raf) Bakım zamanlayıcısı bireysel ayarlanabilir Aksesuar olarak rulolar (hariç FRPSvh 1412), standart olarak ayarlı ayaklara sahip cihazlar
	Soğutucular: Dikey LED aydınlatma Dondurucular: Dikey LED aydınlatma Kulp çubuğu İç ve dış krom nikel çelik kısımlar (1.4301 / AISI 304) Bağlantı özellikleri
Enerji tüketimi	UltraEfficient AB direktifi 2015/1094
Uyumluluk	makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

Plastik iç hazneli soğutucu ve dondurucular

Performance Serisi

FRFvg/FFFvg/FFFsg/FCFvg/FRTvg/FFTvg/FFTsg

Ortam koşulları*	Ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C
Sıcaklık stabilitesi	EN 16825 Soğutucular: +1 °C ila +15 °C Dondurucular: -9 °C ila -26 °C Soğutucular: M1 sınıfı Dondurucular: L1 sınıfı Soğutucular: 3 nem aralıklı Dondurucular: SmartFrost ve NoFrost özellikli
Depolama güvenliği	görsel ve sesli alarmlar Elektrik kesintisi alarmı < 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı mekanik kilit
Donanım	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler Soğutucular: 75 cm genişliğinde: GN 2/1, 650 × 530 mm (enine raf) Dondurucular: 75 cm genişliğinde: Euronorm 600 × 400 mm (enine raf) Bakım zamanlayıcısı bireysel ayarlanabilir Aksesuar olarak tekerlekler/ayarlı ayaklar, 75 cm genişliğinde standart olarak ayarlı ayaklara sahip cihazlar
	Soğutucular: Dikey LED aydınlatma Dondurucular: Dikey LED aydınlatma Alüminyum çubuk kulp İç kısım: Plastik dış kısım: Toz boya kaplamalı çelik Sonradan donatma için bağlantı özellikleri
Enerji tüketimi	SuperEfficient AB direktifi 2015/1094 FFFsg etiket yok
Uyumluluk	makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

Perfection-Serie

FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg/FRTCvg/FFTCvg/FFTCsg

Ortam koşulları*	Ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C
Sıcaklık stabilitesi	EN 16825 Soğutucular: +1 °C ila +15 °C / -2 °C ila +15 °C Dondurucular: -9 °C ila -26 °C Soğutucular: M1 sınıfı Dondurucular: L1 sınıfı Soğutucular: 3 nem aralıklı Dondurucular: SmartFrost ve NoFrost özellikli
Depolama güvenliği	görsel ve sesli alarmlar Elektrik kesintisi alarmı < 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı mekanik kilit
Donanım	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler Soğutucular: 75 cm genişliğinde: GN 2/1, 650 × 530 mm (enine raf) Dondurucular: 75 cm genişliğinde: Euronorm 600 × 400 mm (enine raf) Bakım zamanlayıcısı bireysel ayarlanabilir Aksesuar olarak tekerlekler/ayarlı ayaklar, 75 cm genişliğinde standart olarak ayarlı ayaklara sahip cihazlar
	Soğutucular: Dikey LED aydınlatma Dondurucular: Ön gövdede LED aydınlatma Alüminyum çubuk kulp İç kısım: Plastik dış kısım: Paslanmaz çelik Sonradan donatma için bağlantı özellikleri
Enerji tüketimi	SuperEfficient AB direktifi 2015/1094 FFFCsg etiket yok
Uyumluluk	makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

* Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir. Yukarıda bahsedilen seri donanımları modele bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntıları model açıklamasında bulabilirsiniz.

Harfler

F	F	F	C	v	g
1	2	3	4	5	6

Rakamlar

6	5	0	1
7 + 8	9	10	

1 Market segment

F Food Service

2 Temperature (Sıcaklık)R Soğutucu
F Dondurucu
C Soğutucu-dondurucu**3** Yapısal tasarımF Solo/
dikey alt montajlı kompresör
P Solo/
dikey üst montajlı kompresör
T Solo tezgah altı cihaz**4** Gövde malzemesi- Toz kaplamalı çelik veya plastik
S Paslanmaz çelik
C Krom çelik
B BlackSteel**5** Havalandırma sistemis Statik
v Havalandırmalı**6** Kullanıcı arayüzü (UI)g Temel UI
h Gelişmiş UI**7 + 8** Brüt hacim*15 150 litre
40 400 litre
55 550 litre
65 650 litre
14 1400 litre**9** Kapı modeli0 Normal kapı
1 Yalıtımlı cam kapı
3 Yalıtımlı cam kapı/
normal kapı (soğutucu-dondurucu)**10** Kapı/bölme sayısı1 Bir
2 İki

*Tam hacim için cihaz açıklamasına bakın.



FFFCvg 6501

Bir bakışta avantajlar

Dinamik soğutma sistemi

Sabit ve eşit dağıtılmış iç sıcaklık için güçlü dinamik soğutma sistemi Vantilatör kapı kontak şalteri kapı açıldığında soğuk kaybını en aza indirir. Evaporatör sayesinde sistem neredeyse hiç bakım gerektirmez.

DIN EN 16825:2015'e göre sıcaklık stabilitesi

Yılda 365 gün tam güvenilir soğutma: -1°C ile +5°C arasında ya da -15°C ile -18°C arasında sabit değerlere sahip Liebherr buzdolapları ve dondurucuları, sık sık kapı açılmalarında bile sıcak ve nemli odalarda yüksek sıcaklık stabilitesi sunar.

SuperCool

Soğutulmamış ürünler eklendiğinde bile Liebherr'inizin ideal sıcaklığı korumasını sağlamak için SuperCool geçici olarak performansı artırır. En geç 12 saat sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

HumidityControl

Ancak doğru sıcaklık ve hava neminin etkileşimi mükemmel iklim koşullarına neden olur. HumidityControl ile hava nemini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Optimum depolama iklimi ve ekstra uzun tazelik keyfi için.

Taşıma kafesleri

Plastik kaplamalı taşıyıcı ızgaralar iç alanın çeşitli şekilde kullanılmasına izin verir ve 60 kg ağırlığa kadar dayanıklıdır, bu sayede aşırı ağır ürünler bile güvenle depolanır.



GN hazne ile uyumlu

Gastronomi için olan Liebherr soğutucuları genellikle gastronorm küvetlerin kullanımı için tasarlanır. Böylece şimdiki kadar kullanılan her bir standart hazne kullanılmaya devam eder.



FRPSvh 6501 Perfection



Kolay erişilebilir soğutma bileşenleri

Soğutma komponentleri, makine bölümünün üst bölümüne kolay erişilebilir şekilde entegre edilmiştir, bu da iç alanın faydalı kapasitesini büyük oranda artırır. Rahat temizlik için ya da herhangi bir servis çalışmasında ön taraf kolayca yukarı katlanır. 45°'lik açılma açısından itibaren tamamen çıkarılabilir.

2015/1094 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca enerji etiketi

Enerji etiketi profesyonel Liebherr cihazlarının ne kadar tasarruflu olduğunu bir bakışta gösterir. Düşük enerji tüketimi minimum toplam işletim maliyetlerinde bile fark edilebilir.

Evaporatör

Kataforez kaplamalı evaporatör korozyona karşı son derece dayanıklıdır ve tuzlar gibi agresif maddelere karşı optimum koruma sağlar. Bu, cihazın kullanım ömrünü uzatır ve tutarlı performans ve verimlilik sunar.

Yalıtım

Çevre, verimlilik ve depolama güvenliğine yarar: CFC içermeyen siklopentan köpük ile yalıtım, soğuk hava kaybını en aza indirir, enerji tüketimini azaltır ve bir arıza durumunda eşyalarınızı cihazın içinde daha uzun süre saklamanızı sağlar.

Kendiliğinden kapanan kapı

Doldurma ve boşaltmanın yanı sıra temizliği de kolaylaştırmak için cihazın kapısı yaklaşık 90° üzerindeki bir açılma açısından itibaren açık kalır; bunun altında güvenlik sebebiyle kendiliğinden kapanır.



Değiştirilebilir kapak lastiği

Paradan ve zamandan tasarruf edin: Liebherr'in takmalı kapak lastikleri kolaylıkla değiştirilebilir. Hasar gördüğünde, herhangi bir ekipman olmadan lastiği kendiniz değiştirebilirsiniz.

Paslanmaz çelik iç ve dış kısımlar

Gıda maddelerinin saklanacağı yerlerde hijyen en yüksek önceliğe sahiptir. Bu nedenle, derin çekme Gastronorm 2/1 iç hazneler hijyen dostu paslanmaz çelikten üretilir ve temizliği zor fonksiyon parçaları içermez. İzolasyon katmanlı dış muhafazanın boşluksuz paslanmaz çelik yan duvarları da kolayca temizlenebilir. GN 2/1 paslanmaz çelik soğutucu ve dondurucular içten ve dıştan IPX5 uyarınca su jetine karşı dayanıklıdır.

Zemin gideri

Liebherr cihazlarındaki entegre zemin gideri, küçük alanlarda kolay temizliğe olanak tanır. Su hızlı bir şekilde tahliye edilir ve cihazınızın göz açıp kapayınca kadar, hijyenik şekilde eski temizliğine kavuşur.

Paslanmaz çelik GN 2/1 buzdolaplarımız ve dondurucularımız en zorlu görevler için geliştirilmiştir. Güçlü soğutma komponentleri gıdaların düşük tüketimde hızlıca soğutulmasını sağlar. HACCP uyumlu elektronik, yüksek ortam sıcaklıklarında bile mükemmel depolama güvenliği için sıcaklığın sabit dereceye tam olarak ayarlanmasına olanak tanır. Yüksekliği ayarlanabilen ızgaralar ve herhangi bir rahatsız edici unsurun bulunmadığı iç kısım, depolamada büyük esneklik ve kolay temizlik sağlar.

Entegre sıcaklık kaydına sahip ProfiPremium serisi elektroniği


Kullanımı kolay elektronik, enerji verimliliği sağlayan defrost fonksiyonunu gerçek ihtiyaca göre kontrol eder. Cihazlar RS485 arabirimi üzerinden harici bir sıcaklık kaydı yazılımına bağlanabilir. Entegre veri kayıt cihazı HACCP uyumlu dokümantasyon için oluşan minimum ve maksimum iç alan sıcaklığını kaydeder ve saklar. Örneğin uzun bir süre açık kalan kapıdan kaynaklı sıcaklık dalgalanmalarında elektronik, görsel ve sesli alarm verir ve böylece ürünlerinizi korur. Sağlam folyo klavye, kire karşı dayanıklı ve kolayca temizlenebilir özelliktedir.

En küçük ayrıntısına kadar kalite



LightAlarm

Kontrolsüz bir sıcaklık artışında, kapı açık kaldığında veya diğer problemlerde cihazın iç aydınlatması yanıp sönmeye başlar. Bu sayede cam kapılı cihazlarda müdahale ihtiyacı olduğu hızlıca görülür. Tam kapılı cihazlarda yanıp sönen iç alan, depolama kalitesini korumak için kapının derhal kapatılması gerektiğini hatırlatır.



-2 °C/+15 °C genişletilmiş sıcaklık aralığı

Liebherr soğutucular, -2°C ile +15°C aralığında geniş bir sıcaklık aralığına sahip olduğu için etler ve balıklar bile daha uzun bir süre boyunca taze ve lezzetli kalır.



WiFi/LAN arayüzü

WiFi/LAN arayüzü, cihazlarınızı kolayca Liebherr SmartMonitoring'e veya mevcut yerel sistemlere bağlamanızı sağlar.



Sağlam, derin çekme iç hazne

Derin çekme paslanmaz çelik iç hazne, yerleştirme yüzeylerinde entegre nervürlere sahiptir. Ayrıca korozyona dayanıklı, hijyenik ve özellikle temizlemesi kolaydır. Izzaralar 60 kg ağırlığa kadar taşıyabilir, böylece ağır ürünler bile sorun yaratmaz. 2/1 gastronorm küvetler doğrudan yerleştirme nervürlerinin üzerine sürülebilir.



LED aydınlatma

Karanlık bir ortamda bile LED aydınlatma, iç kısmı iyi bir şekilde aydınlatır. Optimum görüş, istenen ürünün doğrudan elinizin altında olduğu anlamına gelir. Kapı hızlıca tekrar kapatılabilir ve iç sıcaklık stabil kalır. Bu, aradığınız şeyleri bulma konusunda vakit kazandırmanın yanı sıra enerji maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar. Çıktısız LED aydınlatma temizliği kolaylaştırır.



Büyütülmüş cam kapı görünümü

Yoğun iş hayatının vazgeçilmezi: mevcut gıda maddelerine genel bakış. Buzdolabının iç kısmının maksimum görünürlüğü için tamamen cam olan kapı büyütülmüş bir gözlem alanı sağlar. Bu, ürünlerin düzenlenmesini ve gerekli ürünlerin hızlıca bulunmasını kolaylaştırarak değerli zamandan tasarruf edilmesine olanak tanır.

**FRPSvh 1412**

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	1414 / 1096 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1427 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1239 / 650 / 1512
Enerji verimlilik sınıfı¹	C
Enerji tüketimi Yıl	1134 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	4
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	4,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	320 W
Isı verme	650 kJ/h
Soğutma sistemi	Dinamik
Buz çözme yöntemi	Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom-nikel çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED ışık sütunu iki taraflı, ayrı açılabilir
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	8
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	sağa sabit / sola sabit
Brüt / net ağırlık	262 / 242,2 kg
Merkezi bağlantı R 134a olarak da temin edilebilir	FRPSrh 1412
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	
Ayak pedallı açıcı	9597649
Gri yan yana set	9597778

**FRPSvh 1402**

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	1360 / 1096 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1427 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1239 / 650 / 1512
Enerji verimlilik sınıfı¹	B
Enerji tüketimi Yıl	807 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	4,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	320 W
Isı verme	520 kJ/h
Soğutma sistemi	Dinamik
Buz çözme yöntemi	Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED ışık sütunu iki taraflı
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	8
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	sağa sabit / sola sabit
Brüt / net ağırlık	225 / 195,8 kg
Merkezi bağlantı R 134a olarak da temin edilebilir	FRPSrh 1402
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597965
Ayak pedallı açıcı	9597649
Gri yan yana set	9597778

**FRPSvh 6511**

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	625 / 486 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	509 / 650 / 1512
Enerji verimlilik sınıfı¹	B
Enerji tüketimi Yıl	412 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	4,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	220 W
Isı verme	365 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom-nikel çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	500 / 650
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	157 / 140,1 kg
Merkezi bağlantı R 134a olarak da temin edilebilir	FRPSrh 6511
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Gri yan yana set	9597778

**FRPSvh 6501**

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	597 / 486 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	509 / 650 / 1512
Enerji verimlilik sınıfı¹	A
Enerji tüketimi Yıl	302 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	4,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	220 W
Isı verme	305 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	500 / 650
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	134 / 118 kg
Merkezi bağlantı R 134a olarak da temin edilebilir	FRPSrh 6501
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Gri yan yana set	9597778

Dinamik soğutmalı, iç ve dış kısmı paslanmaz çelik GN 2/1 soğutucu



FRPSvg 1402

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	1360 / 1096 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1427 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1239 / 650 / 1512
B	
Enerji verimlilik sınıfı ¹	807 kW/Yıl
Enerji tüketimi Yıl	5
İklim sınıfı (Enerji politikası)	M1
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	+10 °C ila +40 °C arası
Ortam sıcaklığı ²	R 290
Soğutucu madde	60 dB(A)
Gürültü ses düzeyi	220 - 240V~ / 50 Hz
Voltaj / frekans	4,0 A
Bağlantı değerleri	320 W
Nominal tüketim watt değerleri	520 kJ/h
Isı verme	Dinamik
Soğutma sistemi	Otomatik
Buz çözme yöntemi	-2 °C ila +15 °C arası
Sıcaklık sahası	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gastro normu	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	6
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	sağa sabit / sola sabit
Brüt / net ağırlık	210 / 189,7 kg
Tekerlekli model	FRPSvg 1402, 924 serisi
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597965
Ayak pedallı açıcı	9597649
Gri yan yana set	9597778
SmartModule	6145269

Dinamik soğutmalı, iç ve dış kısmı paslanmaz çelik GN 2/1 soğutucu



FRPSvg 6511

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	625 / 486 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	509 / 650 / 1512
B	
Enerji verimlilik sınıfı ¹	412 kW/Yıl
Enerji tüketimi Yıl	5
İklim sınıfı (Enerji politikası)	M1
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	+10 °C ila +40 °C arası
Ortam sıcaklığı ²	R 290
Soğutucu madde	60 dB(A)
Gürültü ses düzeyi	220 - 240V~ / 50 Hz
Voltaj / frekans	4,0 A
Bağlantı değerleri	220 W
Nominal tüketim watt değerleri	365 kJ/h
Isı verme	Dinamik / Otomatik
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	+1 °C ila +15 °C arası
Sıcaklık sahası	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gastro normu	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Gövde malzemesi / renk	Krom-nikel çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	3
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	500 / 650
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	151 / 141,8 kg
Tekerlekli model	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Gri yan yana set	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	597 / 486 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	509 / 650 / 1512
A	
Enerji verimlilik sınıfı ¹	302 kW/Yıl
Enerji tüketimi Yıl	5
İklim sınıfı (Enerji politikası)	M1
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	+10 °C ila +40 °C arası
Ortam sıcaklığı ²	R 290
Soğutucu madde	60 dB(A)
Gürültü ses düzeyi	220 - 240V~ / 50 Hz
Voltaj / frekans	4,0 A
Bağlantı değerleri	220 W
Nominal tüketim watt değerleri	305 kJ/h
Isı verme	Dinamik / Otomatik
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	-2 °C ila +15 °C arası
Sıcaklık sahası	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gastro normu	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	3
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	500 / 650
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	139 / 116,1 kg
Tekerlekli model	FRPSvg 6501, 924 serisi
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Gri yan yana set	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvh 1402

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	1360/1096 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1427 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1239 / 650 / 1512
Enerji verimlilik sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl	2208 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Bağlantı değerleri	4,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	580 W
Isı verme	1485 kJ/h
Soğutma sistemi	Dinamik
Buz çözme yöntemi	Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED ışık sütunu iki taraflı
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	8
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	sağa sabit / sola sabit
Brüt / net ağırlık	225 / 203,4 kg
Merkezi bağlantı R 134a olarak da temin edilebilir	FFPSrh 1402
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597965
Ayak pedallı açıcı	9597649
Gri yan yana set	9597778



FFPSvh 6501

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	597 / 486 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	509 / 650 / 1512
Enerji verimlilik sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl	1054 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	4,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	610 W
Isı verme	975 kJ/h
Soğutma sistemi	Dinamik
Buz çözme yöntemi	Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	500 / 650
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	144 / 128,2 kg
Merkezi bağlantı R 134a olarak da temin edilebilir	FFPSrh 6501
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Gri yan yana set	9597778



FFPSvg 1402

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	1360/1096 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1427 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1239 / 650 / 1512
Enerji verimlilik sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl	2208 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Bağlantı değerleri	4,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	580 W
Isı verme	1420 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	6
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	sağa sabit / sola sabit
Brüt / net ağırlık	225 / 197,1 kg
Tekerlekli model	FFPSvg 1402, 924 serisi
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597965
Ayak pedallı açıcı	9597649
Gri yan yana set	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvg 6501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	597 / 486 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	509 / 650 / 1512
Enerji verimlilik sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl	1180 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	4,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	610 W
Isı verme	975 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 530 x 650 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	3
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	500 / 650
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	141 / 125,7 kg
Tekerlekli model	FFPSvg 6501, 924 serisi
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri taşıma ızgarası	7112622 / 7112606
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Gri yan yana set	9597778
SmartModule	6145269

Bir bakışta avantajlar

Dinamik soğutma sistemi

Sabit ve eşit dağıtılmış iç sıcaklık için güçlü dinamik soğutma sistemi Vantilatör kapı kontak şalteri kapı açıldığında soğuk kaybını en aza indirir. Evaporatör sayesinde sistem neredeyse hiç bakım gerektirmez.



GN hazne ile uyumlu

Gastronomi için olan Liebherr soğutucuları genellikle gastronorm küvetlerin kullanımı için tasarlanır. Böylece şimdiye kadar kullanılan her bir standart hazne kullanılmaya devam eder.

Taşıma kafesleri

Plastik kaplamalı taşıyıcı ızgaralar iç alanın çeşitli şekilde kullanılmasına izin verir ve 60 kg ağırlığa kadar dayanıklıdır, bu sayede aşırı ağır ürünler bile güvenle depolanır.

Dikişsiz iç hazne

Ticari tasarımda gıda maddesi saklamaya uygun polistiroiden üretilmiş derin çekme iç hazne kokusuz, çok dayanıklı, uzun ömürlüdür ve geniş köşe açılarıyla mükemmel hijyen için kolay temizlik imkanı sağlar.


Paslanmaz çelik gövde

Tek parçalı yan duvarlardan oluşan paslanmaz çelik dış gövde boşluktuz olarak tasarlanmıştır böylece bakımı çok kolay ve hijyeniktir.



Zemin süzgeci

Liebherr lokanta cihazındaki entegre zemin süzgeci geniş yarıçaplarda rahat bir temizlik imkanı sağlar. Su kolayca akıp gider ve cihazınız hızlıca tekrar hijyenik hale gelir.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

Kontrolsüz bir sıcaklık artışında ya da diğer problemlerde cihazın iç aydınlatması yanıp sönmeye başlar. Böylece bir eylem ihtiyacı olduğu hızlıca görülür.



LED aydınlatma

Karanlık ortamda bile LED tavan lambası iç alanın iyi bir şekilde aydınlatılmasını sağlar. Bu sizi yalnızca uzun arayışlardan değil aynı zamanda her şeyden önce enerji maliyetlerinden kurtarır.

Smart Frost

SmartFrost sayesinde iç alanda ve depolanan ürünlerde buzlanma azaltılır. Nadiren buz çözme gerekir, gerektiğinde de kaygan, temizlemesi kolay iç duvarlar sayesinde epey kolaylaşır. Köpüğe gömülü evaporatör yüksek enerji verimliliği ve eşit soğutma sağlar.

No Frost

Liebherr'in profesyonel cihazlarıyla artık defrosta gerek yok. Oluşan nem sirkülasyonlu hava soğutmasıyla bağlanır, döngüsel defrost aşamaları son nem partikülünü bile iç alandan uzaklaştırır. Konforlu, güvenli ve buzsuz bir depolama için.




Konfor parmaklarınızın ucunda

Kapıyı açmadan, kapıya eş hizada entegre edilmiş işletim paneli üzerinden cihazın durumunu kolayca okuyun. Menü yönlendirmesi kendiliğinden açıklayıcıdır ve üç dokunmatik düğme ile kontrol edilir.



HumidityControl

Ancak doğru sıcaklık ve hava neminin etkileşimi mükemmel iklim koşullarına neden olur. HumidityControl ile hava nemini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Optimum depolama iklimi ve ekstra uzun tazelik keyfi için.



-2 °C/+15 °C genişletilmiş sıcaklık aralığı

Liebherr soğutucular, -2°C ile +15°C aralığında geniş bir sıcaklık aralığına sahip olduğu için etler ve balıklar bile daha uzun bir süre boyunca taze ve lezzetli kalır.

Dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli soğutucu GN 2/1



FRFCvg 6511

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	688 / 478 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 2018
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	620 / 531 / 1642
Enerji verimlilik sınıfı ¹	D
Enerji tüketimi Yıl	984 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	4
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 250 W
Isı verme	658 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 650 × 530 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan lambası, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 531
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	117,7 / 111,8 kg
Tekerlekli model	
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112570 / 7112568 / 7112566
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	9006973 / -
SmartModule	6145269

Brüt hacim / kullanım hacmi	655 / 479 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 2018
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	620 / 531 / 1660
Enerji verimlilik sınıfı ¹	C
Enerji tüketimi Yıl	635 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 240 W
Isı verme	408 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 650 × 530 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 531
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	92,5 / 86,5 kg
Tekerlekli model	
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112570 / 7112568 / 7112566
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	9006973 / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 6501

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	655 / 479 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 2018
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	620 / 531 / 1660
Enerji verimlilik sınıfı ¹	C
Enerji tüketimi Yıl	603 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 240 W
Isı verme	408 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 650 × 530 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 531
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	93,1 / 87 kg
Tekerlekli model	
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112570 / 7112568 / 7112566
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9006786
SmartModule	6145269

FRFCvg 6501, X01 serisi

Dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli soğutucu GN 2/1



FRFvg 6501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	655 / 479 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 2018
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	620 / 531 / 1660
Enerji verimlilik sınıfı ¹	C
Enerji tüketimi Yıl	603 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 240 W
Isı verme	408 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 650 × 530 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 531
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	93,1 / 87 kg
Tekerlekli model	
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112570 / 7112568 / 7112566
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9006786
SmartModule	6145269

FRFvg 6501, 924 serisi



FRFCvg 5511
Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	600 / 418 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	620 / 531 / 1442
Enerji verimlilik sınıfı¹	E
Enerji tüketimi Yıl	1041 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	4
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 250 W
Isı verme	592 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 650 x 530 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan lambası, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 531
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	106 / 99,6 kg
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112570 / 7112568 / 7112566
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz / siyah yan yana set	9017742 / - / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 5501
Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	571 / 419 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	620 / 531 / 1442
Enerji verimlilik sınıfı¹	C
Enerji tüketimi Yıl	620 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 250 W
Isı verme	358 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 650 x 530 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 531
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	85,3 / 80,1 kg
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	FRFCvg 5501, X01 serisi
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112570 / 7112568 / 7112566
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz / siyah yan yana set	9017742 / - / -
SmartModule	6145269



FRFBvg 5501
Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	571 / 419 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	620 / 531 / 1442
Enerji verimlilik sınıfı¹	C
Enerji tüketimi Yıl	620 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 250 W
Isı verme	358 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 650 x 530 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	BlackSteel / BlackSteel
Kapı malzemesi / renk	BlackSteel / BlackSteel
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 531
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	86 / 79 kg
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112570 / 7112568 / 7112566
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz / siyah yan yana set	- / - / 9017743
SmartModule	6145269



FRFvg 5501
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	571 / 419 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	620 / 531 / 1460
Enerji verimlilik sınıfı¹	C
Enerji tüketimi Yıl	576 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	48 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 250 W
Isı verme	358 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	GN 2/1, 650 x 530 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 531
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	85,8 / 80,5 kg
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112570 / 7112568 / 7112566
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz / siyah yan yana set	- / 9017739 / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 4001
Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	420 / 289 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	460 / 423 / 1662
Enerji verimlilik sınıfı¹	C
Enerji tüketimi Yıl	540 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	48 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 240 W
Isı verme	321 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	5 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	460 / 423
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	69,9 / 65,3 kg
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112572 / 7113221 / 7113308
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113229 / 7113243 / 7113312
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz / siyah yan yana set	9006973 / - / -
SmartModule	6145269



FRFvg 4001
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	420 / 289 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	460 / 423 / 1660
Enerji verimlilik sınıfı¹	C
Enerji tüketimi Yıl	514 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	48 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 240 W
Isı verme	321 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gastro normu	
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	5 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	460 / 423
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	69,7 / 65,1 kg
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112572 / 7113221 / 7113308
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113229 / 7113243 / 7113312
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz / siyah yan yana set	- / 9006786 / -
SmartModule	6145269


BlackSteel

Siyah paslanmaz çelik saf metalin sade güzelliğini çarpıcı bir biçimde öne çıkarır. BlackSteel yüzey, benzersiz dikey cilası ve şık dokunuşlarıyla büyüleyicidir ve materyale karakteristik keskinliğini verirken aynı zamanda hem çizilmelere hem de parmak izlerine karşı dayanıklı olmasını sağlar. Böylece cihazınız her zaman dikkat çekici kalır.



Manuel defrost başlatma

Açık bırakılan kapılar ya da buharlaşan içerikler evaporatörde buzlanmaya ve bu nedenle sıcaklık dalgalanmalarına ve yüksek enerji tüketimine neden olur. Cihazı buzdan arındırmak için otomatik defrostu manuel olarak da başlatabilir ve böylece optimum depolama koşullarını ve düşük enerji tüketimini tekrar sağlayabilirsiniz.



Euronorm kasaya uygun (75 cm)

Gastronomi için olan Liebherr dondurucuları mutfak ve fırınların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmıştır ve böylece tabii ki de Euronorm kasalarının kullanımına uygundur.

Brüt hacim / kullanım hacmi	
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl	
İklim sınıfı (Enerji politikası)	
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	
Ortam sıcaklığı²	
Soğutucu madde	
Gürültü ses düzeyi	
Voltaj / frekans	
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	
Isı verme	
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	
Sıcaklık sahası	
Gastro normu	
Gövde malzemesi / renk	
Kapı malzemesi / renk	
İç hazne malzemesi	
Kumanda türü	
Sıcaklık göstergesi	
Arıza: Uyarı sinyali	
İç aydınlatma	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	
Arabirim	
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	
Raf yüzeyleri malzemesi	
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	
Ayarlı ayak yüksekliği	
Kulp	
Kilit tipi	
Kendiliğinden kapanan kapılar	
Kapı dayanma noktası	
Brüt / net ağırlık	
Entegre SmartModule ile de mevcuttur	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	
Tekerlek Ø 80 mm	
Tekerlek Ø 100 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	
Gri / beyaz yan yana set	
SmartModule	



FFFCvg 6501

Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
B
1116 kW/Yıl
5
L1
+10 °C ila +40 °C arası
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
Dinamik / Otomatik
-9 °C ila -26 °C arası
600 × 400 mm (çapraz raflar)
Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Plastik gümüş
Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Dış dijital
Görsel ve işitsel
LED
SmartModule / Sonradan donatılabilir
WLAN/LAN (optional)
5
İzgaralar plastik kaplamalı
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Alüminyum kulpu
Mekanik
Evet
Sağ değiştirilebilir
109 / 103,3 kg
FFFCvg 6501, X01 serisi

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Talep üzerine
9006973 / -
6145269



FFFvg 6501

Performance

544 / 378 l
747 / 769 / 1993
603 / 510 / 1318
B
1116 kW/Yıl
5
L1
+10 °C ila +40 °C arası
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
Dinamik / Otomatik
-9 °C ila -26 °C arası
400 × 600 mm (uzunlamasına)
Çelik / beyaz
Çelik / beyaz
Plastik beyaz
Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Dış dijital
Görsel ve işitsel
LED
SmartModule / Sonradan donatılabilir
WLAN/LAN (optional)
5
İzgaralar plastik kaplamalı
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Alüminyum kulpu
Mekanik
Evet
Sağ değiştirilebilir
109 / 100 kg
FFFvg 6501, X01 serisi

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Talep üzerine
- / 9006786
6145269



FFFCvg 5501

Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
B
1007 kW/Yıl
5
L1
+10 °C ila +40 °C arası
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
721 kJ/h
Dinamik / Otomatik
-9 °C ila -26 °C arası
600 × 400 mm (çapraz raflar)
Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Plastik gümüş
Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Dış dijital
Görsel ve işitsel
LED
SmartModule / Sonradan donatılabilir
WLAN/LAN (optional)
4
İzgaralar plastik kaplamalı
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Alüminyum kulpu
Mekanik
Evet
Sağ değiştirilebilir
100,2 / 94,9 kg
FFFCvg 5501, X01 serisi

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
Talep üzerine
9017742 / -
6145269



FFFBvg 5501

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	472 / 322 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 510 / 1118
Enerji verimlilik sınıfı¹	B
Enerji tüketimi Yıl	1007 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	55 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	270 W
Isı verme	721 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Gastro normu	600 x 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	BlackSteel / BlackSteel
Kapı malzemesi / renk	BlackSteel / BlackSteel
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 510
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	100,3 / 94,9 kg
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112592 / 7112588 / 7112590
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm	9086926
Tekerlek Ø 100 mm	9080023
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Siyah / beyaz yan yana set	9017743 / -
SmartModule	6145269



New

FFFvg 5501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	472 / 322 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	603 / 510 / 1118
Enerji verimlilik sınıfı¹	B
Enerji tüketimi Yıl	1007 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	55 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	270 W
Isı verme	721 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Gövde malzemesi / renk	600 x 400 mm (çapraz raflar)
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik / beyaz
Kumanda türü	Plastik beyaz
Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Arıza: Uyarı sinyali	Dış dijital
İç aydınlatma	Görsel ve işitsel
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 510
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	107 / 92,8 kg
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7112592 / 7112588 / 7112590
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Tekerlek Ø 80 mm	9086926
Tekerlek Ø 100 mm	9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080023
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9017739
SmartModule	6145269



FFFCvg 4001

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	273 / 210 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	420 / 400 / 1400
Enerji verimlilik sınıfı¹	B
Enerji tüketimi Yıl	698 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	46 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	130 W
Isı verme	483 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	6
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	420 / 400
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	79 / 74,5 kg
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7113420 / 7113418 / 7113416
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7112598 / 7112596 / 7112594
Tekerlek Ø 80 mm	9086926
Tekerlek Ø 100 mm	9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	9006973 / -
SmartModule	6145269

New



New

FFFvg 4001

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	273 / 210 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	420 / 400 / 1400
Enerji verimlilik sınıfı¹	B
Enerji tüketimi Yıl	698 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	46 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	130 W
Isı verme	483 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	6
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	420 / 400
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	80 / 72,8 kg
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	7113420 / 7113418 / 7113416
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin ızgarası	7112598 / 7112596 / 7112594
Tekerlek Ø 80 mm	9086926
Tekerlek Ø 100 mm	9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9006786
SmartModule	6145269



FFFsg 6501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	573 / 332 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 2018
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	580 / 523 / 1609
Enerji tüketimi Yıl	1170 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	7
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı¹	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 280 W
Isı verme	813 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-9°C ila -26°C arası
Gastro normu	600 × 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Sepet sayısı	12
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	580 / 523
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	117 / 111,6 kg
Tekerlekli model	FFFsg 6501, 924 serisi
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma izgarası	7112584 / 7112578 / 7112576
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin izgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Uzun gri sepet / Kısa gri sepet	9141005 / 9141006
Uzun beyaz sepet / Kısa beyaz sepet	9141791 / 9141004
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9006786
SmartModule	6145269



FFFCsg 5501

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	499 / 289 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	580 / 523 / 1388
Enerji tüketimi Yıl	1234 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	7
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı¹	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 270 W
Isı verme	713 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-9°C ila -26°C arası
Gastro normu	600 × 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	10
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	580 / 523
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	106,3 / 101,2 kg
Tekerlekli model	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma izgarası	7112584 / 7112578 / 7112576
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin izgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Uzun gri sepet / Kısa gri sepet	9141005 / 9141006
Uzun beyaz sepet / Kısa beyaz sepet	9141791 / 9141004
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	9017742 / -
SmartModule	6145269



FFFsg 5501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	499 / 289 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	580 / 523 / 1388
Enerji tüketimi Yıl	1234 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	7
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı¹	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 270 W
Isı verme	713 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-9°C ila -26°C arası
Gastro normu	600 × 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Sepet sayısı	10
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	580 / 523
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	106,3 / 101,2 kg
Tekerlekli model	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma izgarası	7112584 / 7112578 / 7112576
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin izgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Uzun gri sepet / Kısa gri sepet	9141005 / 9141006
Uzun beyaz sepet / Kısa beyaz sepet	9141791 / 9141004
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9017739
SmartModule	6145269



FFFsg 5501, 740 serisi

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	499 / 292 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1818
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	580 / 523 / 1388
Enerji tüketimi Yıl	1234 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	7
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı¹	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 270 W
Isı verme	713 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-9°C ila -26°C arası
Gastro normu	600 × 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Sepet sayısı	2
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	580 / 523
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	150 - 180 mm
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	109,2 / 103,4 kg
Tekerlekli model	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma izgarası	7112584 / 7112578 / 7112576
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin izgarası	7113227 / 7113231 / 7113223
Uzun gri sepet / Kısa gri sepet	9141005 / 9141006
Uzun beyaz sepet / Kısa beyaz sepet	9141791 / 9141004
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9006786
SmartModule	6145269



FFFCsg 4001

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	316 / 237 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	400 / 408 / 1588
Enerji tüketimi Yıl	976 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	7
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı¹	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 240 W
Isı verme	613 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-9°C ila -26°C arası
Gastro normu	
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	400 / 408
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	79,5 / 75,1 kg
Tekerlekli model	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma izgarası	7112586 / 7112580 / 7112582
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin izgarası	7112598 / 7112596 / 7112594
Uzun gri sepet / Kısa gri sepet	
Uzun beyaz sepet / Kısa beyaz sepet	
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	9006973 / -
SmartModule	6145269



FFFsg 4001

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	316 / 237 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	400 / 408 / 1588
Enerji tüketimi Yıl	976 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	7
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı¹	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 240 W
Isı verme	613 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-9°C ila -26°C arası
Gastro normu	
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Sepet sayısı	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	400 / 408
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	80,5 / 75,9 kg
Tekerlekli model	
Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma izgarası	7112586 / 7112580 / 7112582
Paslanmaz çelik / gri / beyaz zemin izgarası	7112598 / 7112596 / 7112594
Uzun gri sepet / Kısa gri sepet	
Uzun beyaz sepet / Kısa beyaz sepet	
Tekerlek Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9006786
SmartModule	6145269

En küçük ayrıntısına kadar kalite

Ticari kullanıma yönelik buzdolabı ve dondurucu kombinasyonlarımız, bağımsız kompresörlere sahip, ayrı ayrı kontrol edilen iki soğutma devresine sahiptir. Böylece sıcaklık, soğutma bölümünde (+1 °C ile +15 °C arası) ayrı, dondurucu bölümünde (-9 °C ile -26 °C arası) ayrı olarak ayarlanabilir. Neredeyse bakım gerektirmezler: NoFrost ile Perfection serisi cihazların buzunu bir kere bile çözmenize bile gerek kalmaz.

No Frost

Liebherr'in profesyonel cihazlarıyla artık defrosta gerek yok. Oluşan nem sirkülasyonlu hava soğutmasıyla bağlantılı, döngüsel defrost aşamaları son nem partikülünü bile iç alandan uzaklaştırır. Konforlu, güvenli ve buzsuz bir depolama için.



Sezgisel menü gezintisi

Konforlu parmaklarınızın ucunda: Cihazın durumunu çıkıntısız şekilde kapıya monte edilmiş kontrol paneli aracılığıyla, kapıyı açmaya gerek kalmadan kontrol edin. Menüde sağlanan rehberlik açıklamaya gerek duymaz ve üç dokunmatik düğmeyle kontrol edilir.



FCFCvg 4032
Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	Soğutucu bölümü
Brüt hacim / kullanım hacmi	Dondurucu bölümü
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	Soğutucu bölümü
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	Dondurucu bölümü
Enerji tüketimi Yıl	
İklim sınıfı (Enerji politikası)	
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	
Ortam sıcaklığı ¹	
Soğutucu madde	
Gürültü ses düzeyi	
Voltaj / frekans	
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	
Isı verme	
Soğutma sistemi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Buz çözme yöntemi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Sıcaklık sahası	Soğutucu / dondurucu bölümü
Gövde malzemesi / renk	
Kapı malzemesi / renk	
İç hazne malzemesi	
Kumanda türü	
Sıcaklık göstergesi	
Arıza: Uyarı sinyali	
İç aydınlatma	Soğutucu / dondurucu bölümü
Çekmeceler	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	
Arabirim	
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	
Raf yüzeyleri malzemesi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	Soğutucu bölümü
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Kulp	
Kilit tipi	
Kendiliğinden kapanan kapılar	
Kapı dayanma noktası	
Ön çerçeve ısıtıcısı	
Brüt / net ağırlık	

Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	
Gri zemin ızgarası	
Beyaz zemin ızgarası	
Gri delikli sac raf	
Özel kilitlemeler	
Gri yan yana set	
Beyaz yan yana set	
SmartModule	



FCFCvg 4002
Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	Soğutucu bölümü
Brüt hacim / kullanım hacmi	Dondurucu bölümü
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	Soğutucu bölümü
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	Dondurucu bölümü
Enerji tüketimi Yıl	
İklim sınıfı (Enerji politikası)	
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	
Ortam sıcaklığı ¹	
Soğutucu madde	
Gürültü ses düzeyi	
Voltaj / frekans	
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	
Isı verme	
Soğutma sistemi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Buz çözme yöntemi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Sıcaklık sahası	Soğutucu / dondurucu bölümü
Gövde malzemesi / renk	
Kapı malzemesi / renk	
İç hazne malzemesi	
Kumanda türü	
Sıcaklık göstergesi	
Arıza: Uyarı sinyali	
İç aydınlatma	Soğutucu / dondurucu bölümü
Çekmeceler	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	
Arabirim	
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	
Raf yüzeyleri malzemesi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	Soğutucu bölümü
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Kulp	
Kilit tipi	
Kendiliğinden kapanan kapılar	
Kapı dayanma noktası	
Ön çerçeve ısıtıcısı	
Brüt / net ağırlık	

Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	
Gri zemin ızgarası	
Beyaz zemin ızgarası	
Gri delikli sac raf	
Özel kilitlemeler	
Gri yan yana set	
Beyaz yan yana set	
SmartModule	



FCFvg 4002
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	Soğutucu bölümü
Brüt hacim / kullanım hacmi	Dondurucu bölümü
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	Soğutucu bölümü
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	Dondurucu bölümü
Enerji tüketimi Yıl	
İklim sınıfı (Enerji politikası)	
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	
Ortam sıcaklığı ¹	
Soğutucu madde	
Gürültü ses düzeyi	
Voltaj / frekans	
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	
Isı verme	
Soğutma sistemi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Buz çözme yöntemi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Sıcaklık sahası	Soğutucu / dondurucu bölümü
Gövde malzemesi / renk	
Kapı malzemesi / renk	
İç hazne malzemesi	
Kumanda türü	
Sıcaklık göstergesi	
Arıza: Uyarı sinyali	
İç aydınlatma	Soğutucu / dondurucu bölümü
Çekmeceler	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	
Arabirim	
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	
Raf yüzeyleri malzemesi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	Soğutucu bölümü
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	Soğutucu / dondurucu bölümü
Kulp	
Kilit tipi	
Kendiliğinden kapanan kapılar	
Kapı dayanma noktası	
Ön çerçeve ısıtıcısı	
Brüt / net ağırlık	

Aksesuar	
Paslanmaz çelik / gri / beyaz taşıma ızgarası	
Gri zemin ızgarası	
Beyaz zemin ızgarası	
Gri delikli sac raf	
Özel kilitlemeler	
Gri yan yana set	
Beyaz yan yana set	
SmartModule	



Minimum alanda maksimum güç – Liebherr'in tezgah altı soğutucuları ve dondurucuları

Liebherr'in tezgah altı soğutucuları ve dondurucuları esnekliği ve verimliliği küçük bir alanda bir araya getirir. Çıkarılabilir tezgah rafı, enerji tasarruflu LED aydınlatma ve isteğe bağlı cam kapı veya paslanmaz çelik gövde ile gıda maddeleri her zaman en iyi koşullarda saklanır. Humidity-Control, LightAlarm ve NoFrost gibi işlevler rahatlığı ve güvenliği en yüksek enerji verimliliğiyle birlikte garanti eder.

Bir bakışta avantajlar

Sezgisel menü gezintisi

Kolaylık parmaklarınızın ucunda: Cihazın durumunu çıkıntısız şekilde monte edilmiş kontrol paneli aracılığıyla, kapıyı açmaya gerek kalmadan kontrol edin. Menüde sağlanan rehberlik açıklamaya gerek duymaz ve üç dokunmatik düğmeyle kontrol edilir.

HumidityControl

Ancak doğru sıcaklık ve hava neminin etkileşimi mükemmel iklim koşullarına neden olur. HumidityControl ile hava nemini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Optimum depolama iklimi ve ekstra uzun tazelik keyfi için.

Temizlemesi kolay iç kısım

Plastik iç yüzey tamamen geri dönüştürülebilir, sağlam ve kokusuz bir plastik olan polistirenden yapılmıştır. Birleşme yerleri olmaksızın tek bir parçadan üretilen yüzeyde kirlerin birikebileceği ulaşılması zor alanlar bulunmaz ve geniş, yuvarlak köşeler hızlı ve kolayca temizlenebilir.

Geliştirilmiş taşıyıcı ızgaralar

Kaplamalı çelikten yapılmış korozyonsuz ızgaralar güvenli tutuş, sürekli hava sirkülasyonu ve dolayısıyla iyi bir sıcaklık dengesi sağlar. Çekme durdurucu yanlışlıkla dışarı kaymayı engeller.

Paslanmaz çelik gövde

Tek parçalı yan duvarlardan oluşan paslanmaz çelik dış gövde boşluk-suz olarak tasarlanmıştır böylece bakımı çok kolay ve hijyeniktir.



Ayrılabilir tezgah

3 cm yüksekliğindeki tezgahıyla cihaz, 100°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir, bu sayede toplam 85 cm yükseklikteki çalışma yüzeyleri için idealdir. Gerektiğinde, önceden monte edilen tabla kolayca çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

WiFi/LAN arayüzü

WiFi/LAN arayüzü, cihazlarınızı kolayca Liebherr SmartMonitoring'e veya mevcut yerel sistemlere bağlamanızı sağlar.



Mekanik kilit

Tüm Liebherr profesyonel cihazlar, mekanik bir kilit ve iki anahtarla donatılmıştır. Bu, izinsiz kimsenin ürünlerinize erişememesini sağlar.

SuperCool

Soğutulmamış malzemeler yerleştirildiğinde Liebherr'inizin ideal sıcaklığı koruduğuna emin olmak için SuperCool, geçici olarak soğutma gücünü artırır. En fazla 12 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Değiştirilebilir kapak lastiği

Paradan ve zamandan tasarruf edin: Takılabilir Liebherr kapı lastiklerinin değiştirilmesi çok kolaydır. Hasar gördüğünde, herhangi bir ekipman olmadan lastiği kendiniz değiştirebilirsiniz.

LightAlarm

Kontrolsüz bir sıcaklık artışında ya da diğer problemlerde cihazın iç aydınlatması yanıp sönmeye başlar. Böylece bir eylem ihtiyacı olduğu hızlıca görülür.

DIN EN 16825:2015 uyarınca sıcaklık stabilitesi

Liebherr soğutucular, -1°C ve +5°C arasında etkileyici düzeyde stabil bir sıcaklık aralığına sahiptir. Bu yalnızca saklama koşullarını korumakla kalmaz, aynı zamanda ürünlerinizin değerini de korur.

-2°C ile +15°C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığı

Liebherr soğutucular, -2°C - +15°C aralığında geniş bir sıcaklık aralığına sahip olduğu için etler bile daha uzun bir süre boyunca taze ve lezzetli kalır.



FRTCvg 1511 Perfection



Üstün verimlilik

Liebherr; kompresörden kapı lastiğine, aydınlatmadan elektronik aksama kadar her bir komponentin tasarruf potansiyelinden tam anlamıyla yararlanır. Böylece, özellikle toplam işletme maliyetleri açısından etkileyici sonuçlar elde edilir.



Kendiliğinden kapanan kapı

Çalışanların kapıyı kontrol etmek için çok meşgul olduğu durumlarda güven sağlayan destek ile rutin işlerinizi rahatça yapın: Yaklaşık 90 dereceden geniş bir açıyla açıldığında cihazın kapısı açık kalarak doldurup boşaltmayı ve temizliği kolaylaştırır. Cihazın yanlışlıkla açık bırakılmaması için yaklaşık 90 dereceden dar bir açıdayken kapı kendiliğinden kapanır. Bu, sıcaklığı stabil bir seviyede tutar ve gıdalarınızın kalitesini korur.



LED aydınlatma

Karanlık bir ortamda bile LED aydınlatma, iç kısmı iyi bir şekilde aydınlatır. Optimum görüş, istenen ürünün doğrudan elinizin altında olduğu anlamına gelir. Kapı hızlıca tekrar kapatılabilir ve iç sıcaklık stabil kalır. Bu, aradığınız şeyleri bulma konusunda vakit kazandırmanın yanı sıra enerji maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar. Çıkıntısız LED aydınlatma temizliği kolaylaştırır.



Tezgah altı

Tezgah çıkarılırsa cihaz bir çalışma yüzeyinin altına da entegre edilebilir. Bu durumda, çalışma yüzeyi için cihazın arka tarafında en az 200 cm² ölçüsünde bir havalandırma açıklığı sağlanmalıdır. Havalandırma açıklığı olmadan, çalışma yüzeyinin yüksekliği, cihazın yüksekliğinden en az 3 cm fazla olmalıdır.



New

FRTCvg 1511

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	127 / 93 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 648 / 852
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	450 / 430 / 640
Enerji verimlilik sınıfı ¹	A+
Enerji tüketimi Yıl	292 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	4
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+16 °C ila +30 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	45 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 60 W
Isı verme	235 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik, gri
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler / Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED ışık sütunu sol, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Çalışma tezgahı	evet, çıkarılabilir
Min. / Maks. Sıcaklık kaydı	Evet
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Soğutucu bölmesi rafları	4
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	3 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 410
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi / cihaz	45 kg / 180 kg
Kulp / Kilit tipi	Alüminyum kulpu / Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Zemin izgara	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	47,5 / 46,3 kg
Aksesuar	
Gri taşıma izgarası	7113454
Beyaz taşıma izgarası	
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	9518629
Bağlantı çerçevesi, beyaz	
Tekerlek gri Ø 80 mm	9906023
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	9906123
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	
Gri / beyaz yan yana set	9032839 / -
SmartModule	6145269



New

FRTvg 1511

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	124 / 93 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 648 / 852
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	450 / 430 / 640
Enerji verimlilik sınıfı ¹	A+
Enerji tüketimi Yıl	292 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	4
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+16 °C ila +30 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	45 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 60 W
Isı verme	235 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler / Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan lambası, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Çalışma tezgahı	evet, çıkarılabilir
Min. / Maks. Sıcaklık kaydı	Evet
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Soğutucu bölmesi rafları	4
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	3 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 410
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi / cihaz	45 kg / 180 kg
Kulp / Kilit tipi	Alüminyum kulpu / Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Zemin izgara	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	46 / 45,9 kg
Aksesuar	
Gri taşıma izgarası	
Beyaz taşıma izgarası	7113408
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	
Bağlantı çerçevesi, beyaz	9518628
Tekerlek gri Ø 80 mm	
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	9906105
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	- / 9031901
Gri / beyaz yan yana set	
SmartModule	6145269



New

FRTCvg 1501

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	127 / 93 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 648 / 852
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	450 / 430 / 640
Enerji verimlilik sınıfı ¹	A+
Enerji tüketimi Yıl	219 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+16 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	45 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 50 W
Isı verme	190 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Plastik, gri
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler / Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan lambası, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Çalışma tezgahı	evet, çıkarılabilir
Min. / Maks. Sıcaklık kaydı	Evet
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Soğutucu bölmesi rafları	4
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	3 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 410
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi / cihaz	45 kg / 180 kg
Kulp / Kilit tipi	Alüminyum kulpu / Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Zemin izgara	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	39 / 37,1 kg
Aksesuar	
Gri taşıma izgarası	7113454
Beyaz taşıma izgarası	
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	9518629
Bağlantı çerçevesi, beyaz	
Tekerlek gri Ø 80 mm	9906023
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	9906123
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	
Gri / beyaz yan yana set	9032839 / -
SmartModule	6145269



New

FRTvg 1501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	124 / 93 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 648 / 852
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	450 / 430 / 640
Enerji verimlilik sınıfı ¹	A+
Enerji tüketimi Yıl	219 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+16 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	45 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 50 W
Isı verme	190 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler / Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	
Çalışma tezgahı	evet, çıkarılabilir
Min. / Maks. Sıcaklık kaydı	Evet
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Soğutucu bölmesi rafları	4
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	3 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 410
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi / cihaz	45 kg / 180 kg
Kulp / Kilit tipi	Alüminyum kulpu / Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Zemin izgara	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	38,7 / 37,3 kg
Aksesuar	
Gri taşıma izgarası	
Beyaz taşıma izgarası	7113408
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	
Bağlantı çerçevesi, beyaz	9518628
Tekerlek gri Ø 80 mm	
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	9906105
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	- / 9031901
Gri / beyaz yan yana set	
SmartModule	6145269

No Frost

NoFrost

Liebherr'in profesyonel cihazlarıyla artık defrosta gerek yok. Oluşan nem sirkülasyonlu hava soğutmasıyla bağlanır, döngüsel defrost aşamaları son nem partikülünü bile iç alandan uzaklaştırır. Konforlu, güvenli ve buzsuz bir depolama için.

Smart Frost

SmartFrost

SmartFrost sayesinde iç alanda ve depolanan ürünlerde buzlanma azaltılır. Nadiren buz çözme gerekir, gerektiğinde de kaygan, temizlemesi kolay iç duvarlar sayesinde epey kolaylaşır. Köpüğe gömülü evaporatör yüksek enerji verimliliği ve eşit soğutma sağlar.



Stabil sepetler

Stabil sepetler kolayca hareket ettirilebilir, ürünlerin net bir şekilde hızla görülmesine olanak tanır ve iç kısmın esnek bir şekilde bölümlere ayrılmasını sağlar.

Brüt hacim / kullanım hacmi	
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl	
İklim sınıfı (Enerji politikası)	
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	
Ortam sıcaklığı²	
Soğutucu madde	
Gürültü ses düzeyi	
Voltaj / frekans	
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	
Isı verme	
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	
Sıcaklık sahası	
Gövde malzemesi / renk	
Kapı malzemesi / renk	
İç hazne malzemesi	
Kumanda türü	
Sıcaklık göstergesi	
Arıza: Uyarı sinyali	
İç aydınlatma	
Çekmeceler	
Çalışma tezgahı	
Sepet sayısı	
Min. / Maks. Sıcaklık kaydı	
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	
Arabirim	
Raf yüzeyleri malzemesi	
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	
Raf yüksekliği (mm)	
Kulp / Kilit tipi	
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	
Brüt / net ağırlık	
Beyaz renkte de temin edilebilir	
Aksesuar	
Gri taşıma ızgarası	
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	
Bağlantı çerçevesi, beyaz	
Tekerlek gri Ø 80 mm	
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	
Gri / beyaz yan yana set	
SmartModule	



New

FFTCvg 1501

Perfection

103 / 59 l
600 / 648 / 852
420 / 330 / 610

A

351 kW/Yıl
5
L1
+10 °C ila +40 °C arası
R 600a
38 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
240 kJ/h
Dinamik / Otomatik
-9 °C ila -26 °C arası
Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Plastik, gri
Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Dış dijital
Görsel ve işitsel
LED, ayrı açılabilir ve kısılabılır
3
evet, çıkarılabilir

Evet
SmartModule / Sonradan donatılabilir
WLAN/LAN (optional)
Izgaralar plastik kaplamalı
380 / 290
1 x 143, 2 x 175
Alüminyum kulpu / Mekanik
Evet / Sağ değiştirilebilir
41 / 39,2 kg

9518629
9906023
9906123
9032839 / -
6145269



New

FFTvg 1501

Performance

103 / 59 l
600 / 648 / 852
420 / 330 / 610

A

351 kW/Yıl
5
L1
+10 °C ila +40 °C arası
R 600a
38 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
240 kJ/h
Dinamik / Otomatik
-9 °C ila -26 °C arası
Çelik / beyaz
Çelik / beyaz
Plastik beyaz
Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Dış dijital
Görsel ve işitsel

Evet
SmartModule / Sonradan donatılabilir
WLAN/LAN (optional)
Izgaralar plastik kaplamalı
380 / 290
1 x 143, 2 x 175
Alüminyum kulpu / Mekanik
Evet / Sağ değiştirilebilir
41 / 39,1 kg

9906105
- / 9031901
6145269



New

FFTCsg 1501

Perfection

101 / 60 l
600 / 648 / 852
420 / 370 / 610

A

230 kW/Yıl
5
L1
+10 °C ila +40 °C arası
R 600a
37 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
230 kJ/h
Statik / Manuel
-9 °C ila -26 °C arası
Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik
Plastik, gri
Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Dış dijital
Görsel ve işitsel
LED, ayrı açılabilir ve kısılabılır
3
evet, çıkarılabilir

Evet
SmartModule / Sonradan donatılabilir
WLAN/LAN (optional)
Izgaralar plastik kaplamalı
380 / 340
1 x 145, 2 x 185
Alüminyum kulpu / Mekanik
Evet / Sağ değiştirilebilir
40,7 / 38,1 kg

7112618
9518629
9906023
9906123
9032839 / -
6145269



New

FFTsg 1501, 744 serisi

Performance

101 / 60 l
600 / 648 / 852
420 / 370 / 610

A

230 kW/Yıl
5
L1
+10 °C ila +40 °C arası
R 600a
37 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
230 kJ/h
Statik / Manuel
-9 °C ila -26 °C arası
Çelik / siyah
Çelik / siyah
Plastik, gri
Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Dış dijital
Görsel ve işitsel

Evet
SmartModule / Sonradan donatılabilir
WLAN/LAN (optional)
Izgaralar plastik kaplamalı
380 / 340
1 x 145, 2 x 185
Plastik kulpu siyah / Mekanik
Evet / Sağ değiştirilebilir
41 / 39 kg

FFTCsg 1501
7112618
9518629
9906023
9906123
9032839 / -
6145269

Dinamik soğutmalı, iç ve dış kısmı paslanmaz çelik GN 2/1 soğutucu ve dondurucular

**Yan yana seti**

Yan yana setin ayarlanması kolaydır ve yan yana iki veya daha fazla cihazın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar ve ayrıca görsel olarak çekici bir şekilde düzenlenmesine izin verir. Ayrıca, yan yana yapılan set, yan yana ayarlanmadıkça, aksi halde yan yana yerleştirilecek olan iki cihaz arasında yoğuşma ve buz oluşumunu önler.

**Çelik taşıma ızgarası**

Izgara aksesuarı soğutucu veya dondurucunuzda daha fazla saklama alanı ve genel görünüm sağlar. Paslanmaz çelikten yapılmış bu yüksek kaliteli ızgara raflar size yalnızca ek depolama alanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yüksek kalite ve dayanıklılık da sağlar.

**Taşıma ızgarası gri**

Uzun süre keyfini süreceğiniz ek depolama alanı: Izgara rafı esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve size cihazınızın içinde daha fazla alan ve düzgünlük sağlar. Uzun ömürlü kaplaması sayesinde taşıma ızgarası aksesuarı hem çok dayanıklı hem de bakımı kolaydır.

**Tekerlekler Ø 100 mm**

Sağlam tekerlekler taşımayı kolaylaştırır ve hem cihazın altını hem de arkasını hızlıca temizlemeyi sağlarlar. Montaj aksesuarları dahil olmak üzere toplam dört tekerlek tedarik edilir. Tekerleklerden ikisinde ayrıca bir kilitleme freni vardır.

**Ayak pedallı açıcı**

Aksesuar olarak temin edilebilen ayak pedalı, ellerinizi kullanmadığınızda kapının rahatlıkla açılmasını sağlar.

**SmartModule**

SmartModule, soğutucu ve dondurucuları Liebherr SmartMonitoring'e bağlar ve kapsamlı dijital kontrol ve dokümantasyon fonksiyonlarını kullanmanızı sağlar. Ayrıca cihazlar, yerel bir API aracılığıyla müşterinin mevcut izleme sistemine entegre edilebilir. Entegre LAN/WiFi özellikli küçük elektronik ünite, cihazın arkasına monte edilir edilmez kullanıma hazır hale gelir.

Dinamik soğutmalı, iç ve dış kısmı paslanmaz çelik soğutmalı tezgah

**Çelik zemin ızgarası**


Sağlam zemin ızgarasıyla cihazın zeminini de optimum şekilde kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen bu ızgara iç hazneyi çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korur.

**Zemin ızgarası gri / beyaz**

Sağlam zemin ızgarasıyla cihazın zeminini de optimum şekilde kullanabilirsiniz. Izgara aşınmaz kaplamalı olup iç hazneyi çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korur.

**Tekerlekler Ø 100 mm / Tekerlekler Ø 80 mm**

Sağlam tekerlekler (Ø 100 / 80 mm) taşımayı kolaylaştırır ve hem cihazın altını hem de arkasını hızlıca temizlemeyi sağlarlar. Montaj aksesuarları dahil olmak üzere toplam dört tekerlek tedarik edilir. Tekerleklerden ikisinde ayrıca bir kilitleme freni vardır.

**Çelik taşıma ızgarası**

Izgara aksesuarı soğutucu veya dondurucunuzda daha fazla saklama alanı ve genel görünüm sağlar. Paslanmaz çelikten yapılmış bu yüksek kaliteli ızgara raflar size yalnızca ek depolama alanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yüksek kalite ve dayanıklılık da sağlar.

**Taşıma ızgarası gri / beyaz**

Uzun süre keyfini süreceğiniz ek depolama alanı: Izgara rafı esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve size cihazınızın içinde daha fazla alan ve düzgünlük sağlar. Uzun ömürlü kaplaması sayesinde taşıma ızgarası aksesuarı hem çok dayanıklı hem de bakımı kolaydır.

**Uzun sepet gri / beyaz**

Metal kaplamadan yapılmış geniş tel sepet büyük paketli ürünler için mükemmel bir yerdir. Zemindeki kızaklarıyla ızgaralara ya da cam plakalara kolayca yerleştirilir ve kaydırılır. Çok geniş alan ve yerleştirilen ürünlerinize daha iyi bir görünüm için.

Dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli soğutucu ve dondurucular GN 2/1 / Statik soğutmalı ve plastik iç hazneli dondurucular / Soğutucu-dondurucu kombinasyonları



Kısa sepet gri / beyaz

Dayanıklı plastik kaplamalı sepet, ürünlerin rahat bir şekilde görülmesini ve 30 l hacmiyle iç alanın optimum şekilde kullanılmasını sağlar.




Yükseklği ayarlanabilen ayaklar, 90-120 mm

Yükseklği ayarlanabilen ayaklar, cihazın altını rahatça temizlemek için gerekli boşluğu sağlar. 90 ile 120 mm'lik ayrı ayrı ayarlanabilen yükseklik ile zemindeki olası dengesizlikleri mükemmel bir şekilde dengeleyebilirsiniz.



Yükseklği ayarlanabilen ayaklar, 150 - 180 mm

Yükseklği ayarlanabilen ayaklar, cihazın altını rahatça temizlemek için gerekli boşluğu sağlar. 150 ile 180 mm'lik ayrı ayrı ayarlanabilen yükseklik ile zemindeki olası dengesizlikleri mükemmel bir şekilde dengeleyebilirsiniz.



Delikli sac raf

Küçük ürünlerin de soğutucularda sabit olarak depolandığından emin olmak için Liebherr bu amaca özel düz delikli sac raflar geliştirmiştir. Bunlar kaplamalı metalden üretilmiş olup 45 kg'a varan taşıma kapasitesine sahiptir. Perforasyon, tüm depolama alanında engelsiz bir hava sirkülasyonu sağlar.



Side-by-Side (Yan yana) seti

Side-by-Side (Yan yana) seti yardımıyla iki cihaz yan yana yerleştirilebilir. Bu sırada cihazlar arasında gerekli aralık ölçüsü korunur ve kapak şeridiyle düzgün bir şekilde birleştirilir. Bununla birlikte düzgün bir yerleştirme elde edilir ve cihazlar arasında olası yoğuşma veya su akıntısı önlenir.



SmartModule

SmartModule, soğutucu ve dondurucuları Liebherr SmartMonitoring'e bağlar ve kapsamlı dijital kontrol ve dokümantasyon fonksiyonlarını kullanmanızı sağlar. Ayrıca cihazlar, yerel bir API aracılığıyla müşterinin mevcut izleme sistemine entegre edilebilir. Entegre LAN/WiFi özellikli küçük elektronik ünite, cihazın arkasına monte edilir edilmez kullanıma hazır hale gelir.

Talep üzerine

Özel kilitleme

Depolanan ürünleri istenmeyen bir erişime karşı korumak için soğutucu ve donduruculara yönelik aksesuar olarak 5 adede kadar ek özel kilit mevcuttur. Bu şekilde, birkaç cihaza farklı kilitler takılabilir, yalnızca cihazdan sorumlu kişiler ona erişebilir.

Tezgâh altına uygun gastronomi tipi tezgâh tipi buzdolapları



Taşıma ızgarası

Uzun süre keyfini süreceğiniz ek depolama alanı: Izgara rafı esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve size cihazınızın içinde daha fazla alan ve düzgünlük sağlar. Uzun ömürlü kaplaması sayesinde taşıma ızgarası aksesuarı hem çok dayanıklı hem de bakımı kolaydır.



Bağlantı çerçeveleri

Yerleştirme alanı sınırlıysa örneğin tezgah alt montajlı masa tipi buzdolapları bir bağlantı çerçevesi yardımıyla üst üste konumlandırılabilir. Optimum stabiliteyi garanti etmek için, makaralar bir bağlantı çerçevesi kullanılarak monte edilen cihazlara takılmamalıdır. Buna yalnızca bireysel cihazlar için izin verilir.



Tekerlekler

Cihazların yeri değiştirildiğinde sabit ve kolay monte edilen tekerlek kaidesi taşımayı kolaylaştırır. Yüksek kaliteli işçilik ve malzeme sayesinde uzun bir kullanım ömrü garanti edilir.



Ayarlı ayaklar

Yükseklği ayarlanabilen ayaklar, cihazın çalışma yüksekliğini esnek bir şekilde ayarlamak için gerekli boşluğu sağlar.



Side-by-Side (Yan yana) seti

Side-by-Side (Yan yana) seti yardımıyla iki cihaz yan yana yerleştirilebilir. Bu sırada cihazlar arasında gerekli aralık ölçüsü korunur ve kapak şeridiyle düzgün bir şekilde birleştirilir. Bununla birlikte düzgün bir yerleştirme elde edilir ve cihazlar arasında olası yoğuşma veya su akıntısı önlenir.



SmartModule

SmartModule, soğutucu ve dondurucuları Liebherr SmartMonitoring'e bağlar ve kapsamlı dijital kontrol ve dokümantasyon fonksiyonlarını kullanmanızı sağlar. Ayrıca cihazlar, yerel bir API aracılığıyla müşterinin mevcut izleme sistemine entegre edilebilir. Entegre LAN/WiFi özellikli küçük elektronik ünite, cihazın arkasına monte edilir edilmez kullanıma hazır hale gelir.



Liebherr'in fırınlar için olan soğutucu ve dondurucuları – işler kızıştiğında da soğutur.

Hassas malzemeler ve hamur, yüksek ortam sıcaklıkları, havada uçuşan unlar: Fırınlardaki günlük işler yalnızca fırınlarda çalışanlar için değil, bu ortamlarda bulunan dolaplar için de zorlayıcıdır. Bunların güvenilir şekilde çalışması ve bu sırada dayanıklı, kullanımı rahat ve temizliği kolay olması gerekir. Liebherr'in fırın cihazları tam da bu gereksinimler için tasarlanmıştır. Hassas ürünleri tam derecesinde ayarlanabilen sıcaklıklarda ve ayarlanabilen nemde nazikçe soğutur. Fırındaki zorlu ortam koşulları sürekli soğutma performanslarını ve sıcaklık stabilitelelerini etkileyemez. Bu performans gücüne rağmen son derece verimlidir. Güçlü kompresörler inovatif ve bakım gerektirmeyen teknolojiyle birlikte düşük enerji ve toplam işletim maliyetleri sağlar. Fırında her gün yeniden işleri kolaylaştıran ince düşünülmüş fonksiyonları da bir o kadar eğlenceli.

Soğutucu ve dondurucular

Paslanmaz çelik iç hazneli soğutucu ve dondurucular



Performance Serisi

Paslanmaz çelik iç hazneli soğutucu ve dondurucular



Perfection Serisi

Plastik iç hazneli soğutucu ve dondurucular



Performance Serisi

Paslanmaz çelik iç hazneli soğutucu ve dondurucular

Performance Serisi

BRPvg/BFPvg

Ortam koşulları*	Ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C
Sıcaklık stabilitesi	EN 16825 Soğutucular: -5 °C ila +14 °C Dondurucular: -9 °C ila -35 °C Soğutucular: M1 sınıfı Dondurucular: L1 sınıfı Soğutucular: 3 nem aralıklı Dondurucular: NoFrost özellikli
Depolama güvenliği	görsel ve sesli alarmlar Elektrik kesintisi alarmı min./maks. Sıcaklık kaydı < 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı mekanik kilit
Donanım	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler Soğutucular: Euronorm 600 × 800 mm (uzunlamasına raf) Euronorm 400 × 600 mm (enine raf) Dondurucular: Euronorm 600 × 800 mm (uzunlamasına raf) Euronorm 400 × 600 mm (enine raf) Bakım zamanlayıcısı bireysel ayarlanabilir Aksesuar olarak rulolar, standart olarak ayarlı ayaklara sahip cihazlar İç kısım: Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) Dış kısım: Toz boya kaplamalı çelik Soğutucu ve dondurucular: LED tavan lambası Kulüp çubuğu Un tozu filtresi (opsiyonel) Sonradan donatma için bağlantı özellikleri
Enerji tüketimi	UltraEfficient AB direktifi 2015/1094
Uyumluluk	makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

Perfection Serisi

BRPSvh/BFPSvh

Ortam koşulları*	Ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C
Sıcaklık stabilitesi	EN 16825 Soğutucular: -5 °C ila +14 °C Dondurucular: -9 °C ila -35 °C Soğutucular: M1 sınıfı Dondurucular: L1 sınıfı Soğutucular: 3 nem aralıklı Dondurucular: NoFrost özellikli
Depolama güvenliği	görsel ve sesli alarmlar Elektrik kesintisi alarmı min./maks. Sıcaklık kaydı < 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı mekanik kilit
Donanım	2,4 inç renkli ekran, Touch & Swipe Soğutucular: Euronorm 600 × 800 mm (uzunlamasına raf) Euronorm 400 × 600 mm (enine raf) Dondurucular: Euronorm 600 × 800 mm (uzunlamasına raf) Euronorm 400 × 600 mm (enine raf) Bakım zamanlayıcısı bireysel ayarlanabilir Aksesuar olarak rulolar, standart olarak ayarlı ayaklara sahip cihazlar İç ve dış krom nikel çelik kısımlar (1.4301 / AISI 304) Soğutucu ve dondurucular: Dikey LED aydınlatma Kulüp çubuğu Un tozu filtresi (opsiyonel) Bağlantı özellikleri
Enerji tüketimi	UltraEfficient AB direktifi 2015/1094
Uyumluluk	makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

Plastik iç hazneli soğutucu ve dondurucular

Performance Serisi

BRFvg/BFFsg

Ortam koşulları*	Ortam sıcaklığı: +10 °C ila +40 °C
Sıcaklık stabilitesi	EN 16825 Soğutucular: +1 °C ila +15 °C Dondurucular: -9 °C ila -26 °C Soğutucular: M1 sınıfı Dondurucular: L1 sınıfı Soğutucular: 3 nem aralıklı Dondurucular: SmartFrost özellikli
Depolama güvenliği	görsel ve sesli alarmlar Elektrik kesintisi alarmı min./maks. Sıcaklık kaydı < 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı mekanik kilit şeffaf cam (BRFvg 5511)
Donanım	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler Soğutucular: Euronorm 600 × 400 mm (enine raf) Dondurucular: Euronorm 600 × 400 mm (enine raf) Bakım zamanlayıcısı bireysel ayarlanabilir Aksesuar olarak rulolar/ayarlı ayaklar Evaporatör kapağı (donmaya karşı koruma), yalnızca cam kapılı modellerde bulunur, yalıtımlı kapılı modellerde opsiyoneldir Tavan lambalı cam kapılı modeller Alüminyum çubuk kulüp
Enerji tüketimi	SuperEfficient AB direktifi 2015/1094
Uyumluluk	makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

* Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir. Yukarıda bahsedilen seri donanımları modele bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıntıları model açıklamasında bulabilirsiniz.

Harfler

B R P S v h

1 2 3 4 5 6

Rakamlar

6 5 0 1

7 + 8 9 10

1 Market segment

B Bakery

2 Temperature (Sıcaklık)R Soğutucu
F Dondurucu**3** Yapısal tasarımF Solo/
dikey alt montajlı kompresör
P Solo/
dikey üst montajlı kompresör**4** Gövde malzemesi- Toz kaplamalı çelik veya plastik
S Paslanmaz çelik**5** Havalandırma sistemis Statik
v Havalandırmalı**6** Kullanıcı arayüzü (UI)g Temel UI
h Gelişmiş UI**7 + 8** Brüt hacim*55 550 litre
65 650 litre
84 840 litre**9** Kapı modeli0 Normal kapı
1 Yalıtımlı cam kapı**10** Kapı/bölme sayısı

1 Bir

*Tam hacim için cihaz açıklamasına bakın.



BRPSvh 6501

Bir bakışta avantajlar



Kolay erişilebilir soğutma bileşenleri

Soğutma komponentleri, makine bölümünün üst bölümüne kolay erişilebilir şekilde entegre edilmiştir, bu da iç alanın faydalı kapasitesini büyük oranda artırır. Rahat temizlik için ya da herhangi bir servis çalışmasında ön taraf kolayca yukarı katlanır. 45°'lik açılma açısından itibaren tamamen çıkarılabilir.

Mekanik kilit

Fırınlar ve hazır yemek sektörü için tüm profesyonel Liebherr cihazları mekanik bir kilit ve iki anahtar ile donatılmıştır. Bu sayede, yetkisiz kişiler ürünlerinize erişemez.

Sezgisel menü gezintisi

Kolaylık parmaklarınızın ucunda: Cihazın durumunu çıkıntısız şekilde kapağı monte edilmiş kontrol paneli aracılığıyla, kapağı açmaya gerek kalmadan kontrol edin. Menüde sağlanan rehberlik açıklamaya gerek duymaz ve üç dokunmatik düğmeyle kontrol edilir.



Euronorm fırın tepsilerine uygun


Mükemmel oturur, tekrar kolayca çıkar: Euronorm fırın tepsileri dayanıklı L biçimli destek raylarına optimum şekilde yerleştirilir ve kolayca tekrar çıkarılır. Sonuçta Liebherr'in her fırıncılık cihazı standartlaştırılmış fırın tepsilerinin kullanımı için özel olarak geliştirilmiştir.

Paslanmaz çelik iç ve dış kısımlar

Hijyenik paslanmaz çelikten üretilmiş, derin çekilmiş iç astarın yanı sıra dış muhafazanın yalıtım katmanlı dikişsiz paslanmaz çelik yan panellerinin de temizliği son derece kolaydır.

Izolasyon

Çevre, verimlilik ve depolama güvenliğine yarar: CFC içermeyen siklopentan köpük ile yalıtım, soğuk hava kaybını en aza indirir, enerji tüketimini azaltır ve bir arıza durumunda eşyalarınızı cihazın içinde daha uzun süre saklamana sağlar.



Sıcak defrost

İhtiyaca göre kontrol edilebilen, enerji bakımından verimli sıcak gazlı defrost yakl. 10 dakika içinde hızlı, tam otomatik defrost sağlar. Bu, sıcaklık dalgalanmalarını azaltır ve ürünler sabit koşullarda depolanır.

Telli borulu kondenser

Çıkarılabilir filtrelili telli borulu kondenser fırınlardaki ve pastanelerdeki koşullar için mükemmel olarak tasarlanmıştır. Minimum düzeyde bakım ihtiyacıyla soğutma performansı yıllarca korunur.

Elektrik kesintisi bilgisi

Elektrik kesintisi bilgisi, cihazın ne zaman geçici bir süreliğine elektriksiz olduğunu ve bu sırada maksimum sıcaklığın ne olduğunu bildirir. Böylece potansiyel kalite kaybını daha iyi tahmin edebilirsiniz.

Un tozu filtresi

Temizlemesi kolay un tozu filtresi fonksiyon parçalarını un ve toz birikimlerinden korur ve cihazın ömrünü uzatır (aksesuar olarak temin edilebilir).



Kendiliğinden kapanan kapı:

Doldurma ve boşaltmanın yanı sıra temizliği de kolaylaştırmak için cihazın kapısı yaklaşık 90° üzerindeki bir açılma açısından itibaren açık kalır; bunun altında güvenlik sebebiyle kendiliğinden kapanır.

Entegre kulp çubuğu

Rahat kullanım ile hoş ve kolay kapı açma için sağlam, kapağı entegre kulp çubuğu.

Değiştirilebilir kapı fitili

Paradan ve zamandan tasarruf edin: Liebherr'in takılabilir kapı fitilleri kolayca değiştirilebilir. Bir fitil hasar görmüşse hiçbir alete ihtiyaç duymaksızın kendiniz değiştirebilirsiniz.

Alçak basınç dengeleme valfi

Soğutucu ve dondurucularda kapı açıldığında, kapıyı tekrar açmayı zorlaştıran bir alçak basınç oluşur. Basınç dengeleme valfi alçak basıncı hızlıca dengeler.

En küçük ayrıntısına kadar kalite

Fırınlar ve pastaneler için soğutucularımız, sıcak fırınlardaki özel gereksinimleri karşılamak üzere hassas bir şekilde tasarlanmıştır. Burada, sıcaklık stabilizasyonu sayesinde maksimum depolama güvenliği sağlar. Standart fırın tepsileri (60 cm x 40 cm veya 60 cm x 80 cm) sağlam L tipi destek raylarına kolayca yerleştirilir ve alınır. Temizlemesi kolay un tozu filtresi veya seçilebilir üç nem aralığı gibi özellikler, cihazları taze unlu mamuller için vazgeçilmez kılar.



Entegre sıcaklık kayıt özellikli elektronik aksam

Kullanımı kolay dokunmatik elektronik bileşenler, enerji verimliliği sağlayan defrost fonksiyonunu gerçek ihtiyaca göre kontrol eder. Cihazlar, SmartMonitoring arabirimi üzerinden harici bir bulut tabanlı izleme sistemine bağlanabilir. Entegre veri kayıt cihazı HACCP uyumlu dokümantasyon için oluşan minimum ve maksimum iç alan sıcaklığını kaydeder ve saklar. Sıcaklık sapmalarının veya diğer sorunların yaşanması halinde elektronik aksamlar ürünlerinizi korumak için görsel ve sesli alarm verir.




LED aydınlatma

Karanlık bir ortamda bile LED aydınlatma, iç kısmı iyi bir şekilde aydınlatır. Optimum görüş, istenen ürünün doğrudan elinizin altında olduğu anlamına gelir. Kapı hızlıca tekrar kapatılabilir ve iç sıcaklık stabil kalır. Bu, aradığınız şeyleri bulma konusunda vakit kazandırmanın yanı sıra enerji maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar. Çıktısız LED aydınlatma temizliği kolaylaştırır.



WiFi/LAN arayüzü

WiFi/LAN arayüzü, cihazlarınızı kolayca Liebherr SmartMonitoring'e veya mevcut yerel sistemlere bağlamanızı sağlar.



HumidityControl

Ancak doğru sıcaklık ve hava neminin etkileşimi mükemmel iklim koşullarına neden olur. HumidityControl ile hava nemini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Optimum depolama iklimi ve ekstra uzun tazelik keyfi için.



Çıkarılabilir girintili raflar

Un tozu vb. için yer yok: Girintili raflar kolayca ve aletsiz çıkarılır ve tekrar takılır. Bu, rafların ve kaygan iç haznelerin temizliğini kolaylaştırır ve kirliliği bağlantı yerlerinin oluşmasını önler.



Konforlu kullanım – pratik donanım

Konforlu kullanım için kapılar 90°'lik bir açılma açısında açık kalır. Böylece büyük ürün miktarları rahat bir şekilde yerleştirilebilir veya çıkarılabilir. Kapılar 60° açının altında manyetik conta yardımıyla kendiliğinden kapanır ki bu, gereksiz soğuk kaybını önler. Sağlam, aksesuar olarak temin edilebilen ayak pedalı elinizin dolu olması durumunda doldurmayı kolaylaştırır. Derin çekme krom nikel çelik iç hazne fırın tepsilerinin yerleştirilmesi için optimum olarak tasarlanmıştır. Cihaz büyüklüğüne bağlı olarak ayarlanabilir L tipi destek raylarına 60 cm x 40 cm ya da 60 cm x 80 cm fırın tepsileri rahatlıkla yerleştirilebilir.



Climate Class 5

Optimum soğutma performansı – her yerde

Cihazlar +10 °C ile +40 °C arası ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır. Bu da onları sıcak fırınlarda veya şube operasyonlarında kullanım için uygun kılar - her zaman optimum soğutma performansı sağlarlar. Birçok kapı açılma döngüsüne sahip zorlu uygulama gereksinimlerine dayanmak için soğutma sistemi ve komponentler optimum şekilde koordinelidir.



Un tozu filtresi

Temizlemesi kolay un tozu filtresi fonksiyon parçalarını un ve toz birikimlerinden korur ve cihazın ömrünü uzatır (aksesuar olarak temin edilebilir).

Fırın tepsileri için dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli soğutucu



BRPSvh 8401
Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	854 / 700 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	787 / 1017 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	607 / 800 / 1504
Enerji verimlilik sınıfı ¹	A
Enerji tüketimi Yıl	371 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	4,0 A / 220 W
Isı verme	350 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-5 °C ila +14 °C arası
Fırın normu	600 × 800 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	25
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 789
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	162 / 148 kg
Tekerlekli model	BRPSvh 8401, 924 serisi
Aksesuar	
L biçimli kızak çıtası sağ	7745106
L biçimli kızak çıtası sol	7745104
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Un tozu filtresi	9596984
Gri / beyaz yan yana set	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 8401
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	854 / 700 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	787 / 1017 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	607 / 800 / 1504
Enerji verimlilik sınıfı ¹	A
Enerji tüketimi Yıl	371 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	4,0 A / 220 W
Isı verme	350 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-5 °C ila +14 °C arası
Fırın normu	600 × 800 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	20
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 789
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	159 / 145,1 kg
Aksesuar	
L biçimli kızak çıtası sağ	7745106
L biçimli kızak çıtası sol	7745104
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Un tozu filtresi	9596984
Gri / beyaz yan yana set	- / 9597677
SmartModule	6145269

Fırın tepsileri için dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli soğutucu



BRPSvh 6501
Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	602 / 380 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	407 / 650 / 1504
Enerji verimlilik sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl	355 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	4,0 A / 220 W
Isı verme	305 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-5 °C ila +14 °C arası
Fırın normu	400 × 600 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	20
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	400 / 639
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	144 / 127,3 kg
Aksesuar	
L biçimli kızak çıtası sağ	7745102
L biçimli kızak çıtası sol	7745100
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Un tozu filtresi	9596984
Gri / beyaz yan yana set	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 6501
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	602 / 380 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	407 / 650 / 1504
Enerji verimlilik sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl	355 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	4,0 A / 220 W
Isı verme	305 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-5 °C ila +14 °C arası
Fırın normu	400 × 600 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule
Arabirim	Sonradan donatılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	WLAN/LAN (optional)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	400 / 639
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	143 / 128,1 kg
Aksesuar	
L biçimli kızak çıtası sağ	7745102
L biçimli kızak çıtası sol	7745100
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Un tozu filtresi	9596984
Gri / beyaz yan yana set	- / 9597677
SmartModule	6145269

Fırın tepsileri için dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli dondurucular



BFPSvh 8401

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	854 / 700 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	787 / 1017 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	607 / 800 / 1504
Enerji verimlilik sınıfı ¹	A
Enerji tüketimi Yıl	1209 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	4,0 A / 610 W
Isı verme	1110 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -35 °C arası
Fırın normu	600 × 800 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	25
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 789
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	165 / 158,6 kg
Tekerlekli model	BFPSvh 8401, 924 serisi

Aksesuar	
L biçimli kızak çıkışı sağ	7745106
L biçimli kızak çıkışı sol	7745104
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Un tozu filtresi	9596984
Gri / beyaz yan yana set	9597778 / -
SmartModule	



BFPvg 8401

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	854 / 700 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	787 / 1017 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	607 / 800 / 1504
Enerji verimlilik sınıfı ¹	A
Enerji tüketimi Yıl	1209 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	4,0 A / 610 W
Isı verme	1110 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -35 °C arası
Fırın normu	600 × 800 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	20
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 789
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	156 / 150,9 kg

Aksesuar	
L biçimli kızak çıkışı sağ	7745106
L biçimli kızak çıkışı sol	7745104
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Un tozu filtresi	9596984
Gri / beyaz yan yana set	- / 9597677
SmartModule	6145269

Fırın tepsileri için dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli dondurucular



BFPSvh 6501

Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	602 / 380 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	407 / 650 / 1504
Enerji verimlilik sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl	1150 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	4,0 A / 610 W
Isı verme	975 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -35 °C arası
Fırın normu	400 × 600 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
Kapı malzemesi / renk	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304) / paslanmaz çelik
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	2,4" renkli ekran, Touch & Swipe
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Entegre, çıkarılabilir
Arabirim	WLAN/LAN
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	20
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	400 / 639
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	150 / 138,3 kg

Aksesuar	
L biçimli kızak çıkışı sağ	7745102
L biçimli kızak çıkışı sol	7745100
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Un tozu filtresi	9596984
Gri / beyaz yan yana set	9597778 / -
SmartModule	



BFPvg 6501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	602 / 380 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	697 / 867 / 2115
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	407 / 650 / 1504
Enerji verimlilik sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl	1150 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	60 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	4,0 A / 610 W
Isı verme	975 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -35 °C arası
Fırın normu	400 × 600 mm (uzunlamasına)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Krom nikel çelik (1.4301 / AISI 304)
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule
Arabirim	Sonradan donatılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	400 / 639
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Ayarlı ayak yüksekliği	115-175 mm
Kulp	Kulp çubuğu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	150 / 137,6 kg

Aksesuar	
L biçimli kızak çıkışı sağ	7745102
L biçimli kızak çıkışı sol	7745100
Tekerlek Ø 100 mm	9597828
Ayak pedallı açıcı	9597617
Un tozu filtresi	9596984
Gri / beyaz yan yana set	- / 9597677
SmartModule	6145269

Bir bakışta avantajlar

Açıkça düzenlenmiş cihaz bilgileri

Model tanımı ya da seri ve servis numarası gibi tüm cihaz bilgileri ekrandan okunabilir. Bu sizi bilgileri okumak için arayıştan ve hatta iç bölmeyi boşaltmaktan kurtarır.

LED tavan lambası.

Karanlık ortamda bile LED tavan lambası iç alanın iyi bir şekilde aydınlatılmasını sağlar. Bu sizi yalnızca uzun arayışlardan değil aynı zamanda her şeyden önce enerji maliyetlerinden kurtarır.

+1 °C/+15 °C sıcaklık aralığı

Gastronomi ve fırıncılık için olan Liebherr cihazları uzun süre taze ve lezzetli gıdalar için +1 °C ile +15 °C arasındaki alanda sabit depolama sıcaklığıyla dikkat çeker.



Kendiliğinden kapanan kapı:

Doldurma ve boşaltmanın yanı sıra temizliği de kolaylaştırmak için cihazın kapısı yaklaşık 90° üzerindeki bir açılma açısından itibaren açık kalır; bunun altında güvenlik sebebiyle kendiliğinden kapanır.

DIN EN 16825:2015'e göre sıcaklık stabilitesi

Yılda 365 gün tam güvenilir soğutma: -1°C ile +5°C arasında ya da -15°C ile -18°C arasında sabit değerlere sahip Liebherr buzdolapları ve dondurucuları, sık sık kapı açılmalarında bile sıcak ve nemli odalarda yüksek sıcaklık stabilitesi sunar.

Gıda maddelerini saklamaya uygun iç alan

Gastronomi ve fırıncılık için olan tüm Liebherr cihazlarında kullanılan malzemeler gıda maddelerinin saklanması için uygundur ve bu nedenle paketlenmemiş gıdaların depolanması için uygundur.

Elektrik kesintisi bilgisi

Elektrik kesintisi bilgisi, cihazın ne zaman geçici bir süreliğine elektriksiz olduğunu ve bu sırada maksimum sıcaklığın ne olduğunu bildirir. Böylece potansiyel kalite kaybını daha iyi tahmin edebilirsiniz.

Değiştirilebilir kapı menteşesi

Fabrikada sağa takılan kapı menteşesi ek parça gerektirmeden sorunsuz şekilde sola değiştirilebilir. Böylece cihazınızın kurulum yerini seçerken maksimum esnekliğiniz olur.



Mekanik kilit

Fırıncılara ve yiyecek içecek hizmeti sektörüne yönelik tüm profesyonel Liebherr cihazları, iki anahtar ve mekanik bir kilit ile donatılmıştır. Bu, izinsiz kimsenin ürünlerinize erişememesini sağlar.

Ergonomik direk kulpu

Çubuk kulpu yoğun ihtiyaçlar için tasarlanmıştır. Ergonomik olarak soldan ya da sağdan kolaylıkla tutulabilir ve temizlemesi çok kolaydır.

Değiştirilebilir kapak lastiği

Paradan ve zamandan tasarruf edin: Liebherr'in takmalı kapak lastikleri kolaylıkla değiştirilebilir. Hasar gördüğünde, herhangi bir ekipman olmadan lastiği kendiniz değiştirebilirsiniz.

Smart Frost

SmartFrost sayesinde iç alanda ve depolanan ürünlerde buzlanma ciddi oranda azaltılır. Köpüğe gömülü evaporatör eşit soğutma için enerji verimliliği sağladığından daha az defrost gerekir.

BRFVg 5511 Performance




Euronorm fırın tepsilerine uygun

Mükemmel oturur, tekrar kolayca çıkar: Euronorm fırın tepsileri dayanıklı L biçimli destek raylarına optimum şekilde yerleştirilir ve kolayca tekrar çıkarılır. Sonuçta Liebherr'in her fırıncılık cihazı standartlaştırılmış fırın tepsilerinin kullanımı için özel olarak geliştirilmiştir.



Liebherr UI ve Connectivity Ready

Konfor parmaklarınızın ucunda: Kapıyı açmadan, kapıya eş hizada entegre edilmiş işletim paneli üzerinden cihazın durumunu kolayca okuyun. Menü yönlendirmesi kendiliğinden açıklayıcıdır ve üç dokunmatik düğme ile kontrol edilir. Sonradan donatılabilir WiFi/LAN arayüzü cihazları harici sistemlere bağlar. Böylece örneğin depolama sıcaklığının kontrolü ve dokümantasyonu için Liebherr SmartMonitoring kullanabilirsiniz.



HumidityControl

Ancak doğru sıcaklık ve hava neminin etkileşimi mükemmel iklim koşullarına neden olur. HumidityControl ile hava nemini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Optimum depolama iklimi ve ekstra uzun tazelik keyfi için.

Fırın tepsileri için plastik iç hazneli soğutucu



BRFvg 5511

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	533 / 360 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	606 / 468 / 1371
Enerji verimlilik sınıfı ¹	D
Enerji tüketimi Yıl	881 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	4
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	250 W
Isı verme	504 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Fırın normu	600 x 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan lambası, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 468
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	103 / 96,1 kg
Aksesuar	
L biçimli kızak çıtası sağ	9006231
L biçimli kızak çıtası sol	9006229
Tekerlek Ø 80 mm	9086926
Tekerlek Ø 100 mm	9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Beyaz yan yana set	9017739
SmartModule	6145269



BRFvg 5501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	496 / 361 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	606 / 468 / 1388
Enerji tüketimi Yıl	C
İklim sınıfı (Enerji politikası)	5
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	M1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	230 W
Isı verme	196 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Fırın normu	600 x 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan lambası, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 468
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	85,7 / 80,6 kg
Aksesuar	
L biçimli kızak çıtası sağ	9006231
L biçimli kızak çıtası sol	9006229
Tekerlek Ø 80 mm	9086926
Tekerlek Ø 100 mm	9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Beyaz yan yana set	9017739
SmartModule	6145269

Fırın tepsileri için plastik iç hazneli dondurucular



BFFsg 5501

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	496 / 402 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1683
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	606 / 468 / 1388
Enerji tüketimi Yıl	1241 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	7
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	260 W
Isı verme	767 kJ/h
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Fırın normu	600 x 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	600 / 468
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	93,8 / 88,7 kg
Aksesuar	
L biçimli kızak çıtası sağ	9006231
L biçimli kızak çıtası sol	9006229
Tekerlek Ø 80 mm	9086926
Tekerlek Ø 100 mm	9080023
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	9080022
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9086924
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	Talep üzerine
Beyaz yan yana set	9017739
SmartModule	6145269



BFFsg 4001

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	337 / 248 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	430 / 408 / 1588
Enerji tüketimi Yıl	1022 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	7
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	L1
Ortam sıcaklığı ²	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	49 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	240 W
Isı verme	630 kJ/h
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-9 °C ila -26 °C arası
Fırın normu	600 x 400 mm (çapraz raflar)
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
Bağlanabilirlik türü	SmartModule
Bağlanma çözümü	Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Raf yüzeyleri malzemesi	Krom nikel çelik destek rayları, L şekilli (1.4301 / AISI 304)
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	430 / 408
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Alüminyum kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	78,9 / 73,7 kg
Aksesuar	
L biçimli kızak çıtası sağ	9086926
L biçimli kızak çıtası sol	9080023
Tekerlek Ø 80 mm	9080022
Tekerlek Ø 100 mm	9086924
Ayarlı ayaklar, 90 - 120 mm	Talep üzerine
Ayarlı ayaklar, 150 - 180 mm	9006786
Özel kilitlemeler (5 adete kadar)	6145269

Fırın tepsileri için dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli soğutucu ve dondurucular

**L şeklinde tepsi kızakları**

L şeklinde ilave tepsi kızakları (60 cm x 40 cm) mevcuttur.

**Tekerlekler Ø 100 mm**

Sağlam tekerlekler taşımayı kolaylaştırır ve hem cihazın altını hem de arkasını hızlıca temizlemeyi sağlarlar. Montaj aksesuarları dahil olmak üzere toplam dört tekerlek tedarik edilir. Tekerleklerden ikisinde ayrıca bir kilitleme freni vardır.

**Ayak pedalı açacağı**

Eli serbest bırakmazsanız, aksesuarı olarak mevcut olan ayak pedalı açıcısı ile kapıyı rahatça açabilirsiniz.

Fırın tepsileri için plastik iç hazneli soğutucu ve dondurucular

**L şeklinde tepsi kızakları**

L şeklinde ilave tepsi kızakları (60 cm x 40 cm) mevcuttur.

**Tekerlekler Ø 100 mm / Tekerlekler Ø 80 mm**

Sağlam tekerlekler (Ø 100 / 80 mm) taşımayı kolaylaştırır ve hem cihazın altını hem de arkasını hızlıca temizlemeyi sağlarlar. Montaj aksesuarları dahil olmak üzere toplam dört tekerlek tedarik edilir. Tekerleklerden ikisinde ayrıca bir kilitleme freni vardır.

**Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, 150 – 180 mm**

Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, cihazın altını rahatça temizlemek için gerekli boşluğu sağlar. 150 ile 180 mm'lik ayrı ayrı ayarlanabilen yükseklik ile zemindeki olası dengesizlikleri mükemmel bir şekilde dengeleyebilirsiniz.

**Un tozu filtresi**

Toz filtreniz, soğutma bileşenlerini örneğin hamur hamurunun neden olduğu toz birikintilerine karşı korur, böylece potansiyel olarak pahalı servis çağrılarından kaçınır. Montajdan sonra, entegre metal paspas hiçbir alet kullanmadan temizlenebilir ve temizlenebilir. Bulaşık makinesinde 50 ° C'de temizlenebilir.

**Yan yana seti**

Yan yana setin ayarlanması kolaydır ve yan yana iki veya daha fazla cihazın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar ve ayrıca görsel olarak çekici bir şekilde düzenlenmesine izin verir. Ayrıca, yan yana yapılan set, yan yana ayarlanmadıkça, aksi halde yan yana yerleştirilecek olan iki cihaz arasında yoğunlaşma ve buz oluşumunu önler.

**SmartModule**

SmartModule, soğutucu ve dondurucuları Liebherr SmartMonitoring'e bağlar ve kapsamlı dijital kontrol ve dokümantasyon fonksiyonlarını kullanmanızı sağlar. Ayrıca cihazlar, yerel bir API aracılığıyla müşterinin mevcut izleme sistemine entegre edilebilir. Entegre LAN/WiFi özellikli küçük elektronik ünite, cihazın arkasına monte edilir edilmez kullanıma hazır hale gelir.

**Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, 90-120 mm**

Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, cihazın altını rahatça temizlemek için gerekli boşluğu sağlar. 90 ile 120 mm'lik ayrı ayrı ayarlanabilen yükseklik ile zemindeki olası dengesizlikleri mükemmel bir şekilde dengeleyebilirsiniz.

**Side-by-Side (Yan yana) seti**

Side-by-Side (Yan yana) seti yardımıyla iki cihaz yan yana yerleştirilebilir. Bu sırada cihazlar arasında gerekli aralık ölçüsü korunur ve kapak şeridiyle düzgün bir şekilde birleştirilir. Bununla birlikte düzgün bir yerleştirme elde edilir ve cihazlar arasında olası yoğunlaşma veya su akıntısı önlenir.

**SmartModule**

SmartModule, soğutucu ve dondurucuları Liebherr SmartMonitoring'e bağlar ve kapsamlı dijital kontrol ve dokümantasyon fonksiyonlarını kullanmanızı sağlar. Ayrıca cihazlar, yerel bir API aracılığıyla müşterinin mevcut izleme sistemine entegre edilebilir. Entegre LAN/WiFi özellikli küçük elektronik ünite, cihazın arkasına monte edilir edilmez kullanıma hazır hale gelir.

Talep üzerine**Özel kilitleme**

Depolanan ürünleri istenmeyen bir erişime karşı korumak için soğutucu ve donduruculara yönelik aksesuar olarak 5 adede kadar ek özel kilit mevcuttur. Bu şekilde, birkaç cihaza farklı kilitler takılabilir, yalnızca cihazdan sorumlu kişiler ona erişebilir.



Liebherr'in iecek soėu- tucuları – susuzluėunuzu daha iyi giderin.

Soėuk iecekler her zaman trend. Sadece ne kadar mükemmel soėutulduėu deėil aynı zamanda en iyi ıřıkta sunum da ok nemli. Liebherr'in iecek soėutucuları bunun iin zel olarak tasarlanmıřtır. Geniř yzeyli cam n cepheler ve her yeri aydınlatan LED ıřık Őiřeleri ve kutuları mükemmel bir Őekilde sunar ve bu sayede tazelik iřtahı uyandırır. Kolayca ve esnek bir Őekilde yksekliėi ayarlanabilir tařıyıcı ızgaralar cihazın her santimetresini kullanma imkanı saėlar.


Bireysel markalama ve donanım seenekleri ile markalar ve rnler dikkat ekici Őekilde sunulur. Cihazların ve mnferit komponentlerinin yksek enerji verimliliėi ve son derece uzun mrllė toplam iřletim maliyetleri bakımından uzun vadede karřılıėını verir. Srdrlebilirlik konusunda bir bařka avantaj daha: evre dostu soėutucu gaz kullanımı.

Markanızın şöhretini artırın.

İster kişisel olarak tasarlanan marka görünümünüzde ister özel donanım özellikleriyle: Liebherr'in cihazları neredeyse her talebi karşılar. Geniş model seçeneği ve çok yönlü aksesuar yelpazesi, her kullanım amacı için ideal çözümü bulmayı kolaylaştırıyor.

Dijital doğrudan baskı: Müşterileri markanızla etkileyin.

Çok yönlü imkanlar: Doğrudan baskı seçeneğinde, reklam mesajınız veya motifiniz isteğe bağlı olarak doğrudan gövde üzerine basılır. İster fotorealistik ürün tanıtımı ister sanatsal bir motif veya mükemmel tasarlanmış şirket logosu olsun, bu yöntemle şirketinizi veya markalarınızı akılcıca öne çıkarabilirsiniz. Sizin için tamamen bireysel olarak küçük miktarlarda da üretim yapabiliriz. Dijital dört renkli baskı için güncel üretim standardı olan CMYK renk alanını kullanıyoruz.



Kapalı arka panel

İsteğe bağlı olarak temin edilebilen kapalı arka panel (versiyona bağlıdır) sayesinde, cihaz özellikle ayaklı kullanım için çok uygundur. Kurulum yerinin ortamına iyi bir şekilde uyum sağlar ve ayrıca tüm cihaz yüzeyine reklam mesajları yerleştirebilmenize imkan tanır.

360° Sunum

İster ürünlerinizin fotorealistik tanıtımı ister sanatsal bir motif veya kusursuz bir şekilde tasarlanmış şirket logosu olsun, 360° tasarım imkanları sayesinde tüm cihaz yüzeyinde yaratıcı ve etkili mesajlar verebilirsiniz.

Avantajlara genel bakış:

- renk parlaklığı, yüksek çözünürlük, derin netlik ve plastik görünüm ile cihazların görsel olarak geliştirilmesi
- etkili reklam mesajları ile kişisel ve esnek tasarım
- markanızın şöhretini artırın ve daha fazla satış yapın
- 180° markalama: Tasarım, cihazı tam olarak kaplayacak şekilde doğrudan yüzeye bastırılır ve cihaz kenarlarının üzerine uygulanır
- kolay temizlenir, çizilmez ve UV ışıklarına dayanıklıdır
- küçük miktarlarda üretim gerçekleştirilebilir
- markalamanın sağlam bağlantısı: Yanlışlıkla veya kasıtlı olarak çıkarılması mümkün değildir
- tasarımın korunması için: Folyolu cihaz teslimatı

Kişiselleştirme ve markalama

Ayrıca çok çeşitli kişiselleştirme ve markalama seçenekleri şeklinde buzdolabı ve dondurucu üretme konusundaki onlarca yıllık deneyimimizden de yararlanabilirsiniz. İçecek soğutucularımız için muhafaza ve iç yüzey uyarlanabilir; kapı ve ekipman çeşitleri ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilir. Ayrıca dijital baskı sayesinde cihazlarınız kurumsal tasarımınıza uyarlanabilir. Bu şekilde Liebherr içecek soğutucunuz kendi marka elçiniz işlevi görür.

Serinlik sağlayıcıdan reklamcıya dönüşüm

İster yüksek çözünürlüklü bir ürün fotoğrafı isterse de göz alıcı bir şirket logosu olsun, içecek soğutucularımız şirketiniz için çarpıcı markalama fırsatları sunar. Yenilikçi baskı işlemleri ve yüksek kaliteli işçilik garanti edilir.



İçecek soğutucunuzu özelleştirme hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinin.



Markalamanız doğru ışığın altında



Bireysel renk tasarımı

Cihazınızı istediğiniz gibi şekillendirin! Dijital doğrudan baskı yönteminin olağanüstü markalama imkanları, cihazları fabrikamızda müşterilerimizin kişisel isteklerine göre tasarlayabilmemizi sağlıyor. Bu sayede, hemen her gereksinimi veya kullanım amacını karşılayabiliyoruz.



Markalı cam kapı

Cam kapı bireysel çıkartmalarla özelleştirilebilir. Bunlar her zaman sorunsuzca kalıntısız bir şekilde çıkarılabilen "kalıcı olmayan" etiketler olarak da mevcuttur. Alternatif olarak, serigrafi baskı işlemiyle camın iç kısmına, yani 2 cam arasına motif uygulama seçeneği sunulur. Bu sadece baskının uzun süre dayanıklı olması sağlanırken, aynı zamanda daha büyük miktarlarda ince detaylı motiflerin yüksek kalitede uygulanması garanti edilir.



Etiket

Son derece yaygın ve şimdiye kadar en sık kullanılan bu teknik ile istenilen tema, miktara ve motife bağlı olarak uygun bir etiket üzerine (genellikle PVC folyo) bastırılır. Bu, köpüklü sandık veya dolap gövdesine hassas bir şekilde uygulanır.

Soğutucular:



Premium/PremiumPlus



Performance Serisi



Perfection Serisi

Ortam koşulları

Sıcaklık stabilitesi

Depolama güvenliği

Donanım

Enerji tüketimi

Uyumluluk

Premium/PremiumPlus

FKv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 °C ila +15 °C / +2 °C ila +12°C

K4 sınıfı

kendiliğinden kapanan kapı
(hariç FKv)

mekanik kilit (hariç FKDv 4513)

analog termometre/dijital termometre/el. 7
segmentli göstergeye sahip kumanda

analog regülatör

Cam kapılı cihazlar: LED aydınlatma

Çubuk kulp (hariç FKv)

SuperEfficient

AB direktifi 2019/2018 – Şişe soğutucu

makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

Performance serisi

MRFvc/MRFvd/MRFec/MRTve

Köpüklü kapılı cihazlar: CC3

Cam kapılı cihazlar: CC2

EN 16902

+2 °C ila +9 °C / +1 °C ila +15 °C

K4 sınıfı

< 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı

mekanik kilit (hariç MRFec modelleri)

analog termometre/dijital termometre

analog regülatör
(MRTve'de elektronik kontrol)

Aksesuar olarak rulolar/ayarlı ayaklar

Cam kapılı cihazlar: LED aydınlatma

Köpüklü kapılı MRFvd cihazları:
LED tavan lambası.

Gömme kulp

SuperEfficient

AB direktifi 2019/2018 – Şişe soğutucu

makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

Perfection serisi

MRFvg

Köpüklü kapılı cihazlar: CC3

Cam kapılı cihazlar: CC2

EN 16902

-2 °C ila +15 °C

K4 sınıfı

görsel ve sesli alarmlar

< 90° açıda kendiliğinden kapanan kapı

elektronik kilit

Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler

Elektronik kontrol

Enerji yönetim sistemi

Aksesuar olarak rulolar/ayarlı ayaklar

Cam kapılı cihazlar: çift taraflı dikey
LED aydınlatmaKöpüklü kapılı cihazlar:
LED tavan lambası.

Gömme kulp

SuperEfficient

AB direktifi 2019/2018 – Şişe soğutucu

makine emniyeti yönetmeliği – EN 60335

Harfler

M R F v g

1 2 3 4 5

Rakamlar

4 0 1 1

6 + 7 8 9

1 Market segment

M Merchandise

2 Temperature (Sıcaklık)

R Soğutucu

3 Yapısal tasarımF Solo/
dikey alt montajlı kompresör
T Tezgah üstü/Tezgah tipi
H Yatay sandık**4** Havalandırma sistemis Statik
v Havalandırmalı
e Havalandırmalı, sıçramaya dayanıklı
(etkinlikler için uygun)**5** Kullanıcı arayüzü (UI)c Döner kontrol
d Döner kontrol, harici dijital
sıcaklık göstergesi
e TouchControl UI
g Temel UI**6 + 7** Brüt hacim*15 150 litre
28 280 litre
35 350 litre
40 400 litre
55 550 litre**8** Kapı modeli0 Normal kapı
1 Yalıtımlı cam kapı
5 Normal kapak (iç aydınlatma olmadan)
6 Cam kapak (iç aydınlatma olmadan)**9** Kapı/bölme sayısı1 Bir
2 İki

*Tam hacim için cihaz açıklamasına bakın.



MRFvg 4011

Bir bakışta avantajlar

Dinamik soğutma sistemi

Dinamik soğutma sistemi (vantilatörlü) yeni yerleştirilen içecekleri en kısa sürede servis sıcaklığına getirir ve iç alanda sabit bir sıcaklık sağlar.

Derin çekme plastik iç hazne

Derin çekme plastik iç hazne kokusuz, çok dayanıklı, uzun ömürlüdür ve büyük, kolay temizlenebilir köşe yarıçapları sayesinde mükemmel hijyen sunar.

Toz kaplamalı çelik sacdan yapılmış gövde

Toz kaplamalı çelik sacdan yapılmış gövde boşluksuz olarak tasarlanmıştır ve bu sayede son derece sağlam, darbeye dayanıklı ve kolay temizlenebilir. Yüksek yan duvarlar müşteriye özel kişisel olarak tasarlanabilir ve markalama amaçları için kullanılabilir.

RoHS ve WEEE Uyumluluğu


Optimum geri dönüştürülebilirlik ile birlikte çevre dostu malzemelerin kullanımı sayesinde RoHS ve WEEE uyumluluğu.

HFC içermeyen soğutucu gaz

Doğal ve HFC içermeyen soğutucu gaz R 600a çevre dostudur ve güçlü kompresörlerle birlikte enerji bakımından oldukça verimlidir.

Yüksek yalıtımlı izolasyon

Yüksek yalıtımlı izolasyon enerji tüketimini düşürür ve iç alanda sabit bir sıcaklık sağlar.



FKDV 4513 Premium

Değiştirilebilir kapı menteşesi

Değiştirilebilir kapı menteşesi bir kurulum yerine uyum imkanı sağlar.

Değişken sıcaklık aralığı

Değişken sıcaklık aralığı sıcaklığın ayrı olarak düzenlenmesine imkan tanır.

Değiştirilebilir manyetik conta

Kapılar kolayca değiştirilebilir bir manyetik conta ile donatılmıştır.

Vantilatör durdurma fonksiyonu

Kapı açıldığında, otomatik vantilatör durdurma fonksiyonu soğuk hava çıkışını en aza indirir.



Dayanıklı kulp

Dayanıklı kulp hızlı bir erişime imkan sağlar ve kapının sık açıldığı durumlarda bile stabilite sağlar.

Çekme durduruculu sağlam taşıyıcı ızgaralar

Sağlam taşıyıcı ızgaralar kolayca ayarlanabilir ve iç alanın çeşitlendirilebilmesini sağlar. Optimum kullanım için, farklı boyutlardaki kaplara veya şişelere göre esnek bir şekilde ayarlanabilir. Taşıyıcı ızgaraların ortasındaki çekme durdurucu sayesinde ürünleriniz güvenle depolanır – yanlışlıkla çekip çıkarma mümkün değildir. Ayrıca, taşıyıcı ızgaradaki destek çubuğu ürünleri korur ve yerleştirme alanını işaretler.

Tasarım ve fonksiyonellik

Tasarım ve fonksiyonelliğin müthiş bir kombinasyonu: Yanda ışık kenarları bulunan HardLine tasarımı şıklık açısından en yüksek talepleri karşılar.

İzolasyon cam kapı

İzolasyon cam kapı mükemmel bir görüş sunar, optimum enerji verimliliği sağlar ve etkili ürün sunumunu destekler.

En küçük ayrıntısına kadar kalite

Liebherr'in sunum amaçlı soğutucuları etkili ve satışı artıran ürün sunumu için ideal koşulları sağlar. LED ekrandan açılabilir LED iç aydınlatmaya ve değişken iç alana kadar bu cihazlar yerleştirilen ürünleri mükemmel şekilde sunacak birçok imkana sahiptir. Ekran, çekici markalama versiyonları ile kişisel olarak tasarlanabilir. Yüksekliği ayarlanabilir ızgaralar farklı şişe ve kap boyutlarına esnek şekilde uyarlamaya imkan tanır. Dinamik soğutma sistemi hızlı soğutmaya ve dolayısıyla hızlı satılabilirliğe katkı sağlar.



Çekici aydınlatma ekranı

Liebherr, cihazlara, ürünlere ve markanıza olan ilgiyi artırmak için çekici imkanlar sunar. İhtiyaca göre ekran alanı müşteri tarafından ayarlanabilir. Dört kişisel ekran versiyonu sizi şu konularda destekler:


Kapının iç tarafına takılmış, şeffaf LightGuide ekranı (FKDv 4523) kısmen aydınlatılabilir. Bu, ürünleri iyi bir şekilde görmeyi sağlarken aynı zamanda markanıza da büyük bir dikkat çekme imkanı sağlar.

Kapının dış tarafına yerleştirilmiş, yüzeyi tamamen aydınlatılmış LightGuide ekranı (FKDv 4513) markanıza etkili bir şekilde ön plana çıkarır ve dikkat çekmesini sağlar. Aydınlatma için ayrı bir elektrik beslemesine gerek yoktur.



Kapının iç tarafına yerleştirilmiş kapı etiketi (FKDv 4503) tavan lambasıyla etkileyici bir şekilde sunulur.

Arkası LED'le aydınlatılan ekran (FKDv 4203/4211/4213) markanıza karşı büyük bir dikkat uyandırır.



En iyi enerji verimliliği, düşük işletim maliyetleri

Sunum amaçlı tüm soğutucular inovatif bir LED aydınlatmaya sahiptir. LED aydınlatmanın yüksek verimliliği sayesinde aydınlatma açıkken toplam enerji tüketimini floresan lambalı karşılaştırılabilir modellere kıyasla yüzde 13 ila 25 arasında azaltır. İşletim maliyetleri gözle görülür şekilde azalır ve LED aydınlatmalı sunum amaçlı soğutucuların daha yüksek olan alışı fiyatları en kısa sürede kendini amorti eder.



Müşteri versiyonu olarak özel donanım: EMS kumandası

FKDv 4523 modelindeki (diğer sunum amaçlı soğutucularda özel donanım olarak temin edilebilir) standart EMS kumandası daha fazla enerji verimliliği için konforlu bir teknolojidir. Bu sayede kumanda örneğin soğutma teknolojisinin ihtiyaca göre soğutma yaparak yanıt verdiği kapı açılma döngülerini algılar. Bu, ışık kapatmayla birleştiğinde dikkate değer bir enerji tasarrufu sağlar.



Optimize edilmiş cephe

Yüksek yapılı izolasyonlu cam kapı cihazın içine iyi bir şekilde gözlemlenebilmesine ve optimum ürün sunumuna imkan tanır. Ayrıca çok daha fazla iç alan mevcuttur. Özel cam iyi bir izolasyon sağlar ve düşük enerji tüketimini destekler (FKDv 4503/4513/4523).

LED iç aydınlatma

Ayrı olarak açılabilen LED iç aydınlatma enerji bakımından verimlidir ve optimum ürün sunumu için ürünleri ön plana çıkarır. Versiyonlarımıza genel bakış:



Çift taraflı uzunlamasına LED aydınlatma, ürünleri iki taraflı ışık vurgularıyla optimum şekilde sunar. İç alanın aydınlatması ürünlerinizin özel oluşunun altını çizer (FKDv 4523).



Tek taraflı uzunlamasına LED aydınlatma mükemmel bir ürün sunumuna imkan sağlar (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Yerden tasarruf sağlayan entegre LED tavan lambası iç alanın vurgulu şekilde yukarıdan aydınlatılmasını sağlar (FKDv 4203/4503).



FKDv 4523 PremiumPlus

Brüt hacim / kullanım hacmi	441 / 422 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 696 / 2027
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	456 / 516 / 1804
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	687 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Volтаж / frekans / Bağlantı değerleri	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Isı verme	742 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +12°C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Tuşlara sahip 7 segmentli LED gösterge
Sıcaklık göstergesi	İç dijital
İç aydınlatma	LED ışık sütunu iki tarafı, ayrı açılabilir

Ayarlanabilir raf yüzeyleri	6
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 430
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	304 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	608 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Sağlam alüminyum kulp
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	92,4 / 87,4 kg
Beyaz renkte de temin edilebilir	
Ayrıca temin edebilme şekli	

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı izgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban izgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Ahşap izgara / Gri delikli sac raf	7114000 / 9029023
Taşıyıcı izgara için esnek tarama rayı	7435208
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Koruma çantası / Tekerlekler için emniyet	7790671 / 7790761
Kilit / Özel kapama	
Yan Yana-Set	9902462



FKDv 4523, 875 serisi PremiumPlus

Brüt hacim / kullanım hacmi	441 / 422 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 696 / 2027
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	456 / 516 / 1804
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	680 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Volтаж / frekans / Bağlantı değerleri	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Isı verme	742 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +12°C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED ışık sütunu iki tarafı, ayrı açılabilir

Ayarlanabilir raf yüzeyleri	6
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 430
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	304 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	608 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Sağlam alüminyum kulp
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	90,8 / 86,4 kg
Beyaz renkte de temin edilebilir	
Ayrıca temin edebilme şekli	

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı izgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban izgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Ahşap izgara / Gri delikli sac raf	7114000 / 9029023
Taşıyıcı izgara için esnek tarama rayı	7435208
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Koruma çantası / Tekerlekler için emniyet	7790671 / 7790761
Kilit / Özel kapama	
Yan Yana-Set	9902462



FKDv 4513 Premium

Brüt hacim / kullanım hacmi	441 / 422 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 696 / 2027
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	456 / 516 / 1804
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	580 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Volтаж / frekans / Bağlantı değerleri	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Isı verme	742 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +12°C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / gri
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / gri
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED uzunlamasına aydınlatma sağ, ayrı açılabilir

Ayarlanabilir raf yüzeyleri	6
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 430
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	304 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	608 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Sağlam alüminyum kulp
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	91,4 / 86,5 kg
Beyaz renkte de temin edilebilir	
Ayrıca temin edebilme şekli	

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı izgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban izgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Ahşap izgara / Gri delikli sac raf	7114000 / 9029023
Taşıyıcı izgara için esnek tarama rayı	7435208
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Koruma çantası / Tekerlekler için emniyet	7790671 / 7790761
Kilit / Özel kapama	9590067
Yan Yana-Set	



FKDv 4503 Premium

Brüt hacim / kullanım hacmi	441 / 422 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 694 / 2027
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	456 / 440 / 1800
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	614 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Volтаж / frekans / Bağlantı değerleri	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Isı verme	742 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +12°C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / gri
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / gri
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED tavan ve uzunlamasına aydınlatma

Ayarlanabilir raf yüzeyleri	6
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 440
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	304 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	608 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Sağlam alüminyum kulp
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	90,6 / 85,7 kg
Beyaz renkte de temin edilebilir	
Ayrıca temin edebilme şekli	

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı izgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban izgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Ahşap izgara / Gri delikli sac raf	7114000 / 9029023
Taşıyıcı izgara için esnek tarama rayı	7435208
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Koruma çantası / Tekerlekler için emniyet	7790671 / 7790761
Kilit / Özel kapama	
Yan Yana-Set	



FKDv 4213, 744 serisi Comfort

Brüt hacim / kullanım hacmi	403 / 385 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 687 / 2010
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	456 / 516 / 1660
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	547 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Volтаж / frekans / Bağlantı değerleri	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Isı verme	634 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +12°C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED uzunlamasına aydınlatma sağ, ayrı açılabilir

Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 430
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	256 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	512 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Ergonomik direk kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	84,7 / 79,4 kg
Beyaz renkte de temin edilebilir	
Ayrıca temin edebilme şekli	

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı izgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban izgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Ahşap izgara / Gri delikli sac raf	7114000 / 9029023
Taşıyıcı izgara için esnek tarama rayı	7435208
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Koruma çantası / Tekerlekler için emniyet	7790603 / 7790761
Kilit / Özel kapama	Talep üzerine
Yan Yana-Set	9902275



FKDv 4211 Comfort

Brüt hacim / kullanım hacmi	387 / 385 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 687 / 2010
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	456 / 516 / 1660
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	472 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Volтаж / frekans / Bağlantı değerleri	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Isı verme	488 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +12°C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED uzunlamasına aydınlatma sağ, ayrı açılabilir

Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 430
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	256 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	512 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Ergonomik direk kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	72,2 / 67,4 kg
Beyaz renkte de temin edilebilir	
Ayrıca temin edebilme şekli	

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı izgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban izgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Ahşap izgara / Gri delikli sac raf	7114000 / 9029023
Taşıyıcı izgara için esnek tarama rayı	7435208
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Koruma çantası / Tekerlekler için emniyet	7790603 / 7790761
Kilit / Özel kapama	Talep üzerine
Yan Yana-Set	9902275



FKDv 4203 Comfort

Brüt hacim / kullanım hacmi	403 / 385 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 687 / 2010
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	456 / 516 / 1660
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	527 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +40°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Volтаж / frekans / Bağlantı değerleri	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Isı verme	634 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +12°C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir

Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 430
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	256 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	512 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Ergonomik direk kulpu
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	87,2 / 78,7 kg
Beyaz renkte de temin edilebilir	
Ayrıca temin edebilme şekli	

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı izgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban izgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Ahşap izgara / Gri delikli sac raf	7114000 / 9029023
Taşıyıcı izgara için esnek tarama rayı	7435208

Bir bakışta avantajlar



Plastik beyaz

Kapıya gömme olarak entegre edilmiş elektronik kumanda iç sıcaklık hakkında tam derecesinde bilgi verir. Dijital sıcaklık göstergesinde ayarlanmış sıcaklığı kolayca ve tam derecesinde okuyabilirsiniz, hem de pilini değiştirmeden.

Dinamik soğutma sistemi

Vantilatörlü dinamik soğutma sistemi, ürünleri hızlı bir şekilde soğutur ve iç alanda neredeyse sabit bir ısı dağılımı sağlar.



LED ışık sütunları

Yanlara takılan LED ışık sütunları kısılabilir ve iç alanın üst ve alt kısmını hoş bir şekilde aydınlatır.

Dikişsiz iç hazne

Geniş köşe yarıçaplarına sahip düz, dikişsiz iç hazneyi temizlemek kolaydır. Bu sayede iç alanda koku oluşmaz.

Kapalı arka panel


İsteğe bağlı, kapalı arka panel sayesinde cihazı açıkta da kullanabilirsiniz - 360° markalama için ideal.

Kişisel tasarım

Gövdeyi dilediğiniz gibi kişisel olarak tasarlayın. Sağlam, darbeye dayanıklı ve temizlemesi kolaydır.

Ayarlı ayaklar ve tekerlekler

Ayarlanabilir ayaklar ve tekerlekler nakliye için hızlı bir şekilde monte edilebilir. Bu sayede cihazın altındaki zemin de kolayca temizlenebilir.



MRFVg 4011 Perfection

Soğutucu gaz R 600a

Doğal ve verimli: Soğutucu gaz R 600a yüksek verimli kompresörlerle birlikte son derece güçlüdür ve düşük sera potansiyeli ile gelecek için güvenlidir.

Elektronik kilit

Elektronik kilit uzaktan kumanda ile açılabilir veya kilitlenebilir. Aynı anda birden fazla cihaz için kullanılabilir.

Kapı dayanma noktası

Değiştirilebilir kapı menteşesi sayesinde cihazınızı her yerde kolayca doldurabilir veya boşaltabilirsiniz.

Genişletilmiş sıcaklık aralığı

-2 °C ile +15 °C arasındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde her içecek için optimum sıcaklık ayarlanabilir.

Eco Mod

Çok iyi enerji verimliliği. Eco mod, elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltır ve böylece elektrik maliyetlerinizi düşük tutar.

Gömme kulp

Kapağın yan tarafına yerleştirilen gömme kulp ile kapıyı rahatlıkla açıp kapatabilirsiniz. Hiçbir şey dışarı çıkmaz. Dar alanlarda ciddi bir avantaj.

Çekme durduruculu taşıyıcı ızgaralar

Taşıyıcı ızgaraların yüksekliği ayarlanabilir ve yüke oldukça dayanıklıdır. Yanlışlıkla çekip çıkarmayı önleyen çekme durdurucu ekstra güvenlik sağlar.

Tek camlı güvenlik camı

Sertleştirilmiş tek camlı güvenlik camından yapılmış kapılar kırılmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Çerçeveye küçültülmüş alüminyum profiller sayesinde teşhir alanı oldukça geniştir.

Geçme kapı contaları

Zamandan ve paradan tasarruf edin. Geçme kapı contalarını hızlı ve kolay bir şekilde kendiniz değiştirebilirsiniz. Herhangi bir alet kullanmadan veya teknisyenden randevu almadan.

90° altında kapı kapanır

Kapı, 90° altında kendiliğinden kapanır ve soğuk kaybını önler. Cihazın kolayca doldurulup boşaltılabilmesi için kapı, 90° ve üzerinde açık kalır.

İçecekler, sadece lezzetli olduklarında değil, aynı zamanda iyi göründüklerinde de daha iyi satılır. Yüksek kaliteli tasarımı ve zarif LED iç aydınlatması ile yeni Liebherr içecek soğutucusu, tazelik arzusu uyandırır. Bunların yanı sıra verimli ve çevre dostu soğutma teknolojisi ve düşük enerji maliyetleri ile de dikkat çeker. Sertleştirilmiş tek camlı güvenlik camından yapılan kapılar müşterilerinize ürünleri en iyi şekilde görme imkanı sunar ve kırılmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Yüksekliği ayarlanabilen taşıma ızgaraları sayesinde ürünleriniz tam olarak müşterilerinizin onları en iyi görebileceği yerde durur.




Yarım yük

Cihazınızı sadece yarı yarıya dolduruyorsanız ultra güçlü soğutma özelliği, yeni depolanan içeceklerin ortam sıcaklığından ayarlanan sıcaklığa 16 saatten daha kısa sürede soğutulmasını sağlar.



En küçük ayrıntısına kadar kalite



Uzaktan güvenlik

Elektronik kapak kilidini uzaktan kumanda ile rahatça kontrol edin. Örneğin kasanın olduğu yerden bir cihazı açmak ve güvenli bir şekilde tekrar kilitlemek için. Aynı anda birkaç cihazda kullanılabilmesi için çok zaman kazandırır. Acil bir durumda elbette her kapağı doğrudan cihaz üzerinden de açabilirsiniz.



Açık bir şekilde satışları teşvik eder

İçecekler içeri, spotlar açılınsın: İki dikey ışık sütunu, cihazın içini hoş bir şekilde aydınlatır. Bu, müşterilerinizin ürünleri en iyi şekilde görmelerini sağlar ve ürünlerinize olan ilgilerini artırır.



Akıllı bağlantılar

Maksimum güvenli: Liebherr'in SmartMonitoring ürünü, cihazınızdaki sıcaklığı sürekli olarak kaydeder ve herhangi bir sapma olduğunda sizi uyarır. Dijital izleme çözümü opsiyonel olarak kullanılabilir ve daha eski cihazlara da takılabilir.



Kaynaklardan ve paradan tasarruf sağlar

Eco modu elektrik tüketimini azaltır ve maliyetleri düşürür. Cihazınız bunu sağlamak için örneğin gece kullanılmadığında sıcaklığı artırır. Bu sırada iki kademe arasından seçim yapabilirsiniz: "Eco" modunda buzdolabının ışığı açık kalır ve "EcoPlus" modunda kapatılır.



Konfor parmaklarınızın ucunda

Kapıyı açmadan, kapıya gömme olarak entegre edilen kullanıcı arayüzü üzerinden cihazın durumunu kolayca okuyun. Menü yönlendirmesi kendiliğinden açıklayıcıdır ve üç dokunmatik düğme ile kontrol edilir. Soğutucuyu opsiyonel LAN/WLAN arabirimi aracılığıyla SmartMonitoring çözümünüze de bağlayabilirsiniz.



Kendiliğinden kapanan kapı

Soğutucunun veya dondurucunun yanlılıkla açık kalmaması için iş süreçlerinizi kolaylaştıran ve 90° açılma açısına kadar kendiliğinden kapanan cihaz kapısı. Bu sayede iç sıcaklık sabit kalır ve yerleştirilen ürünlerin kalitesi değişmez. 90°den itibaren kapak açık kalır ve cihazı kolayca doldurabilir veya boşaltabilirsiniz.

Dinamik soğutma özellikli soğutucular



MRFvg 4011 Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	400 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	433 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Isı verme	346 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler / Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED ışık sütunu, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	5 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp / Kilit tipi	Kulp çöküntüsü / elektronik, uzaktan kumandalı
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	85,8 / 81,6 kg
Ayrıca temin edebilme şekli	MRFvg 4011, 003 serisi Half Reload

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
SmartModule	6145269
Elektronik kilit için dijital giriş	9086958
Uzaktan kumanda	6123395
Tekerlek ek donatma seti / Ayar ayakları ek donanım seti	7790512 / 7790761
Koruma çıtası / Tekerlekler için emniyet	9006973 / 9017744 / 9006786
Gri / siyah / beyaz yan yana set	



MRFvg 3511 Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	347 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	390 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Isı verme	323 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler / Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED ışık sütunu, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp / Kilit tipi	Kulp çöküntüsü / elektronik, uzaktan kumandalı
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	77,5 / 74,2 kg
Ayrıca temin edebilme şekli	MRFvg 3511, 003 serisi Half Reload

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
SmartModule	6145269
Elektronik kilit için dijital giriş	9086958
Uzaktan kumanda	6123395
Tekerlek ek donatma seti / Ayar ayakları ek donanım seti	9086926 / 9086924
Koruma çıtası / Tekerlekler için emniyet	7790505 / 7790761
Gri / siyah / beyaz yan yana set	9017742 / 9017743 / 9017739

Dinamik soğutma özellikli soğutucular



MRFvg 4001 Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	377 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	374 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Isı verme	346 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Çelik / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler / Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan lambası, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	5 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp / Kilit tipi	Kulp çöküntüsü / elektronik, uzaktan kumandalı
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	68,6 / 64,2 kg

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
SmartModule	6145269
Elektronik kilit için dijital giriş	9086958
Uzaktan kumanda	6123395
Tekerlek ek donatma seti / Ayar ayakları ek donanım seti	9086926 / 9086924
Koruma çıtası / Tekerlekler için emniyet	7790512 / 7790761
Gri / siyah / beyaz yan yana set	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3501 Perfection

Brüt hacim / kullanım hacmi	327 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	352 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Volta j / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Isı verme	323 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	-2 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Çelik / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Monokrom ekran, dokunmatik düğmeler / Dış dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tavan lambası, ayrı açılabilir ve kısılabılır
Bağlanabilirlik türü / Bağlanma çözümü	SmartModule / Sonradan donatılabilir
Arabirim	WLAN/LAN (optional)
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp / Kilit tipi	Kulp çöküntüsü / elektronik, uzaktan kumandalı
Kendiliğinden kapanan kapılar / Kapı dayanma noktası	Evet / Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	62,9 / 58,8 kg

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
SmartModule	6145269
Elektronik kilit için dijital giriş	9086958
Uzaktan kumanda	6123395
Tekerlek ek donatma seti / Ayar ayakları ek donanım seti	9086926 / 9086924
Koruma çıtası / Tekerlekler için emniyet	7790505 / 7790761
Gri / siyah / beyaz yan yana set	9017742 / 9017743 / 9017739

En küçük ayrıntısına kadar kalite



Yüksek kalite standartlarımız en küçük detaylarda bile geçerlidir. Örneğin yeni ticari soğutucularımızın üretimi sırasında tüm komponentleri son derece yakından inceliyoruz. Bu da cihazın günlük kullanımı konusunda size avantaj sağlıyor. Geliştirilmiş aydınlatma, sağlam ızgaralar, hatta kapı üzerindeki genişletilmiş cam yüzey, optimize edilmiş soğutma sisteminin yanı sıra enerji açısından verimli bir soğutma, uzun ömürlülük, ergonomik kullanım ve ürünlerinize iyi bir sunum imkanı sağlıyor.



Ürün sunumu

Güçlü sunum: Artık soğuk içecekler daha fazla göz önünde olacak; çünkü kapı tasarımındaki genişletilmiş cam yüzey sayesinde ürünler, müşterilere göz alıcı bir şekilde sunulur. Enerji tasarruflu LED aydınlatma teknolojisi ile birlikte iç alan en iyi şekilde aydınlatılır ve böylece şişeler ve kaplar için mükemmel bir sahne oluşturulur. Bu da etraftaki insanları dolaptan içecek almaya teşvik eder.



Dinamik soğutma sistemi

Verimli: Fanlı dinamik soğutma sistemi, taze yerleştirilmiş ürünleri hızlı bir şekilde soğutur ve iç alanda hemen hemen sabit bir sıcaklık dağılımı sağlar. Kapı açıldığında, otomatik vantilatör durdurma fonksiyonu soğuk hava çıkışını en aza indirerek enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur.



Aydınlatma

Rahat görüş: Enerji tasarruflu LED tavan lambasına veya dikey LED ışık sütununa sahip yeni aydınlatma sistemi (isteğe bağlı olarak solda ve sağda iki ışık sütunu), iç alanı mükemmel bir şekilde aydınlatır, böylece ürünleriniz mümkün olan en iyi ışıkta sunulur.



Ergonomi

Çok pratik: Ergonomik gömme kulp ile kapılar çok kolay açılır. Yüksekliği ayarlanabilen raflarla, şişelerin veya kapların boyutuna bağlı olarak iç alan kolayca düzenlenebilir. Böylece müşterileri ürünlerinizi satın almaya teşvik edebilir ve satışları artırabilirsiniz. Ergonomik kullanım için kapıda, enerji bakımından verimli bir işletimi destekleyen kendi kendine kapanma mekanizması da bulunur.



Geliştirilmiş taşıyıcı ızgaralar

Kaplama çelikten yapılmış korozyonsuz ızgaralar güvenli tutuş, sürekli hava sirkülasyonu ve dolayısıyla iyi bir sıcaklık stabilitesi sağlar. Çekme durdurucu yanlışlıkla dışarı kaymayı engeller.



Kendiliğinden kapanan kapı/ gömme kulp/güvenlik camı

Doldurma ve boşaltmanın yanı sıra temizliği de kolaylaştırmak için cihazın kapısı yaklaşık 90° üzerindeki bir açılma açısından itibaren açık kalır; bunun altında güvenlik sebebiyle kendiliğinden kapanır. Sertleştirilmiş ve kırılmaya karşı dayanıklı tek camlı güvenlik camı, güvenlik ve sağlamlık sunar.



MRFvd 5511
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	569 / 432 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	625 / 536 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	C
Enerji tüketimi Yıl ²	535 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / gri
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / gümüş
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Dijital termometreli devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 536
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	354 / 9
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	708 / 9
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	97,3 / 92,8 kg
Ayrıca temin edebilme şekli	
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113278 / 7113236 / 7113310
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113280 / 7113240 / 7113314
Çekilebilir / sabit şişe verici	
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435210
Ahşap ızgara	
Gri delikli sac raf	
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790513
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / siyah yan yana set	9017742 / -



MRFvd 4011
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	400 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı ¹	C
Enerji tüketimi Yıl ²	566 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / gri
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / gümüş
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Dijital termometreli devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	5 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	83,9 / 79,1 kg
Ayrıca temin edebilme şekli	MRFvd 4011, 003 serisi Half Reload
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	
Ayar ayakları ek donanım seti	
Koruma çitası	7790512
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / siyah yan yana set	9006973 / -



MRFvd 4011, 744 serisi
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	400 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı ¹	C
Enerji tüketimi Yıl ²	566 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Dijital termometreli devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	5 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	84,4 / 79,5 kg
Ayrıca temin edebilme şekli	
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	
Ayar ayakları ek donanım seti	
Koruma çitası	7790512
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / siyah yan yana set	- / 9017744



MRFvd 3511
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	347 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	C
Enerji tüketimi Yıl ²	532 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / gri
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / gümüş
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Dijital termometreli devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	76,9 / 72,5 kg
Ayrıca temin edebilme şekli	MRFvd 3511, 003 serisi Half Reload
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790505
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / siyah yan yana set	9017742 / -



MRFvd 3511, 744 serisi
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	347 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	C
Enerji tüketimi Yıl ²	532 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Dijital termometreli devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
İç aydınlatma	Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	4 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	76,8 / 72,8 kg
Ayrıca temin edebilme şekli	
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790505
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / siyah yan yana set	- / 9017743



MRFvc 5511

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	569 / 432 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	625 / 536 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	536 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 539
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	354 / 9
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	708 / 9
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	96,3 / 91,4 kg
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113278 / 7113236 / 7113310
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113280 / 7113240 / 7113314
Çekilebilir / sabit şişe verici	
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435210
Ahşap ızgara	
Gri delikli sac raf	
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790513
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Beyaz yan yana set	9017739



MRFvc 4011

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	400 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	566 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	82,8 / 77,4 kg
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	
Ayar ayakları ek donanım seti	
Koruma çitası	7790512
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Beyaz yan yana set	9006786

¹ 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.
² 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.
³ Cihazın güvenli çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.



MRFvc 3511

Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	347 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	538 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2°C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	75,5 / 71,3 kg
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790505
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Beyaz yan yana set	9017739



MRFvd 5501
Performance



MRFvd 4001
Performance



MRFvd 3501
Performance



MRFvc 5501
Performance



MRFvc 4001
Performance



MRFvc 3501
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	544 / 432 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	625 / 536 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl²	388 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / gri
Kapı malzemesi / renk	Çelik / gri
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Dijital termometreli devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 536
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	354 / 9
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	708 / 9
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	79,1 / 75 kg

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113278 / 7113236 / 7113310
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113280 / 7113240 / 7113314
Çekilebilir / sabit şişe verici	
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435210
Ahşap ızgara	
Gri delikli sac raf	
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790513
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	9017742 / -

Brüt hacim / kullanım hacmi	377 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl²	396 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / gri
Kapı malzemesi / renk	Çelik / gri
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Dijital termometreli devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	67,3 / 62,3 kg

Brüt hacim / kullanım hacmi	327 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl²	373 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +15 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / gri
Kapı malzemesi / renk	Çelik / gri
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Dijital termometreli devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dış dijital
İç aydınlatma	LED tavan aydınlatması
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	62,1 / 57,7 kg

Brüt hacim / kullanım hacmi	544 / 432 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 769 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	625 / 536 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl²	383 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	620 / 539
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	354 / 9
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	708 / 9
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	60 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	79,8 / 74,4 kg

Brüt hacim / kullanım hacmi	377 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl²	390 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	66,5 / 61,7 kg

Brüt hacim / kullanım hacmi	327 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl²	367 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	61,3 / 57 kg

Brüt hacim / kullanım hacmi	327 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı¹	
Enerji tüketimi Yıl²	367 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	61,3 / 57 kg

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790505
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	9017742 / -

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113278 / 7113236 / 7113310
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113280 / 7113240 / 7113314
Çekilebilir / sabit şişe verici	
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435210
Ahşap ızgara	
Gri delikli sac raf	
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790513
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9017739

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790512
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9006786

Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Çekilebilir / sabit şişe verici	9007659 / 9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790505
Tekerlekler için emniyet	7790761
Özel kilitlemeler	Talep üzerine
Gri / beyaz yan yana set	- / 9017739

¹ 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.
² 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.
³ Cihazın güvenli çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.



En küçük ayrıntısına kadar kalite

İster parti sonrası ister parti öncesi olsun, tabi ki düzenleme ve temizlik de bu işin bir parçasıdır. Bizim etkinlik cihazlarımız temizlik için harcadığınız zamanı kısaltmanıza yardımcı olur. İç alan, bir hortumla son derece kısa bir sürede temizlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca cihaz kolayca taşınabilir ve yeniden depolanabilir. Bu da size zaman kazandırır ve bu zamanı bir sonraki partiyi planlamaya ayırabilirsiniz. Harika, öyle değil mi?

Kendiliğinden kapanan kapı/gömme kulp

Verimli ve güvenli: Cihaz kapağı, açılma açısı 90 dereceden azsa kendi kendine kapanma mekanizması sayesinde kapanır; bu özellik, cihazın kullanımında enerji verimliliği sağlar. Açılma açısı 90 dereceden fazlaysa kapak açık kalır. Böylece ürünlerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Kapağın yan tarafında kolayca açmaya yarayan bir gömme kulp da bulunur. Kulplara herhangi bir şeyin yanlışlıkla takılması mümkün değildir.

Etkinlikler için solid kapılı ve dinamik soğutma özellikli soğutucular



Kolay ve hızlı temizlik

Böylece partiden sonra da keyfinize bakabilirsiniz! Cihazı bir etkinlikte kullandıktan sonra temizlemek ve bir sonraki kutlamaya kadar kaldırmak mı istiyorsunuz? Su sıçramalarına karşı dayanıklı bir fanı bulunan iç alanı ve yan duvarları, bir hortum yardımıyla rahatça ve hızlıca temizleyebilirsiniz. Cihaz, bir bezle kurulandıktan sonra depoya kaldırılabilir.



Koruma parçası ve tekerlekler

Dayanıklı üzenji yükleme sırasında cihazın yan taraflarını hasarlardan korur ve böylece uzun vadede cihaz muhafazasının sağlığını destekler. Ve A noktasından B noktasına hızlı bir nakliye için, iki sağlam tekerleği (aksesuar olarak mevcuttur) sadece birkaç basit adımda doğrudan arka taraftaki koruma parçasına takabilirsiniz. Bu, cihazı bir el arabası gibi kullanarak taşımayı kolaylaştırır ve cihazın kurulum yerine rahatça götürülebilmesini sağlar.



Dinamik soğutma sistemi

Verimli: Fanlı dinamik soğutma sistemi, taze yerleştirilmiş ürünleri hızlı bir şekilde soğutur ve iç alanda dengeli bir sıcaklık dağılımı sağlar.

Etkinlikler için solid kapılı ve dinamik soğutma özellikli soğutucular



MRFec 4001
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	377 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 650 / 1884
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	390 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Sıçrayan suya karşı dayanıklı iç alan	Evet
Kumanda türü	Devir regülatörü
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	66,4 / 61,7 kg
Koruma çitası	Sonradan eklenebilir
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790512
Tekerlekler için emniyet	7790761
Beyaz yan yana set	9006786



MRFec 4001, I47 serisi
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	377 / 286 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	608 / 710 / 1908
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1659
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	390 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Sıçrayan suya karşı dayanıklı iç alan	Evet
Kumanda türü	Devir regülatörü
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	5
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	253 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	506 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	76,2 / 71 kg
Koruma çitası	ön montajlı
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790505
Tekerlekler için emniyet	7790761
Beyaz yan yana set	9006786

Etkinlikler için solid kapılı ve dinamik soğutma özellikli soğutucular



MRFec 3501
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	327 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	597 / 654 / 1684
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	367 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Sıçrayan suya karşı dayanıklı iç alan	Evet
Kumanda türü	Devir regülatörü
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	61,1 / 57 kg
Koruma çitası	Sonradan eklenebilir
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790505
Tekerlekler için emniyet	7790761
Beyaz yan yana set	9017739



MRFec 3501, I47 serisi
Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	327 / 250 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	608 / 710 / 1708
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	475 / 423 / 1459
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl ²	367 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	50 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,0 A
Nominal tüketim watt değerleri	160 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Sıçrayan suya karşı dayanıklı iç alan	Evet
Kumanda türü	Devir regülatörü
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	4
Raf yüzeyleri malzemesi	İzgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	470 / 423
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	207 / 7
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	414 / 7
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Kulp	Kulp çöküntüsü
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	70,4 / 66 kg
Koruma çitası	ön montajlı
Aksesuar	
Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara	7113221 / 7113235 / 7113308
Gri / siyah / beyaz taban ızgarası	7113243 / 7113239 / 7113312
Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı	9007659
Kızaksız yerçekimi besleme rafı	9007045
Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı	7435208
Ahşap ızgara	7114000
Gri delikli sac raf	9029023
Tekerlek ek donatma seti	9086926
Ayar ayakları ek donanım seti	9086924
Koruma çitası	7790505
Tekerlekler için emniyet	7790761
Beyaz yan yana set	9017739

En küçük ayrıntısına kadar kalite

Ürünleriniz şu şekilde daima ilginin odağı olur: Liebherr tezgah altı soğutucuları satışı artıran göz alıcılığı ve verimli soğutucuları birleştirir. Dinamik soğutma sistemi sayesinde içecekler hızlıca optimum servis sıcaklığına soğutulur ve tüm iç alanda sabit bir sıcaklık sağlanır. Yüksekliği ayarlanabilir tel rafları farklı şişe ve kap büyüklükleri için bireysel olarak ayarlamaya imkan sağlar. Yüksek izolasyonlu cam kapı ürünlere iyi ve alışverişe teşvik edici bir bakış sağlar.



Paslanmaz çelik çerçeveli cam kapı

Paslanmaz çelik cihaz FKv 503, özellikle yüksek etkili bir malzeme kombinasyonundan oluşan paslanmaz çelik çerçeveli bir cam kapıyla donatılmıştır.



Dikey LED iç aydınlatma

Hoş bir ürün sunumu için ideal: LED ışık sütunu, BCv 1103'ün iç kısmında yan tarafa entegre edilmiştir ve iyi bir aydınlatma sağlamaktadır. Böylelikle ürün daima odaktadır.



MilkCooler FKv 503 Mod. H48

Yemekhanede, ofiste veya kantinde otomatik kahve makinesinin için iyi soğutulmuş süt: Rahat bir kahve keyfi için MilkCooler, taze sütü her zaman mükemmel şekilde soğutulmuş halde hazır tutar. Böylece her seferinde buzdolabına gitmek zorunda kalmazsınız. Sütü, karton kutudan veya şişeden Liebherr MilkCooler'a dökün ve otomatik kahve makinenizi süt çekme hortumuyla doğrudan cihaza bağlayın. Bu amaçla, hortumun uygun şekilde yerleştirilmesi için MilkCooler'ın yan tarafında iki özel girinti bulunur. +2 °C ile +12 °C arasında ayarlanabilen sıcaklık aralığı sayesinde süt her zaman taze kalır. Böylece ne zaman isterseniz tek tuşa basarak kahvenizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı (Enerji politikası)

Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Voltaj / frekans

Bağlantı değerleri

Nominal tüketim watt değerleri

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi / renk

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

İç aydınlatma

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)

Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET

Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

MilkCooler

Kulp

Kilit tipi

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Siyahta mevcut

Aksesuar

Gri / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara

Tarayıcı rayı

Sol bağlantı parçaları seti

Sağ bağlantı parçaları seti

Action-Area-Rack beyaz



FKv 503

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

C A G

284 kW/Yıl

CC2

K4

+10 °C ile +35 °C arası

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

120 W

Dinamik

Otomatik

+2 °C ile +12 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik çerçeveli izolasyon cam kapı / paslanmaz çelik

Plastik antrasit

Devir regülatörü

LED tavan aydınlatması, ayrı olarak açılabilir ve aşamasız olarak kısılabiliyor

2

Açık kapı tel raflar

330 / 265

27 / 5

60 / 5

30 kg

Mekanik

Sağ sabit

34,4 / 31,1 kg



FKv 503, H48 serisi

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

C A G

284 kW/Yıl

CC2

K4

+10 °C ile +35 °C arası

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

120 W

Dinamik

Otomatik

+2 °C ile +12 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik çerçeveli izolasyon cam kapı / paslanmaz çelik

Plastik antrasit

Devir regülatörü

LED tavan aydınlatması, ayrı olarak açılabilir ve aşamasız olarak kısılabiliyor

1

Açık kapı tel raflar

330 / 265

27 / 5

60 / 5

30 kg

Mekanik

Sağ sabit

34 / 30,5 kg



BCv 1103

Premium

106 / 75 l

497 / 549 / 830

417 / 391 / 649

C A G

312 kW/Yıl

CC2

K4

+10 °C ile +30 °C arası

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

150 W

Dinamik

Otomatik

+2 °C ile +12 °C arası

Çelik / gümüş

Alüminyum çerçeveli yalıtımlı cam kapı / gümüş

Çelik

Devir regülatörü

LED uzunlamasına aydınlatma sağ, kısılabılır

2

İzgaralar plastik kaplamalı

400 / 347

51 / 6

138 / 6

30 kg

Mekanik

Sağ değiştirilebilir

43,2 / 40,7 kg

BCv 1103, 744 serisi

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

¹ 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

² 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.

³ Cihazın güvenli çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

Serinletici verimlilik – Liebherr'in tezgah altı soğutucuları

Toplantı odaları, büfeler veya diğer self servis alanlarda Liebherr'in tezgah altı soğutucuları şık bir şekilde sizi serinliğe davet eder. Enerji tasarruflu LED tavan aydınlatması, içecek çeşitlerini etkileyici bir şekilde vurgular ve ergonomik kulp rahat bir erişim sağlar. Önceden monte edilmiş raflar, bardaklar veya boş şişeler için ek alan sunar ve gerekirse kolayca çıkarılabilir. Beyaz veya siyah renk seçeneğiyle ister serbest olarak konumlandırılır isterseniz de bir çalışma tezgahının altına entegre olur: Liebherr tezgah altı soğutucuları gerçekten dikkat çeker ve aynı zaman ciroyu artırır.




En küçük ayrıntısına kadar kalite



Tezgah altı

Tezgah çıkarılırsa cihaz bir çalışma yüzeyinin altına da entegre edilebilir. Bu durumda, çalışma yüzeyi için cihazın arka tarafında en az 200 cm² ölçüsünde bir havalandırma açıklığı sağlanmalıdır. Havalandırma açıklığı olmadan, çalışma yüzeyinin yüksekliği, cihazın yüksekliğinden en az 3 cm fazla olmalıdır.



Yüksek etkili ürün sunumu

Sunumun gücünü iki katına çıkarmak, geliri artırmak için basit bir yöntemdir. Enerji tasarruflu LED aydınlatmalı cam kapı, net bir şekilde sergilenen ürünlerinize dikkat çeker. Mükemmel bir şekilde aydınlatılan iç kısım, müşterilerinizin istediklerini kolayca bulması için adeta bir sahneye dönüşür.



LED tavan aydınlatması

Karanlık bir ortamda bile LED tavan aydınlatması, iç kısmı iyi bir şekilde aydınlatır. Bu, aradığınızı bulma konusunda vakit kazandırmanın yanı sıra enerji maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar.




Ergonomik, zarif kapı kolu

Ergonomik ve zarif kapı kolu, hızlı erişim sağlar ve kapı sık sık açıldığında bile stabil koşulları garanti eder.



90° açı altında kendiliğinden kapanan kapı / 90° açı altında otomatik kapı kapatma

Çalışanların kapıyı kontrol etmek için çok meşgul olduğu durumlarda güven sağlayan destek ile rutin işlerinizi rahatça yapın: Yaklaşık 90 dereceden geniş bir açıyla açıldığında cihazın kapısı açık kalarak doldurup boşaltmayı ve temizliği kolaylaştırır. Cihazın yanlışlıkla açık bırakılmaması için yaklaşık 90 dereceden dar bir açıdayken kapı kendiliğinden kapanır. Bu, sıcaklığı stabil bir seviyede tutar ve gıdalarınızın kalitesini korur.



Verimli soğutma sistemi

Liebherr, soğutma teknolojisi sektöründe onlarca yıllık deneyiminden edindiği uzmanlık ve aralıksız araştırma ve geliştirme çalışmaları ile soğutma sistemlerinde olağanüstü kalite sunar. Yalnızca birinci sınıf kalitedeki kompresörlerin, kondansatörlerin, evaporatörlerin ve diğer soğutma bileşenlerinin kullanılması sayesinde, Liebherr cihazlarının enerji tüketimi ve işletme maliyetleri büyük oranda azaltılmıştır.



New

MRTve 1511, 744 serisi Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	127 / 98 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 648 / 852
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	450 / 430 / 640
Enerji verimlilik Sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl ²	197 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +32 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	47 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 100 W
Isı verme	235 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Dokunmatik elektronik
Sıcaklık göstergesi	İç dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir
Çalışma tezgahı	evet, çıkarılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	2 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 410
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	83 / 5
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	156 / 6
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Maksimum toplam yükleme	135 kg
Kulp	Plastik kulp siyah
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	48,2 / 45,6 kg
Aksesuar	
Gri taşıma ızgarası	7113454
Beyaz taşıma ızgarası	
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	9518629
Bağlantı çerçevesi, beyaz	
Tekerlek gri Ø 80 mm	9906023
Tekerlek beyaz Ø 80 mm	
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	9906123
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	
Gri yan yana set	9032839
Beyaz yan yana set	



New

MRTve 1511 Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	127 / 98 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 648 / 852
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	450 / 430 / 640
Enerji verimlilik Sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl ²	197 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +32 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	47 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 100 W
Isı verme	235 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Plastik çerçeveli yalıtımlı cam kapı / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Dokunmatik elektronik
Sıcaklık göstergesi	İç dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
İç aydınlatma	LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir
Çalışma tezgahı	evet, çıkarılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri / Raf yüzeyleri malzemesi	2 / Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 410
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	83 / 5
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	156 / 6
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Maksimum toplam yükleme	135 kg
Kulp	Plastik kulp, beyaz
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	48,5 / 46,1 kg
Aksesuar	
Gri taşıma ızgarası	7113408
Beyaz taşıma ızgarası	
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	9518628
Bağlantı çerçevesi, beyaz	
Tekerlek gri Ø 80 mm	9904819
Tekerlek beyaz Ø 80 mm	
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	9906105
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	
Gri yan yana set	9031901
Beyaz yan yana set	



New

MRTve 1501, 744 serisi Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	124 / 98 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 648 / 852
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	450 / 430 / 640
Enerji verimlilik Sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl ²	150 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	47 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 100 W
Isı verme	170 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / siyah
Kapı malzemesi / renk	Çelik / siyah
İç hazne malzemesi	Plastik gümüş
Kumanda türü	Dokunmatik elektronik
Sıcaklık göstergesi	İç dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
Çalışma tezgahı	evet, çıkarılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	2
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 410
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	83 / 5
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	156 / 6
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Maksimum toplam yükleme	135 kg
Kulp	Plastik kulp siyah
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	39,6 / 37 kg
Aksesuar	
Gri taşıma ızgarası	7113454
Beyaz taşıma ızgarası	
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	9518629
Bağlantı çerçevesi, beyaz	
Tekerlek gri Ø 80 mm	9906023
Tekerlek beyaz Ø 80 mm	
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	9906123
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	
Gri yan yana set	9032839
Beyaz yan yana set	

¹ 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.
² 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.
³ Cihazın güvenli çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.



New

MRTve 1501 Performance

Brüt hacim / kullanım hacmi	124 / 98 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	600 / 648 / 852
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	450 / 430 / 640
Enerji verimlilik Sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl ²	150 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC3
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +40 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	47 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,0 A / 100 W
Isı verme	170 kJ/h
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Dinamik / Otomatik
Sıcaklık sahası	+1 °C ila +9 °C arası
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
Kapı malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Plastik beyaz
Kumanda türü	Dokunmatik elektronik
Sıcaklık göstergesi	İç dijital
Arıza: Uyarı sinyali	Görsel ve işitsel
Çalışma tezgahı	evet, çıkarılabilir
Ayarlanabilir raf yüzeyleri	2
Raf yüzeyleri malzemesi	Izgaralar plastik kaplamalı
Kullanılabilir raf yüzeyleri (mm) (G / D)	450 / 410
Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET	83 / 5
Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can	156 / 6
Raf yüzeyi taşıma kapasitesi	45 kg
Maksimum toplam yükleme	135 kg
Kulp	Plastik kulp, beyaz
Kilit tipi	Mekanik
Kendiliğinden kapanan kapılar	Evet
Kapı dayanma noktası	Sağ değiştirilebilir
Brüt / net ağırlık	39,8 / 37,4 kg
Aksesuar	
Gri taşıma ızgarası	7113408
Beyaz taşıma ızgarası	
Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi	9518628
Bağlantı çerçevesi, beyaz	
Tekerlek gri Ø 80 mm	9904819
Tekerlek beyaz Ø 80 mm	
Ayarlı ayaklar, gri 116 - 161 mm	9906105
Ayarlı ayaklar, beyaz 116 - 161 mm	
Gri yan yana set	9031901
Beyaz yan yana set	

Bir bakışta avantajlar

Daha ince, daha dayanıklı kapak çerçeveleri

Sandıklar ince ancak dayanıklı kapak çerçevesiyle mümkün olan en büyük ürün gözlemleme yüzeyini sunar.

Çok bölümlü çerçeve

Yuvarlatılmış kenarlara sahip hoş görünümlü ve modern tasarımlı çok bölümlü çerçeve sağlamlık sağlar ve ürünler çıkarılırken korur.

Bireysel markalama

Bireysel markalama bir şirkete ya da bir ürüne olan ilgiyi artırır.



Sağlam döner tekerlekler

Sandık sık sık yer değiştirmek zorundaysa, döner tekerlekler pratik bir taşıma kolaylığı sağlamaktadır. MRHsc modelleri yüksek kaliteli 50 mm çapında lastikli döner tekerleklerle donatılmıştır.

Analog sıcaklık göstergesi

Analog sıcaklık göstergesi ayarlanan iç alan sıcaklığını tam derecesinde gösterir.

Sertleştirilmiş tek camlı güvenlik camı

Sertleştirilmiş tek camlı güvenlik camı sandık üst kısmına sağlamlık kazandırır.

Kolay açma ve kapatma

Conta profillerindeki özel kaygan katman sayesinde sandık kapağının kolay açılıp kapanması.

Yüksek etkili izolasyon

Yüksek etkili izolasyon enerji tüketimini düşürür ve sabit bir sıcaklık sağlar.

HFC içermeyen soğutucu gaz R 600a

Doğal ve HFC içermeyen soğutucu gaz R 600a çevre dostudur ve güçlü kompresörlerle birlikte enerji bakımından oldukça verimlidir.

ROHS ve WEEE Uyumluluğu

Optimum geri dönüştürülebilirlik ile birlikte çevre dostu malzemelerin kullanımı sayesinde ROHS ve WEEE uyumluluğu.



MRHsc 2862

En küçük ayrıntısına kadar kalite

Liebherr sandık tipi içecek soğutucuları profesyonel sürekli kullanım için optimum olarak tasarlanmıştır. Uzun ömürlü, sessiz kompresör ve yüksek etkili izolasyon güvenilir performans ve verimlilik sağlar. Sağlam sürgülü cam kapak yoğun kullanımda bile sıkıca kapanır, sıcaklık kaybını önler ve iyi bir ürün gözlemlenmeye imkan tanır. Kademesiz sıcaklık ayarlaması sayesinde sıcaklık +2 °C ile +15 °C arasında sabit tutulabilir. Çelik sac gövde ve paslanmaz alüminyum iç hazne, sandık tipi soğutucuları darbelerle karşı dayanıklı hale getirir ve kolay bir temizliğe imkan sağlar.



Sağlam sürgülü cam kapak

Sağlam sürgülü cam kapak ürünlere iyi bir görüş ile etkili ve dikkat çekici bir ürün sunumu sağlar. Tercihe bağlı olarak bir kapak kilidi mevcuttur.

Liebherr'in Action-Area-Rack'i

Aynı alanda daha fazla mı ürün sunmak? Yeni ürünümüz Action-Area-Rack ile mümkün. Bu son derece sağlam ve taşıyıcı aksesuar sayesinde soğutucu ve dondurucularımız istenilen kombinasyonda üst üste yerleştirilebilir. Bu, bir milimetre bile yer kaybetmeden %65'e kadar daha fazla hacim anlamına gelir. Bu şekilde, çok daha fazla ürün teşhir edebilirsiniz, hem de müşterilerinizle göz hizasında olacağı için ürünlerinizin gözden kaçması mümkün değil. Action-Area-Rack ile, örneğin kasa bölümünde veya bir kampanya alanında göz alıcı satış etkileri oluşturun. Dar alanlarda bile mevcut alanınızı daha verimli kullanın. Veya çekici mevsimsel ürünlerle müşterilerinizin alışveriş arzusunu uyandırın. Yaz aylarında dondurma dolabının üzerinde soğuk içecekler mi sunmak istiyorsunuz? Ya da barbekü sezonunda vegan köfte? Hiç sorun değil, kışın her şeyin yerini yeniden düzenleyebilirsiniz.



MRHsc 2862

Brüt hacim / kullanım hacmi	303 / 222 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1045 / 680 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	920 / 535 / 523
Enerji verimlilik Sınıfı ¹	B
Enerji tüketimi Yıl ²	153 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +30 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	90 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +15 °C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Alüminyum
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	4
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Brüt / net ağırlık	58,7 / 51,3 kg

Aksesuar	
Köpüklü kapak için fiş kilidi	7043660
Cam sürgülü kapak için bastırılabilir kilit	7111081
Sepet ebatı (270 mm)	7111079
Küçük sepet (210 mm)	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	7652063
Tarayıcı rayı	9031196
Action-Area-Rack beyaz	

Brüt hacim / kullanım hacmi	296 / 252 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1045 / 680 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	920 / 535 / 523
Enerji verimlilik Sınıfı ¹	A
Enerji tüketimi Yıl ²	133 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	CC2
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	K4
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +30 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	90 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	+2 °C ila +15 °C arası
Kapak malzemesi	Alüminyum sürgülü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Alüminyum
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	4
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Brüt / net ağırlık	55,6 / 48,1 kg

Aksesuar	
Köpüklü kapak için fiş kilidi	7042835
Cam sürgülü kapak için bastırılabilir kilit	7111081
Sepet ebatı (270 mm)	7111079
Küçük sepet (210 mm)	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	7652063
Tarayıcı rayı	9031196
Action-Area-Rack beyaz	

Sunum amaçlı soğutucular

**Yan yana seti**

Yan yana set, iki buzdolabının 120 cm genişliğinde çift kapılı bir buzdolabı dondurucusuna kolayca dönüştürülmesini sağlar. Her iki cihazdaki kesintisiz gösterge, mükemmel marka sunumu sağlar.

**Ana Şebeke**

Taban ızgarası iç astarı korur ve fiçiler için bile saklama alanı için dolap boşluğu kullanımına izin verir.

**Tel raf**

Raf lar aşınmaya dayanıklı plastik ile kaplanmıştır ve 45 kg'a kadar (60 cm genişliğindeki cihazlar için) veya 60 kg (75 cm genişliğindeki cihazlar için geçerlidir) yüklemeye kapasitesine sahiptir. Taban ızgarası iç astarı korur ve fiçiler için bile saklama alanı için dolap boşluğu kullanımına izin verir.

**Koruma braketi**

Sağlam koruma braketi, büyük modellerin taşınması sırasında hem cihazın arka tarafındaki sıvılaştırıcıyı hem de alt tarafı çarpmalara karşı en iyi şekilde korur. Ağır vasıta ile cihaz taşımaya için ideal.

**Koruma braketi için tekerlekler**

Taşımayı kolaylaştırmak için, iki sağlam tekerlek doğrudan arkadaki koruma dirseğine monte edilebilir, böylece cihazın bir çuval el arabasıyla olduğu gibi kolayca hareket ettirilmesine izin verilir.

**Tarayıcı rayı**


Pratik tarayıcı raylara etiket levhaları, tarama kodları veya özel reklam metinleri yerleştirilebilir ve rahat bir şekilde okunabilmektedir. Böylelikle her şey rahatça gözünüzün önünde olacaktır. Tarayıcı rayları ızgaranın ön kısmına yerleştirmeniz yeterlidir!

**Ahşap ızgara**

Bakır kayın ağacından yapılmış sağlam ahşap ızgara, şişelerin güvenli şekilde depolanması için en uygun şekilde tasarlanmıştır. İç mekana yüksek kaliteli bir karakter verir ve net bir görünüm sağlamanın yanı sıra şişelere kolay erişim sağlar.

**Şişeler için yerçekimi besleme rafı**

Pratik yerçekimi besleme rafında, 0,5 litrelik şişeler daima öne çıkar. Yerçekimi besleme rafı, malzemeleri yenilemek için teleskopik raylar üzerine çekilebilir.

**Delikli sac raf**

Küçük ürünlerin de soğutucularda sabit olarak depolandığından emin olmak için Liebherr bu amaca özel düz delikli sac raflar geliştirmiştir. Bunlar kaplamalı metalden üretilmiş olup 45 kg'a varan taşıma kapasitesine sahiptir. Perforasyon, tüm depolama alanında engelsiz bir hava sirkülasyonu sağlar.


Kilit

Cihazlar, (FKDv 4513 hariç) kilitlerle donatılmıştır. Bir anahtarla birkaç cihaz kilitlenebilir. FKDv 42.. modelleri için en fazla on kilit ve anahtar bulunan ilave kilit varilleri mevcuttur. FKDv 4513 standart olarak kilitlemez. Bir güçlendirme kilidi seçeneği mevcuttur.

Cam kapılı ve solid kapılı buzdolapları

**Ahşap raf**

Avrupa kayın ağacından yapılmış sağlam ahşap raf, şişelerin güvenli şekilde saklanması için en uygun şekilde tasarlanmıştır. İç alana yüksek kaliteli bir karakter kazandırır ve iyi bir genel bakış sağlamanın yanı sıra şişelere hızlıca erişilebilmesini sağlar.

**Delikli sac raf**

Küçük ürünlerin de soğutucularda sabit olarak depolandığından emin olmak için Liebherr bu amaca özel düz delikli sac raflar geliştirmiştir. Bunlar kaplamalı metalden üretilmiş olup 45 kg'a varan taşıma kapasitesine sahiptir. Perforasyon, tüm depolama alanında engelsiz bir hava sirkülasyonu sağlar.

**Şişe kaydırıcı – Kutu kaydırıcı**

Kutu kaydırıcısında, kutular her zaman kolayca erişilebilecek şekilde ön tarafta tutulur. Ürün yerleştirme için, kaydırıcılar teleskopik raylar üzerinde çekilebilir.

**Taşıma kafesleri / Ana Şebeke**

Taşıma kafesleri aşınmaz kaplamalıdır ve 45 kg'ye kadar yük taşıyabilir. Taban ızgarası iç astarı korur ve fiçiler için bile saklama alanı için dolap boşluğu kullanımına izin verir.

**Ayaklar ve tekerlekler**

Ayaklar, 70-120 mm veya 120-150 mm yükseklik aralıklarıyla cihaz ile zemin arasında yeterli bir boşluk sağlar; böylece cihazın altını rahatça temizleyebilirsiniz. Ayaklar, dört montaj noktasına kolaylıkla vidalanabilirler. Bir ayak seti, dört parçadan oluşur. Tekerlekler, taşımayı kolaylaştırır ve cihazların altındaki zeminin temizlenebilmesini sağlar. Bir tekerlek seti dört parçadan oluşur, her bir setin iki tekerleğinde park freni bulunur.

**Tarayıcı rayı**

Pratik tarayıcı raylara etiket levhaları, tarama kodları veya özel reklam metinleri yerleştirilebilir ve rahat bir şekilde okunabilmektedir. Böylelikle her şey rahatça gözünüzün önünde olacaktır. Tarayıcı rayları ızgaranın ön kısmına yerleştirmeniz yeterlidir!

**Tekerlekli veya tekerleksiz koruma üzengisi**

Cihazların taşınması için ideal: Sağlam üzengi, cihazın arka ve alt taraflarını darbelere karşı en iyi şekilde korur. Cihazın taşınmasını kolaylaştırmak adına, arka tarafta koruma üzengisine doğrudan iki sağlam tekerlek monte edilebilir. Böylece cihaz, bir el arabası ile olduğu gibi rahatça taşınabilir.

**Yan yana seti**

Yan yana setin ayarlanması kolaydır ve yan yana iki veya daha fazla cihazın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar ve ayrıca görsel olarak çekici bir şekilde düzenlenmesine izin verir. Ayrıca, yan yana yapılan set, yan yana ayarlanmadıkça, aksi halde yan yana yerleştirilecek olan iki cihaz arasında yoğunlaşma ve buz oluşumunu önler.

**Elektronik kilit için dijital giriş**

Elektronik kilit dijital giriş için, Liebherr cihazlarının başka zamanlarda kontrol sistemlerine katılım veya erişim yapmasına izin verir. Voltaj sinyali uzaktan kutuyu tetiklediğinde, elektronik kilit açılır ve cihaza erişim sağlanır. Olası uygulamalar, erişim sistemlerine bağlantı veya ürün yönetim uygulamalarına entegrasyon olabilir.

Farklı anahtarlarla mekanik kilit (10 adet)

Mekanik kilit, sakladığımız ürünlerinizi istenmeyen girişimlere karşı korur. Birden fazla cihaz kullanılıyorsa, farklı anahtarlara sahip on adede kadar özel kilit imkanı mevcuttur.

Dinamik soğutmalı, tezgâh altı bağımsız içecek dolapları

**Taşıma ızgarası**

Uzun süre keyfini süreceğiniz ek depolama alanı: Izgara rafı esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve size cihazınızın içinde daha fazla alan ve düzgünlük sağlar. Uzun ömürlü kaplaması sayesinde taşıma ızgarası aksesuarı hem çok dayanıklı hem de bakımı kolaydır.

**Bağlantı çerçeveleri**

Yerleştirme alanı sınırlıysa örneğin tezgah altı montajlı masa tipi buzdolapları bir bağlantı çerçevesi yardımıyla üst üste konumlandırılabilir. Optimum stabiliteyi garanti etmek için, makaralar bir bağlantı çerçevesi kullanılarak monte edilen cihazlara takılmamalıdır. Buna yalnızca bireysel cihazlar için izin verilir.

**Tekerlekler Ø 80 mm**

Cihazların yeri değiştirildiğinde sabit ve kolay monte edilen tekerlek kaidesi taşımayı kolaylaştırır. Yüksek kaliteli işçilik ve malzeme sayesinde uzun bir kullanım ömrü garanti edilir.

**Ayarlı ayaklar 116-161 mm**

Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, cihazın çalışma yüksekliğini esnek bir şekilde ayarlamak için gerekli boşluğu sağlar.

**Yan yana seti**

Yan yana setin ayarlanması kolaydır ve yan yana iki veya daha fazla cihazın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar ve ayrıca görsel olarak çekici bir şekilde düzenlenmesine izin verir. Ayrıca, yan yana yapılan set, yan yana ayarlanmadıkça, aksi halde yan yana yerleştirilecek olan iki cihaz arasında yoğuşma ve buz oluşumunu önler.

Sandık tipi soğutucular

**Action-Area-Rack**

Liebherr'in Action Area Rack'i, Liebherr marka dondurma dolapları ve içecek dolapları gibi soğutucuları ve dondurucuları esnek ve modüler bir şekilde üst üste yerleştirmek için kullanılacak bir aksesuardır.

**Köpüklü kapak için silindirik kilit**


Göğüs cihazının içeriğini korumak için tüm modellere bir kapak kilidi takılabilir. MRHsc 2852 için uygun köpüklü kapak için silindirik kilit.

**Cam sürgülü kapak için silindirik kilit**

Göğüs cihazının içeriğini korumak için tüm modellere bir kapak kilidi takılabilir. MRHsc 2862 için uygun cam sürgülü kapak için silindirik kilit.

**Asılı sepetler**

Asılı sepetler, ürünlerin net bir şekilde sunulmasını sağlar.

**Harici kontrol düğmesi**

MRHsc göğüs soğutucularında harici kontrol düğmesi, termostata erişmeyi ve sıcaklığı ayarlamayı kolaylaştırır. Altı farklı renkte temin edilebilir.

**Tarayıcı rayı**

Pratik tarayıcı raylara etiket levhaları, tarama kodları veya özel reklam metinleri yerleştirilebilmekte ve rahat bir şekilde okunabilmektedir. Böylelikle her şey rahatça gözünüzün önünde olacaktır.



WFbli 5241 Perfection

Liebherr'in şarap dolapları – gerçek keyif için

İster son olgunlaşma için saklanmış, ister mükemmel servis sıcaklığında depolanmış ister çekici ve servise hazır sunulmuş olsun, Liebherr'in şarap dolapları iyi şaraplara hak ettikleri doğru alanı ve iklimi sağlar.

Sabit sıcaklıklar şarabın karakterini korur, doğru nem ise mantarların esnekliğini garantiler. Değerli içeriğiniz yabancı kokulardan ve dolayısıyla oluşacak tat değişikliklerinden korunur. Ve yüksek UV koruması sayesinde istenmeyen olgunlaştırma proseslerinden de korunur. Bilhassa genç şarapların sarsıntısız bir şekilde olgunlaşması gerekir.

Her Liebherr şarap dolabı keyifle doludur. Kullanıcılar için de. Bu, uzun ömürlü, yüksek kaliteli malzemelerin yanı sıra birçok güvenlik fonksiyonu ve rahat kullanım ile sağlanır.

Tipoloji

Harfler

W F b l i

1 2 3 4 5

Rakamlar

5 2 4 1

1 2 3 4

- 1** Ürün grubu
W Şarap
- 2** Tipoloji / Donanım
F Food Service
- 3 + 4** Malzemeler
bl Siyah
- 5** Özellik
i SmartDeviceBox dahil

1 + 2 Boyutlar *

60 cm genişlik
50 165 cm
52 185 cm

75 cm genişlik
77 200 cm

3 Seriler

2-4 GrandCru Selection / Perfection

4 Sıcaklık bölgesi sayısı

1 1 Zone



WFbli 5241 Perfection

Bir bakışta avantajlar

SmartDevice

Entegre SmartDevice Kutusu bilgisayar ve mobil uç cihazlar üzerinden cihazın kontrol edilmesine ve diğer hizmetlerin kullanılmasına imkan sağlar.

HumiditySelect

Hava nemi HumiditySelect ile iki kademede ayarlanabilir: "Standart" ya da "Yüksek".

Maksimum depolama kapasitesi

Sağlam metal raflara boğaz boğaza depolamayla modele bağlı olarak 158 ila 284 şişe güvenli ve kolay ulaşılabilir şekilde depolanabilir.

1 bölge

Tüm iç alanda sabit sıcaklıkla +5 °C'den +20 °C'ye kadar ayarlanabilir.

VibrateSafe

Özel olarak geliştirilmiş son derece sessiz kompresörler ve sağlam raflar, şarabın sakin bir şekilde depolanmasını sağlar.

Yüksekliği ayarlanabilir metal raflar

Dayanıklı ve temizlemesi kolay, çekici ahşap cepheli, kolay çalışır çekmecele- rin üzerinde yüksekliği ayarlanabilir.

FreshAir

Orijinal bir şarap kokusu için bir aktif karbon filtre her türden kokuyu güvenli bağlar.

TempProtect Plus

İki sensör şarap dolabındaki sıcaklığı sürekli olarak ölçer. Kritik değişikliklerde bir bildirim verir.*

eDoorLock

Elektronik kapı kilidi yetkisiz kullanımı engeller ve şarap dolabını yalnızca bir PIN girilmesiyle açar.*

Emniyet

Gelişmiş alarm fonksiyonları görsel olduğu gibi sesli olarak da dikkat çeker.*

PowerChill

Yeni yerleştirilmiş şişeler özellikle hızlı soğutulur ve bağımsız olarak ideal servis sıcaklığına getirilir.

Ergonomik direk kulpu

Entegre açma mekanizmasıyla sık kullanımlar için mükemmelleştirilmiştir.

UVProtect Plus

3 bölümlü koruma: CVD kaplama metalden yapılmış iki katmanlı filtrelili camdan yapılan kapı, güneş ışınlarından yüksek verimlilikle korur.

Sunum ışığı

Kapalı bir cam kapıda bile şarap çeşitlerini etkili bir şekilde sunar. Yoğunluk ekrandan kısımlabilir.*

EasyFill

Şarap dolabını doldurmayı kolaylaştıran doldurma yardımı. 90° açıdan itibaren kapı açık kalır.

SelfClosing Door

Şarap dolabının kapısı 90° açının altında kendiliğinden yumuşak bir şekilde kapanır.



WFbli 7741 Perfection

* SmartDevice uygulaması aracılığıyla da



EasyServe şişe sepeti

Açık içecek dispenserinde derli toplu saklama ve kolay erişim için EasyServe şişe sepeti çalışma yüksekliğine yerleştirilir ve rayların üzerinde yumuşak bir şekilde dışarı doğru kayar.



LightColumn

Her iki tarafta da yukarıdan aşağıya uzanan LED ışık sütunları şarap servis dolabının iç alanını kapısı açıkken eşit şekilde aydınlatır.



Touch & Swipe ekran


Tam olarak kapıya oturtulmuş Touch & Swipe ekran, işçilikteki yüksek standartın altını çizer. Kullanım da tipik Liebherr: sezgisel ve sadece dokunarak ve kaydırarak.

Serisi

Perfection

Kalite	sabit sıcaklık koruması bir bölgedeki ayarlanabilir sıcaklık aralığı: +5 °C ila +20 °C arası gerçek sıcaklığın sürekli göstergesi 3 bölümlü UV ve güvenlik camı/UVProtect Plus titreşim sönümlenmeli depolama/VibrateSafe boğaz boğaza depolamayla maksimum şişe kapasitesi Değiştirilebilir kapı contası yüksekliği ayarlanabilen 2 ayak
Konforlu iklim	HumiditySelect sayesinde ayarlanabilir hava nemi Tek sıcaklık bölgesi Değişim hatırlatıcılı 1 FreshAir filtresi 1 °C aralıklarla sıcaklık ayarı
Konfor ve esneklik	EasyServe şişe sepeti PowerChill EasyFill doldurma yardımı SelfClosing Door Yüksekliği ayarlanabilir ahşap cepheli metal raflar Ekran: 12 dil seçeneği (TR/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
Tasarım ve hayat tarzı	Aydınlatma: Çift taraflı LightColumn Arka panel: Paslanmaz çelik Touch & Swipe ekran Sunum ışığı Entegre açılış mekanizmalı direk kulpu Alüminyum, fırçalanmış düşük gürültü
Emniyet	TempProtect Plus Kapı, sıcaklık ve elektrik kesintisi alarmı Ekranla sesli ve görsel alarm, SmartDevice* sayesinde titreşimli aydınlatma ve Push bildirimi aracılığıyla Ekran kilidi
Bağlantı*	eDoorLock SmartDevice (SmartDevice Kutusu dahil) Sunum ışığı* 1 °C aralıklarla sıcaklık ayarı* İlgili cihaz fonksiyonlarının göstergesi ve kumandası* Bu seriye has özellikler ön plana çıkarılmıştır.

WFbli 5041



WFbli 5241



WFbli 7741



En küçük ayrıntısına kadar kalite



Metal raflar

Gürgenden yapılmış ahşap cepheli dayanıklı metal raflar şişelerin esnek bir şekilde bölünmesi için çeşitli şekilde hareket ettirilebilir. Destekler güvenli bir tutuş sağlar ve kaplamalı metalin temizliği kolaydır.



eDoorLock

Yetkisiz kullanım eDoorLock ile engellenir. Kapı kilidi bir PIN girerek açılabilir. Ve SmartDevice uygulaması kapının açık olup olmadığını her zaman ve her yerde çok daha güvenli bir şekilde bildirir.



LightColumn (çift taraflı)

Çift taraflı olarak tüm yükseklik boyunca yerleştirilen LED LightColumn'lar iç alanı eşit şekilde aydınlatır ve şarap seçeneklerini optimum şekilde öne çıkarır. Şarapları ustalıkta sunan kısılabilir sunum ışığı özel bir ilgi odağıdır.



Ergonomik kulpu

Entegre açma mekanizmalı ergonomik direk kulpu sık kullanımlar için mükemmelleştirilmiştir ve kapı peş peşe birçok kez açıldığında bile kapının hızlı ve düşük kuvvetle kullanılmasına imkan sağlar.



EasyServe şişe sepeti

Olağanüstü servis için her el hareketi önemlidir. Bu nedenle şaraplar görülebilir şekilde depolanmalı ve kolayca erişilebilmelidir, tıpkı EasyServe şişe sepetimizdeki gibi. Çalışma yüksekliğine yerleştirilen sepet raylarda hafifçe dışarı doğru kayar.



PowerChill

PowerChill sayesinde yeni yerleştirilmiş şişeler özellikle hızlı ve tamamen kendiliğinden soğutulur. Kapının birçok kez açıldığı yoğun günlerde bile cihaz bağımsız olarak ideal servis sıcaklığına ayarlar ve otomatik olarak tekrar normal enerji tasarrufu moduna geçer.



WFbli 7741

Perfection

İç alan	642 l
0,75 l Bordo sarap sisesi sakl. kap. ¹	284
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	747 / 763 / 2044
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	642 / 573 / 1830
Enerji verimlilik Sınıfı ²	121 kW/Yıl
Enerji tüketimi Yıl ³	SN-ST
İklim sınıfı	+10 °C ila +38 °C arası
Ortam sıcaklığı ⁴	R 600a
Soğutucu madde	38 dB(A)/C
Havada oluşan ses emisyonu / Havada oluşan ses emisyonu sınıfı	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Voltaaj / frekans / Bağlantı değerleri	229 kJ/h
Isı verme	Evet / Evet
Vantilatör / Fresh Air aktif kömür filtresi	HumiditySelect (iki kademeli: Standard & High)
Nem kontrolü ile	1 / 1
Sıcaklık bölgesi / Ayrı kumanda edilebilen soğ. devresi	+5 °C ila +20 °C arası
Sıcaklık aralığı	Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı / siyah
Kapı / Yan duvarlar	Renkli 2,4" TFT ekran / Kapıda
Kumanda türü / pozisyon	Touch & Swipe
Kumandanın kullanımı	Görsel ve işitsel / Görsel ve işitsel
Arıza: Uyarı sinyali / Alarm (Kapı açık)	Evet
Cocuk emniyeti	Plastik, grafit gri
İç hazne malzemesi	Çift taraflı LED lamba
İç aydınlatma	Evet / Evet
sürekli aktif / kısılabılır	SmartDeviceBox dahil
Bağlanma çözümü	Evet / Metal raf, ahşap önlü
EasyFill doldurma yardımı / Raf yüzeyleri malzemesi	7 / 1
Toplam raf adeti / Teleskopik raylar üzerinde çalışan	1
Dik şişeler için dışarıya çekilebilen raf	Evet
Yüksektiği ayarlanabilir raflar	Entegre açılış mekanizmalı direk kulpu
Kulp	Arka duvarda
Hava filtresi	Elektronik olarak, uzaktan kumanda olmadan / Evet
Kilit tipi / Kendiliğinden kapanan kapılar	Sağ değiştirilebilir / değiştirilebilir
Kapı dayanma noktası / Kapı contası	Evet
Yan yana özelliğine sahip	136,3 / 130,1 kg
Brüt / net ağırlık	

Aksesuar	9882460
Fresh Air aktif kömür filtresi	- / 7113043
Ahşap raf / Sunum rafı (ahşap katlanır raf)	7113262 / 9882766
Önü ahşap metal raf / Klipstli etiketleme sistemi	9882303
Şişe sunucusu	9882755
Volkanik kaya ile su tepsisi	7435870
Delikli sac	
Duvar montajı için devrilme emniyeti	9882767
Yan Yana-Set	9032282



WFbli 5241

Perfection

459 l	117 kW/Yıl
188	SN-ST
597 / 763 / 1884	+10 °C ila +38 °C arası
492 / 587 / 1670	R 600a
	38 dB(A)/C
	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
	188 kJ/h
	Evet / Evet
	HumiditySelect (iki kademeli: Standard & High)
	1 / 1
	+5 °C ila +20 °C arası
	Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı / siyah
	Renkli 2,4" TFT ekran / Kapıda
	Touch & Swipe
	Görsel ve işitsel / Görsel ve işitsel
	Evet
	Plastik, grafit gri
	Çift taraflı LED lamba
	Evet / Evet
	SmartDeviceBox dahil
	Evet / Metal raf, ahşap önlü
	7 / 1
	1
	Evet
	Entegre açılış mekanizmalı direk kulpu
	Arka duvarda
	Elektronik olarak, uzaktan kumanda olmadan / Evet
	Sağ değiştirilebilir / değiştirilebilir
	Evet
	108,8 / 103,6 kg

9882460	7113328 / 7113041
7113328 / 7113041	7113254 / 9882766
7113254 / 9882766	9882303
9882303	9882755
9882755	9302885
9302885	9882767
9882767	9017744
9017744	

¹ Bu modeller sadece şarap depolamak için tasarlanmıştır. NF H 35-124 normuna göre maksimum DIN normu bordo şişe kapasitesi (0,75 l) (Y: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

² 2019/2016 AB Yönetmeliği uyarınca.

³ EN 62552'e uygun olarak ölçülmüştür.

⁴ Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.



WFbli 5041

Perfection

398 l	111 kW/Yıl
158	SN-ST
597 / 763 / 1684	+10 °C ila +38 °C arası
492 / 587 / 1470	R 600a
	38 dB(A)/C
	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
	167 kJ/h
	Evet / Evet
	HumiditySelect (iki kademeli: Standard & High)
	1 / 1
	+5 °C ila +20 °C arası
	Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı / siyah
	Renkli 2,4" TFT ekran / Kapıda
	Touch & Swipe
	Görsel ve işitsel / Görsel ve işitsel
	Evet
	Plastik, grafit gri
	Çift taraflı LED lamba
	Evet / Evet
	SmartDeviceBox dahil
	Evet / Metal raf, ahşap önlü
	6 / 1
	1
	Evet
	Entegre açılış mekanizmalı direk kulpu
	Arka duvarda
	Elektronik olarak, uzaktan kumanda olmadan / Evet
	Sağ değiştirilebilir / değiştirilebilir
	Evet
	99,5 / 94,8 kg

9882460	7113328 / 7113041
7113328 / 7113041	7113254 / 9882766
7113254 / 9882766	9882303
9882303	9882755
9882755	9302885
9302885	9882767
9882767	9017743
9017743	

Şarap servis dolapları

**FreshAir aktif karbon filtresi**

Şarabın en iyi hava kalitesinde olgunlaşabilmesi ve bukenin bozulmaması için FreshAir aktif karbon filtresi her türlü kokuyu güvenilir şekilde bağlar. Her 6 ayda bir filtre değişimi yapılmalı ve ayrıca bir hatırlatma fonksiyonu (modele bağlı) değişim gerekliliğini gösterir.

**Su haznesi ve lav taşları**

Sonradan donatılabilir su haznesi ve lav taşları mükemmel hava neminin korunmasını destekler; böylece mantarlar kuru havalarda da en iyi şekilde nemli kalır.

**Şişe sunucusu**

Özel şişeleri mahir bir şekilde ön plana çıkarır: Kibar şişe sunucusu şarap şişelerini güzel bir şekilde sahneye koyar ve bakışları şarabın etiketine yönlendirir. Ayrıca açık şişeler için güvenli bir duruş sağlar.

Şarap servis dolapları

**Etiket klipsleri**

Şarap stoklarınızın ideal bir şekilde organize edilmesi için: beş şık alüminyum etiket klipsi. Şişe raflarına esnek bir şekilde takılabilir ve üzerlerine istediğiniz etiketi yazabilirsiniz.

**Delikli sac**

Delikli sac dayanaklar şişelerin en sağlam bir şekilde durmasını sağlıyor. Böylece içecekler ve kaplar daima güven içinde saklanabiliyor. Delikli sac dayanaklar olağanüstü yük taşıyabilir ve içecekler doldurmak için çok uygundur.

**Devrilme emniyeti**

Devrilme emniyeti cihazı üst kısımdan sağlam bir şekilde duvara bağlar. Çekilebilir rafları doldurken ve boşaltırken yanı sıra maksimum dolulukta da sağlam duruş sağlar.

**Yüksekliği ayarlanabilir ahşap cepmeli metal raf**

Sağlam metal raf, gastronomi sektöründe şarap depolamak için gereken her şeyi bir araya getiriyor. Cihazın içine esnek bir şekilde yerleştirilebiliyor, böylece şişelerin esnek bir dağılımına olanak tanıyor. Destekler özellikle güvenli bir duruş sağlıyor. Kaplanmış metal olağanüstü kolay temizlenebiliyor. Ayrıca kayın ağacı cepmeli sade ve şeffaf tasarım saklanan tüm şaraplarla uyum içinde.

**Ahşap panel, yüksekliği ayarlanabilir**

İddialı ve rafine. Zarif kayın ahşap tahtalar, şarap şişelerinin titreşimsiz, yatay bir şekilde saklanması için öngörülmüştür ve ergonomik biçimleri sayesinde saklama, çıkarma ve organize etme sırasında destek sağlar. Bir başka artı: Ahşap nefes alır ve küçük miktarlarda su depolayabilir ve bu iç ortamdaki mikroklima için iyidir. Tabii böylece uzun süreli saklamalar için de.

**Ahşap sunum tahtası**

Kayın ağacından sunum tahtası üzerinde açılmış iki şarap şişesi güvenle saklanır ve nitelikli bir şekilde sunum yapılabilir. Tahtaya entegre edilmiş katlanma fonksiyonu bunu mümkün kılar.



Gastronomi ve tekli kullanım için ticari dondurucular – Hakkını veren kalite

Git gide daha mobil ve daha hızlı olan bir dünyada iyi bir görünürlük ve doğru etkiler önemlidir: Optimum TDA (Toplam Teşhir Alanı) sayesinde Liebherr sandık tipi dondurucular atıştırmalıkları, dondurmaları ya da hazır ürünleri maksimum görünürlükle davetkâr bir görünüm sunar. İddialı tasarımı sektörde standartları belirler, bireysel markalama imkanları her sandığı dikkatleri üzerinde toplayan bir marka deneyimine dönüştürür. Ancak sadece daha fazla satış için değil aynı zamanda daha fazla uzun sürdürülebilirlik için en yüksek talepleri karşılar. Yüksek verimli profesyonel cihazlar çok düşük enerji maliyetleri, doğal soğutucu madde, PVC içermeyen komponentler ve düşük ısı emisyonunun yanı sıra bakım gerektirmeme özelliği ve en az 15 yıl güvenli soğutma performansı ile da dikkat çeker. Ya da kısa bir deyişle: yenilmez bir TCO (Total Cost of Ownership) sayesinde.

Markanızın şöhretini artırın.

Liebherr, dondurucuları bireysel ve etkileyici bir şekilde markalamak için birçok imkan sunar. Farklı yöntemler ve çeşitli modeller arasında bir seçim yapabilirsiniz. Talep üzerine markanızı ve özel talepleri mükemmel bir şekilde karşılayan size özel bir cihaz konsepti geliştiriyoruz.

Bireysel giydirme

İstenilen markalama, miktara ve motife bağlı olarak serigrafi ya da dijital baskı yöntemiyle genellikle PVC folyo olan uygun bir çıkartmanın üzerine uygulanır. Ardından bu etiket, köpüklü kabin veya dolap gövdesine hassas bir şekilde uygulanır.



Display/yan duvar/kapı giydirme ve bireysel renk tasarımı

Bireysel renk tasarımı ile markanız dikkat çekici bir şekilde sunulur ve ürün daha iddialı bir şekilde sahneye konulur. Sandık yan duvarları ve sandık çerçevesindeki plastik uçlar ile satış promosyonu için derin donduruculardaki ekran ve ekran çerçevesi müşteriye özel olarak tasarlanabilir.

Bir bakışta avantajlar



Enerji bakımından verimli LED iç aydınlatma

Etkili ve dikkat çekici bir ürün sunumu için enerji bakımından verimli LED iç aydınlatma. Tercihe bağlı olarak bir kapak kilidi mevcuttur.

Plastik ve alüminyum çok bölümlü çerçeve

Yuvarlak kenarlarıyla cazip, modern bir tasarıma sahip plastik ve alüminyum çok bölümlü çerçeve, sağlamlığının yanı sıra daha iyi bir hijyen sağlamak ve ürün alımında koruma sağlamaktadır.

Yüksek yalıtımlı izolasyon

Yüksek yalıtımlı izolasyon sabit sıcaklıklar sağlar ve enerji tüketimini düşürür.

ROHS ve WEEE Uyumluluğu

Optimum geri dönüştürülebilirlik ile birlikte çevre dostu malzemeler sayesinde RoHS ve WEEE uyumluluğu.



Kapak kilidi

Kapak kilidi, izinsiz erişimlere karşı korur.

Sağlam askılı sepetler

Sağlam askılı sepetler ürünün görünür bir şekilde sunulmasına imkan tanır.

Sertleştirilmiş tek camlı güvenlik camı

Sertleştirilmiş tek katmanlı güvenlik camı kırılmaz özelliğindedir, dayanıklıdır ve sandık üst kısmında sağlamlık sunar. Ayrıca düşük sıcaklık aktarımı sayesinde dolabın içindeki ürünlerin en rahat şekilde görülebilmesini mümkün kılmaktadır. Kolay kullanım ve rahat bir temizlik için kapak çıkartılabilmektedir.

Profil contası

Kapağın kolayca açılıp kapanması için profil contası.

Çelik iç hazne

Yuvarlak kenarlı çelik iç hazne kolay temizlenebilir, mükemmel bir hijyene imkan sağlar ve soğuğu iyi iletme özelliğine sahiptir.

Gömülü tip kondenser ile daha sessiz

Köpüğe gömülü tip kondenser ile dondurma sandıkları oldukça sessiz ve titreşimsiz olarak çalışır ve gövde kolayca temizlenebilir. Ayrıca dışarıda yoğuşma suyu oluşturmaz.



Sağlam döner tekerlekler

Cihazın yerinin değiştirilmesi gerektiğinde sağlam döner tekerlekler taşımayı kolaylaştırır ve cihazın altına konforlu bir şekilde temizlenmesine imkan sağlar.



Kolay hareket eden sürgülü cam kapak

EFI sandıklarının hafif kıvrımlı sürgülü cam kapakları, sertleştirilmiş tek katmanlı güvenlik camından yapılmıştır. Profil contası ve kompresör aracılığıyla sıcak gazla ısıtılmış plastik çerçevesi sayesinde her iki kapak parçası daima kolayca hareket ettirilebilmektedir.



İzolasyonlu sürgülü kapak

Alüminyum ve sert PVC'den oluşan kompozit kaplama sayesinde, sağlam köpükle izole edilmiş kapak son derece dayanıklıdır. Üst kısım çizilmeye karşı dayanıklı bir alüminyum çalışma yüzeyiyle donatılmıştır. Köpük yalıtımlı sürgülü kapak, sürgülü cam kapağın yerine alternatif olarak tercih edilebilmektedir. Aksesuar olarak bir güvenlik kilidi alınabilmektedir.



Liebherr'in Action-Area-Rack'ı

Aynı alanda daha fazla ürün. Bu son derece sağlam, taşıyıcı aksesuar sayesinde Liebherr'in soğutucu ve dondurucuları istenilen kombinasyonda üst üste yerleştirilebilir. Bu, bir milimetre bile yer kaybetmeden %65'e kadar daha fazla hacim anlamına gelir. Bu şekilde, çok daha fazla ürün teşhir edilebilir, hem de müşterilerinizle göz hizasında gözden kaçması mümkün değil.



Cam koruma

Sertleştirilmiş güvenlik camından üretilmiş olan sağlam cam koruma, dondurmaya satış esnasında kirlenmeye karşı korumakta ve cazip bir ürün sunumunu desteklemektedir. Ön kısımda bulunan özellikle derin cam koruma, müşterilerin ürünleri farklı açılardan sorunsuzca inceleyebileceği üstün bir görüş imkanı sunmaktadır.



EFI 5653

Genişlik	1885 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	571 / 408 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1885 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1760 / 535 / 472
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	1,03
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	1094 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +35 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 – 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,5 A / 270 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	8
Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)	8
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	90,7 / 80,9 kg
Aydınlatma olmadan da mevcuttur	EFI 5603
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111009
Sepet 210 mm	7111039
Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes	7111031
Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes	7111784
Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes	7111033
Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes	7111787
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılabilir kilit	7043660
Cam fikstür	
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652174



EFI 4853

Genişlik	1675 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	499 / 355 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1675 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1550 / 535 / 472
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,91
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	1004 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +35 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 – 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,5 A / 265 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	7
Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)	7
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	89,5 / 79,9 kg
Aydınlatma olmadan da mevcuttur	EFI 4803
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111009
Sepet 210 mm	7111039
Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes	7111031
Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes	7111784
Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes	7111033
Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes	7111787
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılabilir kilit	7043660
Cam fikstür	9809162
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652066

¹ EN 16901'e uygun olarak ölçülmüştür.
² 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.
³ Cihazın güvenli çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.



EFI 4453

Genişlik	1465 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	426 / 302 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1465 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1340 / 535 / 472
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,79
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	792 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10 °C ila +35 °C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 – 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	2,5 A / 185 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	6
Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)	6
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	76,4 / 67,4 kg
Aydınlatma olmadan da mevcuttur	EFI 4403
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111009
Sepet 210 mm	7111039
Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes	7111031
Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes	7111784
Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes	7111033
Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes	7111787
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılabilir kilit	7043660
Cam fikstür	
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652065



EFI 3553

Genişlik	1255 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	355 / 249 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1255 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1130 / 535 / 472
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,67
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	751 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	1,5 A / 190 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Devir regülatörü / İçi analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	5
Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)	5
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	68,5 / 60,4 kg
Aydınlatma olmadan da mevcuttur	EFI 3503
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111009
Sepet 210 mm	7111039
Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes	7111031
Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes	7111784
Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes	7111033
Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes	7111787
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Cam fikstür	9809160
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652064
Action-Area-Rack beyaz	



EFI 2853

Genişlik	1045 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	282 / 196 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1045 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	920 / 535 / 472
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,54
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	623 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	1,5 A / 150 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Devir regülatörü / İçi analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	4
Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)	4
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	60,5 / 56,6 kg
Aydınlatma olmadan da mevcuttur	EFI 2803
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111009
Sepet 210 mm	7111039
Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes	7111031
Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes	7111784
Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes	7111033
Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes	7111787
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Cam fikstür	
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652063
Action-Area-Rack beyaz	9031196



EFI 2153

Genişlik	835 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	210 / 143 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	835 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	710 / 535 / 472
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,42
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	492 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	1,5 A / 170 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Devir regülatörü / İçi analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	3
Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)	3
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	56,3 / 49,6 kg
Aydınlatma olmadan da mevcuttur	EFI 2103
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111009
Sepet 210 mm	7111039
Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes	7111031
Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes	7111784
Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes	7111033
Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes	7111787
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Cam fikstür	
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652062



EFI 1453

Genişlik	625 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	138 / 90 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	625 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	500 / 535 / 472
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,30
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	416 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri / Nominal tüketim watt değerleri	1,5 A / 125 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi	Devir regülatörü / İçi analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	2
Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)	2
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	45 / 41,9 kg
Aydınlatma olmadan da mevcuttur	EFI 1403
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111009
Sepet 210 mm	7111039
Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes	7111031
Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes	7111784
Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes	7111033
Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes	7111787
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Cam fikstür	
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652061

¹ EN 16901'e uygun olarak ölçülmüştür.
² 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.
³ Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.



EFE 6052

EFE 5152

Genişlik	1885 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	594 / 457 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1885 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1760 / 535 / 523
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	1,03
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	1144 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	265 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	8
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	92,1 / 81,9 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111011
Sepet 210 mm	7111041
Ayrırma ızgara 270 mm	7111029
Ayrırma ızgara 210 mm	7111784
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652174

Genişlik	1675 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	519 / 398 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1675 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1550 / 535 / 523
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,91
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	1076 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	225 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	7
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	79,5 / 74,2 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111011
Sepet 210 mm	7111041
Ayrırma ızgara 270 mm	7111029
Ayrırma ızgara 210 mm	7111784
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Genişlik	1465 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	444 / 340 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1465 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1340 / 535 / 523
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,78
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	778 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	200 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	6
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	76,9 / 70,1 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111011
Sepet 210 mm	7111041
Ayrırma ızgara 270 mm	7111029
Ayrırma ızgara 210 mm	7111784
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652065

Genişlik	1255 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	369 / 280 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1255 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1130 / 535 / 523
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,66
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	608 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	175 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	5
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	69,3 / 61,2 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111011
Sepet 210 mm	7111041
Ayrırma ızgara 270 mm	7111029
Ayrırma ızgara 210 mm	7111784
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652064



EFE 3052

Genişlik	1045 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	294 / 222 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1045 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	920 / 535 / 523
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,54
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	534 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	155 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	4
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	57,5 / 56,6 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111011
Sepet 210 mm	7111041
Ayrırma ızgara 270 mm	7111029
Ayrırma ızgara 210 mm	7111784
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652063
Action-Area-Rack beyaz	9031196



EFE 2252

Genişlik	835 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	219 / 163 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	835 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	710 / 535 / 523
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,42
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	443 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	110 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	3
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	50,5 / 47 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111011
Sepet 210 mm	7111041
Ayrırma ızgara 270 mm	7111029
Ayrırma ızgara 210 mm	7111784
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652062



EFE 1552

Genişlik	625 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	144 / 104 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	625 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	500 / 535 / 523
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,30
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	384 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	100 W
Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İçeride analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	2
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	44 / 40,9 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111011
Sepet 210 mm	7111041
Sepet 195 mm	
Ayrırma ızgara 270 mm	7111029
Ayrırma ızgara 210 mm	7111784
Ayrırma ızgara 195 mm	
Gri lastik sönümleyici	7266707
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7043660
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652061



EFE 1152

Genişlik	751 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	107 / 80 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	751 / 481 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	605 / 315 / 530
Ürün sergileme alanı (TDA) ¹	0,16
Enerji verimlilik sınıfı ²	
Enerji tüketimi Yıl	343 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ³	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 600a
Gürültü ses düzeyi	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	130 W
Soğutma sistemi	Statik / Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Cam sürgü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	Dışeride analog
İç aydınlatma	LED, ayrı açılabilir
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	3
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	42,7 / 39 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	
Sepet 210 mm	
Sepet 195 mm	7112788
Ayrırma ızgara 270 mm	
Ayrırma ızgara 210 mm	
Ayrırma ızgara 195 mm	
Gri lastik sönümleyici	7111712
Cam sürgülü kapak için bastırılmalı kilit	7266707
Keççe buz kapları	7043660
Dondurma kapları için sepetler	
Kontrol düğmesi	
Tarayıcı rayı	Talep üzerine
Action-Area-Rack beyaz	7652176



EFE 5100

EFE 4600

Genişlik	1675 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	503 / 449 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1675 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1550 / 535 / 585
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl	694 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1
Ortam sıcaklığı ²	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	2,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	165 W
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Alüminyum sürgülü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog
Sepet sayısı	0
Maksimum sepet sayısı	7
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	72,5 / 67,2 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111011
Sepet 210 mm	7111041
Ayırma ızgara 270 mm	7111029
Ayırma ızgara 210 mm	7111784
Gri lastik sönümleyici	7266707
Köpüklü kapak için fiş kilidi	7042835
Keççe buz kapları	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652066
Action-Area-Rack beyaz	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Genişlik	1255 mm	1045 mm	835 mm	625 mm
Brüt hacim / kullanım hacmi	361 / 318 l	287 / 252 l	213 / 186 l	142 / 121 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1255 / 660 / 825	1045 / 660 / 825	835 / 660 / 825	625 / 660 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1130 / 535 / 585	920 / 535 / 585	710 / 535 / 585	500 / 535 / 585
Enerji verimlilik sınıfı ¹				
Enerji tüketimi Yıl	633 kW/Yıl	546 kW/Yıl	413 kW/Yıl	365 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	B	B	B	B
Sıcaklık sınıfı (Enerji politikası)	C1	C1	C1	C1
Ortam sıcaklığı ²	+10°C ila +35°C arası	+10°C ila +35°C arası	+10°C ila +35°C arası	+10°C ila +35°C arası
Soğutucu madde	R 290	R 290	R 600a	R 600a
Gürültü ses düzeyi	52 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Nominal tüketim watt değerleri	150 W	135 W	100 W	95 W
Soğutma sistemi	Statik	Statik	Statik	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Sıcaklık sahası	-10°C ila -24°C arası	-10°C ila -24°C arası	-10°C ila -24°C arası	-10°C ila -24°C arası
Kapak malzemesi	Alüminyum sürgülü kapak	Alüminyum sürgülü kapak	Alüminyum sürgülü kapak	Alüminyum sürgülü kapak
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz	Çelik / beyaz	Çelik / beyaz	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Çelik	Çelik	Çelik	Çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri	gri	gri	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü	Devir regülatörü	Devir regülatörü	Devir regülatörü
Sıcaklık göstergesi	İç analog	İç analog	İç analog	İç analog
Sepet sayısı	0	0	0	0
Maksimum sepet sayısı	5	4	3	2
Tekerlekler	Tekerlekler	Tekerlekler	Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik sonradan donatılabilir	Mekanik sonradan donatılabilir	Mekanik sonradan donatılabilir	Mekanik sonradan donatılabilir
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet	Evet	Evet	Evet
Brüt / net ağırlık	59,5 / 55 kg	58,5 / 51 kg	52,2 / 47,5 kg	47,8 / 42 kg
Aksesuar				
Sepet 270 mm	7111011	7111011	7111011	7111011
Sepet 210 mm	7111041	7111041	7111041	7111041
Ayırma ızgara 270 mm	7111029	7111029	7111029	7111029
Ayırma ızgara 210 mm	7111784	7111784	7111784	7111784
Gri lastik sönümleyici	7266707	7266707	7266707	7266707
Köpüklü kapak için fiş kilidi	7042835	7042835	7042835	7042835
Keççe buz kapları	7741721	7741721	7741721	7741721
Dondurma kapları için sepetler	Talep üzerine	Talep üzerine	Talep üzerine	Talep üzerine
Kontrol düğmesi	Talep üzerine	Talep üzerine	Talep üzerine	Talep üzerine
Tarayıcı rayı	7652064	7652063	7652062	7652061
Action-Area-Rack beyaz		9031196		

Bir bakışta avantajlar

Değiştirilebilir conta

Sandık kapağındaki kolayca değiştirilebilir conta optimum hijyen ve sıkı bir kapanma imkanı sağlar ve sandığın kullanım ömrünü uzatır.

İç hazne

Daha uzun ömürlülük ve kolay temizlik için dayanıklı kaplamalı çelik sacdan yapılan iç hazne.

Yoğuşma suyu yok

Mükemmel bir hijyen için gövdede ve kolay temizlenen dış katmanda yoğuşma suyu oluşmaz.

Köpüğe gömülü kondenser

Sessiz ve titreşimsiz bir işletim amacıyla soğuk oluşumu için dış katmanda köpüğe gömülü kondenser.

Yüksek etkili izolasyon

Yüksek etkili izolasyon sayesinde enerji kaybı oluşmaz ve optimum enerji verimliliği sağlanır.



Ergonomik gömme kulp

Konforlu açma ve kapatma için boydan boya ergonomik gömme kulp.

LED aydınlatma

İç alandaki LED aydınlatma sayesinde optimum görünürlük.

Son derece dayanıklı sandık muhafazası

Yoğun yüklerde bile son derece dayanıklı, sağlam ve bükülmeyen sandık muhafazası.



Dayanıklı kilit

Dayanıklı kilit ile izinsiz erişime karşı güvenlik.

Doğal ve HFC içermeyen soğutucu madde R 600a

Güçlü kompresörlerle birlikte doğal ve HFC içermeyen soğutucu madde R 600a sayesinde daha fazla enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik.


Sağlam döner tekerlekler

Sağlam döner tekerlekler taşımayı kolaylaştırır ve sandığın altının konforlu bir şekilde temizlenmesine imkan sağlar.



Sağlam sandık kapağı

Sağlam sandık kapağı (paslanmaz çelik ya da beyaz) ek çalışma yüzeyi olarak da kullanılabilir.



Asmak için sağlam tel sepetler

Asmak için sağlam tel sepetler ile malların bölünmesinde daha fazla görünürlük ve esneklik.



Analog sıcaklık göstergesi

-14 °C'den -24 °C'ye kadar ayarlanabilen iç sıcaklık bilgisini tam derecesinde gösteren analog sıcaklık göstergesi sayesinde daha fazla depolama güvenliği.

Frost
Protect

Genişletilmiş ortam sıcaklığı aralığı sayesinde kurulum yeri seçiminde maksimum esneklik -15 °C ila +43 °C arasında optimum görünürlük.

Stop
Frost

StopFrost sistemi ile dondurucunun buzsuz iç ortamı sayesinde daha nadir defrost ve alçak basınçtan kaçınarak kapının zahmetsizce defalarca açılması.



EFL 6056

EFL 6055

Genişlik	1885 mm
İç alan	542 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1885 / 710 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1760 / 535 / 575
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl	307 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	SN-ST
Ortam sıcaklığı ²	-15 °C ila +43 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Havada oluşan ses emisyonu	33 dB(A)
Havada oluşan ses emisyonu sınıfı	B
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-14 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Önceden kaplanmış çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
24 saatte dondurucu kapasitesi	10 kg
Arıza durumunda depolama süresi	42 saat
Sıcaklık göstergesi	Dış analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	3
Maksimum sepet sayısı	8
Kulp	Kulp çöküntüsü
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	99 / 89 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111045
Sepet 210 mm	7111047
Tekerlek seti ³	9882600

Genişlik	1885 mm
İç alan	542 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1885 / 710 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1760 / 535 / 575
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl	307 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	SN-ST
Ortam sıcaklığı ²	-15 °C ila +43 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Havada oluşan ses emisyonu	33 dB(A)
Havada oluşan ses emisyonu sınıfı	B
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-14 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Çelik
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Önceden kaplanmış çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
24 saatte dondurucu kapasitesi	10 kg
Arıza durumunda depolama süresi	48 saat
Sıcaklık göstergesi	Dış analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	3
Maksimum sepet sayısı	8
Kulp	Kulp çöküntüsü
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	99 / 89 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111045
Sepet 210 mm	7111047
Tekerlek seti ³	9882600

Genişlik	1465 mm
İç alan	404 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1465 / 710 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1340 / 535 / 575
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl	262 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	SN-T
Ortam sıcaklığı ²	-15 °C ila +43 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Havada oluşan ses emisyonu	33 dB(A)
Havada oluşan ses emisyonu sınıfı	B
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-14 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Önceden kaplanmış çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
24 saatte dondurucu kapasitesi	13 kg
Arıza durumunda depolama süresi	46 saat
Sıcaklık göstergesi	Dış analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	2
Maksimum sepet sayısı	6
Kulp	Kulp çöküntüsü
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	90 / 81 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111045
Sepet 210 mm	7111047
Tekerlek seti ³	9882600

EFL 4656

EFL 4655

Genişlik	1465 mm
İç alan	404 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1465 / 710 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	1340 / 535 / 575
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl	265 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	SN-T
Ortam sıcaklığı ²	-15 °C ila +43 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Havada oluşan ses emisyonu	33 dB(A)
Havada oluşan ses emisyonu sınıfı	B
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-14 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Çelik
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Önceden kaplanmış çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
24 saatte dondurucu kapasitesi	13 kg
Arıza durumunda depolama süresi	38 saat
Sıcaklık göstergesi	Dış analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	2
Maksimum sepet sayısı	4
Kulp	Kulp çöküntüsü
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	75 / 68 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111045
Sepet 210 mm	7111047
Tekerlek seti ³	9882600

Genişlik	1045 mm
İç alan	266 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1045 / 710 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	920 / 535 / 575
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl	205 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	SN-T
Ortam sıcaklığı ²	-15 °C ila +43 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Havada oluşan ses emisyonu	33 dB(A)
Havada oluşan ses emisyonu sınıfı	B
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-14 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Önceden kaplanmış çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
24 saatte dondurucu kapasitesi	10 kg
Arıza durumunda depolama süresi	38 saat
Sıcaklık göstergesi	Dış analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	2
Maksimum sepet sayısı	4
Kulp	Kulp çöküntüsü
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	75 / 68 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111045
Sepet 210 mm	7111047
Tekerlek seti ³	9882600

EFL 3056

EFL 3055

Genişlik	1045 mm
İç alan	266 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1045 / 710 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	920 / 535 / 575
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl	205 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	SN-T
Ortam sıcaklığı ²	-15 °C ila +43 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Havada oluşan ses emisyonu	33 dB(A)
Havada oluşan ses emisyonu sınıfı	B
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-14 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Çelik
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Önceden kaplanmış çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
24 saatte dondurucu kapasitesi	10 kg
Arıza durumunda depolama süresi	38 saat
Sıcaklık göstergesi	Dış analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	2
Maksimum sepet sayısı	4
Kulp	Kulp çöküntüsü
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	75 / 68 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111045
Sepet 210 mm	7111047
Tekerlek seti ³	9882600

Genişlik	1045 mm
İç alan	266 l
Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)	1045 / 710 / 825
İç ölçüler (mm) (G / D / Y)	920 / 535 / 575
Enerji verimlilik sınıfı ¹	
Enerji tüketimi Yıl	205 kW/Yıl
İklim sınıfı (Enerji politikası)	SN-T
Ortam sıcaklığı ²	-15 °C ila +43 °C arası
Soğutucu madde	R 600a
Havada oluşan ses emisyonu	33 dB(A)
Havada oluşan ses emisyonu sınıfı	B
Voltaj / frekans	220 - 240V~ / 50 Hz
Bağlantı değerleri	1,5 A
Soğutma sistemi	Statik
Buz çözme yöntemi	Manuel
Sıcaklık sahası	-14 °C ila -24 °C arası
Kapak malzemesi	Çelik
Gövde malzemesi / renk	Çelik / beyaz
İç hazne malzemesi	Önceden kaplanmış çelik
Kapak çerçevesi rengi	gri
Kumanda türü	Devir regülatörü
24 saatte dondurucu kapasitesi	10 kg
Arıza durumunda depolama süresi	38 saat
Sıcaklık göstergesi	Dış analog
İç aydınlatma	LED
Sepet sayısı	2
Maksimum sepet sayısı	4
Kulp	Kulp çöküntüsü
Tekerlekler	Tekerlekler
Kilit tipi	Mekanik
Yoğuşma suyu çıkışı	Evet
Brüt / net ağırlık	75 / 68 kg
Aksesuar	
Sepet 270 mm	7111045
Sepet 210 mm	7111047
Tekerlek seti ³	9882600

Bir bakışta avantajlar

Markalama seçenekleri

Ekran, gövde ve kapı çerçevesindeki bireysel markalama seçenekleri ürünlere ya da bir şirkete olan dikkati artırır ve satış promosyonunu destekler.

Enerji bakımından verimli ekran

Arkası enerji bakımından verimli LED'lerle aydınlatılmış ekran cihaza ve içeriğinize olan ilgiyi artırır. Ekran alanı bireysel olarak ayarlanabilir ve iç aydınlatmaya paralel olarak devrelenebilir. Gövde ve kapı çerçevesi için farklı renk seçenekleri mevcuttur.



Dinamik soğutma sistemi

Güçlü dinamik soğutma sistemi yeni yerleştirilen ürünlerin hızlıca soğutulmasını ve tüm iç alanda eşit bir soğutma sıcaklığının oluşturulmasını sağlar.

İzolasyon cam kapı soğuk kaybını engeller

Üçlü cama sahip izolasyon cam kapı soğuk kaybını ve yoğuşma oluşumunu engeller.

Sağlam taşıma ızgarası

Sağlam taşıyıcı ızgaralar plastik kaplanmıştır ve 50 kg'a kadar aşırı dayanıklıdır. 90° kapı açıklığında rahat çıkarma mümkündür.

Derin çekme iç hazne

Gıda maddesi saklamaya uygun polistirolden üretilmiş derin çekme iç hazne kokusuz, son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Büyük ve kolay temizlenebilir köşe açıları sayesinde mükemmel bir hijyen imkanı sağlar.

Çevre dostu soğutucu gaz

Doğal ve çevre dostu soğutucu gaz R 290 HFC içermez ve güçlü kompresörlerle birlikte enerji bakımından oldukça verimlidir.



No Frost

NoFrost modülü

NoFrost modülü ekranın arkasına monte edilmiştir ve iç alanın maksimum düzeyde kullanılmasına olanak sağlar.



Dikey LED aydınlatma

Her iki tarafa yerleştirilmiş dikey LED aydınlatma iç alanın iyi aydınlatılmasını sağlar ve optimum ürün sunumuyla satış promosyonuna katkı sağlar.

Dayanıklı çubuk kulp

Dayanıklı çubuk kulp ergonomik, kolaylıkla tutulabilir ve kolay temizlenebilir.

Buğulanma karşıtı folyo

Özel buğulanma karşıtı folyo açılma ve kapanmadan sonra kapının buğulanmasını önemli ölçüde geciktirir ve bu sayede yerleştirilen ürünlerin daima optimum şekilde görünmesini sağlar.

Dayanıklı kilit

Dayanıklı kilit istenmeyen erişimleri önler.

Dijital sıcaklık göstergesi

Dijital sıcaklık göstergesi iç alanda ayarlanan sıcaklık hakkında tam derecesinde bilgi verir. Sıcaklık aralığı hassas elektronik ile -10 °'den -25 ° C'ye kadar ayarlanabilir.

Dondurulmuş gıdalar için optimum ürün sunumu

Çekici bir ürün sunumu müşterilerin dikkatini ürünlere yönlendirmek için belirleyici bir koşuldur. Bu nedenle dikkat çekici antrasit alüminyum tasarıma sahip modern ve enerji bakımından verimli cam kapılı dondurucular, satışları destekleyen avantajlar sunuyor: Her iki tarafa yerleştirilmiş dikey LED aydınlatma iç alanın mükemmel şekilde aydınlatılmasını sağlar. Özel bir buğulanma karşıtı folyo sayesinde cam kapı açıldığında iç ortamdaki buğulanma ciddi oranda azaltılır ki bu ürünlere iyi ve berrak bir görüşe imkan sağlar. Geliştirilmiş cam kapı izolasyonu ile birlikte yeni entegre edilmiş Air-Stream-Breaker suyun kapıda yoğuşmasını önler, bu sayede ürünlerin daima en iyi şekilde gözlemlenmesine sağlanır.

Sandık tipi derin dondurucular

**Dondurma kapları**


Bu paslanmaz çelik, kepçe dondurma kapları 5 litrelik bir hacme sahiptir, sağlamdır ve temizlenmesi kolaydır. Liebherr dondurma sandıklarının tel sepetlerinde kusursuz bir hijyen sağlarlar.

**Kepçe buz kapları için tel sepet**

Kepçe buz kapları için sağlam tel sepetler EFI/EFE göğüs dondurucular için özel olarak hazırlanmıştır. Kaplar, tel sepetler içerisinde optimum şekilde düzenlenebilir, böylece dondurma mükemmel bir şekilde sunulur ve kepçe tarafından satılmak üzere rahatça düzenlenir.

**Bölüm ızgara**

Sepetler için ayırma ızgaraları ürün sunumunu destekler ve iç mekanın esnek organizasyonunu sağlar.

**Askıya alınmış sepetler**

Ürünler asma sepetleri ile açıkça sıralanmış bir düzende sunulabilir.

**Köpüklü kapak için silindirik kilit**

Cihazın içeriğini korumak için tüm modellere bir kapak kilidi takılabilir. Tüm EFE modelleri için uygun köpüklü kapak için silindirik kilit.

**Cam sürgülü kapak için silindirik kilit**

Cihazın içeriğini korumak için tüm modellere bir kapak kilidi takılabilir. Tüm EFI ve EFE modelleri için uygun cam kayar kapak için silindirik kilit.

**Harici termostat kadranı**

Standart konfigürasyonda, kurcalamayı önlemek için termostat gizlenir. Bu isteğe bağlı harici termostat kadranı, alet kullanmadan daha kolay sıcaklık ayarı sağlar. Dondurucuların halka açık olmadığı yerlerde bu yararlı olabilir.

**Tarayıcı rayı**

Pratik tarayıcı raylara etiket levhaları, tarama kodları veya özel reklam metinleri yerleştirilebilmekte ve rahat bir şekilde okunabilmektedir. Böylelikle her şey rahatça gözünüzün önünde olacaktır.

**Cam fikstür**

Tek katmanlı güvenlik camından (ESG) oluşan sağlam cam eklenti, satış esnasında açık dondurmayı kire karşı korumakta ve cazip bir ürün sunumunu mümkün kılmaktadır. Cam eklentinin derin yerleştirilmiş ön kısmı sayesinde ürünler rahat bir şekilde görünmektedir ve müşteriler de sunulan ürünleri daima her açıdan rahatça inceleyebilmektedir. EFI 4853 ve EFI 3553 cihazlarında ek olarak sunulan LED iç aydınlatma bu etkiyi daha da artırmaktadır. Düz muhafaza alanına külah tutucuları, peçeteler veya dondurma satışı için tipik olan diğer aksesuarlar kolaylıkla yerleştirilebilmektedir.

Sandık tipi derin dondurucular

**Action-Area-Rack**

Liebherr'in Action Area Rack'i, Liebherr marka dondurma dolapları ve içecek dolapları gibi soğutucuları ve dondurucuları esnek ve modüler bir şekilde üst üste yerleştirmek için kullanılabilir bir aksesuardır.

Satış promosyonu için dondurucular

**Sepetler 30, litre**

Bu ağır hizmet sepetleri 30 litre kapasiteye sahiptir.

**Sepetler için bölme ızgarası**

Sepetler için ayırma ızgaraları, optimum ürün sunumunu destekler ve iç mekanın esnek organizasyonunu sağlar.

**Tarayıcı rayı**

Pratik tarayıcı rayına fiyat etiketleri, tarama kodları veya özel reklam mesajları yerleştirilebilir ve optimum okuma sağlanabilir. Böylece her şeyi hızlıca görebilirsiniz.

**Raflar**

Plastik kaplı ızgara rafları yüksekliği ayarlanabilir ve farklı dondurulmuş ürünler için iç kısmın değişken kullanımına izin verir. Kapalı ızgara ızgara rafları son derece yüksek bir yüklemeye kapasitesine sahiptir ve ürünlerin güvenli bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.

**Bağlantı parçaları seti**

Mevcut muhafaza yerini en iyi şekilde kullanmak için, tezgah üstü soğutucular veya dondurucular bağlantı parçaları yardımıyla güvenli bir şekilde üst üste yerleştirilebilmektedir.

**Action-Area-Rack**

Liebherr'in Action Area Rack'i, Liebherr marka dondurma dolapları ve içecek dolapları gibi soğutucuları ve dondurucuları esnek ve modüler bir şekilde üst üste yerleştirmek için kullanılabilir bir aksesuardır.



Katalog programımız

Liebherr sanayi tipi cihazlarını servise ve danışmanlığa önem verilen her yerde bulabilirsiniz: İhtisas mağazasında!

Diğer Liebherr cihazları ile ilgili ayrıntıları kataloglarımızdan öğrenebilirsiniz. Bunlara satıcılardan ya da home.liebherr.com adresinden indirerek ulaşabilirsiniz.



BIM verileri řu andan itibaren mevcut

Liebherr-Hausgeräte ve Specifi® arasındaki işbirliği dünya çapında planlamacılara ve bayilere, Food Service ve Scientific alanları için BIM modelleri içeren dijital bir Liebherr-Hausgeräte kütüphanesine erişim sağlar. AutoCAD® ve Revit ile uyumlu. home.liebherr.com/bimdata



Teknik verilerimiz hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz: home.liebherr.com/foodservice



home.liebherr.com