

SRPvh 8411

Frigorifero da laboratorio con raffreddamento a convezione

Perfection



Volume lordo/utile	903/702 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	787/1017/2135
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	579/788/1493
Consumo energetico in 365 giorni	374 kWh ¹
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Dissipazione di calore	425 kJ/h
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	60 dB(A)
Frequenza / tensione	50/60 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	0 °C a +16 °C
Gradiente / Fluttuazione massima	3,1 °C ² / 2,9 °C ³
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / bianco
Materiale porta / colore	Porta isolante in vetro con cornice in acciaio / bianco
Materiale contenitore interno	Acciaio al nichel-cromo (1.4301/AISI 304)
Tipo di comando	Display a colori 2,4", Touch & Swipe
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Allarme mancata alimentazione	attivazione immediata e durata 12 ore
Contatto a potenziale zero	sì
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	Integrato, estraibile
Interfaccia	WLAN/LAN
Registratore di dati	integrato, interfaccia USB
Illuminazione interna	LED a colonna a sinistra, azionabile separatamente
Griglie regolabili di appoggio	4
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Superficie griglie utilizzabile in mm (L / P)	570 / 788
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg
Carico massimo complessivo	240 kg
Ruote	ruote anteriori orientabili con freno di stazionamento, ruote posteriori fisse
Maniglia	maniglia incassata verticale
Passante per sensore	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	sì
Chiusura	elettronica, con controllo remoto
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	186/174,4 kg
EAN-Nr.	9005382249253
Classe di camera bianca secondo ISO EN 14664-1	Classe ISO 6
Classe di camera bianca GMP	GMP classe B

¹ Misurazione effettuata con temperatura ambiente +25 °C, temperatura frigorifero +5 °C, temperatura congelatore -20 °C.

² Gradiente come definito in EN 60068-3: la differenza tra le misurazioni della temperatura media più alta e della temperatura media più bassa, aumentate della loro incertezza estesa, durante la durata.

³ Fluttuazione massima come da EN 60068-3: maggiore valore di fluttuazione registrato durante la durata delle misurazioni.