

Individualizare și branduire

Aflați care sunt posibilitățile noastre de
individualizare și design

LIEBHERR

Răcire și congelare



De la purtător de arome până la mijloc de publicitate

Fie că este vorba despre o imagine fotorealistică a produsului, sau despre un model artistic, sau despre o siglă remarcabilă a companiei, frigiderule pentru băuturi cu un design impresionant ridică gradul de informare pentru marca dumneavoastră, și astfel crește numărul vânzărilor. Liebherr mizează pe procese inovatoare de tipărire și pe fabricarea unor produse de înaltă calitate.



Informații despre versiunile echipamentelor puteți accesa pe site-ul web al companiei.



Branduirea dvs. în lumina potrivită



Un design individual al culorilor

Personalizați-vă dispozitivul așa cum doriți dvs.! Capacitatea excepțională de branduire a imprimării digitale directe ne permite ca dispozitivele să realizeze versiunea clientului și astfel, fabrica noastră să satisfacă cererile speciale ale acestuia. Putem îndeplini aproape oricare cerință și utilizare.



Stickerul autocolant

Folosind această tehnică foarte răspândită, mai ales în prezent, modelul dorit se aplică pe un sticker adecvat pentru scopul propus, (de obicei pe folie din PVC), în funcție de calitatea și modelul ales. Apoi trebuie precizate toate detaliile carcasei sau dulapului și a spumei necesare.



Iluminare LED Incorporată în ușa din sticlă

În ușa din sticlă poate fi gravat un model personalizat care ulterior va fi iluminat. Fiind iluminat numai modelul, acesta se va vedea mai bine.. Această gravură va fi situată între cele două geamuri din sticlă izolată (la opțiunea FKv 503).


Toate produsele sunt dotate cu accesoriile respective.

De la jgheabul pentru sticle, până la suportul plăcilor perforate și piciorușele reglabile, dispozitivul de răcire al produselor Liebherr posedă totul necesar pentru a se transforma în aparatul dvs. preferat. Alegeți dintr-o gamă largă de funcții suplimentare, transformând frigiderul într-un mijloc pentru vânzarea mărfurilor dvs.



Rafturi de lemn

Fiecare raft de lemn este confecționat din fag auriu, este stabil, sigur și elegant, cu design perfect, fiind destinat pentru stocarea alimentelor.



Întreținerea plăcii perforate

Aceasta reprezintă un suport elastic, oferind o stabilitate optimă, chiar și pentru sticlele și containerele mai mici.



Șine pentru scanner

La această grilă pot fi montate șine pentru etichetele prețurilor, cu codurile de scanare, sau pot fi personalizate prin mesaje publicitare.



Piciorușe de nivelare și rotile

Cu montare ușoară, facilitează transportarea și curățarea podelei sub aparat.



Slaid pentru sticle

Oferă accesibilitate ușoară, în vederea umplerii bsticelor prin tragerea șinelor telescopice.



Branduirea ușii din sticlă

Ușa din sticlă poate fi personalizată prin autocolante individuale. Asemenea autocolante se oferă și pentru "folosință unică" care oricând pot fi îndepărtate foarte ușor, fără să fie lăsate nici un fel de urme. Alternativ, procesul de imprimare pe sită oferă posibilitatea imprimării modelului pe partea interioară a geamului ușii între cele 2 geamuri ale ușii. Lucrul acesta oferă o mare durabilitate a imprimării, garantând totodată realizarea unor modele delicate și cu multe detalii și de o înaltă calitate când se tipărește o cantitate mai mare..



Opțiuni detaliate de branduire și personalizare

HFie că este vorbă despre un aspect personalizat al mărcii dvs., sau despre funcții speciale ale echipamentului, aparatele Liebherr sunt potrivite pentru toți.

Cerințele: gama largă de modele și echipamente personalizate facilitează alegerea dvs. și puteți găsi echipamente personalizate care vă vor facilita activitatea, identificând soluția perfectă pentru orice utilizare.



Mai multă informație pentru aparatele principale puteți găsi pe site-ul nostru: **home.lieherr.com**



FKv 503
Premium



FKDv 4523
PremiumPlus



MRFvg 4011
Perfection

FKv 503

Gen	Opțiunea clientului	de la 25	de la 50	de la 100	de la 250	de la 500
Locuințe	Oțel negru	■	■	■	■	■
	Contur desenat lipit		□	□	□	□
	Imprimare digitală	■	■	■	■	■
Ușă din sticlă	Cadrul ușii de sticlă - BlackSteel	■	■	■	■	■
	Imprimare digitală pe cadrul ușii de sticlă	■	■	■	■	■
	Lipire geam pe întreaga suprafață		■	■	■	■
	Contur trasat pe geamul lipit		□	□	□	□
	Geam cu imprimare pe sită		□	□	□	□
	Geam iluminat		□	□	□	□
	Imprimare în negru, gri sau alb	■	■	■	■	■
	Încuierea automată a ușii	■	■	■	■	■
Echipament	Pe verticală - iluminare LED în ambele părți, cu posibilitatea de comutare și reglare a luminii			■	■	■
	Placă de proprietate instalată (achiziționată de către Liebherr sau pusă la dispoziție de către Liebherr)		■	■	■	■
	1 sau 2 grile de suport	■	■	■	■	■
	Balama stângă pentru ușa	■	■	■	■	■
	Priză IEC, UE, CH sau UK	■	■	■	■	■

Individualisierungsoptionen

Comandă	Opțiune propusă de client	FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
		de la 25	de la 50	de la 25	de la 50	de la 25	de la 50
Locuințe	Carcasă cu acoperire din pulbere albă	■	■		■		■
	Carcasă cu acoperire din pulbere de culoarea gri		■	■	■		■
	Carcasă cu acoperire din pulbere neagră		■		■	■	■
	Carcasă cu imprimare digitală	■	■	■	■	■	■
Container interior	Rezervor interior – argintiu, dispozitiv de evaporare montat pe peretele de spate a containerului Albastru		■		■	■	■
	Rezervor interior - antracit Peretele de spate al dispozitivului de evaporare și al carcasei ventilatorului - negru		■		■		
Tür	Sticker autocolant pe ușa din sticlă (transparent sau nu, pe întreaga suprafață/diagramă sub forma de contur)		■		■		■
	PVC-U cadru din sticlă al ușii – cadru din sticlă de o culoare specială (lacuită)		□				
	Cadru al ușii din PVC-U – din sticlă de o culoare specială (xtrudată)		□				
	Mâner incorporat – negru, gri sau alb				■		■
	Mâner negru al ușii, din mase plastice		■				
	Mâner al ușii din aluminiu anodizat		■				
	Etanșare – de culoarea gri		■		■		■
	Etanșare – de culoarea neagră		■		■		
	Acoperire de pulbere de culoarea gri pe întreaga ușă		■				
	Acoperire de pulbere de culoarea neagră pe întreaga ușă		■				
	Imprimare digitală pe întreaga ușă	■	■				
	Iluminare reglabilă				□		
	Iluminare LED suplimentară, verticală				■	■	■
Echipamente	Plasă de suport – neagră, albă sau metalizată		■		■		■
	Grilă de podea – neagră, albă sau metalizată		■		■		■
	Șină flexibilă pentru scanner		■		■		■
	Tobogan neextensibil, metalizat, cu bază		■		■		■
	Cutie care alunecă, metalizată cu bază		■		■		■
	Cârlig de protecție		■		■		■
	Rotile pentru grile de protecție		■		■		■
	4 rotile h <75 mm						■
	Placă de proprietate instalată (achiziționată de către Liebherr sau pusă la dispoziție de către Liebherr		■		■		■
	Set Side-by-side		■		■		■
Display	Cablu de alimentare ranforsat UE "Eveniment"		■		■		■
	Capac al panoului din spate, cu acoperire de pulbere albă		■		■		■
	Coperta de spate cu imprimare digitală		■		■		■
	Display imprimat		■				
	Cadrul display-ului – negru sau gri		■				
	Cadrul display-ului într-o culoare specială		□				
	Sticker personalizat pentru ușa, imprimat pe partea interioară				■		
	Cadru Liebherr – în negru sau alb				□		
	Cadru Liebherr într-o culoare specială, lacuită				□		
	Ghid interior cu conturul siglei clientului						□
	Culoare LED – albastru sau alb						■
	Anulare Lightguide						■
	Anularea controlerului EMS						■

Opțiuni de personalizare

Comandă	Opțiunea clientului	MRF-Modelle				
		de la 25	de la 50	de la 100	de la 250	de la 500
Locuințe	Carcasă vopsită cu pulbere – de culoarea neagră, gri sau albă	■	■	■	■	■
	Carcasă cu imprimare digitală	■	■	■	■	■
Containerul interior	Rezervor interior – de culoarea argintie, dispozitiv de evaporare pe peretele din spate, corpul ventilatorului		■	■	■	■
	Rezervor interior - antracit. Peretele din spate al dispozitivului de evaporare, carcasa ventilatorului. De culoarea neagră.		■	■	■	■
Ușă	Acoperire a ușii vopsită cu pulbere – de culoarea neagră, gri sau albă	■	■	■	■	■
	Imprimare digitală pe întreaga ușă	■	■	■	■	■
	Cadru din sticlă pe ușă – de culoarea neagră, gri sau albă	■	■	■	■	■
	Profile longitudinale din mase plastice pe ușă într-o culoare specială (lăcuite)		■	■		
	Profile longitudinale pentru uși de sticlă, confecționate din PVC-U, de o culoare specială (extrudate)				■	■
	Profile longitudinale pentru uși de sticlă, confecționate din aluminiu negru (anodizat)		■	■	■	■
	Profile longitudinale pentru uși de sticlă, confecționate din aluminiu argintiu (anodizat)		■	■	■	■
	Profile longitudinale pentru uși de sticlă, confecționate din aluminiu alb (vopsit cu pulbere)		■	■	■	■
	Stickere pentru uși din sticlă (transparente sau nu), pe întreaga suprafață sau sub forma de contur		■	■	■	■
	Mâner incorporat – de culoare neagră, gri sau albă	■	■	■	■	■
	Mâner pentru ușă – de culoare neagră, gri sau albă		■	■	■	■
	Mâner pentru ușă – din aluminiu anodizat		■	■	■	■
	Etanșare de culoarea neagră, gri sau albă	■	■	■	■	■
	Încuiere mecanică a ușii	■	■	■	■	■
	Încuiere electronică a ușii cu control de la distanță		■	■	■	■
	Balama stângă a ușii		■	■	■	■
Iluminare	Iluminare verticală LED pe una dintre părți și iluminare din tavan	■	■	■	■	■
	Iluminare verticală LED pe una dintre părți și iluminare prin plafonieră	■	■	■	■	■
	Iluminare LED dinspre ambele părți și iluminare din tavan	■	■	■	■	■
Echipamente	Plasă de susținere – neagră, albă sau metalizată	■	■	■	■	■
	Grilă de podea - neagră, albă sau metalizată	■	■	■	■	■
	Șină flexibilă pentru scanner	■	■	■	■	■
	Tobogan care nu se întinde, este metalizat, cu bază	■	■	■	■	■
	Cutie care alunecă, metalizată, cu bază	■	■	■	■	■
	Cârlig de protecție	■	■	■	■	■
	Rotile pentru consolă de protecție (în set)	■	■	■	■	■
	4 rotile h <75 mm		■	■	■	■
	4 rotile h <150 mm		■	■	■	■
	Etichetă privind proprietatea (achiziționată de către Liebherr sau pusă la dispoziție de către Liebherr		■	■	■	■
	Set Side-by-side	■	■	■	■	■
	Cablu de alimentare ranforsat "Eveniment" al"		■	■	■	■
	UE	■	■	■	■	■
	Termometru – analog al containerului interior		■	■	■	■
	Capac al panoului din spate, vopsit cu pulbere albă		■	■	■	■
	Imprimare digitală pe coperta din spate		■	■	■	■
	SmartModule WLAN și monitorizare, incorporate pentru conectare (numai MRFvg)		■	■	■	■

- =la dispoziție
- = se oferă la cerere



Stimularea optimă a vânzărilor

Bunele motive pentru Liebherr

Avantajele – pe scurt:

- Perfecționarea optică a dispozitivului prin luminozitatea culorilor, înalta rezoluți, adâncimea imaginii și displayului tridimensional.
- Un design flexibil, mesaje publicitare eficiente
- Creșterea capacității de recunoaștere a mărcii, creșterea numărului vânzărilor.
- Oferă posibilitatea de branduire de până la 360° la cererea clientului: designul poate fi imprimat cu mare precizie direct pe suprafața respectivă, respectându-se muchiile dispozitivului
- Suprafața se curăță ușor, este rezistentă la zgâriere și la acțiunea razelor UV
- Pot fi realizate cantități mici
- Branduire stabilă – ocazional sau în mod intenționat, îndepărtarea fiind imposibilă

Creșterea gradului de informare despre marca dvs.

În plus, în afară de dispozitivele de răcire a băuturilor, marca Liebherr oferă și posibilitatea pentru individualizarea și branduirea impresionantă a congelatoarelor comercializate și a lăzilor frigorifice pentru înghețată. În principiu, puteți alege unul dintre diferitele procese și modele. Putem elabora, la cererea clientului, un concept individual pentru aparate frigorifice care vor satisface perfect cerințele dvs. specifice.



Informație suplimentară despre dispozitivele noastre de răcire – băuturi puteți accesa pe site-ul nostru: home.liebherr.com

Sau puteți lua legătură directă cu noi prin intermediul sticker-ului pentru contact personal.

Etichetare la comandă și imprimare digitală

În funcție de cantitatea și modelul, marca preferată se va aplica pe stickerul potrivit, de obicei fiind din folie PVC, prin imprimare pe sită sau prin imprimare digitală. Se va aplica exact pe carcasa din spumă.

Stickere pentru display-uri/ perete lateral/ ușă, cu un design individual al culorilor.

Soluțiile individuale de nuanțare vă vor permite să vă prezentați marca și mărfurile oferite într-un mod mai atractiv. Panourile laterale ale lăzii și elementele finite din mase plastice ale cadrului lăzii frigorifice de asemenea pot fi personalizate.

Este posibilă apariția unor modificări tehnice, erori sau devieri de la conținutul sau textul plăcii. Pot apărea devieri de nuanțare din cauza tehnologiei folosite. Pentru starea actuală a datelor accesați site-ul : home.liebherr.com

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +43 50809-21700
e-mail: sales.at@liebherr.com · service.at@liebherr.com
spareparts.at@liebherr.com · produktinfo.at@liebherr.com



www.fsc.org

MIX

Papier | Fördert
gute Waldnutzung

FSC® C013205