

Individualizace a prezentace

Objevte nové možnosti individualizace
a uspořádání

LIEBHERR

Chlazení a mražení




Praktický spotřebič, který je zároveň reklamní plochou

Ať už je to fotorealistické zobrazení produktu, umělecký motiv nebo velkoformátové logo firmy – nápadné chladničky na nápoje zlepšují povědomí o vaší značce a zvyšují prodeje. Společnost Liebherr přitom klade důraz na inovativní technologie tisku a kvalitní zpracování.



Další informace o našich variantách výbavy najdete na našich internetových stránkách.



Vaše značka ve správném světle



Individuální barevné provedení

Navrhněte si své zařízení podle svých představ! Mimořádné možnosti brandingů s přímým digitálním potiskem nám umožňují vybavit variantu zařízení zákazníka již ve výrobě jeho individuálními speciálními požadavky. Splníme téměř každý požadavek a účel použití.



Polepy

U této velmi rozšířené a zatím nejběžnější techniky se na požadovaný předmět nanese vhodný polep (zpravidla z PVC fólie) v závislosti na počtu kusů a motivu. Polep se přesně natáhne na napěněný kryt či skříň.




LED osvětlení integrované v prosklených dveřích

Do prosklených dveří lze také vyrýt vlastní motiv a ten následně osvětlit. Svítí přitom pouze tento motiv, a mimořádně se tak zvýrazní. Rytina se nachází mezi oběma izolačními skly (možné u spotřebiče Fkv 503).

Příslušenství pro každou potřebu

Od skluzu na láhve přes polici z děrovaného plechu až po výškově nastavitelné nohy – prodejní chladnička značky Liebherr se brzy stane vaším oblíbeným spotřebičem. Vyberte si ze široké nabídky speciální výbavy a vytvořte ze své prodejní chladničky špičkového osobního prodejce.



Dřevěná police

Dřevěná police z buku lesního pro stabilní a bezpečné uskladnění v elegantním a kvalitním provedení.



Police z děrovaného plechu

Police pro extrémní zatížení pro optimální stabilitu i u menších lahviček a nádob.



Lišty na cenovky

Lišta nasazená na roštu pro cenovky, kódy ke skenování nebo individuální reklamní sdělení.



Seřizovací nožky a kolečka

Kolečka a nožky s jednoduchou montáží pro snadné převážení a pohodlné čištění pod spotřebičem.



Skluz na láhve

Pro dobře přístupné nápoje vždy po ruce; pro plnění se dá vysunout pomocí teleskopických pojezdů.



Prosklené dveře se značkou

Prosklené dveře lze vybavit individuálními nálepkami. Tyto polepy jsou k dispozici také v dočasném provedení, které lze kdykoli snadno a beze zbytku odstranit. Metoda sítotisku navíc nabízí možnost umístit motiv na vnitřní stranu skla – mezi dvě skleněné tabule. Je tak zajištěna nejen dlouhá životnost tisku, ale také provedení jemných detailních motivů a vysoká kvalita v případě mnoha kusů.



Individualizace a prezentace podrobně

Ať už s individuálním vzhledem odpovídajícím vaší značce nebo s výbavou speciálními funkcemi: Spotřebiče společnosti Liebherr splní téměř každý požadavek. Široký výběr modelů a individuální výbavy usnadňuje hledání ideálního řešení pro jakýkoli účel použití.



Další informace o všech základních spotřebičích najdete na našich internetových stránkách: home.liebherr.com



FKv 503
Prémium



FKDv 4523
PremiumPlus



MRFvg 4011
Perfection

FKv 503

Druh	Varianata podle přání zákazníka	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Skříň	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Polep s vykreslenými obrysy		□	□	□	□
	Digitální potisk	■	■	■	■	■
Prosklené dveře	Rám prosklených dveří, BlackSteel	■	■	■	■	■
	Rám prosklených dveří, digitální potisk	■	■	■	■	■
	Sklo, celoplošný polep		■	■	■	■
	Sklo, polep s vykreslenými obrysy		□	□	□	□
	Sklo, síťotisk		□	□	□	□
	Sklo, osvětlené		□	□	□	□
	Těsnění, černé, šedé nebo bílé	■	■	■	■	■
	Mechanický dveřní zámek	■	■	■	■	■
Výbava	LED vertikální osvětlení, oboustranné, samostatně spínané a stmívatelné			■	■	■
	Nalepený firemní štítek (dodá společnost Liebherr nebo poskytne zákazník)		■	■	■	■
	1 nebo 2 nosné rošty	■	■	■	■	■
	Závěs dveří, vlevo	■	■	■	■	■
	Zástrčka chladničky EU, CH, nebo UK	■	■	■	■	■

Možnosti individualizace

Druh	Varianata podle přání zákazníka	FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
		od 25	od 50	od 25	od 50	od 25	od 50
Skříň	Skříň, bílý práškový lak	■	■		■		■
	Skříň, šedý práškový lak		■	■	■		■
	Skříň, černý práškový lak		■		■	■	■
	Skříň, digitální potisk	■	■	■	■	■	■
Vnitřní kontejner	Vnitřní skříň stříbrná, zadní stěna výparníku a těleso ventilátoru signální šedá		■		■	■	■
	Vnitřní skříň antracitová, zadní stěna výparníku a těleso ventilátoru černá		■		■		
Dveře	Polepy skleněných dveří (neprůhledné/průhledné, celoplošné/ s vykreslenými obrysy)		■		■		■
	Rám prosklených dveří plast ve speciální barvě (lakovaný)		□				
	Rám prosklených dveří plast ve speciální barvě (extrudovaný)		□				
	Zapuštěné madlo, černé, šedé nebo bílé				■		■
	Plastové madlo, černé		■				
	Hliníkové madlo, eloxované		■				
	Těsnění, šedé		■		■		■
	Těsnění, černé		■		■		
	Plné dveře, šedý práškový lak		■				
	Plné dveře, černý práškový lak		■				
	Plné dveře, digitální potisk	■	■				
	Osvětlení, stmívatelné				□		
	Doplňkové druhé LED vertikální osvětlení				■	■	■
Výbava	Nosný rošt, černý, bílý nebo pokovený		■		■		■
	Spodní rošt, černý, bílý nebo pokovený		■		■		■
	Flexibilní lišty na cenovky		■		■		■
	Skluž na plechovky, bez výsuvu, pokovený, s podložkou		■		■		■
	Skluž na plechovky, s výsuvem, pokovený, s podložkou		■		■		■
	Ochranný rám		■		■		■
	Kolečka na ochranný rám		■		■		■
	4 kolečka v <75 mm						■
	Nalepený firemní štítek (dodá společnost Liebherr nebo poskytne zákazník)		■		■		■
	Sada Side by Side		■		■		■
	Zesílený EU síťový kabel „Event“		■		■		■
	Kryt zadní stěny, bílý práškový lak		■		■		■
Displej	Kryt zadní stěny, digitální potisk		■		■		■
	Displej s potiskem		■				
	Rám displeje, černý nebo šedý		■				
	Rám displeje, speciální barva		□				
	Vnitřní polep dveří, individuální potisk				■		
	Rám světlovodu, černý nebo bílý				□		
	Rám světlovodu ve speciální barvě, lakovaný				□		
	Vnitřní světlovod s obrysem zákaznického loga, resp. potiskem						□
	LED barva, modrá nebo bílá						■
	Bez světlovodu						■
	Bez EMS regulátoru						■

		MRF - Modely				
Druh	Varianta podle přání zákazníka	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Skříň	Skříň, černý, šedý nebo bílý práškový lak	■	■	■	■	■
	Skříň, digitální potisk	■	■	■	■	■
Vnitřní kontejner	Vnitřní skříň stříbrná, zadní stěna výparníku a těleso ventilátoru signální šedá		■	■	■	■
	Vnitřní skříň antracitová, zadní stěna výparníku a těleso ventilátoru černá		■	■	■	■
Dveře	Plné dveře, černý, šedý nebo bílý práškový lak	■	■	■	■	■
	Plné dveře, digitální potisk	■	■	■	■	■
	Rám prosklených dveří, černý, šedý nebo bílý	■	■	■	■	■
	Podélné profily prosklených dveří z plastu ve speciální barvě (lakované)		■	■		
	Podélné profily prosklených dveří z plastu ve speciální barvě (extrudované)				■	■
	Podélné profily prosklených dveří z hliníku, černé (eloxované)		■	■	■	■
	Podélné profily prosklených dveří z hliníku, stříbrné (eloxované)		■	■	■	■
	Podélné profily prosklených dveří z hliníku, bílé (s práškovým povrstvením)		■	■	■	■
	Polepyskleněných dveří (neprůhledné/průhledné, celoplošné/ s vykreslenými obrysy)		■	■	■	■
	Zapuštěné madlo, černé, šedé nebo bílé	■	■	■	■	■
	Plastové madlo, černé, šedé nebo bílé		■	■	■	■
	Hliníkové madlo, eloxované		■	■	■	■
	Těsnění, černé, šedé nebo bílé	■	■	■	■	■
	Mechanický dveřní zámek	■	■	■	■	■
	Elektronický zámek dveří s dálkovým ovládáním		■	■	■	■
	Závěs dveří, vlevo		■	■	■	■
Osvětlení	LED vertikální osvětlení jednostranné, bez stropního osvětlení	■	■	■	■	■
	LED vertikální osvětlení jednostranné + stropní osvětlení	■	■	■	■	■
	LED vertikální osvětlení oboustranné, bez stropního osvětlení	■	■	■	■	■
Vybava	Nosný rošt, černý, bílý nebo pokovený	■	■	■	■	■
	Spodní rošt, černý, bílý nebo pokovený	■	■	■	■	■
	Flexibilní lišty na cenovky	■	■	■	■	■
	Skluz na plechovky, bez výsuvu, pokovený, s podložkou	■	■	■	■	■
	Skluz na plechovky, s výsuvem, pokovený, s podložkou	■	■	■	■	■
	Ochranný rám	■	■	■	■	■
	Kolečka na ochranný rám (příložená)	■	■	■	■	■
	4 kolečka v <75 mm		■	■	■	■
	4 kolečka v <150 mm		■	■	■	■
	Nalepený firemní štítek (dodá společnost Liebherr nebo poskytne zákazník)		■	■	■	■
	Sada Side by Side	■	■	■	■	■
	Zesílený EU síťový kabel „Event“		■	■	■	■
	Analogový teploměr ve vnitřní skříni	■	■	■	■	■
	Digitální teploměr ve dveřích		■	■	■	■
	Kryt zadní stěny, bílý práškový lak		■	■	■	■
	Kryt zadní stěny, digitální potisk		■	■	■	■
	SmartModule WLAN a monitoring, přiloženo k zapojení (pouze MRFvg)		■	■	■	■

- = dostupné
- = dostupné na vyžádání



Dobré důvody proč právě Liebherr

Výhody:

- Vizuální zušlechťení daného zařízení díky barevnému lesku, vysokému rozlišení, hloubce ostrosti a trojrozměrnému provedení
- Individuální a flexibilní design s působivým reklamním účinkem
- Posílení povědomí o značce a zvýšení prodejů
- Na vyžádání branding až 360°: Design se přesně a celoplošně vytiskne přímo na povrch a vede přes hrany spotřebiče
- Snadné čištění, odolnost proti poškrábání i UV záření
- Lze realizovat i malá kusová množství
- Odolná prezentace: Náhodné ani úmyslné odstranění není možné

Zvyšujte povědomí o vaší značce.

Kromě chladniček na nápoje nabízí Liebherr také možnost individuální a působivé personalizace komerčních mrazniček a pultových mrazniček na zmrzliny. Můžete si zde vybírat mezi různými metodami a nejrůznějšími modely. Na přání pro vás vyvineme vaše vlastní koncepce zařízení, které budou dokonale odpovídat vaší značce a vašim specifickým požadavkům.



Individuální polepování a digitální tisk

Požadovaná prezentace značky se v závislosti na počtu kusů a motivu nanese buď metodou sítotisku, nebo digitálního tisku na vhodný polep, což je většinou fólie z PVC. Polep se přesně natáhne na napěněný kryt pultové mrazničky.

Polepy displejů / bočních stěn / dveří a individuální barevné provedení

Prostřednictvím individuálního barevného provedení lze velmi poutavě prezentovat vaši značku a atraktivní zboží. Boční stěny pultů a plastové koncovky rámců pultů lze individuálně navrhnout podle přání zákazníka.



Další informace o našich chladničkách na nápoje najdete na našich internetových stránkách: **home.liebherr.com**

Případně se můžete obrátit přímo na svého kontaktního pracovníka.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +420 51 5247522
e-mail: sales.cz@liebherr.com · service.cz@liebherr.com