

XRCsdh 5265

冷藏冷冻与葡萄酒柜冰箱组合

◇ Prime 系列

LIEBHERR

独立式



German
Engineering



reddot winner 2025

SWNsdh 5264

冷冻与温控葡萄酒柜组合冰箱

Prime



← 60 →



能耗 (按 365 天 / 24 小时)	200.750 / 0.550 千瓦时 ¹
可储存酒瓶数量 (0.75 升波尔多瓶)	44 ²
总容积	303 升 ³
容积	酒柜: 171 升 / 冷冻室: 132 升
噪声功率	35 dB(A)
气候类型	SN,N,ST,T
频率 / 电压	50/60 Hz / 220-240 V~
额定电流 / 功率	1.4 A 183 W
门与侧壁材质	SmartSteel / 银色
外形尺寸 (厘米, 高/宽/深)	185.5 / 59.7 / 67.5 ⁴
控制面板	
控制面板类型	2.4 英寸 TFT 滑动式彩色触控屏, 位于冰箱门后
	显示酒柜和冷冻室温度
开门警报	视听信号
故障警报	视听信号
童锁	是
酒柜	
葡萄酒温度区数量	2
温度范围	+5 °C 至 +20 °C
制冷回路数量	2
循环风冷	搭载 FreshAir 活性炭过滤器的循环风冷系统
内部照明	两侧常亮的 LED 导光板
搁架材质	山毛榉木搁架
搁架数量	6
位于可抽出伸缩导轨上的木制搁板数量	4
冷冻室	
内部照明	LED 照明
抽屉数量	共 4 个抽屉, 3 个可伸缩拉出, 搭载 VarioSpace 灵动空间
IceMaker 制冰机	带 3/4 英寸固定水管, 可连接饮用水源
24小时出冰量	1.2 kg
最大储冰量	5.4 kg
24小时冷冻能力	10 kg
升温时间	20 h
产品特点	
对开门设计	右侧侧板加热
	可与其他冷藏、冷冻冰箱和/或葡萄酒柜组合使用
门铰链	左侧, 翻转式箱门铰链
可更换式箱门密封条	是
欧洲商品编号	4016803152514

¹ 为了达到指定的能耗等级, 必须使用与冰箱随机提供的墙面间隔器。因此, 冰箱深度大约增加 1.5 厘米。如果未使用该间隔器, 冰箱仍可以正常工作, 但可能会稍微增加耗电量。

² 此设备仅用于储存葡萄酒。波尔多瓶最大容量 (0.75 升), 尺寸参考 NF H 35-124 标准 (高: 300.5 毫米, 直径: 76.1 毫米)。

³ 根据欧盟家用制冷器具新的能效标签与生态设计法规 (EU 2019/2016), 总容积取最近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



IceMaker
直连饮用水源的内置制冰机

还有冰块吗？有了制冰机就无需多问。内置制冰机可直接与饮用水源连接。每天可制作多达 1.5 公斤的冰块。另外，冰块分隔器可以将抽屉分成任何你想要的大小。



DuoCooling
双重制冷

DuoCooling 双重制冷技术在冰箱内配备两个完全独立的制冷回路，以确保冷冻室与酒柜区域之间没有空气交换。这样，无需担心储存物品变干，两个空间也不会互相串味。



NoFrost
无霜技术

打开冷冻室，您一定更希望看到食物而非冰霜。冰霜不仅会额外耗电，手动的除霜操作更是繁琐耗时，借助 NoFrost 无霜技术可有效去除储存室积冰，省时省力。



Touch & Swipe Display
滑动式触控屏

手指轻轻一点即可控制冰箱：采用滑动式触控屏，界面直观、操作简单。若要选择某个功能，只需在彩色显示屏上点击和滑动即可。温度调节也同样轻松自如。未操作时，显示屏会显示冰箱内的实际温度。



SmartSteel
智能钢

SmartSteel 智能钢表面彰显了利普赫尔的高端品质，真正吸引消费者眼球，是家具设计师的匠心之作。突显了不锈钢质感，给冰箱门表面带来如丝绸般的光泽，手感舒适顺滑。防指纹涂层不易沾染指纹，便于清洗。



FreshAir
活性炭过滤器

隔绝异味，守护酒香。利普赫尔酒柜内置 FreshAir 活性炭过滤器，有效去除内部异味。搭配适宜的储酒温度，恒温守护珍藏，让你的品酒时光更加惬意优雅。

SRBsdh 5260

搭载 BioFresh Professional 专业生物养鲜的独立式冷藏冰箱

Prime



← 60 →



能耗（按 365 天 / 24 小时）	98.550 / 0.270 千瓦时 ¹
总容积	379 升 ²
容积	冷藏室：242 升 / BioFresh 生物养鲜抽屉:137 升
噪声功率	34 dB(A)
气候类型	SN,N,ST,T
频率 / 电压	50/60 Hz / 220-240 V~
额定电流 / 功率	1.2 A
门与侧壁材质	SmartSteel / 银色
外形尺寸 (厘米, 高/宽/深)	185.5 / 59.7 / 67.5 ¹
控制面板	
控制面板类型	2.4 英寸 TFT 滑动式彩色触控屏，位于冰箱门后 显示冷藏室和 BioFresh 生物养鲜抽屉温度
开门警报	视听信号
故障警报	视听信号
冷藏室	
循环风冷	搭载 FreshAir 活性炭过滤器的循环风冷系统
门内侧	GlassLine 带瓶托的储物架 可拆卸的 VarioBox 灵动收纳盒；可调节鸡蛋托盘；黄油碟
VarioSafe 多功能抽屉	有
瓶架	一体式瓶架
内部照明	两侧 LED 导光板 LED BioFresh 抽屉照明
BioFresh 生物养鲜抽屉	3 个 BioFresh 生物养鲜抽屉，配有伸缩式滑轨 1 个 Fruit & Vegetable 果蔬养鲜抽屉 1 个 Meat & Dairy 肉类和乳制品养鲜抽屉 1 个 Fish & Seafood 鱼类和海鲜养鲜抽屉
产品特点	
对开门设计	右侧侧板加热 可与其他冷藏、冷冻冰箱和/或葡萄酒柜组合使用
门铰链	翻转式箱门铰链
可更换式箱门密封条	是
欧洲商品编号	4016803133117

¹ 为了达到指定的能耗等级，必须使用与冰箱随机提供的墙面间隔器。因此，冰箱深度大约增加 1.5 厘米。如果未使用该间隔器，冰箱仍可以正常工作，但可能会稍微增加耗电量。

² 根据欧盟家用制冷器具新的能效标签与生态设计法规 (EU 2019/2016)，总容积取最接近的整数 (四舍五入)，冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



Fish & Seafood
鱼类和海鲜养鲜抽屉

喜欢吃鱼吗？利普赫尔让鱼类持久新鲜。鱼类和海鲜养鲜抽屉保持在理想的储藏温度 -2°C ，以获得专业的海鲜保鲜效果。也可按需调整保鲜区温度，显示屏判断是否启用 -2°C 保鲜区。



Fruit & Vegetable
果蔬养鲜抽屉

酥脆的沙拉和草莓、精美的食物应存放在特别的地方，即生物养鲜抽屉内，这样便能更持久地保持新鲜。果蔬养鲜抽屉温度接近 0°C ，内部湿度恒定，再加上密封不透气，非常适合储藏散装水果和蔬菜。



Meat & Dairy
肉类和乳制品养鲜抽屉

嫩牛肉与新鲜牛乳如何尽可能长时间保鲜？那么不如试试肉类和乳制品养鲜抽屉。抽屉创造了接近于 0°C 的温度并保持低湿度，适用于存储肉乳。自启用始，一切都已经过精心设置，省事省心，尽享新鲜。



SmartSteel
智能钢

SmartSteel 智能钢表面彰显了利普赫尔的高端品质，真正吸引消费者眼球，是家具设计师的匠心之作。突显了不锈钢质感，给冰箱门表面带来如丝绸般的光泽，手感舒适顺滑。防指纹涂层不易沾染指纹，便于清洗。



LightTower
柱状照明



想要冰箱内的照明效果更好？LightTower 柱状照明可以点亮冰箱各个角落，使存放在其中的食物清晰可见。柱状照明的灯带齐平内置于冰箱的侧壁内，因此不占用冰箱容量，更多的食物能够存放其中。




Touch & Swipe Display
滑动式触控屏

手指轻轻一点即可控制冰箱：采用滑动式触控屏，界面直观、操作简单。若要选择某个功能，只需在彩色显示屏上点击和滑动即可。温度调节也同样轻松自如。未操作时，显示屏会显示冰箱内的实际温度。

示意图



SWNsdh 5264



产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，但 Liebherr 保留更改的权利，恕不另行通知。如果冰箱的实际测量值、规格和额定值至关重要，建议参考冰箱随机提供的安装说明。Liebherr 对由此产生的任何损失将不承担责任。[30.05.2023]