

EFNei 9770

Congelatore Integrabile con NoFrost



EFNei 9770

Congelatore Integrabile con NoFrost



↑
213
↓



Progettare Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica

Consumo in (365 giorni/24h) 326 / 0,893 kWh

Volume totale 457 l¹

Rumorosità (potenza sonora) 37 dB(A)

Classe climatica SN-T (+10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 213,4 / 76,2 / min. 63,5

Controllo

Tipo di comando Display LCD a colori da 3,5", dietro la porta Touch & Swipe
Display digitale della temperatura

Interfaccia SmartDeviceBox in dotazione

Allarme porta aperta acustico

Allarme in caso di innalzamento della temperatura ottico e acustico

Raffreddamento ventilato PowerCooling

Congelatore

Definizione stelle ****

Illuminazione InfinityLight

Numero cassette 3 cassette con SoftTelescopic

IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4",

Produzione ghiaccio in 24 ore Illuminazione LED

Riserva di ghiaccio 1,1 kg

3,0 kg

Cap. di congelamento nelle 24 ore 22 kg

Tempo di cons. in caso di black-out 18 ore

Contenitore per i cubetti di ghiaccio 1

Dotazioni di serie

Battuta della porta Incernieratura delle porte reversibile

Guarnizione della porta rimovibile sì

EAN-Nr. 9005382265710

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche




German Engineering

I nostri prodotti di fascia superiore offrono qualità premium, design all'avanguardia e caratteristiche innovative che si adattano al meglio al vostro stile di vita. L'uso di materiali di alta qualità, di finiture perfettamente dettagliate e componenti di raffreddamento di prim'ordine si combina con i più recenti processi di produzione, creando un prodotto di refrigerazione eccezionale.




NoFrost

Monolith garantisce il massimo comfort anche sotto lo zero. La sua tecnologia NoFrost mantiene il vano congelatore sempre privo di ghiaccio e impedisce che gli alimenti congelati si coprano di brina. Lo sbrinamento è acqua passata.



SuperQuiet

I livelli di rumore sono mantenuti al minimo grazie a compressori a impatto acustico irrisorio, a velocità controllata e fonoassorbenti. Insieme a un circuito di raffreddamento a basso rumore, queste caratteristiche assicurano prestazioni precise, efficienza energetica e funzionamento SuperQuiet.



IceMaker

L'IceMaker automatico di Monolith produce 3,5 libbre di ghiaccio filtrato in 24 ore. Attivate la funzione SuperFrost per una capacità di produzione ancora maggiore. Con una capacità di conservazione di 4 libbre, non ne rimarrete mai senza.




InfinitySwipe

Un tocco di comfort in più è offerto dall'unità di comando elettronica touch InfinitySwipe user-friendly con un luminoso e chiaro display da 3,5", utilizzabile in modo intuitivo e senza sforzo tramite touch & swipe.


InfinityLight

L'illuminazione laterale a LED di Monolith, integrata senza soluzione di continuità, viene distribuita in modo piacevole e uniforme e può essere regolata a seconda dei gusti, compreso un morbido effetto di luce all'apertura delle porte e una piacevole funzione di oscuramento notturno. InfinityLight non aggiunge solo atmosfera e fascino, ma emette anche meno calore, conservando la qualità del cibo.

Disegno tecnico



Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto congelatore: 35 kg



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)

