

Fv 913

Congelatore orizzontale con sistema di raffreddamento dinamico



Fv 913

Congelatore orizzontale con sistema di raffreddamento dinamico



Volume lordo/utile	93/66 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	497/549/830
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	377/371/609
Superf. espos. per le merci (TDA)	0,25 ¹
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	1007 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	4
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	L1
Temperatura ambiente	+10 °C a +30 °C ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	60 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	-10 °C a -25 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/silver
Materiale porta / colore	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Materiale contenitore interno	Stahl
Tipo di comando	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Display	außen analog/außen digital
Illuminazione interna	LED-Längsbeleuchtung rechts, separat schaltbar und dimmbar
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	optisch und akustisch
Griglie regolabili di appoggio	2
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Carico massimo griglie di appoggio	30 kg
Maniglia	Griffmulde
Chiusura	mechanisch
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	48,9/46,4 kg
EAN-Nr.	9550000033603

¹ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

Caratteristiche



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.




Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.

Tecnologia NoFrost

Mai più sbrinare: la tecnologia NoFrost di Liebherr offre performance di congelazione professionali che permettono di mantenere a lungo la freschezza. Nel vano non si forma ghiaccio e gli alimenti non si ricoprono di brina grazie all'eliminazione dell'umidità e all'aria fredda ventilata.



Allarme temperatura

L'allarme integrato segnala se la temperatura supera i limiti massimi e minimi fissati. L'allarme è sia ottico che acustico per garantire la massima sicurezza dei prodotti conservati.



Griglia con SafetyStop


La griglia con sistema di blocco garantisce stabilità e sicurezza: anche quando i ritmi di lavoro si fanno più serrati, non è possibile estrarre inavvertitamente la griglia, che rimane sempre fissa in posizione quando si inseriscono o si prelevano i prodotti. Una supporto di rinforzo protegge i prodotti e delimita l'area utile su cui è possibile poggiarli.



Porte reversibili

Le apparecchiature Liebherr presentano di fabbrica le cerniere a destra. È possibile invertire la porta per adattare le apparecchiature agli ambienti in cui saranno posizionate.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (26.02.2026)

