

Déclaration européenne de conformité sur la consommation d'énergie selon le règlement (UE) 2019/2019

Étiquetage énergétique (UE) 2019/2016

Norme appliquée EN 62552:2020

## Fiche d'information sur le produit

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale | LIEBHERR                                                                              |
| Adresse du fournisseur                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Allemagne |
| Référence du modèle                      | ECBNe 8870_994876151                                                                  |

### Caractéristiques électriques

| Paramètre     | Valeur  | Paramètre      | Valeur |
|---------------|---------|----------------|--------|
| Tension (V ~) | 220-240 | Fréquence (Hz) | 50/60  |

### Type d'appareil de réfrigération

|                                   |     |                                 |            |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| Appareil à faible niveau de bruit | non | Type de construction            | intégrable |
| Appareil de stockage du vin       | non | Autre appareil de réfrigération | oui        |

### Paramètres généraux du produit

| Caractéristiques générales du produit                                                      |            |      |                                                                                            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensions<br>hors tout<br>(millimètres)                                                   | Hauteur    | 2027 | Volume total (dm³ ou l)                                                                    | 522                                                          |
|                                                                                            | Largeur    | 910  |                                                                                            |                                                              |
|                                                                                            | Profondeur | 610  |                                                                                            |                                                              |
| IEE                                                                                        |            | 100  | Classe d'efficacité énergétique                                                            | E                                                            |
| Émissions de bruit acoustique<br>dans l'air [dB(A) re 1 pW]                                |            | 39   | Classe d'émission de bruit<br>acoustique dans l'air                                        | C                                                            |
| Consommation d'énergie<br>annuelle (kWh/an)                                                |            | 339  | Classe climatique                                                                          | tempérée élargie,<br>tempérée,<br>subtropicale,<br>tropicale |
| Température ambiante minimale<br>(°C) à laquelle l'appareil de<br>réfrigération est adapté |            | 10   | Température ambiante maximale<br>(°C) à laquelle l'appareil de<br>réfrigération est adapté | 43                                                           |
| Réglage hiver                                                                              |            | non  |                                                                                            |                                                              |

**Paramètres des compartiments**

| Type de compartiment                |     | Volume du compartiment (dm³ ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Garde-manger                        | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |
| Stockage du vin                     | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |
| Cave                                | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |
| Denrées alimentaires fraîches       | oui | 292,2                             | 5                                                                                         | -                                           | A                                                                   |
| Denrées hautement périssables       | oui | 70,6                              | 0                                                                                         | -                                           | A                                                                   |
| Sans étoile ou fabrication de glace | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |
| 1 étoile                            | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |
| 2 étoiles                           | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |
| 3 étoiles                           | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |
| 4 étoiles                           | oui | 159,5                             | -18                                                                                       | 10,1                                        | A                                                                   |
| Zone 2 étoiles                      | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |
| Compartiment à température variable | non | -                                 | -                                                                                         | -                                           | -                                                                   |

**Compartiments «quatre étoiles»**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Dispositif de congélation rapide | oui |
|----------------------------------|-----|

**Pour appareils de stockage du vin**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de bouteilles de vin standard | 0 |
|--------------------------------------|---|

**Paramètres de la source lumineuse**

| Source lumineuse | Technologie d'éclairage utilisée | Classe d'efficacité énergétique |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1                | LED                              | F                               |
| 2                | LED                              | G                               |
| 3                | LED                              | G                               |
| 4                | LED                              | G                               |
| 5                | LED                              | G                               |

**Informations supplémentaires**

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois                                                                                                                                                                |
| Informations supplémentaires: -                                                                                                                                                                                                |
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <a href="https://home.liebherr.com/">https://home.liebherr.com/</a> |
| La consommation d'énergie a été confirmée par des mesures selon EN 62552:2020.                                                                                                                                                 |