

Fci 1624

Zamrażarka podblatowa SmartFrost

◇ Plus



Fci 1624

Zamrażarka podblatowa SmartFrost

◇ Plus



← 60 →



Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	110 / 0,301 kWh ¹
Pojemność całkowita	107 l ²
Poziom głośności w dB	36 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne	Biała / Biała
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.)	85 / 60 / 60,7 ³
Sterowanie	
Sterowanie	TouchControl in the worktop, touch electronic Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	4 szuflady, VarioSpace
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	7,5 kg
Czas przechowywania (awaria)	15 h
VarioSpace	tak
Tacka do kostek lodu	1
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803094395

¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączone do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 3,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii
² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



Oświetlenie LED komory zamrażarki

Gdy otwierasz szuflady w zamrażarce Liebherr, wita Cię nie tylko widok produktów spożywczych, lecz także atrakcyjne oświetlenie: zapewniają je mocne, trwałe i przyjazne dla środowiska diody LED. Oświetlenie ułatwia przegląd zawartości, stanowiąc jednocześnie atrakcyjny element wyglądu.




TouchControl

Wystarczy delikatne dotknięcie palcem, aby włączyć inteligentne funkcje, takie jak SuperFrost lub inne ukryte opcje, nawet bez otwierania drzwi zamrażarki. Funkcja TouchControl jest prosta, a jednocześnie energooszczędna.




VarioSpace

Wszystkie zamrażarki z technologiami NoFrost i SmartFrost są wyposażone w szuflady; szklane półki pod szufladami (dostępne w wybranych modelach) można łatwo przesunąć. W ten sposób tworzy się VarioSpace – praktyczne rozwiązanie, które zapewnia dodatkową przestrzeń na większe produkty mrożone.



FrostProtect

Nie wszystkie zamrażarki są ustawione w ogrzewanym pomieszczeniu. Niektóre stoją w zimnych garażach lub piwnicach. Dobrze, że Twoje urządzenie Liebherr jest optymalnie dostosowane do pracy w zimnym otoczeniu: wszystkie komponenty są zaprojektowane do sprawnego funkcjonowania w temperaturach otoczenia do -15 °C.



Zintegrowany SmartDeviceBox


Twoje urządzenie Liebherr może stać w kuchni – jeśli chcesz, może być również podłączone do Internetu w dowolnym momencie. Zintegrowany SmartDeviceBox otwiera drzwi do wszystkich korzyści inteligentnego domu. Podłącz, włącz, i połącz swój sprzęt Liebherr z siecią za pomocą Wi-Fi.



Uchwyt z wbudowanym mechanizmem otwierania

Solidne i niezawodne uchwyty najwyższej klasy są eleganckie i mają wbudowany mechanizm, który umożliwia łatwe i bezproblemowe otwieranie urządzenia.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (30.01.2026)

