

# WPgbh 7473

独立式三温区葡萄酒柜  
Vinidor Selection 系列

# LIEBHERR

独立式



 German  
Engineering



独立式

# WPgbh 7473

独立式三温区葡萄酒柜  
Vinidor Selection 系列

← 70 →



可储存酒瓶数量（0.75 升波尔多瓶）	182 <sup>2</sup>
总容积	561 升 <sup>3</sup>
噪声等级	35 dB(A)
气候类型	SN,N,ST
频率 / 电压	50/60 Hz / 220-240 V~
额定电流 / 功率	1.2 A
门材质	黑色隔热玻璃门
侧壁材质	黑钢
外形尺寸 (厘米, 高/宽/深)	201.3 / 69.7 / 76.4 <sup>1</sup>
控制面板	
控制面板类型	位于门内的 2.4 英寸 TFT 彩色滑动式触控屏 显示三个温区温度的数字温度显示器
故障警报	视听信号
开门警报	视听信号
童锁	有
产品特点	
葡萄酒温度区数量	3
调温范围	+5 °C 至 +20 °C
制冷回路数量	3
循环风冷	搭载 FreshAir 活性炭过滤器的循环风冷系统
内部照明	常亮可调光的双侧 LED 灯带照明
把手	隐藏式拉手
搁架材质	山毛榉木搁架
搁架数量	12
配有滑轨的可抽出搁板数量	9
铰链方向	可翻转式箱门铰链
欧洲商品编号	4016803153214

<sup>1</sup> 为了达到指定的能耗等级，必须使用与冰箱随机提供的墙面间隔器。因此，冰箱深度大约增加 1.5 厘米。如果如果未使用该间隔器，冰箱仍可以正常工作，但可能会稍微增加耗电量。

<sup>2</sup> 此设备仅用于储存葡萄酒。波尔多瓶最大容量 (0.75 升)，尺寸参考 NF H 35 -124 标准 (高: 300.5 毫米，直径 76.1 毫米)。

<sup>3</sup> 据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 ( EU 2019/2016 )，总容积取最接近的整数 (四舍五入)，冷藏室容积取小数点后一位。

## 产品特点




### TempProtect Plus 加强版温控防护

温控葡萄酒柜搭载加强版温控防护。可通过两个内置传感器持续感测柜内温度，提供双重保障，放置葡萄酒受到温度波动带来的影响。一旦其中传感器检测到大幅的温度变化，设备就会发出警报，从而迅速采取应对措施。



### HumiditySelect 湿度调节

如何确保软木塞不会干燥开裂？通过湿度调节功能，您可以在酒柜显示屏上在标准湿度和高湿度两段式之间调节。设置简单，对酒品大有裨益。适宜的湿度条件可以使软木塞保持湿润，从而使酒品保持在密封状态。



### UVProtect Plus 加强版紫外线防护

搭载玻璃门的酒柜，提供对抗紫外线的三重防护：由一层有色玻璃和两层真空镀金属层组成的三重防护层。这可为葡萄酒打造保护层，从而使其免受太阳紫外线辐射对风味带来的负面影响。




### FreshAir 活性炭过滤器

藏酒珍酿值得拥有优质的空气质量。利普赫尔葡萄酒柜配备 FreshAir 活性炭过滤器，能够有效净化进气，滤除异味，确保空气质量，从而保留葡萄酒风味。每隔半年，系统将提醒更换滤芯。



### 精准调温

不合适的储存温度会对葡萄酒风味造成影响。精准的电子控制系统使酒柜始终稳定在设定温度。柜内温度将实时显示在触摸屏上，您可在 +5 °C 至 +20 °C 之间对酒柜各温区温度进行精确设置。





### 展示照明

配备玻璃门的机型，即便柜门闭合，灯光仍可持续常亮。如此一来，您的藏酒始终保持吸睛焦点，时刻展现迷人魅力。



示意图



产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 利普赫尔电器将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，但Liebherr利普赫尔电器保留更改的权利，恕不另行通知。如果冰箱的实际测量值、规格和额定值至关重要，建议参考冰箱随机提供的安装说明。Liebherr利普赫尔电器对由此产生的任何损失将不承担责任。