

Προϊοντικός Κατάλογος 2025

LIEBHERR

Ψύξη και κατάψυξη





ICBa 5123 ◊ Σειρά Plus

Ο ICBa 5123 είναι ο πρώτος εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης στον κόσμο στην ενεργειακή κλάση A.

Παγκόσμια καινοτομία

178

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
Ready

A
A++
G

10 χρόνια εγγύηση
κατασκευαστή

10 χρόνια εγγύηση
κατασκευαστή

Η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής δεν είναι μόνο λόγια του αέρα για εμάς. Για αυτόν τον λόγο, τις παρέχουμε τώρα σε εσάς και στους πελάτες σας δωρεάν για 10 χρόνια σε όλους τους ελεύθερους ψυγείοκαταψύκτες ενεργειακής κλάσης A, B και C, και σε εντοιχιζόμενες συσκευές ενεργειακής κλάσης A και B, με αγορά έως τις 31/12/2025 και εγγραφή εντός 12 μηνών.

Οι συσκευές με 10ετή εγγύηση κατασκευαστή επισημαίνονται στις επισκοπήσεις με την διπλανή σήμανση – περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή και προϋποθέσεις εγγύησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση home.liebherr.com/guarantee

Περιεχόμενο


Οι καινοτομίες μας για το 2025	4
Καλοί λόγοι για να αποκτήσετε Liebherr	6
Βιωσιμότητα	10
Ντιζάιν	12
Σύντομη επεξήγηση των λεπτομερειών εξοπλισμού	14
Δεκαετής εγγύηση κατασκευαστή	17
Σειρές	18

Ελεύθερες συσκευές	20
Ντιζάιν	22
Τυπολογία	26
Επισκόπηση γκάμας	28
Συνδυασμοί FrenchDoor	32
Συνδυασμοί Side-by-Side	50
Ψυγείοκαταψύκτες	64
Ψυγεία	90
Καταψύκτες	102
Οριζόντιοι καταψύκτες	118
Επιτραπέζιες συσκευές	122

Εντοιχιζόμενες συσκευές	134
Η ιδέα Side-by-Side	136
Τυπολογία	140
Επισκόπηση γκάμας	142
Ψυγείοκαταψύκτες	146
Ψυγεία	176
Καταψύκτες	232
Εντοιχιζόμενα ψυγεία κάτω του πάγκου	252
Ψυγεία κάτω πάγκου	258
Καταψύκτες κάτω πάγκου	268

Συσκευές συντήρησης κρασιών	272
Παρουσίαση γκάμας	275
Ελεύθερες συσκευές συντήρησης κρασιού	276
Συσκευές μικρών διαστάσεων	296
Εντοιχιζόμενοι συντηρητές κρασιού	300
Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών κάτω πάγκου	314
Σχέδια εντοιχισμού	328
Όροι εντοιχισμού	338
Αξεσουάρ	340

Οι καινοτομίες μας για το 2025



Ψυγειοκαταψύκτες FrenchDoor

Μια ολοκαίνουργια γενιά συσκευών σε δύο εκδόσεις: FrenchDoor με δύο συρτάρια κατάψυξης και FrenchDoor 4 πορτών. Περισσότερες πληροφορίες από τη σελίδα 32.

Συνδυασμοί NoFrost πλάτους 75 cm στην κατηγορία «Α»

προσφέρουν 111 λίτρα περισσότερο όγκο ψύξης σε σύγκριση με μοντέλα πλάτους 60 cm. Π στη σελίδα 71.



Εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω πάγκου

για ψύξη, κατάψυξη και συντήρηση κρασιού. Σε ύψος 82-88 cm και ολοκαίνουργιο: 86-92 cm. Περισσότερες πληροφορίες από τη σελίδα 252.



Ο πρώτος ελεύθερος καταψύκτης στην κατηγορία «Α» με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 111.

Συνδυασμός Side by Side με τμήμα συντήρησης κρασιού και πέντε κλιματικές ζώνες, στη σειρά Peak

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 54.



Ο πρώτος εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης BioFresh κατηγορίας «Α»

Πολλοί άλλοι πρωταθλητές στην εξοικονόμηση ενέργειας κατηγορίας «Α» και «Β» θέτουν νέα πρότυπα. Πληροφορίες στη σελίδα 165.



Παγκόσμια καινοτομία

178

A A+ A++



Εντοιχιζόμενες συσκευές XL με εσοχή 194 cm


Οι νέοι εντοιχιζόμενοι ψυγειοκαταψύκτες μας προσφέρουν 30 λίτρα περισσότερο όγκο ψύξης συγκριτικά με τα 178 cm. Πληροφορίες από τη σελίδα 156.

Καλοί λόγοι για να αποκτήσετε Liebherr

Οι πρωτοποριακές καινοτομίες, ο βραβευμένος σχεδιασμός και η βιώσιμη αποδοτικότητα έχουν μόνο έναν στόχο στη Liebherr: Απόλυτη απόλαυση φρεσκάδας κάθε μέρα. Οι συσκευές υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με κορυφαία εξυπηρέτηση εξασφάλιζαν πάντα ικανοποιημένους πελάτες σε όλο τον κόσμο. Δείξτε στους πελάτες σας το μοναδικό DNA της Liebherr και τι σημαίνει να βασίζεστε στην ποιότητα από το Οξενχάουζεν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ειδικευόμαστε σε αυτό που κάνουμε εξαιρετικά καλά: την ψύξη και την κατάψυξη.

Γερμανική τεχνολογία και πάθος από το 1954

Εδώ και πάνω από 70 χρόνια κατασκευάζουμε ψυγεία και καταψύκτες υψηλής ποιότητας και τα διανέμουμε παγκοσμίως. Βασικά όμως παραμένουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, ριζωμένη στη Γερμανία. Εκεί σχεδιάζουμε όπως πάντα όλα τα προϊόντα μας. German Engineering – Με προσήλωση στον ιδρυτή μας και με επίγνωση της τεχνογνωσίας που έχει συσσωρευθεί από πολλές γενιές μηχανικών.



Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς έως την παραμικρή λεπτομέρεια

Ανάπτυξη στη Γερμανία, δοκιμή έως την τελευταία λεπτομέρεια, εγγύηση για πολλά χρόνια: Η υψηλή ποιότητα και η ανθεκτικότητα των συσκευών μας είναι αισθητές έως την παραμικρή λεπτομέρεια. Γι' αυτό, προσφέρουμε 10ετή εγγύηση κατασκευαστή σε επιλεγμένες συσκευές. Ο συνδυασμός της γερμανικής μηχανικής, των επιλεγμένων υλικών και της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για πάνω από 10 χρόνια αποτελεί εγγύηση για ικανοποιημένους πελάτες παγκοσμίως.



Επαναστατική ενεργειακή απόδοση

Λειτουργία και εξοικονόμηση 24 ώρες. Οι συσκευές Liebherr ανήκουν στις πιο ενεργειακά αποδοτικές, επομένως, πιο οικονομικές συσκευές στην αγορά. Αυτό δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, αλλά και το πορτοφόλι σας – όπως κανένας άλλος κατασκευαστής. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε ο κορυφαίος ηγέτης στην ενεργειακή απόδοση. Μια θέση που για εμάς δεν είναι απλώς μία αξίωση, αλλά υποχρέωση.


* Σε σύγκριση με την οριακή τιμή της υψηλότερης ενεργειακής κλάσης A σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2016 (Έκδοση: Ιούλιος 2023).

Καλοί λόγοι



Βιωσιμότητα προσανατολισμένη στο μέλλον

Από την παραγωγή με περιβαλλοντική συνείδηση, τα ανανεώσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά μέχρι τα εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικά και ανθεκτικά προϊόντα – εδώ και δεκαετίες, κάνουμε τα πάντα για να καταστήσουμε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος όσο το δυνατόν πιο οικολογικό. Με την πρώτη ανακυκλώσιμη μόνωση στον κόσμο που βασίζεται σε πέτρα λάβας, κάναμε μια επανάσταση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον με το BluRoX.



Πάντα τέλεια συνδεδεμένες

Οι πελάτες σας επωφελούνται από τις πολλές δυνατότητες της εφαρμογής SmartDevice και την ενσωμάτωση της συσκευής Liebherr σε ένα SmartHome περιβάλλον. Τα περισσότερα μοντέλα της Liebherr είναι ήδη εξοπλισμένα με το SmartDeviceBox ή μπορούν να εξοπλιστούν εκ των υστέρων. Σημαντικά μηνύματα κατάστασης και συναγερμού αποστέλλονται απευθείας στο κινητό τηλέφωνο και οι συσκευές μπορούν να ελέγχονται εν κινήσει. Η εφαρμογή παρέχει υποστήριξη με πολλές άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες.



Πρωτοποριακές τεχνολογίες φρεσκάδας

Η Liebherr ήταν πάντα πρωτοπόρος όσον αφορά τη φρεσκάδα. Τεχνολογίες όπως το EasyFresh, το BioFresh και το BioFresh Professional με HydroBreeze διατηρούν τα τρόφιμα πιο φρέσκα για πολύ περισσότερο, καθώς εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη σπατάλη τροφίμων και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, λιγότερο συχνά ψώνια.



Άνεση που πηγάζει από τη ζωή

Όσον αφορά την ευκολία χειρισμού, οι συσκευές Liebherr δεν αφήνουν ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία. Και καμία πόρτα ανοιχτή. Άλλωστε, και οι μηχανικοί μας χρησιμοποιούν συσκευές στο νοικοκυριό τους, ή με λίγα λόγια: Είναι απλά άνθρωποι. Και τους αρέσουν οι χρήσιμες λειτουργίες που κάνουν τη ζωή αισθητά ευκολότερη, όπως ευέλικτα συστήματα αποθήκευσης, άνετες τηλεσκοπικές ράγες και εύχρηστα στοιχεία ελέγχου.

Φως με φως διαφέρει

Στη Liebherr, η φωτεινότητα, η λειτουργικότητα και το ντιζάιν συγχωνεύονται για να δημιουργήσουν μοναδικές ιδέες φωτισμού. Δεν εξασφαλίζουν μόνο ομοιόμορφο φωτισμό και καλύτερη ορατότητα, αλλά παρέχουν επίσης αισθητικά χαρακτηριστικά και αποκαλύπτουν προσεγμένες λεπτομέρειες, όταν χρησιμεύουν και ως βάση για γυάλινα ράφια. Με φως και ντιζάιν, η Liebherr επιδεικνύει για άλλη μια φορά την ικανότητά της στην οπτική και τεχνική φινέτσα. Είναι σχεδόν κρίμα να κρύβεται πίσω από την πόρτα του ψυγείου.



Ανανέωση χωρίς τέλος

Είτε πρόκειται για την κρυστάλλινη πηγή νερού InfinitySpring, την αυτόματη παγομηχανή IceMaker ή για παγάκια σε χρόνο μηδέν με το EasyTwist-Ice – τα χαρακτηριστικά νερού και πάγου της Liebherr εξασφαλίζουν τέλεια την τέλεια δροσιά απευθείας από το ψυγείο ή την κατάψυξη, με ή χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού. Αυτή είναι μια βιώσιμη, άνετη και απλά απολαυστική λύση.



Η πορεία μας στο μέλλον

Οι καινοτομίες των προϊόντων μας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Περιγράφουν την πορεία προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Η ανάληψη ευθύνης εκδηλώνεται ήδη στις βασικές μας αξίες. Η έρευνα και η ανάπτυξη οικολογικών λύσεων αποτελεί παράδοση για εμάς εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Άνθρωποι και βιώσιμη οικονομία

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Εκτιμούμε την ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων μας. Θέλουμε επίσης να συνεισφέρουμε θετικά στις κοινότητές μας.

Ανακύκλωση

Επιδιώκουμε μακροπρόθεσμα μια κυκλική οικονομία και σχεδιάζουμε ενεργά τα προϊόντα μας για την πιθανή επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιημένων υλικών μας, κάνοντας ευκολότερο το διαχωρισμό τους.

Επιπλέον, δίνουμε έμφαση σε υπεύθυνες και οικονομικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου του μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού και της αυτοχρηματοδότησης. Η εντιμότητα απέναντι στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, η συμμόρφωση με τους νόμους καθώς και τα εσωτερικά πρότυπα και τους κώδικες συμπεριφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισής μας.

Υλικά

Θέλουμε να μειώσουμε τον οικολογικό αντίκτυπο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και ετοιμάζουμε βιώσιμα προϊόντα, αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων υλικών και ανακυκλωμένων υλικών στις συσκευές μας και μειώνοντας την ποικιλομορφία των υλικών μας. Ταυτόχρονα, εξετάζουμε ολόκληρο το προϊόν.



Χρήση

Μειώνουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο, συνεχίζοντας να προσφέρουμε κορυφαία στην ενεργειακή απόδοση προϊόντα στην κατηγορία τους, τα οποία είναι μέγιστης αντοχής, επισκευάζονται εύκολα και υποστηρίζονται από προνοητική εξυπηρέτηση πελατών. Σας προσφέρουμε επίσης προϊόντα και λύσεις που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων. Περισσότερα σχετικά με αυτό, θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Παραγωγή

Θέλουμε να παράγουμε προϊόντα με γνώμονα το περιβάλλον, μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις των εργοστασίων μας και αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χρησιμοποιώντας υπεύθυνα το νερό, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και αποφεύγοντας τη μόλυνση, μειώνουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μας πέρα από τις εκπομπές CO₂.

Διαχρονικό και κομψό. Ντιζάιν για κάθε κουζίνα.

Κρυμμένο πίσω από τις προσόψεις της κουζίνας, μια συσκευή Liebherr παραμένει απαραίτητη με την πρώτη ματιά και επιτρέπει την εστίαση στο ντιζάιν της κουζίνας. Ωστόσο, όταν την ανοίξετε, κλέβει τις εντυπώσεις: Από πίσω κρύβεται κάτι πολύ ιδιαίτερο.

Το ντιζάιν συναντά τη λειτουργικότητα.

Λιτό και διαχρονικό από τη μία, κομψό και μοναδικό από την άλλη. Το ιδιαίτερο ντιζάιν ταιριάζει άψογα σε κάθε εσωτερικό χώρο. Στον εσωτερικό χώρο εντυπωσιάζουν κομψά εξαρτήματα από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι. Η προσεγμένη επεξεργασία, η σημασία στις λεπτομέρειες και ο αρμονικός συνδυασμός υλικών, σχημάτων και χρωμάτων δημιουργούν μια καλαίσθητη συνολική εικόνα. Η εικόνα αυτή φωτίζεται διακριτικά χάρη στον σχεδιασμό φωτισμού.



Το σύστημα φωτός LightTower φωτίζει τον εσωτερικό χώρο ομοιόμορφα και στηρίζει ταυτόχρονα τις γυάλινες πλάκες. Ευέλικτο, μικρού μεγέθους, μοναδικό.



Μόνο ένας ανεμιστήρας; Όχι, ο ανεμιστήρας με φωτισμό περιβάλλοντος εξασφαλίζει σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας και περιλαμβάνει επίσης το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir. Το αποκορύφωμα στη λειτουργικότητα.

ICBNci 5183 Δ Σειρά Peak



IRBbsci 5170 Δ Σειρά Peak

Οι επιλεγμένες εντοιχιζόμενες συσκευές Peak με εσωτερικούς χώρους BlackSteel τραβάνε όλα τα βλέμματα και κάνουν κάθε άνοιγμα καθαρή απόλαυση.

Τεχνολογίες διατήρησης φρεσκάδας

Bio Fresh Professional	Το BioFresh Professional προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για τις ατομικές σας ανάγκες στη φύλαξη των τροφίμων.
Hydro Breeze	Επαγγελματική ψύξη: Ψυχρή πάχνη και θερμοκρασία στο συρτάρι λίγο πάνω από τους 0 °C φροντίζουν για μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης και για οπτικά εντυπωσιακό εφέ.
Fish & Seafood	Στο συρτάρι Fish & Seafood, τα ψάρια και τα θαλασσινά αποθηκεύονται στη βέλτιστη θερμοκρασία –2 °C τόσο επαγγελματικά όπως στο ιχθυοπωλείο.
Bio Fresh	Σε θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 0 °C και ιδανική υγρασία, τα φρούτα και τα λαχανικά, το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα παραμένουν φρέσκα για πολύ περισσότερο από ό, τι στο συμβατικό ψυγείο.
Easy Fresh	Η ρυθμιζόμενη υγρασία παρατείνει τη φρεσκάδα των φρούτων και των λαχανικών.
Duo Cooling	Δύο χωριστά ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης για ανεξάρτητο έλεγχο του ψυγείου και της κατάψυξης. Αυτό αποτρέπει τη μεταφορά οσμών και την ξήρανση των τροφίμων.
No Frost	Τέλος στην απόψυξη.
Smart Frost	Σαφώς λιγότερο συχνή απόψυξη.
Stop Frost	Λιγότερο συχνή απόψυξη, ευκολότερο άνοιγμα του καλύμματος του μπαούλου λόγω της έλλειψης υποπίεσης.
Super Cool	Το σύστημα SuperCool ενισχύει την ψυκτική ισχύ, μέχρι που τα καινούργια τρόφιμα στο ψυγείο να αποκτήσουν τη θερμοκρασία των υπολοίπων.
Super Frost	Το SuperFrost αυξάνει την ισχύ ψύξης για σύντομο χρονικό διάστημα - αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή όταν τοποθετείτε μη κατεψυγμένα τρόφιμα.
Vario Temp Zone	Κατάψυξη ή ψύξη; Η επιλογή είναι δική σας: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη VarioTempZone με ακρίβεια από –18 °C έως –10 °C και από –2 °C έως +5 °C.
Vario Temp	Ο χώρος κατάψυξης γίνεται εναλλακτικά μια πρόσθετη ζώνη ψύξης: ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία με ακρίβεια μεταξύ –2 °C και +14 °C (ελεύθερες συσκευές).

Ντιζάιν

Glass Edition	Με γυάλινη πρόσοψη σε ήρεμο λευκό ή κομψό μαύρο χρώμα, οι συσκευές GlassEdition αποτελούν σημείο αναφοράς σε κάθε κουζίνα.
Open Stage	Τα διαφανή συρτάρια παρουσιάζουν όλο το περιεχόμενο του ψυγείου με σαφή και εργονομικό τρόπο.
Glass & Steel Interior	Κομψά εξαρτήματα από γυαλί και ανοξείδωτο χάλυβα στο εσωτερικό για ειδικές σχεδιαστικές απαιτήσεις.
Mood Light	MoodLight – ένα χαρακτηριστικό για την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας: Η ιδέα έμμεσου φωτισμού αναδεικνύει αισθητικά το Water & Ice Center και τις εσοχές λαβής.
Light Tower	Ο νέος φωτισμός φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό και αναδεικνύει τα γυάλινα ράφια. Ευέλικτο, μικρού μεγέθους, μοναδικό.
LED	Χαμηλή θερμότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και χωρίς συντήρηση για βέλτιστο φωτισμό.

Νερό και παγάκια

Water & Ice Centre	Το Water & Ice Center σας παρέχει αρκετό κρύο νερό, παγάκια και θρυμματισμένο πάγο όλο το εικοσιτετράωρο.
Infinity Spring	Τροφοδότης νερού ενσωματωμένος στο αριστερό πλευρικό τοίχωμα του τμήματος ψύξης, για μόνιμη σύνδεση νερού.
Ice Tower	Η ιδανική λύση για τα πάρτι: Αυτόματο IceMaker και μεγάλο χώρος για την αποθήκευση πίτσας σε ένα άνετο ανασυρόμενο ράφι.
Ice Maker	Αυτόματο IceMaker για μόνιμη σύνδεση νερού.
Ice Maker Water tank	Αυτόματο IceMaker με δοχείο νερού, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ή επιθυμητή μόνιμη σύνδεση νερού.
Easy Twist Ice	Έτοιμα παγάκια απλά και γρήγορα: Γεμίστε το δοχείο με νερό, αφήστε το να παγώσει και γυρίστε το για να βγούνε τα έτοιμα παγάκια (ελεύθερες συσκευές).

Άνεση και ευελιξία

Auto Door	Μοναδικό παγκοσμίως: Το σύστημα AutoDoor σας βοηθάει να ανοίγετε και να κλείνετε άνετα την πόρτα με φωνητική εντολή, με χτύπημα και με Smartphone* – ή απλά με το χέρι.
Flex Door System	Χάρη στο FlexDoorSystem, οι πόρτες της συσκευής σας Liebherr ανοίγουν και κλείνουν μεμονωμένα εύκολα και αθόρυβα – και το 100 % ερμητικό κλείσιμο εξοικονομεί ενέργεια.
Soft System	Ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτωμένη, η εσωτερική πόρτα κλείνει εξαιρετικά απαλά, αυτόματα σε γωνία ανοίγματος περίπου 30°.
Soft-Telescopic Rails	Συρτάρια σε τηλεσκοπική πλήρη επέκταση με αυτόματη διάταξη κλεισίματος και απαλό κλείσιμο για άνετη λειτουργία.
Telescopic Rails	Συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες εύκολης πρόσβασης για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο και εύκολη αφαίρεση.
Ultra Silent	Απολαύστε την ησυχία. Απολαύστε φρεσκάδα: οι αθόρυβες συσκευές μας.
Super Silent	Ακούστε προσεκτικά: Η συσκευή σας Liebherr είναι τόσο ήσυχη που πρέπει να καταβάλετε προσπάθεια για να την ακούσετε.
Touch & Swipe-Display	Διαισθητικός χειρισμός του ψυγείου – απλά με άγγιγμα και σάρωση στην οθόνη.
Touch-Display	Η χρήση μιας συσκευής Liebherr είναι πραγματικά απλή, με ένα απαλό άγγιγμα του δακτύλου στην ευκρινή οθόνη αφής.
Touch Control	Ελέγξτε τη συσκευή σας με ένα μόνο άγγιγμα.
Space Box	Για ευέλικτη αποθήκευση τροφίμων: Με ύψος 250 mm, το space box προσφέρει επιπλέον χώρο ακόμη και για τα πραγματικά μεγάλα κατεψυγμένα προϊόντα.
Side by Side	Με τα Side-by-Side, τα ψυγεία, οι καταψύκτες και οι συντηρητές κρασιού μπορούν να συνδυαστούν ξεχωριστά, ώστε να ταιριάζουν στις προσωπικές σας ανάγκες.
Vario Space	Για επιπλέον υψηλό αποθηκευτικό χώρο: Απλά βγάξτε μερικά συρτάρια κατάψυξης και τα γυάλινα ενδιάμεσα ράφια και έχετε χώρο για τρόφιμα μεγάλου μεγέθους.
Door Stop	Διατηρήστε τη συσκευή Liebherr φρέσκια και χωρίς οσμές. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια για περισσότερη φρεσκάδα.
Easy Open	Χάρη στη λειτουργία EasyOpen, η πόρτα του καταψύκτη μπορεί να ανοίγει άνετα και εύκολα πολλές φορές διαδοχικά.
Frost Protect	Η ιδιαίτερη καταλληλότητα για περιβάλλοντα χαμηλών θερμοκρασιών επιτρέπει την εγκατάσταση καταψυκτών ακόμη και σε μη θερμαινόμενους χώρους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος –15 °C.

Συνδεσιμότητα

Smart Device	Το SmartDeviceBox επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών.
Smart Device ready	Για τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών, είναι δυνατή η εκ των υστέρων τοποθέτηση του SmartDeviceBox. Διατίθεται ως αξεσουάρ.
Wine	Ιδανικές συνθήκες για εκλεκτά κρασιά με μοναδικές λεπτομέρειες εξοπλισμού για αποθήκευση και έλεγχο θερμοκρασίας.

Ειδικές ομάδες προϊόντων

Ultra Efficient A -10%	Ultra Efficient A -30%	Ακόμη πιο οικονομική ° από συσκευές υψηλότερης ενεργειακής κλάσης A – η Liebherr θέτει νέα πρότυπα.
° Σε σύγκριση με την οριακή τιμή της υψηλότερης ενεργειακής κλάσης A σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2029/2016 (Έκδοση: Δεκέμβριος 2023).		

Εξαιρετικά αποδοτικά μοντέλα

Κρασί

1 Zone	Με σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ +5 °C και +20 °C.
2 Zones	Με δύο ζώνες θερμοκρασίας, ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες από +5 °C έως +20 °C.
3 Zones	Με τρεις ζώνες θερμοκρασίας, ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες με ακρίβεια από +5 °C έως +20 °C.
Temp Protect Plus	Δύο αισθητήρες μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιών. Σε περίπτωση κρίσιμης αλλαγής, αποστέλλεται ειδοποίηση.*
Humidity Control	Η υγρασία αέρα μπορεί να ρυθμιστεί ενεργά σε βήματα του 5 % μεταξύ 50 % και 80 % RH**.
Humidity Select	Η υγρασία αέρα μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική» ή «Υψηλή».
Fresh Air	Για ένα γνήσιο μπουκέτο, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει αξιόπιστα όλα τα είδη οσμών.
UV Protect Plus	Τριπλή προστασία: Μια φιμέ γυάλινη πόρτα με δύο στρώματα μετάλλου που γεμίζει το κενό παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
UV Protect	Διπλή προστασία: Η γυάλινη πόρτα από φιμέ τζάμι με μία στρώση μετάλλου που γεμίζει το κενό παρέχει αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
Flex Fit	Προσαρμοσμένη για να ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέγεθος φιάλης.
Sommelier Board	Για αποτελεσματική παρουσίαση και μετάγγιση: Το ξύλινο ράφι με προθήκη φιαλών από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα ξύλινο κιβώτιο για τα σκεύη μετάγγισης, και χώρο για την εκ των προτέρων συντήρηση των ποτηριών κρασιού.
Vibrate Safe	Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης με απόσβεση κραδασμών επιτρέπει στο κρασί να ωριμάσει ανενόχλητο.

Ντιζάιν

Steel Interior	Δεν είναι μόνο ένα ελκυστικό σχεδιαστικό στοιχείο: Το πίσω τοίχωμα από ανοξείδωτο χάλυβα SmartSteel εξασφαλίζει ισορροπημένη κυκλοφορία αέρα.
Light Tower	Ο νεος φωτισμός φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό και αναδεικνύει τα γυάλινα ράφια. Ευέλικτο, μικρού μεγέθους, μοναδικό.
Light Column	Οι στήλες φωτών LED που εκτείνονται από πάνω προς τα κάτω φωτίζουν ομοιόμορφα το εσωτερικό. Στη μία ή και στις δύο πλευρές, ανάλογα με τη σειρά συσκευών.
Presentation Light	Παρουσιάζει αποτελεσματικά τη συλλογή κρασιών ακόμη και όταν η γυάλινη πόρτα είναι κλειστή. Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση της οθόνης.*
LED	Χαμηλή θερμότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και χωρίς συντήρηση για βέλτιστο φωτισμό.

Άνεση και ευελιξία

Soft System	Ακόμη και όταν η εσωτερική πόρτα είναι εσωτερικά πλήρως φορτωμένη, κλείνει εξαιρετικά απαλά, αυτόματα σε γωνία ανοίγματος περίπου 30°.
Telescopic Rails	Συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες εύκολης πρόσβασης για εύκολο άνοιγμα, κλείσιμο και εύκολη αφαίρεση.
Tip Open	Η γυάλινη πόρτα ανοίγει κατά 7 cm όταν πατηθεί, για εύκολη πρόσβαση και πλήρες άνοιγμα.
Super Silent	Ακούστε προσεκτικά: Η συσκευή σας Liebherr είναι τόσο ήσυχη που πρέπει να καταβάλετε προσπάθεια για να την ακούσετε.
Touch & Swipe- Display	Διασθητικός χειρισμός του ψυγείου – με ένα απλό άγγιγμα και σάρωση στην οθόνη.
Touch- Display	Μία συσκευή Liebherr είναι εύκολη στη χρήση με ένα απαλό χτύπημα του δαχτύλου στην ευκρινή οθόνη αφής.
Presentation Board	Αναδεικνύει τα εκλεκτά κρασιά και χρησιμεύει στην παρουσίαση των μπουκαλιών που έχουν ήδη ανοιχτεί.
eDoor Lock	Η ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη χρήση και ξεκλειδώνει τη συσκευή μόνο μετά την εισαγωγή PIN.*
Door Lock	Η μηχανική κλειδαριά πόρτας παρέχει κορυφαία ασφάλεια για την πολύτιμη συλλογή κρασιών σας. Η κλειδαριά είναι χωνευτή και ενσωματώνεται διακριτικά στο συνολικό σχεδιασμό.
Self Closing Door	Η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιών κλείνει απαλά από μόνη της όταν ανοίγει λιγότερο από 90°.
Easy Fill	Βοήθημα φόρτωσης για εύκολο γέμισμα της συσκευής. Από γωνία 90°, η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

Συνδεσιμότητα

Smart Device	Το SmartDeviceBox επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών.
Smart Device ready	Για τον έλεγχο της συσκευής και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μέσω υπολογιστή και φορητών συσκευών, είναι δυνατή η εκ των υστέρων τοποθέτηση του SmartDeviceBox. Διατίθεται ως αξεσουάρ.

Ειδική ομάδα προϊόντων

Cigar	Πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και τέλειο κλίμα για εκλεκτά πούρα.
-------	---



Φρεσκάδα χωρίς συμβιβασμούς

Η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα δεν είναι απλά λέξεις για εμάς. Γιατί; Επειδή στη Liebherr, κάθε μικρή λεπτομέρεια πρέπει να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μας. Κάθε λειτουργικό τμήμα δοκιμάζεται εκτενώς και εντατικά. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας ανήκουν στην υψηλότερη ποιότητα.



Για να εγγραφείτε και να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγύησης, μεταβείτε στη διεύθυνση home.liebherr.com/guarantee

Αυτή η εγγύηση παρέχεται δωρεάν για όλους τους ανεξάρτητους ψυγείοκαταψύκτες των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης A, B και C, καθώς και για όλες τις εντοιχιζόμενες συσκευές των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης A και B. Με την εγγύηση του κατασκευαστή μας, δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα κόστος επισκευής και σέρβις για 10 χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή και όρους εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: home.liebherr.com/guarantee

Εάν η συσκευή σας δεν ανήκει στις παραπάνω κλάσεις ενεργειακής απόδοσης, μπορείτε να επωφεληθείτε από μια δωρεάν παρατεταμένη εγγύηση 3 ετών. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση home.liebherr.com/warrantyplus



Εξασφαλίστε δεκαετή εγγύηση κατασκευαστή:



Αγορά τώρα
Αγοράστε τη νέα σας συσκευή Liebherr από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο της Liebherr έως τις 31/12/2025.



Εγγραφή
Καταχωρήστε τη συσκευή σας εντός 12 μηνών χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή μας φόρμα ή την εφαρμογή SmartDevice.



Απόλαυση
Απολαύστε 10 χρόνια εγγύησης του κατασκευαστή Liebherr και μακροχρόνια φρεσκάδα.



Ξεκάθαρη εικόνα.
Ακόμα και πριν ανοίξετε
το ψυγείο.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Ποια συσκευή είναι καταλληλότερη για εμένα;
Μια ερώτηση που δεν είναι πάντα εύκολο να
απαντηθεί. Αυτός είναι ο λόγος που κάναμε
τα πράγματα ακόμη πιο εύκολα για εσάς και
κατηγοριοποιήσαμε τη γκάμα μας σε τέσσερις
κατανοητές σειρές.

○ Σειρά Pure

Η σειρά Pure είναι η βασική μας κατηγορία. Απλή, σαφής και τέλεια εξοπλισμένη για όλες τις βασικές ανάγκες. Η σειρά Pure περιορίζεται στα βασικά. Αλλά πάντα με την πιο υψηλή ποιότητα Liebherr.





◇ Σειρά Plus

Η σειρά Plus βασίζεται στη σειρά Pure και συμπληρώνεται με επιπλέον λεπτομέρειες. Το Plus εδώ σημαίνει κατά κύριο λόγο πλεονέκτημα στην άνεση. Οι συσκευές όχι μόνο ψύχουν και καταψύχουν εξαιρετικά, αλλά είναι και λίγο πιο έξυπνες. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθούν στη διευκόλυνση των κινήσεων.

◻ Σειρά Prime

Με τη σειρά Prime καθίστανται όλα σαφώς πιο κομψά. Χαρακτηρίζεται αδιαμφισβήτητα από το ντιζάιν και τα υλικά. Στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιούνται γνήσια υλικά, όπως για παράδειγμα ανοξείδωτος χάλυβας. Αλλά και οι ειδικές λύσεις φωτισμού καθιστούν τις συσκευές αυτής της σειράς πραγματικά εντυπωσιακές.



△ Σειρά Peak

Η σειρά Peak είναι η κορυφαία σειρά μας. Εδώ το καλύτερο συνδυάζεται με το καλύτερο. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Η καινοτόμος τεχνολογία Liebherr συναντά το ντιζάιν υψηλών προδιαγραφών και τις κορυφαίες λύσεις άνεσης. Οι συσκευές αυτής της σειράς είναι για όλους όσους θέλουν να έχουν τα πάντα.

Ελεύθερες συσκευές



MBbsdi 9028 ♦ Σειρά Plus

Βάλτε τη δική σας σφραγίδα. Στην κουζίνα σας.

Τα ψυγεία δεν είναι πλέον απλές άσπρες συσκευές. Τώρα που η τραπεζαρία και το καθιστικό δεν διαχωρίζονται, το ντιζάιν παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Η νέα λιτή γλώσσα των συσκευών Liebherr εντυπωσιάζει χάρη στις ασυνήθιστες γραμμές, στις εξευγενισμένες επιφάνειες και την απέρρικτη σιλουέτα.

Μια κλασική, μοναδική εμφάνιση, με την οποία οι συσκευές μας εντάσσονται άψογα σε κάθε μοντέρνα κουζίνα. Και ταυτόχρονα φαντάζουν ιδιαίτερα. Αλλά φτάνουν τα λόγια: το ντιζάιν μιλάει πραγματικά από μόνο του.

Οι συσκευές μας διατίθενται με οθόνη είτε πάνω στην πόρτα. Ή, για διακριτικούς λόγους, στο εσωτερικό της συσκευής.

XRFBd 5220 ♦ Σειρά Plus



InteriorFit. Απόλυτη εφαρμογή.

Κομψή εκμετάλλευση των ενδιάμεσων χώρων της κουζίνας. Χάρη στο InteriorFit, οι αυτόνομες συσκευές μας εντάσσονται τέλεια στην κουζίνα σας - δεν χρειάζονται απόσταση από τον τοίχο ούτε από τις διπλανές συσκευές για αερισμό. Μέσα στην κουζίνα σας προεξέχει μόνο η πόρτα του ψυγείου. Όλα τα άλλα είναι αόρατα.



Black
Steel
Interior

Καλαίσθητο εσωτερικά και εξωτερικά:

Το μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικά και εξωτερικά προσδίδει στις συσκευές μας BlackSteel μια ξεχωριστή καλαίσθητη εμφάνιση.

CBNbsa10 575i ◊ Σειρά Prime

Οι επιλογές μας: Σικ, σικ ή σικ.

Κάθε κουζίνα είναι μοναδική και γι' αυτό το ψυγείο σας θα πρέπει επίσης να είναι ιδιαίτερο. Προσφέρουμε μια επιλογή από πολύ διαφορετικά υλικά υψηλής ποιότητας, διακριτικά χρώματα και εργονομικές λαβές. Όμως ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουν οι πελάτες σας: Ανάμεσα σε αυτές τις μοναδικές επιλογές, θα έχουν διαλέξει το σωστό.

Χειρολαβές

Λαβή με μηχανισμό ανοίγματος

Η χειρολαβή ακολουθεί απαλά την κίνηση του χεριού και κάνει το άνοιγμα της πόρτας ακόμη πιο εύκολο.



Εσοχή λαβής

Έτσι, δεν προεξέχει πια καμία χειρολαβή. Η κομψή εσοχή εναρμονίζεται με το λιτό ντιζάιν κουζίνας χωρίς λαβές.



Προσόψεις πόρτας

Επιφάνειες

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα παρακάτω απεικονιζόμενα σχέδια:

SmartSteel

BlackSteel

TerraSteel
(μόνο σε FrenchDoor)



SteelFinish

White

GlassBlack

GlassWhite



Εσωτερικός χώρος BlackSteel και SmartSteel

Οι ελεύθερες συσκευές BlackSteel και οι συνδυασμοί FrenchDoor TerraSteel επίσης τραβάνε τα βλέμματα στο εσωτερικό τους χάρη στα στοιχεία BlackSteel και SmartSteel.



C	B	N	b	s	d	5	7	6	i
1	2	3	4	5	6 +	7 +	8	9	10

1 Ομάδες προϊόντων

R	Refrigerator (Ψυγείο)
C	Combination (Συνδυασμός)
F	Freezer (Καταψύκτης)

2 + 3 Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά

-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost

4 + 5 Προσόψεις πόρτας

sf	SteelFinish
sd	SmartSteel πόρτα
st	SmartSteel
bd	BlackSteel πόρτα
bs	BlackSteel

6 Ενεργειακή κλάση

a	Ενεργειακή κλάση A
b	Ενεργειακή κλάση B
c	Ενεργειακή κλάση C
d	Ενεργειακή κλάση D
e	Ενεργειακή κλάση E
f	Ενεργειακή κλάση F
g	Ενεργειακή κλάση G

+ Εξαιρετική απόδοση *

10	Ενεργειακή κλάση A-10 %
20	Ενεργειακή κλάση A-20 %
30	Ενεργειακή κλάση A-30 %

7 + 8 Διαστάσεις

60 cm πλάτος	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	200 cm

70 cm πλάτος	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm

9 Σειρές

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

10 Προδιαγραφές

0-7	Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη
1	με κατάψυξη 4 αστερών
i	SmartDeviceBox ενσωματωμένο

Side-by-Side

0	EasyFresh
5	BioFresh 1 συσκευή
6	BioFresh 2 συσκευές



CBNsda 575i ◉ Σειρά Prime

Επισκόπηση γκάμας

- Δ Σειρά Peak
- ◊ Σειρά Prime
- ◇ Σειρά Plus
- Σειρά Pure

Συνδυασμοί FrenchDoor

BioFresh Professional/HydroBreeze			
Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone	MBsddi 9558	40	
Water & Ice-Centre/VarioTempZone			MBsddi 9058
InfinitySpring/IceMaker/MoodLight/VarioTempZone	MBsddi 9556	41	
	MBbsdi 9556	41	
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone	MBsddi 9528	42	MBsddi 9028
	MBbsdi 9528	43	MBbsdi 9028
	MBtsdi 9528	42	
	MBsddi 9524	43	MBsddi 9024
			MBbsdi 9024
			MBtsdi 9024
IceMaker	CBNste 8872	49	
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone			Msdd 9012

Side-by-Side

Κρασί/Καταψύκτης | Ψυγείο

BioFresh Professional			
Κρασί HydroBreeze	XRCbs 5295	54	
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i		SRBbsc 529i
IceMaker			
	XRCst 5295	55	
	SWNstd 529i		SRBstc 529i

Συνδυασμός | Ψυγείο

BioFresh			
NoFrost EasyFresh	XRCsd 5255	59	
IceMaker	SBNsdd 526i		SRsdc 525i

Side-by-Side

Καταψύκτης | Ψυγείο

BioFresh Professional			
NoFrost HydroBreeze	XRFbs 5295	56	
IceTower InfinitySpring	SFNbsd 529i		SRBbsc 529i
	XRFst 5295	57	
	SFNstd 529i		SRBstc 529i
	XRFsd 5265	60	
	SFNsdd 526i		SRBsdd 526i
BioFresh			
NoFrost BioFresh	XRFsf 5245	61	
IceTower	SFNsfd 5247		SRBsfc 5220
EasyFresh			
NoFrost EasyFresh	XRFbd 5220	62	
	SFNbdd 5227		SRbdd 5220
	XRFsf 5220	63	
	SFNsfd 5227		SRsfd 5220

Ψυγιοκαταψύκτες - BioFresh Professional

NoFrost					
HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp	CBNbsc 778i	70			
HydroBreeze/InfinitySpring IceMaker/VarioTemp			CBNstb 579i	73	

Ψυγιοκαταψύκτες - BioFresh

NoFrost					
VarioTemp/EasyTwist-Ice		CBNsdc 765i	71	CBNsda 575i	73
VarioTemp	CBNsda 775i	71		CBNbsa10 575i-1	72
EasyTwist-Ice				CBNsfc 57vi	74
				CBNsda 572i	76
				CBNa 572i	76
				CBNbda 572i	77
				CBNbdc 573i	75
				CBNsdc 573i	75
				CBNc 5723	77

Ψυγιοκαταψύκτες - EasyFresh

NoFrost					
IceMaker	CNsdd 776i	80		CNsfc 574i	82
EasyTwist-Ice	CNsfd 7723	81		CNsfc 573i	83
	CNd 7723	81		CNbdc 573i	83
				CNc 5724	84
				CNbda 5723	85
				CNsda 5723	85
				CNsdb 5723	86
				CNgbc 5723	86
				CNgwc 5723	87
	CNsfa 7723	80			
					CNc 5023
					CNsfc 5023

Επισκόπηση γκάμας

- △ Σειρά Peak
- ◊ Σειρά Prime
- ◇ Σειρά Plus
- Σειρά Pure

Ψυγεία

BioFresh Professional				
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBbsc 528i96			
BioFresh				
Μόνο BioFresh συρτάρια				RBa30 425i100
	RBbsb 525i97			
	RBsdc 525i97			
	RBsfc 522098			
	RBsfd 522199			
	RBc 522099			
Καλάθι φιαλών	RDsfd 5220101			

Καταψύκτες

NoFrost						
EasyTwist-Ice	FNc 727i108			FNc 527i113	FNc 507i115	FNc 467i116
				FNd 525i113	FNb 505i114	FNb 465i116
				FNd 505i115	FNd 465i117	FNb 425i117
	FNc 7227108	FNc 7026109	FNa 6635110			
	FNd 7227109	FNd 7026110	FNc 6625110			
			FNa 6625112			
			FNd 6625112			

Ψυγεία κάτω πάγκου

EasyFresh	Rsdci 1621126			
	Rci 1621126			
	Rsdci 1620127			
	Rdi 1621127			
	Rci 1620128			
	Rdi 1620128			
Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών		Rc 1400129	Rd 1200131	Re 1000131
		Rc 1401129	Rd 1201130	

Καταψύκτες κάτω πάγκου

NoFrost	FNsddi 1624132	
	FNdi 1624132	
SmartFrost	Fci 1624133	Fe 1003133

Συνδυασμοί FrenchDoor



Τυπολογία

M	B	s	d	d	i	9	5	2	4
1	2	3	4	5	6	7 + 8	9	10	

1 Ομάδα προϊόντων

M Multidoor

2 Τεχνολογία/Εξοπλισμός

- EasyFresh
B BioFresh

3 + 4 Υλικά

bs BlackSteel
ts TerraSteel
sd SmartSteel πόρτα

5 Ενεργειακή κλάση

a Ενεργειακή κλάση A
b Ενεργειακή κλάση B
c Ενεργειακή κλάση C
d Ενεργειακή κλάση D
e Ενεργειακή κλάση E

6 Προδιαγραφές

i συμπ. SmartDeviceBox

7 + 8 Τύπος συσκευής

95 2 πόρτες, 2 συρτάρια κατάψυξης
90 4 πορτών

9 Σειρές

0-1 Pure
2-4 Plus
5-6 Prime

10 Νερό/Παγάκια

0 Χωρίς νερό/παγάκια
2 IceMaker μηχανικά
4 IceMaker αυτόματα
6 InfinitySpring + IceMaker
8 IceCenter



MBsddi 9558 ◉ Σειρά Pure

Επισκόπηση σειράς

2 πόρτες,
2 συρτάρια κατάψυξης



Σειρά Plus



Σειρά Prime

4 πορτών



Σειρά Pure



Σειρά Plus



Σειρά Prime

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬢ Σειρά Prime
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	EasyFresh		
		BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Άνεση και ευελιξία	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
	Σύστημα PowerCooling	Σύστημα PowerCooling	Σύστημα PowerCooling
	VarioTempZone	VarioTempZone	VarioTempZone
	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
	Άνετη ρύθμιση ύψους για γυάλινα ράφια	Άνετη ρύθμιση ύψους για γυάλινα ράφια	Άνετη ρύθμιση ύψους για γυάλινα ράφια
	Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινα ράφια	Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινα ράφια	Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινα ράφια
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη
	Αρθρωτά ράφια πόρτας	Αρθρωτά ράφια πόρτας	Αρθρωτά ράφια πόρτας
	Ευέλικτα ράφια πόρτας στο τμήμα συντήρησης	Ευέλικτα ράφια πόρτας στο τμήμα συντήρησης	Ευέλικτα ράφια πόρτας στο τμήμα συντήρησης
	Οργανωτής για ράφια πόρτας στο τμήμα συντήρησης	Οργανωτής για ράφια πόρτας στο τμήμα συντήρησης	Οργανωτής για ράφια πόρτας στο τμήμα συντήρησης
	Κιβώτιο γενικής χρήσης	Κιβώτιο γενικής χρήσης	Κιβώτιο γενικής χρήσης
Ντιζάιν		FlexBox	FlexBox
		Θέση για φιάλες πάνω από το συρτάρι BioFresh	Θέση για φιάλες πάνω από το συρτάρι BioFresh
	Ράφια πόρτας στο τμήμα κατάψυξης	Ράφια πόρτας στο τμήμα κατάψυξης	Ράφια πόρτας στο τμήμα κατάψυξης
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem
			MoodLight
			LightTower
	Φωτισμός οροφής LED	Φωτισμός οροφής LED	Φωτισμός οροφής LED
	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
		Φωτισμός LED BioFresh	Φωτισμός LED BioFresh
	Φωτισμός LED τμήματος κατάψυξης	Φωτισμός LED τμήματος κατάψυξης	Φωτισμός LED τμήματος κατάψυξης
	Ράφια πόρτας GlassLine	Εσωτερικό Glass & Steel	Εσωτερικό Glass & Steel
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωνευτές λαβές	Χωνευτές λαβές	Χωνευτές λαβές
	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Νερό και παγάκια	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker και InfinitySpring	IceMaker και InfinitySpring
		Water & Ice-Center	Water & Ice-Center

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού



MoodLight

Ένα πρόσθετο highlight στην ατμόσφαιρα του σπιτιού σας: Ο ρυθμιζόμενος, έμμεσος φωτισμός των χωνευτών λαβών και του Water & Ice Center δημιουργεί μια ιδιαίτερα κομψή ατμόσφαιρα.



FlexDoorSystem

Χάρη στο μοναδικό, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα στεγανοποίησης, οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν πολύ εύκολα – ακόμα και μεμονωμένα. Αθόρυβο και ερμητικά κλειστό 100% για εξοικονόμηση ενέργειας.



Water & Ice Centre

Παρέχει αρκετό κρύο νερό, παγάκια και θρυμματισμένο πάγο όλο το εικοσιτετράωρο. Πρακτικό: Με τον διανεμητή νερού, η ποσότητα νερού μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά για ένα επιθυμητό δοχείο.




InfinitySpring

Ο διανομέας νερού για μόνιμη σύνδεση νερού επιτρέπει την άντληση νερού χωρίς στάξιμο και παρέχει φρέσκο, κρύο νερό. Απλώς χρησιμοποιήστε τον πίνακα με την καράφα ή το ποτήρι και απολαύστε φιλτραρισμένο νερό. Αυτό σας εξοικονομεί χρήματα από την αγορά μπουκαλιών νερού και λειτουργεί βιώσιμα.



Εσωτερικός χώρος από ατσάλι

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι – σε χρώμα που ταιριάζει με το εξωτερικό υλικό – δίνει στο πίσω τοίχωμα κομψή εμφάνιση. Είναι επίσης ασφαλές για τα τρόφιμα και την υγεία – και μειώνει την ορατότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων.



SmartDevice

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, να ελέγχετε τη θερμοκρασία και να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες κατάστασης μέσω smartphone. Τα μοντέλα «i» είναι ήδη εξοπλισμένα με το SmartDevice-Box, διαφορετικά αυτό μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ως αξεσουάρ.



BioFresh με HydroBreeze

Δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό στοιχείο: Το ψυχρό νέφος, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία στο συρτάρι BioFresh λίγο πάνω από τους 0°C, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τραγανά τρόφιμα και καλύτερη διατήρηση των τροφίμων.



Οθόνη Touch & Swipe

Ο χειρισμός όλων των μοντέλων FrenchDoor είναι ιδιαίτερα απλός και διαισθητικός. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν, πατώντας και σύροντας το δάχτυλό σας.



IceMaker

Είτε για καλοκαιρινό πάρτι είτε για λεμονάδα: Με το αυτόματο IceMaker για μόνιμη σύνδεση νερού, υπάρχουν πάντα παγάκια για δροσερά ποτά.



EasyTwist-Ice

Ετοιμάστε παγάκια γρήγορα και εύκολα, χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού: Γεμίστε με νερό το δοχείο, αφήστε το να παγώσει και με μια περιστροφή αποκολλήστε τα έτοιμα παγάκια. Το EasyTwist-Ice καθαρίζεται εύκολα και εξασφαλίζει την υγιεινή παραγωγή από παγάκια ανά πάσα στιγμή.



VarioTempZone

Μέγιστη ευελιξία: Το VarioTempZone μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια από -18 έως -10°C και από -2 έως +5°C και, επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάψυξη ή ψύξη ανάλογα με τις ανάγκες.



Παράλληλη εξαγωγή

Χάρη στην παράλληλη εξαγωγή, το άνοιγμα και το κλείσιμο των ευρύχωρων συρταριών κατάψυξης NoFrost είναι εύκολο, ομοιόμορφο και χωρίς το παραμικρό τράνταγμα, ακόμη και με μέγιστο φορτίο.



Δυνατότητα αποθήκευσης στο γυάλινο ράφι

Για να αποθηκεύσετε ψηλά δοχεία, απλά αναδιπλώστε το ένα τέταρτο του γυάλινου ραφιού και στερεώστε το με ασφάλεια στον πλευρικό τοίχο του Water & Ice Centre.



Πτυσσόμενα ράφια πόρτας

Πρακτικός πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος: ψηλά μπουκάλια, μικρά μπουκάλια κ.λπ. μπορούν να αποθηκευτούν άνετα στο επίπεδο, πτυσσόμενο ράφι πόρτας και είναι ιδιαίτερα εύκολα προσβάσιμα.



MBsddi 9558

Prime

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	284 / 0,778 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	539 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 214,8 l / BioFresh: 94,2 l / 0-αστέρια καταψύκτης: 16,5 l / Καταψύκτης: 230,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Mood Light	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- Οργανωτής για θήκη πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινη πλάκα
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 μονάδα FlexBox

- Κέντρο Water & Ice με μόνιμη σύνδεση νερού 3/4"

Κατάψυξη ***

- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Κιβώτιο γενικής χρήσης
- Το επάνω συρτάρι καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



MBsddi 9556

Prime

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	291 / 0,797 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	586 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 255,1 l / BioFresh: 100,6 l / Καταψύκτης: 231,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
Infinity Spring	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- 2 οργανωτές για θήκες πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 μονάδα FlexBox

- InfinitySpring για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

Κατάψυξη ***

- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 2,3 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg
- Κιβώτιο γενικής χρήσης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



MBbsdi 9556

Prime

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	291 / 0,797 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	586 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 255,1 l / BioFresh: 100,6 l / Καταψύκτης: 231,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
Infinity Spring	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- 2 οργανωτές για θήκες πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

- InfinitySpring για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

Κατάψυξη ***

- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 2,3 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg
- Κιβώτιο γενικής χρήσης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με BlackSteel

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



← 91 →

MBsddi 9528

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	284 / 0,778 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	538 l	
Όγκος: Συντήρηση: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / 0-αστέρια καταψύκτης: 16,5 l / Καταψύκτης: 230,0 l		
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- Οργανωτής για θήκη πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινη πλάκα
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

- Κέντρο Water & Ice με μόνιμη σύνδεση νερού 3/4"

Κατάψυξη

- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Κιβώτιο γενικής χρήσης
- Το επάνω συρτάρι καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με όψη από ανοξείδωτο ασάλι



← 91 →

MBtsdi 9528

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	284 / 0,778 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	538 l	
Όγκος: Συντήρηση: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / 0-αστέρια καταψύκτης: 16,6 l / Καταψύκτης: 230,0 l		
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	TerraSteel / TerraSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- Οργανωτής για θήκη πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινη πλάκα
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

- Κέντρο Water & Ice με μόνιμη σύνδεση νερού 3/4"

Κατάψυξη

- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Κιβώτιο γενικής χρήσης
- Το επάνω συρτάρι καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



← 91 →

MBbsdi 9528

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	284 / 0,778 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	538 l	
Όγκος: Συντήρηση: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / 0-αστέρια καταψύκτης: 16,5 l / Καταψύκτης: 230,0 l		
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- Οργανωτής για θήκη πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινη πλάκα
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών
- Κέντρο Water & Ice με μόνιμη σύνδεση νερού 3/4"

Κατάψυξη

- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Κιβώτιο γενικής χρήσης
- Το επάνω συρτάρι καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με BlackSteel



← 91 →

MBsddi 9524

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	291 / 0,797 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	584 l	
Όγκος: Συντήρηση: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Καταψύκτης: 231,0 l		
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- 2 οργανωτές για θήκες πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 2,3 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg
- Κιβώτιο γενικής χρήσης
- Το επάνω συρτάρι καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με όψη από ανοξείδωτο ασάλι

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμός.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Πάντα καθαρός αέρας στο εσωτερικό: Το φίλτρο βρίσκεται απευθείας στη ροή αέρα στο περίβλημα του ανεμιστήρα και εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό τις οσμές. Η ένδειξη σας υπενθυμίζει να αλλάξετε το φίλτρο.



Ράφια πόρτας στο τμήμα κατάψυξης

Εδώ, κάθε εκατοστό χρησιμοποιείται για τα κατεψυγμένα τρόφιμα – ακόμα και στις πόρτες: Τα διαφανή ράφια μπορούν εύκολα να κρεμαστούν στο επάνω ή στο κάτω μέρος στις πόρτες της κατάψυξης. Υπάρχει χώρος ακόμα και για κουτιά πίτσας.



← 91 →

MBsddi 9058

Prime

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	286 / 0,783 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	546 l	
Όγκος: Συντήρηση:	214,8 l / BioFresh: 94,2 l / 0-αστέρια καταψύκτης: 16,5 l / Καταψύκτης: 237,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- Οργανωτής για θήκη πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινη πλάκα
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Κολώνια φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 μονάδα FlexBox

- Κέντρο Water & Ice με μόνιμη σύνδεση νερού 3/4"
- Κατάψυξη *****
- 4 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Το δεξί τμήμα κατάψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



← 91 →

MBsddi 9028

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	285 / 0,780 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	545 l	
Όγκος: Συντήρηση:	214,8 l / BioFresh: 93,9 l / 0-αστέρια καταψύκτης: 16,5 l / Καταψύκτης: 237,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- Οργανωτής για θήκη πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινη πλάκα
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών
- Κέντρο Water & Ice με μόνιμη σύνδεση νερού 3/4"

Κατάψυξη ***

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Το δεξί τμήμα κατάψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με όψη από ανοξείδωτο ασάλι



← 91 →

MBbsdi 9028

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	285 / 0,780 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	545 l	
Όγκος: Συντήρηση:	214,8 l / BioFresh: 93,9 l / 0-αστέρια καταψύκτης: 16,5 l / Καταψύκτης: 237,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C	
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Water & Ice Centre	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- Οργανωτής για θήκη πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Δυνατότητα αποθήκευσης για γυάλινη πλάκα
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών
- Κέντρο Water & Ice με μόνιμη σύνδεση νερού 3/4"

Κατάψυξη ***

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Το δεξί τμήμα κατάψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με BlackSteel

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



← 91 →

MBsddi 9024

Plus

Ενεργειακή κλάση: 	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	287 / 0,786 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	572 l
Όγκος:	Συντήρηση: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Καταψύκτης: 219,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- 2 οργανωτές για θήκες πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 6,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Το δεξί τμήμα κατάψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με όψη από ανοξείδωτο ασάλι



← 91 →

MBbsdi 9024

Plus

Ενεργειακή κλάση: 	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	287 / 0,786 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	572 l
Όγκος:	Συντήρηση: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Καταψύκτης: 219,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- 2 οργανωτές για θήκες πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 6,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Το δεξί τμήμα κατάψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με BlackSteel



← 91 →

MBtsdi 9024

Plus

Ενεργειακή κλάση: 	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	287 / 0,786 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	572 l
Όγκος:	Συντήρηση: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Καταψύκτης: 219,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	TerraSteel / TerraSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Ice Maker	Flex Door System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- 2 οργανωτές για θήκες πόρτας
- 4 ράφια GlassLine
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 6,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Το δεξί τμήμα κατάψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



← 91 →

Msdd 9012

Pure

Ενεργειακή κλάση: 	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	273 / 0,747 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	576 l
Όγκος:	Συντήρηση: 356,4 l / Καταψύκτης: 220,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	180,5 / 90,6 / 74,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Easy Twist Ice	Flex Door System
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ανακλινόμενες εσωτερικές θήκες πόρτας
- 2 οργανωτές για θήκες πόρτας
- 5 ράφια GlassLine
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Το δεξί τμήμα κατάψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη VarioTempZone

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου καταψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



BioFresh συρτάρια

Τα BioFresh συρτάρια μπορούν εύκολα να τραβηχτούν προς τα έξω κινούμενα πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες και να εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα τρόφιμα. Τα πλαϊνά LEDs προσφέρουν τέλειο φωτισμό του εσωτερικού. Το ενσωματωμένο γυάλινο ράφι και το ράφι για μπουκάλια προσφέρουν πολλές δυνατότητες αποθήκευσης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



Τηλεσκοπικές ράγες

Τα συρτάρια στις τηλεσκοπικές ράγες είναι υψηλής ποιότητας, με ομαλή λειτουργία και βολική χρήση, ακόμα και όταν γεμίσει. Εξασφαλίζουν έναν ιδανικό, άνετο χώρο για αποθήκευση τροφίμων.



Κολώνες φωτισμού LED

Η συσκευή της σειράς PremiumPlus είναι εξοπλισμένη εσωτερικά με δύο κολώνες φωτισμού που με το ειδικό ματ κάλυμμα στο φως δημιουργούν έναν ευχάριστο, αρμονικό τόνο φωτισμού. Συγχρόνως, εξυπηρετούν την εύκολη τοποθέτηση των ραφιών. Στην οροφή, ο ενσωματωμένος φωτισμός, φωτίζει αρμονικά τον χώρο.



← 91 →

CBNste 8872

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	328 / 0,898 kWh
Συνολικός όγκος ² :	522 l
Όγκος:	Συντήρηση: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Καταψύκτης: 160,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	42 dB(A) / D
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Ανοξείδωτο ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	202,7 / 91 / 62,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Flex Door System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	------------------

Χειριστήριο

- MagicEye, αφής
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- FrostControl
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling
- Ράφι GlassLine
- 3 ράφια GlassLine
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Κολώνες φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe

Κατάψυξη * * * *

- 2 συρτάκια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,4 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 17 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβές αλουμινίου
- Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στο μπροστινό εξαερισμό
- Λαβές μεταφοράς, πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αριστερός/δεξιός μεντεσές σταθερός
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

Συνδυασμοί Side-by-Side



XRCbs 5295 Δ Σειρά Peak

Μοναδικά χαρακτηριστικά



BioFresh με HydroBreeze

Θέλετε να ψύξετε φρούτα και λαχανικά σαν επαγγελματίες; Το HydroBreeze θα σας ενθουσιάσει: Το σύννεφο δροσιάς σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία στο συρτάρι στους 0 °C, δημιουργεί επιπλέον συνθήκες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Και προσφέρει ένα οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το HydroBreeze ενεργοποιείται κάθε 90 λεπτά για 4 δευτερόλεπτα και για 8 δευτερόλεπτα κατά το άνοιγμα της πόρτας.



Συρτάρι Fish & Seafood

Σας αρέσουν τα ψάρια; Ο Liebherr καταψύκτης σας διατηρεί τα ψάρια ώστε να παραμένουν φρέσκα. Στα συρτάρια Fish & Seafood, τα ψάρια και τα θαλασσινά αποθηκεύονται στην ιδανική θερμοκρασία των -2 °C τόσο επαγγελματικά, όπως στο ιχθυοπωλείο. Προσαρμόστε το μέγεθος της ζώνης -2 °C όπως επιθυμείτε – και αποθηκεύστε στην υπόλοιπη επιφάνεια κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα στην ιδανική θερμοκρασία των 0 °C.



EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για να διατηρηθούν τα τρόφιμα σας φρέσκα όπως τα αγοράσατε. Χάρη στο στεγανό κλείσιμο του συρταριού, η υγρασία αυξάνεται μέσω των τροφίμων και τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα.



SoftTelescopic

Απολαύστε το άνοιγμα των συρταριών BioFresh: Όχι μόνο λόγω των φρέσκων τροφίμων – αλλά και γιατί το άνοιγμα είναι τόσο εύκολο και το κλείσιμο γίνεται αυτόνομα και απαλά. Αυτό το προσφέρουν οι τηλεσκοπικές ράβδοι, επάνω στις οποίες τα συρτάρια εξέρχονται απαλά. Και επειδή εξέρχονται πλήρως, έχετε την καλύτερη επισκόπηση στο περιεχόμενο.



InfinitySpring

Μια πηγή κρυστάλλινου νερού που αναβλύζει από την κουζίνα σας: Αυτό που ακούγεται σαν παραμύθι, είναι το InfinitySpring. Η τέλεια ενσωματωμένη παροχή νερού κάνει ευκολότερη τη συχνή άντληση του νερού. Απλώς πιέστε το πάνελ με την καράφα ή το ποτήρι σας και απολαύστε το κρύο νερό. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείτε το κόστος της αγοράς μπουκαλιών νερού και ενεργείτε κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



VarioTemp

Το VarioTemp, αλλάζει τα δεδομένα και διευρύνει τη χρήση της κατάψυξης. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ -2 °C και +14 °C και μία νέα ζώνη ψύξης προστίθεται στην κατάψυξή σας. Ιδανική για την προσωρινή αποθήκευση των ποτών και των σνακ κατά τη διάρκεια του πάρτι ή για να αποθηκεύσετε τις πατάτες σας.



Οθόνη Touch & Swipe

Η συσκευή σας Liebherr σάς υπακούει με ένα απλό άγγιγμα: Χάρη στην οθόνη Touch & Swipe μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη σας διαισθητικά και εξαιρετικά εύκολα. Απλώς επιλέξετε λειτουργίες όπως το «SuperFrost» με άγγιγμα και σάρωση της έγχρωμης οθόνης. Το ίδιο εύκολα μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Και όταν δεν χειρίζεστε ενεργά την οθόνη; Τότε σας δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.



LightTower

Απολαύστε έναν ιδανικά φωτισμένο εσωτερικό χώρο: Τα LightTower ρίχνουν ιδανικό φως στα τρόφιμα και είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι πάντα φωτισμένο ένα μεγάλο τμήμα του γεμάτου ψυγείου σας. Επειδή τα LightTower είναι ενσωματωμένα στο ίδιο επίπεδο με τα πλαίσια τοιχώματα, υπάρχει έτσι περισσότερος χώρος για τα τρόφιμα σας.



IceMaker

Χάρη στο απόθεμα 8 kg σε παγάκια, το IceTower διασφαλίζει ότι στο πάρτι σας δεν θα τελειώσουν ποτέ τα κρύα ποτά. Το φυταράκι για παγάκια και η συρόμενη πλάκα σε τηλεσκοπικές ράγες επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στα παγάκια. Με ένα πρόσθετο ράφι κάτω από τον πάγο, δημιουργείται χώρος για μικρές συσκευασίες. Στο διπλανό συρτάρι τοποθετήστε μεγαλύτερες συσκευασίες.



SoftSystem

Από το πρωινό μέχρι το μεσημεριανό – υπάρχουν πολλές αφορμές για να ανοίξετε και να ξανακλείσετε το ψυγείο. Και με τη Liebherr συσκευή σας αυτό μπορεί να είναι πραγματικά διασκεδαστικό: Χάρη στο SoftSystem, η πόρτα του ψυγείου κλείνει απαλά με ασφάλεια, χωρίς δυσκολία και αθόρυβα. Συγχρόνως τα αποθηκευμένα μπουκάλια παραμένουν τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα σε ασφαλή όρθια θέση – τίποτα δεν χτυπά και δεν κουνιέται.



SmartDevice

Η συσκευή σας Liebherr βρίσκεται στην κουζίνα – αλλά εάν το θέλετε, μπορεί να μπει οποιαδήποτε στιγμή στο διαδίκτυο: Το ενσωματωμένο SmartDeviceBox ανοίγει την πύλη σε όλα τα πλεονεκτήματα του Smart Home. Απλώς τοποθετήστε το βύσμα, ενεργοποιήστε και συνδέστε τη συσκευή σας Liebherr στο διαδίκτυο μέσω WLAN.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Κάποιες φορές, μερικά τρόφιμα δεν μυρίζουν τόσο ευχάριστα. Αυτό δεν είναι όμως πρόβλημα για τη συσκευή σας Liebherr: Χάρη στο φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir επικρατεί πάντα φρέσκος αέρας στον εσωτερικό χώρο. Το φίλτρο βρίσκεται ακριβώς στο ρεύμα αέρα στο περίβλημα του ανεμιστήρα και εξουδετερώνει τις οσμές σε μεγάλο βαθμό. Η ένδειξη σάς υπενθυμίζει την αλλαγή φίλτρου.



←120→



XRFbs 5295

Peak

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	277 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device			

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ❄❄❄❄

- 7 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα κλίσης
- IceTower
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 8,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg

- 1 παγοκύστες
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα δεξιά πλαινά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος με όψη από BlackSteel
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Διακοσμητικές λεπτομέρειες σε BlackSteel

SRBbsc 529i

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	108 / 0,295 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	386 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem
- InfinitySpring για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα αριστερά πλαινά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel



←120→



XRFst 5295

Peak

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	277 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / SmartSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device			

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ❄❄❄❄

- 7 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα κλίσης
- IceTower
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 8,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h

- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg
- 1 παγοκύστες
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα δεξιά πλαινά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

SRBstc 529i

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	108 / 0,295 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	386 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / SmartSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem
- InfinitySpring για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα αριστερά πλαινά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



XRCsd 5255 ◉ Σειρά Prime



IceMaker

«Έχουμε πάγο;» Με το IceMaker η ερώτηση αυτή περισ-
σεύει. Στο IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού, το νερό
έρχεται απευθείας από το δίκτυο παροχής. Χάρη στη λει-
τουργία MaxIce μπορείτε να ετοιμάζετε καθημερινά έως
1,5 kg παγάκια. Ο διαχωριστής για παγάκια βοηθά στον
διαχωρισμό του συρταριού σε διάφορα μεγέθη: όπως
παγάκια αριστερά, παγωτό δεξιά – ή μόνο παγάκια.



LightTower

Απολαύστε έναν ιδανικά φωτισμένο εσωτερικό χώρο:
Τα LightTower ρίχνουν ιδανικό φως στα τρόφιμα και
είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι πάντα φωτισμένο
ένα μεγάλο τμήμα του γεμάτου ψυγείου σας. Επειδή τα
LightTower είναι ενσωματωμένα στο ίδιο επίπεδο με
τα πλαϊνά τοιχώματα, υπάρχει έτσι περισσότερος χώρος
για τα τρόφιμά σας.



←120→



XRCsd 5255

Prime

SBNsdd 526i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	171 / 0,468 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	313 l
Όγκος:	BioFresh: 180,7 l / Καταψύκτης: 133,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device			

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας BioFresh και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,4 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine, αφαιρούμενα VarioBoxes
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών

Κατάψυξη ****

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

SRsdc 525i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	79 / 0,216 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	401 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
------------	------------	------------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- 1 συρτάρι EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο
- 1 ευρύχωρα συρτάρι φρούτων και λαχανικών σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.
² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.
Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



←120→

BLU **XRFsd 5265**
Prime

SFNsdd 526i	
Ενεργειακή κλάση:	D A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	277 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device				

- Χειριστήριο**
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη *~*~***
- 7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα κλίσης
 - IceTower
 - IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
 - Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
 - Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 8,0 kg
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h

- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Δίσκος κατάψυξης
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
 - Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

SRBsdd 526i	
Ενεργειακή κλάση:	D A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	134 / 0,367 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	384 l
Όγκος:	Συντήρηση: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device						

- Χειριστήριο**
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 Fish & Seafood συρτάρι, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
 - Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



←123→

BLU **XRFsf 5245**
Plus

SFNsfd 5247	
Ενεργειακή κλάση:	D A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	277 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Ice Tower	Ice Maker	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Smart Device ready							

- Χειριστήριο**
- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη *~*~***
- 7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα κλίσης
 - IceTower
 - IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
 - Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
 - Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 8,0 kg
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg
 - Δίσκος κατάψυξης
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
 - Κάθετη λαβή σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

SRBsfc 5220	
Ενεργειακή κλάση:	C A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	101 / 0,276 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	382 l
Όγκος:	Συντήρηση: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	--------------	---------------	--------------------

- Χειριστήριο**
- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσπώμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
 - Κάθετη λαβή σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



←123→



XRFbd 5220

Plus

SFNbdd 5227

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	277 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	BlackSteel / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



SRbdd 5220

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	98 / 0,268 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	399 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	BlackSteel / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα κλίσης
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες
- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



←123→



XRFsf 5220

Plus

SFNsfd 5227

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	277 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Το πάνω συρτάρι έχει δυνατότητα κλίσης
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα δεξιά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες
- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα αριστερά πλαϊνά τοιχώματα, κατάλληλα για το συνδυασμό της συσκευής με άλλο ψύγειο, καταψύκτη και/ή συντηρητή κρασιού
- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Ψυγειοκαταψύκτες



CBNstb 579i Δ Σειρά Peak

Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



⬢ Σειρά Prime




△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬢ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	EasyFresh σε ενσωματωμένο οδηγό συρταριού	EasyFresh σε ενσωματωμένο οδηγό συρταριού	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
		BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Συρτάρι Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Άνεση και ευελιξία	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
		Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα
			Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
Ντιζάιν		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη
	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες
		Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι	Παγοθήκη με καπάκι
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)				FlexSystem
	Φωτισμός οροφής ψυγείου	Φωτισμός οροφής ψυγείου	LightTower	LightTower
			Φωτισμός BioFresh-Safe	Φωτισμός BioFresh-Safe
			Φωτισμός κατάψυξης	Φωτισμός κατάψυξης
				Φωτισμός IceMaker
Νερό και παγάκια				Φωτισμός ανεμιστήρα
			Πίσω τοίχωμα SmartSteel	Πίσω τοίχωμα SmartSteel
				Εσωτερική πόρτα SmartSteel
	Διαφανές τζάμι	Διαφανές τζάμι	Σατινέ τζάμι	Σατινέ τζάμι
	Ράφι με όψη ανοξείδωτο ατσάλι	Ράφι με όψη ανοξείδωτο ατσάλι	Ράφια από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι	Ράφια από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα ή οθόνη στην πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα ή οθόνη στην πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα ή οθόνη στην πόρτα
	Χωνευτές λαβές	Χωνευτές λαβές	Εξωτερικές λαβές με μηχανισμό ανοίγματος	Χωνευτές λαβές
		Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
		IceMaker ή EasyTwist-Ice	IceMaker ή EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Μοναδικά χαρακτηριστικά



BioFresh

Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0 °C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας διατηρούν τις βιταμίνες τους για πολύ περισσότερο απ' ό,τι σε έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.



EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για να διατηρηθούν τα τρόφιμα σας φρέσκα όπως τα αγοράσατε. Χάρη στο στεγανό κλείσιμο του συρταριού, η υγρασία αυξάνεται μέσω των τροφίμων και τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα.



NoFrost

Όταν ανοίγετε την κατάψυξή σας, θέλετε να βλέπετε κατεψυγμένα τρόφιμα – όχι πάγο και πάχνη. Το NoFrost προστατεύει την κατάψυξη από τον ανεπιθύμητο σχηματισμό πάγου, που ευθύνεται για την κατανάλωση ενέργειας. NoFrost σημαίνει: Ποτέ πια δύσκολη και χρονοβόρα απόψυξη, αλλά περισσότερος χρόνος για άλλα πράγματα – και εξοικονόμηση χρημάτων.



Οθόνη αφής

Μόνο με την αφή: Χρησιμοποιήστε τη Liebherr συσκευή σας μέσω της οθόνης αφής απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες βρίσκονται πάνω στην οθόνη. Επιλέξτε μία λειτουργία ή ελέγξτε την θερμοκρασία του ψυγείου μόνο με ένα απαλό άγγιγμα.



Λαβή εσοχής

Ιδιαίτερη και λειτουργική: Μπορείτε να ανοίξετε τη συσκευή πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την κάθετα ενσωματωμένη και εργονομικά τοποθετημένη λαβή. Επιπλέον, ο μοντέρνος και λιτός σχεδιασμός επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση σε κουζίνες χωρίς χερούλια.



InteriorFit

Συμπληρώστε το λιτό ντιζάιν στην κουζίνα σας: Τα ψυγεία μας προσαρμόζονται με ακρίβεια σε διάκενα βάθους 60 cm. Μόνο η πόρτα προεξέχει εκούσια και διασφαλίζει άνετη πρόσβαση στη εσοχή και τον μοχλό λαβής. Έτσι τα βλέμματα θα εστιάζουν πάντα στην κουζίνα σας – με το δικό σας Liebherr ως ξεχωριστό στολίδι.



InfinitySpring

Μια πηγή κρυστάλλινου νερού που αναβλύζει από την κουζίνα σας: Αυτό που ακούγεται σαν παραμύθι, είναι το InfinitySpring. Η τέλεια ενσωματωμένη παροχή νερού κάνει ευκολότερη τη συχνή άντληση του νερού. Απλώς πιέστε το πάνελ με την καράφα ή το ποτήρι σας και απολαύστε το κρύο νερό. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείτε το κόστος της αγοράς μπουκαλιών νερού και ενεργείτε κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



VarioTemp

Το VarioTemp, αλλάζει τα δεδομένα και διευρύνει τη χρήση της κατάψυξης. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ -2 °C και +14 °C και μία νέα ζώνη ψύξης προστίθεται στην κατάψυξή σας. Ιδανική για την προσωρινή αποθήκευση των ποτών και των σνακ κατά τη διάρκεια του πάρτι ή για να αποθηκευσετε τις πατάτες σας.



GlassLine

Η εικόνα υψηλής ποιότητας του εσωτερικού χώρου ολοκληρώνεται από τον διακριτικό γυάλινο εξοπλισμό GlassLine. Τα ράφια από γυαλί ασφαλείας με προστατευτικό τελείωμα από ανοξείδωτο ατσάλι είναι ανθεκτικά στις γρατσουνιές και εύκολα στον καθαρισμό. Το αναδιπλούμενο, γυάλινο slide ράφι προσφέρει εξαιρετική ευελιξία χρήσης.



SoftSystem

Από το πρωινό μέχρι το μεσημέρι – υπάρχουν πολλές αφορμές για να ανοίξετε και να ξανακλείσετε το ψυγείο. Και με τη Liebherr συσκευή σας αυτό μπορεί να είναι πραγματικά διασκεδαστικό: Χάρη στο SoftSystem, η πόρτα του ψυγείου κλείνει απαλά με ασφάλεια, χωρίς δυσκολία και αθόρυβα. Συγχρόνως τα αποθηκευμένα μπουκάλια παραμένουν τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα σε ασφαλή όρθια θέση – τίποτα δεν χτυπά και δεν κουνιέται.



VarioSpace

Θέλετε να αποθηκεύσετε μια πολυώροφη τούρτα-παγωτό μέχρι το καλοκαιρινό πάρτι; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον Liebherr καταψύκτη σας: γιατί γνωρίζει ότι κάποιες φορές χρειάζεστε περισσότερο χώρο και φτιάχτηκε για αυτό. Χάρη στο σύστημα VarioSpace, μπορείτε να αφαιρέσετε μεμονωμένα συρτάρια κατάψυξης και τα ενδιάμεσα γυάλινα ράφια που βρίσκονται από κάτω.



IceMaker

«Έχουμε πάγο;» Με το IceMaker η ερώτηση αυτή περισεύει. Στο IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού, το νερό έρχεται απευθείας από το δίκτυο παροχής. Χάρη στη λειτουργία MaxIce μπορείτε να ετοιμάζετε καθημερινά έως 1,5 kg παγάκια. Ο διαχωριστής για παγάκια βοηθά στον διαχωρισμό του συρταριού σε διάφορα μεγέθη: όπως παγάκια αριστερά, παγωτό δεξιά – ή μόνο παγάκια.



BlackSteel στον εσωτερικό χώρο

Αναβαθμίστε τη σκούρα κουζίνα σας με τις εσωτε- ρικές συσκευές μας BlackSteel. Το πίσω τοίχωμα και η εσωτερική πόρτα εντυπωσιάζουν με επιφάνειες κατασκευασμένες από μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα. Το φινιρίσμα κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων τα καθιστά ανθεκτικά στα δακτυλικά αποτυπώματα. Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία τονίζονται σε BlackSteel για να ολοκληρωθεί η σκοτεινή εμφάνιση. Ένα Liebherr με εσωτερικό BlackSteel ταιριάζει απόλυτα στις σύγχρο- νες σκούρες κουζίνες και ξεχωρίζει με κομψότητα.



BioFresh με HydroBreeze

Θέλετε να ψύξετε φρούτα και λαχανικά σαν επαγ- γελματίες; Το HydroBreeze θα σας ενθουσιάσει: Το σύννεφο δροσιάς σε συνδυασμό με τη θερμοκρα- σία στο συρτάρι στους 0°C, δημιουργεί επιπλέον συν- θήκες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Και προσφέρει ένα οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το HydroBreeze ενεργοποιείται κάθε 90 λεπτά για 4 δευτερόλεπτα και για 8 δευτερόλεπτα κατά το άνοιγμα της πόρτας.



← 75 →



CBNbsc 778i

Peak

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	203 / 0,556 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	473 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 208,7 l / BioFresh: 126,2 l / Καταψύκτης: 138,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp
Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 Fish & Seafood συρτάρι, 1 FlexSystem

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη με καπακι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



← 75 →



CBNsda 775i

Prime

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	130 / 0,356 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	473 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 208,7 l / BioFresh: 126,9 l / Καταψύκτης: 138,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- 2 παγοκύστες
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



← 75 →



CBNsdc 765i

Prime

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	189 / 0,517 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	423 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 216,3 l / BioFresh: 68,7 l / Καταψύκτης: 138,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 74,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device			

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 1 συρτάρι BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



Κορυφαία απόδοση

Αυτή η συσκευή Liebherr δεν είναι απλώς οικονομική: είναι εξαιρετικά οικονομική και ξεπερνά ακόμη και την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A κατά 10%*. Θέτει νέα πρότυπα για εμάς. Η εκπληκτική της απόδοση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομεί πόρους και χρήματα με τρόπο βιώσιμο που δεν έχετε ξαναδεί. Η ποιότητα της Liebherr θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνει απίστευτα αποδοτική για πολλά χρόνια. Αυτή η συσκευή είναι επίσης πολύ οικονομική όσον αφορά τον θόρυβο: με 29 dB(A), επιτυγχάνει σχεδόν την απόλυτη ησυχία. Η πρώτη συσκευή που μπορεί να το κάνει αυτό! Τα χαρακτηριστικά της δεν αφήνουν περιθώρια: Τα συρτάρια BioFresh εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

* Σε σύγκριση με την οριακή τιμή της μέγιστης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2016 (από τον Ιούλιο του 2023).

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



← 60 →



CBNbsa10 575i-1

Prime

Ενεργειακή κλάση:		A B C D E F G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	362 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Ultra Efficient A-10%	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

Κατάψυξη ********

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη με καπακι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος με όψη από BlackSteel
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους, μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με BlackSteel



← 60 →



CBNstb 579i

Peak

Ενεργειακή κλάση:		B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	144 / 0,394 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	362 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 160,3 l / BioFresh: 98,7 l / Καταψύκτης: 104,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / SmartSteel	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device		

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem
- InfinitySpring για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Κατάψυξη ********

- 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,4 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους, μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel



← 60 →



CBNsda 575i

Prime

Ενεργειακή κλάση:		A B C D E F G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	362 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Easy Twist Ice	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη ********

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους, μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



Κορυφαία φρεσκάδα για μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά:

Αυτή η συσκευή Liebherr με δύο φρουτολεκάνες Fruit & Vegetable εγγυάται άφθονο χώρο και ιδανικές συνθήκες για να διατηρούνται τα λαχανικά φρέσκα και νόστιμα. Το έξυπνο σύστημα FlexSystem σε κάθε συρτάρι BioFresh κρατά τα πάντα τακτοποιημένα. Κορυφαία φρεσκάδα για μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά.



← 60 →



CBNsfc 57vi
Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	360 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

- Χειριστήριο**

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη**

 - 3 συρτάρια, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**

 - Κάθετες λαβές σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Χώρος ψύξης και BioFresh**

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 2 FlexSystems

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



← 60 →



CBNbdc 573i
Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	360 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / Μαύρο	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Smart Device							

- Χειριστήριο**

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη**

 - 3 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**

 - Κάθετες λαβές σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Χώρος ψύξης και BioFresh**

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



← 60 →



CBNsdc 573i
Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	360 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Smart Device							

- Χειριστήριο**

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη**

 - 3 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**

 - Κάθετες λαβές σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Χώρος ψύξης και BioFresh**

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών



CBNsda 572i

Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	360 l
Όγκος:	Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	360 l
Όγκος:	Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



CBNa 572i

Plus



CBNbda 572i

Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	360 l
Όγκος:	Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών



CBNc 5723

Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	360 l
Όγκος:	Συντήρηση: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



CBNbda 5223
Plus

Ενεργειακή κλάση:		A ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	109 / 0,298 kWh	¹
Συνολικός όγκος ² :	320 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / Μαύρο	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5	¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη *******

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρουτών – Λαχανικών



CBNsda 5223
Plus

Ενεργειακή κλάση:		A ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	109 / 0,298 kWh	¹
Συνολικός όγκος ² :	320 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5	¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη *******

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρουτών – Λαχανικών



CBNsdc 522i
Plus

Ενεργειακή κλάση:		C ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	170 / 0,465 kWh	¹
Συνολικός όγκος ² :	320 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	31 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5	¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρουτών – Λαχανικών

Κατάψυξη *******

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



CBNc 5223
Plus

Ενεργειακή κλάση:		C ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	170 / 0,465 kWh	¹
Συνολικός όγκος ² :	320 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5	¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρουτών – Λαχανικών

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Ψυγειοκαταψύκτες



CNSdd 776i Prime

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	232 / 0,635 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	487 l
Όγκος:	Συντήρηση: 349,1 l / Καταψύκτης: 139,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	SmartSteel / Ασμημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- 1 συρτάρι EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικούς αποσυρόμενο

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,4 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβές με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



CNSfa 7723 Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	118 / 0,323 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	485 l
Όγκος:	Συντήρηση: 347,7 l / Καταψύκτης: 138,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	SteelFinish / Ασμημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



CNSfd 7723 Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	231 / 0,632 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	485 l
Όγκος:	Συντήρηση: 347,7 l / Καταψύκτης: 138,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	SteelFinish / Ασμημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ψυγειοκαταψύκτες



CND 7723 Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	231 / 0,632 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	485 l
Όγκος:	Συντήρηση: 347,7 l / Καταψύκτης: 138,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμιου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



VarioSafe

Είτε πρόκειται για κύπελλα γιαουρτιού, βαζάκια με μαρμελάδα ή σωληνάρια – θα θέλατε έναν χώρο με καλή επισκόπηση για τέτοια τρόφιμα μικρών τεμαχίων; Στη συσκευή σας Liebherr υπάρχει: το VarioSafe. Δεν προσφέρει μόνο τάξη, αλλά είναι και πολύ ευέλικτο. Απλώς τοποθετήστε το VarioSafe με δυνατότητα ρύθμισης ύψους σε δύο βαθμίδες στο ψυγείο, εκεί που σας ταιριάζει καλύτερα.



IceMaker με δοχείο νερού

Είτε για πάρτι είτε για ένα αυθόρμητο κοκτέιλ: Με το ενσωματωμένο IceMaker έχετε πάντα διαθέσιμα αρκετά παγάκια. Στο IceMaker με δοχείο νερού γεμίζετε το νερό εύκολα στο αφαιρούμενο δοχείο νερού. Χάρη στη λειτουργία MaxiIce μπορείτε να ετοιμάζετε καθημερινά έως 1,5 kg παγάκια. Ο διαχωριστής για παγάκια βοηθά στον διαχωρισμό του συρταριού με οποιονδήποτε τρόπο: όπως παγάκια αριστερά, παγωτό δεξιά.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



← 60 →



CNSfc 574i

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	163 / 0,446 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	371 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 104,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Ice Maker Water tank	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device
------------	-------------	----------	----------------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- IceMaker με δοχείο νερού
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,4 kg
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



← 60 →



CNbdc 573i

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	371 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / Μαύρο	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist-Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	-----------------------

Vario Space	Smart Device
-------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



← 60 →



CNSfc 573i

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	168 / 0,460 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	359 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 132,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	31 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist-Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	-----------------------

Vario Space	Smart Device
-------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



FlexCube

Θέλετε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια μικρά σωλη-
νάρια, ανοιχτές κρέμες ή αυγά ορτυκιού; Το FlexCube
μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό: Οι θήκες διαφόρων
μεγεθών που διαθέτει παρέχουν χώρο για μια μεγάλη
ποικιλία μικρών αντικειμένων. Το συμπαγές μέγεθος
του FlexCube σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετήσετε
πολλά από αυτά τα αντικείμενα στο ψυγείο σας. Το
FlexCube μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια
στο πλυντήριο πιάτων και χωράει σε όλα τα ράφια
μπουκαλιών και κονσερβών της Liebherr.



EasyTwist-Ice

Τόσο για μια καλοκαιριάτικη ημέρα όσο και για το
πάρτι: Χάρη στο σύστημα EasyTwist-Ice θα έχετε
εύκολα και γρήγορα τα παγάκια που χρειάζεστε –
χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού. Απλά γεμίστε με νερό
το δοχείο, αφήστε να παγώσει και με μια απλή περι-
στροφή αποκολλήστε τα έτοιμα παγάκια – έτοιμα και
τα κρύα ποτά. Το σύστημα EasyTwist-Ice καθαρίζεται
εύκολα και παράγει πάντα παγάκια με υγιεινό τρόπο.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται
από το μοντέλο. Τοχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



← 60 →



CnC 5724

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	168 / 0,460 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	359 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 132,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist-Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες



← 60 →



CNbda 5723

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	371 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / Μαύρο	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist-Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου καταψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



← 60 →



CNsda 5723

Plus

Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh ¹	
Συνολικός όγκος ² :	371 l	
Όγκος:	Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l	
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist-Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



BLU

CNsdb 5723

Plus

Ενεργειακή κλάση:	B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	129 / 0,353 kWh
Συνολικός όγκος ² :	371 l
Όγκος:	Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη

 - 3 συρτάρια, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Κάθετες λαβές σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Χώρος ψύξης

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
 - 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες



BLU

CNgbc 5723

Plus

Ενεργειακή κλάση:	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος ² :	371 l
Όγκος:	Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	GlassBlack / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 68,2

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent
Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready					

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη

 - 3 συρτάρια, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Κάθετες λαβές σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Χώρος ψύξης

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
 - 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες



BLU

CNgwc 5723

Plus

Ενεργειακή κλάση:	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος ² :	371 l
Όγκος:	Συντήρηση: 267,9 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	GlassWhite / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,5 / 59,7 / 68,2

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent
Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready					

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη

 - 3 συρτάρια, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Κάθετες λαβές σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Χώρος ψύξης

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
 - 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες



GlassWhite
Η πρόσοψη GlassWhite προσδίδει στο δικό σας ψυγείο Liebherr διαχρονική ομορφιά και παράλληλα φέρνει την φωτεινότητα στην κουζίνα σας. Ο σχεδιασμός είναι λιτός, αλλά όχι απλοϊκός: Τα ασημένια πλαινά τοιχώματα και οι εσοχές λαβών παρέχουν μια συναρπαστική εμφάνιση. Το λευκό γυαλί διακρίνεται επίσης από την υψηλή αντοχή του στη φθορά και τις γρατσουνιές.



Λαβή εσοχής
Ιδιαίτερη και λειτουργική: Μπορείτε να ανοίξετε τη συσκευή πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την κάθετα ενσωματωμένη και εργονομικά τοποθετημένη λαβή. Επιπλέον, ο μοντέρνος και λιτός σχεδιασμός επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση σε κουζίνες χωρίς χερούλια.

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.
Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



Ενεργειακή κλάση: B A G ¹	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	128 / 0,350 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	330 l
Όγκος:	Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη **❄️❄️❄️❄️**

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες



Ενεργειακή κλάση: B A G ¹	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	128 / 0,350 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	330 l
Όγκος:	Συντήρηση: 227,1 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη **❄️❄️❄️❄️**

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες



Ενεργειακή κλάση: C A G ¹	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	153 / 0,419 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	280 l
Όγκος:	Συντήρηση: 177,0 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη **❄️❄️❄️❄️**

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες



Ενεργειακή κλάση: C A G ¹	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	153 / 0,419 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	280 l
Όγκος:	Συντήρηση: 177,0 l / Καταψύκτης: 103,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready							

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη **❄️❄️❄️❄️**

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 20 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετες λαβές σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Ψυγεία



RBsdc 525i ○ Σειρά Prime

Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure ◇ Σειρά Plus ◊ Σειρά Prime △ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	◊ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	EasyFresh σε ενσωματωμένο οδηγό συρταριού	EasyFresh σε ενσωματωμένο οδηγό συρταριού BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες BioFresh με SoftTelescopic	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες BioFresh Professional με SoftTelescopic
Άνεση και ευελιξία				HydroBreeze
				Συρτάρι Fish & Seafood
	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
		Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα
			Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Βουτυροθήκη	Βουτυροθήκη
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη
	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες
Ντιζάν				FlexSystem
	Φωτισμός οροφής	Φωτισμός οροφής ή πλαϊνός φωτισμός	LightTower	LightTower
			Φωτισμός BioFresh-Safe	Φωτισμός BioFresh-Safe
				Φωτισμός ανεμιστήρα
			Πίσω τοίχωμα SmartSteel	Πίσω τοίχωμα SmartSteel
				Εσωτερική πόρτα SmartSteel
	Διαφανές τζάμι	Διαφανές τζάμι	Σατινέ τζάμι	Σατινέ τζάμι
	Ράφι με όψη ανοξείδωτο ατσάλι	Ράφι με όψη ανοξείδωτο ατσάλι	Ράφια από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι	Ράφια από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Λαβή εσοχής	Λαβή εσοχής	Εξωτερική λαβή με μηχανισμό ανοίγματος	Λαβή εσοχής
	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
				InfinitySpring σε μοντέλα με SBS
Νερό				

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Μοναδικά χαρακτηριστικά



Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable

Τραγανή σαλάτα ή φράουλες; Τα πιο ευαίσθητα τρόφιμα αξίζουν μια ιδιαίτερη θέση, για να παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα: τα συρτάρια BioFresh. Στη «Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable» η θερμοκρασία είναι σχεδόν 0°C. Σε συνδυασμό με την υγρασία αέρα που επικρατεί εκεί μόνιμα, χάρη στο στεγανό κλείσιμο, τα μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά αισθάνονται ιδιαίτερα καλά.



EasyFresh

Εγγύηση για φρέσκα προϊόντα στο σπίτι σας αποτελεί το συρτάρι EasyFresh. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα φρούτα, λαχανικά ή καρπούς: εδώ αποθηκεύονται όλα ιδανικά. Μέσω των τροφίμων η υγρασία αέρα στο συρτάρι αυξάνεται χάρη στο στεγανό κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα.



LED

Για γρήγορη επισκόπηση στο ψυγείο: Χάρη στον πλευρικό φωτισμό LED και στις δύο πλευρές έχετε ανά πάσα στιγμή επισκόπηση των τροφίμων σας. Οι λυχνίες LED είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το μεγάλο ψυγείο να φωτίζεται ακόμα και όταν έχει μέσα τρόφιμα. Και επειδή οι λυχνίες LED είναι ενσωματωμένες στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, διατηρείται πλήρως η πολύτιμη επιφάνεια χρήσης.



Εργονομική λαβή

Εύκολο άνοιγμα: Η πρακτική, κομψή και εργονομική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό σάς επιτρέπει να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής χωρίς να βάζετε δύναμη, ακόμα και όταν έχει ανοίξει πολλές φορές σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι κομψές λαβές με λιτό σχεδιασμό αποτελούν ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του ψυγείου σας.



Ράφια πόρτας

Θα θέλατε μια ασφαλή επιφάνεια αποθήκευσης για τα ποτά και τα τρόφιμά σας; Θέλετε ωστόσο να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτά; Τα ρυθμιζόμενα στο ύψος ράφια πόρτας σάς προσφέρουν και τα δύο – χάρη στα ράφια από τζάμι ασφαλείας και τις ράγες από ανοξείδωτο ασάλι. Και το ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο στήριγμα για μπουκάλια συμβάλλει στην ασφαλή τοποθέτηση των μπουκαλιών σας.



Θέση για μπουκάλια πάνω από τα συρτάρια BioFresh

Περιμένετε καλεσμένους και θέλετε να προσφέρετε μερικά ποτά περισσότερο κρύα απ' ό,τι συνήθως; Η θέση για μπουκάλια είναι έτοιμη για τον σκοπό αυτό πάνω από τα συρτάρια BioFresh: Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα πάνω από τη θέση για μπουκάλια με μία απλή κίνηση – έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ψύξετε με ασφάλεια μπουκάλια σε διάφορα μεγέθη.



3 θέσεις για μπουκάλια

Τα μπουκάλια σας δεν μετακινούνται και παραμένουν εκεί που πρέπει: Με τις 3 θέσεις για μπουκάλια, τα μπουκάλια παραμένουν σε ασφαλή οριζόντια θέση. Η θέση για μπουκάλια ταιριάζει σε κάθε γυάλινο ράφι και είναι ευέλικτη. Και αν χρειάζεστε τον χώρο για άλλη χρήση, μπορείτε απλώς να αφαιρέσετε τη θέση από το ψυγείο.




LightTower

Απολαύστε έναν ιδανικά φωτισμένο εσωτερικό χώρο: Τα LightTower ρίχνουν ιδανικό φως στα τρόφιμα και είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι πάντα φωτισμένο ένα μεγάλο τμήμα του γεμάτου ψυγείου σας. Επειδή τα LightTower είναι ενσωματωμένα στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, υπάρχει έτσι περισσότερος χώρος για τα τρόφιμά σας.



Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας στην εσωτερική κατάψυξη

Αλλάξτε τη φορά στο άνοιγμα των πορτών στον καταψύκτη 4*: Ο έξυπνος συρόμενος ρυθμιστής αλλάζει την κατεύθυνση της πόρτας σε δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτούνται τεχνικές ικανότητες. Απλά σύρετε τον ρυθμιστή του καταψύκτη 4* δεξιά ή αριστερά – και είστε έτοιμοι!



SoftTelescopic

Απολαύστε το άνοιγμα των συρταριών BioFresh: Όχι μόνο λόγω των φρέσκων τροφίμων – αλλά και γιατί το άνοιγμα είναι τόσο εύκολο και το κλείσιμο γίνεται αυτόνομα και απαλά. Αυτό το προσφέρουν οι τηλεσκοπικές ράβδοι, επάνω στις οποίες τα συρτάρια εξέρχονται απαλά. Και επειδή εξέρχονται πλήρως, έχετε την καλύτερη επισκόπηση στο περιεχόμενο.



FlexSystem

Οι μικροί και ευαίσθητοι καρποί συνηθίζουν να είναι εκτός του οπτικού σας πεδίου στο ψυγείο ή να συνθλιβονται εύκολα. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει το FlexSystem στη συσκευή σας Liebherr: Δύο ευέλικτα τοποθετημένες θήκες προσφέρουν στο συρτάρι BioFresh τάξη και καλή επισκόπηση. Και προστατεύουν με ασφάλεια ακόμα και το μικρότερο βατόμουρο από το να συμπιεστεί ή να αναμειχθεί με άλλα τρόφιμα.



Χώρος για ταψί

Θέλετε να διατηρήσετε φρέσκο το σπιτικό κέικ φρούτων; Ή την πίτσα που έχετε ετοιμάσει για να μπει αργότερα στον φούρνο; Τοποθετήστε το ταψί στη συσκευή σας Liebherr – σας προσφέρει άφθονο χώρο για να αποθηκεύσετε ένα ταψί. Ιδιαίτερα πρακτικά: Μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε το ταψί κατά το άνοιγμα της πόρτας σε γωνία 90°.



BlackSteel στον εσωτερικό χώρο

Αναβαθμίστε τη σκούρα κουζίνα σας με τις εσωτερικές συσκευές μας BlackSteel. Το πίσω τοίχωμα και η εσωτερική πόρτα εντυπωσιάζουν με επιφάνειες κατασκευασμένες από μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα. Το φινιρίσμα κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων τα καθιστά ανθεκτικά στα δακτυλικά αποτυπώματα. Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία τονίζονται σε BlackSteel για να ολοκληρωθεί η σκοτεινή εμφάνιση.



Συρτάρι Fish & Seafood

Σας αρέσουν τα ψάρια; Ο Liebherr καταψύκτης σας διατηρεί τα ψάρια ώστε να παραμένουν φρέσκα. Στα συρτάρια Fish & Seafood, τα ψάρια και τα θαλασσινά αποθηκεύονται στην ιδανική θερμοκρασία των -2°C τόσο επαγγελματικά, όπως στο ιχθυοπωλείο. Προσαρμόστε το μέγεθος της ζώνης -2°C όπως επιθυμείτε – και αποθηκεύστε στην υπόλοιπη επιφάνεια κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα στην ιδανική θερμοκρασία των 0°C.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



BLU

Performance

RBbsc 528i

Peak

Ενεργειακή κλάση:	C A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	107 / 0,293 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	384 l
Όγκος:	Συντήρηση: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Fish & Seafood

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Χειριστήριο**
 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
 - PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 Fish & Seafood συρτάρι, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
 - Κάθετη λαβή σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel



BLU

Performance

RBbsb 525i

Prime

Ενεργειακή κλάση:	B A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	86 / 0,235 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	386 l
Όγκος:	Συντήρηση: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	BlackSteel / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Χειριστήριο**
 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
 - Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος με όψη από BlackSteel
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη με BlackSteel



BLU

Performance

RBsdc 525i

Prime

Ενεργειακή κλάση:	C A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	108 / 0,295 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	386 l
Όγκος:	Συντήρηση: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Χειριστήριο**
 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
 - Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



Οθόνη αφής

Μόνο με την αφή: Χρησιμοποιήστε τη Liebherr συσκευή σας μέσω της οθόνης αφής απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες βρίσκονται πάνω στην οθόνη. Επιλέξτε μία λειτουργία ή ελέγξτε την θερμοκρασία του ψυγείου μόνο με ένα απαλό άγγιγμα.



Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας στην εσωτερική κατάψυξη

Αλλάξτε τη φορά στο άνοιγμα των πορτών στον καταψύκτη 4*: Ο έξυπνος συρόμενος ρυθμιστής αλλάζει την κατεύθυνση της πόρτας σε δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτούνται τεχνικές ικανότητες. Απλά σύρετε τον ρυθμιστή του καταψύκτη 4* δεξιά ή αριστερά – και είστε έτοιμοι!

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



BLU Performance RBsfc 5220 Plus	
Ενεργειακή κλάση: C A G	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	101 / 0,276 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	382 l
Όγκος:	Συντήρηση: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Χειριστήριο**
 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh
 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED

Χειριστήριο
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
 - Κάθετη λαβή σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



BLU Performance RBsfd 5221 Plus	
Ενεργειακή κλάση: D A G	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	164 / 0,449 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	351 l
Όγκος:	Συντήρηση: 223,0 l / BioFresh: 93,9 l / Καταψύκτης: 34,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Χειριστήριο**
 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Χώρος ψύξης και BioFresh**
 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός LED στη μία πλευρά
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών
- Κατάψυξη ²******
 - Κατάψυξη 4ων αστερών, αναστρέψιμη πόρτα
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
 - Γυάλινο ράφι
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - Κάθετη λαβή σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου καταψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.
Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



BLU Performance RBc 5220 Plus	
Ενεργειακή κλάση: C A G	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	101 / 0,276 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	382 l
Όγκος:	Συντήρηση: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Bio Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Χειριστήριο**
 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Χώρος ψύξης και BioFresh**
 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
- Χειριστήριο**
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - Κάθετη λαβή σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Touch & Swipe

Η συσκευή σας Liebherr σας υπακούει με ένα απλό άγγιγμα: Χάρη στην οθόνη Touch & Swipe μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας διαισθητικά και εξαιρετικά εύκολα. Το ίδιο εύκολα μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Και όταν δεν αγγίζετε την οθόνη; Τότε σας δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.



Συσκευή πλήρως BioFresh

Ως φίλοι των φρέσκων τροφίμων, θα αγαπήσετε τη συσκευή ολικού BioFresh. Η συσκευή αυτή παρέχει τέλειες συνθήκες αποθήκευσης για μια ολόκληρη σοδειά: Σε θερμοκρασία κοντά στους 0°C και με ευέλικτη υγρασία αέρα, τα φρούτα και τα λαχανικά παραμένουν φρέσκα και τραγανά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν η σοδειά φέτος είναι μικρότερη, τα συρτάρια διατηρούν φρέσκα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα λουκάνικα στα συρτάρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ότι στον κανονικό χώρο ψύξης.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



RBa30 425i
Prime

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	65 / 0,178 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	160 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

BioFresh

- Ανεμιστήρας
- Φωτισμός LED
- 4 συρτάρια BioFresh πάνω σε ράγες
- Ο θάλαμος μπορεί να ρυθμιστεί από υγρό σε ξηρό περιβάλλον βάσει αναγκών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



Καλάθι φιαλών

Η οικογένεια και οι καλεσμένοι του πάρτι σας λατρεύουν τα κρύα ποτά; Συχνά δεν αρκεί η εσωτερική πόρτα του ψυγείου για την ψύξη των μπουκαλιών. Η συσκευή σας Liebherr θα χαρεί να σας βοηθήσει: Στα καλάθια φιαλών υπάρχει πολύ χώρος για μπουκάλια και χάρτινα κουτιά – ή ακόμα και για μια ολόκληρη συσκευασία με μπίρες. Το ράφι τοποθέτησης των καλαθιών αποθηκεύεται επάνω σε τηλεσκοπικές ράβδους και ολισθαίνει απαλά προς τα έξω για εύκολη αφαίρεση.



Συρόμενο συρτάρι

Εάν αφαιρεθούν τα καλάθια, το συρόμενο συρτάρι προσφέρει χώρο για ένα κανονικό καφάσι. Χάρη στις τηλεσκοπικές ράγες, τα ψυγμένα ποτά είναι εύκολα διαθέσιμα.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



RDsfd 5220
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	98 / 0,268 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	399 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SteelFinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες
- Αφαιρούμενο συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικής αποσυρόμενο

- 2 αφαιρούμενα καλάθια για μπουκάλια
- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Καταψύκτες



FNa 6635 ◇ Σειρά Plus

Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



⬢ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬢ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Άνεση και ευελιξία	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Επικλινόμενο συρτάρι	Επικλινόμενο συρτάρι	Επικλινόμενο συρτάρι	Επικλινόμενο συρτάρι
				Απαλό κλείσιμο SoftSystem σε μοντέλα με SBS
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού	Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού	Ενσωματωμένος οδηγός συρταριού	Οδηγός συρταριών σε τηλεσκοπικές ράγες
		Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι σε μοντέλα με SBS	
		Δίσκος κατάψυξης	Δίσκος κατάψυξης	Δίσκος κατάψυξης
			2 παγοκύστες	2 παγοκύστες
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Ντιζάιν			Φως κατάστασης	Φως κατάστασης
			Φωτισμός κατάψυξης	Φωτισμός κατάψυξης
				Φωτισμός IceMaker
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα
	Λαβή εσοχής	Λαβή εσοχής	Εξωτερική λαβή με μηχανισμό ανοίγματος	Εξωτερική λαβή με μηχανισμό ανοίγματος
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Πάγος		EasyTwist-Ice ή IceTower σε μοντέλα με SBS	EasyTwist-Ice ή IceTower σε μοντέλα με SBS	EasyTwist-Ice ή IceTower
		Σέσουλα για παγάκια σε μοντέλα με SBS	Σέσουλα για παγάκια σε μοντέλα με SBS	Σέσουλα για παγάκια σε μοντέλα με SBS

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Μοναδικά χαρακτηριστικά



NoFrost

Με το σύστημα NoFrost τα τρόφιμα καταψύχονται με ανακύκλωση ψυχρού αέρα, ενώ η υγρασία του αέρα διοχετεύεται προς τα έξω. Έτσι, στο χώρο της κατάψυξης δε δημιουργείται πάγος και τα τρόφιμα δεν παγώνουν εξωτερικά.



Οθόνη Touch & Swipe

Η συσκευή σας Liebherr σάς υπακούει με ένα απλό άγγιγμα: Χάρη στην οθόνη Touch & Swipe μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη σας διαισθητικά και εξαιρετικά εύκολα. Απλώς επιλέξετε λειτουργίες όπως το «SuperFrost» με άγγιγμα και σάρωση της έγχρωμης οθόνης. Το ίδιο εύκολα μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Και όταν δεν χειρίζεστε ενεργά την οθόνη; Τότε σας δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.



FrostProtect

Δεν τοποθετούνται όλοι οι καταψύκτες σε δωμάτια με θέρμανση – ορισμένοι τοποθετούνται σε κρύα γκαράζ ή αποθήκες. Όμως πάλι καλά, ο δικός σας καταψύκτης Liebherr έχει σχεδιαστεί ιδανικά για τοποθέτηση σε κρύα περιβάλλοντα: Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και -15°C και διασφαλίζουν, έτσι, την ομαλή λειτουργία.



Δίσκος κατάψυξης

Τα κατεψυγμένα μούρα σας πρέπει μετά την απόψυξη να είναι φρέσκα και τραγανά – και όχι να έχουν γίνει κομπόστα; Ο δίσκος κατάψυξης είναι ιδανικός για τέτοια ευαίσθητα τρόφιμα: Διανεμημένα άνετα επάνω στον πλαστικό δίσκο, οι καρποί και τα βότανα καταψύχονται γρήγορα και χωρίς να στριμύχνονται. Μπορείτε εύκολα να αναρτήσετε τον δίσκο κατάψυξης στο συρτάρι κατάψυξης και να τον αφαιρέσετε ξανά.



Παγοκύστη

Οι παγοκύστες είναι διπλά χρήσιμες – τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και για εξωτερική χρήση. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος συνεχίζουν να ψύχουν τα κατεψυγμένα προϊόντα για κάποιο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό του καταψύκτη. Και στις εκδρομές σας συνοδεύουν ως φορητό ψυγείο για φαγητά και ποτά.



SpaceBox

Ο Liebherr καταψύκτης σας είναι για τα «μεγάλα πράγματα»: όπως η XL γαλοπούλα ή μια πολυόροφη τούρτα. Το SpaceBox είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο: με ύψος 250 mm, προσφέρει άφθονο extra χώρο ακόμα και για μεγάλα κατεψυγμένα προϊόντα. Πολύ χρήσιμο στην αποθήκευση των τροφίμων.



Τηλεσκοπικές ράγες

Τα αποσπώμενα συρτάκια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες υψηλής ποιότητας είναι εύκολα στη χρήση ακόμη και όταν είναι γεμάτα. Προσφέρουν πολλές δυνατότητες αποθήκευσης, βγαίνουν με άνεση και είναι εύκολα στον καθαρισμό.



Ένδειξη κατάστασης

Θέλετε να ξέρετε αν είναι όλα εντάξει με τη συσκευή σας; Ενημερωθείτε γρήγορα, οπτικά και ακουστικά από την ένδειξη της κατάστασης που υπάρχει στην πόρτα του ψυγείου σας. Το μπλε φως υποδεικνύει ότι είναι όλα εντάξει. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, το φως γίνεται κόκκινο και αναβοσβήνει. Επίσης, ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης.



LED φωτισμός

Ο LED φωτισμός είναι τοποθετημένος πάνω από τα συρτάκια για εξοικονόμηση χώρου. Εξασφαλίζει την καλύτερη παρουσίαση των προϊόντων σας, εξοικονομεί ενέργεια και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.



EasyTwist-Ice

Τόσο για μια καλοκαιριάτικη ημέρα όσο και για το πάρτι: Χάρη στο σύστημα EasyTwist-Ice θα έχετε εύκολα και γρήγορα τα παγάκια που χρειάζεστε – χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού. Απλά γεμίστε με νερό το δοχείο, αφήστε να παγώσει και με μια απλή περιστροφή αποκολλήστε τα έτοιμα παγάκια – έτοιμα και τα κρύα ποτά. Το σύστημα EasyTwist-Ice καθαρίζεται εύκολα και παράγει πάντα παγάκια με υγιεινό τρόπο.



EasyOpen

Σας έχει τύχει? Αφού τακτοποιήσατε τα ψώνια στην κατάψυξη, θυμήθήκατε κάτι που αφήσατε έξω και τώρα πρέπει να τραβήξετε γερά την πόρτα για να ανοίξει ξανά. Με τη Liebherr συσκευή σας δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. EasyOpen σημαίνει ότι η πόρτα μπορεί να ανοίξει πολλές φορές, η μία μετά την άλλη, άνετα και εύκολα.



VarioSpace

Θέλετε να αποθηκεύσετε μια πολυώροφη τούρτα-παγωτό μέχρι το καλοκαιρινό πάρτι; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον Liebherr καταψύκτη σας; γιατί γνωρίζει ότι κάποιες φορές χρειάζεστε περισσότερο χώρο και φτιάχτηκε για αυτό. Χάρη στο σύστημα VarioSpace, μπορείτε να αφαιρέσετε μεμονωμένα συρτάκια κατάψυξης και τα ενδιάμεσα γυάλινα ράφια που βρίσκονται από κάτω.



FNC 727i
Peak

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	178 / 0,487 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	363 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 7 συρτάρια, εκ των οποίων 5 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Φωτισμός LED
- Ένδειξη κατάστασης
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 19 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 19 kg
- 1 παγοκύστες
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



FNC 7227
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	178 / 0,487 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	363 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 19 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 19 kg
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



FNd 7227
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	222 / 0,608 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	363 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 19 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 19 kg
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



FNC 7026
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	166 / 0,454 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	311 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 17 kg
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



← 70 →



FNd 7026

Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	208 / 0,569 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	311 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους -15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Κατάψυξη ****

- 6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 17 kg
- Δίσκος κατάψυξης



← 70 →



FNc 6625

Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	155 / 0,424 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	260 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους -15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Κατάψυξη ****

- 5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 16 kg
- Δίσκος κατάψυξης



Αυτό που μετράει είναι το περιεχόμενο

Με την πρώτη ματιά, ο νέος καταψύκτης FNa 6635 μοιάζει με οποιονδήποτε άλλο καταψύκτη της Liebherr, αλλά έχει πολλά περισσότερα. Κάθε εξάρτημα έχει επιλεγεί προσεκτικά για την ανάπτυξη μιας συσκευής που όχι μόνο προσφέρει βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, αλλά και έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.



← 70 →



FNa 6635

Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	99 / 0,271 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	260 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους -15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Κατάψυξη ****

- 5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 17 kg
- Δίσκος κατάψυξης

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕΥ 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



BLU

FNa 6625
Plus

← 70 →

Ενεργειακή κλάση:	A ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	99 / 0,271 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	260 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch-Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device ready

- Χειριστήριο
- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

· SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Κάθετη λαβή σε εσοχή

· Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

· Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

· Αναστρέψιμη πόρτα

· Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη

- 5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace

· Παγοθήκη

· Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h

· Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 17 kg

· Δίσκος κατάψυξης



BLU

FNd 6625
Plus

← 70 →

Ενεργειακή κλάση:	D ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	193 / 0,528 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	260 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device ready

- Χειριστήριο
- Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

· SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Κάθετη λαβή σε εσοχή

· Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

· Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

· Αναστρέψιμη πόρτα

· Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη

- 5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace

· Παγοθήκη

· Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h

· Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 16 kg

· Δίσκος κατάψυξης



BLU

FNc 527i
Peak

← 60 →

Ενεργειακή κλάση:	C ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	159 / 0,435 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	277 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- No Frost
- Super Frost
- LED
- Easy Twist Ice
- Telescopic Rails
- Super Silent
- Touch & Swipe-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device

- Χειριστήριο
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

· SmartDeviceBox ενσωματωμένο

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

· Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

· Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

· Αναστρέψιμη πόρτα

· Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη

- 7 συρτάρια, εκ των οποίων 5 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace

· EasyTwist-Ice

· Φωτισμός LED

· Ένδειξη κατάστασης

· Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h

· Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg

· 1 παγοκύστες

· Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

· Δίσκος κατάψυξης



BLU

FNd 525i
Prime

← 60 →

Ενεργειακή κλάση:	D ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	277 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- No Frost
- Super Frost
- LED
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch & Swipe-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device

- Χειριστήριο
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

· SmartDeviceBox ενσωματωμένο

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

· Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω

· Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

· Αναστρέψιμη πόρτα

· Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη

- 7 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace

· EasyTwist-Ice

· Φωτισμός LED

· Ένδειξη κατάστασης

· Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h

· Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 18 kg

· 1 παγοκύστες

· Δίσκος κατάψυξης

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Hybrid model with
BluRoX



FNb 505i: ανοίγοντας την πόρτα για την τεχνολογία BluRoX

Ο FNb 5056 δεν είναι μόνο ο πρώτος καταψύκτης NoFrost 165 εκ. που διαθέτει τη νέα κατηγορία ενεργειακής απόδοσης B. Είναι, επίσης, το πρώτο μας μοντέλο με τεχνολογία BluRoX: Ο συνδυασμός κενού και περλίτη είναι ενσωματωμένος στις πόρτες και δημιουργεί μια θερμομονωτική λύση, η οποία είναι ασύγκριτα πιο αποδοτική ενεργειακά χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η τεχνολογία NoFrost αποτρέπει τον χώρο της κατάψυξης από το να παγώσει και εξοικονομεί επίσης ενέργεια και κόστος.



FNb 505i
Prime

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	120 / 0,328 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	238 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	31 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους -15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- PowerCooling

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Κατάψυξη ****

- 6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Φωτισμός LED
- Ένδειξη κατάστασης
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 17 kg
- 1 παγοκύστες
- Δίσκος κατάψυξης

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



FNc 507i
Peak

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	150 / 0,411 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	238 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους -15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Κατάψυξη ****

- 6 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Φωτισμός LED
- Ένδειξη κατάστασης
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 17 kg
- 1 παγοκύστες
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



FNd 505i
Prime

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	188 / 0,515 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	238 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους -15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Κατάψυξη ****

- 6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Φωτισμός LED
- Ένδειξη κατάστασης
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 17 kg
- 1 παγοκύστες
- Δίσκος κατάψυξης



BLU

FNC 467i

Peak

Ενεργειακή κλάση:	C A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	142 / 0,389 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	199 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device				

- Χειριστήριο
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη ********
- 5 συρτάρια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Φωτισμός LED
 - Ένδειξη κατάστασης
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 16 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
 - Δίσκος κατάψυξης



BLU

FNB 465i

Prime

Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	113 / 0,309 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	199 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

- Χειριστήριο
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη ********
- 5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Φωτισμός LED
 - Ένδειξη κατάστασης
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 16 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Δίσκος κατάψυξης



BLU

FND 465i

Prime

Ενεργειακή κλάση:	D A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	177 / 0,484 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	199 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

- Χειριστήριο
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη ********
- 5 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Φωτισμός LED
 - Ένδειξη κατάστασης
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 16 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 16 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Δίσκος κατάψυξης



BLU

FNB 425i

Prime

Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	106 / 0,290 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	160 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

- Χειριστήριο
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
 - Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη ********
- 4 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - EasyTwist-Ice
 - Φωτισμός LED
 - Ένδειξη κατάστασης
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 15 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 15 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Δίσκος κατάψυξης

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.


² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Οριζόντιοι καταψύκτες



CFd 2085 ♦ Σειρά Plus

Μοναδικά χαρακτηριστικά



StopFrost

Σύστημα StopFrost: Αυτή η καινοτομία προσφέρει 2 σημαντικά πλεονεκτήματα: ο πάγος στον εσωτερικό χώρο της κατάψυξης μειώνεται αισθητά, έτσι ώστε να απαιτείται πολύ πιο σπάνια απόψυξη. Με το σύστημα StopFrost δε δημιουργείται πλέον υποπίεση με το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του καταψύκτη. Ο καταψύκτης μπορεί να ανοιχθεί άνετα αμέσως μετά το κλείσιμο του.



SoftSystem

Οι καταψύκτες της σειράς plus έχουν το πλεονέκτημα του μηχανισμού κλεισίματος SoftSystem, ένα βολικό και επιθυμητό χαρακτηριστικό για καθημερινή χρήση. Ενσωματωμένο στους μεντεσέδες στο καπάκι του καταψύκτη, το SoftSystem επιτρέπει στο καπάκι να κλείνει απαλά αποτρέποντας το χτύπημα.



Συμπυκνωτής

Ο συμπυκνωτής ανταλλαγής θερμότητας είναι ενσωματωμένος σε αφρό κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου, ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και προάγοντας την πιο αθόρυβη λειτουργία. Δεν σχηματίζεται συμπύκνωση στους εξωτερικούς τοίχους, οι οποίοι καθαρίζονται εύκολα.



FrostProtect

Δεν τοποθετούνται όλοι οι καταψύκτες σε δωμάτια με θέρμανση - ορισμένοι τοποθετούνται σε κρύα γκαράζ ή αποθήκες. Όμως πάλι καλά, ο δικός σας καταψύκτης Liebherr έχει σχεδιαστεί ιδανικά για τοποθέτηση σε κρύα περιβάλλοντα: Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και -15°C και διασφαλίζουν, έτσι, τη λειτουργία.



LED interior light

Ο ενσωματωμένος στο καπάκι των μπασούλων φωτισμός εξασφαλίζει τον βέλτιστο φωτισμό των κατεψυγμένων προϊόντων σας. Το σώμα του καταψύκτη καθώς και το καπάκι του, είναι με τέτοιο τρόπο επικαλυμμένα ώστε να εξασφαλίζεται εξαιρετική ανθεκτικότητα και αποφυγή διάβρωσης.



SuperFrost automatic

Θέλετε να καταψύχετε τα φρέσκα σας τρόφιμα με τρόπο που να διατηρούνται οι βιταμίνες; Απλώς ενεργοποιήστε το SuperFrost - η κατάψυξη αυξάνει ήδη την ψυκτική της ισχύ. Με τον τρόπο αυτό η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, όταν τοποθετείτε μέσα μη κατεψυγμένα τρόφιμα.

←168→



CFd 2505
Plus

Ενεργειακή κλάση:	D A F G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	188 / 0,515 kWh
Συνολικός όγκος ² :	359 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	82,5 / 167,5 / 70,9



- Χειριστήριο**
- Ηλεκτρονικός έλεγχος στο σώμα του καταψύκτη, πλήκτρα
 - Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - FrostControl
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Κατάψυξη** *********
- Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 50 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 15 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Εκκένωση νερού απόψυξης
 - Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο δίσκο κατάψηξης - χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη νερού
 - 5 Κρεμαστά καλάθια, κατασκευή σειράς, 1 επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Λαβή σε εσοχή
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος
 - Κλειδαριά

←126→



CFd 2085
Plus

Ενεργειακή κλάση:	D A F G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος ² :	248 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	82,5 / 125,5 / 70,9



- Χειριστήριο**
- Ηλεκτρονικός έλεγχος στο σώμα του καταψύκτη, πλήκτρα
 - Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - FrostControl
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Κατάψυξη** *********
- Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 50 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Εκκένωση νερού απόψυξης
 - Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο δίσκο κατάψηξης - χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη νερού
 - 3 Κρεμαστά καλάθια, κατασκευή σειράς, 1 επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Λαβή σε εσοχή
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος
 - Κλειδαριά

←105→



CFc 1875
Plus

Ενεργειακή κλάση:	C A F G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	127 / 0,347 kWh
Συνολικός όγκος ² :	192 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	82,5 / 104,5 / 70,2



- Χειριστήριο**
- Ηλεκτρονικός έλεγχος, πλήκτρα
 - Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - FrostControl
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Κατάψυξη** *********
- Συμπυκνωτής καλυμμένος με αφρώδες υλικό για ελάχιστους κραδασμούς και αθόρυβη λειτουργία, λιγότερη υγρασία και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 50 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Εκκένωση νερού απόψυξης
 - Διαχωριστικό αποτελούμενο από έναν αποσπώμενο δίσκο κατάψηξης - χρησιμοποιείται και σαν λεκάνη νερού
 - 3 Κρεμαστά καλάθια, κατασκευή σειράς, 0 επιπλέον καλάθια διαθέσιμα ως ανταλλακτικό

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Λαβή σε εσοχή
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

Επιτραπέζιες συσκευές

Μοναδικά χαρακτηριστικά



Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

Χάρη στον μηχανισμό ανοίγματος στην κομψή εξωτερική λαβή, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα χωρίς να ασκείτε μεγάλη δύναμη – ακόμα και όταν την ανοίγετε πολλές φορές διαδοχικά.



Zintegrowany SmartDeviceBox

Μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα τη συσκευή μέσω smartphone – χάρη στο SmartDeviceBox. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να εμφανίζετε πληροφορίες κατάστασης. Το SmartDeviceBox είναι ήδη ενσωματωμένο («i»).



Στιβαρή επιφάνεια τραπεζιού

Ο χώρος στην κουζίνα δεν είναι ποτέ αρκετός. Γι' αυτό, οι επιτραπέζιες συσκευές μας είναι εξοπλισμένες με μια στιβαρή, ανθεκτική στις γρατσουνιές επιφάνεια που χρησιμεύει ως πρόσθετη επιφάνεια εργασίας. Στα επιτραπέζια ψυγεία, η πλάκα μπορεί επίσης να αφαιρεθεί για να μπορείτε να τα σύρετε από κάτω.

Ψύξη



TouchControl

Με ένα μόνο πάτημα του δακτύλου, το επιτραπέζιο ψυγείο μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία +3, +5, +7 ή +9°C. Εύκολη χρήση και εξοικονόμηση χώρου, με ενσωματωμένο φωτισμό LED – έτσι ώστε να έχετε ακόμη περισσότερο χώρο για τρόφιμα.



EasyFresh –

Ιδανικό για φρούτα και λαχανικά

Η αποκλειστική τεχνολογία διατήρησης της φρεσκάδας με ρυθμιζόμενη υγρασία για φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι πλέον ενσωματωμένη σε όλα τα επιτραπέζια ψυγεία της σειράς Plus.



DoorStop

Μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά: Διατηρεί φρέσκο το επιτραπέζιο ψυγείο της Liebherr, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένο: Το πτυσσόμενο DoorStop αποτρέπει την εμφάνιση δυσοσμίας.

Κατάψυξη



TouchControl

Με ένα μόνο πάτημα του δακτύλου, ο επιτραπέζιος καταψύκτης μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία -16, -18, -20 ή -28°C. Εύκολη χρήση και εξοικονόμηση χώρου, με ενσωματωμένο φωτισμό LED στην επιτραπέζια επιφάνεια.



Συρτάρια κατάψυξης σε γυάλινες πλάκες

Τα συρτάρια κατάψυξης βρίσκονται πάνω σε γυάλινες πλάκες. Τα συρτάρια και οι γυάλινες πλάκες μπορούν να αφαιρεθούν με ευελιξία για την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων μεγάλου μεγέθους και τον καθαρισμό.



FrostProtect

Όλοι οι επιτραπέζιοι καταψύκτες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε μη θερμαινόμενους χώρους με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος -15°C.

Rc 1400 ○ Σειρά Pure | Fc 1404 ○ Σειρά Pure

Ψύξη – Βασικός εξοπλισμός

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	Θήκη φρούτων/λαχανικών	Συρτάρι EasyFresh
Άνεση και ευελιξία	Επιφάνειες αποθήκευσης GlassLine	Επιφάνειες αποθήκευσης GlassLine, εκ των οποίων, μία διαιρούμενη
	Αφαιρούμενη επιφάνεια τραπεζιού	Αφαιρούμενη επιφάνεια τραπεζιού
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη
		3 θέσεις για φιάλες
		FlexCube
	DoorStop*	DoorStop*
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε 4 βήματα (+3/+5/+7/+9 °C)	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε 4 βήματα (+3/+5/+7/+9 °C)
	SuperCool	SuperCool
	Συναγερμός πόρτας οπτικός και ηχητικός	Συναγερμός πόρτας οπτικός και ηχητικός
Ντιζάιν	TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED στο εσωτερικό	TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED στο εσωτερικό
	Εσοχή λαβής ή εξωτερική χειρολαβή με μηχανισμό ανοίγματος*	Εξωτερική λαβή με μηχανισμό ανοίγματος*
	Πόρτα/πλευρικό τοίχωμα: Λευκό/λευκό ή ασημί/ασημί*	Πόρτα/πλευρικό τοίχωμα: Λευκό/λευκό ή SmartSteel/ασημί*
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωρίς δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Πάγος	Κατάψυξη 4 αστέρων*	Κατάψυξη 4 αστέρων*

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά **επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.**

Κατάψυξη – Βασικός εξοπλισμός

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	NoFrost*	NoFrost*
	SmartFrost*	SmartFrost*
	FrostProtect	FrostProtect
Άνεση και ευελιξία	Συρτάρια κατάψυξης με γυάλινες πλάκες	Συρτάρια κατάψυξης με γυάλινες πλάκες
	VarioSpace	VarioSpace
		Παγοθήκη
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε 4 βήματα (-16/-18/-20/-28 °C)	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε 4 βήματα (-16/-18/-20/-28 °C)
	SuperFrost	SuperFrost
	Συναγερμός πόρτας οπτικός και ηχητικός	Συναγερμός πόρτας οπτικός και ηχητικός
Ντιζάιν	TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED στην επιφάνεια τραπεζιού	TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED στην επιφάνεια τραπεζιού
	Εσοχή λαβής ή εξωτερική χειρολαβή με μηχανισμό ανοίγματος*	Εξωτερική λαβή με μηχανισμό ανοίγματος
	Πόρτα/πλευρικό τοίχωμα: Λευκό/λευκό ή ασημί/ασημί*	Πόρτα/πλευρικό τοίχωμα: Λευκό/λευκό ή SmartSteel/ασημί*
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωρίς δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά **επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.**



Rsdci 1621
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	95 / 0,260 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	125 l
Όγκος:	Συντήρηση: 109,2 l / Καταψύκτης: 17,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Rci 1621
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	95 / 0,260 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	125 l
Όγκος:	Συντήρηση: 109,2 l / Καταψύκτης: 17,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Rdi 1621
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	125 l
Όγκος:	Συντήρηση: 109,2 l / Καταψύκτης: 17,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Rsdci 1620
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	59 / 0,161 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	141 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕU) 2017/1369 6α κανονισμό.



Rci 1620
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	59 / 0,161 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	141 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Rdi 1620
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	73 / 0,200 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	141 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Rc 1401
Pure

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	91 / 0,249 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	111 l
Όγκος:	Συντήρηση: 96,9 l / Καταψύκτης: 15,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 55 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 2 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED
- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη ****

- Κατάψυξη 4ων αστέρων
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Rc 1400
Pure

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	58 / 0,158 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	125 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 55 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 4 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED
- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕΥ 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



TouchControl

Με ένα μόνο πάτημα του δακτύλου, το επιτραπέζιο ψυγείο μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία +3, +5, +7 ή +9 °C. Εύκολη χρήση και εξοικονόμηση χώρου, με ενσωματωμένο φωτισμό LED – έτσι ώστε να έχετε ακόμη περισσότερο χώρο για τρόφιμα.



Χωνευτή λαβή

Ξεχωριστό και λειτουργικό: Μπορείτε να ανοίξετε τη συσκευή πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την κάθετα ενσωματωμένη και εργονομικά τοποθετημένη λαβή. Επιπλέον, ο μοντέρνος και λιτός σχεδιασμός επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση σε κουζίνες χωρίς χερούλια.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.



Rd 1201
Pure

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	110 / 0,301 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	98 l
Όγκος:	Συντήρηση: 85,2 l / Καταψύκτης: 13,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 50 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 2 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED
- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστερών
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 8 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβή σε εσοχή
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



Rd 1200
Pure

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	71 / 0,194 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	110 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 50 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 4 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED
- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβή σε εσοχή
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕU) 2017/1369 6α κανονισμό.



Re 1000
Pure

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	86 / 0,235 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	92 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	68 / 55 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 2 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED
- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβή σε εσοχή
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



FNsddi 1624
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	148 / 0,405 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	92 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	SmartSteel / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl στον πάγκο εργασίας, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



FNdi 1624
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	148 / 0,405 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	92 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl στον πάγκο εργασίας, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 9 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Fci 1624
Plus

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	110 / 0,301 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	107 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	85 / 60 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl στον πάγκο εργασίας, Touch electronics
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη

- 4 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 15 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Fe 1003
Pure

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	163 / 0,446 kWh ¹
Συνολικός όγκος ² :	75 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Σχεδιασμένο να λειτουργεί στους –15 °C	
Πόρτα / πλαϊνά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	68 / 55 / 60,7 ¹



Χειριστήριο

- TouchControl στον πάγκο εργασίας, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 5 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβή σε εσοχή
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Εντοιχιζόμενες συσκευές



Το δικό σας ανεξάρτητο FreshCenter.

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επισημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων.

Έτσι μπορείτε να τα συγκεντρώσετε όλα σε ένα μέρος: Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, φρεσκάδα ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας με το BioFresh, κρασί πάντα σε τέλεια θερμοκρασία και άνεση χωρίς την ανάγκη απόψυξης με το NoFrost.

Side
by
Side

Δημιουργήστε το δικό
σας κέντρο φρεσκάδας.




Για να αποφευχθεί η συμπύκνωση μεταξύ των συσκευών, οι συσκευές Side-by-Side της Liebherr είναι εξοπλισμένες με ενσωματωμένο θερμαντικό στοιχείο στην οροφή ή/και στα πλευρικά τοιχώματα. Έτσι, μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικά μοντέλα Liebherr χωρίς πρόβλημα, προστατεύοντας παράλληλα τις συσκευές και τα έπιπλα κουζίνας.

Δεν απαιτείται πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση του πλαισίου. Η θέρμανση αποτελεί μέρος του κυκλώματος ψύξης (απορριπτόμενη θερμότητα).



Καταψύκτες με θερμαινόμενες οροφές

Η θερμαινόμενη οροφή επιτρέπει σε καταψύκτες με ύψος εσοχής 72 και 88 cm να συνδυάζονται κάθετα με ψυγείο ή συντηρητή κρασιών σε οποιοδήποτε ύψος εσοχής.




Παράδειγμα συνδυασμού
Επάνω:
Ψυγείο ή συντηρητής κρασιών
Κάτω:
Καταψύκτης



Θερμαινόμενα πλευρικά τοιχώματα
και στις δύο πλευρές

Τα θερμαινόμενα πλευρικά τοιχώματα επιτρέπουν την τοποθέτηση συσκευών και στις δύο πλευρές σε οποιοδήποτε ύψος εσοχής.




Παράδειγμα συνδυασμού
Κέντρο:
Καταψύκτης
Αριστερά ή/και δεξιά:
Ψυγείο ή/και συντηρητής κρασιών



Θερμαινόμενη οροφή και πλευρικά
τοιχώματα

Η θερμαινόμενη οροφή και τα θερμαινόμενα πλευρικά τοιχώματα επιτρέπουν τον συνδυασμό συσκευών προς τα πάνω με συσκευές σε οποιοδήποτε ύψος εσοχής. Συνδυασμοί μέχρι ύψος εσοχής 178 cm είναι δυνατοί και στις δύο πλευρές.



Παράδειγμα συνδυασμού
Επάνω:
Συντηρητής κρασιών WKE
Κάτω:
Καταψύκτης
Αριστερά ή/και δεξιά:
Ψυγείο ή/και συντηρητής κρασιών



IRDdi 5121 ♦ Σειρά Plus

Γράμματα							Αριθμοί				
I R B d i							5 1 7 1				
1	2	3	+	4	+	5	1	+	2	3	4

1	Τύπος	1 + 2	Εσοχή
I	Ενσωματωμένο	35	72 cm
S	Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων (πρώτο γράμμα)	39	88 cm
		40	102 cm
		41	122 cm
		45	140 cm
		48	158 cm
		51	178 cm
		56	194 cm
2	Ομάδες προϊόντων	3	Σειρές
R	Refrigerator (Ψυγείο)	0-1	Pure
C	Combination (Συνδυασμός)	2-4	Plus
F	Freezer (Καταψύκτης)	5-6	Prime
		7-9	Peak
3	Τεχνολογία & Χαρακτηριστικά	4	Προδιαγραφές
B	BioFresh	Ψυγείο	
N	NoFrost	0	χωρίς θάλαμο κατάψυξης
D	Drinks (Καλάθι φιαλών)	1	με θάλαμο κατάψυξης
P	Pull out (Συρόμενα ράφια)		
RC	Refrigerator Cellar (Κελάρι)		
S	Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)		
+	Εσωτερική διακόσμηση		
bs	BlackSteel Interieur		
4	Ενεργειακή κλάση		
a	Ενεργειακή κλάση A		
b	Ενεργειακή κλάση B		
c	Ενεργειακή κλάση C		
d	Ενεργειακή κλάση D		
e	Ενεργειακή κλάση E		
f	Ενεργειακή κλάση F		
g	Ενεργειακή κλάση G		
+	Εξαιρετική απόδοση *		
20	Ενεργειακή κλάση A-20 %		
5	Προδιαγραφές		
i	SmartDeviceBox ενσωματωμένο		
		Συνδυασμός / Καταψύκτης	
		2-8	Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη

* Αναφορικά με την οριακή τιμή της υψηλότερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2029/2016 (από τον Δεκέμβριο του 2023).

Επισκόπηση γκάμας

- Δ Σειρά Peak
- ◊ Σειρά Prime
- ◇ Σειρά Plus
- Σειρά Pure

		New	
		↑ 194 ↓	↑ 178 ↓
Ψυγειοκαταψύκτες			
Πόρτα πάνω στην πόρτα			
BioFresh Professional			
NoFrost/HydroBreeze			ICBNci 5183 159
			ICBNbsci 5173 160
BioFresh			
NoFrost		ICBNci 5663 156	ICBNdi 5163 161
			ICBNbi 5153 162
			ICBNdi 5123 163
SmartFrost			ICBbi 5152 166
			ICBa 5123 165
			ICBbi 5122 167
EasyFresh			
NoFrost			ICNbsci 5173 169
			SICNdi 5153 171
			ICNd 5133 172
			ICNb 5123 174
		ICNd 5603 158	
SmartFrost			ICc 5123 175
Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)			
BioFresh/NoFrost		ICBNSd 5623 157	
BioFresh/SmartFrost			ICBSd 5122 168
EasyFresh/NoFrost			ICNSd 5123 173






		↑ 178 ↓	↑ 158 ↓	↑ 140 ↓	↑ 122 ↓	↑ 102 ↓	↑ 88 ↓
Ψυγεία							
Πόρτα πάνω στην πόρτα							
BioFresh Professional							
HydroBreeze/Fish & Seafood							
		IRBdi 5170 191					
HydroBreeze		IRBAc 5190 185		IRBbsbi 4570 202	IRBbi 4170 209		
		IRBAc 5171 186		IRBci 4571 201	IRBbi 4171 207		
		IRBci 5180 187			IRBbsbi 4170 208		
		IRBbsci 5171 188					
		IRBbsci 5170 189					
		IRBci 5170 190					
BioFresh							
OpenStage							
		IRBPci 5170 183					
		IRBbi 5150 193	IRBdi 4851 200	IRBci 4550 204	IRBci 4150 211	IRBbi 4050 218	
		IRBbi 5151 192			IRBci 4151 210		
		IRBd 5120 199		IRBc 4520 206	IRBc 4120 213	IRBc 4020 219	
		IRBd 5121 198		IRBc 4521 205	IRBc 4121 212		
EasyFresh							
							IRci 3950 223
							IRbi 3951 222
					IRc 4120 215	IRd 4020 221	IRc 3920 225
					IRc 4121 214	IRd 4021 220	IRc 3921 224
							IRd 3900 227
							IRd 3901 226
							IRe 3900 229
							IRe 3901 228
Καλάθι φιαλών							
		IRDdi 5120 197					
		IRDdi 5121 196					
Κελάρι/BioFresh		IRCBc 5121 194					
Κελάρι/EasyFresh		IRCe 5121 195					
Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)							
EasyFresh							
					IRSe 4100 217		IRSe 3900 231
					IRSe 4101 216		IRSe 3901 230



SIFNdi 4556 ◯ Σειρά Prime

Επισκόπηση γκάμας

- △ Σειρά Peak
- ◊ Σειρά Prime
- ◇ Σειρά Plus
- Σειρά Pure

					
Καταψύκτες					
Πόρτα πάνω στην πόρτα					
NoFrost/IceTower/AutoDoor	SIFNAd 5188				
NoFrost/IceTower	SIFNbsdi 5188				
	SIFNdi 5188				
NoFrost	SIFNdi 5178				
		SIFNdi 4556	SIFNdi 4155	IFNCi 3954	IFNbi 3553
				IFNd 3924	
	SIFNe 5108				IFNd 3503
SmartFrost				IFd 3904	
Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)					
NoFrost	SIFNSe 5128				
SmartFrost				IFsd 3904	

Ψυγειοκαταψύκτες



ECBNe 8872

Μοναδικά χαρακτηριστικά των ECBN συσκευών



BioFresh
Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0 °C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας διατηρούν τις βιταμίνες τους για πολύ περισσότερο απ’ ότι σε έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.



Κολώνες φωτισμού LED
Η συσκευή της σειράς PremiumPlus είναι εξοπλισμένη εσωτερικά με δύο κολώνες φωτισμού που με το ειδικό ματ κάλυμμα στο φως δημιουργούν έναν ευχάριστο, αρμονικό τόνο φωτισμού. Συγχρόνως, εξυπηρετούν την εύκολη τοποθέτηση των ραφιών. Στην οροφή, ο ενσωματωμένος φωτισμός, φωτίζει αρμονικά τον χώρο.



Θέση για μπουκάλια πάνω από τα συρτάρια BioFresh
Περιμένετε καλεσμένους και θέλετε να προσφέρετε μερικά ποτά περισσότερο κρύα απ’ ό,τι συνήθως; Η θέση για μπουκάλια είναι έτοιμη για τον σκοπό αυτό πάνω από τα συρτάρια BioFresh: Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα πάνω από τη θέση για μπουκάλια με μία απλή κίνηση – έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ψύξετε με ασφάλεια μπουκάλια σε διάφορα μεγέθη.



IceMaker
Με σταθερή σύνδεση παροχής νερού που σας εφοδιάζει ασταμάτητα με παγάκια κύβους για κάθε περίπτωση. Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή τη βέλτιστη ποιότητα του νερού. Η ηλεκτρονική οθόνη δείχνει πότε το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. Η τεχνολογία NoFrost κρατά τον καταψύκτη συνεχώς παγωμένο.



Τηλεσκοπικές ράγες
Τα συρτάρια στις τηλεσκοπικές ράγες είναι υψηλής ποιότητας, με ομαλή λειτουργία και βολική χρήση, ακόμα και όταν γεμίσει. Εξασφαλίζουν έναν ιδανικό, άνετο χώρο για αποθήκευση τροφίμων.



Προηγμένος ηλεκτρονικός χειρισμός
Το κομψό και απόλυτα ακριβές σύστημα ελέγχου MagicEye με ψηφιακή οθόνη LCD και ο καινοτόμος εύκολος χειρισμός με αφής σας εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια της επιλεγμένης θερμοκρασίας. Με μια απαλή επαφή στην επιφάνεια χειρισμού χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες απλά και εύκολα.

ECBNe 8872

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	E A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	339 / 0,928 kWh
Συνολικός όγκος ² :	522 l
Όγκος:	Συντήρηση: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Καταψύκτης: 160,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	203,2 – 207,2 / 91,5 / ελαχ. 63,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Flex Door System	Soft System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	------------------	-------------

- Χειριστήριο**

 - MagicEye, αφής
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 - FrostControl
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Χώρος ψύξης και BioFresh**



 - PowerCooling
 - Ράφι GlassLine
 - 3 ράφια GlassLine
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής
 - Φωτισμός LED BioFresh
 - 2 συρτάρια BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe
- Κατάψυξη ******

 - 2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
 - IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
 - Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,4 kg
 - Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 2,7 kg
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 17 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**

 - Λαβές μεταφοράς, πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αριστερός/δεξιός μεντεσές σταθερός
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 12 kg;
Κατάψυξη: 10 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕΕ 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



Εντοιχιζόμενες συσκευές

ECBNe 8870

με στήριξη αριστερά ECBNe 8871 -617 με στήριξη δεξιά ECBNe 8870 -001

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	339 / 0,928 kWh
Συνολικός όγκος*:	522 l
Όγκος:	Συντήρηση: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Καταψύκτης: 160,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	203,2 – 207,2 / 91,5 / ελαχ. 63,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Soft System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	-------------

Χειριστήριο

- MagicEye, αφής
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- FrostControl
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling
- Ράφι GlassLine
- 3 ράφια GlassLine
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και οροφής
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe

Κατάψυξη ***

- 2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,4 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 17 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς, πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

Παραγγείλετε τη σωστή στήριξη πόρτας, καθώς αν παραγγείλετε εσφαλμένη στήριξη, μπορεί να αλλάξει μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.





Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 27 kg;

Κατάψυξη: 10 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



ECBNe 7870

με στήριξη αριστερά ECBNe 7871 -617 με στήριξη δεξιά ECBNe 7870 -001

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	304 / 0,832 kWh
Συνολικός όγκος ² :	402 l
Όγκος:	Συντήρηση: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Καταψύκτης: 125,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	39 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	203,2 – 207,2 / 76,2 / ελαχ. 63,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Soft System
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	-------------

Χειριστήριο

- MagicEye, αφής
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- FrostControl
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling
- Ράφι GlassLine
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Κολώνια φωτισμού LED και στις δύο πλευρές
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, και τα δύο ρυθμιζόμενα από HydroSafe σε DrySafe



Κατάψυξη * * *

- 2 συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς, πίσω, Ροδάκια μεταφοράς πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

Παραγγέλτε τη σωστή στήριξη πόρτας, καθώς αν παραγγέλτε εσφαλμένη στήριξη, μπορεί να αλλάξει μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



⬢ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak *

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬢ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak *
Τεχνολογία φρέσκάδας	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
		BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Συρτάρι Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Άνεση και ευελιξία	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
		Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα
		Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
Ντιζάιν		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Βουτυροθήκη	Βουτυροθήκη
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη
	Ράφι μπουκαλιών *	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)		Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι	Παγοθήκη με καπάκι
				FlexSystem
				Δίσκος κατάψυξης
Νερό και παγάκια				
Ντιζάιν	Φωτισμός οροφής ψυγείου	Φωτισμός οροφής ψυγείου	LightTower	LightTower
			Φωτισμός BioFresh-Safe	Φωτισμός BioFresh-Safe
			Φωτισμός κατάψυξης	Φωτισμός κατάψυξης
				Φωτισμός IceMaker
				Φωτισμός ανεμιστήρα
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)		Πίσω τοίχωμα SmartSteel **	Πίσω τοίχωμα SmartSteel	Πίσω τοίχωμα SmartSteel
				Εσωτερική πόρτα SmartSteel
	Διαφανές τζάμι	Διαφανές τζάμι	Σατινέ τζάμι	Σατινέ τζάμι
			Εσωτερικό Glass & Steel	Εσωτερικό Glass & Steel
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
Ντιζάιν	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

* Μη διαθέσιμο σε μοντέλα με εσοχή 194

** Μόνο σε μοντέλα με εσοχή 194

Η διαφοροποίηση του εξοπλισμού επισημαίνεται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Μοναδικά χαρακτηριστικά



BioFresh

Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0 °C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας διατηρούν τις βιταμίνες τους για πολύ περισσότερο απ' ό,τι σε έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.



EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για να διατηρηθούν τα τρόφιμα σας φρέσκα όπως τα αγοράσατε. Χάρη στο στεγανό κλείσιμο του συρταριού, η υγρασία αυξάνεται μέσω των τροφίμων και τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα.



VarioTemp

Το VarioTemp, αλλάζει τα δεδομένα και διευρύνει τη χρήση της κατάψυξης. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ -2 °C και +14 °C και μία νέα ζώνη ψύξης προστίθεται στην κατάψυξη σας. Ιδανική για την προσωρινή αποθήκευση των ποτών και των σνακ κατά τη διάρκεια του πάρτι ή για να αποθήκευσετε μόνιμα τις πατάτες σας.



Οθόνη αφής

Μόνο με την αφή: Χρησιμοποιήστε τη Liebherr συσκευή σας μέσω της οθόνης αφής απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες βρίσκονται πάνω στην οθόνη. Επιλέξτε μία λειτουργία ή ελέγξτε την θερμοκρασία του ψυγείου μόνο με ένα απαλό άγγιγμα.



Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επισημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελ. 136.



Ράφι για μπουκάλια

Περιμένετε καλεσμένους και θέλετε να παγώσετε κάποια ποτά? Το ράφι για μπουκάλια, πάνω από τα BioFresh συρτάρια, υπάρχει για τον σκοπό αυτό: Απλά, αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα που καλύπτει το ράφι και τοποθετήστε ποτά και φιάλες διαφόρων μεγεθών.



DuoCooling

Χάρη στα δύο πλήρως ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης, το DuoCooling φροντίζει ώστε να μην πραγματοποιείται ανταλλαγή αέρα μεταξύ ψυγείου και κατάψυξης. Τα τρόφιμα δεν ξηραίνονται και δεν μεταφέρονται οσμές. Αυτό σημαίνει: πετάτε λιγότερα τρόφιμα στα σκουπίδια, δεν ψωνίζετε τόσο συχνά και εξοικονομείτε χρήματα για απολαμβάνετε περισσότερα.



PowerCooling

Θέλετε να είστε σίγουροι ότι το ψύχος διανέμεται στο ψυγείο σας σχεδόν ομοιόμορφα; Σε αυτό συμβάλλει το σύστημα PowerCooling: Ο ισχυρός και ταυτόχρονα αθόρυβος ανεμιστήρας διανέμει τον κρύο αέρα αποτελεσματικά σε όλο τον χώρο ψύξης.



GlassLine

Η εικόνα υψηλής ποιότητας του εσωτερικού χώρου ολοκληρώνεται από τον διακριτικό γυάλινο εξοπλισμό GlassLine. Τα ράφια από γυαλί ασφαλείας με προστατευτικό τελείωμα από ανοξείδωτο ατσάλι είναι ανθεκτικά στις γρατσουνιές και εύκολα στον καθαρισμό. Το αναδιπλούμενο, γυάλινο slide ράφι προσφέρει εξαιρετική ευελιξία χρήσης.



SoftSystem

Από το πρωινό μέχρι το μεσημέρι - υπάρχει σνακ - υπάρχουν πολλές αφορμές για να ανοίξετε και να ξανακλείσετε το ψυγείο. Και με τη Liebherr συσκευή σας αυτό μπορεί να είναι πραγματικά διασκεδαστικό: Χάρη στο SoftSystem, η πόρτα του ψυγείου κλείνει απαλά με ασφάλεια, χωρίς δυσκολία και αθόρυβα. Συγχρόνως τα αποθηκευμένα μπουκάλια παραμένουν τοποθετημένα στην εσωτερική πόρτα σε ασφαλή όρθια θέση - τίποτα δεν χτυπά και δεν κουνιέται.



FlexSystem

Οι μικροί και ευαίσθητοι καρποί συνηθίζουν να είναι εκτός του οπτικού σας πεδίου στο ψυγείο ή να συνθλίβονται εύκολα. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει το FlexSystem στη συσκευή σας Liebherr: Δύο ευέλικτα τοποθετημένες θήκες προσφέρουν στο συρτάρι BioFresh τάξη και καλή επισκόπηση. Και προστατεύουν με ασφάλεια ακόμα και το μικρότερο βατόμυρο από το να συμπιεστεί ή να αναμειχθεί με άλλα τρόφιμα.



IceMaker

«Έχουμε πάγο;» Με το IceMaker η ερώτηση αυτή περισεύει. Στο IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού, το νερό έρχεται απευθείας από το δίκτυο παροχής. Χάρη στη λειτουργία MaxIce μπορείτε να ετοιμάζετε καθημερινά έως 1,5 kg παγάκια. Ο διαχωριστής για παγάκια βοηθά στον διαχωρισμό του συρταριού σε διάφορα μεγέθη: όπως παγάκια αριστερά, παγωτό δεξιά - ή μόνο παγάκια.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

ICBNci 5663

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος ² :	276 l
Όγκος:	Συντήρηση: 134,0 l / BioFresh: 71,2 l / Καταψύκτης: 71,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	194 – 195 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device			

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αεροθώκη, ρουτροθήκη
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαρπώνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη ***

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



↑
194
↓

ICBNSd 5623

Plus

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	203 / 0,556 kWh
Συνολικός όγκος ² :	273 l
Όγκος:	Συντήρηση: 133,0 l / BioFresh: 70,9 l / Καταψύκτης: 70,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	194 – 195 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμεται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρι οροφής BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο,
- 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών,
- 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη * * * *

- 3 συρτάκια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel



194

Εντοιχιζόμενες συσκευές

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:




Χώρος ψύξης: 19 kg;

Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

ICNd 5603

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	180 / 0,493 kWh
Συνολικός όγκος ² :	284 l
Όγκος:	Συντήρηση: 214,9 l / Καταψύκτης: 70,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	194 – 195 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 5 ράφια GlassLine
- Ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

194



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:


Χώρος ψύξης: 19 kg;

Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

**ICBNci 5183**

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	166 / 0,454 kWh
Συνολικός όγκος ² :	246 l
Όγκος:	Συντήρηση: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Καταψύκτης: 71,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συνεγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αγωγή, βουτυροθήκη
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem
- InfinitySpring για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

Κατάψυξη * * *

- 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel

178



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:



Χώρος ψύξης: 18 kg;

Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Εντοιχιζόμενες συσκευές

ICBNbsci 5173

Peak

↑
178
↓



Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

C

A

B

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

166 / 0,454 kWh

Συνολικός όγκος²:

246 l

Όγκος:

Συντήρηση: 104,5 l / BioFresh: 70,7 l / Καταψύκτης: 71,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Vario Temp

Glass & Steel Interior

Light Tower

Ice Maker

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Smart Device

Χειριστήριο

· 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης

· SmartDeviceBox ενσωματωμένο

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ***

· 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace

· IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED

· Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg

· Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,0 kg

· Φωτισμός LED

· Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h

· Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg

· Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

· Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

· Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

· Αναστρέψιμη πόρτα

· Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

· Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 18 kg;


Κατάψυξη: 12 kg


Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μαγνητική βαλβίδα





160

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

ICBNdi 5163

Prime

↑
178
↓



Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

D

A

B

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

208 / 0,569 kWh

Συνολικός όγκος²:

246 l

Όγκος:

Συντήρηση: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Καταψύκτης: 71,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Vario Temp

Glass & Steel Interior

Light Tower

Ice Maker

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Smart Device

Χειριστήριο

· 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης

· SmartDeviceBox ενσωματωμένο

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ***

· 3 συρτάρια, VarioSpace

· IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

· Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg

· Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,0 kg

· Φωτισμός LED

· Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h

· Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg

· Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

· Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

· Αναστρέψιμη πόρτα

· Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

· Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 18 kg;


Κατάψυξη: 12 kg


Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μαγνητική βαλβίδα





161

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕU) 2017/1369 6α κανονισμό.

Εντοιχιζόμενες συσκευές

ICBNbi 5153

Prime

10

χρόνια εγγύηση κατασκευαστή

178

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

B

A

G

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

132 / 0,361 kWh

Συνολικός όγκος²:

245 l

Όγκος:

Συντήρηση: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Καταψύκτης: 70,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

29 dB(A) / A UltraSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBox, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

Κατάψυξη

- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη με καπακι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 18 kg;
Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

162

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

ICBNdi 5123

Plus

10

χρόνια εγγύηση κατασκευαστή

178

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

D

A

G

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

207 / 0,567 kWh

Συνολικός όγκος²:

244 l

Όγκος:

Συντήρηση: 103,3 l / BioFresh: 70,9 l / Καταψύκτης: 70,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device								

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 18 kg;
Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕU) 2017/1369 6α κανονισμό.

163

Εντοιχιζόμενες συσκευές



ICBa 5123 ♦ Σειρά Plus

Ο ICBa 5123 είναι ο πρώτος εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης στον κόσμο στην ενεργειακή κλάση A.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

ICBa 5123
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: **A**

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **105 / 0,287 kWh**

Συνολικός όγκος²: **255 l**

Όγκος: Συντήρηση: **103,3 l** / BioFresh: **70,9 l** / Καταψύκτης: **81,0 l**

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Ζώνη κλίματος: **SN-T (+10°C έως +43°C)**

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β): **177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0**

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready								

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED

Χειριστήρια BioFresh

- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 11 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 18 kg;
Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Εντοιχιζόμενες συσκευές

164

165

ICBbi 5152
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh
Συνολικός όγκος ² :	256 l
Όγκος:	Συντήρηση: 131,0 l / BioFresh: 71,2 l / Καταψύκτης: 54,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Ultra Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device					

- Χειριστήριο**
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης, BioFresh, κατάψυξης
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh

- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

- Κατάψυξη ******
- 2 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη με καπακι
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη με SmartSteel




178



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 18 kg;
Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



ICBbi 5122
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh
Συνολικός όγκος ² :	255 l
Όγκος:	Συντήρηση: 130,0 l / BioFresh: 70,9 l / Καταψύκτης: 54,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device								

- Χειριστήριο**
- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Παγοθήκη
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

- Κατάψυξη ******
- 2 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




178



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 18 kg;
Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



ICBSd 5122

Plus

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

D

A B

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

182 / 0,498 kWh

Συνολικός όγκος²:

255 l

Όγκος:

Συντήρηση: 130,0 l / BioFresh: 70,9 l / Καταψύκτης: 54,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

32 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 2 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 4 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

168

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

ICNbsci 5173

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

C

A B

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

146 / 0,400 kWh

Συνολικός όγκος²:

255 l

Όγκος:

Συντήρηση: 184,4 l / Καταψύκτης: 71,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 3 συρτάρια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- 3 ράφια φιαλών
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- 1 συρτάρι EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

- Χώρος ψύξης: 18 kg;
- Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

169

Εντοιχιζόμενες συσκευές



SICNdi 5153 ◯ Σειρά Prime



Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επισημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελ. 136.



VarioTemp

Το VarioTemp, αλλάζει τα δεδομένα και διευρύνει τη χύρη της κατάψυξης. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ -2 °C και +14 °C και μία νέα ζώνη ψύξης προστίθεται στην κατάψυξη σας. Ιδανική για την προσωρινή αποθήκευση των ποτών και των σνακ κατά τη διάρκεια του πάρτι ή για να αποθήκευσετε μόνιμα τις πατάτες σας.

SICNdi 5153 Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh
Συνολικός όγκος ² :	254 l
Όγκος:	Συντήρηση: 184,4 l / Καταψύκτης: 70,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- 3 ράφια φιαλών
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- 1 συρτάρι EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Παγοθήκη με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυασμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

178

Side by Side




Εντοιχιζόμενες συσκευές

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 18 kg;
Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.
Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

ICNd 5133

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	183 / 0,501 kWh
Συνολικός όγκος ² :	254 l
Όγκος:	Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 71,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Soft System	Super Silent	Touch-Display
Vario Space	Smart Device ready							

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη ❄️❄️❄️

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- IceMaker με δοχείο νερού
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών:
1,2 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια:
5,0 kg
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:


Χώρος ψύξης: 18 kg;

Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

**ICNSd 5123**

Plus

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh
Συνολικός όγκος ² :	253
Όγκος:	Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 70,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10°C έως +43°C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη θόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης


- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- 3 συρτάρια, VarioSpace
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
6 kg
- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



ICNb 5123
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	111 / 0,304 kWh
Συνολικός όγκος ² :	253 l
Όγκος:	Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 70,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready								

- Χειριστήριο**

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη ******

 - 3 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Χώρος ψύξης**

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - 3 ράφια φιαλών
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




178



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 18 kg;
Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

ICc 5123
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	C A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	146 / 0,400 kWh
Συνολικός όγκος ² :	264 l
Όγκος:	Συντήρηση: 183,3 l / Καταψύκτης: 81,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready								

- Χειριστήριο**

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κατάψυξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη ******


 - 3 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 11 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 6 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Χώρος ψύξης**

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - 3 ράφια φιαλών
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 18 kg;
Κατάψυξη: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

Ψυγεία

Εντοιχιζόμενες συσκευές



IRBbsci 5170 Δ Σειρά Peak

Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



⬢ Σειρά Prime




△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬢ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	
		BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Συρτάρι Fish & Seafood (εσοχή: 178)
Ανεση και ευελιξία	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
		Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα
		Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Βουτυροθήκη	Βουτυροθήκη
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη
		Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες	Θέση για φιάλες
		Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι	Παγοθήκη με καπάκι
				FlexSystem
				AutoDoor
				Συρτάρια OpenStage
Ντιζάιν	Φωτισμός οροφής ή πλαινός φωτισμός ψυγείου	Φωτισμός οροφής ή πλαινός φωτισμός ψυγείου	LightTower	LightTower
			Φωτισμός BioFresh-Safe	Φωτισμός BioFresh-Safe
				Φωτισμός ανεμιστήρα
			Πίσω τοίχωμα SmartSteel	Πίσω τοίχωμα SmartSteel
				Εσωτερική πόρτα SmartSteel
	Διαφανές τζάμι	Διαφανές τζάμι	Σατινέ τζάμι	Σατινέ τζάμι
			Εσωτερικό Glass & Steel	Εσωτερικό Glass & Steel
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i» και AutoDoor)
Νερό				InfinitySpring

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Εντοιχιζόμενες συσκευές

Μοναδικά χαρακτηριστικά




Bio
Fresh



BioFresh με HydroBreeze

Θέλετε να ψύξετε φρούτα και λαχανικά σαν επαγγελματίες; Το HydroBreeze θα σας ενθουσιάσει: Το σύννεφο δροσιάς σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία στο συρτάρι στους 0°C, δημιουργεί επιπλέον συνθήκες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Και προσφέρει ένα οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.



BioFresh

Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0°C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας τα τρόφιμά σας διατηρούν τις βιταμίνες τους για πολύ περισσότερο απ' ό,τι σε έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.



EasyFresh

Εγγύηση για φρέσκα προϊόντα στο σπίτι σας αποτελεί το συρτάρι EasyFresh. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα φρούτα, λαχανικά ή καρπούς: εδώ αποθηκεύονται όλα ιδανικά. Μέσω των τροφίμων η υγρασία αέρα στο συρτάρι αυξάνεται χάρη στο στεγανό κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα.



Καλάθι φιαλών

Η οικογένεια και οι καλεσμένοι του πάρτι σας λατρεύουν τα κρύα ποτά; Συχνά δεν αρκεί η εσωτερική πόρτα του ψυγείου για την ψύξη των μπουκαλιών. Η συσκευή σας Liebherr θα χαρεί να σας βοηθήσει: Στα καλάθια φιαλών υπάρχει πολύ χώρος για μπουκάλια και χάρτινα κουτιά – ή ακόμα και για μια ολόκληρη συσκευασία με μπίρες. Το ράφι τοποθετήσης των καλαθιών αποθηκεύεται επάνω σε τηλεσκοπικές ράβδους και ολισθαίνει απαλά προς τα έξω για εύκολη αφαίρεση.



Καταψύκτης

Αποθηκεύστε εύκολα απόθεμα όπως πατάτες ή ποτά στον καταψύκτη της συσκευής σας Liebherr. Περιέχει ένα αφαιρούμενο καλάθι, μια θήκη αποθήκευσης και ένα συρτάρι. Ο καταψύκτης ανοίγει απαλά με τηλεσκοπικές ράβδους και κλείνει με τη βοήθεια αυτοσυρρόμενου μηχανισμού με απόσβεση κλεισίματος. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 6 και 14°C – αναλόγως ποια τρόφιμα αποθηκεύετε.



SoftTelescopic

Απολαύστε το άνοιγμα των συρταριών BioFresh: Όχι μόνο λόγω των φρέσκων τροφίμων – αλλά και γιατί το άνοιγμα είναι τόσο εύκολο και το κλείσιμο γίνεται αυτόνομα και απαλά. Αυτό το προσφέρουν οι τηλεσκοπικές ράβδοι, επάνω στις οποίες τα συρτάρια εξέρχονται απαλά. Και επειδή εξέρχονται πλήρως, έχετε την καλύτερη επισκόπηση στο περιεχόμενο.



OpenStage

Τώρα έχετε καλή ορατότητα: Τα διαφορετικά ύψη των συρταριών διευκολύνουν την αποθήκευση τροφίμων διαφορετικού μεγέθους. Στο κάτω συρτάρι, οι πρακτικοί διαχωριστές συμβάλλουν στην ασφαλή τοποθέτηση των μπουκαλιών σας. Επιπλέον, χάρη στα διάφανα συρτάρια GlassLine έχετε καλή ορατότητα από κάτω προς τα επάνω με μια ματιά.



PowerCooling

Θέλετε να είστε σίγουροι ότι το ψύχος διανέμεται στο ψυγείο σας σχεδόν ομοιόμορφα; Σε αυτό συμβάλλει το σύστημα PowerCooling: Ο ισχυρός και ταυτόχρονα αθόρυβος ανεμιστήρας διανέμει τον κρύο αέρα αποτελεσματικά σε όλο τον χώρο ψύξης.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

178



Εντοιχιζόμενες συσκευές

IRBPci 5170

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A B G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,274 kWh
Συνολικός όγκος ² :	297 l
Όγκος:	Συντήρηση: 199,0 l / BioFresh: 98,4 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	31 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0


Bio Fresh	Super Cool	Open Stage	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device								

- Χειριστήριο**
 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel

- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - βουτυροθήκη
 - 5 GlassLine συρτάρια OpenStage πλήρους επέκτασης σε τηλεσκοπικές ράγες με SoftTelescopic
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
 - 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕΥ 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.
Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



AutoDoor

Η συσκευή Liebherr σάς λύνει τα χέρια: Χάρη στο AutoDoor, μπορείτε να ανοίγετε το ψυγείο σας μέσω ενός απλού χτυπήματος ή μιας φωνητικής εντολής. Αυτό είναι το πρώτο ψυγείο παγκοσμίως, που ανοίγει και κλείνει εντελώς αυτόματα – η τέλεια κουζίνα χωρίς λαβές. Μπορείτε να επιλέγετε μεμονωμένα την ταχύτητα και τη γωνία ανοίγματος, καθώς και τη χρονική διάρκεια μέχρι το κλείσιμο. Και αν χρειάζεται, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε το ψυγείο επίσης χειροκίνητα ή μέσω smartphone.



BioFresh με HydroBreeze

Θέλετε να ψύξετε φρούτα και λαχανικά σαν επαγγελματίες; Το HydroBreeze θα σας ενθουσιάσει: Το σύννεφο δροσιάς σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία στο συρτάρι στους 0°C, δημιουργεί επιπλέον συνθήκες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Και προσφέρει ένα οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το HydroBreeze ενεργοποιείται κάθε 90 λεπτά για 4 δευτερόλεπτα και για 8 δευτερόλεπτα κατά το άνοιγμα της πόρτας.

IRBac 5190

Peak

με στήριξη αριστερά IRBac 5190 -617 με στήριξη δεξιά IRBac 5190 -001

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,274 kWh
Συνολικός όγκος ² :	296 l
Όγκος:	Συντήρηση: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10°C έως +43°C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,7 – 179,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Auto Door	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device						

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem
- InfinitySpring για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel

Παραγγείτε τη σωστή στήριξη πόρτας, καθώς αν παραγγείλετε εσφαλμένη στήριξη, μπορεί να αλλάξει μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μαγνητική βαλβίδα



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

178



Εντοιχιζόμενες συσκευές

IRBAc 5171

Peak

με στήριξη αριστερά IRBAc 5171 -617 με στήριξη δεξιά IRBAc 5171 -001

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	131 / 0,358 kWh
Συνολικός όγκος ² :	276 l
Όγκος:	Συντήρηση: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Καταψύκτης: 27,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,7 – 179,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Auto Door	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device							

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Κατάψυξη ****

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη με καπακι
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg
- Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel

Παραγγείτε τη σωστή στήριξη πόρτας, καθώς αν παραγγείλετε εσφαλμένη στήριξη, μπορεί να αλλάξει μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

IRBci 5180

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,274 kWh
Συνολικός όγκος ² :	296 l
Όγκος:	Συντήρηση: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device							

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem
- InfinitySpring για μόνιμη παροχή νερού 3/4"

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel





Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μαγνητική βαλβίδα



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

IRBbsci 5171

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	131 / 0,358 kWh
Συνολικός όγκος ² :	276 l
Όγκος:	Συντήρηση: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Καταψύκτης: 27,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device								

- Χειριστήριο

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Χώρος ψύξης και BioFresh

 - PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- Κατάψυξη


 - 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem
 - Κατάψυξη 4ων αστερών, αναστρέψιμη πόρτα
 - Παγοθήκη με καπακι
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg
 - Γυάλινο ράφι
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBbsci 5170

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,274 kWh
Συνολικός όγκος ² :	296 l
Όγκος:	Συντήρηση: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device								

- Χειριστήριο

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Χώρος ψύξης και BioFresh


 - PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBci 5170
Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,274 kWh
Συνολικός όγκος ² :	296 l
Όγκος:	Συντήρηση: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device								

- Χειριστήριο**
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh

- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, εκ των οποίων 1 με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem


- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel



178

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBdi 5170
Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	D A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	124 / 0,339 kWh
Συνολικός όγκος ² :	293 l
Όγκος:	Συντήρηση: 198,1 l / BioFresh: 95,2 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Ultra Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device							

- Χειριστήριο**
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh

- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 Fish & Seafood συρτάρι, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem


- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel



178

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBbi 5151
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh
Συνολικός όγκος ² :	276 l
Όγκος:	Συντήρηση: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Καταψύκτης: 27,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη ****

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη με καπακι
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg
- Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel




178



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBbi 5150
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	80 / 0,219 kWh
Συνολικός όγκος ² :	296 l
Όγκος:	Συντήρηση: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 3 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel




178



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRCBe 5121

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

E

A

B

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

176 / 0,482 kWh

Συνολικός όγκος²:

265 l

Όγκος:

Συντήρηση: 83,0 l / BioFresh: 70,9 l / Κελάρι: 95,9 l / Καταψύκτης: 16,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

35 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κελάρι
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κελάρι

 - Πλήρως επεκτάσιμο συρτάρι, με SoftTelescopic
 - Αναξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας στο θάλαμο κρασιών (+6 °C έως +14 °C)
 - Αφαιρούμενη θήκη για μπουκάλια
- Κατάψυξη ********


 - Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Χώρος ψύξης και BioFresh

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg;
Κελάρι: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

IRCe 5121

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

E

A

B

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

152 / 0,416 kWh

Συνολικός όγκος²:

274 l

Όγκος:

Συντήρηση: 162,2 l / Κελάρι: 95,9 l / Καταψύκτης: 16,0 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

32 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Smart Device ready

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και κελάρι
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κελάρι

 - Πλήρως επεκτάσιμο συρτάρι, με SoftTelescopic
 - Αναξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας στο θάλαμο κρασιών (+6 °C έως +14 °C)
 - Αφαιρούμενη θήκη για μπουκάλια
- Κατάψυξη ********


 - Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Χώρος ψύξης

 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - 3 ράφια φιαλών
 - Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
 - 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 26 kg;
Κελάρι: 12 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRDdi 5121

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	137 / 0,375 kWh
Συνολικός όγκος ² :	286 l
Όγκος:	Συντήρηση: 259,2 l / Καταψύκτης: 27,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Super Silent
- Touch-Display
- Smart Device

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αναγ., FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
- 1 συρτάρι EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο
- Αφαιρούμενο συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο
- 2 αφαιρούμενα καλάρια για μπουκάλια


- 1 ευρύχωρα συρτάρια φρούτων και λαχανικών σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο

Κατάψυξη * * * *

- Κατάψυξη 4ων αστερών, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg
- Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

IRDdi 5120

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	91 / 0,249 kWh
Συνολικός όγκος ² :	309 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Super Silent
- Touch-Display
- Smart Device

Χειριστήριο


- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο
- Αφαιρούμενο συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο
- 2 αφαιρούμενα καλάθια για μπουκάλια
- 1 ευρύχωρα συρτάρι φρούτων και λαχανικών σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

IRBd 5121

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	164 / 0,449 kWh
Συνολικός όγκος ² :	275 l
Όγκος:	Συντήρηση: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Καταψύκτης: 27,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μουσικά, θήκη για αναγ., FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
- 3 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 2 συρτάρια Φρούτων – λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg
- Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

IRBd 5120

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	125 / 0,342 kWh
Συνολικός όγκος ² :	294 l
Όγκος:	Συντήρηση: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 3 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 2 συρτάρια Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




178

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

Εντοιχιζόμενες συσκευές

IRBdi 4851

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	155 / 0,424 kWh
Συνολικός όγκος ² :	238 l
Όγκος:	Συντήρηση: 144,2 l / BioFresh: 67,0 l / Καταψύκτης: 27,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	157,4 – 159 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαίρωνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη με καπακι
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 14 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg
- Γυάλινο ράφι

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel


Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 22 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

**IRBci 4571**

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh
Συνολικός όγκος ² :	207 l
Όγκος:	Συντήρηση: 125,4 l / BioFresh: 66,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συνεργερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αγοσθήκη, βουτουρθήκη
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά & δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic,
1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με
HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών –
Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Κατάψυξη * * *

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη με καπακι
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel


Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 21 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.





Hydro
Breeze



Ατμοσφαιρικός φωτισμός

Το φως δημιουργεί ιδιαίτερους σχεδιαστικούς τόνους – ακόμα και στο ψυγείο σας: με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. Ο περιμετρικός φωτισμός δημιουργεί ιδιαίτερους τόνους στον εσωτερικό χώρο. Και μαζί με το πίσω τοίχωμα στο σχέδιο BlackSteel, καθώς και με τον μαύρο γυαλιστερό ανεμιστήρα δημιουργείται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.



BlackSteel στον εσωτερικό χώρο

Αναβαθμίστε τη σκούρα κουζίνα σας με τις εσωτερικές συσκευές μας BlackSteel. Το πίσω τοίχωμα και η εσωτερική πόρτα εντυπωσιάζουν με επιφάνειες κατασκευασμένες από μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα. Το φινιρίσμα κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων τα καθιστά ανθεκτικά στα δακτυλικά αποτυπώματα. Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία τονίζονται σε BlackSteel για να ολοκληρωθεί η σκοτεινή εμφάνιση. Ένα Liebherr με εσωτερικό BlackSteel ταιριάζει απόλυτα στις σύγχρονες σκούρες κουζίνες και ξεχωρίζει με κομψότητα.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

IRBbsbi 4570

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	B A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	73 / 0,200 kWh
Συνολικός όγκος ² :	224 l
Όγκος:	Συντήρηση: 158,0 l / BioFresh: 66,6 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device								

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh

- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel



140




Εντοιχιζόμενες συσκευές

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 21 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου. Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

IRBci 4550

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	92 / 0,252 kWh
Συνολικός όγκος ² :	224 l
Όγκος:	Συντήρηση: 157,6 l / BioFresh: 67,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελ.α.χ. 55,0



Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αεροθήκη, βουτουροθήκη
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Σωτηρική πλάτη με SmartSteel




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 21 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

**IRBc 4521**

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh
Συνολικός όγκος ² :	206 l
Όγκος:	Συντήρηση: 124,1 l / BioFresh: 66,8 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
- 2 συρτάρις BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη ***

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 21 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBc 4520
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	91 / 0,249 kWh
Συνολικός όγκος ² :	223 l
Όγκος:	Συντήρηση: 156,2 l / BioFresh: 66,8 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

- Χειριστήριο**

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**


 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 5 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 21 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBbi 4171
Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	B A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	94 / 0,257 kWh
Συνολικός όγκος ² :	174 l
Όγκος:	Συντήρηση: 91,8 l / BioFresh: 66,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	31 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
------------------------	--------------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Smart Device

- Χειριστήριο**

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κατάψυξη** ****


 - Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
 - Παγοθήκη με καπακι
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

- Χώρος ψύξης και BioFresh**
- PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα Variboxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBbsbi 4170
Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	72 / 0,197 kWh
Συνολικός όγκος ² :	191 l
Όγκος:	Συντήρηση: 124,4 l / BioFresh: 66,6 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device								

- Χειριστήριο**

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

 - PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με BlackSteel




122



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

IRBbi 4170
Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	72 / 0,197 kWh
Συνολικός όγκος ² :	191 l
Όγκος:	Συντήρηση: 124,4 l / BioFresh: 66,6 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	29 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-telescopic Rails	Ultra Silent	Touch & Swipe-Display
Smart Device								

- Χειριστήριο**

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

 - PowerCooling με Ambilight με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών με HydroBreeze, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών, 1 FlexSystem

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη και πόρτα με SmartSteel




122



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

IRBci 4151

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	118 / 0,323 kWh
Συνολικός όγκος ² :	174 l
Όγκος:	Συντήρηση: 91,5 l / BioFresh: 67,0 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη με καπακι
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

122




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBci 4150

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	91 / 0,249 kWh/year
Συνολικός όγκος ² :	191 l
Όγκος:	Συντήρηση: 124,1 l / BioFresh: 67,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ/Π/Β):	121,6 – 123,1/56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αугоθήκη, βουτυροθήκη
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά
- Φωτισμός LED BioFresh
- 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

122




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRBc 4121

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	118 / 0,323 kWh
Συνολικός όγκος ² :	173 l
Όγκος:	Συντήρηση: 90,9 l / BioFresh: 66,8 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για ααγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

**IRBc 4120**

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	92 / 0,252 kWh
Συνολικός όγκος ² :	189 l
Όγκος:	Συντήρηση: 123,0 l / BioFresh: 66,8 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ/Π/Β):	121,6 – 123,1/56 – 57/ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης και BioFresh

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED
- 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRc 4121

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	95 / 0,260 kWh
Συνολικός όγκος ² :	182 l
Όγκος:	Συντήρηση: 166,5 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, Θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούμενοι
- VarioSafe
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRc 4120

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	65 / 0,178 kWh
Συνολικός όγκος ² :	201 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	27 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 6 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 19 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.




IRSe 4101

Pure

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	149 / 0,408 kWh
Συνολικός όγκος ² :	182 l
Όγκος:	Συντήρηση: 166,5 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης


- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 4 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED και στις δύο πλευρές
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Κατάψυξη * * * *

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




IRSe 4100

Pure

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	101 / 0,276 kWh
Συνολικός όγκος ² :	201 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο


- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκαλία, θήκη για αυγά
- 5 ράφια GlassLine
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh πάνω σε ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



IRBbi 4050
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	74 / 0,202 kWh
Συνολικός όγκος ² :	157 l
Όγκος:	Συντήρηση: 88,6 l / BioFresh: 69,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	102,4 – 104 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

- Χειριστήριο

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης και BioFresh
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
 - Εσωτερική πλάτη με SmartSteel

- Χώρος ψύξης και BioFresh

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - LED πλάκες αριστερά και δεξιά
 - Φωτισμός LED BioFresh
 - 2 συρτάρια BioFresh με SoftTelescopic, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών




102



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

IRBc 4020
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	92 / 0,252 kWh
Συνολικός όγκος ² :	156 l
Όγκος:	Συντήρηση: 88,0 l / BioFresh: 68,7 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	102,4 – 104 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Χώρος ψύξης και BioFresh


 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - Ενσωματωμένο ράφι για μπουκάλια
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 2 συρτάρια BioFresh σε τηλεσκοπικές ράγες, μερικώς αποσυρόμενο, 1 συρτάρι Φρούτων – Λαχανικών, 1 συρτάρι Κρεατικών – Γαλακτοκομικών

102



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕU) 2017/1369 6α κανονισμό.

IRd 4021

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	118 / 0,323 kWh
Συνολικός όγκος ² :	146 l
Όγκος:	Συντήρηση: 130,9 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	102,4 – 104 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- VarioSafe
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός LED στη μία πλευρά
- 1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστερων, αναστρέψιμη πόρτα
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg


Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

IRd 4020

Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	77 / 0,211 kWhWh
Συνολικός όγκος ² :	166 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	102,4 – 104 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
- 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διατρούονται
- VarioSafe
- 3 ράφια φιαλών
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

IRbi 3951
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	75 / 0,205 kWh
Συνολικός όγκος ² :	117 l
Όγκος:	Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	31 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
------------	------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

- Χειριστήριο**

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**


 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Χώρος ψύξης**
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αεροθήκη, βουτυροθήκη
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - 3 ράφια φιαλών
 - Φωτισμός LED στη μία πλευρά
 - 1 συρτάρι EasyFresh

- Κατάψυξη** **** ** ***
- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
 - Παγοθήκη με καπακι
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

IRci 3950
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	60 / 0,164 kWh
Συνολικός όγκος ² :	136 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	27 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
------------	------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

- Χειριστήριο**


 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**

 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Χώρος ψύξης**
- Ράφι GlassLine με θήκη για μπουκάλια, αφαιρούμενα VarioBoxes, ρυθμιζόμενη αεροθήκη, βουτυροθήκη
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - 3 ράφια φιαλών
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 1 συρτάρι EasyFresh

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

IRc 3921
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	94 / 0,257 kWh
Συνολικός όγκος ² :	117 l
Όγκος:	Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------


- Χειριστήριο**
 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Χώρος ψύξης**
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 3 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - 3 ράφια φιαλών
 - Φωτισμός LED στη μία πλευρά
 - 1 συρτάρι EasyFresh

- Κατάψυξη *****
 - Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

IRc 3920
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	60 / 0,164 kWh
Συνολικός όγκος ² :	136 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	27 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0


Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Ultra Silent	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

- Χειριστήριο**
 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Χώρος ψύξης**
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά, FlexCube
 - 4 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
 - VarioSafe
 - 3 ράφια φιαλών
 - Φωτισμός οροφής LED
 - 1 συρτάρι EasyFresh

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.




Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

IRd 3901

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	118 / 0,323 kWh
Συνολικός όγκος ² :	117 l
Όγκος:	Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 3 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED στη μία πλευρά
- 1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη * * * *

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IRd 3900

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	75 / 0,205 kWh
Συνολικός όγκος ² :	136 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	28 dB(A) / A UltraSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 5 ράφια GlassLine
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.




IRe 3901

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	147 / 0,402 kWh
Συνολικός όγκος ² :	117 l
Όγκος:	Συντήρηση: 101,6 l / Καταψύκτης: 16,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας ψύξης
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 3 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED στη μία πλευρά
- 1 συρτάρι EasyFresh

Κατάψυξη ***

- Κατάψυξη 4ων αστέρων, αναστρέψιμη πόρτα
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.




IRe 3900

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	93 / 0,254 kWh
Συνολικός όγκος ² :	136 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4–89 / 56–57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης; οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 4 ράφια GlassLine
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 16 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Καταψύκτες



SIFNdi 4556 ○ Σειρά Prime



Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



⬡ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬡ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Άνεση και ευελιξία		Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
	Οδηγός συρταριών σε γυάλινο ράφι (εσοχή: 72, 88)	Οδηγός συρταριών σε γυάλινο ράφι (εσοχή: 72, 88)	Οδηγός συρταριών σε γυάλινο ράφι (εσοχή: 88)	
	Οδηγός συρταριών σε ενσωματωμένες ράγες που κινούνται (εσοχή: 178)	Οδηγός συρταριών σε ενσωματωμένες ράγες που κινούνται (εσοχή: 178)	Οδηγός συρταριών σε ενσωματωμένες ράγες που κινούνται (εσοχή: 122, 140)	
				Οδηγός συρταριών σε τηλεσκοπικές ράγες
		Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι	Παγοθήκη με καπάκι
		Δίσκος κατάψυξης	Δίσκος κατάψυξης	Δίσκος κατάψυξης
			2 παγοκύστες	2 παγοκύστες
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Ντιζάιν			Φωτισμός	LED
				Φωτισμός IceMaker
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Πάγος				IceTower

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Μοναδικά χαρακτηριστικά



Δίσκος κατάψυξης

Τα κατεψυγμένα μούρα σας πρέπει μετά την απόψυξη να είναι φρέσκα και τραγανά – και όχι να έχουν γίνει κομπόστα; Ο δίσκος κατάψυξης είναι ιδανικός για τέτοια ευαίσθητα τρόφιμα: Διανεμημένα άνετα επάνω στον πλαστικό δίσκο, οι καρποί και τα βότανα καταψύχονται γρήγορα και χωρίς να στριμώχνονται. Μπορείτε εύκολα να αναρτήσετε τον δίσκο κατάψυξης στο συρτάρι κατάψυξης και να τον αφαιρέσετε ξανά.



Παγοθήκη

Η μεγάλη παγοθήκη με καπάκι, γεμίζεται άνετα χάρη στο ευρύχωρο άνοιγμά της. Το συμπαγές καπάκι επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση της παγοθήκης.



IceTower

Χάρη στο απόθεμα 5,7 kg σε παγάκια, το IceTower διασφαλίζει ότι στο πάρτι σας δεν θα τελειώσουν ποτέ τα κρύα ποτά. Το φτυαράκι για παγάκια και η συρόμενη πλάκα σε τηλεσκοπικές ράγες επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στα παγάκια. Με ένα πρόσθετο ράφι κάτω από τον πάγο, δημιουργείται χώρος για μικρές συσκευασίες. Στο διπλανό συρτάρι τοποθετήστε μεγαλύτερες συσκευασίες.



NoFrost

Με το σύστημα NoFrost τα τρόφιμα καταψύχονται με ανακύκλωση ψυχρού αέρα, ενώ η υγρασία του αέρα διοχετεύεται προς τα έξω. Έτσι, στο χώρο της κατάψυξης δε δημιουργείται πάγος και τα τρόφιμα δεν παγώνουν εξωτερικά.



Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επισημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελ. 136.



LED φωτισμός

Ο LED φωτισμός είναι τοποθετημένος πάνω από τα συρτάρια για εξοικονόμηση χώρου. Εξασφαλίζει την καλύτερη παρουσίαση των προϊόντων σας, εξοικονομεί ενέργεια και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.



SoftSystem

Ο ενσωματωμένος μηχανισμός SoftSystem σε λευκό χρώμα εξασφαλίζει απαλό κλείσιμο. Η πόρτα κλείνει αυτόματα όταν ανοίξει σε γωνία γύρω 30°.



Παγοκύστη

Οι παγοκύστες είναι διπλά χρήσιμες – τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και για εξωτερική χρήση. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος συνεχίζουν να ψύχουν τα κατεψυγμένα προϊόντα για κάποιο διάστημα στο εσωτερικό του καταψύκτη. Και στις εκδρομές σας συνοδεύουν ως φορητό ψυγείο για φαγητά και ποτά.



VarioSpace

Θέλετε να αποθηκεύσετε μια πολυώροφη τούρτα-παγωτό μέχρι το καλοκαιρινό πάρτι; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον Liebherr καταψύκτη σας; γιατί γνωρίζει ότι κάποιες φορές χρειάζεστε περισσότερο χώρο και φτιάχτηκε για αυτό. Χάρη στο σύστημα VarioSpace, μπορείτε να αφαιρέσετε μεμονωμένα συρτάρια κατάψυξης και τα ενδιάμεσα γυάλινα ράφια που βρίσκονται από κάτω.



AutoDoor

Η συσκευή Liebherr σας λύνει τα χέρια: Χάρη στο AutoDoor, μπορείτε να ανοίγετε το ψυγείο σας μέσω ενός απλού χτυπήματος ή μιας φωνητικής εντολής. Αυτό είναι το πρώτο ψυγείο παγκοσμίως, που ανοίγει και κλείνει εντελώς αυτόματα – η τέλεια κουζίνα χωρίς λαβές. Μπορείτε να επιλέγετε μεμονωμένα την ταχύτητα και τη γωνία ανοίγματος, καθώς και τη χρονική διάρκεια μέχρι το κλείσιμο. Και αν χρειάζεται, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε το ψυγείο επίσης χειροκίνητα ή μέσω smartphone.



Φτυαράκι πάγου

Με το φτυαράκι πάγου της Liebherr, παίρνετε μια γερή ποσότητα πάγου χωρίς να πέφτει κατά την μεταφορά. Χάρη στη λόξη άκρη και στην εργονομική λαβή τα παγάκια καταλήγουν γρήγορα και εύκολα από το IceTower μέσα στα ποτά σας. Το φτυαράκι, συνδυάζει την αντοχή – φτιαγμένο από σκληρό πλαστικό – με την αισθητική χάρη στη σατινέ, διαφανή, πρασινωπή επιφάνεια του.



Τηλεσκοπικές ράγες

Τα αποσπώμενα συρτάρια πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες υψηλής ποιότητας είναι εύκολα στη χρήση ακόμη και όταν είναι γεμάτα. Προσφέρουν πολλές δυνατότητες αποθήκευσης, βγαίνουν με άνεση και είναι εύκολα στον καθαρισμό.

SIFNAd 5188

Peak

με στήριξη αριστερά SIFNAd 5188 -617 με στήριξη δεξιά SIFNAd 5188 -001

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	D A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ² :	213 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,7 – 179,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Auto Door	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device						

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη ****

- 8 συρτάρια, εκ των οποίων 5 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 12 kg
- 1 παγοκύστες

- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα πλαινά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Παραγγείτε τη σωστή στήριξη πόρτας, καθώς αν παραγγείλετε εσφαλμένη στήριξη, μπορεί να αλλάξει μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

SIFNbsdi 5188

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	D A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ² :	213 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Smart Device							

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

- Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα πλαινά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Διακοσμητικές λεπτομέρειες σε BlackSteel



Κατάψυξη ****

- 8 συρτάρια, εκ των οποίων 5 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED
- Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 12 kg
- 1 παγοκύστες

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 26 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

SIFNdi 5188

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

D

A

G

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

190 / 0,520 kWh

Συνολικός όγκος²:

213 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost

Super Frost

LED

Ice Tower

Ice Maker

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Smart Device

Χειριστήριο

· 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

· SmartDeviceBox ενσωματωμένο

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

· Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού

· Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

· Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές

· Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Κατάψυξη ****

· 8 συρτάρια, εκ των οποίων 5 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace

· IceTower

· IceMaker για μόνιμη παροχή νερού 3/4", φωτισμό LED

· Παραγωγή πάγου εντός 24 ωρών: 0,8 kg

· Μέγιστη χωρητικότητα σε παγάκια: 5,7 kg

· Φωτισμός LED

· Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h

· Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 12 kg

· 1 παγοκύστες

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 26 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

240

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Πλήρως εντοιχιζόμενος καταψύκτης

SIFNdi 5178

Peak

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:

D

A

G

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

190 / 0,520 kWh

Συνολικός όγκος²:

213 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost

Super Frost

LED

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Smart Device

Χειριστήριο

· 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

· SmartDeviceBox ενσωματωμένο

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

· Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού

· Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά

· Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές

· Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Κατάψυξη ****

· 8 συρτάρια, εκ των οποίων 6 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, VarioSpace

· Παγοθήκη με καπακι

· Φωτισμός LED

· Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h

· Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 12 kg

· 1 παγοκύστες

· Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας

· Δίσκος κατάψυξης

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 26 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

241

Εντοιχιζόμενες συσκευές

SIFNSe 5128

Plus

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες) / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

E

A

B

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

237 / 0,649 kWh

Συνολικός όγκος²:

213 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost

Super Frost

Super Silent



Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Χειριστήριο
- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη ****
- 8 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 12 kg
 - Δίσκος κατάψυξης



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

SIFNe 5108

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

E

A

B

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

237 / 0,649 kWh

Συνολικός όγκος²:

213 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

33 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost

Super Frost

Super Silent


Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

- Χειριστήριο
- Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη ****
- 8 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 12 kg



- Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
- Κατάψυξη: 26 kg
- Προσοχή:
- Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

SIFNdi 4556

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	173 / 0,474 kWh
Συνολικός όγκος ² :	156 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη

- 6 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη με καπακι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
- 12 kg
- 1 παγοκύστες
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Θερμαινόμενα πλαιία τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγείοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Κατάψυξη: 21 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν
πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.




SIFNdi 4155

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	165 / 0,452 kWh
Συνολικός όγκος ² :	129 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	121,6 – 122,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0



Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Κατάψυξη * * *

- 5 συρτάκια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη με καπακι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
- 12 kg
- 1 παγοκύστες
- Δίσκος κατάψυξης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Θερμαινόμενα πλαιδιά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για να συνδυαστεί με άλλους ψυγιοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμος αριστερός μεντεσές
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Κατάψυξη: 19 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IFNci 3954
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	122 / 0,334 kWh
Συνολικός όγκος ² :	87 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

- Χειριστήριο

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας


- Κατάψυξη ********

 - 4 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη με καπακι
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
 - Δίσκος κατάψυξης



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 16 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IFNd 3924
Plus

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	D A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	153 / 0,419 kWh
Συνολικός όγκος ² :	87 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας


- Κατάψυξη ********

 - 4 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
 - Δίσκος κατάψυξης



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 16 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IFNbi 3553
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	B A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	94 / 0,257 kWh
Συνολικός όγκος ² :	65 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	71,4 – 73 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

- Χειριστήριο**

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**


 - Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη** ********
- 3 συρτάρια, VarioSpace
 - Παγοθήκη με καπακι
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
 - 1 παγοκύστες
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας
 - Δίσκος κατάψυξης



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 14 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



IFNd 3503
Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	D A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	148 / 0,405 kWh
Συνολικός όγκος ² :	65 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	71,4 – 73 / 56 – 57 / ελαχ. 55,0

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

- Χειριστήριο**

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox: προαιρετικό αξεσουάρ
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**


 - Θέρμανση οροφής για την αντίληψη Side-by-Side
 - Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

- Κατάψυξη** ********
- 3 συρτάρια, VarioSpace
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 10 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 8 kg
 - Πρόσθετος εξοπλισμός από γυαλί ασφαλείας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 14 kg



Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Παρουσίαση γκάμας

- ☒ Σειρά Prime
- ☐ Σειρά Pure

New




Ψυγεία κάτω πάγκου

Σταθερή πόρτα			
BioFresh σε ολόκληρο τον χώρο	SUBa30 375i	258	
EasyFresh	URc 375i	260	URd 365i 265
Φορέας έλξης	URPc 375i	259	URPd 365i 263
Φρούτα/λαχανικά	URc 3700	262	URd 3600 267
Κατάψυξη 4 αστέρων	URc 3701	261	URd 3601 266

Καταψύκτες κάτω πάγκου

Σταθερή πόρτα		
NoFrost	SUFNc 375i	SUFNd 365i 268 270
SmartFrost	SUFc 3703	SUFd 3603 269 271

Μεγαλύτερος χώρος ψύξης



παράδειγμα ψυγείου χωρίς κατάψυξη 4 αστέρων



Εντοιχιζόμενα ψυγεία
κάτω του πάγκου

Τοποθέτηση Side-by-Side

Δημιουργήστε ατομικά κέντρα φρεσκάδας για τους πελάτες σας. Συνδυάστε ένα ψυγείο, ένα ψυγείο κρασιών ή ένα ψυγείο όλο BioFresh δίπλα στον καταψύκτη κάτω από τον πάγκο. Χάρη στην τεχνολογία της Liebherr, δεν υπάρχει συμπύκνωση μεταξύ των συσκευών.

Εντοιχιζόμενα ψυγεία κάτω πάγκου

Βασικός εξοπλισμός

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Prime
82-88	 URd 3600	 URd 3601
	 URd 365i EasyFresh	 URPd 365i
86-92	 URc 3700	 URc 3701
	 SUBa30 375i BioFresh σε ολόκληρο τον χώρο	 URc 375i EasyFresh
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	Θήκη φρούτων/λαχανικών	Συρτάρι EasyFresh*
	Φίλτρο FreshAir	BioFresh σε ολόκληρο τον χώρο*
Άνεση και ευελιξία	Επιφάνειες αποθήκευσης GlassLine	Φίλτρο FreshAir
	Διαχωρισμένο ράφι πόρτας	Επιφάνειες αποθήκευσης GlassLine, εκ των οποίων, μία διαιρούμενη
	Κιβώτιο γενικής χρήσης	Αποσπώμενα διαμερίσματα GlassLine*
	Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών	Διαχωρισμένο ράφι πόρτας*
	Αυγοθήκη	Κιβώτιο γενικής χρήσης κάτω από το συρτάρι EasyFresh
		Πολυμορφική αυγοθήκη
		Βουτυροθήκη
		Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
Ντιζάιν	TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED	Φορέας έλξης με SoftTelescopic*
	Με δυνατότητα Side-by-Side*	Οθόνη Touch & Swipe με ενσωματωμένο φωτισμό LED
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωρίς δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Με δυνατότητα Side-by-Side*
Πάγος	Κατάψυξη 4 αστέρων*	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

* ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού



Διαχωρισμένο ράφι πόρτας
Επιπλέον ευελιξία και άνεση:
Για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση
φιαλών, ποτηριών κ.λπ., τα διαχωρι-
σμένα ράφια πόρτας μπορούν
να μετακινηθούν και να ρυθμιστούν
στο κατάλληλο ύψος.



**Διαμέρισμα φρούτων και
λαχανικών/Κιβώτιο γενικής
χρήσης**
Τα φρέσκα προϊόντα αποθηκεύονται
τακτοποιημένα και ορατά στο πρακτικό
διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών.
Υπάρχει αρκετός χώρος για μικρά είδη
ψύξης στο κιβώτιο γενικής χρήσης από
κάτω. Διαφανές, ευρύχωρο και καθαρί-
ζεται εύκολα.



**EasyFresh – Ιδανικό για
φρούτα και λαχανικά**
Η αποκλειστική τεχνολογία διατήρησης
της φρεσκάδας με ρυθμιζόμενη υγρα-
σία για φρέσκα φρούτα και λαχανικά
είναι πλέον ενσωματωμένη σε όλα τα
επιτραπέζια ψυγεία κάτω πάγκου της
σειράς Prime.



Οθόνη Touch & Swipe
Με την οθόνη Touch & Swipe,
ο χειρισμός είναι ιδιαίτερα εύκολος
και διαισθητικός. Όλες οι λειτουργίες
μπορούν να επιλεγούν, πατώντας και
σύροντας το δάχτυλό σας



Οθόνη αφής
Με ένα απαλό πάτημα του δακτύλου,
το ψυγείο μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα
σε θερμοκρασία 3 °C, 5 °C, 7 °C ή 9 °C.
Το εκλεπτυσμένο ντιζάιν και ο χωνευ-
τός φωτισμός μεγιστοποιεί τον χώρο
ψύξης.



Συρόμενο ράφι
Τα τρόφιμα γλιστράνε τέλεια πάνω
σε τηλεσκοπικά ράφια εύκολης πρό-
σβασης με αυτοσυρόμενο μηχανισμό
και απαλό κλείσιμο. Τα δύο γυάλινα
ράφια με πλήρη επέκταση διασφαλί-
ζουν ότι όλα αποθηκεύονται με
ασφάλεια και βέλτιστη πρόσβαση.

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.

Βασικός εξοπλισμός

	○ Σειρά Pure	○ Σειρά Prime
82-88		
	SUFd 3603	SUFNd 365i
86-92		
	SUFc 3703	SUFNc 375i
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	SmartFrost	NoFrost
Άνεση και ευελιξία	Συρτάρια κατάψυξης με ενσωματωμένο οδηγό	Συρτάρια κατάψυξης με ενσωματωμένο οδηγό
	VarioSpace	VarioSpace
	Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε 4 βήματα (-16/-18/-20/-28 °C)	Αδιαβάθμητη ρύθμιση θερμοκρασίας
	SuperFrost	SuperFrost
Ντιζάιν	Συναγερμός πόρτας οπτικός και ηχητικός	Συναγερμός πόρτας οπτικός και ηχητικός
	TouchControl	Οθόνη Touch & Swipe με ενσωματωμένο φωτισμό LED
	Με δυνατότητα Side-by-Side	Με δυνατότητα Side-by-Side
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωρίς δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού



NoFrost

NoFrost σημαίνει: Ξεχάστε την επίπονη και χρονοβόρα απόψυξη του καταψύκτη, έχετε περισσότερο χρόνο για άλλα πράγματα – και εξοικονομείτε χρήματα.



SmartDevice

Με το SmartDeviceBox – που είναι ήδη ενσωματωμένο στα μοντέλα «i» – μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα κατάστασης εν κινήσει, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SmartPhone και SmartDevice.



VarioSpace

Οι καταψύκτες με NoFrost και SmartFrost με VarioSpace διαθέτουν αφαιρούμενα συρτάρια για ευέλικτη αποθήκευση μεγάλων κατεψυγμένων ειδών.



Οθόνη Touch & Swipe

Ο χειρισμός των μοντέλων Prime είναι πλέον ιδιαίτερα εύκολος και διαισθητικός. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν, πατώντας και σύροντας το δάχτυλό σας. Ο φωτισμός LED είναι ενσωματωμένος για εξοικονόμηση χώρου.



Τοποθέτηση Side-by-Side

Σχεδιάστε εξατομικευμένα κέντρα φρεσκάδας για τους πελάτες σας. Συνδυάστε το ψυγείο, το ψυγείο κρασιού ή ένα ψυγείο όλο BioFresh μαζί με τον καταψύκτη κάτω πάγκου όπως επιθυμείτε. Και χάρη στην τεχνολογία της Liebherr, δεν υπάρχει συμπίκνωση μεταξύ των συσκευών.

SUBa30 375i

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	A A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	44 / 0,120 kWh
Συνολικός όγκος ² :	80 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 56,0

Ultra Efficient A ~30%

Bio Fresh

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe-Display


Smart Device

- Χειριστήριο

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός


BioFresh
 - Φωτισμός LED BioFresh
 - 3 συρτάρια BioFresh πάνω σε ράγες
 - Ο θάλαμος μπορεί να ρυθμιστεί από υγρό σε ξηρό περιβάλλον βάσει αναγκών
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Θερμαινόμενα πλαινά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



URPc 375i

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	C A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	60 / 0,164 kWh
Συνολικός όγκος ² :	133 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 56,0

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Χειριστήριο

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης
 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Βουτυροθήκη
 - 2 ράφια GlassLine επεκτεινόμενα, με ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
 - Χώρος για μπουκάλια, ενσωματωμένο στο χαμηλότερο απόσπασμα
 - Φωτισμός οροφής LED
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού


 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Πλήρως αφαιρούμενο συρτάρι
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

86-92



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



URc 375i

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	60 / 0,164 kWh
Συνολικός όγκος ² :	134 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 56,0

- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Super Silent
- Touch & Swipe-Display
- Smart Device

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αεροθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διααιρούνται
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh
- 1 κιβώτιο γενικής χρήσης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται
κατευθείαν πάνω στην πόρτα του
ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



URc 3701

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	92 / 0,252 kWh
Συνολικός όγκος ² :	115 l
Όγκος:	Συντήρηση: 101,0 l / Καταψύκτης: 14,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 56,0

Super Cool **Super Silent** **Touch Control**

Χειριστήριο

- TouchControl, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 2 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED
- Διαμέρισμα για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 1 κιβώτιο γενικής χρήσης

Κατάψυξη * * *

- Κατάψυξη 4ων αστέρων
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
2 kg




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται
κατευθείαν πάνω στην πόρτα του
ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



URc 3700
Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	60 / 0,164 kWh
Συνολικός όγκος ² :	134 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 56,0

- Super Cool
- Super Silent
- Touch Control

- Χειριστήριο

 - TouchControl, Touch electronics
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας


- Χώρος ψύξης

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
 - 3 ράφια GlassLine
 - Φωτισμός LED
 - Διαμέρισμα για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 1 κιβώτιο γενικής χρήσης



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.

URPd 365i
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	D A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	74 / 0,202 kWh
Συνολικός όγκος ² :	124 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 56,0

- Super Cool
- Soft System
- Soft-Telescopic Rails
- Super Silent
- Touch & Swipe-Display
- Smart Device

- Χειριστήριο

 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Πλήρως αφαιρούμενο συρτάρι
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας


- Χώρος ψύξης

 - PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Βουτυροθήκη
 - 2 ράφια GlassLine επεκτεινόμενα, με ρυθμιζόμενη αυγοθήκη
 - Χώρος για μπουκάλια, ενσωματωμένο στο χαμηλότερο απόσπασμα
 - Φωτισμός οροφής LED



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.



Easy
Fresh

Ψυγείο κάτω πάγκου

URd 365i

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	D A++ A+ A B C D E F G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	74 / 0,202 kWh
Συνολικός όγκος ² :	125 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 56,0

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
------------	------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Χώρος ψύξης

- PowerCooling με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, ρυθμιζόμενη αυγοθήκη, βουτυροθήκη
- 2 ράφια GlassLine, εκ των οποίων 1 διαιρούνται
- Φωτισμός οροφής LED
- 1 συρτάρι EasyFresh
- 1 κιβώτιο γενικής χρήσης

82-88




Εντοιχιζόμενο ψυγείο κάτω πάγκου

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.




² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο) και τον όγκο θαλάμου κατεψυγμένων και διατήρησης φρέσκων προϊόντων με ένα δεκαδικό ψηφίο.
Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

URd 3601

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	115 / 0,315 kWh
Συνολικός όγκος ² :	106 l
Όγκος:	Συντήρηση: 91,9 l / Καταψύκτης: 14,0 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 56,0



Χειριστήριο

- TouchControl, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης


- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 2 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED
- Διαμέρισμα για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 1 κιβώτιο γενικής χρήσης

Κατάψυξη

- Κατάψυξη 4ων αστέρων
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 9 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
2 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται
κατευθείαν πάνω στην πόρτα του
ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

URd 3600

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	74 / 0,202 kWh
Συνολικός όγκος ² :	127 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 56,0



Χειριστήριο


- TouchControl, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

Χώρος ψύξης

- Πλαστικά ράφια πόρτας με θήκη για μπουκάλια, θήκη για αυγά
- 3 ράφια GlassLine
- Φωτισμός LED
- Διαμέρισμα για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 1 κιβώτιο γενικής χρήσης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Χώρος ψύξης: 10 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται
κατευθείαν πάνω στην πόρτα του
ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.

SUFNc 375i
Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	121 / 0,331 kWh
Συνολικός όγκος ² :	80 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 56,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

- Χειριστήριο**
- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - SmartDeviceBox ενσωματωμένο
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
 - PowerCooling



- Κατάψυξη** ****
- 3 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - Παγοθήκη με καπακι
 - Φωτισμός LED
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 10 kg

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 10 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



SUFc 3703
Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	C A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	113 / 0,309 kWh
Συνολικός όγκος ² :	94 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 56,0

Smart Frost	Super Frost	Super Silent	Touch Control	Vario Space
-------------	-------------	--------------	---------------	-------------

- Χειριστήριο**
- TouchControl, Touch electronics
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: ακουστικός



- Κατάψυξη** ****
- 3 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
 - Παγοθήκη
 - Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
 - Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών: 7 kg

- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
- Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα
 - Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:
Κατάψυξη: 10 kg

Προσοχή:
Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται κατευθείαν πάνω στην πόρτα του ψυγείου.
Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



SUFNd 365i

Prime

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	150 / 0,411 kWh
Συνολικός όγκος ² :	74 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 56,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox ενσωματωμένο
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης; οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας; οπτικός και ακουστικός
- PowerCooling

Κατάψυξη

- 3 συρτάκια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 12 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα πλαϊνά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγείοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
- Λαβές μεταφορές, πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Κατάψυξη: 10 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται
κατευθείαν πάνω στην πόρτα του
ψυγείου.

Δε χρειάζονται μεντεσέδες στο ντουλάπι.



SUFd 3603

Pure

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	140 / 0,383 kWh
Συνολικός όγκος*:	87 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 56,0

Smart Frost Super Frost Super Silent Touch Control Vario Space

Χειριστήριο

- TouchControl, Touch electronics
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός

Κατάψυξη * * * *

- 3 συρτάρια πάνω σε ράγες, VarioSpace
- Παγοθήκη
- Χρόνος διατήρησης σε βλάβη: 18 h
- Δυνατότητα κατάψυξης εντός 24 ωρών:
7 kg

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θερμαινόμενα πλαιδιά τοιχώματα και στις δύο πλευρές, κατάλληλα για το συνδυσμό με άλλους ψυγείοκαταψύκτες, καταψύκτες και/ή συντηρητές κρασιού
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας




Μέγιστο βάρος ανά πόρτα:

Κατάψυξη: 10 kg

Προσοχή:

Η πόρτα του επίπλου τοποθετείται
κατευθείαν πάνω στην πόρτα του
ψυγείου.

Δε χρειάζονται μντεσέδες στο ντουλάπι.



Συσκευές συντήρησης κρασιών



Εύρη θερμοκρασίας

+ 5 °C έως + 20 °C

+ 5 °C έως + 20 °C

+ 5 °C έως + 20 °C



2
Zones

3
Zones

Με δύο ή τρεις ζώνες θερμοκρασίας που μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και με ακρίβεια από +5 °C έως +20 °C, οι **κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών** μας προσφέρουν μεγάλη ευελιξία για κάθε χρήση. Αυτό σημαίνει ότι τα ερυθρά κρασιά, τα λευκά κρασιά και οι σαμπάνιες φυλάσσονται σε μία μόνο συσκευή και ταυτόχρονα σε ξεχωριστή για τον κάθε τύπο κρασιού θερμοκρασία, με τις τρεις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Χάρη στις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας και στις ακριβείς ρυθμίσεις της θερμοκρασίας, αυτές οι συσκευές είναι ιδανικές για κάθε ξεχωριστή συλλογή κρασιών.

Εύρος θερμοκρασίας

+ 5 °C έως + 20 °C




1
Zone

Οι **κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών** προσφέρουν συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν σε ένα κελάρι. Στις συσκευές αυτές επικρατεί σταθερή θερμοκρασία σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο. Μπορούν να προσαρμοστούν μεταξύ +5 °C και +20 °C, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να φυλάσσουν ένα μεγάλο αριθμό φιαλών για αποθήκευση και ωρίμανση ενώ παράλληλα μπορούν να διατηρήσουν ένα μεγαλύτερο απόθεμα κρασιού σε θερμοκρασία κατανάλωσης.

Οι **συσκευές μικρών διαστάσεων** προσφέρουν χώρο ψύξης για ειδικές ανάγκες: Το πολύ μικρό απόθεμα κρασιού φαίνεται τέλεια στη συσκευή αποθήκευσης κρασιών. Τα πολύτιμα πούρα αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες στον υγραντήρα.

Μέγεθος φιάλης Bordeaux (0,75 l)

Όλες οι προδιαγραφές χωρητικότητας φιαλών αναφέρονται σε αυτές τις διαστάσεις.



Ελεύθερες συσκευές συντήρησης κρασιού

Συσκευές
μικρών
διαστάσεων


Vinidor Selection	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →	← 42 →
Vinidor	201	201	185	165	145	125	61
GrandCru Selection							
GrandCru							
Perfection							
Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας							
Γυάλινη πόρτα Black		WPgbi 7483 280	WPgbi 5283 282				
		WPgbi 7473 281	WPgbi 5273 283				
		WPgbi 7472 281	WPgbi 5272 283				
Γυάλινη πόρτα BlackSteel			WPbsi 5252 284	WPbsi 5052 285			
Συμπαγής πόρτα BlackSteel			WSbsi 5252 284				

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι φύλαξης κρασιών*

Γυάλινη πόρτα Black			WPbli 5231 291	WPbli 5031 292			
				WPbli 5001 293	WPbli 4601 294	WPbli 4201 295	
Συμπαγής πόρτα μαύρη	WSbli 7731 290		WSbli 5231 290	WSbli 5031 292			
				WSbli 5001 293	WSbli 4601 294	WSbli 4201 295	
Γυάλινη πόρτα ανοξείδωτος							WKes 653 298
Humidor							
							ZKes 453 299

Εντοιχιζόμενοι συντηρητές κρασιού

Εντοιχιζόμενοι
συντηρητές κρασιού
κάτω πάγκου



Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας										
Γυάλινη πόρτα Black/TipOpen	EWTgb 3583	306	EWTgb 2383	308	EWTgb 1683	310	UWgbi 3782	319	UWgbi 3682	323
Γυάλινη πόρτα/διακοσμητική/TipOpen							UWpri 3782	320		
Γυάλινη πόρτα/διακοσμητική							UWpri 3762	321	UWpri 3662	324
							UWpri 3761	322	UWpri 3661	325
	EWTdf 3553	307	EWTdf 2353	309	EWTdf 1653	311				
Γυάλινη πόρτα Black/Χωνευτή λαβή									UWgb 3632	326
									UWgb 3631	327
Κλιματιζόμενοι θάλαμοι φύλαξης κρασιών										
Γυάλινη πόρτα μαύρη /TipOpen						WKEgb 582	312			
Γυάλινη πόρτα ανοξείδωτος						WKEes 553	313			

* Ύψος + μεντεσές πόρτας 3,4 cm
Για τις ακριβείς διαστάσεις της συσκευής, ανατρέξτε στην περιγραφή της συσκευής

Μοναδικά χαρακτηριστικά



TempProtect Plus

Χάρη στο TempProtect Plus, μπορείτε να είστε πάντα ήσυχοι ότι τα κρασιά σας προστατεύονται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, καθώς ο κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιού μετρά διαρκώς τη θερμοκρασία με δύο αισθητήρες θερμοκρασίας.



HumiditySelect

Για να διατηρούνται οι φελλοί σε καλή κατάσταση, η υγρασία στην οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική υγρασία» ή «Υψηλή υγρασία». Αυτό έχει νόημα για το κρασί, επειδή η βέλτιστη υγρασία εξασφαλίζει ότι οι φελλοί παραμένουν υγροί και διατηρούν τις φιάλες σας ερμητικά κλειστές.



UVProtect Plus

Ιδανική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία για μακροχρόνια αποθήκευση και διατήρηση θερμοκρασίας: Το φιμέ γυαλί και η διπλή επίστρωση μετάλλου με τεχνολογία εναπόθεσης υπό κενό προσφέρουν στο κρασί σας εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.




SommelierBoard

Προσθέστε κομψότητα στον χώρο σας, με το SommelierBoard. Παρουσιάστε το κρασί, τα ποτήρια, την κανάτα και τα σκεύη σας με στυλ. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ενσωματωμένο κουτί αποθήκευσης για τον χώρο σερβιρίσματός του.



VibrateSafe

Το κρασί χρειάζεται την ηρεμία του. Γι' αυτό, οι κλιματιζόμενοι συντηρητές κρασιού εγγυώνται ήπια αποθήκευση με ιδιαίτερα αθόρυβους συμπίεστες, ειδικά σχεδιασμένους από τη Liebherr, και σταθερά ξύλινα ράφια από μασίφ ξύλο οξιάς. Αυτό επιτρέπει στο κρασί να ωριμάζει ανενόχλητο.



LightTower

Ζήστε τη μαγεία του φωτισμού στις συσκευές μας με γυάλινη πόρτα. Δύο κάθετοι πύργοι LED φωτίζουν τις φιάλες κρασιού σας σαν έργα τέχνης. Η ένταση είναι δική σας επιλογή.



eDoorLock

Αν υπάρχει κάτι στη ζωή για το οποίο μπορείτε να είστε σίγουροι, είναι το κρασί σας. Η ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας φροντίζει για αυτό – ξεκλειδώνει με την εισαγωγή ενός PIN, αποτρέποντας έτσι τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αυξάνει επίσης την απόδοση, καθώς αυτή η εύχρηστη μέθοδος ξεκλειδώματος σας επιτρέπει να ανοίγετε την πόρτα πιο γρήγορα. Θέλετε ακόμα περισσότερη ασφάλεια; Με την εφαρμογή SmartDevice είστε διαρκώς ενημερωμένοι για το εάν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή.



Ξύλινα ράφια FlexFit

Εύκολη προσαρμογή ραφιών: Τα ρυθμιζόμενα ξύλινα προφίλ των ραφιών αποθήκευσης FlexFit σας επιτρέπουν να επιτυγχάνετε την τέλεια εφαρμογή για κάθε φιάλη – ακόμα μεγέθους Magnum. Ως αποτέλεσμα, η συλλογή κρασιών σας θα φαίνεται πιο τακτοποιημένη από ποτέ και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για την περιστασιακή διαρροή κόκκινου κρασιού, καθώς τα λεκιασμένα προφίλ μπορούν απλά να αντικατασταθούν.



BlackSteel στον εσωτερικό χώρο

Το ιδανικό φόντο για τη συλλογή κρασιών σας: ένα πίσω πάνελ σε BlackSteel. Το εντυπωσιακό μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι προσθέτει αυτό το «κάτι ξεχωριστό» στο εσωτερικό του κλιματιζόμενου συντηρητή κρασιού. Ωστόσο, η εμφάνιση είναι μόνο ένα από τα πλεονεκτήματά του. Το πίσω τοίχωμα εξασφαλίζει επίσης ισορροπημένη κυκλοφορία αέρα και τέλεια ελεγχόμενη υγρασία.



Φίλτρο άνθρακα FreshAir

Για να διασφαλίσετε ότι το κρασί σας μπορεί να ωριμάσει με τη βέλτιστη ποιότητα αέρα, όλοι οι κλιματιζόμενοι συντηρητές κρασιού Liebherr διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα που δεσμεύει αξιόπιστα τις οσμές κάθε είδους. Αυτό σημαίνει ότι το κρασί σας θα διατηρείται αναλλοίωτο. Για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει ως έχει, η Liebherr σας υπενθυμίζει κάθε 6 μήνες να αλλάζετε το φίλτρο, κάτι που μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε μόνοι σας.



Ασφάλεια

Η προστασία μιας συλλογής κρασιών υψηλής ποιότητας απαιτεί υπευθυνότητα. Γι' αυτό, οι συντηρητές κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας της εταιρείας μας είναι εξοπλισμένοι με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτικές ακουστικά και οπτικά προτού καταστραφεί το κρασί.



SmartDeviceBox, τοποθετούμενο εκ των υστέρων




Ο κλιματιζόμενος συντηρητής κρασιού μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε ένα δίκτυο με το SmartDeviceBox. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μέσω smartphone ή να ελέγχετε τη θερμοκρασία και να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις για την κατάσταση.

	Vinidor	Vinidor Selection
Ποιότητα	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας
	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ζώνες: +5 °C έως +20 °C	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ή 3 ζώνες: +5 °C έως +20 °C
	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ανά ζώνη	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας
	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)
	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)
Ευχάριστο κλίμα	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect
		Ένδειξη πραγματικής υγρασίας στον χώρο StorageZone
		Κουτί νερού
Άνεση και ευελιξία	Φίλτρο FreshAir στο διαχωριστικό ζωνών με υπενθύμιση αντικατάστασης	Φίλτρο FreshAir σε κάθε διαχωριστή ζωνών με υπενθύμιση αντικατάστασης
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C
	Διαχωριστής ζωνών με πλαστική θήκη φιαλών, επεκτάσιμος με ξύλινα ράφια FlexFit (αξεσουάρ)	Διαχωριστής ζωνών με ξύλινα ράφια FlexFit
	Ράφι παρουσίασης	Προθήκη φιαλών, ανοξείδωτο ασάλι
	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
Ντιζάιν και Lifestyle	Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενου ύψους (διατίθενται περαιτέρω ράφια ως αξεσουάρ)	Ξύλινα ράφια Flexfit με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic
	Οθόνη: Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 ή 12 γλώσσες * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Οθόνη: Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 12 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		SommelierBoard *
	Φωτισμός οροφής LED ανά ζώνη	LightTower
	Οπίσθιο πάνελ: SmartSteel	Οπίσθιο πάνελ: BlackSteel
Ασφάλεια	Οθόνη αφής (μοντέλα SmartSteel)	
	Οθόνη Touch & Swipe (μοντέλα BlackSteel)	Οθόνη Touch & Swipe, στη γυάλινη πόρτα
	Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)	Φως παρουσίασης
	Αλουμινένια εξωτερική χειρολαβή με μηχανισμό ανοίγματος	Κάθετη χωνευτή λαβή
	Χαμηλός θόρυβος	Χαμηλός θόρυβος
Συνδεσιμότητα*	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
	Υπόδειξη υγρασίας αέρα	Υπόδειξη υγρασίας αέρα
	Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice **	Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice **
Συνδεσιμότητα*	DisplayLock	DisplayLock
	eDoorLock, ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας	eDoorLock, ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας
	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox) *	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)
	Φως παρουσίασης **	Φως παρουσίασης **
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C **	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C **
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής **	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής **

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά **επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.**

* ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο

** μέσω της εφαρμογής SmartDevice

Vinidor	Vinidor Selection
BlackSteel 60 cm	GlassBlack 60 cm
	
WPbsi 5052	WPgbi 5272
 max. 131	 Max 106
WPbsi 5252	WPgbi 5273
 Max 155	 Max 104
WSbsi 5252	WPgbi 5283
 Max 155	 Max 85
	GlassBlack 70 cm
	
	WPgbi 7472
	 Max 204
	WPgbi 7473
	 Max 182
	WPgbi 7483
	 Max 149

Σε μοντέλα πλάτους 60 cm: Βάθος συσκευής 67,5 cm

Σε μοντέλα πλάτους 70 cm: Βάθος συσκευής 76,4 cm

Ελεύθεροι κλιματιζόμενοι
θάλαμοι κρασιών



SommelierBoard

Προσθέστε κομψότητα στον χώρο σας, με το SommelierBoard. Αυτό το εκλεπτυσμένο σετ παρουσιάζει όλο το κρασί, τα ποτήρια, την κανάτα και τα σκεύη σας με έναν εκλεπτυσμένο τρόπο. Όχι μόνο φαίνεται εκπληκτικό, αλλά προσφέρει επίσης πρακτικότητα με το ενσωματωμένο κουτί αποθήκευσης και την ειδική επιφάνεια εργασίας για το άνοιγμα και το σερβίρισμα κρασιού.



Ξύλινα ράφια FlexFit

Εύκολη προσαρμογή ραφιών: Τα ρυθμιζόμενα ξύλινα προφίλ των ραφιών αποθήκευσης FlexFit σάς επιτρέπουν να επιτυγχάνετε την τέλεια εφαρμογή για κάθε φιάλη – ακόμα μεγέθους Magnum. Ως αποτέλεσμα, η συλλογή κρασιών σας θα φαίνεται πιο τακτοποιημένη από ποτέ και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για την περιστασιακή διαρροή κόκκινου κρασιού, καθώς τα λεκιασμένα προφίλ μπορούν απλά να αντικατασταθούν.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.



WPgbi 7483
Vinidor Selection

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	144 / 0,394 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	149 ³
Συνολικός όγκος ² :	561 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹

3 Zones	Tamp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Steel Interior	Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 3 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 3 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 11 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



WPgbi 7473
Vinidor Selection

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	144 / 0,394 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	182 ³
Συνολικός όγκος ² :	561 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹

3 Zones	Tamp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 3 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 3 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 12 ράφια, εκ των οποίων 9 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).
³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Ελεύθεροι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών



WPgbi 7472
Vinidor Selection

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	145 / 0,397 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	204 ³
Συνολικός όγκος ² :	575 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹

2 Zones	Tamp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες



HumiditySelect

Για να διατηρούνται οι φελλοί σε καλή κατάσταση, η υγρασία στην οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική υγρασία» ή «Υψηλή υγρασία». Αυτό έχει νόημα για το κρασί, επειδή η βέλτιστη υγρασία εξασφαλίζει ότι οι φελλοί παραμένουν υγροί και διατηρούν τις φιάλες σας ερμητικά κλειστές.



Φίλτρο άνθρακα FreshAir

Για να διασφαλίσετε ότι το κρασί σας μπορεί να ωριμάσει με τη βέλτιστη ποιότητα αέρα, όλοι οι κλιματιζόμενοι συντηρητές κρασιού Liebherr διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα που δεσμεύει αξιόπιστα τις οσμές κάθε είδους. Αυτό σημαίνει ότι το κρασί σας θα διατηρείται αναλλοίωτο. Για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει ως έχει, η Liebherr σας υπενθυμίζει κάθε 6 μήνες να αλλάζετε το φίλτρο, κάτι που μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε μόνοι σας.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.



WPgbi 5283
Vinidor Selection

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	126 / 0,345 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	85 ³
Συνολικός όγκος ² :	357 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹

3 Zones	Tamp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Steel Interior	Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 3 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 3 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 10 ράφια, εκ των οποίων 7 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια.



WPgbi 5273
Vinidor Selection

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	126 / 0,345 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	104 ³
Συνολικός όγκος ² :	357 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹

3 Zones	Tamp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 3 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 3 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 11 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).
³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



WPgbi 5272
Vinidor Selection

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	127 / 0,347 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	106 ³
Συνολικός όγκος ² :	367 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	35 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹

2 Zones	Tamp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Smart Device	

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετη λαβή σε εσοχή
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED πλάκες αριστερά και δεξιά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες



WPbsi 5252
Vinidor

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	127 / 0,347 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	155 ³
Συνολικός όγκος ² :	367 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από BlackSteel / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe-Display	Presentation Board	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED φωτισμός μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 8 ράφια, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης



WSbsi 5252
Vinidor

Ενεργειακή κλάση:	E A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,274 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	155 ³
Συνολικός όγκος ² :	349 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	Συμπαγής πόρτα, BlackSteel / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe-Display	Presentation Board	Smart Device					

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED φωτισμός
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 8 ράφια, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης



WPbsi 5052
Vinidor

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	123 / 0,337 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	131 ³
Συνολικός όγκος ² :	319 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από BlackSteel / BlackSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	165,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe-Display	Presentation Board	Smart Device				

Χειριστήριο

- 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πάνω στην πόρτα, Touch & Swipe
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς, μπρος και πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- LED φωτισμός μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 7 ράφια, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0,75 lt) NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



VibrateSafe

Το κρασί χρειάζεται την ηρεμία του. Γι' αυτό, οι κλιματιζόμενοι συντηρητές κρασιού εγγυώνται ήπια αποθήκευση με ιδιαίτερα αθόρυβους συμπιεστές, ειδικά σχεδιασμένους από τη Liebherr, και σταθερά ξύλινα ράφια από μασίφ ξύλο οξιάς. Αυτό επιτρέπει στο κρασί να ωριμάζει ανενόχλητο.



SmartDeviceBox, τοποθετούμενο εκ των υστέρων

Ο κλιματιζόμενος συντηρητής κρασιού μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε ένα δίκτυο με το SmartDeviceBox. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μέσω smartphone ή να ελέγχετε τη θερμοκρασία και να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις για την κατάσταση.

Μοναδικά χαρακτηριστικά



TempProtect Plus

Διπλή προστασία. Με το TempProtect Plus, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού μας μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία με δύο αισθητήρες. Η λειτουργία αυτή σας προσφέρει διπλή σιγουριά ότι τα κρασιά σας προστατεύονται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή μόλις ένας από τους αισθητήρες ανιχνεύσει μια κρίσιμη αλλαγή στη θερμοκρασία, σας ειδοποιεί έτσι ώστε να αναλάβετε γρήγορα δράση.



Έλεγχος υγρασίας

Με τη λειτουργία HumiditySelect, η υγρασία των GrandCru συσκευών μπορεί να προσαρμοστεί σε δύο στάδια: αφύγρανσης ή ύγρανσης. Οι GrandCru Selection συσκευές είναι εξοπλισμένες με HumidityControl. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της υγρασίας όπως απαιτείται, εντός του εύρους από 50 % έως 80 % RH*. Εάν η τιμή πέσει κάτω από 50 % RH*, η συσκευή το επισημαίνει.



UVProtect Plus

Τριπλή προστασία. Για μακροχρόνια αποθήκευση, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού με γυάλινη πόρτα προσφέρουν προστασία από την υπερύωδη ακτινοβολία δίχως προηγούμενο: τρία προστατευτικά στρώματα που αποτελούνται από φιμέ γυαλί και διπλή επίστρωση μετάλλου με τεχνολογία εναπόθεσης υπό κενό. Γνωστή ως επίστρωση Low-E, παρέχει στο κρασί σας εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία.



EasyFill

Αφήστε την να ελαφρύνει το φορτίο για εσάς. Το βοήθημα φόρτωσης EasyFill διασφαλίζει ότι η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού παραμένει ανοιχτή όταν η γωνία ανοίγματος είναι πάνω από 90°, για ιδιαίτερα εύκολο γέμισμα. Και χάρη στον μηχανισμό SelfClosing, η πόρτα κλείνει μόνη της όταν η γωνία ανοίγματος είναι μικρότερη από 90° – πάντα τόσο απαλά όσο χρειάζεται για τα πολύτιμα κρασιά σας.



VibrateSafe

Το κρασί χρειάζεται την ηρεμία του. Γι αυτό οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού εγγυώνται εξαιρετικά «ευγενική» αποθήκευση με ιδιαίτερα αθόρυβους συμπίεστες, ειδικά σχεδιασμένους από τη Liebherr, και σταθερά ξύλινα ράφια από μασίφ ξύλο οξιάς. Αυτό επιτρέπει στο κρασί να ωριμάζει ανενόχλητο.



LightColumn, μονή

Για τέλεια ανάδειξη του κρασιού σας, ο φωτισμός LED LightColumn εκτείνεται από την κορυφή μέχρι το κάτω μέρος της συσκευής σας με γυάλινη πόρτα. Φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού GrandCru Selection. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσί-ασης ρυθμιζόμενης έντασης, που αναδεικνύει άρτια τη συλλογή κρασιών σας ακόμα και όταν η πόρτα είναι κλειστή.



Μηχανική κλειδαριά πόρτας

Κρατήστε τους θησαυρούς σας μόνο για εσάς. Οι συλλογές κρασιών αποτελούν συνήθως πολύτιμες επενδύσεις και ως εκ τούτου πρέπει να προστατευό-νται. Μια μηχανική κλειδαριά πόρτας διασφαλίζει ότι έχετε πάντα τον έλεγχο του ποιος έχει πρόσβαση στα κρασιά στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιού GrandCru Selection. Η κλειδαριά είναι χωνευτή και αφομοιώνεται διακριτικά στο συνολικό ντιζάιν.



Αντικριστή τοποθέτηση για μέγιστη χωρητικότητα φιαλών

Μέγιστη χωρητικότητα. Ο κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιού Liebherr διευκολύνει επίσης την οργάνωση μιας συλλογής κρασιών που εμπλουτίζεται συνεχώς. Για να εκμεταλλευτείτε πλή-ρως τη χωρητικότητά του, το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φιάλες κρασιού να μπορούν να αποθηκεύονται αντικριστά στα ξύλινα ράφια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για αποθέματα κρασιού που εμπλουτίζο-νται συνεχώς. Μην διστάσετε λοιπόν να συνεχίσετε να συλλέγετε.



Πάνελ πίσω τοιχώματος: μέταλλο, γκρι γραφίτη

Εσωτερικό αντάξιο του κρασιού σας. Με τον συνδυασμό ξύλινων ραφιών και κομψού μεταλλικού πάνελ στο πίσω τοίχωμα σε γκρι γραφίτη, το εσωτερικό του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού GrandCru κερδίζει τις εντυπώσεις ακόμα και όταν είναι άδειο. Το πάνελ του πίσω τοιχώματος δεν αποτελεί απλώς στοιχείο ντιζάιν, αλλά επιτρέπει επίσης τη σωστή κυκλοφορία του αέρα διατηρώντας το κρασί μακριά από την τεχνολογία που κρύβεται από πίσω με στυλ.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Για να διασφαλίσете ότι το κρασί σας μπορεί να ωριμάσει με τη βέλτιστη ποιότητα αέρα, όλοι οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού Liebherr διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα που δεσμεύει αξιόπιστα τις οσμές κάθε είδους. Αυτό σημαίνει ότι το μπουκέτο του κρασιού σας θα διατηρείται αναλλοίωτο. Για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει ως έχει, η Liebherr σας υπενθυμίζει κάθε 6 μήνες να αλλάζετε το φίλτρο, κάτι που μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε μόνοι σας.



Συναγερμός πόρτας

Σε εγρήγορση με κάθε άνοιγμα. Εάν η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού παραμένει ανοιχτή για περισ-σότερα από 60 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται ο συναγερμός της πόρτας. Ο συναγερμός της πόρτας εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση που συνοδεύεται από παλλόμενο φωτισμό της συσκευής. Αυτό σας επιτρέπει να αντιδράσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να διατηρήσετε τις βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης για τα κρασιά σας.



SmartDevice

Παρακολουθήστε το κρασί σας όπου κι αν βρίσκεστε. Όλοι οι νέοι κλιματιζό-μενοι θάλαμοι κρασιού υποστηρίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο ή μπορούν να ενσωματωθούν στο έξυπνο σπίτι μέσω του κουτιού SmartDevice. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείτε τα πλεονεκτή-ματα της εφαρμογής SmartDevice και έχετε πρόσβαση στη συσκευή σας από οπουδήποτε. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εν κινήσει, να δείτε τη θερ-μοκρασία και να λάβετε πληροφορίες ασφαλείας στο smartphone σας.

Ελεύθεροι θάλαμοι συντήρησης κρασιών



WSbli 7731
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:	E A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	102 / 0,279 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	324 ³
Συνολικός όγκος ² :	628 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch- Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή αλουμινίου
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Φωτισμός οροφής LED
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 7 ράφια



WSbli 5231
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:	E A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	96 / 0,263 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	229 ³
Συνολικός όγκος ² :	433 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch- Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή αλουμινίου
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Φωτισμός οροφής LED
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 6 ράφια



WPbli 5231
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	115 / 0,315 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	229 ³
Συνολικός όγκος ² :	442 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch- Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή αλουμινίου
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Φωτισμός LED στη μία πλευρά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 6 ράφια

Ελεύθεροι θάλαμοι συντήρησης κρασιών



WPbli 5231 GrandCru Selection



LightColumn, μονή

Για τέλεια ανάδειξη του κρασιού σας, ο φωτισμός LED LightColumn εκτείνεται από την κορυφή μέχρι το κάτω μέρος της συσκευής σας με γυάλινη πόρτα. Φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού GrandCru Selection. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσίασης ρυθμιζόμενης έντασης, που αναδεικνύει άρτια τη συλλογή κρασιών σας ακόμα και όταν η πόρτα είναι κλειστή.

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια. ² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕΥ 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο). ³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

*Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγεια, για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



WPbli 5031
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	111 / 0,304 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	196 ³
Συνολικός όγκος ² :	385 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch-Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device		

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή αλουμινίου
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Φωτισμός LED στη μία πλευρά μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 5 ράφια



WSbli 5031
GrandCru Selection

Ενεργειακή κλάση:	E A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	97 / 0,265 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	196 ³
Συνολικός όγκος ² :	378 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή αλουμινίου
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 50 % και 80 % RH*
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Φωτισμός οροφής LED
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 5 ράφια



WPbl 5001
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	113 / 0,309 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	196 ³
Συνολικός όγκος ² :	385 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή, μαύρη
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- Φωτισμός οροφής LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 5 ράφια



WSbl 5001
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:	E A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	97 / 0,265 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	196 ³
Συνολικός όγκος ² :	378 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή, μαύρη
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- Φωτισμός οροφής LED
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 5 ράφια

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια. ² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).

³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm). ^{*} Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγειο, για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.



WPbi 4601
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:	F A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	111 / 0,304 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	166 ³
Συνολικός όγκος ² :	328 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή, μαύρη
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- Φωτισμός οροφής LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 5 ράφια



WSbi 4601
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:	E A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	84 / 0,230 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	166 ³
Συνολικός όγκος ² :	322 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή, μαύρη
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- Φωτισμός οροφής LED
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 5 ράφια



WPbi 4201
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:	E A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	95 / 0,260 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	141 ³
Συνολικός όγκος ² :	272 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα, πλαίσιο μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή, μαύρη
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- Φωτισμός οροφής LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 4 ράφια



WSbi 4201
GrandCru

Ενεργειακή κλάση:	D A G ¹
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	76 / 0,208 kWh ¹
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	141 ³
Συνολικός όγκος ² :	267 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	38 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλαιίνα τοιχώματα:	Συμπαγής πόρτα, μαύρο / Μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Χειριστήριο

- Μονόχρωμη οθόνη LCD πάνω στην πόρτα, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λεπτή λαβή, μαύρη
- Λαβές μεταφοράς, πίσω
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
- Φωτισμός οροφής LED
- ΡυθμιζόμενοςΕξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 4 ράφια

¹ Για την επίτευξη της δηλωμένης κατανάλωσης ενέργειας να χρησιμοποιούνται τα διαχωριστικά που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευή. Με τα διαχωριστικά αυτά αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 1,5 εκ. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τα διαχωριστικά, καταναλώνει όμως περισσότερη ενέργεια. ² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).

³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm). Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

Συσκευές μικρών διαστάσεων





Φωτισμός LED

Ο WKes 653 είναι εξοπλισμένος με φωτισμό LED, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί για τη βέλτιστη παρουσίαση των καλύτερων κρασιών. Επειδή οι λυχνίες LED παράγουν μόνο ελάχιστη θερμότητα και δεν εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία, τα κρασιά μπορούν να εκτίθενται στο σωστό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να καταστρέφονται.



Συρτάρι σκευών

Το πρακτικό συρτάρι σκευών προορίζεται για τη φύλαξη των αξεσουάρ κρασιού ή για την αποθήκευση συνοδευτικών, όπως σοκολάτες, που καταναλώνονται, μαζί με το κρασί που σερβίρεται, στη σωστή θερμοκρασία.



WKes 653

GrandCru

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	78 / 0,213 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	12 ³
Συνολικός όγκος ² :	48 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	37 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN (+10°C έως +32°C)
Πόρτα / πλαιιά τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ασάλλι και SmartSteel / Ανοξείδωτο ασάλλι με SmartSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ / Π / Β):	61,2 / 42,5 / 47,8



Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 3 ράφια
- Σურτάρι των αξεσουάρ

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- HardLine
- Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο
- Δεξιός μεντεσές σταθερός
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

**ZKes 453**

Humidor

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος:	39 l
Επίπεδο θορύβου:	40
Ζώνη κλίματος:	N (+16 °C έως +32 °C)
Πόρτα / πλαινά τοιχώματα:	Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι και SmartSteel / Ανοξείδωτο ατσάλι με SmartSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Π/Β):	61,2 / 42,5 / 47,8



Χειριστήριο

- LCD οθόνι εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλειδίωμα για παιδιά

Humidor

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +16 °C έως +20 °C
- Εύρος υγρασίας, ρυθμιζόμενο μέσω μέση 68 % έως 75 %
- Σύστημα ανακαίνδυσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από ισπανικό ξύλο δρεδρου
- 2 ράφια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- HardLine
- Κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο
- Διεξόξ μεντεσές σταθερός
- 2 κουτιά παρουσίασης
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας

³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm). Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6α κανονισμό.



Ηλεκτρονικός έλεγχος

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος υψηλής ακρίβειας επιτρέπει τη ρύθμιση θερμοκρασίας από +16 °C έως +20 °C.
Εύρος υγρασίας, ρυθμιζόμενος μεταξύ 68 % έως 75 %.



Φωτισμός LED

Ο υγραντήρας Liebherr έχει φωτισμό LED με dimmer, ενσωματωμένο στη γυάλινη πόρτα. Καθώς τα LED εκπέμπουν σχεδόν καθόλου θερμότητα, τα πούρα μπορούν να έχουν άριστη παρουσίαση με το σωστό φωτισμό και αποθήκευση μακράς περιόδου χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητά τους.

Εντοιχιζόμενοι συντηρητές κρασιού



Βασικός εξοπλισμός

	Εντοιχιζόμενοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών GrandCru	Εντοιχιζόμενοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών Vinidor
Ποιότητα	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 1 ζώνη: +5 °C έως +20 °C	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ζώνες: +5 °C έως +20 °C
	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ανά ζώνη
	Διπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect)	Διπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect)
	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)
	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
Ευχάριστο κλίμα	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect
	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
Άνεση και ευελιξία		Διαχωριστής ζωνών με πλαστική θήκη φιαλών
		Ράφι παρουσίασης
		Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
	Ξύλινα ράφια, μερικών πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	Ξύλινα ράφια, μερικών πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
Ντιζάιν και Lifestyle	Φωτισμός οροφής LED, δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης, ρυθμιζόμενη ένταση* και LightColumn* και στις δύο πλευρές	Φωτισμός οροφής LED ανά ζώνη, δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης και ρυθμιζόμενη ένταση
	Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό	Οπίσθιο πάνελ: BlackSteel
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής
	Φως παρουσίασης, ρυθμιζόμενης έντασης*	Φως παρουσίασης, ρυθμιζόμενης έντασης
	Αλουμινένια εξωτερική λαβή, εσοχή λαβής ή χωρίς λαβή (TipOpen)*	Άνοιγμα χωρίς λαβή, χάρη στην τεχνολογία TipOpen*
		Διακοσμητικό*
Ασφάλεια	TempProtect	TempProtect
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
	Οπτικός και ηχητικός συναγερμός στην οθόνη	Οπτικός και ηχητικός συναγερμός στην οθόνη


* ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο



EWTdf 3553 Vinidor

Συσκευές συντήρησης κρασιών

Μοναδικά χαρακτηριστικά



Γυάλινη πόρτα

Η γυάλινη πόρτα χωρίς λαβές εγγυάται την τέλεια ενσωμάτωση σε έναν χώρο κουζίνας χωρίς λαβές. Όχι μόνο παρέχει UV προστασία που μπορείτε να εμπιστευτείτε αλλά και εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα και παρουσίαση των αποθηκευμένων κρασιών.



Αθόρυβες συσκευές

Οι αθόρυβες συσκευές είναι ιδιαίτερα αθόρυβες λόγω του σχεδιασμού τους και των χαμηλού θορύβου συστατικών με τα οποία φτιάχνονται. Έως σήμερα, είναι οι πιο αθόρυβες συσκευές στην κατηγορία τους.



Τεχνολογία TipOpen

Η γυάλινη πόρτα χωρίς λαβές εγγυάται την τέλεια ενσωμάτωση σε έναν χώρο κουζίνας χωρίς λαβές. Όχι μόνο παρέχει UV προστασία που μπορείτε να εμπιστευτείτε αλλά και εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα και παρουσίαση των αποθηκευμένων κρασιών. Η τεχνολογία TipOpen ανοίγει την γυάλινη πόρτα 7 εκ. με ένα ελαφρύ σπρώξιμο. Αν η πόρτα δεν ανοίξει περαιτέρω μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, θα κλείσει ξανά με το soft-closing system.



Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

Το καινοτομικό ηλεκτρονικό σύστημα αφής με οθόνη LCD εξασφαλίζει την διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας στις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Η ψηφιακή οθόνη σας ειδοποιεί για τις ρυθμίσεις με ακρίβεια μέχρι ενός βαθμού Κελσίου. Με μια απαλή επαφή στην οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες εύκολα και άνετα.



LED φωτισμός

Κάθε ζώνη συντήρησης διαθέτει με φωτισμό LED που μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι μόνιμα αναμμένος. Ο φωτισμός αυτός εκπέμπει ελάχιστη θερμότητα και έτσι τα κρασιά μπορούν να παρουσιάζονται για μια μακρόχρονη περίοδο, χωρίς αυτό να αλλάζει τα χαρακτηριστικά τους.



SoftSystem

Το μοναδικό σύστημα απαλού κλεισίματος πόρτας SoftSystem προσφέρει ασφάλεια και άνεση. Ενσωματωμένο στην πόρτα, το SoftSystem εξασθενίζει την κίνηση σε κάθε κλείσιμο της πόρτας και εγγυάται ένα ιδιαίτερα απαλό κλείσιμο. Επιπλέον, η πόρτα κλείνει αυτόματα από μία γωνία ανοίγματος περίπου 30°.



Ράφι παρουσίασης

Το ράφι παρουσίασης είναι ιδανικό για τη διατήρηση ανοιχτών μπουκαλιών στην τέλεια θερμοκρασία χωρίς τον κίνδυνο διαρροών.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir καθαρίζει τον αέρα που κυκλοφορεί και αφαιρεί τις οσμές. Αλλάζει εύκολα και εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα του αέρα.



Συρτάρι αποθήκευσης αξεσουάρ κρασιού

Το συρτάρι αποθήκευσης αξεσουάρ κρασιού μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τον συντηρητή κρασιού της σειράς WKE (περιλαμβάνει 6 ποτήρια κρασιού και αξεσουάρ σομελιέ). Είναι διαθέσιμο σε μαύρο γυαλί (9792 451) και σε ανοξείδωτο ατσάλι (9792 453).



Ξύλινα συρταρωτά ράφια

Τα σταθερά ξύλινα συρταρωτά ράφια προσφέρουν καλύτερη τάξη και εύκολη πρόσβαση. Τα χειροποίητα ράφια από ξύλο στη φυσική του μορφή είναι ό, τι καλύτερο για την ασφαλή αποθήκευση των μπουκαλιών Bordeaux.



Ευέλικτο clip-on σύστημα σήμανσης

Στο ευέλικτο clip-on σύστημα σήμανσης γράφετε εύκολα και κι έτσι έχετε μια γρήγορη και και καλά οργανωμένη εικόνα της συλλογής κρασιών σας.



Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επισημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελ. 136.

Εντοιχιζόμενοι θάλαμοι συντήρησης κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

EWTgb 3583

Vinidor

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	165 / 0,452 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	83 ³
Συνολικός όγκος ² :	276 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN (+10 °C έως +32 °C)
Πόρτα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

- 10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης



Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- ΤίρOpen
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος



Διαστάσεις πόρτας:

Πλάτος 595 mm
Υψος 1816 mm
Βάθος 19 mm



Εντοιχιζόμενοι θάλαμοι συντήρησης κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

EW Tdf 3553

Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	80 ³
Συνολικός όγκος ² :	259 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	177,2 – 178 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

- 10 ράφια, εκ των οποίων 8 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος






Βάρος επένδυσης:

max. 20 kg

Διαστάσεις

πόρτας:
Πλάτος 595 mm
Υψος 1816 mm
Βάθος 19 mm

* Εικόνα με εγκατεστημένο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.



Συσκευές συντήρησης κρασιών

Εντοιχιζόμενοι θάλαμοι συντήρησης κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

EWTgb 2383

Vinidor

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	153 / 0,419 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	51 ³
Συνολικός όγκος ² :	171 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	31 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN (+10 °C έως +32 °C)
Πόρτα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	122 – 123,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με ροτιστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

- 6 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης



Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- TipOpen
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Κρυφός μεντεσέας στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος



Διαστάσεις πόρτας:

Πλάτος 595 mm
Υψος 1233 mm
Βάθος 19 mm



308

² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).

Εντοιχιζόμενοι θάλαμοι συντήρησης κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

EWTDf 2353

Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	151 / 0,413 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	48 ³
Συνολικός όγκος ² :	159 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αεσουσάρ
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	122 – 123,6 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση σβλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Ξλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 2 Ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρυθμίσεως της έντασης
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

- 6 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Δυνατότητα αντικατάστασης λάστιχου της πόρτας
- Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος






Βάρος επένδυσης:

max. 20 kg

Διαστάσεις

πόρτας:
Πλάτος 595 mm
Υψος 1233 mm
Βάθος 19 mm

* Εικόνα με εγκατεστημένο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.



Συσκευές συντήρησης κρασιών

³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασίων DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)
Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 θα κανονισμός.

Εντοιχιζόμενοι θάλαμοι συντήρησης κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

EWTgb 1683

Vinidor

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	143 / 0,391 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	33 ³
Συνολικός όγκος ² :	105 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN (+10 °C έως +32 °C)
Πόρτα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακυκλώσεως ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

- 4 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- TipOpen
- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος





Διαστάσεις πόρτας:

Πλάτος 595 mm

Υψος 906 mm

Βάθος 19 mm



Εντοιχιζόμενοι θάλαμοι συντήρησης κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

EWTDf 1653

Vinidor

Γυάλινη πόρτα με μόνωση / Εντοιχιζόμενη συσκευή με δυνατότητα διακόσμησης

	
Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	142 / 0,389 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	30 ³
Συνολικός όγκος ² :	97 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	87,4 – 89 / 56 – 57 / ελαχ. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- LED Εσωτερικός φωτισμός με λειτουργία on/off, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς

- 4 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες, εκ των οποίων 1 είναι ράφι παρουσίασης

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Ποδαράκια για ρύθμιση ύψους μπροστά
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος



Βάρος επένδυσης:

max. 20 kg




Διαστάσεις πόρτας:

Πλάτος 595 mm

Υψος 906 mm

Βάθος 19 mm

* Εικόνα με εγκατεστημένο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.



Συσκευές συντήρησης κρασιών

WKEgb 582

GrandCru

Εντοιχιζόμενη γυάλινη πόρτα με μόνωση / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	G A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	18 ^{3*}
Συνολικός όγκος ² :	47 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	45,2 / 56 – 57 / ελαχ. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open
Super Silent								

Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 3 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετο άνοιγμα TipOpen
- Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος



* Μέγ. χωρητικότητα 18 φιάλες Bordeaux για μπροστινή / κάθετη αποθήκευση. Τα πιο ψηλά μπουκάλια μπορούν να αποθηκευτούν στο πλάι / οριζόντια (έως και 12 μπουκάλια Bordeaux).



Διαστάσεις πόρτας:

Πλάτος 595 mm
Υψος 450 mm
Βάθος 35 mm

Γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο.



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ ΕU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).

WKEes 553

GrandCru

Τοποθέτηση στο ίδιο επίπεδο / Πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:	G A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	138 / 0,378 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	18 ^{3**}
Συνολικός όγκος ² :	51 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN (+10 °C έως +32 °C)
Πόρτα:	Εντοιχιζόμενη γυάλιμη πόρτα με μόνωση, με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι και εσοχή στη λαβή
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	45 / 56 / ελαχ. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Telescopic Rails	Super Silent
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	-----	------------------	--------------

Χειριστήριο

- LCD οθόνη εσωτερικά, Touch electronics
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Ζώνη κρασιών

- 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
- Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση υγρασίας μέσω ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα
- Φωτισμός LED μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
- Εξοπλισμός από φυσικό ξύλο οξιάς
- 3 ράφια, εκ των οποίων 2 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβή σε εσοχή
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Κρυφός μεντεσές στην πόρτα με περιορισμό ανοίγματος

** Μέγ. χωρητικότητα 18 φιάλες Bordeaux για μπροστινή / κάθετη αποθήκευση. Τα πιο ψηλά μπουκάλια μπορούν να αποθηκευτούν στο πλάι / οριζόντια χρησιμοποιώντας τις παρανθέσεις που παρέχονται (έως και 12 μπουκάλια Bordeaux).





Διαστάσεις πόρτας:

Πλάτος 591 mm
Υψος 455 mm
Βάθος 16 mm

Γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

Προσοχή:

Η έξοδος αερισμού θα πρέπει να είναι πάντα στο πάνω μέρος. Για συσκευές κάτω του πάγκου απαιτείται γρίλλια εξαερισμού στον πάγκο εργασίας.



³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm). Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕU) 2017/1369 6α κανονισμό.

Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο

Ύψος κάτω πάγκου

New

Πρεμιέρα:
Νέο ύψος κάτω πάγκου 86 – 92 cm

Ντιζάιν βάσης

Νέα, μίνιμαλ σχεδίαση βάσης με μικρότερο πλέγμα αερισμού

Ράβδοι βάσης

Ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος ράβδοι βάσης από ανοξείδωτο ατσάλι

Πέλματα ρύθμισης

Τέσσερα πέλματα ρύθμισης από μπροστά για εύκολη, βέλτιστη ευθυγράμμιση

Side-by-Side

Σε συνδυασμό με καταψύκτη κάτω πάγκου, είναι δυνατή η τοποθέτηση Side-by-Side χωρίς τοίχωμα επίπλων

Μοντέλα με πάνελ

- Ως αντικατάσταση με ένα υπάρχον διακοσμητικό πάνελ
- Σε νέο σχεδιασμό με πρόσοψη κουζίνας
- Με πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι ως αξεσουάρ (και για τα δύο ύ, χωρίς λογότυπο /χωρίς χειρολαβή, με προ-διάτρητες οπές για χειρολαβή)

Μεγαλύτερος χώρος ψύξης



Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών κάτω πάγκου



2
Zones

Soft
System

	Vinidor	Vinidor Selection
Ποιότητα	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας
	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 1 ή 2 ζώνες: +5 °C to +20 °C	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 1 ή 2 ζώνες: +5 °C to +20 °C
	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ανά ζώνη	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ανά ζώνη
	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus)
	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)
Ευχάριστο κλίμα	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
	4 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	4 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
		Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect
	Φίλτρο FreshAir στο διαχωριστικό ζωνών ή στο κάλυμμα με υπενθύμιση αντικατάστασης	Φίλτρο FreshAir σε κάθε διαχωριστή ζωνών ή κάλυμμα με υπενθύμιση αντικατάστασης
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C
Άνεση και ευελιξία	Διαχωριστής ζωνών με πλαστική θήκη φιαλών	Διαχωριστής ζωνών με πλαστική θήκη φιαλών
	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem	Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
	Μεταλλικά ράφια με ξύλινη πρόσοψη και αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic	Ξύλινα ράφια FlexFit με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic
	Κάτω ανασυρόμενο ράφι για εγκάρσια αποθήκευση	Κάτω ανασυρόμενο ράφι για εγκάρσια αποθήκευση με αυτοσυρόμενο μηχανισμό SoftTelescopic
	4 στηρίγματα μπουκαλιών σε μοντέλα 1 ζώνης	4 στηρίγματα μπουκαλιών σε μοντέλα 1 ζώνης
Ντιζάιν και Lifestyle	Οθόνη: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 9 γλωσσών (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Οθόνη: Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 12 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)
	Φωτισμός οροφής LED	LightTower*
	Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό	Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό
	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe
	Φως παρουσίασης	Φως παρουσίασης
Ασφάλεια	Πόρτα GlassBlack με οριζόντια χωνευτή λαβή	Διακοσμητική ή πόρτα GlassBlack, TipOpen*
	Μειωμένος θόρυβος 34 dB(A)	Μειωμένος θόρυβος 34 dB(A)*
	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
Συνδεσιμότητα*	Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice **	Ηχητικός και οπτικός συναγερμός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice **
	DisplayLock	DisplayLock
	Μηχανική κλειδαριά πόρτας*	Μηχανική κλειδαριά πόρτας *
	Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
	Φως παρουσίασης **	Φως παρουσίασης **
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C **	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C **
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής**	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής**

Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά **επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.**

* ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο

** μέσω της εφαρμογής SmartDevice

Vinidor		Vinidor Selection		
Γυάλινη πόρτα Black/Χωνευτή λαβή		Γυάλινη πόρτα Black		
82-88  1 Zone F A G UWgb 3631  Max: 44¹	82-88  2 Zones F A G UWgb 3632  Max: 32	82-88  Tip Open 2 Zones E A G UWgbi 3682  Max: 32	86-92  Tip Open 2 Zones E A G UWgbi 3782  Max: 38	
Γυάλινη πόρτα/ με πάνελ		82-88  2 Zones F A G UWpri 3662  Max: 32	82-88  1 Zone F A G UWpri 3661  Max: 44¹	
		86-92  1 Zone F A G UWpri 3761  Max: 44¹	86-92  2 Zones F A G UWpri 3762  Max: 38	86-92  Tip Open 2 Zones F A G UWpri 3782  Max: 38

¹ με χρήση τεσσάρων στηριγμάτων μπουκαλιών

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού



Αναδιπλούμενο ράφι για κάθετη αποθήκευση
Για μεγαλύτερη αξιοποίηση του χώρου, το χαμηλότερο πτυσσόμενο ράφι – στην Vinidor Selection, ακόμη και με τον μηχανισμό SoftTelescopic – προσφέρει τη δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης έως και τεσσάρων φιαλών.



SmartDevice
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, να ελέγχετε τη θερμοκρασία και να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες κατάστασης μέσω smartphone. Τα μοντέλα Vinidor Selection είναι ήδη εξοπλισμένα με SmartDevice-Box.



Η τριπλή προστασία είναι καλύτερη
Χάρη στο UVProtect Plus, όλα τα μοντέλα γυάλινης πόρτας προσφέρουν πρωτοφανή, μοναδική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία: τρία προστατευτικά στρώματα από φιμέ γυαλί και ένα διπλό στρώμα εναποτιθέμενου μετάλλου (Low-E).



LightTower
Τώρα και στους νέους συντηρητές κρασιών μας κάτω πάγκου: Οι ράβδοι φωτισμού LED και στις δύο πλευρές δημιουργούν μία μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού και την καλύτερη θέαση των κρασιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο ρυθμιζόμενος φωτισμός παρουσίασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά.



Κατάλληλη για να ταιριάζει σε (σχεδόν) οποιοδήποτε μέγεθος φιάλης.
Προσαρμοσμένα ράφια εύκολα: Τα αφαιρούμενα πηχάκια των ξύλινων ραφιών FlexFit επιτρέπουν την τέλεια προσαρμογή για σχεδόν κάθε σχήμα φιάλης. Χάρη στην εξατομικευμένη τοποθέτηση των περσίδων στο πλαίσιο, όλες οι φιάλες αποθηκεύονται με ασφάλεια και με απόσβεση κραδασμών.



TipOpen
Ντιζάιν και άνεση: Η πόρτα ανοίγει κατά μερικά εκατοστά με ένα πάτημα. Η ιδανική επιλογή για τον σχεδιασμό κουζινών χωρίς λαβές. Σε συνδυασμό με μοντέλα GlassBlack και – τώρα για πρώτη φορά – με ακόμα ένα διακοσμητικό μοντέλο. Εάν δεν ανοίξετε την πόρτα περισσότερο εντός τριών δευτερολέπτων, το SoftSystem την κλείνει πάλι.

UWgbi 3782
Vinidor Selection

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου	
Ενεργειακή κλάση:	E A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	83 / 0,227 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	38 ³
Συνολικός όγκος ² :	104 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	32 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device				

- Χειριστήριο**


 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
 - Κλείδωμα για παιδιά
- 5 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - TipOpen
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα

- Ζώνη κρασιών**
- 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
 - 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
 - Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
 - Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
 - Ξύλινα ράφια με πρόσοψη από αλουμίνιο

86-92



² Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU 2019/2016 παρουσιάζουμε τον συνολικό όγκο ως ακέραιο αριθμό (στρογγυλοποιημένο).
³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

UWpri 3782
Vinidor Selection

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακόσμησης	
Ενεργειακή κλάση:	F A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	106 / 0,290 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	38 ³
Συνολικός όγκος ² :	101 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	33 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 58



2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device				

- Χειριστήριο**
 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
 - Κλείδωμα για παιδιά
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - TipOpen
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα

- Ζώνη κρασιών**
 - 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
 - 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
 - Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
 - Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
 - Ξύλινα ράφια με πρόσοψη από αλουμίνιο



86-92



UWpri 3762
Vinidor Selection

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακόσμησης	
Ενεργειακή κλάση:	F A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	105 / 0,287 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	38 ³
Συνολικός όγκος ² :	101 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	86 – 92 / 60 / ελαχ. 58



2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device						

- Χειριστήριο**
 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
 - Κλείδωμα για παιδιά
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - 5 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα

- Ζώνη κρασιών**
 - 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
 - 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
 - Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
 - LED φωτισμός μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
 - Ξύλινα ράφια με πρόσοψη από αλουμίνιο



86-92



³ Αυτά τα μοντέλα προορίζονται μόνο για τη συντήρηση κρασιών DIN NORM Μέγιστη χωρητικότητα σε μπουκάλια Bordeaux (0.75 lt) NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).

Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 338. Σύμφωνα με το (ΕΥ) 2017/1369 6α κανονισμό.

UWpri 3761

Vinidor Selection

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακόσμησης

Ενεργειακή κλάση:

F

A

G

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

106 / 0,290 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:

44³

Συνολικός όγκος²:

114 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

34 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα:

Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

86 – 92 / 60 / ελαχ. 58

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Χειριστήριο

· 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

· Κλείδωμα για παιδιά
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

· Λαβές μεταφοράς, πίσω

· Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω

· Αναστρέψιμη πόρτα

- Ζώνη κρασιών

· 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C

· Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

· Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα



· LED φωτισμός μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη

· Ξύλινα ράφια με πρόσοψη από αλουμίνιο

· 5 ράφια, εκ των οποίων 5 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες



86-92



UWgbi 3682

Vinidor Selection

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:

E

A

G

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

83 / 0,227 kWh

Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:

32³

Συνολικός όγκος²:

95 l

Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:

32 dB(A) / B SuperSilent

Ζώνη κλίματος:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα:

Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο

Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):

82 – 88 / 60 / ελαχ. 58

2 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Tower

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Smart Device

- Χειριστήριο

· 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe

· Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες

· Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό

· Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός

· Κλείδωμα για παιδιά
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

· 5 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

· TipOpen

· Λαβές μεταφοράς, πίσω

· Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω

· Αναστρέψιμη πόρτα

- Ζώνη κρασιών

· 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C


· 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας

· Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



· Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα

· Κολώνα φωτισμού LED και στις δύο πλευρές μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη

· Ξύλινα ράφια με πρόσοψη από αλουμίνιο



82-88



UWpri 3662
Vinidor Selection

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακόσμησης	
Ενεργειακή κλάση:	F A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	32 ³
Συνολικός όγκος ² :	92 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device						

- Χειριστήριο**
 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
 - Κλείδωμα για παιδιά
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - 4 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα



- Ζώνη κρασιών**
 - 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
 - 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
 - Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
 - LED φωτισμός μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
 - Ξύλινα ράφια με πρόσοψη από αλουμίνιο





UWpri 3661
Vinidor Selection

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου με δυνατότητα διακόσμησης	
Ενεργειακή κλάση:	F A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	106 / 0,290 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	44 ³
Συνολικός όγκος ² :	107 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	34 dB(A) / B SuperSilent
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μπορεί να επενδυθεί με ξύλο ή ανοξείδωτο kit σαν αξεσουάρ
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device						

- Χειριστήριο**
 - 2,4" TFT έγχρωμη οθόνη πίσω από την πόρτα, Touch & Swipe
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
 - Κλείδωμα για παιδιά
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού**
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα

- Ζώνη κρασιών**
 - 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
 - Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
 - LED φωτισμός μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
 - Ξύλινα ράφια με πρόσοψη από αλουμίνιο
 - 4 ράφια, εκ των οποίων 4 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες



UWgb 3632

Vinidor

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	F A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	105 / 0,287 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	32 ³
Συνολικός όγκος ² :	98 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 58

2 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Telescopic Rails

Touch-Display

Easy Fill



Smart Device ready

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας στις 2 ζώνες
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
 - Κλείδωμα για παιδιά
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

 - Λαβή σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα
- Ζώνη κρασιών

 - 2 ζώνες θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
 - 2 ρυθμιζόμενοι κύκλοι υγρασίας
 - Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
 - LED φωτισμός μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
 - Ξύλινα ράφια με ξύλινη πρόσοψη
 - 5 ράφια, εκ των οποίων 3 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες



UWgb 3631

Vinidor

Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω του πάγκου

Ενεργειακή κλάση:	F A G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	106 / 0,290 kWh
Μεγ. Ποσότητα μπουκαλιών Bordeaux 0,75 lt:	44 ³
Συνολικός όγκος ² :	110 l
Επίπεδο θορύβου / κλάση θορύβου:	36 dB(A) / C
Ζώνη κλίματος:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μαύρη μονωτική γυάλινη πόρτα χωρίς χερούλι και πλαίσιο
Διαστάσεις εντοιχισμού σε cm (Υ / Π / Β):	82 – 88 / 60 / ελαχ. 58

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Telescopic Rails

Touch-Display

Easy Fill



Smart Device ready

- Χειριστήριο

 - Μονόχρωμη οθόνη LCD πίσω από την πόρτα, Touch electronics
 - Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 - Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης: οπτικό και ακουστικό
 - Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ακουστικός
 - Κλείδωμα για παιδιά
- Πλεονεκτήματα εξοπλισμού


 - Λαβή σε εσοχή
 - Λαβές μεταφοράς, πίσω
 - Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά και πίσω
 - Αναστρέψιμη πόρτα
- Ζώνη κρασιών

 - 1 ζώνη θερμοκρασίας, που μπορούν να ρυθμιστεί από +5 °C έως +20 °C
 - Σύστημα ανακύκλωσης ψυχρού αέρα, παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
 - Ρύθμιση υγρασίας σε δύο βήματα
 - LED φωτισμός μόνιμα αναμένος, με ροοστάτη
 - Ξύλινα ράφια με ξύλινη πρόσοψη
 - 4 ράφια, εκ των οποίων 3 πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες




Σχέδια εντοιχισμού


MBsddi 9558 MBtsdi 9528 [mm]
MBbsdi 9556 MBbsdi 9528
MBsddi 9556 MBsddi 9524
MBsddi 9528




MBsddi 9058 MBsddi 9024 [mm]
MBbsdi 9028 MBtsdi 9024
MBsddi 9028 Msdd 9012
MBbsdi 9024




CBNste 8872 [mm]




CBNsdc 765i [mm]




XRCbs 5295 [mm]
XRCst 5295




XRFbs 5295 [mm]
XRFst 5295
XRFsd 5265




CBNsda 775i [mm]
CNSdd 776i




CBNbsc 778i [mm]
CNSfa 7723
CNd 7723
CNSfd 7723




XRCsd 5255 [mm]




XRFsf 5245 [mm]
XRFbd 5220
XRFsf 5220















CBNbsa10 575i-1 [mm]
CBNsda 575i



CBNstb 579i [mm]
CBNsfc 57vi
CBNbdc 573i
CBNsdc 573i
CBNa 572i
CBNsda 572i
CBNbda 572i
CBNc 5723
CNSfc 574i
CNbdc 573i
CNbda 5723
CNSda 5723
CNSdb 5723




Σχέδια εντοιχισμού




Σχέδια εντοιχισμού


FNc 7026
FNd 7026 [mm]




FNc 6625
FNa 6635
FNa 6625
FNd 6625 [mm]




Rci 1621
Rsdci 1621
Rsdci 1620
Rdi 1621
Rci 1620
Rdi 1620 [mm]




Rc 1400
Rc 1401 [mm]




Rd 1201
Rd 1200 [mm]




Re 1000 [mm]




FNdi 1624
FNSddi 1624
Fci 1624 [mm]




Fe 1003 [mm]




XRFsf 5245 [mm]



CBNste 8872
CBNstb 579i
CNSfc 574i [mm]




MBsddi 9558
MBbsdi 9556
MBsddi 9556
MBsddi 9528
MBtsdi 9528
MBbsdi 9528
MBsddi 9524
MBsddi 9058
MBbsdi 9028
MBsddi 9028
MBbsdi 9024
MBsddi 9024
MBtsdi 9024 [mm]




Σχέδια εντοιχισμού


WPgbi 7483
WPgbi 7472
WPgbi 7473 [mm]




WPgbi 5283
WPgbi 5272
WPgbi 5273 [mm]




WPbsi 5252
WSbsi 5252 [mm]




WPbsi 5052 [mm]



WSbli 7731 [mm]




WSbli 5231
WPbli 5231 [mm]




Σχέδια εντοιχισμού


WPbli 5031
WSbli 5031
WPbli 5001
WSbli 5001 [mm]




WPbli 4601
WSbli 4601 [mm]



WPbli 4201
WSbli 4201 [mm]




WKes 653
ZKes 453 [mm]




Σχέδια εντοιχισμού


WPgbi 7483




WPgbi 7473




WPgbi 7472




WSbli 7731



WSbli 5231




WPbli 5231




Σχέδια εντοπισμού


WPgbi 5283




WPgbi 5273




WPgbi 5272




WPbli 5031
WPbl 5001




WSbli 5031
WSbl 5001




WPbl 4601





WSbl 4601




WPbsi 5252
WSbsi 5252




WPbsi 5052

**WPbl 4201**

WSbl 4201




WKes 653





Διαστάσεις εντοιχισμού

Οι διαστάσεις εντοιχισμού είναι κανονικές και δείχνουν το πλάτος και το βάθος. Αυτές σας ενημερώνουν για τις διαστάσεις και το ύψος των συσκευών. Οι ακριβείς διαστάσεις κάθε συσκευής μπορείτε να δείτε στα σχέδια εντοιχισμού από τις επόμενες σελίδες.



SN	(από +10 °C έως +32 °C)
ST	(από +16 °C έως +38 °C)
N	(από +16 °C έως +32 °C)
T	(από +16 °C έως +43 °C)

Ζώνη κλίματος


Η ζώνη κλίματος δείχνει την θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή για να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ορισμένες είναι οι παρακάτω ζώνες κλίματος (σύμφωνα με το DIN EN ISO 15502):

Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

Εφαρμόζοντας την πιο σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης βέλτιστης ποιότητας, η Liebherr προσφέρει την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Μπορείτε να βρείτε το εύρος της ενεργειακής κλάσης στη σελίδα 9. Σύμφωνα με το (EU) 2017/1369 6a κανονισμό.

Vario-υπόβαθρο

Το Vario-υπόβαθρο επιτρέπει την καλύτερη θέση των μοντέλων εντοιχισμού κάτω του πάγκου UIK, UIG, UWT και UWK στα έπιπλα κουζίνας, όσον αφορά το ύψος και το βάθος. Τα τέσσερα ποδάκια μπορούν να ρυθμιστούν μπροστά, με δυνατότητα μετακίνησης σε απόσταση έως 50 mm. Επιπλέον, η περσίδα εξαερισμού επιτρέπει μεταβλητή προσαρμογή στην πρόσοψη κουζίνας με δυνατότητα μετακίνησης σε απόσταση 55 mm.



Ράγες ευθυγράμμισης

Οι συσκευές με διαστάσεις εντοιχισμού πάνω των 140 cm διαθέτουν με δύο ράγες ευθυγράμμισης αριστερά και δεξιά κάτω που εξασφαλίζουν την τέλεια ευθυγράμμιση του ψυγείου, την ιδανική λειτουργεία του και το άριστο κλείσιμο της πόρτας.

Μπροστινός εξαερισμός

Σε όλες τις εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω του πάγκου ο εξαερισμός του συμπιεστή πραγματοποιείται από μπροστά. Αυτό ακυρώνει την παρουσία περσίδων εξαερισμού στον πάγκο εργασίας.

- 1 – Συσκευές εντοιχιζόμενες σε έπιπλα κουζίνας με ύψος διαφορετικό από το ύψος του δωματίου. Ο μπροστινός εξαερισμός είναι στο υπόβαθρο. Η διοχέτευση του αέρα πραγματοποιείται από το πίσω τοίχωμα του επίπλου κουζίνας.
- 2 – Συσκευές εντοιχιζόμενες σε έπιπλα κουζίνας στο ύψος του δωματίου. Ο μπροστινός εξαερισμός είναι στο υπόβαθρο. Η διοχέτευση του αέρα πραγματοποιείται από τα ανώ ανοίγματα διοχέτευσης.
- 3 – Στην περίπτωση πλήρως εντοιχισμού μεμονωμένων συσκευών που έχουν εντοιχιστεί το ένα πάνω στο άλλο (κέντρο φρεσκάδας / SBS Concept, βλέπε σελίδες 136) ο εξαερισμός πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στα σημεία 1 και 2.
- 4 – Εντοιχιζόμενες συσκευές με μπροστινό εξαερισμό.
- 5 – Εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω του πάγκου με μπροστινό εξαερισμό.

Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι όλα τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να είναι ελαχ. 200 cm².



Πρακτικά αξεσουάρ για κάθε ανάγκη

Προτείνετε στους πελάτες σας αυθεντικά αξεσουάρ της Liebherr. Αυτό επιτρέπει την ακόμα πιο στοχευμένη υποστήριξη των ατομικών συνηθειών χρήσης και των ειδικών αναγκών αποθήκευσης.

Συστήματα τακτοποίησης

Διαμόρφωση χώρων ψύξης σύμφωνα με τις ανάγκες: Για τακτοποιημένη τοποθέτηση των τροφίμων έχετε στη διάθεσή σας, π.χ. τα VarioSafe, VarioBoxes, τις αυγοθήκες διπλής όψews και το FlexSystem. Για τάξη στα αποθέματα κρασιών υπάρχουν πρόσθετα ράφια μπουκαλιών καθώς και συστήματα ετικετών.



VarioBox



FlexSystem



Θέση για φιάλες

Χρήσιμοι βοηθοί κάθε είδους

Από τη βουτυροθήκη για χρήση με το ένα χέρι έως την παγοθήκη με καπάκι ή τον πρακτικό δίσκο κατάψυξης. Η γκάμα αξεσουάρ προσφέρει πολλές έξυπνες λύσεις σχετικά με τη διατήρηση φρεσκότητας και το σερβίρισμα.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
Καθαρίζει τον αέρα και εξουδετερώνει γρήγορα τις δυσάρεστες οσμές. Το φίλτρο αντικαθίσταται εύκολα και διασφαλίζει άριστη ποιότητα αέρα.



SmartDeviceBox
Μπορείτε να εξοπλίσετε το δικό σας Liebherr με ένα SmartDeviceBox, που θα σας συνδέσει στο διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις των χεριών και σας προσφέρει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών δυνατοτήτων.



EasyTwist-Ice
Παγάκια σε χρόνο μηδέν – και χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού. Με το δοχείο νερού και με μια απλή περιστροφή, έχετε αμέσως άφθονα παγάκια. Ως αξεσουάρ που προσαρμόζεται εύκολα.



Τέλεια τοποθέτηση, τέλεια οπτική

Σετ σύνδεσης, πλαίσια και προσόψεις από ανοξείδωτο ατσάλι με ταιριαστές λαβές ή προαιρετικά συρτάρια: Η γκάμα προσφέρει πολλά αξεσουάρ, ώστε η εντοιχισμένη συσκευή να μπορεί να ενσωματωθεί μεμονωμένα και οπτικά τέλεια στον σχεδιασμό της κουζίνας σας.

Πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι

Ως εναλλακτική λύση στις συμβατικές προσόψεις επίπλων, η πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι τονίζει οπτικά την κουζίνα.

Εσοχή 82-88 cm	9904 866
Εσοχή 82-88 cm URPd 365i	9904 926
Εσοχή 86-92 cm	9904 847
Εσοχή 86-92 cm URPc 375i	9904 854
Εσοχή 86-92 cm Drawer	9904 860
Εσοχή 88 cm, Εξωτερική λαβή συμπ.	9901 990
Εσοχή 122 cm, Εξωτερική λαβή συμπ.	9901 996
Εσοχή 178 cm, Εξωτερική λαβή συμπ.	9902 007
Τμήμα συντήρησης 84" ECBNe 8872	9904 386
Τμήμα συντήρησης 84" ECBNe 8870/71	9904 381
Τμήμα συντήρησης 84" ECBNe 7870/71	9904 367
Τμήμα συντήρησης 80" ECBNe 8872	9900 337
Τμήμα συντήρησης 80" ECBNe 8870/71	9900 333
Τμήμα συντήρησης 80" ECBNe 7870/71	9900 287
Τμήμα κατάψυξης ECBNe 8870/71/72	9900 323
Τμήμα κατάψυξης ECBNe 7870/71	9900 283

Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι

Με το υψηλής ποιότητας πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, η συσκευή ενσωματώνεται σε οποιαδήποτε κουζίνα. Η ανοξείδωτη ατσάλενια στιβαρή λαβή υποστηρίζει το άνοιγμα της πόρτας, χωρίς μεγάλη δύναμη. Οι οπές για τις λαβές από ανοξείδωτο ατσάλι υπάρχουν ήδη στο πλαίσιο.

EWTDf 3553 με λαβή	9901 573
EWTDf 2353 με λαβή	9901 575
EWTDf 1653 με λαβή	9901 577
Εσοχή 82-88 cm χωρίς λαβή	9904 931
Εσοχή 86-92 cm χωρίς λαβή	δεξιά 9904 930 αριστερά 9904 929

Λαβές

Διατίθεται ανάλογα με το μοντέλο: στιβαρή λαβή αλουμινίου ή/και κομψή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι, μεμονωμένα ή ως σετ των 3 ή 4.

Σετ λαβιών από ανοξείδωτο ατσάλι ECBNe 8872	9900 339
Σετ λαβών αλουμινίου ECBNe 8872	9900 513
Σετ λαβών από ανοξείδωτο ατσάλι ECBNe 8870/71	9900 327
Σετ λαβών αλουμινίου ECBNe 8870/71	9900 329
Σετ λαβών από ανοξείδωτο ατσάλι ECBNe 7870/71	9900 279
Σετ λαβών αλουμινίου ECBNe 7870/71	9900 281
EWTDf 3553, 2353, 1653: Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι	9901 561
Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι UR, SUF, UWpri	9904 734



Πλαίσιο προφίλ

Για να ενσωματώσετε αρμονικά τους συντηρητές κρασιού στην κουζίνα, μπορείτε να τους εξοπλίσετε με μεμονωμένες προσόψεις επίπλων, για παράδειγμα από ξύλο. Οι ακατάλληλες ακμές και οι κομμένες επιφάνειες μπορούν να κρυφτούν χρησιμο-ποιώντας το πλαίσιο προφίλ από αλουμίνιο ή μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο.

	Μαύρο	Αλουμίνιο
EWTDf 3553: 19 mm		9901 080
EWTDf 3553: 22 mm		9901 083
EWTDf 2353: 19 mm		9901 079
EWTDf 2353: 22 mm		9901 082
EWTDf 1653: 19 mm		9901 075
EWTDf 1653: 22 mm		9901 081
Όλα τα πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών τύπου πάγκου, 86 εκ.: 19 mm	9905 372	
Όλα τα πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών τύπου πάγκου, 82 εκ.: 19 mm	9905 395	

Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος πάνελ βάσης

Κατάλληλο για κάθε ύψος για τις συσκευές κάτω πάγκου (82–88 και 86–92 cm). Το πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι αποτελείται από 3 μέρη ταιριαστό με οποιοδήποτε ύψος βάσης (τμήμα 60–90 mm ή 90–120 mm).

Εσοχή 82-88 cm 19 mm	9905 395
Εσοχή 86-92 cm 19 mm	9905 372
Όλες οι συσκευές κάτω πάγκου	7742 874

Προαιρετικά συρτάρια κρασιού

Χάρη στο συρτάρι που διατίθεται ως αξεσουάρ, τα αξεσουάρ κρασιού αποθη-κεύονται κάτω από τους συντηρητές κρασιού των μοντέλων WKE. Χάρη σε ένα πρακτικό ένθετο, τα ποτήρια κρασιού μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια. Το συρτάρι συμπληρώνει κόγχη των 45 cm για τη δημιουργία μιας κόγχης 60 cm.

WKEgb 582	9901 085
-----------	----------


Σετ Side-by-Side

Με το σετ Side-by-Side για συσκευές κάτω πάγκου, μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα δύο ή τρεις συσκευές.

SBS-Kit UWT/UWK	9902 272
Κιτ SBS κάτω πάγκου	9095 810
Σετ σύνδεσης Side-by-Side GrandCru / Selection	9032 282

Με το σετ Side-by-Side, σε συσκευές ECBN μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα-δίπλα δύο συσκευές. Το διάκενο ανάμεσα στις συσκευές διατηρείται και συνδέεται χρησιμοποιώντας μια ταινία κάλυψης.

Κιτ SBS ECBNe 8870/71/72 EE	9904 358
Κιτ SBS 78 ECBNe 7870/71 EE	9904 349



Σετ αντικατάστασης στήριξης πόρτας

Τα ECBNe διατίθενται στον βασικό εξοπλισμό με αριστερή ή δεξιά στήριξη πόρτας. Εάν η στήριξη εξακολουθεί να χρειάζεται αλλαγή, υπάρχει ως αξεσουάρ το σετ αντικατάστασης στήριξης πόρτας και επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από το εξουσιοδοτημένο service της Liebherr.

Σετ αντικατάστασης στήριξης πόρτας ECBNe 7870/71	9905 034
Σετ αντικατάστασης στήριξης πόρτας ECBNe 8870/71	9905 061



SoftSystem για εντοιχιζόμενες συσκευές

Το σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem μειώνει την κίνηση κατά το κλείσιμο της πόρτας και εξασφαλίζει ιδιαίτερα απαλό κλείσιμο ακόμα και όταν η εσωτερική πόρτα είναι πλήρως φορτωμένη. Σε εντοιχιζόμενες συσκευές, η πόρτα κλείνει αυτόματα από γωνία ανοίγματος περίπου 30°. Για τη σωστή τοποθέτηση του μηχανισμού απαλού κλεισίματος, απαιτείται βάθος επίπλου 560 mm. Για συνδυασμούς, απαιτείται μηχανισμός απαλού κλεισίματος για κάθε πόρτα.

Για όλες τις συσκευές με τοποθέτηση σταθερής πόρτας	9096 985
---	----------



Περιοριστής ανοίγματος πόρτας

Η εργοστασιακά ρυθμισμένη γωνία ανοίγματος πόρτας μπορεί να μειωθεί από 115° σε 90° με την τοποθέτηση του περιοριστή ανοίγματος πόρτας στον μηχανισμό απαλού κλεισίματος. Αυτό εμποδίζει την πόρτα να χτυπήσει σε τοίχους ή σε κοντινά έπιπλα και να τα καταστρέψει.

ECBN 8872, ECBNe 8870; ICBbi 5152, ICBnci 5153, ICBnci 5183, ICBbi 5122, ICBci 5182, ICBndi 5123, ICd 5103, ICc 5123, ICNe 5103, ICNc 5103, ICNc 5123, ICNd 5133, SICNdi 5153, ICNbsci 5173; IFNd 3503, IFNbi 3553, IFd 3904, IFNd 3924, IFNci 3954; UR, SUF Ψυγεία και καταψύκτες κάτω πάγκου	9096 214
IRe/d 3900, IRe/d 3901, IRSe 3900, IRSe 3901, IRd 3920, IRd 3921, IRci 3950, IRbi 3951, IRd 4020, IRd 4021, IRd 4100, IRd 4101, IRSe 4100, IRSe 4101, IRc 4120, IRc 4121, IRd 4520, IRd 4521, IRe/d 5100, IRe/d 5101, IRDdi 5120, IRDdi 5121, IRBc 4020, IRBbi 4050, IRBc 4120, IRBc 4121, IRBSe 4120, IRBSe 4121, IRBci 4150, IRBci 4151, IRBbi/bsbi 4170, IRBbi 4171, IRBc 4520, IRBc 4521, IRBci 4550, IRBci 4551, IRBbsbi 4570, IRBci 4571, IRBdi 4851, IRBd 5120, IRBd 5121, IRBSd 5120, IRBSd 5121, IRBci 5150, IRBci 5151, IRBbi 5150, IRBbi 5151 IRBci 5180, IRBPci/bsci 5170, IRBbsci 5171; SIFNd 4155, SIFNd 4556, SIFNd 5178, SIFNd 5188; EWTdf 1653, EWTdf 2353, EWTdf 3553, EWTgb 1683, EWTgb 2383, EWTgb 3583, UWTgb 1682, Μοντέλα UW	9096 212
για όλα τα μοντέλα BluPerformance	9096 414
ECBN 7870/7871	9096 699



Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 3 μέτρων για το IceMaker

Εάν ο σωλήνας μήκους 1,5 μέτρων του βασικού εξοπλισμού δεν επαρκεί, διατίθεται ο ενισχυμένος εύκαμπτος σωλήνας μήκους 3 μέτρων για συσκευές με IceMaker και μόνιμη σύνδεση νερού 3/4” για μεγαλύτερη ευελιξία. Είναι στιβαρός, ελαστικός και αντικαθίσταται εύκολα.

ECBN 7870, 7871, 8870, 8871, 8872; SBSes 8496, CBNste 8872, CBNstb 579i, XRFsd 5265, XRFst 5295, XRFbs 5295, ICNbsci 5173, ICBNbsci 5173, ICBNdi 5173, ICBNci 5183, SIFNd 5188, SIFNbsdi 5188, SIFNAd 5188	6030 135
--	----------



Φις συσκευής μήκους 3 μέτρων

Εάν το τυπικό μήκος των 2,10 μέτρων δεν επαρκεί, το φις συσκευής μήκους 3 μέτρων επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την τοποθέτηση. Το φις της συσκευής μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από τη συσκευή και να αντικατασταθεί χωρίς κόπο.

Μοντέλα BluPerformance και όλες οι εντοιχιζόμενες συσκευές της σειράς Pure, Plus, Prime, Peak	9097 351
---	----------



SmartDeviceBox

Το SmartDeviceBox επιτρέπει τη δικτύωση των συσκευών Liebherr με δυνατότητα SmartDevice για απλό και ασφαλή έλεγχο σε κινητές συσκευές. Μπαίνοντας στους τρεις θεματικούς κόσμους SmartHomePlus, SafetyPlus και ServicePlus, η Liebherr σας προσφέρει περισσότερη ασφάλεια, εξυπηρέτηση και ευκολία. www.smartdevice.liebherr.com.

Μοντέλα BluPerformance	6125 778
Όλες οι εντοιχιζόμενες συσκευές της σειράς Pure, Plus, Prime, Peak	6125 265



Σετ σύνδεσης για διαχωρισμένες προσόψεις επίπλων

Αυτό το σετ σύνδεσης είναι μια πρακτική προσθήκη, εάν μια εντοιχιζόμενη συσκευή με μία πόρτα έχει εγκατασταθεί σε μια θέση που προηγουμένως υπήρχε μία συσκευή με δύο πόρτες. Το σετ σύνδεσης, χρησιμοποιείται για να ενώσει τα δύο προηγούμενα χωρισμένα μέτωπα.

IRBbsci 5170, IRBbsci 5171, IRBbi 5150, IRBbi 5151, IRBci 5150, IRBci 5151, IRBci 5180, IRBd 5120, IRBd 5121, IRBdi 4851, IRBdi 5170, IRBdi 5181, IRBPbsci 5170, IRBPci 5170, IRd 5100, IRd 5101, IRDdi 5120, IRDdi 5121, IRe 5100, IRe 5101	9086 398
--	----------



Κρατήστε την επαφή



Για σχεδιασμό σε συστήματα CAD

Υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό της κουζίνας σας σε συστήματα CAD με αρχεία συσκευών .dwg σε 3D όλων των τρεχόντων μοντέλων. Διατίθενται στην ενότητα «Λήψεις», για το αντίστοιχο μοντέλο στη διεύθυνση home.liebherr.com



Εφαρμογή SmartDevice: Ο έξυπνος συνεργάτης ελέγχει εύκολα όλες τις συσκευές Liebherr. Λαμβάνετε σημαντικά μηνύματα κατάστασης και οι πελάτες σας επωφελούνται από πολλές άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συσκευή Liebherr που διαθέτουν.



Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις εφαρμογές μας.

IRBPci 5170 Δ Σειρά Peak

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Tel: 00800 50 80 9000

E-mail: home.see@liebherr.com



Bio
Fresh

+ 11 ημέρες

+ 12 ημέρες

+ 40 ημέρες

+ 40 ημέρες

+ 48 ημέρες

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων στο περιεχόμενο εικόνων και κειμένου.
Διαφορές στα χρώματα λόγω εκτύπωσης. Τα προϊόντα και οι λεπτομέρειες σκηνοθετούνται για διαφημιστικούς λόγους.
Για την τρέχουσα κατάσταση δεδομένων, βλ. home.liebherr.com.
Printed in Croatia by STEGA-TISAK. 01.2025 / GR

home.liebherr.com

