


WPbI 4601

Armoire de stockage du vin

GrandCru



Appareil sur pieds

WPbl 4601

Armoire de stockage du vin
GrandCru

← 60 →



German
Engineering

LIEBHERR

Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Fresh Air	Touch Display	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready	Door Lock	LED
-------------------	-----------------	-----------------	-----------	---------------	-------------------	-----------	--------------------	-----------	-----

Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	111 / 0,304 kWh ¹
Cap. de bouteilles 0,75 l max.	166 ²
Volume total	328 l ³
Niveau sonore	38 dB(A)
Classe climatique	SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte	Vitrée anti-UV cadre noir
Côtés	Noir
Dimensions en cm (H / L / P)	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹
Commandes	
Régulation électronique	Ecran tactile digital monochrome 2,4" derrière la porte Affichage digital de la température
Alarme de température	visuelle et sonore
Alarme de porte	visuelle et sonore
Sécurité enfants	oui
Avantages d'équipement	
Zones de température	1
Plage de température réglable	+5 °C à +20 °C
Nb de circuits de froid réglables	1
PowerCooling	Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
Éclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED commutable avec variateur
Poignée barre	Poignée tube noire
Interface de connexion	Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
Type de clayettes	Clayettes bois réglables en hauteur
surfaces de rangement	5
Ouverture de porte	Porte réversible
EAN-Nr.	9005382243978

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.
² Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
³ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



Réglage précis de la température

S'il n'est pas stocké à la bonne température, le vin peut être endommagé et perdre sa qualité. Grâce à la précision du contrôle électronique, la température requise est maintenue en permanence dans votre armoire à vin Liebherr. Elle peut être réglée au degré près entre +5 °C et +20 °C. La température réelle s'affiche à l'écran.




Clayette en bois, réglable en hauteur

Authentique et élégante Les élégantes clayettes en bois de hêtre sont conçues pour le stockage horizontal du vin, sans vibrations. Leur forme ergonomique facilite la mise en place, le retrait et la réorganisation des bouteilles. Autre avantage : le bois respire et retient de petites quantités d'eau, ce qui concourt à la création d'un microclimat intérieur idéalement adapté au vieillissement et à la conservation des vins.



TempProtect Plus

Triple protection. Pour le vieillissement, les armoires à vin avec porte vitrée disposent d'une protection sans précédent contre les rayons UV: trois couches de protection composées de verre teinté et d'une double couche métallique déposée sous vide. Connu sous le nom de revêtement à faible émissivité, ce système assure une protection très efficace de votre vin contre les rayons solaires nocifs.



HumiditySelect

Ne laissez pas vos bouchons s'effriter. Grâce à la fonction HumiditySelect, vous pouvez régler à l'écran le taux d'humidité des modèles GrandCru sur deux niveaux : humidité standard et humidité élevée. C'est à la fois si simple et si bon pour votre vin : une humidité optimale permet en effet aux bouchons de rester humides et de préserver le rôle protecteur du bouchon.



UVProtect Plus



Triple protection. Pour le vieillissement, les armoires à vin avec porte vitrée disposent d'une protection sans précédent contre les rayons UV : trois couches de protection composées de verre teinté et d'une double couche métallique déposée sous vide. Connu sous le nom de revêtement à faible émissivité, ce système assure une protection très efficace de votre vin contre les rayons solaires nocifs.



VibrateSafe

Vos vins ont besoin de calme et de silence. C'est pourquoi nos armoires à vin garantissent un stockage en douceur grâce à des compresseurs particulièrement silencieux spécialement développés par Liebherr et des clayettes en bois stables en hêtre massif. Votre vin peut ainsi vieillir tranquillement en toute sérénité.

Dessin technique



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(23.02.2026)

