


# EFE 3052

## Congelatore Orizzontale per gelati



LED



|                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume lordo/utile                             | 294/222 l                                                                                        |
| Dimensioni esterne in mm (L/P/A)               | 1045/660/825                                                                                     |
| Dimensioni interne in mm (L/P/A)               | 920/535/523                                                                                      |
| Superf. espos. per le merci (TDA)              | 0,54 <sup>1</sup>                                                                                |
| Classe di efficienza energetica                |  <sup>2</sup> |
| Consumo energetico in 365 giorni               | 534 kWh                                                                                          |
| Classe climatica (direttiva sull'energia)      | B                                                                                                |
| Classe di temperatura (direttiva sull'energia) | C1                                                                                               |
| Temperatura ambiente                           | +10 °C a +35 °C <sup>3</sup>                                                                     |
| Gas refrigerante                               | R 290                                                                                            |
| Rumorosità (potenza sonora)                    | 42 dB(A)                                                                                         |
| Valore collegamento                            | 1,5 A                                                                                            |
| Frequenza / tensione                           | 50 Hz / 220-240 V~                                                                               |
| Sistema di raffreddamento                      | statico                                                                                          |
| Sbrinamento                                    | manuale                                                                                          |
| Intervallo di temperatura                      | -10 °C a -24 °C                                                                                  |
| Materiale del corpo esterno/colore             | acciaio / bianco                                                                                 |
| Materiale porta/coperchio                      | coperchi scorrevoli in vetro                                                                     |
| Materiale contenitore interno                  | acciaio                                                                                          |
| Tipo di comando                                | manopola di regolazione                                                                          |
| Display                                        | analogico interno                                                                                |
| Illuminazione interna                          | LED                                                                                              |
| Numero di cestelli                             | 0                                                                                                |
| Numero massimo di cestelli                     | 4                                                                                                |
| Ruote                                          | ruote piroettanti                                                                                |
| Chiusura                                       | azionamento meccanico integrabile                                                                |
| Scarico acqua di sbrinamento                   | sì                                                                                               |
| Peso lordo/netto                               | 57,5/56,6 kg                                                                                     |
| EAN-Nr.                                        | 9550000028203                                                                                    |

<sup>1</sup> Misurazione ai sensi della norma EN 16901.

<sup>2</sup> Ai sensi del regolamento 2019/2018.

<sup>3</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.