


# MRFvc 4001

Refrigerador con enfriamiento  
circulación de aire  
**Performance**



Capacidad bruta/útil	377/286 l
Medidas exteriores en mm	597/654/1884
Medidas interiores en mm	475/423/1659
Clase de eficiencia energética	
Consumo energético en 365 días	390 kWh <sup>2</sup>
Clase climática (directiva energética)	CC3
Clase de temperatura (directiva energética)	K4
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C <sup>3</sup>
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	50 dB(A)
Potencia nominal	2,0 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V-
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+2 °C a +9 °C
Material de la carcasa / color	Acero / blanco
Material de la puerta / color	Acero / blanco
Material de los recipientes interiores	Polietileno blanco
Tipo de mando	Mando giratorio
Indicación de la temperatura	interior analógica
Estantes regulables	5
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l	253/7
Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l	506/7
Capacidad de carga de estantes	45 kg
Tirador	Asa empotrada
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	66,5/61,7 kg
EAN-Nr.	9005382232637

<sup>1</sup> De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.

<sup>2</sup> Medido según la norma EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.