


MRHsc 2852

Chladicí truhla



Brutto/užitný objem	296/252 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	1045/680/825
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	920/535/523
Energetická třída	
Spotřeba energie za rok	133 kWh ²
Klimatická třída (energetická směrnice)	CC2
Teplotní třída (energetická směrnice)	K4
Okolní teplota	+10 °C Do +30 °C ³
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	42 dB(A)
Příkon	1,5 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	statický
Způsob odmrazování	ruční
Teplotní rozsah	+2 °C Do +15 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Povrchová úprava víka	hliníkové posuvné víko
Materiál vnitřních stěn	hliník
Typ ovládání	otočný regulator
Teplotní displej	uvnitř analogový
Vnitřní osvětlení	-
Maximální počet košů	4
Kolečka	otočná kolečka
Druh zámku	mechanický, možnost dodatečné montáže
Hrubá/čistá hmotnost	55,6/48,1 kg
EAN	9550000028579

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2018.

² Měřeno podle normy EN 16902:2016.

³ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.