

EU izjava o sukladnosti koja se odnosi na potrošnju energije sukladno standardu (EU) 2019/2024  
Energetska oznaka (EU) 2019/2018  
Primijenjeni standard EN 16902

Informacijski list proizvoda

|                                                                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ime ili zaštitni znak dobavljača                                                                                           | LIEBHERR                                                                             |
| Adresa dobavljača                                                                                                          | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Njemačka |
| Identifikacijska oznaka modela                                                                                             | FKDv 4503_994865951                                                                  |
| Uporaba                                                                                                                    | Izlaganje i prodaja                                                                  |
| Vrsta rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje                                                                       | Rashladne vitrine za hlađenje pića                                                   |
| Kôd skupine uređaja sukladno usklađenim normama ili drugim pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama u skladu s Prilogom IV | BCV                                                                                  |

Podaci o struji

| Parametar        | Vrijednost | Parametar                 | Vrijednost |
|------------------|------------|---------------------------|------------|
| Napon (V ~)      | 220-240    | Priključna vrijednost (A) | 1,5        |
| Frekvencija (Hz) | 50         |                           |            |

Opći parametri proizvoda

|                                       |        |                                                         |      |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------|
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god) | 613,57 | EEl                                                     | 34,5 |
| Razred energetske učinkovitosti       | C      | Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) | 5    |

Rashladne vitrine za hlađenje pića

|                              |                                             |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Bruto zapremnina (dm³ ili l) | Okolišni uvjeti za koje je uređaj prikladan |                        |
|                              | Najviša temperatura (°C)                    | Relativna vlažnost (%) |
| 441                          | 32                                          | 65                     |

Parametri izvora svjetlosti

|                  |                                      |                                 |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Izvor svjetlosti | Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | Razred energetske učinkovitosti |
| 1                | LED                                  | G                               |
| 2                | LED                                  | F                               |

## Dodatne informacije

---

Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 24 mjeseci

---

Dodatne informacije: -

---

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki (a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: <https://home.liebherr.com/>

---

Potrošnja energije potvrđena je mjerenjima prema normi EN 16902 .