

# MBtsdi 9528

Francia ajtós hűtő-fagyasztó kombi. 2 fagyasztófiókkal

◆ Plus



## MBtsdi 9528

Francia ajtós hűtő-fagyasztó kombi. 2 fagyasztófiókkal

◆ Plus

← 91 →



Energiahatékonysági osztály



|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiafogyasztás év/24 h             | 284 / 0,778 kWh <sup>1</sup>                                                                        |
| Teljes hűtött tér                     | 538 l <sup>2</sup>                                                                                  |
| Hűtött terek                          | Hűtőrész: 214,1 l / BioFresh rész: 93,9 l / Fagyasztórész: 230 l<br>/ 0-csillagos fagyasztó: 16,6 l |
| Zajszint                              | 39 dB(A)                                                                                            |
| Klímaosztály                          | SN-ST (+10 °C ig +38 °C)                                                                            |
| Ajtó-, és oldallapok                  | TerraSteel / TerraSteel                                                                             |
| Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé) | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup>                                                                    |

#### Vezérlés

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezérlés | 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe<br>Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozó                        | SmartDeviceBox-szal   |
| Ajtóriasztás                      | optikai és akusztikus |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |

#### Hűtőrész

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilátor        | PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel                                                          |
| Ajtó tárolópolcok | Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható<br>tojástartó, vajtartó                   |
| Palacktartó       | Integrált palacktartó                                                                              |
| Megvilágítás      | LED felső megvilágítás<br>LED-es hátfal-megvilágítás                                               |
| BioFresh rekesz   | 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel,<br>1 Fruit & Vegetable rekesz,<br>1 Meat & Dairy rekesz |

#### Fagyasztórész

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Mélyhűtőfokozat                       | ****               |
| Megvilágítás                          | LED-belsővilágítás |
| Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt | 5 kg               |
| Tárolási idő üzemzavar esetén         | 12 h               |

#### A felszereltség előnyei

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ajtónyitás iránya       | bal fix / jobb fix |
| Cserélhető ajtó tömítés | igen               |
| EAN                     | 4016803156970      |



<sup>1</sup> A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

<sup>2</sup> Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

## Jellemzők

---

## Műszaki rajz



A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)

