

SIFNe 5108

Zamrażarka szufladowa do zintegrowanej zabudowy NoFrost

○ Pure



SIFNe 5108

Zamrażarka szufladowa do zintegrowanej zabudowy NoFrost

○ Pure



No Frost

Smart Device ready

Touch-Display

Vario Space

Super Silent

↑
178
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	237 / 0,649 kWh
Pojemność całkowita	213 l ¹
Poziom głośności w dB	33 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monochromatyczny, elektronika dotykowa Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: opcjonalnie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Szuflady w zamrażarce	8 szuflad ze zintegrowanymi prowadnicami, VarioSpace
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	12 kg
Czas przechowywania (awaria)	9 h
VarioSpace	tak
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Obustronne ogrzewanie ścian bocznych, przeznaczone do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	lewej wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803115533

Akcesoria

612526500	SmartDeviceBox
742335900	Taca do zamrażania
988117400	Pojemnik na kostki lodu z pokrywką
988103600	Akumulator chłodniczy
990187100	Szczypce do kostek lodu
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
908639800	Zestaw łączący osobne fronty mebli
909698500	System łagodnego zamykania SoftSystem

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.
¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy widzieć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.



Wyświetlacz dotykowy

Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.



VarioSpace

Potrzebujesz miejsca, by przechować piętrowy tort lodowy na letnie przyjęcie? To żaden problem dla Twojej zamrażarki Liebherr: wie doskonale, że czasem potrzeba więcej miejsca. Dzięki VarioSpace możesz łatwo wyjąć poszczególne szuflady zamrażarki – i voilà: oto Twoja dodatkowa przestrzeń do przechowywania!



SuperSilent


Cśśś – posłuchaj dobrze: lodówka Liebherr jest tak cicha, że trzeba naprawdę wyteżyc słuch, aby ją usłyszeć. Co się za tym kryje? Wszystkie komponenty chłodzące, takie jak sprężarki, zawory, wentylatory oraz parownik są zoptymalizowane i perfekcyjnie dostosowane do siebie. Dzięki temu w kuchni słychać tylko to, co chcemy usłyszeć.



Zintegrowana prowadnica szuflady

Zintegrowane prowadnice zapewniają przy otwartych i załadowanych szufladach zamrażarki wygodny dostęp do produktów spożywczych. Stoper zapobiega wypadnięciu wysuniętych szuflad. Podczas zamykania szuflady bez trudu wsuwają się na swoją optymalną pozycję końcową, co zapewnia idealne rozproszanie powietrza przed szufladami, a tym samym jak najlepsze chłodzenie.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora zamrażarki: 26 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

