

UWgb 3631

台下嵌入式温控葡萄酒柜
Vinidor 系列

LIEBHERR

嵌入式



台下嵌入式

LIEBHERR

UWgb 3631

台下嵌入式温控葡萄酒柜
Vinidor 系列

German
Engineering



↑
82-88
↓



类型	固定门，台下嵌入式冰箱
每年能耗/24 小时能耗	83.950 / 0.230 千瓦时
可储存酒瓶数量（0.75 升波尔多瓶）	44 ¹
总容积	110 升 ²
噪声等级	36 dB(A)
气候类型	SN,N,ST
频率 / 电压	50/60 Hz / 220-240 V~
额定电流 / 功率	1.5 A
门材料	隔热玻璃门，黑色边框
孔径尺寸（厘米，高/宽/深）	82-88 / 60 / 最小 58
控制面板	
控制面板类型	单色 LC 显示屏，触摸式控制 数字温度显示器
故障警报	视听信号
开门警报	视听信号
童锁	有
产品特点	
葡萄酒温度区数量	1
调温范围	+5 °C 至 +20 °C
制冷回路数量	1
循环风冷	搭载 FreshAir 活性炭过滤器的循环风冷系统
内部照明	常亮可调光的 LED 照明
把手类型	凹槽把手
搁架材质	木制饰边的金属搁架
搁架数量	4
铰链方向	可翻转式箱门铰链
欧洲商品编号	9005382307519

¹ 此设备仅用于储存葡萄酒。波尔多瓶最大容量（0.75 升），尺寸参考 NF H 35 -124 标准（高：300.5 毫米，直径：76.1 毫米）。

² 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规（EU 2019/2016），总容积取最近的整数（四舍五入），冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。容积一词是指现行法规中所述的“内部容积”。

产品特点



TempProtect Plus
加强版温控防护

温控葡萄酒柜搭载加强版温控防护。可通过两个内置传感器持续感测柜内温度，提供双重保障，防止葡萄酒受到温度波动带来的影响。一旦其中传感器检测到大幅的温度变化，设备就会发出警报，从而迅速采取应对措施。



HumiditySelect
湿度调节

如何确保软木塞不会干燥开裂？通过湿度调节功能，您可以在酒柜显示屏上在标准湿度和高湿度两段式之间调节。设置简单，对酒品大有裨益。适宜的湿度条件可以使软木塞保持湿润，从而使酒品保持在密封状态。



UVProtect
紫外线防护

搭载玻璃门的酒柜，提供对抗紫外线的双重防护：由有色玻璃和真空镀金属层组成双重防护层。这可为葡萄酒打造保护层，从而使其免受太阳紫外线辐射对风味带来的负面影响。



VibrateSafe
低振技术

葡萄酒需要平和静谧的储存环境。酒柜配备了专为酒品储存研发的低振静音压缩机，搭配由实心山毛榉木制成的稳固木质搁架，以便安静温和地呵护珍藏佳酿。葡萄酒能够在不受干扰的环境中静静成熟。



FlexFit
木质搁架

FlexFit木制搁架配有可调节的木质饰边，能够灵活调整角度，哪怕是大号酒瓶，也能服帖契合。这样，葡萄酒藏看起来更加井然有序，您甚至不必再担心偶尔溢洒出来的红酒，因为您只需要更换沾染酒渍的饰边就能焕然一新。



TouchDisplay
触控显示

操作酒柜也能如品味仲夏美酒，畅快淋漓。酒柜采用高品质的操控设计，助您轻松掌控。功能排列清晰有序，仅用手指轻轻点按，即可完成选择。设备实时温度将显示在屏幕上，可轻松掌握柜内储酒情况。

