

WPbs 5262

独立式双温区葡萄酒柜
Vinidor 系列

LIEBHERR

独立式



独立式

WPbs 5262

独立式双温区葡萄酒柜
Vinidor 系列

← 60 →



German
Engineering

LIEBHERR

Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Fresh Air	Vibrate Safe	Presentation Light	Easy Fill	Steel Interior
-------------------------	--------------------	-----------------------	--------------	-----------------	-----------------------	--------------	-------------------

能耗（按 365 天 / 24 小时）	113.150 / 0.310 千瓦时 ¹
可储存酒瓶数量（0.75 升波尔多瓶）	155 ²
总容积	368 升 ³
气候类型	SN,N,ST
频率 / 电压	50/60 Hz / 220-240 V~
额定电流 / 功率	1.2 A
门材料	SmartSteel 智能钢边框的隔热玻璃门
侧壁材料	SmartSteel 智能钢 / 银色
外形尺寸（厘米，高/宽/深）	185.4 / 59.7 / 67.5 ³
控制面板	
控制面板类型	位于门内的 2.4 英寸 TFT 彩色滑动式触控屏 显示两个温区温度的数字温度显示器
故障警报	视听信号
开门警报	视听信号
童锁	有
产品特点	
葡萄酒温度区数量	2
调温范围	+5 °C 至 +20 °C
制冷回路数量	2
循环风冷	搭载 FreshAir 活性炭过滤器的循环风冷系统
内部照明	常亮可调光的 LED 照明
把手	助力式黑钢拉杆把手
搁架材质	高度可调的山毛榉木搁架
搁架数量	8
铰链方向	可翻转式箱门铰链
欧洲商品编号	4016803154631

¹ 为了达到指定的能耗等级，必须使用与冰箱随机提供的墙面间隔器。因此，冰箱深度大约增加 1.5 厘米。如果如果未使用该间隔器，冰箱仍可以正常工作，但可能会稍微增加耗电量。

² 此设备仅用于储存葡萄酒。波尔多瓶最大容量（0.75 升），尺寸参考 NF H 35 -124 标准（高：300.5 毫米，直径76.1 毫米）。

³ 据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规（EU 2019/2016），总容积取最近的整数（四舍五入），冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



TempProtect Plus 加强版温控防护

温控葡萄酒柜搭载加强版温控防护，可通过两个内置传感器持续感测柜内温度，提供双重保障，放置葡萄酒受到温度波动带来的影响。一旦其中传感器检测到大幅的温度变化，设备就会发出警报，从而迅速采取应对措施。



HumiditySelect 湿度调节

如何确保软木塞不会干燥开裂？通过湿度调节功能，您可以在酒柜显示屏上在标准湿度和高湿度两种模式之间调节。设置简单，对酒品大有裨益。适宜的湿度条件可以使软木塞保持湿润，从而使酒品保持在密封状态。



UVProtect Plus 加强版紫外线防护

搭载玻璃门的酒柜，提供对抗紫外线的三重防护：由一层有色玻璃和两层真空镀金属层组成的三重防护层。这可为葡萄酒打造保护层，从而使其免受太阳紫外线辐射对风味带来的负面影响。



FreshAir 活性炭过滤器

藏酒珍酿值得拥有优质的空气质量。利普赫尔葡萄酒柜配备 FreshAir 活性炭过滤器，能够有效净化进气、滤除异味，确保空气质量，从而保留葡萄酒风味。每隔半年，系统将提醒更换滤芯。



精准调温



不合适的储存温度会对葡萄酒风味造成影响。精准的电子控制系统使酒柜始终稳定在设定温度。柜内温度将实时显示在触摸屏上，您可在 +5 °C 至 +20 °C 之间对酒柜各温区温度进行精确设置。



电子门锁

搭载PIN码验证功能的电子门锁，在设备锁定与解锁时尤为便捷。用户通过显示屏激活门锁功能后，可通过输入预设密码开启或关闭电子门锁。若遇断电等突发状况，设备仍支持手动应急解锁。

示意图



产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 利普赫尔电器将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，
嘿 Liebherr 利普赫尔电器保留更改的权利，恕不另行通知。如果冰箱的实际测量值、规格和额定值至关重要，建议参考冰箱随机提供的
的安装说明。Liebherr 利普赫尔电器对由此产生的任何损失将不承担责任。