

ЕС декларация за съответствие по отношение на потреблението на енергия съгласно (ЕС) 2019/2019

Енергийно етикетиране (ЕС) 2019/2016

Приложен стандарт EN 62552:2020

## Продуктов информационен лист

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Име или търговска марка на доставчика | LIEBHERR   |
| Адрес на доставчика                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Германия |
| Идентификатор на модела               | CBNbsa20 575i_091904051  |

### Електрически данни

| Параметър        | Стойност | Параметър    | Стойност |
|------------------|----------|--------------|----------|
| Напрежение (V ~) | 220-240  | Честота (Hz) | 50-60    |

### Тип хладилен уред

|                           |    |                      |               |
|---------------------------|----|----------------------|---------------|
| Уред с ниско ниво на шума | не | Тип конструкция      | свободностоящ |
| охладител за вино         | не | други хладилни уреди | да            |

### Основни параметри на продукта

|  |           |   |   |     |
|--|-----------|---|---|-----|
| Габаритни<br>размери<br>(милиметри)  | височина  | 2015  | Общ обем (dm <sup>3</sup> или l)                        | 362 |
|  | ширина    | 597   |   |     |
|  | дълбочина | 675   |   |     |
| ИЕЕ  | 32        | Клас на енергийна ефективност   | А   |     |
| Емисия на въздушен шум (dB(A)<br>re 1 pW)                                    | 29        | Клас на емисията на въздушен шум  | А   |     |
| Годишно енергопотребление<br>(kWh/год.)                                      | 92        | Климатичен клас   | разширен умерен,<br>умерен,<br>субтропичен,<br>тропичен |     |
| Минимална околна температура<br>(°C), за която хладилният уред е<br>подходящ | 10        | Максимална околна температура<br>(°C), за която хладилният уред е<br>подходящ | 43  |     |
| Зимни настройки  | не        |   |   |     |

**Параметри на отделението**

| Тип отделение                |    | Обем на отделението (dm <sup>3</sup> или l) | Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) | Капацитет на замразяване (kg/24 h) | Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = А, ръчно обезскрежаване = Р) |
|------------------------------|----|---|--|------------------------------------|---|
| отделение за трайни продукти | не | -   | -  | -                                  | -   |
| охладител за вино            | не | -   | -  | -                                  | -   |
| отделение тип 'зимник'       | не | -   | -  | -                                  | -   |
| пресни храни                 | да | 159,9                                       | 5  | -                                  | А   |
| лесно развалящи се храни     | да | 99,2  | 0  | -                                  | А   |
| 0 звезди и ледогенератор     | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 1 звезда                     | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 2 звезди                     | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 3 звезди                     | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 4 звезди                     | не | -   | -  | -                                  | -   |
| секция 2 звезди              | не | -   | -  | -                                  | -   |

отделение с променлива температура

|              |       |     |    |   |
|--------------|-------|-----|----|---|
| пресни храни | 103.1 | 5   | -  | А |
| 4 звезди     |       | -18 | 10 |   |

**За отделения 4 звезди**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Функция за бързо замразяване | да |
|------------------------------|----|

**За охладители за вино**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| брой стандартни бутилки за вино | 0 |
|---------------------------------|---|

**Параметри на светлинния източник**

| Светлинният източник | Използвана технология за осветление | Клас на енергийна ефективност |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1                    | LED                                 | G                             |
| 2                    | LED                                 | G                             |
| 3                    | LED                                 | G                             |

**Допълнителна информация**

Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя: 24 месеци

Допълнителна информация: -

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: <https://home.liebherr.com/>

Потреблението на енергия е потвърдено чрез измервания съгласно EN 62552:2020.