

XRCst 5295

Kombinace Side-by-Side s přihrádkou
na temperování vína
Δ Peak

LIEBHERR

volně stojící spotřebič



German
Engineering



reddot winner 2025

SRBstc 529i

Samostatně stojící chladnička s
technologií BioFresh Professional
Δ Peak



← 60 →



Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	108 / 0,295 kWh ¹
Celkový objem	386 l ²
Objem	Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 140,6 l
Hluk - akustický výkon	34 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře / boční stěny	SmartSteel / SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³
Ovládací prvky	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
Chladicí část	
Ventilátor	PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
Materiál dveřních policek	Úložné police GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
VarioSafe	Ano
Policečka na láhve	Integrovaná police na lahve
Osvětlení	oboustranný světelný panel LED osvětlení BioFresh
Počet zásuvek BioFresh	3 BioFresh boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 na HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Přednosti vybavení	
Koncepce Side-by-Side	Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803129837

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



BioFresh Professional

Příhrádka BioFresh Professional dodává potravinám extra čerstvost pro dlouhodobé skladování: Díky funkci HydroBreeze pokryje ovoce a zeleninu jako ochranný povlak studená mlha. V kombinaci s teplotou lehce nad 0 °C a vysokou vlhkostí se zde ovoce a zelenina bez obalu cítí skutečně dobře.



BioFresh s HydroBreeze

Chtěli byste chladit ovoce a zeleninu jako profesionálové? HydroBreeze vás nadchne: Studená mlha v kombinaci s teplotou v příhrádce těsně nad 0 °C potraviny mimořádně povzbudí a jsou pak déle trvanlivé. A mlha vytváří vizuální wow efekt. HydroBreeze se aktivuje každých 90 minut na 4 sekundy a při otevření dveří na 8 sekund.



Příhrádka na ovoce a zeleninu

Křupavý salát nebo jahody: Nejcitlivější potraviny si zaslouží zvláštní místo, aby zůstaly déle čerstvé: Příhrádka BioFresh. V příhrádce na ovoce a zeleninu se teplota blíží 0 °C. V kombinaci s vlhkostí vzduchu, která v této příhrádce převládá, a díky jejímu těsnému uzavření je zde nebalenému ovoci a zelenině obzvláště dobře. Nemusíte nic nastavovat.



Příhrádka na maso a mléčné výrobky

Chtěli byste, aby delikátní telecí filé nebo čerstvé mléko zůstalo čerstvé co nejdéle? O to se postarají příhrádka BioFresh: V příhrádce na maso a mléčné výrobky se teplota blíží 0 °C – ideální podmínky pro skladování i těch nejcitlivějších potravin. A to nejlepší: Všechno je z výroby perfektně nastaveno k okamžitému použití – pro delší čerstvost.



InfinitySpring

Zdroj čerstvé, chladné pitné vody ve vaší kuchyni: To, co zní jako pohádka, se nazývá InfinitySpring. Dávkoavač vody umožňuje odběr vody bez odkapávání a poskytuje čerstvou studenou vodu. Jednoduše aktivujete panel karafou nebo sklenicí a vychutnejte si vodu. Nebudete muset kupovat láhve vody a budete se chovat ekologicky.



Integrovaný SmartDeviceBox

Váš Liebherr je v kuchyni – ale pokud chcete, může být také kdykoli na internetu: Integrovaný SmartDeviceBox otevírá dveře všem výhodám Smart Home. Jednoduše zastrčte do zásuvky, zapnete a připojte svůj Liebherr k síti přes WLAN.

SWNstd 529i

Kombinace s mrazicí přihrádkou NoFrost a přihrádkou na temperování vína

△ Peak



2 Zones	Temp Protect Plus	Ice Maker	Duo Cooling	No Frost	Smart Device	Touch & Swipe Display	Light Tower	Flex Fit	Soft System
Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft Telescopic Rails	Presentation Light	Fresh Air	Super Frost	Vario Space		

← 60 →



Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	190 / 0,520 kWh ¹
Max. počet 0,75l láhví Bordeaux	44 ²
Celkový objem	303 l ³
Objem	Prostor na víno: 171,1 l / Mrazicí oddíl: 133 l
Hluk - akustický výkon	36 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře / boční stěny	SmartSteel / SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Ovládací prvky	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty pro oddíly: vína a mrazničky
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
Dětská pojistka	Ano
Prostor na víno	
Počet teplotních zón	3
Teplotní rozsah	+5 °C Do +20 °C
Oddělené regulované chladicí okruhy	3
Ventilátor	Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
Vnitřní osvětlení	beidseitiges Lichtpanel/zuschaltbar
Materiál policíček	Rošty z bukového dřeva
Počet policíček	6
Počet dřevěných policíček na teleskopických výsuvech	4
Mrazicí část	
Počet hvězdiček mrazicí části	****
Osvětlení	LED osvětlení
Počet zásuvek v mrazicí části	4 různé objemné boxy, z toho 3 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
IceMaker	Pevné připojení k vodovodu 3/4", LED osvětlení
Kapacita výrobku ledu za 24 h	1,2 kg
Zásoba ledových kostek	5,4 kg
Zmrazovací kapacita za 24 h	10 kg
Skladovací doba při výpadku proudu	20 h
Přednosti vybavení	
Koncepce Side-by-Side	Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
Dveřní zarážka	Levo zaměnitelné

¹ Vzhledem k tomu, že spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
² Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
³ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



2 temperovací zóny

Využijte přihrádku na víno na maximum s našimi dvěma temperovacími zónami. V každé zóně lze přesně přizpůsobit teplotu od +5 °C do +20 °C, takže vaše červené a bílé víno bude v jednom spotřebiči půvabně zrát a zároveň bude vždy připraveno k servírování. Tento inovativní systém nabízí flexibilitu a pohodlí, ať už jste zkušený vinař, nebo nováček.



Přesná nastavení teploty

Pokud není víno v prostředí se správnou teplotou, může se pokazit a utrpět na kvalitě. Přesná elektronická regulace zajistí stálé udržování požadované teploty v přihrádce na temperování vína. Teplotu lze nastavit v krocích po jednom stupni v rozsahu +5 až +20 °C. Aktuální teplota se zobrazuje na displeji.



TempProtect Plus

V přihrádce na temperování vína je teplota konstantně měřena dvěma senzory. Budete tak mít dvakrát zajištěno, že jsou vaše vína chráněna před teplotními výkyvy. Obdržíte upozornění ihned, jakmile snímače rozpoznají kritickou změnu teploty, takže budete moci rychle podniknout opatření.



IceMaker s pevnou přípojkou vody

Máme ještě kostky ledu? S výrobníkem ledu IceMaker je tato otázka zbytečná. U výrobníku ledu IceMaker s pevnou přípojkou vody je voda přiváděna přímo z vodovodního potrubí. Díky funkci MaxIce můžete denně vyrobit až 1,5 kg kostek ledu. Pomocí flexibilního oddělovače zásobníku na led můžete upravovat množství zásoby kostek ledu – velmi snadno, zcela podle potřeby!



DuoCooling



DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.




NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.

Technický výkres



SRBstc 529i



SWNstd 529i

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (29.01.2026)

