


MRFec 4001 versione J84



Volume lordo/utile	377/286 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	608/710/1908
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	475/423/1659
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	390 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC3
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	50 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+2 °C a +9 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / bianco
Materiale porta / colore	acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	manopola di regolazione
Display	
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Griglie regolabili di appoggio	5
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	253/7
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	506/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia integrata
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	77/69,5 kg
EAN-Nr.	9005382277379

¹ Ai sensi del regolamento 2019/2018.

² Misurazione ai sensi della norma EN 16902:2016.

³ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.