

MRFec 4001

Frigorifero ventilato

Performance



MRFec 4001

Frigorifero ventilato
Performance



Volume lordo/utile	377/286 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/650/1884
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	475/423/1659
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	390 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC3
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	50 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	+2 °C a +9 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/weiß
Materiale porta / colore	Stahl / weiß
Materiale contenitore interno	Kunststoff weiß
Tipo di comando	Drehregler
Display	
Illuminazione interna	–
Griglie regolabili di appoggio	5
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	253/7
Capacità bottle da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	506/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	Griffmulde
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	66,4/61,7 kg
EAN-Nr.	9005382232576

Accessori

900704500	Scivolo per bottiglie metallizzato, non estraibile
779076100	Rotelle per la protezione di sicurezza
711323900	Griglia inferiore con rivestimento in plastica, colore nero
711400001	Mensola in legno

La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori dell'apparecchio e ulteriori informazioni sono disponibili su home.liebherr.com.
Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

Caratteristiche



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.



Alloggiamento

Personalizzabile e robusto: progettate l'alloggiamento come preferite. E' robusto, resistente agli urti e facile da pulire.



Cerniere intercambiabili

Le cerniere intercambiabili della porta vi permettono di riempire o svuotare l'apparecchiatura indipendentemente dalla posizione in cui si trova.



Maniglia incassata


Facile da utilizzare: con le maniglie incassate lateralmente nella porta potete aprire e chiudere l'apparecchiatura comodamente. Nulla sporge, non c'è rischio di rimanere impigliati. Sicuramente un grande vantaggio soprattutto in ambienti angusti.



Guarnizione sostituibile

Risparmiate tempo e denaro. Potete sostituire le guarnizioni della porta in modo semplice e rapido, senza attrezzi e senza bisogno di chiamare un tecnico.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)

