


FFFCsg 5501

Congelatore Verticale SmartFrost

Perfection



FFFCsg 5501

Congelatore Verticale SmartFrost
Perfection



Smart
Frost




Accessori

708065000

Chiave di licenza SmartMonitoring da
36 mesi (online)

Volume lordo/utile	499/289 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	747/769/1818
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	580/523/1388
Consumo energetico in 365 giorni	1234 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	7
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	L1
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	49 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	713
Sistema di raffreddamento	statisch
Sbrinamento	manuell
Intervallo di temperatura	-9 °C a -26 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Edelstahl/Edelstahl
Materiale porta / colore	Edelstahl / Edelstahl
Materiale contenitore interno	Kunststoff silver
Tipo di comando	Monochrom-Display, Touch-Buttons
Display	außen digital
Illuminazione interna	LED
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	optisch und akustisch
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	Nachrüstbar
Interfaccia	WLAN/LAN (optional)
Numero di cestelli	10
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg
Altezza piedini di posizionamento	150 - 180
Maniglia	Aluminiumgriff
Chiusura	mechanisch
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	105/100,2 kg
EAN-Nr.	9005382241677

Caratteristiche



SmartFrost

Con SmartFrost si riduce notevolmente la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti conservati. Lo sbrinatorio è necessario solo raramente, e quando lo è, risulta molto più facile grazie alle pareti interne lisce e facili da pulire. L'evaporatore rivestito da materiale espanso assicura un'alta efficienza energetica e un raffreddamento uniforme.



Idonee per contenitori Euronorm (solo congelatori per la ristorazione)

Aprire la porta, inserire il contenitore e tutto è perfettamente in ordine. Le apparecchiature professionali per la ristorazione sono infatti progettate appositamente per soddisfare i requisiti di cucine e panifici e sono quindi adatte per l'utilizzo di contenitori Euronorm.




Guarnizione della porta sostituibile

Risparmio di tempo e denaro: le guarnizioni rimovibili di Liebherr sono facili da sostituire. Se la guarnizione è danneggiata, potete cambiarla senza bisogno di attrezzi.




Chiusura automatica della porta a < 90°/chiusura automatica della porta con angolo inferiore a 90°

Lavori di routine in tutta comodità, con la consapevolezza di non tralasciare niente: a partire da un angolo di circa 90°, la porta dell'apparecchiatura rimane aperta facilitando così l'introduzione e il prelievo dei prodotti, oltre che la pulizia. Con angolo inferiore a 90°, si chiude da sola evitando che rimanga aperta accidentalmente. Ciò contribuisce a mantenere costante la temperatura e intatta la qualità dei prodotti acquistati.



LightAlarm


In caso di aumento incontrollato della temperatura dovuto alla porta aperta o ad altri problemi, l'illuminazione interna dell'apparecchiatura inizia a lampeggiare. Nelle apparecchiature con porta in vetro, questa pratica funzione indica rapidamente quando è necessario intervenire. Nelle apparecchiature con porta cieca, l'illuminazione interna lampeggiante avvisa di chiudere la porta immediatamente per preservare la qualità dei prodotti conservati.



Interfaccia WiFi/LAN integrabile

Il collegamento in rete di un'apparecchiatura Liebherr è un gioco da ragazzi. Grazie all'interfaccia WiFi e LAN integrabile è possibile collegare facilmente alle apparecchiature sistemi esterni come lo SmartMonitoring di Liebherr. Questa soluzione di monitoraggio digitale consente di controllare la temperatura di conservazione in tutta comodità e sicurezza tramite l'interfaccia configurata.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (26.02.2026)

