

# WKEgb 582

Armario bodega de envejecimiento integrable

GrandCru



Aparato empotrable

# WKEgb 582

Armario bodega de envejecimiento  
integrable  
GrandCru



LIEBHERR

| Tipo                                                | Empotrable / Aparato integrable                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de eficiencia energética                      |                                                                                                      |
| Consumo eléctrico 365 días/24h                      | 116 / 0,317 kWh                                                                                      |
| Botellas máx. de Burdeos 0,75 l                     | 18 <sup>1</sup>                                                                                      |
| Volumen total                                       | 47 l <sup>2</sup>                                                                                    |
| Nivel de ruido                                      | 32 dB(A)                                                                                             |
| Clase climática                                     | SN-ST (+10 °C a +38 °C)                                                                              |
| Puerta                                              | Cristal negro sin marco ni tirador                                                                   |
| Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.) | 45-45,2 / 56-57 / mins. 55                                                                           |
| <b>Controles</b>                                    |                                                                                                      |
| Tipo de mando                                       | Pantalla LCD, electrónica táctil<br>Pantalla digital de temperatura                                  |
| Alarma en caso de fallo                             | visual y acústica                                                                                    |
| Alarma de la puerta                                 | acústica                                                                                             |
| Protección c. uso por parte de niños                | sí                                                                                                   |
| <b>Ventajas de la dotación</b>                      |                                                                                                      |
| Zonas de temperatura                                | 1                                                                                                    |
| Gama de temperaturas                                | +5 °C a +20 °C                                                                                       |
| Circuitos de frío regulables                        | 1                                                                                                    |
| Ventilador                                          | Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir |
| Iluminación interior                                | LED-Beleuchtung/zuschaltbar/dimmbar                                                                  |
| Material de estantes                                | Accesorios de madera de haya                                                                         |
| Estantes                                            | 3                                                                                                    |
| Estantes sobre guías telescópicas                   | 2                                                                                                    |
| EAN-Nr.                                             | 9005382279618                                                                                        |

<sup>1</sup> Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).


<sup>2</sup> Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

## Características



### Columnas de luz LED

Digno de mencionar para la serie PremiumPlus de los modelos BioFresh son las dos columnas de luz integradas en el recipiente. En las columnas de luz de ambos lados se han aplicado varios LEDs que garantizan la iluminación uniforme de la zona frigorífica. El satinado especial de la cubierta luminosa genera un ambiente agradable de primera categoría. Las columnas de luz permiten al mismo tiempo un ajuste variable de las baldas de cristal.



### Alarma por puerta abierta

Para la protección segura de los alimentos, la alarma acústica por puerta abierta avisa sesenta segundos después de haberse abierto la puerta.



### Función de seguridad de niños

La función de seguridad de niños es de tal modo programable que se evita la desconexión inintencionada del aparato. Si la función de seguridad de niños se encuentra activada, se muestra ello por medio de un icono en el llamado MagicEye.




### Filtro de carbón activo para vino

Como los olores pueden afectar perceptiblemente la calidad de los vinos durante su conservación, se ha integrado en estos aparatos un filtro de carbón activo intercambiable para garantizar una renovación del aire y, por lo tanto, una calidad insuperable del aire.



### Amortiguación de vibraciones



Incluso las más leves vibraciones pueden perturbar la maduración del vino y evitar que se pose el tanino. En todos los armarios bodega se han incorporado compresores que se han concebido especialmente para este fin y que procuran por una conservación cuidadosa de los vinos.



### Humedad ideal

La humedad correcta del aire es un componente esencial para la conservación de los vinos. Pues, de esta manera, los corchos se mantienen suaves y no se resecan. Para mantener húmedos los tapones de corcho también por el interior en la medida de lo posible, las botellas deben almacenarse tendidas. Con una humedad del aire de más del 50 % las bodegas garantizan las mejores condiciones. Dependiendo de las necesidades, la humedad puede regularse en los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos a través de una tecla de ventilación.

Dibujo técnico



Los productos y sus datos se escenifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (24.02.2026)

