


# WPgbi 7472

Cantina temperata

Vinidor Selection



 German  
Engineering



# LIEBHERR

WPgbi 7472

Cantina temperata  
Vinidor Selection



← 70 →



|                   |                        |         |                 |           |              |                    |          |                       |              |
|-------------------|------------------------|---------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------|
| Temp Protect Plus | Humidity Select        | 2 Zones | UV Protect Plus | Fresh Air | Vibrate Safe | Presentation Light | Flex Fit | Soft Telescopic Rails | Super Silent |
| Smart Device      | Glass & Steel Interior |         |                 |           |              |                    |          |                       |              |

|                                                   |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica                   |                                                                                                                                                        |
| Consumo in (365 giorni/24h)                       | 145 / 0,397 kWh <sup>1</sup>                                                                                                                           |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l              | 204 <sup>2</sup>                                                                                                                                       |
| Volume totale                                     | 575 l <sup>3</sup>                                                                                                                                     |
| Rumorosità (potenza sonora)                       | 35 dB(A)                                                                                                                                               |
| Classe climatica                                  | SN-ST (+10 °C a +38 °C)                                                                                                                                |
| Porta                                             | Porta in vetro isolante con telaio nero                                                                                                                |
| Fianchi                                           | BlackSteel                                                                                                                                             |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)              | 201,3 / 69,7 / 76,4 <sup>3</sup>                                                                                                                       |
| <b>Controllo</b>                                  |                                                                                                                                                        |
| Tipo di comando                                   | Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica<br>Touch & Swipe<br>Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico e acustico                                                                                                                                      |
| Allarme porta aperta                              | ottico e acustico                                                                                                                                      |
| Sicurezza bambini                                 | si                                                                                                                                                     |
| <b>Dotazioni di serie</b>                         |                                                                                                                                                        |
| Zone di temperatura                               | 2                                                                                                                                                      |
| Intervallo di temperatura                         | +5 °C a +20 °C                                                                                                                                         |
| Circuiti regolabili                               | 2                                                                                                                                                      |
| Raffreddamento ventilato                          | Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi<br>FreshAir                                                                            |
| Illuminazione                                     | beidseitiges Lichtpanel/zuschaltbar/dimmbar                                                                                                            |
| Maniglia                                          | Maniglia verticale integrata                                                                                                                           |
| Interfaccia                                       | SmartDeviceBox in dotazione                                                                                                                            |
| Materiale griglie di appoggio                     | Ripiani in legno di faggio                                                                                                                             |
| Piani d'appoggio                                  | 10                                                                                                                                                     |
| su guide telescopiche                             | 8                                                                                                                                                      |
| Battuta della porta                               | Incernieratura delle porte reversibile                                                                                                                 |
| EAN-Nr.                                           | 4016803088134                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>2</sup> Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

<sup>3</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

## Caratteristiche




### TempProtect Plus

Doppia protezione. Grazie a TempProtect Plus, le nostre cantine climatizzate misurano costantemente la temperatura mediante due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.



### HumiditySelect

Non lasciate che i tappi si sbriciolino. Con HumiditySelect potete regolare sul display dei modelli Vinidor due livelli di umidità: "Umidità standard" e "Umidità elevata". Una funzione semplice e al contempo efficace, se si considera che a un livello ottimale di umidità i tappi restano umidi, sigillando perfettamente le bottiglie.



### 2 zone

Una cantina dalle elevatissime prestazioni, con il nostro sistema a due zone. La temperatura di ogni zona può essere regolata con precisione tra +5 °C e +20 °C, consentendo con una sola apparecchiatura sia di conservare in modo ottimale i vini rossi e bianchi, che di mantenerli sempre pronti ad essere serviti. Questa innovazione offre flessibilità e praticità agli esperti collezionisti di vini, come pure ai nuovi appassionati di enologia.



### UVProtect Plus

Tripla protezione. Le cantine climatizzate con porte in vetro offrono una protezione senza precedenti dai raggi UV: tre strati protettivi in vetro fumé e un doppio strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto. Conosciuto come rivestimento Low-E, offre ai vini una protezione altamente efficace contro i danni da irraggiamento solare.



### Filtro ai carboni attivi FreshAir



Per garantire che l'invecchiamento del vino avvenga in condizioni di qualità dell'aria ottimali, tutte le cantine climatizzate Liebherr sono provviste di un filtro ai carboni attivi che neutralizza ogni tipo di odore in modo affidabile. In altre parole, il vino conserverà inalterato il suo bouquet. Affinché ciò avvenga, il vostro Liebherr vi ricorderà di cambiare ogni 6 mesi il filtro, un'operazione che potrete sbrigare di persona.



### Regolazione precisa della temperatura

Se non è conservato alla giusta temperatura, il vino può alterarsi e subire cali di qualità. Il preciso sistema di controllo elettronico garantisce che nella cantina climatizzata Liebherr la temperatura richiesta resti costante. Può essere impostata con la massima precisione tra +5 °C e +20 °C. La temperatura corrente appare sul display.

## Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (23.02.2026)

