


FKDv 4523, wersja 875

Witryna chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza
PremiumPlus



LED



Pojemność brutto/netto łącznie	441/422 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/696/2027
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	456/516/1804
Klasa efektywności energetycznej	 ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni	680 kWh ²
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC2
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C ³
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	52 dB(A)
Prąd znamionowy	1,5 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	742 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	+2 °C do +12 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / czarny
Materiał drzwi / kolor	Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z aluminium / czarny
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym
Sterowanie	Pokrętko regulacyjne
Wskaźnik temperatury	wewnętrzny analogowy
Oświetlenie wewnętrzne	beidseitige LED-Lichtsäule, separat schaltbar
Regulowane półki	6
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Ładowność 0,5l PET/Facing 0,5l PET	304/7
Ładowność 0,33l puszka/Facing 0,33l puszka	608/7
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	90,8/86,4 kg
Kod EAN	9005382264959

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.

² Pomiar według EN 16902:2016.

³ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.