

UWpri 3782

Réfrigérateur à vin adapté à l'installation sous le comptoir pour le tempérage du vin
Vinidor Selection



Appareil encastrable

UWpri 3782

Réfrigérateur à vin adapté à l'installation sous le comptoir pour le tempéragé du vin
Vinidor Selection

86-92



Accessoires

988242901	Lot de 2 filtres à charbon actif
	FreshAir
909735100	3 mètres de câble d'alimentation
	Type F
909621200	Restriction d'ouverture de la porte
840902201	Détergent pour acier inoxydable
840903001	Produit d'entretien de l'acier inoxydable
990537200	Cadre-profilé (19 mm)-niche 86
990156100	Poignée en aluminium brossé
990473400	Poignée ronde de 586 mm en acier inoxydable

L'aperçu représente un extrait des principaux accessoires.
Vous trouverez tous les autres accessoires de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur le site home.liebherr.com.



LIEBHERR

Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light	Touch & Swipe-Display	Smart Device	Fresh Air	2 Zones
Soft System									

Type	Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan
Classe énergétique	F
Cons. électrique annuelle/24h	106 / 0,290 kWh
Cap. de bouteilles 0,75 l max.	38 ¹
Volume total	101 l ²
Niveau sonore	33 dB(A)
Classe climatique	SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte	Porte vitrée isolante
Dimensions de niche en cm (H / L / P)	86-92 / 60 / min. 58
Commandes	
Régulation électronique	Ecran TFT couleur 2,4", Touch & Swipe Affichage digital de la température pour les 2 zones
Alarme de température	visuelle et sonore
Alarme de porte	visuelle et sonore
Sécurité enfants	oui
Avantages d'équipement	
Zones de température	2
Plage de température réglable	+5 °C à +20 °C
Nb de circuits de froid réglables	2
PowerCooling	Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
Éclairage intérieur	Double colonne LED commutable avec variateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
Type de clayettes	Étagères en bois
surfaces de rangement	5
Tab. montées sur rails télescopiques	4
Ouverture de porte	Porte réversible
EAN-Nr.	9005382260555

¹ Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



TempProtect Plus

Double protection. Grâce à TempProtect Plus, nos caves à vin mesurent en permanence la température au moyen de deux capteurs. Vous êtes ainsi doublement assuré que vos vins sont protégés de toute variation de la température. Vous êtes alerté dès que l'un des deux capteurs détecte un changement critique de température, ce qui vous permet d'agir rapidement.



HumiditySelect

Ne laissez pas vos bouchons s'effriter. Grâce à la fonction HumiditySelect, vous pouvez régler à l'écran le taux d'humidité des modèles Vinidor sur deux niveaux : « humidité standard » et « humidité élevée ». C'est à la fois si simple et si bon pour votre vin : une humidité optimale permet en effet aux bouchons de rester humides et de préserver le rôle protecteur du bouchon.



UVProtect Plus

Triple protection. Les caves à vin avec porte vitrée disposent d'une protection sans précédent contre les rayons UV : trois couches de protection composées de verre teinté et d'une double couche métallique déposée sous vide. Connu sous le nom de revêtement à faible émissivité (Low-E), ce système assure une protection très efficace de votre vin contre les rayons solaires nocifs.



VibrateSafe

Vos vins ont besoin de calme et de silence. C'est pourquoi nos caves à vin garantissent une conservation en douceur grâce à des compresseurs particulièrement silencieux spécialement développés par Liebherr et des clayettes en bois stables en hêtre massif. Votre vin peut ainsi vieillir tranquillement et sans perturbations.



LightTower


Souvent négligée, la lumière joue un rôle essentiel en matière de conception. Habilement utilisée, elle peut faire des merveilles et créer une atmosphère idéale, à l'instar de nos appareils à porte vitrée. Deux colonnes de lumière verticales soulignent le caractère inestimable de vos bouteilles de vin, à chaque fois que vous ouvrez la porte, ou en permanence. Ce choix vous appartient, tout comme celui de l'intensité de la lumière.



Éclairage de présentation

Mettez en lumière votre collection avec l'éclairage de présentation de votre cave à vin. Sur les appareils dotés d'une porte vitrée, la lumière peut rester allumée même lorsque la porte est fermée. Ainsi, votre collection de vin attire toujours les regards. Vous pouvez personnaliser la luminosité de l'éclairage via l'écran et l'application SmartDevice.

Dessin technique



max.

[mm]



6


14

6

8

4

38



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels. (08.05.2025)


home.liebherr.com