
Profesioniști în vânzări la rece 2025/2026

Soluții frigorifice inovatoare pentru
comerțul cu alimente

LIEBHERR

Refrigerare și congelare
Food Retail





De la profesioniști pentru profesioniști

**Soluții frigorifice inovatoare
pentru comerțul cu alimente.**

Dumneavoastră sunteți profesioniști în vânzarea de alimente, noi suntem profesioniști în răcirea și temperarea mărfii dumneavoastră. Prin urmare, puteți aștepta de la noi sisteme de răcire care să vă răcească mărfurile în mod fiabil și cu precizie și, de asemenea, să vă ajute să măriți vânzările printr-o prezentare atractivă. Frigiderele și congelatoarele plug-in profesionale de la Liebherr oferă o tehnologie de răcire remarcabilă și design perfect optimizat pentru vânzări. Nu e de mirare, la urma urmei, le-am conceput special pentru variatele cerințe din comerțul cu alimente.

Astfel, aparatele noastre plug-in pentru comerțul cu alimente oferă, de asemenea, flexibilitate ridicată la designul magazinului, combinată cu productivitate maximă pe unitatea de suprafață. Cu agenți frigorifici nepoluanți și tehnologii eficiente energetice, sunteți în zona verde și sub în ceea ce privește amprenta de CO₂. În paginile următoare vă vom prezenta ce mai avem de oferit profesioniștii ai răcirii ca noi profesioniștilor în vânzări ca dumneavoastră.

Descoperiți profesioniștii în vânzări la rece!



Cuprins

Promisiunea noastră de marcă	6
Avantajele dvs. cu portofoliul nostru	8
Gama noastră pentru prezentarea mărfurilor dvs.	10
Lăzile frigorifice pentru supermarket „Cove” și „Bay”	12
Congelatoare suspendate și lăzi frigorifice pentru supermarket	26
Vitrina frigorifică multideck „Cliff”	36
„Action Area Rack”	42
Aparate speciale	46
Service-ul nostru pentru exigențele dvs.	54

Fiabilitatea poartă un nume: Liebherr.

Siguranța locului de depozitare și constanța temperaturii constituie factori decisivi în comerțul cu alimente. Cu frigiderile și congelatoarele profesionale de la Liebherr mergeți în această privință la sigur. Întrucât, atunci când vine vorba de calitatea produselor noastre, nu facem niciun compromis. Iar clienții noștri profită de această calitate de peste 75 de ani.

Calitatea se află în ADN-ul nostru.

De la înființarea întreprinderii noastre familiale în anul 1954 suntem specializați în producția de frigider și congelatoare de calitate ridicată. Know-how-ul generațiilor de ingineri se regăsește în fiecare produs al nostru, iar calitatea de top tipică a Liebherr se vede în fiecare detaliu. Pentru siguranța dvs., verificăm toate componentele de refrigerare, mecanice și electronice cu privire la funcționarea fiabilă încă din faza de dezvoltare – și anume chiar mai exigent și mai frecvent decât prevede legea. Acest lucru are ca rezultat faptul că toate unitățile de funcționare au o durată de viață de cel puțin 15 ani. Prin urmare, aparatul dvs. Liebherr este cu fiecare zi mai rentabil pentru dvs.

Durabilitate din fabrică.

În ceea ce privește protecția mediului, faptele cântăresc mai mult decât cuvintele. Prin urmare, dezvoltăm în permanență metode de producție cu eficiență tot mai ridicată a utilizării resurselor, pentru a vă putea oferi mereu produse de o calitate tot mai ridicată și mai durabile. Iar când frigiderile și congelatoarele noastre părăsesc banda de producție, beneficiați zilnic de eficiența energetică și longevitatea ridicată a acestora.

Acest lucru este de bun augur și pentru mediu: Priza devine pușculiță.

Calitatea ridicată a produselor și eficiența energetică maximă garantează produse sustenabile și economice:

- consum de energie redus
- Spațiu generos pentru alimente
- Durată lungă de viață a produselor
- Rezerve de energie semnificative
- Nivel redus de zgomot
- Productivitate optimă pe unitate de suprafață
- Fiabilitate absolută

home.liebherr.com/cooling-sustainably



Avantajele dvs. dintr-o privire:

- Competență în materie de răcire din de peste 70 de ani
- Inginerie inovatoare
- Calitate până la cel mai mic șurub
- Conceput pentru o utilizare de cel puțin 15 ani

Vă puteți baza pe acest lucru: Frigiderile și congelatoarele profesionale de la Liebherr vă sunt alături zilnic ca partener de încredere.

Eficiență maximă: Iată ce consum redus are un Liebherr.

Eficiența aparatelor noastre o arată instrumentul online realizat prin proiectele LABEL2020 și BELT finanțate de UE. Pe această pagină puteți să consultați și să comparați consumul de energie și multe alte date ale aparatelor electrice. Calculatorul ia în considerare prețurile locale ale energiei electrice și afișează costurile pe întreaga durată de funcționare. Comparația arată că: Un Liebherr este foarte rentabil!

Pentru verificarea eficienței: tool.label2020.eu



Ștecăr în priză, costuri în scădere, vânzări în creștere.

Frigidererele și congelatoarele noastre plug-in, dezvoltate special pentru comerțul cu alimente, vă aduc un dublu beneficiu. Pe de o parte, acestea contribuie la scăderea costurilor dvs. cu energia și a costurilor totale de operare, iar pe de altă parte vă sporesc oportunitățile de vânzări. Nu contează așadar dacă sunteți în căutarea unui aparat flexibil pentru un magazin mic sau a unei soluții complete pentru un hipermarket: Cu Liebherr, tehnologia plug-in devine automat avantajoasă pentru toate părțile.



Arată bine, se vinde și mai bine.

Design elaborat cu suprafață totală maximă de prezentare (TDA) pentru vizibilitate optimă a mărfurilor:

- Cea mai mare suprafață de prezentare posibilă, chiar și cu ușa închisă
- Capacele glisante drepte cu înclinație vin în întâmpinarea clienților
- Cu ușa deschisă (posibil până la 90°), suprafață de prezentare suplimentară de 5 cm
- Capacul glisant din sticlă fără cadru pentru mai multă vizibilitate a produselor
- Două benzi LED pentru iluminarea uniformă a spațiului interior



Murdărie împiedicată, muncă scutită.

Detalii inteligente pentru mai puțin efort la curățare și mai multă siguranță a alimentelor:

- Spații interioare de răcire aproape lipsite de rosturi și funduri ale compartimentelor interioare ambutisate adânc, din PE, cu rotunjimi ample
- Profiluri cu autocurățare la capacele glisante
- Fără praf sub blocul de lăzi frigorifice datorită sistemului de ventilație
- Prevenirea înfundării și acumulării de apă pe fundul lăzii frigorifice prin jgheaburi integrate de scurgere a apei rezultate în urma dezghețării



Clienții se servesc cu plăcere.

Confort mai mare pentru vânzare mai rapidă:

- Mânere ergonomice și robuste pentru deschidere și închidere mai agreabilă
- Stabilitate fiabilă, chiar și în cazul deschiderii frecvente
- Prin posibilitatea de sprijinire a mâinilor, scoatere confortabilă a mărfurilor chiar și când nu sunt pline
- Umplerea ușoară a lăzii frigorifice



Crește eficiența, scade costurile.

Până la 30% (conform EPREL) mai puțin consum de energie, chiar și la putere maximă:

- Izolație foarte eficientă
- Sustenabilitate datorită agentului frigorific R290 performant, fără HFC
- Compresor cu turație controlată prin comandă precisă
- Benzi LED cu durată de viață de cel puțin 50.000 de ore și mai puțină căldură reziduală
- Dezghețare fără consum de energie suplimentar

Avantajele aparatelor noastre plug-in față de soluțiile combinate:

- Reducerea semnificativă a costurilor (factor 1/3)
- Soluții modulare adaptabile individual la situația din magazin
- Flexibilitate la planificare (de ex. pentru suprafețele comerciale cu promoții spontane)
- Potențial de vânzări ridicat prin maximizarea productivității suprafeței până la cel mai mic ungher
- Costuri cu energia și costuri de operare totale foarte reduse
- Eficiență energetică ridicată prin utilizarea căldurii din circuitul de răcire pentru dezghețarea complet automată (în comparație cu încălzirea electrică a cadrului)
- Amprentă de CO₂ îmbunătățită prin intermediul unui consum de curent mai mic și al agenților frigorifici naturali
- Nu necesită întreținere
- Repararea simplă și minimizarea deșeurilor, întrucât aparatul defect poate fi reparat individual

Produse proaspete, pe care niciun client nu le ignoră.

Indiferent dacă este vorba de module pentru un magazin mic sau de un concept cuprinzător pentru supermarket: În gama noastră largă de frigider și congelatoare găsiți soluția ideală, pentru a utiliza în mod optim fiecare metru pătrat al spațiului dvs. comercial.

Congelatoare suspendate „Piz”

Lăzi frigorifice pentru supermarket „Cove” și „Bay”

Vitrina frigorifică multideck „Cliff”

„Action Area Rack”

Rafturi pentru produse de conveniență

Rafturi pentru carne sau pește

Rafturi Click-and-Collect

Rafturi pentru produse de panificație

Rafturi pentru băuturi

Lăzi pentru înghețată





Cei mai buni vânzători pe care i-ați angajat vreodată.

Lăzile pentru supermarket de la Liebherr conving prin numeroasele idei inovatoare pentru cerințele profesionale. În aparatele spațioase, marfa dvs. nu numai că este răcită optim, dar, de asemenea, prezentarea acesteia este mai vizibilă și are un impact mai puternic. Astfel, lăzile frigorifice asigură conform maxim la servire și umplere. Lar de fiabilitatea, longevitatea și durabilitatea tipice pentru Liebherr profitați și în cazul lăzilor dezvoltate special pentru comerțul cu alimente.

„Cove” – talentul compact al vânzătorilor.

Lăzile frigorifice compacte de tipul „Cove” pentru supermarket conving prin prezentarea excelentă a mărfii într-un design clar, purist, și confortul ridicat la utilizare concomitent cu efortul de curățare redus. Cu posibilități variate de montare ca soluție individuală, soluție tip insulă sau în combinație cu congelatorul nostru suspendat „Piz”.

Mâner ergonomic din oțel inoxidabil

Volumul mai mari de vânzări implică și deschiderea mai frecventă. Nicio problemă: Întrucât mânerul ergonomic din oțel inoxidabil nu numai că poate fi utilizat ușor, dar, de asemenea, face față și solicitărilor de durată. Tocmai în ceea ce privește sprijinirea în timpul scoaterii mărfii, acesta convinge prin stabilitate și ergonomie maxime.

Dezghețare automată

Ușurarea standard a muncii angajaților: Pereții interiori ai lăzii sunt dezghețați automat și eficient din punct de vedere energetic cu ajutorul gazului de încălzire. Și fără consum de energie și efort de curățare suplimentare.

Grilă de distanțare pentru siguranță


În fundal se dezgheață, în prim-plan se vinde: Grilajele de distanțare împiedică înghețarea mărfii sau deteriorarea acesteia în timpul procesului de dezghețare ca urmare a apei rezultate prin dezghețare. Suplimentar, pereții despărțitori flexibili asigură ordine și vizibilitate de ansamblu mai bune.

Agent frigorific natural R290


Durabil și totuși impresionant: Agentul frigorific natural performant R290 răcește eficient și fără CFC, respectiv HFC.

Eficiență maximă a suprafeței

Mai multe mărfuri pe suprafață mai mică: Suprafața totală maximă de prezentare (TDA) a aparatelor permite o prezentare excelentă a mărfii în condiții de vizibilitate optimă a produselor depozitate. Acest lucru este asigurat și de capacul din sticlă nereflectori-zantă, care împiedică reflexiile supărătoare.



Cove 250m (-) SGTm 1172 Varianta K51



Capac glisant ușor de manipulat

Cele mai bune perspective în materie de prezentare a mărfii și de eficiență: Capacele glisante XL cu suprafață mare din sticlă securizată cu o singură foaie împiedică pierderile de frig și oferă ca mai bună vizibilitate a produselor grație profilurilor speciale etanșe și glisante.



În lumina corectă și cu energie redusă

Lumină aprinsă, vânzări sporite: Benzile LED eficiente energetic și longevive iluminează spațiul frigorific interior și vă pun marfa în lumina corectă.



Control ergonomic și ușor

Control confortabil: Cu ajutorul electronicii complet tactile bine vizibile din spate, lada frigorifică poate fi manipulată simplu și confortabil.



Spațiu interior igienic

Curățare mai ușoară și mai rară: Spațiile interioare aproape lipsite de rosturi asigură o igienă perfectă. În plus, capacul glisant din sticlă aflat în partea inferioară și suprafețele de acces cu autocurățare împiedică acumularea de praf între capac și ladă cu ocazia deschiderii.



Cove 250m (-)

SGTm 1172 Varianta K51

← 2500 →

Volum brut	1117 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	2500 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	2310 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,52
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	Static
Sistem de răcire: mod congelare	Static
Sistem de dezghețare: mod răcire	Manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	-19 °C sau -21 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	Gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	Optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	Da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

Cove 250m (-/+)

STm 1172 Varianta K51

← 2500 →

Volum brut	1117 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	2500 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	2310 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,52
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	Dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	Static
Sistem de dezghețare: mod răcire	Manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	Gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	Optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	Da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă



Cove 210m (-)

SGTm 972 Varianta K51

← 2100 →

Volum brut	915 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	2100 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	1910 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,25
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	Static
Sistem de răcire: mod congelare	Static
Sistem de dezghețare: mod răcire	Manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	-19 °C sau -21 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	Gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	Optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	Da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

Cove 210m (-/+)

STm 972 Varianta K51

← 2100 →

Volum brut	915 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	2100 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	1910 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,25
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	Dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	Static
Sistem de dezghețare: mod răcire	Manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	Gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	Optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	Da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

Cove 180me (-)

SGTEm 872 Varianta K51

← 1800 →

Volum brut	763 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	1800 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	1610 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,05
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	Static
Sistem de răcire: mod congelare	Static
Sistem de dezghețare: mod răcire	Manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	-19 °C sau -21 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	Gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	Optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	Da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

Cove 180me (-/+)

STEm 872 Varianta K51

← 1800 →

Volum brut	763 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	1800 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	1610 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,05
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	Dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	Static
Sistem de dezghețare: mod răcire	Manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	Gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	Optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	Da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

¹ Măsurată în conformitate cu EN 23953.
² Conform Regulamentului UE 2019/2018.
³ Indică temperatura ambiantală la care aparatul poate fi operat în siguranță.



Cove 250m (-)

SGTm 1172 Varianta G91

← 2500 →

Volum brut	1117 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / Î)	2500 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	2310 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,52
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

Cove 250m (-/+)

STm 1172 Varianta G91

← 2500 →

Volum brut	1117 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / Î)	2500 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	2310 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,52
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

¹ Măsurată în conformitate cu EN 23953.
² Conform Regulamentului UE 2019/2018.
³ Indică temperatura ambiantală la care aparatul poate fi operat în siguranță.



Cove 210m (-)

SGTm 972 Varianta G91

← 2100 →

Volum brut	915 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / Î)	2100 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1910 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,25
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

Cove 210m (-/+)

STm 972 Varianta G91

← 2100 →

Volum brut	915 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / Î)	2100 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1910 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,25
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

Cove 180me (-)

SGTEm 872 Varianta G91

← 1800 →

Volum brut	763 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / Î)	1800 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1610 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,05
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

Cove 180me (-/+)

STEm 872 Varianta G91

← 1800 →

Volum brut	763 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / Î)	1800 / 850 / 890
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1610 / 660 / 578
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,05
Clasa de eficiență energetică²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	577,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă

„Bay” – talentul spațiului.

Lăzile frigorifice pentru supermarket „Bay” sunt adevărate „talente ale spațiului” și conving prin suprafața totală maximă de prezentare (TDA). Înclinarea zonei de preluare ușurează atât curățarea, cât și umplerea de către angajați. Acestea permit clienților o imagine de ansamblu optimă și preluarea ușoară a mărfii. Cu posibilități variate de montare ca soluție individuală, soluție tip insulă sau combinarea cu congelatoarele noastre tip suspendate „Piz”.

Grilă de distanțare pentru siguranță

În fundal se dezgheață, în prim-plan se vinde: Grilajele de distanțare împiedică înghețarea mărfii sau deteriorarea acesteia în timpul procesului de dezghețare ca urmare a apei rezultate prin dezghețare. Suplimentar, pereții despărțitori flexibili asigură ordine și vizibilitate de ansamblu mai bune.

Capac glisant

Ușor de manipulat și etanș: Capacele glisante din sticlă securizată cu o singură foaie, cu profilurile lor speciale etanșe și glisante închid deosebit de etanș, împiedică pierderea de frig și contribuie la buna eficiență energetică a aparatelor.

Iluminare interioară cu LED

Bucurie în nuanțe deschise: Două benzi LED eficiente energetic și longevive iluminează spațiul frigorific interior și vă pun marfa într-o lumină deosebit de atrăgătoare.

Eficiență maximă a suprafeței

Mai multe mărfuri pe suprafață mai mică: Suprafața totală maximă de prezentare (TDA) a aparatelor permite o prezentare excelentă a mărfii în condiții de vizibilitate optimă a produselor depozitate. Acest lucru este asigurat și de capacul din sticlă nereflectorizantă, care împiedică reflexiile supărătoare.

Dezghețare automată cu gaz fierbinte


Fără consum suplimentar de energie electrică și de efort uman: În timp ce lada frigorifică rămâne gata de utilizare, spațiul interior este dezghețat automat de jos în sus.

Mâner ergonomic din oțel inoxidabil

Deschideți și experimentați totul: Mânerul din oțel inoxidabil robust, înșurubat stabil asigură deschiderea ușoară și scoaterea mai comodă a mărfii în condiții de nivel de umplere redus prin posibilitatea de sprijinire a mâinilor de mâner.

Spațiu interior igienic

Simplu de curățat de la un capăt la altul: Spațiile interioare aproape lipsite de rosturi asigură o igienă perfectă, în timp ce la deschiderea capacului glisant din sticlă aflat jos și suprafețele de rulare cu autocurățare împiedică acumularea prafului și a murdăriei.



Bay 250m (-) SGT 1322 Varianta G05



Etichete de preț integrate

Aplicate simplu: Șinele pentru scanner integrate în conceptul carcaseri accelerează și simplifică identificarea prețului. Și sunt bine vizibile pentru clienții dvs.



Funcția tactilă integrală a afișajului din sticlă

Ergonomică și sigură: Cu ajutorul electronicii tactile bine vizibil din spate, lada frigorifică poate fi manipulată confortabil. Toate funcțiile pentru setarea precisă a temperaturii, dezghețarea manuală sau controlul luminilor sunt asigurate de un cip magnetic.



Înclinare la 5 grade

Vizibilitate de ansamblu mai bună, mai puțin efort: Datorită poziției înclinate a lăzii frigorifice, marfa se înclină în direcția de privit a clientului și contribuie astfel la prezentarea optimizată a mărfii. În plus, umplerea se realizează mai ușor.



Fasonare conică

Design care impresionează: Designul conic oferă spațiu ergonomic pentru picioare pentru scoaterea confortabilă a mărfii și conferă întregului bloc de lăzi din spațiul de vânzare un efect de vizibilitate de ansamblu și de ordine.

Ladă frigorifică pentru supermarket „Bay”



Bay 250m (-)

SGT 1322 Varianta G05

← 2500 →

Volu brut	1290 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	2500 / 1070 / 1009
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	2265 / 780 / 550
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,76
Clasa de eficiență energetică ²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantă ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel putere acustică/sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	550 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Plastic / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Bus CAN
Grilaje despărțitoare reglabile	5+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Oțel inox

¹ Măsurată în conformitate cu EN 23953.

² Conform Regulamentului UE 2019/2018.

³ Indică temperatura ambiantă la care aparatul poate fi operat în siguranță.

Ladă frigorifică pentru supermarket „Bay”



Bay 250m (-/+)

ST 1322 Varianta G05

← 2500 →

Volu brut	1290 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	2500 / 1070 / 1009
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	2265 / 780 / 550
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,76
Clasa de eficiență energetică ²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantă ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii mod de răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	550 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Plastic / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Bus CAN
Grilaje despărțitoare reglabile	5+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Oțel inox



Bay 210m (-)

SGT 1122 Varianta G05

← 2100 →

Volu brut	1060 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2100 / 1070 / 1009
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	1865 / 780 / 550
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,45
Clasa de eficiență energetică ²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantă ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 Hz
Putere racordată	3,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	static
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii mod de răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	550 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Plastic / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Bus CAN
Grilaje despărțitoare reglabile	4+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Oțel inox



Bay 210m (-/+)

ST 1122 Varianta G05

← 2100 →

Volu brut	1060 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2100 / 1070 / 1009
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	1865 / 780 / 550
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,45
Clasa de eficiență energetică ²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantă ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 Hz
Putere racordată	3,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii mod de răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	550 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Plastic / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Bus CAN
Grilaje despărțitoare reglabile	4+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Oțel inox



Bay 210me (-/+)

STE 1122 Varianta G05

← 2100 →

Volu brut	1060 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2100 / 1070 / 1009
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	1865 / 780 / 550
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,45
Clasa de eficiență energetică ²	
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1/M1
Temperatură ambiantă ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V- / 50 Hz
Putere racordată	3,5 A
Sistem de răcire: mod răcire	dinamic
Sistem de răcire: mod congelare	static
Sistem de dezghețare: mod răcire	manual
Sistem de dezghețare: mod congelare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Opțiuni de setare a temperaturii mod de răcire	+2 °C sau +4 °C
Opțiuni de setare a temperaturii: mod congelare	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	550 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Plastic / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Bus CAN
Grilaje despărțitoare reglabile	4+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Mâner	Oțel inox

¹ Măsurată în conformitate cu EN 23953.
² Conform Regulamentului UE 2019/2018.
³ Indică temperatura ambiantă la care aparatul poate fi operat în siguranță.

La vânzare se mai adaugă ceva deasupra.

Congelatorul suspendat pentru supermarket este completarea perfectă la lăzile frigorifice pentru supermarket de la Liebherr. „Piz” folosește spațiul de la nivelul ochilor pentru a prezenta marfa suplimentară și pentru a vă utiliza suprafața comercială în mod optim. Congelatoarele noastre suspendate sunt disponibile cu lățime de 2,10 metri sau de 2,50 metri. În combinație cu lăzile frigorifice de supermarket de la Liebherr, marfa dvs. nu numai că este răcită optim, dar, de asemenea, prezentarea acesteia este mai vizibilă și are un impact mai puternic. Astfel, congelatoarele suspendate și lăzile frigorifice asigură conform maxim la servire și umplere și conving prin fiabilitate, longevitate și sustenabilitate.

„Piz” – vă crește vânzările.

Economic și ecologic

Eficient energetic cu agenți frigorifici naturali: Prin utilizarea componentelor fără HFC și a agentului frigorific performant și natural R290, congelatorul suspendat protejează mediul. Și pentru a economisi energie, ventilatorul spațiului interior se deconectează pentru scurt timp la deschiderea ușii.

Iluminare adaptabilă cu LED-uri

Produse puse perfect în scenă: Iluminarea cu LED-uri, în culori selectabile individual sprijină prezentarea și vânzarea produselor congelate și pun marfa într-o lumină perfectă.

Monitorizare și interconectare

Mai multă siguranță și confort: Pe lângă alarma de temperatură, sistemul de monitorizare sesizează în mod curent dacă aparatul este în funcțiune și trimite un mesaj în caz de defecțiune. Suplimentar, contoarele de ore de funcționare, statistica privind deschiderea ușii și senzorul condensatorului susține depozitarea sigură.

Sistem de comandă protejat cu cip magnetic

Nicio dereglare posibilă: Pentru a împiedica dereglarea sistemului de comandă, acesta poate fi deblocat numai prin cip magnetic.

Dezghețare automată cu gaz fierbinte

Economisește costuri și timp: Procesul de dezghețare se inițiază automat și se realizează la intervale regulate de timp.

Design axat pe produs

Și interiorul contează: Designul congelatorului suspendat sprijină prezentarea optimă a mărfii și direcționează atenția clientului în primul rând asupra produselor. La aceasta contribuie, printre altele, fronturile din sticlă până la cadru. Contururi supărătoare? Afișaj de defecțiuni!



Cove 210s (-) SGTs 872 Varianta I29 /
Piz 210 (-) SFT 1023 Varianta I29


Deschidere rapidă și ușoară

Deschideți cu plăcere: Mânerul tip baghetă ergonomic permite deschiderea simplă și rapidă a congelatorului frigorific suspendat. Clienții beneficiază astfel de acces comod la produse prezentate atrăgător.



Suprafață totală maximă de prezentare (TDA)

TDA remarcabilă vă permite, de asemenea, să vedeți în mod optim marfa din diferite unghiuri. Acest lucru este asigurat de ușile de sticlă cu o lățime de deschidere de 55 cm, care se închid perfect coliniar cu cadrul extra-subțire. Înclinația de 5° a rafturilor cu înălțime reglabilă asigură stabilitate superioară, pentru ca marfa să nu se răstoarne.



Ușă cu închidere automată – multitalent

Ușa inovatoare cu multe avantaje: Datorită mecanismului de închidere automată, ușa economisește energie, rămâne fără condens și oferă întotdeauna cea mai bună vizibilitate a mărfii. Opritorul de ușă la 90° practic face în plus ca umplerea să fie rapidă și confortabilă.

Congelatoare suspendate și lăzi frigorifice pentru supermarket



Cove 250s (-)

SGTs 1072 Varianta I29

←2500→

Volum brut	1033 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2500 / 850 / 840
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	2310 / 660 / 528
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,52
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile	2396 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50-60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Interval de temperatură	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	527,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material ușă / culoare	
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Rafturi congelator	
Material rafturi	
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă
Greutate brută / netă	154 / 130 kg

Piz 250 (-)

SFT 1223 Varianta I29

←2500→

Volum brut	1160 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2500 / 760 / 1430
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	2380 / 400 / 800
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,54
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile	3097 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50-60 Hz
Putere racordată	5,0 A
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	
Material capac	
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă izolantă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Aluminiu, vopsit în alb
Culoare cadru de acoperire	
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	
Material grătar interior	
Rafturi congelator	12
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă
Greutate brută / netă	410 / 352 kg

Congelatoare suspendate și lăzi frigorifice pentru supermarket



Cove 210s (-)

SGTs 872 Varianta I29

←2100→

Volum brut	845 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2100 / 850 / 840
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	1910 / 660 / 528
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,25
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile	1337 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50-60 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Interval de temperatură	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	527,5 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material ușă / culoare	
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	0+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Rafturi congelator	
Material rafturi	
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă
Greutate brută / netă	122 / 112 kg

Piz 210 (-)

SFT 1023 Varianta I29

←2100→

Volum brut	793 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2100 / 760 / 1430
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	1980 / 400 / 800
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	1,45
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile	2757 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50-60 Hz
Putere racordată	5,0 A
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	
Material capac	
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă izolantă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Aluminiu, vopsit în alb
Culoare cadru de acoperire	
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	
Material grătar interior	
Rafturi congelator	9
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă
Greutate brută / netă	400 / 344 kg

¹ Măsurată în conformitate cu EN 23953.

² Conform Regulamentului UE 2019/2018.

³ Indică temperatura ambientală la care aparatul poate fi operat în siguranță.

Congelatoare suspendate și lăzi frigorifice pentru supermarket



Bay 250low (-)

SGTlow 1322 Varianta G87

←2500→

Volu brut	1290 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2500 / 1070 / 935
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	2265 / 800 / 550
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,76
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	1808 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	4,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Interval de temperatură	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	550 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material ușă / culoare	
Material carcasă / culoare	Plastic / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	5+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Rafturi congelator	
Material rafturi	
Mâner	Oțel inox
Greutate brută / netă	185 / 160 kg

Piz 250 (-)

SFT 1223 Varianta G87

←2500→

Volu brut	1160 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2500 / 760 / 1430
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	2380 / 400 / 800
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,54
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	3097 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50-60 Hz
Putere racordată	5,0 A
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	
Material capac	
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă izolantă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Aluminiu, vopsit în alb
Culoare cadru de acoperire	
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	
Material grătar interior	
Rafturi congelator	8
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă
Greutate brută / netă	404 / 344 kg

Congelatoare suspendate și lăzi frigorifice pentru supermarket



Bay 210low (-)

SGTlow 1122 Varianta G87

←2100→

Volu brut	1060 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2100 / 1070 / 935
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	1865 / 780 / 550
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,45
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	1992 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	3,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	dezghețare automată cu gaz fierbinte
Interval de temperatură	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	550 mm
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material ușă / culoare	
Material carcasă / culoare	Plastic / gri
Material container interior	Plastic / aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	4+1
Material grătar interior	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
Rafturi congelator	
Material rafturi	
Mâner	Oțel inox
Greutate brută / netă	172 / 149 kg

Piz 210 (-)

SFT 1023 Varianta G87

←2100→

Volu brut	793 l
Dimensiuni exterioară în mm (l / A / î)	2100 / 760 / 1430
Dimensiuni interioare în mm (l / A / î)	1980 / 400 / 800
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	1,45
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	2757 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală ³	+16 °C până la +25 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50-60 Hz
Putere racordată	5,0 A
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-19 °C sau -21 °C
Înălțime marcaj pentru stivuire	
Material capac	
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă izolantă
Material carcasă / culoare	Oțel / gri
Material container interior	Aluminiu, vopsit în alb
Culoare cadru de acoperire	
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	optic
Iluminare interioară	LED
Contact fără potențial	da
Protocol de comunicare	Modbus RTU
Grilaje despărțitoare reglabile	
Material grătar interior	
Rafturi congelator	6
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Mâner	Mâner ergonomic tip baghetă
Greutate brută / netă	400 / 334 kg


¹ Măsurată în conformitate cu EN 23953.

² Conform Regulamentului UE 2019/2018.

³ Indică temperatura ambientală la care aparatul poate fi operat în siguranță.

Numeroase variante de montare

Cel mai bun vânzător pe care l-ați angajat vreodată – indiferent în ce combinație. Ca soluție individuală sau în combinație, întotdeauna un bestseller.



Aparat individual



Insulă
cu o ladă frigorifică de capăt



Montare pe perete



Bloc



Insulă
cu două lăzi frigorifice de capăt



Congelator suspendat

Exceelență tangibilă.

Vitrina frigorifică multideck „Cliff” vitrată integral este cu adevărat multifuncțional și impresionează prin suprafața de prezentare maximă în condiții de utilizare minimă a suprafeței. Automatica ușilor asigură angajaților și clienților confort maxim la utilizare și reduce la minimum pierderile de frig. Soluția plug-in flexibilă este disponibilă ca versiune cu 2 uși (1,56 metri) și versiune cu 3 uși (2,34 metri) și poate fi astfel configurată optim pentru suprafața dvs. individuală.

Aceste caracteristici au convins și juriul de specialitate Red Dot, care a distins vitrina frigorifică multidesk „Cliff” cu prestigiosul „Red Dot Design Award”. Premiul se acordă în fiecare pentru produsele care conving prin calitatea extraordinară de ridicată a designului și le evaluează pe baza celor patru principii ale designului de calitate: calitate funcțională, atractivitate, utilizabilitate ușoară și simț al responsabilității.



reddot winner 2024

„Cliff” – acoperă ultimul gol de pe piață.

Utilizare optimă a spațiului la înălțimea prestabilită

Fațada joasă (250 mm) în combinație cu înălțimea interioară ridicată (1.670 mm) permite prezentare maximă și accesibilitate confortabilă la mărfuri. Sunt astfel depozitate mai multe produse pe o suprafață mai mică. Volumul net al versiunii în 3 uși: 2.230 l.

Automatică pentru o experiență de cumpărături plăcută

Senzorul ușii reduce curentul de aer rece în timpul deschiderii. Astfel, frigul rămâne în aparat și permite clientului accesul agreabil.

Soluție plug-in flexibilă cu valori TCO de top

Aparatele se pot extinde simplu dacă se dorește și, astfel, se disting de sistemele combinate nu numai la capitolul flexibilitate, ci și la cel al costurilor de achiziție și de operare.



Extrem de eficient energetic și foarte ușor

Un adevărat talent al economiilor: Cu mai puțin de 20 kWh/zi* (3 uși), vitrina frigorifică multideck este sustenabilă în orice privință.

Nu necesită întreținere

Prin condensatorul foarte eficient din partea superioară.

Prospețime continuă

Pentru setări flexibile de la -18 °C până la -23 °C*.

Vitrina frigorifică multideck „Cliff”



Câștig maximizat pe fiecare metru

Reducerea suprafeței de depozitare la același volum net (de la 20 m² la 12 m² la 1.000 l/m²) permite prezentarea și, bineînțeles, vânzarea mai multor mărfuri.



Umplere ușoară și acces confortabil

Deschiderea ușii la 90° și coșurile demontabile fac umplerea și scoaterea mărfii mai ușoare.



Cea mai bună vizibilitate a mărfii

Folia antiaburire asigură o experiență de cumpărături netulburată și vizibilitate clară a mărfii, care este pusă perfect în scenă de iluminarea cu LED-uri.

Vitrina frigorifică multideck „Cliff”



Cliff 156 (-) ma

MFVMah 1512 Varianta H10

← 1564 →

3311 l	2207 l
2346 / 1017 / 2345	1564 / 1017 / 2345
2346 / 635 / 1670	1564 / 635 / 1670
3,83	2,55
B A E	B A E
5797 kWh	4479 kWh
3	3
L1	L1
+16 °C până la +25 °C	+16 °C până la +25 °C
R 290	R 290
61 dB(A)	61 dB(A)
220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
13,0 A	13,0 A
2382 kJ/h	1840 kJ/h
dinamic	dinamic
automat	automat
-19 °C sau -21 °C	-19 °C sau -21 °C
Oțel / gri	Oțel / gri
Ușă din sticlă izolantă	Ușă din sticlă izolantă
Oțel	Oțel
Electronică tactilă	Electronică tactilă
digital la interior	digital la interior
optic	optic
LED	LED
3	2
da	da
Modbus RTU	Modbus RTU
Oțel galvanizat cu vopsea de protecție	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
12	8
Grătare acoperite cu plastic	Grătare acoperite cu plastic
130 kg/m ²	130 kg/m ²
da	da
Mâner de aluminiu	Mâner de aluminiu
da	da
dreapta, fix	dreapta, fix
756 / 750 kg	518 / 505 kg



Cliff 234 (-) ma

MFVMah 2313 Varianta H10

← 2346 →

3311 l	2207 l
2346 / 1017 / 2345	1564 / 1017 / 2345
2346 / 635 / 1670	1564 / 635 / 1670
3,83	2,55
B A E	B A E
5797 kWh	4479 kWh
3	3
L1	L1
+16 °C până la +25 °C	+16 °C până la +25 °C
R 290	R 290
61 dB(A)	61 dB(A)
220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
13,0 A	13,0 A
2382 kJ/h	1840 kJ/h
dinamic	dinamic
automat	automat
-19 °C sau -21 °C	-19 °C sau -21 °C
Oțel / gri	Oțel / gri
Ușă din sticlă izolantă	Ușă din sticlă izolantă
Oțel	Oțel
Electronică tactilă	Electronică tactilă
digital la interior	digital la interior
optic	optic
LED	LED
3	2
da	da
Modbus RTU	Modbus RTU
Oțel galvanizat cu vopsea de protecție	Oțel galvanizat cu vopsea de protecție
12	8
Grătare acoperite cu plastic	Grătare acoperite cu plastic
130 kg/m ²	130 kg/m ²
da	da
Mâner de aluminiu	Mâner de aluminiu
da	da
dreapta, fix	dreapta, fix
756 / 750 kg	518 / 505 kg

Parte laterală disponibilă ca accesoriu

1 Măsurată în conformitate cu EN 23953.

2 Conform Regulamentului UE 2019/2018.

3 Indică temperatura ambientală la care aparatul poate fi operat în siguranță.

Ridică ștacheta la fiecare promoție.

O ladă frigorifică de impulsie în zona casei este bună, însă o ladă de impulsie cu „Action Area Rack” deasupra este o idee și mai bună. Deoarece, cu acest accesoriu, vă creșteți volumul vânzărilor imediat, pe aceeași suprafață de amplasare cu peste 60 la sută. Obțineți astfel, indiferent când și unde doriți, suprafețe suplimentare pentru campanii promoționale și vă creșteți automat posibilitățile de vânzare.



Înălțime optimă

Prezentarea mărfurilor la nivelul ochilor

Flexibilitate maximă

Utilizare modulară pentru frigider și congelatoare compacte (Fv sau BCv)

Productivitate maximă pe unitate de suprafață

Volum mai mare prin extinderea suprafeței de prezentare pe verticală

Suplimentar două treimi mai mult volum pe aceeași suprafață de depozitare



BCv 1103
Premium



Fv 913



EFI 2853



MRHsc 2862

Volu brut / net	106 / 75 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	497 / 549 / 830
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	417 / 391 / 649
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile³	312 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatură ambientală⁴	+10 °C până la +30 °C
Agent frigorific	R 600a
Nivel zgomot/putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	+2 °C până la +12 °C
Material carcasă / culoare	Oțel / argintiu
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă termoizolantă cu cadru din aluminiu / argintiu
Material container interior	Oțel
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișaj temperatură	analog în interior
Alarmă în caz de defecțiune	
Iluminare interioară	Iluminare longitudinală cu LED-uri pe dreapta, cu reglaj de intensitate luminoasă
Rafturi reglabile	2
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	51 / 6
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	138 / 6
Capacitate de încărcare raft	30 kg
Mâner	Mâner încastrat
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	43,2 / 40,7 kg

Volu brut / net	93 / 66 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	497 / 552 / 830
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	377 / 391 / 609
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	0,25
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile³	1007 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală⁴	+10 °C până la +30 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-10 °C până la -25 °C
Material carcasă / culoare	Oțel / argintiu
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă termoizolantă cu cadru din aluminiu / argintiu
Material container interior	Oțel
Tip de comandă	Afișaj cu 7 indicatoare LED cu taste
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat longitudinal cu LED în partea dreaptă, cu activare separată și reglajul intensității luminoase
Rafturi reglabile	2
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	
Capacitate de încărcare raft	30 kg
Mâner	Mâner încastrat
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	48,9 / 46,4 kg

Lățime	1045 mm
Volu brut / net	282 / 196 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	1045 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	920 / 535 / 656
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	0,54
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile³	593 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatură ambientală⁴	+10 °C până la +35 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manual
Interval de temperatură	-10 °C până la -24 °C
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișaj temperatură	analog în interior
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	4
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	4
Role	Role de ghidare
Tip de încuietorie	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	60,5 / 56,6 kg

Lățime	1045 mm
Volu brut / net	294 / 222 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	1045 / 680 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	920 / 535 / 523
Suprafață de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹	0,49
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile³	153 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatură ambientală⁴	+10 °C până la +30 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manual
Interval de temperatură	+2 °C până la +15 °C
Material capac	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișaj temperatură	analog în interior
Iluminare interioară	
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	4
Role	Role de ghidare
Tip de încuietorie	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	58,7 / 51,3 kg

¹ Măsurată în conformitate cu EN 23953.
² Conform Regulamentului UE 2019/2018.
³ Măsurată în conformitate cu EN 16902:2016 (BCv 1103).
⁴ Indică temperatura ambientală la care aparatul poate fi operat în siguranță.

¹ Măsurată în conformitate cu EN 16901 (EFI 2853).
² Conform Regulamentului UE 2019/2018.
³ Măsurată în conformitate cu EN 16902:2016 (MRHsc 2862).
⁴ Indică temperatura ambientală la care aparatul poate fi operat în siguranță.

Așa se fidelizează clienții.

Pe lângă aparatele dezvoltate special pentru comerțul cu alimente, Liebherr acoperă și alte zone de amplasare din supermarket. În fața și în spatele culiselor, frigidererele și congelatoarele de la Liebherr asigură faptul că sunteți echipat perfect pentru orice nevoie. Indiferent dacă doriți să vă fidelizați clienții cu o brutărie integrată, cu un raion cu specialități din pește sau cu o vinotecă proprie – Liebherr deține soluția potrivită.

Ladă pentru înghețată

Magnetul dvs. glacial de clienți: Lăzile noastre frigorifice pentru vânzări impulsionate prezintă înghețata sau chiar produse de conveniență rapide, precum pizza, mai îmbietor. Capacul mărit la maximum și benzile LED asigură vizibilitate optimă. Și grație rotelor de ghidare cu deplasare lină, stabile, lăzile frigorifice pot fi amplasate în zonele cele mai frecventate și, după caz (încheierea unei campanii promoționale), demontate fără efort și complet flexibil. Puteți oferi astfel clienților dvs. permanent noi stimulente de cumpărare și experiențe de shopping: un stand în magazin!



Rafturi pentru produse de panificație

În frigidererele și congelatoarele pentru brutării se răcesc în siguranță aluaturi, fără ca acestea să se deshidrateze. Ghidarea indirectă a aerului menajează marfa sensibilă, în timp ce funcțiile inovatoare ușurează manipularea și curățarea.



Rafturi frigorifice pentru sticle și produse de conveniență:

Cu fronturile din sticlă mari și cu iluminare LED în tot spațiul puneți perfect în scenă băuturile și, de exemplu, sandwich-ul sau salata potrivită. Ca și marca dumneavoastră prin branding individual. Sistemul de răcire dinamic asigură o răcire rapidă și eficientă, în timp ce caracteristicile inovatoare ușurează manipularea și curățarea.



Rafturi pentru pește, carne, mezeluri și brânzeturi

Completarea și extinderea flexibilă a posibilităților dvs. de răcire: Aceste aparate fără întreținere sunt perfecte pentru vânzările pe termen scurt și promoționale de pește, carne, mezeluri și brânzeturi într-un spațiu limitat. Pentru fiecare marfă avem aparatul potrivit, pentru a satisface exigențele specifice în materie de depozitare. O metodă de răcire optimă reduce, de exemplu, mirosul de pește. Și cu rafturile frigorifice pentru carne respectați fără probleme directiva privind carnea tocată.



Rafturi Click-and-Collect

În rafturile noastre frigorifice Click-and-Collect fără întreținere puteți păstra provizoriu marfa comandată online și respecta în siguranță lanțul frigorific, până când clientul o ridică. Aparatele răcite prin circulația aerului reduce rapid temperaturile și mențin temperatura internă a mărfii stabilă, chiar și în cazul mai multor deschideri și închideri.



Rafturi pentru pește, carne, mezeluri și brânzeturi



FRPSvh 6511

Perfection

← 697 →

Volu brut / net	625 / 486 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	412 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatură ambiantă ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Consum nominal de putere	220 W
Emisie de căldură	365 kJ/h
Sistem frigorific / metodă de dezghețare	dinamic / automat
Interval de temperatură	+1 °C până la +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală)
Material carcasă / culoare	oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / oțel inoxidabil
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) / oțel inoxidabil
Material container interior	Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	Bară de prindere
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	157 / 138 kg



FRPSvg 6511

Performance

← 697 →

Volu brut / net	625 / 486 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	412 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatură ambiantă ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Consum nominal de putere	220 W
Emisie de căldură	365 kJ/h
Sistem frigorific / metodă de dezghețare	dinamic / automat
Interval de temperatură	+1 °C până la +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / oțel inoxidabil
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) / oțel inoxidabil
Material container interior	Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane tactile
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Poate fi adăugat ulterior
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	Bară de prindere
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	151 / 138 kg

Rafturi pentru pește, carne, mezeluri și brânzeturi



FRPSvh 6501

Perfection

← 697 →

Volu brut / net	597 / 486 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică ¹	A
Consum de energie în 365 de zile	302 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatură ambiantă ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Consum nominal de putere	220 W
Emisie de căldură	305 kJ/h
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-2 °C până la +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / oțel inoxidabil
Material ușă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / oțel inoxidabil
Material container interior	Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	Bară de prindere
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	134 / 117 kg



FFPSvh 6501

Perfection

← 697 →

Volu brut / net	597 / 486 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1054 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantă ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Consum nominal de putere	610 W
Emisie de căldură	975 kJ/h
Sistem frigorific / metodă de dezghețare	dinamic
Interval de temperatură	-9 °C până la -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / oțel inoxidabil
Material ușă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / oțel inoxidabil
Material container interior	Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	Bară de prindere
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	144 / 127 kg

¹ Conform Regulamentului UE 2015/1094-IV.
² Indică temperatura ambiantală la care aparatul poate fi operat în siguranță.



FRFvg 6501 Varianta I35
Performance

← 747 →

Volu brut / net	655 / 479 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	747 / 769 / 2018
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	620 / 531 / 1660
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	603 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatură ambientală ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Nivel zgomot/putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Consum nominal de putere	240 W
Emisie de căldură	408 kJ/h
Sistem frigorific / metodă de dezghețare	dinamic / automat
Interval de temperatură	+1 °C până la +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 x 530 mm (introducere transversală)
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material ușă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Plastic alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane tactile
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Poate fi adăugat ulterior
Protocol de comunicare	Bus CAN
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner de aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	93 / 84 kg



FFFvg 6501 Varianta I35
Performance

← 747 →

Volu brut / net	544 / 378 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	747 / 769 / 1993
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	603 / 510 / 1318
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1116 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	55 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Consum nominal de putere	270 W
Emisie de căldură	771 kJ/h
Sistem frigorific / metodă de dezghețare	dinamic / automat
Interval de temperatură	-9 °C până la -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	600 x 400 mm (introducere transversală)
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material ușă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Plastic alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane tactile
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Poate fi adăugat ulterior
Protocol de comunicare	Bus CAN
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner de aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	109 / 100 kg



FDv 4643

← 670 →

Volu brut / net	461 / 307 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	670 / 730 / 1999
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	532 / 568 / 1275
Suprafață de prezentare a mărfii în m ² (TDA) ¹	0,73
Clasa de eficiență energetică ²	C
Consum de energie în 365 de zile ³	1949 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambientală ⁴	+10 °C până la +30 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	62 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	4,4 A
Emisie de căldură	1175 kJ/h
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-10 °C până la -25 °C
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă termoizolantă cu cadru din aluminiu / argintiu
Material container interior	Plastic alb
Tip de comandă	Afișaj cu 7 indicatoare LED cu taste
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	LED
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	
Capacitate de încărcare raft	
Mâner	50 kg
Role	Mâner ergonomic tip baghetă
Tip de încuietorie	2 role de ghidare și 2 role fixe
Uși cu închidere automată	mecanic
Opritor ușă	da
Greutate brută / netă	dreapta, interschimbabil 154 / 141 kg



FKDv 4523
PremiumPlus

← 600 →

Volu brut / net	441 / 422 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	600 / 696 / 2027
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	456 / 516 / 1804
Clasa de eficiență energetică ²	D
Consum de energie în 365 de zile ³	687 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatură ambientală ⁴	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Nivel zgomot/putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / frecvență	220-240 V~/50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Emisie de căldură	742 kJ/h
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	+2 °C până la +12 °C
Material carcasă / culoare	Oțel / negru
Material ușă / culoare	Ușă din sticlă termoizolantă cu cadru din aluminiu / negru
Material container interior	Plastic argintiu
Tip de comandă	Afișaj cu 7 indicatoare LED cu taste
Afișaj temperatură	digital la interior
Alarmă în caz de defecțiune	
Iluminare interioară	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți, activabilă separat
Rafturi reglabile	6
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	608 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Mâner din aluminiu masiv
Role	
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	93 / 85,6 kg

¹ Conform Regulamentului UE 2015/1094-IV.
² Indică temperatura ambientală la care aparatul poate fi operat în siguranță.

¹ Măsurată în conformitate cu EN 23953.
² Conform Regulamentului UE 2019/2018.
³ Măsurat în conformitate cu EN 16902:2016.
⁴ Indică temperatura ambientală la care aparatul poate fi operat în siguranță.

Rafturi pentru produse de panificație



BRPvg 8401 Varianta 606

Performance

←787→

Volu brut / net	854 / 700 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	607 / 800 / 1504
Clasa de eficiență energetică ¹	A
Consum de energie în 365 de zile	371 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatură ambiantă ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Consum nominal de putere	220 W
Emisie de căldură	350 kJ/h
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-5 °C până la +14 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (introducere longitudinală)
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material ușă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane tactile
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Poate fi adăugat ulterior
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Mâner de aluminiu
Deschidere cu pedală de picior	da
Role	2 role de ghidare și 2 role fixe
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	158 / 139 kg



BFPvg 8401 Varianta 606

Performance

←787→

Volu brut / net	854 / 700 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	607 / 800 / 1504
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1302 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantă ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Consum nominal de putere	610 W
Emisie de căldură	1110 kJ/h
Sistem de răcire	dinamic
Proces de dezghețare	automat
Interval de temperatură	-9 °C până la -35 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (introducere longitudinală)
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material ușă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane tactile
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Poate fi adăugat ulterior
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Mâner de aluminiu
Deschidere cu pedală de picior	da
Role	2 role de ghidare și 2 role fixe
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	165 / 147 kg

¹ Conform Regulamentului UE 2015/1094-IV.
² Indică temperatura ambiantă la care aparatul poate fi operat în siguranță.

Rafturi pentru produse de panificație



BRPvg 8401 Varianta J66

Performance

←787→

Volu brut / net	854 / 700 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	607 / 800 / 1504
Clasa de eficiență energetică ¹	A
Consum de energie în 365 de zile	371 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatură ambiantă ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Consum nominal de putere	220 W
Emisie de căldură	350 kJ/h
Sistem frigorific / metodă de dezghețare	dinamic / automat
Interval de temperatură	-5 °C până la +14 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (introducere longitudinală)
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material ușă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane tactile
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Poate fi adăugat ulterior
Protocol de comunicare	Bus CAN
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Mâner de aluminiu
Deschidere cu pedală de picior	da
Role	2 role de ghidare și 2 role fixe
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	158 / 139 kg



BFPvg 8401 Varianta J66

Performance

←787→

Volu brut / net	854 / 700 l
Dimensiuni exterioară în mm (L / A / İ)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	607 / 800 / 1504
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1302 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatură ambiantă ²	+10 °C până la +40 °C
Agent frigorific	R 290
Nivel zgomot/putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / frecvență	220 - 240 V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Consum nominal de putere	610 W
Emisie de căldură	1110 kJ/h
Sistem frigorific / metodă de dezghețare	dinamic / automat
Interval de temperatură	-9 °C până la -35 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (introducere longitudinală)
Material carcasă / culoare	Oțel / alb
Material ușă / culoare	Oțel / alb
Material container interior	Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane tactile
Afișaj temperatură	digital în exterior
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Poate fi adăugat ulterior
Protocol de comunicare	Bus CAN
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	Grătare acoperite cu plastic
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Mâner de aluminiu
Deschidere cu pedală de picior	da
Role	2 role de ghidare și 2 role fixe
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	dreapta, interschimbabil
Greutate brută / netă	165 / 147 kg

Cum este frigiderul, așa este și service-ul: excelent.

Aceleași exigențe pe care ni le impunem de la soluțiile noastre frigorifice, le impunem și în cazul lucrărilor noastre de service. Prin urmare, puteți aștepta de la Liebherr la toate capitolele calitate de top: pentru produs, instalare și serviciul de asistență clienți.

O persoană de contact pentru toate problemele.


Înainte de a ne gândi la rafturi frigorifice, noi ne gândim la dumneavoastră. Produsele noastre sunt utilizate permanent de dvs. – același lucru este valabil și pentru service-ul nostru. Și iată care este deviza noastră: Unul pentru toate. De la consilierea în materie de produse la instalare și până la serviciul de asistență clienți, la Liebherr aveți o persoană de contact care se ocupă de totul pentru dvs.



Disponibili oriunde pe glob pentru dvs.

În calitate de producător de frigider și congelatoare pentru uz profesional, suntem partenerul dvs. competent și de încredere și în ceea ce privește service-ul și serviciul de asistență clienți. Dacă ceva nu funcționează ca de obicei, experții noștri vă oferă rapid sprijin. Vă stăm permanent la dispoziție prin rețeaua noastră globală de servicii de asistență clienți.

În opt pași către succes – cu o singură persoană de contact.



Planificare și dezvoltare:

Analizăm împreună cu dumneavoastră situația magazinului și dezvoltăm un concept individual pentru dumneavoastră.

Realizare și instalare:

Ca partener cu experiență, vă transpunem dorințele cu competență și profesionalism. Într-o singură zi, soluția completă este gata de funcționare și umplere.

Asistență completă:

Serviciul nostru de asistență clienți vă ajută oricând rapid și simplu să asigurați pe termen lung cea mai ridicată performanță a aparatelor.

Dimineața: totul este gol. Seara: totul este gata!

Serviciul de montare profesional al Liebherr face posibil acest lucru: într-o singură zi, experții noștri vă montează întregul sistem frigorific. Și toate aparatele sunt pregătite deja seara.



Avantajele dvs. dintr-o privire:

- Calitate de top în materie de produs, instalare și serviciu clienți
- O persoană de contact pentru toate problemele
- Într-o singură zi montat gata de funcționare
- Service la nivel global

La Liebherr beneficiați în permanență de cele mai bune servicii. Deoarece exigențele noastre ridicate sunt valabile nu numai pentru soluțiile noastre frigorifice, ci și pentru serviciile noastre. 365 de zile pe an.



home.liebherr.com/FoodRetail

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, erorilor și abaterilor din
conținutul imaginilor și al textelor. Abateri de culoare din cauza tehnologiei media.
Pentru situația actuală a datelor a se vedea home.liebherr.com.
Printed in Germany by Offizin Scheufele Druck & Medien. 794.6224-00

