

FRFCvg 5511

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie	600/418 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/1818
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	620/531/1442
Klasa efektywności energetycznej	E ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1041 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	4
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	M1
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C ²
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	592 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +15 °C
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / kolor	Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z aluminium / stal szlachetna
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperatury	zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie i ściemniane
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	150 - 180 mm
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	106/98 kg
Kod EAN	9005382247235

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1094-IV.

² Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.