

Declaración UE de conformidad relativa al consumo de energía conforme a (UE) 2019/2019

Etiqueta energética (UE) 2019/2016

Norma aplicada EN 62552:2020

## Ficha de información del producto

|  |  |
|--|--|
| Nombre o marca comercial del proveedor | LIEBHERR   |
| Dirección del proveedor                | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Alemania |
| Identificador del modelo               | WPgbi 7483_994615051   |

### Datos eléctricos

| Parámetro     | Valor   | Parámetro       | Valor |
|---------------|---------|-----------------|-------|
| Tensión (V ~) | 220-240 | Frecuencia (Hz) | 50/60 |

### Tipo de aparato de refrigeración

|  |    |                                 |                      |
|--|----|---------------------------------|----------------------|
| Aparato de bajo nivel de ruido         | no | Tipo de diseño                  | de libre instalación |
| Armarios para la conservación de vinos | sí | Otros aparatos de refrigeración | no                   |

### Parámetros generales del producto

| Características generales del producto   |             |      |  |   |
|--|-------------|------|--|---|
| Dimensiones totales (milímetros)   | Altura      | 2013 | Volumen total (dm³ o l)  | 561                                       |
|  | Anchura     | 697  |  |   |
|  | Profundidad | 764  |  |   |
| IEE  |             | 125  | Clase de eficiencia energética   | F   |
| Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)   |             | 35   | Clases de ruido acústico aéreo emitido   | B   |
| Consumo de energía anual (kWh/a)   |             | 144  | Clase climática  | templada extendida, templada, subtropical |
| Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración |             | 10   | Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración | 38  |
| Ajuste de invierno   |             | no   |  |   |

**Parámetros del compartimento**

| Tipos de compartimento             |    | Volumen del compartimento (dm³ o l) | Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C) | Capacidad de congelación (kg/24 h) | Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M) |
|------------------------------------|----|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Despensa                           | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| Conservación de vinos              | sí | 561,9                               | 12   | -                                  | A  |
| Compartimento bodega               | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| Alimentos frescos                  | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| Helador                            | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| 0 estrellas/Fabricación de hielo   | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| 1 estrella                         | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| 2 estrellas                        | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| 3 estrellas                        | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| 4 estrellas                        | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| Sección 2 estrellas                | no | -                                   | -  | -                                  | -  |
| Compartimento temperatura variable | no | -                                   | -  | -                                  | -  |

**En compartimentos de 4 estrellas**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Capacidad de congelación rápida | no |
|---------------------------------|----|

**En el caso de los armarios para la conservación de vinos**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Número de botellas de vino estándar | 149 |
|-------------------------------------|-----|

**Parámetros de las fuentes luminosas**

| Fuente luminosa | Tecnología de iluminación utilizada | Clase de eficiencia energética |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1               | LED                                 | F                              |
| 2               | LED                                 | F                              |

**Información adicional**

|  |
|--|
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses  |
| Información adicional: -   |
| Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019: <a href="https://home.liebherr.com/">https://home.liebherr.com/</a> |
| El consumo de energía se ha confirmado con mediciones realizadas conforme a EN 62552:2020.   |