

SCFfg 4002

Frigorifero-congelatore da laboratorio con
SmartFrost
Performance



Volume lordo/utile	
Frigorifero	267/199 l
Congelatore	110/62 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/654/2044
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	
Frigorifero	460/422/1037
Congelatore	406/292/614
Consumo energetico in 365 giorni	390 kWh ¹
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Dissipazione di calore	350 kJ/h
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	48 dB(A)
Frequenza / tensione	50/60 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	
Frigorifero	+3 °C a +16 °C
Congelatore	-9 °C a -30 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / bianco
Materiale porta / colore	acciaio / bianco
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	display monocromatico con pulsanti touch
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Allarme mancata alimentazione	al ritorno di alimentazione
Contatto a potenziale zero	si
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	integrabile
Interfaccia	WLAN/LAN (optional)
Griglie regolabili di appoggio	4
Superficie griglie utilizzabile in mm (L / P)	460 / 422
Carico massimo griglie di appoggio	40 kg
Carico massimo complessivo	345 kg
Numero di cassette	3
Maniglia	maniglia antimicrobica con meccanismo di apertura
Passante per sensore	2 x Ø 10 mm
Chiusura	azionamento meccanico
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	88,8/84 kg
EAN-Nr.	9005382247655
Classe di camera bianca secondo ISO EN 14664-1	Classe ISO 5
Classe di camera bianca GMP	GMP classe B

¹ Misurazione effettuata con temperatura ambiente +25 °C, temperatura frigorifero +5 °C, temperatura congelatore -20 °C.
² Gradiente come definito in EN 60068-3: la differenza tra le misurazioni della temperatura media più alta e della temperatura media più bassa, aumentate della loro incertezza estesa, durante la durata.
³ Fluttuazione massima come da EN 60068-3: maggiore valore di fluttuazione registrato durante la durata delle misurazioni.