

Ausschreibungstext – Kühlgerät für GN 2/1 Behälter mit dynamischer Kühlung

Kühlgerät für GN 2/1 Behälter mit dynamischer Kühlung, innen und außen aus Edelstahl mit Isoliertüre, Kompressor oben, steckerfertig und 2,4"-Farbdisplay

Der tiefgezogene Gastronorm-2/1-Innenbehälter ist aus Edelstahl (gemäß Norm 1.4301 / AISI 304) gefertigt und hat keine zusätzlich zu reinigenden Funktionsteile. Das Außengehäuse besteht aus spaltenlosen Edelstahl-Seitenwände mit Isolationsschicht. Der Korpus ist innen und außen strahlwasserbeständig nach IPX5. Die Kältekomponenten sind im oberen Bereich des Maschinenraums integriert, wodurch sich der Nutzinhalt des Innenraums erhöht. Beim Service wird die Vorderseite nach oben aufgeklappt. Ab einem Öffnungswinkel von 45° kann sie vollständig ausgehängt werden. Das frontseitige, in der Maschinenraumklappe integrierte Display zeigt die Geräteinformationen digital an. Die Steuerung erfolgt über Touch- und Swipe-Gesten. Optischer und akustischer Alarm warnen vor unkontrolliertem Temperaturanstieg, Kälteverlust und offenstehender Tür. Das Kühlgerät verfügt über einen Temperaturbereich von +1 °C bis +15 °C. Durch die Funktion HumidityControl kann die Luftfeuchtigkeit im Gerät eingestellt werden. Die elektronische Gerätesteuerung hat eine integrierte "Min./ Max." Temperatureaufzeichnung. Das frontseitige Bedienpanel zeigt den Gerätestatus an, ohne dass die Tür geöffnet werden muss. Die Menüführung wird über Touch-Gesten gesteuert. Die WiFi-/LAN-Schnittstelle ist bereits integriert und verbindet das Gerät mit externen Systemen. Die integrierte digitale Monitoring-Lösung „SmartMonitoring“ kontrolliert und dokumentiert die Lagertemperatur und alarmiert umgehend bei Abweichungen. Mittels der optionalen RestAPI Schnittstelle kann das Gerät einfach in bestehende Monitoring Systeme mittels LAN oder WLAN eingebunden werden. Zum Be-, Entladen und Reinigen bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von circa 90° geöffnet. Unter 90° schließt sie von selbst. Die Tragroste sind mit 60 kg belastbar. Der Innenraum wird mit einer vertikalen LED-Beleuchtung flächig ausgeleuchtet. Die Beleuchtung muss zur Reinigung nicht entfernt werden und ist flächenbündig integriert. Das Gerät verfügt über einen wartungsfreien Drahtrohrverflüssiger. Das Gerät verfügt über zwei axiale Verdampfer-Ventilatoren. Das Gerät arbeitet ohne regelmäßig zu wechselnde Komponenten und wartungsintensive Teile.

Hersteller: Liebherr
Modell: FRPSvh 1412 001

Technische Daten

Brutto- / Nettorauminhalt:	1414 / 1096 l
Außenmaße in cm (H/B/T):	211,5 / 142,7 / 86,7
Innenmaße in cm (H/B/T):	151,2 / 123,9 / 65,0
Energieverbrauch in 365 Tagen:	1178 kWh/a
Energieeffizienzklasse:	C
Klimaklasse (Energierichtlinie):	4
Temperaturklasse (Energierichtlinie):	M1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm):	5
Umgebungstemperatur:	+10°C bis 40°C
Kältemittel:	R 290
Geräusch-Schallleistung:	60 dB
Anschlusswert:	4,0 A
Frequenz / Spannung:	50 Hz / 220-240 V ~
Wärmeabgabe:	650 kJ/h
Kühlsystem:	dynamisch
Abtauverfahren:	automatisch

Zubehör

- Tragrost Edelstahl/grau
- Rollen Ø 100 mm
- Fußpedalöffner
- Side-by-Side-Set grau