

IXRWbs 5173

Side-by-Side-Kombination
△ Peak

LIEBHERR

Einbaugerät



EWTgb 3583

Einbaubarer Weintemperschrank
Vinidor

↑
178
↓



Bauart	Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	165 / 0,452 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	83 ¹
Gesamtvolumen	276 l ²
Geräusch-Schallleistung	32 dB(A)
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	10
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	8
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279038

Zubehör

988247001	FreshAir-Aktivkohlefilter
909439700	Clipbeschriftung
909621200	Türöffnungsbegrenzung
988128901	2er Set FreshAir-Aktivkohlefilter
742046500	Lüftungsgitter

Features



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weintemperierschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.




UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Die Weintemperierschränke mit Glastür bieten einmaligen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weintemperierschränke eine behutsame Aufbewahrung mit von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und stabilen Holzborden aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



SuperSilent

In Ruhe genießen. Die neuen Weintemperierschränke von Liebherr sind besonders geräuscharm konstruiert. Selbst beim Lesen ist das Lauteste, was zu hören ist, das Blättern der Seiten. Diese Ruhe wird nicht nur Sie freuen, sondern auch Ihren Wein, kann er doch so vollkommen ungestört reifen.

IRBbsci 5170

Integrierbarer Kühlschrank mit
BioFresh Professional
△ Peak



↑
178
↓



Zubehör

988242901	2er Set FreshAir-Aktivkohlefilter
988245900	Butterdose
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBoxen
988267100	FlexCube
988246200	Flaschenbord
988246600	3er Flaschenablage
988246500	FlexSystem

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen	296 l ¹
Volumen	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schallleistung	32 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803120919

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter
home.liebherr.com

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



BioFresh Professional

Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



Ambiente-Beleuchtung

Licht setzt besondere Design-Akzente – auch in Ihrem Kühlschrank: mit unserer Ambiente-Beleuchtung. Die umlaufende Beleuchtung setzt einzigartige Akzente im Innenraum. Und zusammen mit der Rückwand im SmartSteel-Design sowie dem schwarz hochglänzenden Ventilator entsteht so ein stimmungsvolles Ambiente.



LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

Technical drawing of the storage cabinet showing dimensions and weight. The drawing includes the following specifications:

- Top surface area: $\text{min. } 200\text{cm}^2$
- Front panel width: $560-570$
- Front panel height: $1772-1788$
- Front panel thickness: $\text{min. } 500$
- Bottom surface area: $\text{min. } 200\text{cm}^2$
- Maximum height: $\text{max. } 2100$
- Weight: $\text{max. } 26\text{kg}$

