


F 913

Congelatore orizzontale con sistema di raffreddamento statico



LED



Volume lordo/utile	93/77 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	497/558/816
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	377/430/609
Superf. espos. per le merci (TDA)	0,25 ¹
Classe di efficienza energetica	 ²
Consumo energetico in 365 giorni	842 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	4
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	L1
Temperatura ambiente	+10 °C a +30 °C ³
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	50 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 200-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuale
Intervallo di temperatura	-10 °C a -25 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / color alluminio
Materiale porta / colore	Porta in vetro isolante con telaio in alluminio / color alluminio
Materiale contenitore interno	acciaio
Tipo di comando	manopola di regolazione
Display	analogico interno
Illuminazione interna	illuminazione longitudinale a LED a destra, regolabile
Griglie regolabili di appoggio	2
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	30 kg
Maniglia	maniglia integrata
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	47,8/45,3 kg
EAN-Nr.	9550000033559

¹ Misurazione ai sensi della norma EN 23953.

² Ai sensi del regolamento 2019/2018.

³ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.