

R 926 Litronic

LIEBHERR

Pelle sur chenilles



Génération
8

Poids en ordre de marche
26 500–28 950 kg

Moteur
150 kW / 204 ch
Phase V

Capacité du godet
0,55–1,75 m³

Vivre le progrès

R 926

① Sécurité

- Visibilité panoramique entièrement dégagée et caméras de surveillance arrière et latérale
- Console relevable pour un accès cabine aisément et sécurisé
- Structure cabine certifiée ROPS résistante au retournement
- Sortie de secours par la vitre arrière quelle que soit la configuration de la pelle
- Vitre de droite et pare-brise en verre feuilleté et teinté

② Équipement

- Large choix de types et de longueurs d'équipements
- Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche et balancier (option)
- Longévité des pièces et productivité accrue grâce au dispositif de graissage centralisé automatique

③ Maintenance

- Concept d'entretien innovant avec éléments accessibles depuis le sol
- Accès latéral à la tourelle et plate-forme de maintenance large
- Niveaux d'huile moteur, huile hydraulique, carburant et urée visibles au display

④ Confort

- Espace de travail climatisé et spacieux
- Siège pneumatique à amortissement vertical et horizontal
- Ecran couleur tactile 9" haute résolution simple d'utilisation
- Vitre frontale entièrement escamotable
- Eclairage LED de série



⑤ Moteur

- Moteur Liebherr répondant à la norme européenne Phase V
- Mise au ralenti et montée en régime automatiques et contrôlées par capteurs de proximité dans les joysticks

⑥ Châssis

- Châssis en forme de X fiable et robuste, facile à arrimer grâce aux oeillets intégrés
- Facilité d'entretien
- Train de chenilles sans entretien et galets de roulement graissés à vie
- Coffre de rangement additionnel (option)



Caractéristiques techniques

Moteur

Puissance selon norme ISO 9249	150 kW (204 ch) à 1 800 tr/min
Couple	1 245 Nm à 1 100 tr/min
Type	Liebherr D934 A7-25
Conception	4 cylindres en ligne
Alésage	122 mm
Course	150 mm
Cylindrée	7,0 l
Mode de combustion	Diesel 4 temps Common-Rail Suralimenté avec refroidissement de l'air d'admission
Traitement des gaz d'échappement	Phase V DOC + SCR Filter Régénération passive par thermo management
Système de refroidissement	Refroidissement par eau et radiateur à huile, refroidissement de l'air d'admission et du carburant
Filtration	Filtre à air sec avec séparateur primaire
Réservoir de carburant	620 l
Réservoir d'urée	90 l
Circuit électrique	
Tension	24 V
Batteries	2 x 135 Ah/12 V
Alternateur	Triphasé 24 V/140 A
Ralenti automatique	Contrôlé par capteur

Commande

Système de répartition d'énergie	A l'aide de distributeurs hydrauliques, permettant une commande simultanée et indépendante de la translation, de l'orientation et de l'équipement
Commandes électriques	Contrôle électro-hydraulique
Rotation et équipement	Pilotage proportionnel par manipulateur en croix
Translation	- Pilotage proportionnel par pédales ou par leviers démontables - Changement automatique ou manuel des vitesses
Fonctions supplémentaires	Pilotage proportionnel par pédale ou par mini-joystick

Circuit hydraulique

Système hydraulique	Système hydraulique Positive Control à deux circuits indépendants. Débit des pompes hydrauliques proportionnel à la demande Dynamique et précision élevée grâce à un système de pilotage fin et une utilisation optimale des pompes Circuit indépendant pour la rotation
Pompes hydrauliques	Double pompe Liebherr à débit variable et plateau oscillant 2 x 265 l/min
Débit max.	380 bar
Pression max.	Pompe à plateau oscillant en circuit fermé
Pour l'orientation	200 l/min
Débit max.	365 bar
Pression max.	Gestion électronique synchronisée avec le bloc de commande
Gestion des pompes	239 l
Capacité du réservoir hydr.	max. 475 l
Capacité du circuit hydr.	Filtration
Filtration	1 filtre dans le circuit retour, avec haute précision de filtration (10 µm)
Système de refroidissement	Radiateur compact, composé d'une unité de refroidissement de l'eau, de l'huile hydraulique, du carburant, de l'air d'admission, de l'huile du réducteur de pompes et d'un ventilateur à entraînement hydrostatique
Modes de travail	Adaptation de la puissance du moteur et de l'hydraulique selon les applications, à l'aide d'un préselecteur du mode de fonctionnement. Par exemple pour des travaux particulièrement économiques et non nuisibles à l'environnement ou pour des rendements d'extraction maximaux et des applications difficiles
Réglage du régime et de la puissance	Adaptation en continu de la puissance du moteur et de l'hydraulique par l'intermédiaire du régime moteur

Orientation

Entraînement	Moteur hydraulique Liebherr à plateau incliné avec clapet de freinage intégré et commande du couple
Réducteur	Liebherr, compact à trains planétaires
Couronne de rotation	Liebherr, étanche, à billes et denture intérieure
Vitesse de rotation	0-10,1 tr/min en continu
Couple de rotation	90 kNm
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)

Cabine

Cabine	Structure de cabine de sécurité ROPS (système de protection au retournement selon ISO 12117-2:2008) avec pare-brise entièrement ou partiellement escamotable sous le toit, phares LED intégrés dans le toit, porte avec deux vitres latérales coulissantes, grand coffre de rangement et nombreux vide-poches, montage sur plots viscoélastiques anti-vibrations, vitres droite et de toit feuilletées, toutes vitres teintées, pare-soleils extensibles indépendants pour le pare-brise et vitre de toit, allume-cigare et prise 24V, prise 12V, porte-bouteille, filtre support téléphone portable
Siège du conducteur	Siège Liebherr-Comfort à suspension pneumatique équipé d'une adaptation automatique à la corpulence du conducteur, amortissement vertical et longitudinal du siège (pupitre et manipulateurs inclus), réglage indépendant ou combiné du siège et des accoudoirs (réglables en longueur, en hauteur et en inclinaison), chauffage du siège de série
Consoles	Consoles oscillantes avec le siège, console gauche relevable
Commande et affichages	Grand écran couleur haute définition avec commande explicite par écran tactile, apte à la vidéo, de nombreuses possibilités de réglage, de contrôle et de surveillance (p. ex. climatisation, consommation de carburant, paramètres de la machine et des accessoires)
Climatisation	Climatisation automatique, fonction de ventilation, dégivrage et déshumidification rapides par simple pression sur un bouton, commande des clapets de ventilation par menu. Filtres pour l'air frais et l'air de circulation faciles à remplacer et accessibles de l'extérieur. Unité de climatisation conçue pour des températures extérieures extrêmes, capteurs de rayonnement solaire et de température extérieure et intérieure Le circuit de climatisation contient des gaz à effet de serre fluorés
Fluide frigorigène	R134a
Potentiel de réchauffement planétaire	1 430
Quantité à 25 °C*	1 260 g
Equivalent CO ₂	1,80 t
Vibrations**	
Système main/bras	< 2,5 m/s ² , selon ISO 5349-1:2001
Corps entier	< 0,5 m/s ²
Incertitude de mesure	Selon norme EN 12096:1997
Niveau sonore	
ISO 6396	70 dB(A) = L _{PA} (intérieur)
2000/14/CE	104 dB(A) = L _{WA} (extérieur)

Châssis

Variantes	
XNLC	Voie 2 240 mm
NLC	Voie 2 390 mm
LC	Voie 2 590 mm
Entraînement	Moteur hydraulique Liebherr à plateau oscillant avec clapets de freinage des deux côtés
Réducteur	Liebherr à train planétaire
Vitesse de translation maximale	3,9 km/h standard 6,1 km/h rapide
Force de traction à la chenille	236 kN
Train de chenilles	B60, D6C, sans entretien
Galets de roulement / Galets porteurs	9/2
Chenilles	Etanches et graissées
Tuiles	A triples nervures
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)
Clapets de freinage	Intégrés dans le moteur de translation
Oeillets d'arrimage	Intégrés


Equipement

Conception	
Vérins hydrauliques	Combinaison de tôles d'acier et de pièces en acier moulé
	Vérins Liebherr avec système d'étanchéité et de guidage spécial
Paliers	Etanches et d'entretien réduit
Graissage	Graissage centralisé Liebherr
Assemblage hydraulique	Par brides SAE
Godets	Equipés de série avec système de dents Liebherr

* Valable pour les machines standards sans rehausse de cabine ni cabine élevable

** Pour l'évaluation des risques selon 2002/44/CE voir ISO/TR 25398:2006

Dimensions



	XNLC	mm	NLC	mm	LC	mm
A Largeur de la tourelle		2 990 ²⁾		2 990 ²⁾		2 990 ²⁾
B Hauteur à la tourelle		3 510		3 510		3 510
B1 Hauteur à la tourelle (mains courantes repliées)		3 075		3 075		3 075
C Hauteur à la cabine		3 090		3 090		3 090
D Garde au sol au contre-poids		1 115		1 115		1 115
E Longueur arrière		3 075		3 075		3 075
F Rayon de giration arrière		3 200		3 200		3 200
G Empattement		3 830		3 830		3 830
H Longueur du châssis		4 625		4 625		4 625
I Garde au sol au châssis		495		495		495
J Hauteur aux chenilles		965		965		965
K Voie		2 240		2 390		2 590
L Largeur des tuiles	600 700 750 800		600 700 750 800 900		600 700 750 800 900	
M Largeur aux chenilles	2 840 2 940 2 990 3 040		2 990 3 090 3 140 3 190 3 290		3 190 3 290 3 340 3 390 3 490	
N Largeur aux marchepieds	2 775 2 975 ¹⁾ 2 975 ¹⁾ 2 975 ¹⁾		2 925 3 125 ¹⁾ 3 125 ¹⁾ 3 125 ¹⁾ 3 225 ¹⁾		3 125 3 325 ¹⁾ 3 325 ¹⁾ 3 325 ¹⁾ 3 425 ¹⁾	

¹⁾ largeur avec marchepieds démontables

²⁾ sans butée et maintien de porte

	Longueur de balancier m	Flèche monobloc 6,00 m avec attache rapide mm	Flèche monobloc droite 6,20 m avec attache rapide mm	Flèche volée variable 6,20 m avec attache rapide mm
R Rayon de giration avant	2,50	3 650	3 100	3 000
	3,00	3 650	3 100	2 900
	3,50	3 650	3 100	2 850
S Hauteur avec flèche relevée	8 350	8 950	9 200	
	T Hauteur à la flèche	3,00	2 900	2 850
		3 100	3 050	3 000
U Longueur au sol	3,50	3 100	3 200	3 100
	2,50	8 350	6 100	6 000
	3,00	5 150	5 750	5 700
V Longueur hors-tout Godet	3,50	4 650	5 350	5 300
	10 100	10 450	10 400	
	1,45 m ³	1,45 m ³	1,45 m ³	


Dimensions de transport

éléments démontables enlevés

	Châssis	Flèche monobloc 6,00 m mm	Flèche monobloc droite 6,20 m mm	Flèche volée variable 6,20 m mm
Largeur des tuiles		600 700 750 800 900	600 700 750 800 900	600 700 750 800 900
Largeur de transport	XNLC	2 990 2 990 2 990 3 040 -	2 990 2 990 2 990 3 040 -	2 990 2 990 2 990 3 040 -
	NLC	2 990 2 990 3 140 3 190 3 290	2 990 2 990 3 140 3 190 3 290	2 990 2 990 3 140 3 190 3 290
	LC	3 190 3 290 3 340 3 390 3 490	3 190 3 290 3 340 3 390 3 490	3 190 3 290 3 340 3 390 3 490
	Châssis / Balancier m	XNLC/NLC/LC mm	XNLC/NLC/LC mm	XNLC/NLC/LC mm
Longueur de transport		10 100	10 450	10 400
Hauteur de transport	2,50	3 090	3 090	3 090
	3,00	3 100	3 090	3 090
	3,50	3 100	3 200	3 100

Equipement rétro

avec flèche monobloc 6,00 m



Débattements

	1	2	3	
avec attache rapide	m	2,50	3,00	3,50
Longueur de balancier	m	9,74	10,21	10,63
A Portée max. au sol	m	6,64	7,14	7,64
B Profondeur de fouille max.	m	3,09	2,59	2,09
C Hauteur de déversement min.	m	6,54	6,76	6,89
D Hauteur de déversement max.	m	9,64	9,85	9,97
E Hauteur d'attaque max.	m			

Forces

	1	2	3	
sans attache rapide	kN	152	134	120
Force de pénétration (ISO 6015)	kN	187	187	187
Force de cavage (ISO 6015)	kN	145	129	116
Force de pénétration (SAE J1179)	kN	166	166	166
Force de cavage (SAE J1179)	kN			

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 4,6t, la flèche monobloc de 6,00 m, le balancier de 3,00 m, l'attache rapide SWA 48 (250 kg) et le godet de 1,45 m³ (910 kg).

Châssis	XNLC					
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800	900
Poids	kg	26 500	26 750	26 900	27 050	-
Pression au sol	kg/cm ²	0,54	0,47	0,44	0,41	-

Châssis	NLC					
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800	900
Poids	kg	26 550	26 800	26 950	27 100	27 400
Pression au sol	kg/cm ²	0,54	0,47	0,44	0,41	0,37

Châssis	LC					
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800	900
Poids	kg	26 650	26 900	27 050	27 200	27 500
Pression au sol	kg/cm ²	0,54	0,47	0,44	0,41	0,37

Châssis	XNLC					
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800	900
Poids	kg	27 000	27 250	27 400	27 550	-
Pression au sol	kg/cm ²	0,55	0,47	0,44	0,42	-

Châssis	NLC					
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800	900
Poids	kg	27 050	27 300	27 450	27 600	27 900
Pression au sol	kg/cm ²	0,55	0,47	0,45	0,42	0,38

Châssis	LC					
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800	900
Poids	kg	27 150	27 400	27 550	27 700	28 000
Pression au sol	kg/cm ²	0,55	0,48	0,45	0,42	0,38

Godets rétro Stabilité (limitation à 75% de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

Largeur de coupe mm	Capacité ISO 7451 m ³	Poids ³⁾ kg	Poids ⁴⁾ kg	Châssis XNLC (avec tuiles de 600 mm)						Châssis NLC (avec tuiles de 600 mm)						Châssis LC (avec tuiles de 600 mm)					
				Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)		
				sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide		
avec contrepoids de 4,6t																					
STP1	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,35	850	880	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 500	1,45	910	910	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,55	950	970	■	▲	■	▲	▲	△	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲
HP1	1 500	1,65	1 020	1 020	■	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,75	1 060	1 080	▲	■	▲	▲	▲	△	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
STP2	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	1 010	1 030	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,35	970	990	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 500	1,45	1 030	1 030	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,55	1 070	1 090	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
HP2	1 500	1,65	1 160	1 160	▲	■	▲	▲	▲	△	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,75	1 220	1 230	■	▲	▲	▲	▲	△	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
avec contrepoids de 5,1t																					
STP1	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	890	910	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,35	850	880	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 500	1,45	910	910	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,55	950	970	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 500	1,65	1 020	1 020	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
HP2	1 600	1,75	1 060	1 080	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	1 010	1 030	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,35	970	990	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 500	1,45	1 030	1 030	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,55	1 070	1 090	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 500	1,65	1 160	1 160	■	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,75	1 220	1 230	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

1) Godet rétro Standard avec dents Z 40

2) Godet rétro HD avec dents Z 40

3) Godet pour montage direct


4) Godet pour montage à l'attache rapide SWA 48 (250 kg)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, △ = ≤ 1,2 t/m³

Equipement rétro

avec flèche monobloc droite 6,20 m



Débattements

	1	2	3	
avec attache rapide	2,50	3,00	3,50	
Longueur de balancier	m	10,08	10,56	11,00
A Portée max. au sol	m	6,06	6,56	7,06
B Profondeur de fouille max.	m	3,67	3,18	2,67
C Hauteur de déversement min.	m	7,70	8,04	8,30
D Hauteur de déversement max.	m	11,08	11,42	11,66
E Hauteur d'attaque max.	m			

Forces

	1	2	3	
sans attache rapide	kN	152	134	120
Force de pénétration (ISO 6015)	kN	187	187	187
Force de cavage (ISO 6015)	kN	145	129	116
Force de pénétration (SAE J1179)	kN	166	166	166
Force de cavage (SAE J1179)	kN			

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 4,6t, la flèche monobloc droite de 6,20 m, le balancier de 3,00 m, l'attache rapide SWA 48 (250kg) et le godet de 1,45 m³ (910 kg).

Châssis	XNLC				
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800
Poids	kg	26 550	26 800	26 950	27 100
Pression au sol	kg/cm ²	0,54	0,47	0,44	0,41

Châssis	NLC				
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800
Poids	kg	26 600	26 850	27 000	27 150
Pression au sol	kg/cm ²	0,54	0,47	0,44	0,41

Châssis	LC				
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800
Poids	kg	26 700	26 950	27 100	27 250
Pression au sol	kg/cm ²	0,54	0,47	0,44	0,41

Châssis	XNLC				
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800
Poids	kg	27 050	27 300	27 450	27 600
Pression au sol	kg/cm ²	0,55	0,47	0,45	0,42

Châssis	NLC				
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800
Poids	kg	27 100	27 350	27 500	27 650
Pression au sol	kg/cm ²	0,55	0,48	0,45	0,42

Châssis	LC				
Largeur des tuiles	mm	600	700	750	800
Poids	kg	27 200	27 450	27 600	27 750
Pression au sol	kg/cm ²	0,55	0,48	0,45	0,42

Godets rétro Stabilité (limitation à 75% de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

Largeur de coupe mm	Capacité ISO 7451 m ³	Poids ³⁾ kg	Poids ⁴⁾ kg	Châssis XNLC (avec tuiles de 600 mm)						Châssis NLC (avec tuiles de 600 mm)						Châssis LC (avec tuiles de 600 mm)						
				Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			
				sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide			
avec contrepoids de 4,6t																						
650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250	1,15	810	830	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250	1,25	890	910	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 400	1,35	850	880	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
1 500	1,45	910	910	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 600	1,55	950	970	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	
1 500	1,65	1 020	1 020	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
1 600	1,75	1 060	1 080	■	▲	—	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	
650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250	1,15	910	940	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250	1,25	1 010	1 030	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 400	1,35	970	990	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 500	1,45	1 030	1 030	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 600	1,55	1 070	1 090	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 500	1,65	1 160	1 160	■	▲	▲	▲	■	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 600	1,75	1 220	1 230	▲	▲	—	▲	▲	—	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
avec contrepoids de 5,1t																						
650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 400	1,35	850	880	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 500	1,45	910	910	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
1 600	1,55	950	970	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	
1 500	1,65	1 020	1 020	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 600	1,75	1 060	1 080	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 250	1,25	1 010	1 030	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 400	1,35	970	990	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 500	1,45	1 030	1 030	▲	■	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
1 600	1,55	1 070	1 090	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	
1 500	1,65	1 160	1 160	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1 600	1,75	1 220	1 230	■	▲	▲	▲	■	▲	—	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

1) Godet rétro Standard avec dents Z 40

2) Godet rétro HD avec dents Z 40

3) Godet pour montage direct


4) Godet pour montage à l'attache rapide SWA 48 (250 kg)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, Δ = ≤ 1,2 t/m³, — = non autorisé

Equipement rétro

avec flèche volée variable 6,20 m



Débattements

	1	2	3
avec attache rapide			
Longueur de balancier	m 2,50	m 3,00	m 3,50
A Portée max. au sol	m 10,04	m 10,52	m 10,97
B Profondeur de fouille max.	m 6,42	m 6,91	m 7,38
C Hauteur de déversement min.	m 3,92	m 3,45	m 2,95
D Hauteur de déversement max.	m 8,13	m 8,52	m 8,83
E Hauteur d'attaque max.	m 11,60	m 11,99	m 12,29

Forces

	1	2	3
sans attache rapide			
Force de pénétration (ISO 6015)	kN 152	kN 134	kN 120
Force de cavage (ISO 6015)	kN 187	kN 187	kN 187
Force de pénétration (SAE J1179)	kN 145	kN 129	kN 116
Force de cavage (SAE J1179)	kN 166	kN 166	kN 166

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 4,6t, la flèche volée variable de 6,20 m, le balancier de 3,00 m, l'attache rapide SWA 48 (250 kg) et le godet de 1,45 m³ (910 kg).

Châssis	XNLC				
Largeur des tuiles	mm 600	mm 700	mm 750	mm 800	mm 900
Poids	kg 27 450	kg 27 700	kg 27 850	kg 28 000	-
Pression au sol	kg/cm ² 0,56	kg/cm ² 0,48	kg/cm ² 0,45	kg/cm ² 0,43	-

Châssis	NLC				
Largeur des tuiles	mm 600	mm 700	mm 750	mm 800	mm 900
Poids	kg 27 500	kg 27 750	kg 27 900	kg 28 050	kg 28 350
Pression au sol	kg/cm ² 0,56	kg/cm ² 0,48	kg/cm ² 0,45	kg/cm ² 0,43	kg/cm ² 0,38

Châssis	LC				
Largeur des tuiles	mm 600	mm 700	mm 750	mm 800	mm 900
Poids	kg 27 600	kg 27 850	kg 28 000	kg 28 150	kg 28 450
Pression au sol	kg/cm ² 0,56	kg/cm ² 0,48	kg/cm ² 0,45	kg/cm ² 0,43	kg/cm ² 0,38

Châssis	XNLC				
Largeur des tuiles	mm 600	mm 700	mm 750	mm 800	mm 900
Poids	kg 27 950	kg 28 200	kg 28 350	kg 28 500	-
Pression au sol	kg/cm ² 0,57	kg/cm ² 0,49	kg/cm ² 0,46	kg/cm ² 0,43	-

Châssis	NLC				
Largeur des tuiles	mm 600	mm 700	mm 750	mm 800	mm 900
Poids	kg 28 000	kg 28 250	kg 28 400	kg 28 550	kg 28 850
Pression au sol	kg/cm ² 0,57	kg/cm ² 0,49	kg/cm ² 0,46	kg/cm ² 0,43	kg/cm ² 0,39

Châssis	LC				
Largeur des tuiles	mm 600	mm 700	mm 750	mm 800	mm 900
Poids	kg 28 100	kg 28 350	kg 28 500	kg 28 650	kg 28 950
Pression au sol	kg/cm ² 0,57	kg/cm ² 0,49	kg/cm ² 0,46	kg/cm ² 0,44	kg/cm ² 0,39

Godets rétro Stabilité (limitation à 75% de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

Largeur de coupe mm	Capacité ISO 7451 m ³	Poids ³⁾ kg	Poids ⁴⁾ kg	Châssis XNLC (avec tuiles de 600 mm)						Châssis NLC (avec tuiles de 600 mm)						Châssis LC (avec tuiles de 600 mm)					
				Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)			Longueur de balancier (m)		
				sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide	sans attache rapide	avec attache rapide		
avec contrepoids de 4,6t																					
STP1	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,15	810	830	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	890	910	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,35	850	880	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 500	1,45	910	910	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,55	950	970	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
HP1	1 500	1,65	1 020	1 020	■	▲	▲	—	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲
	1 600	1,75	1 060	1 080	■	▲	—	▲	▲	—	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
STP2	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,15	910	940	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	1 010	1 030	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,35	970	990	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 500	1,45	1 030	1 030	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 600	1,55	1 070	1 090	▲	▲	▲	—	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
HP2	1 500	1,65	1 160	1 160	■	▲	—	▲	▲	—	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲
	1 600	1,75	1 220	1 230	▲	▲	—	▲	—	—	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
avec contrepoids de 5,1t																					
STP1	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,35	850	880	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 500	1,45	910	910	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 600	1,55	950	970	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 500	1,65	1 020	1 020	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
1 600	1,75	1 060	1 080	■	▲	▲	▲	■	▲	—	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
STP2	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	1 010	1 030	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,35	970	990	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 500	1,45	1 030	1 030	■	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 600	1,55	1 070	1 090	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 500	1,65	1 160	1 160	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
HP2	1 600	1,75	1 220	1 230	■	▲	▲	▲	■	▲	—	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

1) Godet rétro Standard avec dents Z 40

2) Godet rétro HD avec dents Z 40

3) Godet pour montage direct

4) Godet pour montage à l'attache rapide SWA 48 (250 kg)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, Δ = ≤ 1,2 t/m³, — = non autorisé

Forces de levage

avec flèche monobloc 6,00 m, contrepoids 4,6 t et tuiles 600 mm

Balancier 2,50 m

Châssis	m							m
		3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m		
XNLC	7,5			6,2 7,9*			6,1 7,7* 6,0	
	6,0			6,1 8,6*			4,6 7,5* 7,1	
	4,5	16,7 17,5*	8,9 11,7*	5,9 9,4*	4,2 6,9		3,9 6,5 7,8	
	3,0		8,2 14,0*	5,5 9,5	4,0 6,7		3,6 6,0 8,1	
	1,5		7,6 14,5	5,2 9,2	3,9 6,6		3,5 5,8 8,1	
	0		7,4 14,3	5,1 9,0	3,8 6,5		3,5 6,0 7,9	
	-1,5	12,9* 12,9*	7,5 14,3	5,0 8,9			3,9 6,7 7,3	
	-3,0	14,5 15,7*	7,6 12,3*	5,1 9,0			4,7 8,2 6,4	
	-4,5	10,5* 10,5*	8,0 8,2*				7,2 7,6* 4,8	
NLC	7,5			6,6 7,9*				
	6,0			6,5 8,6*				
	4,5	17,5* 17,5*	9,6 11,7*	6,2 9,4*	4,4 6,9			
	3,0		8,8 14,0*	5,9 9,5	4,3 6,8			
	1,5		8,3 14,5	5,6 9,2	4,2 6,6			
	0		8,1 14,3	5,4 9,0	4,1 6,5			
	-1,5	12,9* 12,9*	8,1 14,3	5,4 8,9				
	-3,0	15,7* 15,7*	8,2 12,3*	5,5 9,1				
	-4,5	10,5* 10,5*	8,2* 8,2*					
LC	7,5			7,1 7,9*				
	6,0			7,0 8,6*				
	4,5	17,5* 17,5*	10,5 11,7*	6,8 9,4*	4,8 6,9			
	3,0		9,7 14,0*	6,4 9,5	4,7 6,8			
	1,5		9,1 14,6	6,1 9,2	4,5 6,6			
	0		8,9 14,3	6,0 9,0	4,4 6,5			
	-1,5	12,9* 12,9*	8,9 14,3	5,9 9,0				
	-3,0	15,7* 15,7*	9,1 12,3*	6,0 9,1				
	-4,5	10,5* 10,5*	8,2* 8,2*					

Balancier 3,00 m

Châssis	m							m
		3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m		
XNLC	7,5				6,3 7,7*			5,3 6,3* 6,6
	6,0				6,2 8,0*			4,1 6,1* 7,6
	4,5				9,1 10,7*			3,6 5,9 8,3
	3,0				8,3 13,1*			3,3 5,5 8,6
	1,5				7,7 14,6			3,2 5,3 8,6
	0				7,4 14,2			3,2 5,5 8,4
	-1,5				7,3 14,1			3,5 6,0 7,9
	-3,0				4,9 8,8			4,1 7,1 7,0
	-4,5				3,7 6,4			5,8 7,8* 5,6
NLC	7,5							
	6,0							
	4,5							
	3,0							
	1,5							
	0							
	-1,5							
	-3,0							
	-4,5							
LC	7,5							
	6,0							
	4,5							
	3,0							
	1,5							
	0							
	-1,5							
	-3,0							
	-4,5							

Balancier 3,50 m

Châssis	m							m
		3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m		
XNLC	7,5				4,3 6,6*			4,7 5,2* 7,2
	6,0				4,2 7,0			3,8 5,1* 8,1
	4,5				3,3 5,2* 8,7			
	3,0	12,9* 12,9*	8,5 12,2*	6,0 8,2*	4,2 7,0			3,0 5,1 9,0
	1,5	5,5* 5,5*	7,8 14,3*	5,6 9,4*	4,0 6,8			2,9 5,1 8,8
	0	7,6* 7,6*	7,4 14,2	5,0 8,9	3,7 6,4			
	-1,5	11,5* 11,5*	7,2 14,0	4,8 8,7	3,6 6,3			3,2 5,4 8,3
	-3,0	13,9 17,0*	7,3 13,8*	4,9 8,7				3,6 6,3 7,5
	-4,5	14,3 14,9*	7,5 11,1*	5,0 8,2*				4,8 7,8* 6,2
NLC	7,5							
	6,0							
	4,5							
	3,0	12,9* 12,9*	9,1 12,2*	6,4 8,2*	4,6 6,6*			5,0 5,2* 8,1
	1,5	5,5* 5,5*	8,4 14,3*	5,6 9,2	4,5 7,0			3,5 5,2* 8,7
	0	7,6* 7,6*	8,0 14,2	5,3 8,9	3,9 6,4			3,2 5,1 8,8
	-1,5	11,5* 11,5*	7,8 14,0	5,2 8,8	3,9 6,3			3,4 5,5 8,3
	-3,0	15,3 17,0*	7,9 13,8*	5,2 8,8				3,9 6,4 7,5
	-4,5	14,9* 14,9*	8,1 11,1*	5,4 8,2*				5,2 7,8* 6,2
LC	7,5							
	6,0							
	4,5							
	3,0	12,9* 12,9*	10,0 12,2*	6,9 8,2*	5,0 6,6*			5,2* 5,2* 7,2
	1,5	5,5* 5,5*	9,3 14,3*	6,1 9,2	4,5 6,6			4,4 5,1* 8,1
	0	7,6* 7,6*	8,8 14,3	5,9 8,9	4,3 6,4			3,8 5,2* 8,7
	-1,5	11,5* 11,5*	8,7 14,1	5,7 8,8	4,2 6,3			3,7 5,5 8,3
	-3,0	17,0* 17,0*	8,7 13,8*	5,7 8,8				4,3 6,4 7,5
	-4,5	14,9* 14,9*	8,9 11,1*	5,9 8,2*				5,7 7,8* 6,2



Hauteur



Rotation de 360°



Dans l'axe Portée max. * Limite par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm. Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisées par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 345 kg supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent être équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de flèche et sur le ou les vérins de balancier, d'un avertisseur de surcharge et d'un diagramme de charge conformément à la norme EN 474-5.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc 6,00 m, contrepoids 5,1 t et tuiles 600 mm

Balancier 2,50 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					m													
		7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5												
XNLC	7,5	17,5*	17,5*	9,4	11,7*	6,2	9,4*	4,4	7,2	4,2	6,8	7,8	6,4	7,7*	6,0	6,6	7,7*	6,0	6,6	7,7*	6,0	6,6	7,7*	6,0	6,6	7,7*	6,0	6,6												
NLC	7,5	17,5*	17,5*	10,1	11,7*	6,6	9,4*	4,7	7,2	4,4	6,8	7,8	6,5	7,5*	7,1	9,6	10,7*	6,2	8,9*	4,4	7,3	3,8	6,2*	8,3	4,4	6,1*	7,6	3,8	6,2*	8,3										
LC	7,5	17,5*	17,5*	11,0	11,7*	7,1	9,4*	5,1	7,3	4,0	6,3	8,1	8,8	13,1*	5,9	10,0*	4,3	7,1	3,5	5,7	8,6	0	6,5*	6,5*	7,9	12,0*	12,0*	7,8	14,8*	5,5	9,6	4,1	6,9	3,4	5,6	8,6				
	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	8,7	15,2	5,9	9,6	4,4	6,9	3,9	6,1	8,1	7,9	14,9*	5,5	9,6	4,1	6,9	3,4	5,6	8,6	12,9*	12,9*	7,9	14,9*	5,3	9,4	4,0	6,7	3,7	6,3	7,9		
	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	8,5	15,0	5,8	9,4	4,3	6,8	4,0	6,3	7,9	7,6*	8,5*	6,4	15,0	17,5*	7,9	13,1*	5,3	9,3	3,9	6,7	4,4	7,5	7,0	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*	4,8	6,1	7,8*	5,6

Balancier 3,00 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					m																
		7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5															
XNLC	7,5	17,5*	17,5*	10,1	11,7*	6,6	9,4*	4,7	7,2	4,4	6,8	7,8	6,5	7,5*	7,1	9,6	10,7*	6,2	8,9*	4,4	7,3	3,5	5,7	8,6	0	6,5*	6,5*	7,9	12,0*	12,0*	7,8	14,8*	5,5	9,6	4,1	6,9	3,4	5,6	8,6				
NLC	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	8,5	15,0	5,8	9,4	4,3	6,8	4,0	6,3	7,9	7,6*	8,5*	6,4	16,5	17,5*	7,9	13,1*	5,3	9,3	3,9	6,7	4,4	7,5	7,0	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*	4,8	6,1	7,8*	5,6			
LC	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	9,4	15,0	6,3	9,4	4,7	6,8	4,4	6,4	7,9	7,6*	8,5*	6,4	12,9*	12,9*	7,9	13,1*	5,3	9,3	3,9	6,7	4,4	7,5	7,0	12,0*	12,0*	7,9	14,9*	5,5	9,6	4,1	6,9	3,7	6,3	7,9
	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	9,4	15,0	6,3	9,4	4,7	6,8	4,4	6,4	7,9	7,6*	8,5*	6,4	16,5	17,5*	7,9	13,1*	5,3	9,3	3,9	6,7	4,4	7,5	7,0	12,9*	12,9*	7,9	14,9*	5,5	9,6	4,1	6,9	3,7	6,3	7,9
	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	9,4	15,0	6,3	9,4	4,7	6,8	4,4	6,4	7,9	7,6*	8,5*	6,4	12,9*	12,9*	7,9	13,1*	5,3	9,3	3,9	6,7	4,4	7,5	7,0	14,9*	14,9*	11,1*	11,1*	4,8	6,1	7,8*	5,6			

Balancier 3,50 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					m																
		7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5															
XNLC	7,5	12,9*	12,9*	9,0	12,2*	6,3	8,2*	4,4	7,3	4,8	6,8	7,8	5,0	5,2*	7,2	6,9	8,0*	5,2	6,7*	4,8	6,7*	5,0	6,1*	7,6	10,3	10,7*	7,2	8,9*	4,7	7,3	3,7	5,8	8,6										
NLC	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	9,6	15,3	6,5	9,6	4,8	6,9	4,3	6,3	8,1	8,8	14,9*	5,9	9,6	4,4	6,9	3,6	5,6	8,6	12,0*	12,0*	7,9	14,8*	6,5	9,7	4,2	6,7	3,7	5,8	8,4					
LC	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	9,6	15,0	6,3	9,4	4,7	6,8	4,4	6,4	7,9	7,6*	8,5*	6,4	16,5	17,5*	7,9	13,1*	5,7	9,3	4,2	6,6	3,7	5,8	8,4	12,0*	12,0*	7,9	14,9*	5,5	9,6	4,1	6,9	3,7	5,8	8,4
	7,5	6,0	4,5	3,0	1,5	0	-1,5	-3,0	-4,5	9,6	15,0	6,3	9,4	4,7	6,8	4,4	6,4	7,9	7,6*	8,5*	6,4	12,9*	12,9*	7,9	13,1*	5,3	9,3	3,9	6,7	4,4	7,5	7,0	14,9*	14,9*	11,1*	11,1*	4,8	6,1	7,8*	5,6			

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limite par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm. Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisées par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 345 kg supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent être équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de flèche et sur le ou les vérins de balancier, d'un avertisseur de surcharge et d'un diagramme de charge conformément à la norme EN 474-5.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc droite 6,20 m, contrepoids 4,6 t et tuiles 600 mm

Balancier 2,50 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					m	
		9,7	9,8*	6,1	9,5*	4,2	6,9	4,2	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,6	6,0	8,1	3,3	5,6	8,4	3,2	5,5	8,5	3,3	5,6	8,2	3,6	6,2	7,7	
XNLC	9,0	9,7	10,1*	6,1	9,5*	4,2	6,9	4,2	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,6	6,0	8,1	3,3	5,6	8,4	3,2	5,5	8,5	3,3	5,6	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8
NLC	9,0	9,7	10,1*	6,1	9,5*	4,5	6,9	4,5	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,8	6,0	8,1	3,5	5,6	8,4	3,4	5,5	8,5	3,3	5,5	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8*
LC	9,0	9,8*	9,8*	6,5	9,5*	4,5	6,9	4,5	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,8	6,0	8,1	3,5	5,6	8,4	3,4	5,5	8,5	3,3	5,5	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8*
-1,5	9,9*	9,9*	8,0	12,7*	5,3	8,9	4,0	6,4	3,9	6,2	7,7	4,2	6,3*	6,8	4,7	6,3*	6,8	4,4	6,3*	6,8	4,3	6,3*	6,8	4,2	6,2*	7,4	4,5	
0	10,7*	10,7*	8,2	9,9*	5,5	7,8*	4,0	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*
-3,0	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*	4,4	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*
-4,5	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*	4,4	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*

Balancier 3,00 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					m	
		9,0	9,7	6,2	8,3*	4,2	7,0	8,6*	8,6*	6,1	9,0*	4,2	7,0	8,6*	8,6*	6,1	9,0*	4,2	7,0	8,6*	8,6*	6,1	9,0*	4,2	7,0	8,6*	8,6*	
XNLC	9,0	9,7	10,1*	6,1	9,5*	4,5	6,9	4,5	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,8	6,0	8,1	3,5	5,6	8,4	3,4	5,5	8,5	3,3	5,5	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8*
NLC	9,0	9,7	10,1*	6,1	9,5*	4,5	6,9	4,5	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,8	6,0	8,1	3,5	5,6	8,4	3,4	5,5	8,5	3,3	5,5	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8*
LC	9,0	9,8*	9,8*	6,5	9,5*	4,5	6,9	4,5	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,8	6,0	8,1	3,5	5,6	8,4	3,4	5,5	8,5	3,3	5,5	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8*
-1,5	9,9*	9,9*	8,0	12,7*	5,3	8,9	4,0	6,4	3,9	6,2	7,7	4,2	6,2	7,7	4,1	6,2	7,7	4,0	6,2	7,7	3,9	6,2	7,7	3,8	6,2	7,7	4,5	
0	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*	4,4	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*
-3,0	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*	4,4	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*
-4,5	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*	4,4	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*

Balancier 3,50 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					m		
		9,0	9,7	6,2	6,4*	4,3	5,7*	5,8	5,8*	5,8	5,8*	6,3	4,2	5,3*	7,6	3,4	5,1*	8,5	3,0	5,1	9,1	3,0	5,0	9,1	3,0	5,0	9,1	3,0	5,0
XNLC	9,0	9,7	10,1*	6,1	9,5*	4,5	6,9	4,5	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,8	6,0	8,1	3,5	5,6	8,4	3,4	5,5	8,5	3,3	5,5	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8*	
NLC	9,0	9,7	10,1*	6,1	9,5*	4,5	6,9	4,5	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,8	6,0	8,1	3,5	5,6	8,4	3,4	5,5	8,5	3,3	5,5	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8*	
LC	9,0	9,8*	9,8*	6,5	9,5*	4,5	6,9	4,5	6,9	5,4	7,9*	6,5	3,8	6,0	8,1	3,5	5,6	8,4	3,4	5,5	8,5	3,3	5,5	8,2	3,6	6,2	7,7	4,8*	
-1,5	9,9*	9,9*	8,0	12,7*	5,3	8,9	4,0	6,4	3,9	6,2	7,7	4,2	6,2	7,7	4,1	6,2	7,7	4,0	6,2	7,7	3,9	6,2	7,7	3,8	6,2	7,7	4,5		
0	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*	4,4	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*
-3,0	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*	4,4	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*
-4,5	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*	4,4	6,4	4,7	7,1*	7,1*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*	5,0*

Hauteur Rotation 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm. Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75 % de la charge de basculement statique ou à 87 % de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la bielle, la charge est à majorer de 345 kg supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent être équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de flèche et sur le ou les vérins de balancier, d'un avertisseur de surcharge et d'un diagramme de charge conformément à la norme EN 474-5.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc droite 6,20 m, contrepoids 5,1t et tuiles 600 mm

Balancier 2,50 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					m			
		9,8*	9,8*	6,4	9,5*	4,4	7,2	4,4	7,2	5,6	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7			
XNLC	9,0	9,8*	9,8*	6,4	9,5*	4,4	7,2	4,4	7,2	7,5	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,6	6,3*	6,8
	7,5	10,1*	10,1*	6,4	9,5*	4,4	7,2	4,4	7,2	6,5	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,0	6,1*	8,0
	6,0	9,8	11,3*	6,3	9,7*	4,4	7,2	4,4	7,2	6,4	9,0*	4,5	7,3	7,5	8,0	8,6*	8,6*	6,4	9,0*	4,4	7,2	3,5	5,7	8,6	3,8	6,5	7,1	4,0	6,1*	8,0
	4,5	9,2	13,2*	6,0	10,2	4,3	7,1	4,4	7,2	6,1	9,9*	4,4	7,2	7,0	8,9	8,5	14,4*	5,7	9,8	4,2	7,0	3,2	5,4	8,9	3,8	6,4	7,1	4,0	6,1*	8,0
	3,0	8,4	15,0*	5,7	9,8	4,2	7,0	4,4	7,2	5,6	9,5*	4,0	6,8	6,8	9,0	8,0	15,0	5,4	9,5	4,0	6,8	3,1	5,3	9,0	3,6	6,3	7,0	3,8	5,4	8,7
	1,5	7,9	13,7*	5,4	9,5	4,1	6,8	4,4	7,2	5,3	9,4*	3,9	6,5	7,7	8,2	7,7	14,7	5,2	9,2	3,9	6,7	3,2	5,4	8,7	3,6	6,2	7,4	3,5	5,9	8,2
	0	7,8	14,6*	5,3	9,3	4,0	6,7	4,4	7,2	5,2	9,3*	3,9	6,5	7,7	8,1	7,8	11,0*	5,2	9,2	3,9	6,6	3,5	5,9	8,2	3,4	6,2	7,4	3,3	5,8	8,1
	-1,5	9,9*	9,9*	7,8	12,7*	5,3	9,3	4,0	6,7	4,6	6,3*	3,9	6,5	7,7	8,0	10,7*	10,7*	8,0	9,9*	5,4	6,3*	4,0	6,2*	4,8*	4,8*	6,1	4,0	6,2*	7,4	
	-3,0	10,7*	10,7*	8,0	9,9*	5,4	7,8*	4,4	7,2	4,6	6,3*	3,9	6,5	7,7	8,1	13,1*	13,1*	7,8	11,0*	5,2	8,7*	4,0	6,2*	4,8*	4,8*	6,1	4,0	6,2*	7,4	
	-4,5																													
NLC	9,0	9,8*	9,8*	6,8	9,5*	4,7	7,3	4,7	7,3	7,5	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,0	6,1*	8,0
	7,5	10,1*	10,1*	6,8	9,5*	4,7	7,3	4,7	7,3	6,5	9,0*	4,5	7,3	7,5	8,0	8,6*	8,6*	6,8	9,0*	4,6	7,2	3,5	5,7	8,6	3,8	6,4	7,1	4,2	6,1*	8,0
	6,0	10,5	11,3*	6,7	9,7*	4,7	7,3	4,7	7,3	6,4	9,9*	4,6	7,2	7,0	8,9	9,2	14,4*	6,1	9,9*	4,5	7,0	3,4	5,4	8,9	3,6	6,3	7,1	4,2	6,1*	8,0
	4,5	9,8	13,2*	6,4	10,2	4,6	7,2	4,7	7,2	6,5	9,9*	4,6	7,2	7,0	8,9	8,0	15,0	5,4	9,5	4,0	6,8	3,1	5,3	9,0	3,6	6,2	7,0	3,8	5,4	8,7
	3,0	9,0	15,0*	6,1	9,8	4,5	7,0	4,4	7,2	5,8	9,5*	4,0	6,8	6,8	9,0	8,6	15,1	5,8	9,5	4,3	6,8	3,4	5,3	9,0	3,6	6,1	7,0	3,8	5,4	8,7
	1,5	8,6	13,7*	5,8	9,5	4,3	6,8	4,4	7,2	5,7	9,5*	3,9	6,5	8,2	8,4	8,3	14,8	5,6	9,3	4,2	6,7	3,4	5,4	8,7	3,5	5,9	8,2	3,6	6,2	7,0
	0	8,4	14,6*	5,7	9,3	4,2	6,7	4,4	7,2	5,8	9,4*	3,9	6,5	7,7	8,1	8,3	13,5*	5,6	9,2	4,2	6,7	3,7	5,9	8,2	3,8	6,4	7,1	4,0	6,2*	7,4
	-1,5	9,9*	9,9*	8,5	12,7*	5,7	9,3	4,3	6,7	4,1	6,5	7,7	8,1	8,3	13,1*	5,8	11,0*	5,6	8,7*	4,2	6,7	4,3	6,2*	4,8*	4,8*	6,1	4,0	6,2*	7,4	
	-3,0	10,7*	10,7*	8,6	9,9*	5,8	7,8*	4,4	7,2	4,6	6,8	4,9	6,3*	6,8	8,1	13,1*	13,1*	7,8	11,0*	6,2	8,7*	4,3	6,2*	4,8*	4,8*	6,1	4,0	6,2*	7,4	
	-4,5																													
LC	9,0	9,8*	9,8*	7,4	9,5*	4,7	7,3	4,7	7,3	7,5	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,0	6,1*	8,0
	7,5	10,1*	10,1*	7,4	9,5*	4,7	7,3	4,7	7,3	7,5	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,0	6,1*	8,0
	6,0	11,3*	11,3*	7,3	9,7*	5,1	7,3	5,1	7,3	7,5	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,2	6,1*	8,0
	4,5	10,7	13,2*	7,0	10,2	5,0	7,2	4,4	7,2	7,0	9,9*	4,6	7,2	7,0	8,9	8,2	14,4*	6,1	9,9*	4,5	7,0	3,4	5,4	8,9	3,6	6,3	7,1	4,2	6,1*	8,0
	3,0	9,9	15,0*	6,6	9,8	4,8	7,0	4,1	7,2	7,0	9,9*	4,6	7,2	7,0	8,9	8,0	14,4*	6,7	9,9	4,8	7,0	3,7	5,4	8,9	3,6	6,2	7,0	4,0	6,1*	8,0
	1,5	9,4	13,7*	6,4	9,5	4,7	6,9	4,4	7,2	6,9	9,4*	4,0	6,8	6,8	9,0	8,6	14,8	5,6	9,3	4,2	6,7	3,4	5,4	8,7	3,5	5,9	8,2	3,6	6,2	7,0
	0	9,3	14,6*	6,2	9,3	4,6	6,8	4,4	7,2	6,8	9,4*	4,0	6,8	6,8	9,0	8,4	14,8	5,9	9,3	4,2	6,7	3,7	5,4	8,7	3,6	6,2	7,0	4,0	6,1*	8,0
	-1,5	9,9*	9,9*	9,3	12,7*	6,2	9,3	4,6	6,8	4,5	6,6	4,6	6,5	6,8	9,1	9,2	14,1*	5,5	9,1	4,1	6,6	3,1	5,3	8,7	3,6	6,1	7,0	4,0	6,1*	8,0
	-3,0	10,7*	10,7*	9,5	9,9*	6,3	7,8*	4,4	7,2	4,6	6,8	4,5	6,6	6,8	9,1	9,3	12,0*	5,5	9,1	4,1	6,6	3,6	6,1	7,0	3,6	6,2	7,0	4,0	6,1*	8,0
	-4,5																													

Balancier 3,00 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					m			
		9,8*	9,8*	6,4	9,5*	4,4	7,2	4,4	7,2	5,6	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7			
NLC	9,0	9,8*	9,8*	6,4	9,5*	4,4	7,2	4,4	7,2	5,6	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,0	6,1*	8,0
	7,5	10,1*	10,1*	6,4	9,5*	4,4	7,2	4,4	7,2	5,6	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,2	6,1*	8,0
	6,0	10,5	11,3*	6,7	9,7*	5,1	7,3	5,1	7,3	7,5	7,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,2	6,1*	8,0
	4,5	10,7	13,2*	7,0	10,2	5,0	7,2	4,4	7,2	7,0	9,9*	6,5	3,8	6,3	8,1	3,5	5,8	8,4	3,4	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,2	6,1*	8,0
	3,0	9,9	13,7*	6,4	9,5	4,5	6,8	3,4	6,6	3,2	5,3	3,2	5,1	5,1	9,1	3,6	5,3	8,4	3,5	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,2	6,1*	8,0
	1,5	9,0	15,1*	5,4	9,5	4,0	6,6	3,4	6,6	3,2	5,2	3,2	5,1	5,1	9,1	3,6	5,3	8,4	3,5	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,2	6,1*	8,0
	0	5,3*	5,3*	7,7	14,7*	5,1	9,1	3,8	6,5	3,0	5,1	3,0	5,1	5,1	9,1	3,6	5,3	8,4	3,5	5,7	8,5	3,5	5,9	8,2	3,9	6,5	7,7	4,2	6,1*	8,0
	-1,5	9,2*	9,2*	8,2	14,																									

Forces de levage

avec flèche volée variable 6,20 m, contrepoids 4,6 t et tuiles 600 mm

Balancier 2,50 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					m				
		3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m					
XNLC	9,0		9,7*	9,7*								8,9	9,0*	4,7												
	7,5		10,1	10,2*	6,2	9,4*						5,4	7,9*	6,4												
	6,0	11,0*	11,0*	9,9	11,8*	6,4	10,2					4,2	7,0	7,5												
	4,5	17,6	20,5*	9,7	14,2*	6,3	10,1	4,2	7,0			3,6	6,1	8,1												
	3,0	16,7	20,0*	9,1	15,1	5,9	9,9	4,1	6,9			3,3	5,6	8,4												
	1,5	14,7	15,0*	8,3	15,0	5,6	9,7	3,9	6,7			3,2	5,5	8,4												
	0	14,2	18,8*	7,8	14,9	5,3	9,3	3,7	6,5			3,3	5,7	8,2												
	-1,5	14,1	22,5*	7,6	14,6	5,1	9,1	3,7	6,4			3,6	5,9*	7,7												
	-3,0	14,3	19,7*	7,6	13,5*	5,0	8,2*					4,3	4,3*	6,8												
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2												
NLC	9,0		9,7*	9,7*								9,0*	9,0*	4,7												
	7,5		10,2*	10,2*	6,6	9,4*						5,8	7,9*	6,4												
	6,0	11,0*	11,0*	10,6	11,8*	6,8	10,3					4,5	7,0	7,5												
	4,5	18,8	20,5*	10,3	14,2*	6,7	10,1	4,5	7,0			3,8	6,1	8,1												
	3,0	19,3	20,0*	9,8	15,1	6,3	10,0	4,3	6,9			3,5	5,6	8,4												
	1,5	15,0*	15,0*	8,9	15,0	6,0	9,7	4,2	6,7			3,4	5,5	8,4												
	0	15,7	18,8*	8,4	14,9	5,7	9,3	4,0	6,5			3,5	5,7	8,2												
	-1,5	15,6	22,5*	8,2	14,6	5,4	9,1	3,9	6,4			3,8	5,9*	7,7												
	-3,0	15,8	19,7*	8,2	13,5*	5,4	8,2*					4,3*	4,3*	6,8												
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2												
LC	9,0		9,7*	9,7*								9,0*	9,0*	4,7												
	7,5		10,2*	10,2*	7,2	9,4*						6,3	7,9*	6,4												
	6,0	11,0*	11,0*	11,4	11,8*	7,4	10,3					4,9	7,1	7,5												
	4,5	20,4	20,5*	11,1	14,2*	7,3	10,1	4,8	7,0			4,2	6,1	8,1												
	3,0	19,9	20,0*	10,7	15,2	6,9	10,0	4,7	6,9			3,8	5,6	8,4												
	1,5	15,0*	15,0*	9,8	15,0	6,5	9,7	4,6	6,7			3,7	5,5	8,4												
	0	17,8	18,8*	9,3	15,0	6,2	9,4	4,4	6,5			3,8	5,7	8,2												
	-1,5	17,7	22,5*	9,1	14,7	6,0	9,1	4,3	6,5			4,2	5,9*	7,7												
	-3,0	17,9	19,7*	9,1	13,5*	5,9	8,2*					4,3*	4,3*	6,8												
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2												

Balancier 3,00 m

Châssis	m	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					m					
		3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m						
XNLC	9,0		8,6*	8,6*								8,6*	8,6*	4,7													
	7,5		8,3*	8,3*	6,5	8,2*						9,2*	9,2*	6,5	9,1*	4,3	7,1										
	6,0											9,2*	9,2*	7,5	9,1*	4,6	7,1										
	4,5	17,8	20,0*	9,7	13,5*	6,4	10,1	4,3	7,1			10,4	13,5*	6,8	10,1	4,6	7,1										
	3,0	17,1	19,8*	9,3	14,9*	6,0	9,9	4,2	7,0			10,0	14,9*	6,4	9,9	4,4	7,0										
	1,5	15,2	19,3*	8,4	14,9	5,6	9,7	4,0	6,8			8,4	14,9	5,6	9,7	4,0	6,8										
	0	14,3	18,8*	8,4	14,9	5,7	9,3	3,9	6,5			3,5	5,7	8,2													
	-1,5	13,9	22,1*	7,5	14,5	5,0	9,1	3,6	6,3			2,9	5,1	8,7													
	-3,0	13,8	21,9*	7,3	14,4	4,9	8,9	3,5	6,3			3,3	4,7*	7,9													
	-4,5	14,2	18,1*	7,4	11,4*	4,9	6,2*					3,7*	3,7*	6,5													
NLC	9,0											7,3*	7,3*	3,9													
	7,5											5,8*	5,8*	6,2													
	6,0											9,2*	9,2*	7,5	9,1*	5,0	7,1										
	4,5	20,0*	20,0*	11,1								10,4	13,5*	7,4	10,1	5,0	7,1										
	3,0	19,8*	19,8*	10,9	14,9*	7,0	14,9*	3,8	6,0			10,9	14,9*	7,0	9,9	4,8	7,0										
	1,5	19,0	19,3*	10,0	14,9	6,1	9,8	3,1	5,0			10,0	14,9	6,6	9,8	4,6	6,8										
	0	17,9	18,8*	8,5	14,8	5,7	9,4	4,1	6,6			3,1	5,1	9,1													
	-1,5	15,4	22,1*	8,1	14,6	5,4	9,1	3,8	6,4			3,1	5,1	8,7													
	-3,0	15,3	21,9*	8,0	14,4	5,2	8,9	3,8	6,3			3,6	4,7*	7,9													
	-4,5	15,6	18,1*	8,0	11,4*	5,3	6,2*					3,7*	3,7*	6,5													
LC	9,0											7,3*	7,3*	3,9													
	7,5											5,8*	5,8*	6,2													
	6,0											3,6	5,1*	8,5													
	4,5	12,2*	12,2*	10,4	10,6*	6,8	9,5*	4,7	7,2	3,2	5,1	3,2	5,1	9,0													
	3,0	18,3	20,1*	10,1	14,4*	6,5	9,5	4,9	7,1	3,2	5,1	3,2	4,8	4,8	9,3												
	1,5	17,4	20,6*	9,3	14,8	6,1	9,8	4,3	6,9	3,1	5,0	2,8	4,6	4,9	9,4												
	0	18,1	19,6*	9,4	14,8	6,2	9,4	4,4	6,6	3,3	4,9	3,2	4,8	4,9	9,1												
	-1,5	17,5	22,1*	9,0	14,6	5,9	9,1	4,2	6,4			3,4	5,1	8,7													
	-3,0	17,4	21,9*	8,8	14,4	5,8	8,9	4,2	6,3			3,9	4,7*	7,9													
	-4,5	17,8	18,1*	8																							

Forces de levage

avec flèche volée variable 6,20 m, contrepoids 5,1 t et tuiles 600 mm


Balancier 2,50 m

Châssis	Hauteur	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					Portée max.	m
		3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m		
XNLC	9,0						9,7*	9,7*				9,0*	9,0*				4,7											
	7,5						10,2*	10,2*	6,6	9,4*		5,7	7,9*	6,4														
	6,0						11,0*	11,0*	10,4	11,8*	6,7	10,4*		4,4	7,3	7,5												
	4,5						18,2	20,5*	10,1	14,2*	6,6	10,4	4,4	7,3		3,8	6,3	8,1										
	3,0						17,5	20,0*	9,6	15,3*	6,3	10,3	4,3	7,2		3,5	5,9	8,4										
	1,5						15,0*	15,0*	8,8	15,3	5,9	10,1	4,1	7,0		3,4	5,8	8,4										
	0						15,0	18,8*	8,2	15,4	5,6	9,8	4,0	6,8		3,5	5,9	8,2										
	-1,5						14,9	22,5*	8,0	15,3*	5,4	9,5	3,9	6,7		3,8	5,9*	7,7										
	-3,0						15,1	19,7*	8,0	13,5*	5,3	8,2*				4,3*	4,3*	6,8										
	-4,5						11,1*	11,1*					6,6*	6,6*	4,2													
NLC	9,0						9,7*	9,7*									9,0*	9,0*	4,7									
	7,5						10,2*	10,2*	7,0	9,4*						6,1	7,9*	6,4										
	6,0						11,0*	11,0*	11,0	11,8*	7,1	10,4*				4,7	7,4	7,5										
	4,5						19,4	20,5*	10,7	14,2*	7,0	10,4	4,7	7,3		4,1	6,4	8,1										
	3,0						18,9	20,0*	10,2	15,3*	6,7	10,3	4,6	7,2		3,7	5,9	8,4										
	1,5						15,0*	15,0*	9,4	15,3	6,3	10,1	4,4	7,0		3,6	5,8	8,4										
	0						16,5	18,8*	8,9	15,4*	6,0	9,8	4,3	6,8		3,7	6,0	8,2										
	-1,5						16,4	22,5*	8,7	15,3*	5,8	9,5	4,2	6,8		4,1	5,9*	7,7										
	-3,0						16,6	19,7*	8,7	13,5*	5,7	8,2*				4,3*	4,3*	6,8										
	-4,5						11,1*	11,1*					6,6*	6,6*	4,2													
LC	9,0						9,7*	9,7*								9,0*	9,0*	4,7										
	7,5						10,2*	10,2*	7,5	9,4*						6,6	7,9*	6,4										
	6,0						11,0*	11,0*	11,8*	7,7	10,4*		5,1	7,4	7,5		5,1	7,4	7,5									
	4,5						20,5*	20,5*	11,5	14,2*	7,6	10,5	5,1	7,4		4,4	6,4	8,1										
	3,0						20,0*	20,0*	11,2	15,3*	7,2	10,3	5,0	7,2		4,1	5,9	8,4										
	1,5						15,0*	15,0*	10,3	15,3*	6,8	10,2	4,8	7,0		3,9	5,8	8,4										
	0						18,8	18,8*	9,8	15,4*	6,5	9,8	4,6	6,9		4,1	6,0	8,2										
	-1,5						18,7	22,5*	9,6	15,3*	6,3	9,6	4,6	6,8		4,4	5,9*	7,7										
	-3,0						18,9	19,7*	9,6	13,5*	6,3	8,2*				4,3*	4,3*	6,8										
	-4,5						11,1*	11,1*					6,6*	6,6*	4,2													

Balancier 3,00 m


Châssis	Hauteur	3,0m					4,5m					6,0m					7,5m					9,0m					Portée max.	m		
		3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m				
XNLC	9,0						8,6*	8,6*				6,8	8,2*																	
	7,5						8,3*	8,3*				7,3	9,1*																	
	6,0						9,2*	9,2*	6,9	9,1*		4,5	7,4																	
	4,5						18,4	20,0*	10,1	13,5*	6,7	10,4	4,5	7,4		3,4	5,8	8,6												
	3,0						17,7	19,8*	9,8	14,9*	6,3	10,2	4,4	7,3		3,2	5,4	8,9												
	1,5						16,1	19,3*	8,9	15,2	5,9	10,2	4,2	7,1		3,1	5,3	8,9												
	0						15,1	18,8*	8,3	15,2	5,6	9,8	4,0	6,8		3,7	6,0	8,2												
	-1,5						14,8	23,0*	8,0	15,2	5,4	9,5	4,2	6,7		4,1	5,9*	7,7												
	-3,0						14,9	21,0*	7,9	14,4*	5,6	9,5	4,2	6,8		4,3*	4,3*	6,8												
	-4,5						15,3	15,4*	8,0	14,4*	5,6	9,0	4,0	9,0		4,6*	4,6*	7,4												
NLC	9,0						8,6*	8,6*																						
	7,5						8,3*	8,3*																						
	6,0						9,2*	9,2*	7,8	9,1*		4,8	7,4																	
	4,5						20,0*	20,0*	11,5	13,5*	7,1	10,4	5,2	7,4		4,0	5,8	8,6												
	3,0						19,8*	19,8*	11,3	14,9*	7,3	10,3	5,1	7,3		3,7	5,4	8,9												
	1,5						19,3*	19,3*	10,5	15,2*	6,9	10,2	4,9	7,1		3,6	5,3	8,9												
	0						18,8*	18,8*	9,9	15,2*	6,0	9,8	4,3	6,9		3,2	5,1	9,1												
	-1,5						16,2	22,1*	8,6	15,2*	5,7	9,5	4,1	6,7		3,3	5,4	8,7												
	-3,0						16,2	21,9*	8,4	14,7*	5,6	9,3	4,0	6,4*		3,8	4,7*	7,9												
	-4,5						16,5	18,1*	8,5	11,4*	5,6	6,2*				3,7*	3,7*	6,5												
LC	9,0						6,3*	6,3*								7,3*	7,3*	3,9												
	7,5						7,0*	7,0*	5,2	5,6*						5,8*	5,8*	6,2												
	6,0						7,2*	7,2*	7,3	7,6*	5,0	7,1*				3,8	5,1*	8,5												
	4,5						12,2*	12,2*	10,6*	10,6																				

Accessoires




Godet rétro TL 04-02

Attache	montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, Oilquick OQ 70, Oilquick OQ 70/55, S 70 mécanique, S 70/55 mécanique									
Largeur de coupe	mm	650	850	1 050	1 250	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800
Capacité	m ³	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,45	1,55	1,85	2,00
Poids ¹⁾	kg	545	630	720	815	875	890	945	1 090	1 133




Godet réversible HTL 04-02

Attache	SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX									
Largeur de coupe	mm	650	850	1 050	1 250	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800
Capacité	m ³	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,45	1,55	1,85	2,00
Poids ¹⁾	kg	612	697	787	882	942	978	1 016	1 179	1 223




Godet de curage GRL fixe 04

Attache	montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX								
Largeur de coupe	mm	1 500		2 000		2 000		2 400	
Capacité	m ³	0,50		0,70		1,20		0,85	
Poids ¹⁾	kg	425		522		637		605	




Godet de curage GRL 90

Attache	montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX											
Largeur de coupe	mm	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 400	2 400	2 800	
Capacité	m ³	0,55	0,80	0,50	0,70	1,00	0,80	1,15	1,40	0,85	1,25	1,85
Poids ¹⁾	kg	690	850	695	875	935	910	985	995	890	1 000	1 090
Angle d'inclinaison		2 x 50°										



Godet inclinable SL 90

Attache	montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX										
Largeur de coupe	mm	1 400		1 500		1 500		1 600		1 600	
Capacité	m ³	0,55		0,60		1,20		0,80		1,00	
Poids ¹⁾	kg	715		738		970		820		890	
Angle d'inclinaison		2 x 50°									




Benne prenante

Attache	montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX, Oilquick OQ 70, Oilquick OQ 70/55, Oilquick OQ 80								
GMZ 30 Coquilles de terrassement									
Largeur des coquilles	mm	600		800		1 000		1 200	
Capacité ²⁾	m ³	0,38		0,52		0,65		0,80	
Ouverture	mm	1 644		1 644		1 644		1 644	
Poids ³⁾	kg	1 050		1 130		1 210		1 290	
GMZ 40 Coquilles de terrassement									
Largeur des coquilles	mm	800		1 000		1 200		1 400	
Capacité ²⁾	m ³	0,65		0,85		1,05		1,20	
Ouverture	mm	1 962		1 962		1 962		1 962	
Poids ³⁾	kg	1 345		1 430		1 520		1 605	
									1 695

¹⁾ sur la base d'un accessoire standard avec dispositif d'attache rapide SWA 48 LIKUFIX


²⁾ les indications de capacités sont des valeurs théoriques ; le degré de remplissage varie en fonction du produit chargé

³⁾ avec suspension XHD




Grappin de tri SG 30B

Attache	montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX, Oilquick OQ 70, Oilquick OQ 70/55, Oilquick OQ 80					
Forme des coquilles	perforées ²⁾ nervurées ²⁾					
Largeur des coquilles	mm	1 000	1 200	1 400	1 000	1 200
Capacité	m ³	0,85	1,00	1,15	0,75	0,90
Force de fermeture max.	kN	80	80	80	80	80
Poids ¹⁾	kg	1 485	1 560	1 635	1 565	1 675
						1 780
						1 515
						1 815



Unité d'inclinaison LiTiU 48^{5) 6)}

Attache côté machine	SWA 48 LIKUFIX	
Attache côté accessoire	SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX	
Poids ⁴⁾	kg	740
Inclinaison		2 x 45°



Rallonge de balancier

Attache côté machine	SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 48 LIKUFIX-10	
LS 12		
Attache côté accessoire	montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 mécanique LIKUFIX ⁸⁾ , SWA 33 hydraulique ¹⁰⁾ , SWA 33 LIKUFIX ^{9) 10) 11)}	
Longueur	m	2,25
Poids ⁷⁾	kg	650
LS 18		
Attache côté accessoire	montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 mécanique LIKUFIX ⁸⁾ , SWA 33 hydraulique ¹⁰⁾ , SWA 33 LIKUFIX ^{9) 10) 11)} , SWA 48 mécanique, SWA 48 mécanique LIKUFIX ⁸⁾ , SWA 48 hydraulique ¹⁰⁾ , SWA 48 LIKUFIX ^{9) 10) 11)}	
Longueur	m	2,65
Poids ⁷⁾	kg	1 130
		3,05
		1 190

¹⁾ sans dispositif d'attache rapide

²⁾ avec contre-lame boulonnée standard

³⁾ avec dents Liebherr Z 40 C

⁴⁾ sur la base d'un unité d'inclinaison standard LiTiU 48 avec dispositif d'attache rapide SWA 48 LIKUFIX côté machine et côté accessoire

⁵⁾ côté machine, barrette de contact 14 pôles toujours nécessaire; la commutation s'effectue entre l'inclinaison du LiTiU et la rotation de l'accessoire

⁶⁾ côté machine, la commande pour deuxième attache rapide toujours nécessaire

⁷⁾ sur la base d'une rallonge de balancier standard LS 12/18 avec dispositif d'attache rapide SWA 33/48 LIKUFIX des deux côtés (côté machine et côté accessoire) avec une commutation électrique

⁸⁾ accessoire hydraulique possible uniquement avec l'option commutation vérin de godet manuel ou avec un circuit hydraulique supplémentaire sur la machine porteuse

⁹⁾ accessoire hydraulique possible uniquement avec l'option commutation vérin de godet électrique / manuel ou avec un circuit hydraulique supplémentaire sur la machine porteuse

¹⁰⁾ la barrette 14 pôles est nécessaire pour commander et contrôler l'attache rapide hydraulique côté accessoire sur la rallonge ou pour transmettre des signaux électriques à l'accessoire

¹¹⁾ pour l'utilisation d'outils hydrauliques nécessitant un circuit haute pression, il faut soit disposer du LIKUFIX 33-9 / LIKUFIX 48-10 côté machine, soit une commutation avec prise de courant commandée par la barrette de contacts électriques 14 pôles

Equipements de série

Châssis

Barbotins à denture auto-nettoyante
Galets de roulement et porteurs étanches et graissés à vie
Oeillets d'arrimage

Tourelle

Capot moteur à ouverture assistée pneumatique
Coffre de rangement verrouillable
Compartiment d'accessoires et de rangement verrouillable
Coupe-batterie accessible depuis le sol
Coupe-batterie électrique temporisé
Coupe-batterie manuel verrouillable
Filtres accessibles depuis le sol
Frein de blocage de rotation automatique
Frein de positionnement tourelle manuel
Graissement centralisé automatique
Grille de protection sur ventilateur de radiateur
Isolation acoustique
Mains courantes
Niveau d'huile hydraulique, visible depuis le sol
Plateforme d'accès à la tourelle, latéral et sécurisé
Portes de service verrouillables
Radiateurs pivotants
Réservoir de liquide lave-glace, accessible depuis le sol
Revêtement antidérapant
Surfaces d'accès sans éléments protubérants
Témoin de fin de remplissage du réservoir de solution d'urée
Trappe d'accès verrouillable au réservoir de solution d'urée

Circuit hydraulique

Accumulateur de pression pour descente contrôlée de l'équipement moteur coupé
Barreau magnétique
Circuit de rotation séparé
Filtre avec filtres fins intégrés
Points de mesure de la pression hydraulique
Système Positive Control Liebherr à 2 circuits indépendants

Moteur

Filtre à air avec extraction automatique des poussières
Filtre fin à carburant
Jauge de niveau d'huile moteur
Motorisation EU Phase V
Pompe d'amorçage de carburant
Préfiltre à carburant et séparateur d'eau
Ralenti / montée en régime automatique contrôlés par capteurs dans les joysticks
Refroidissement de l'air d'admission
Suralimentation turbocompresseur à géométrie fixe
Système de post-traitement des gaz d'échappement - DOC + SCR Filter
Système d'injection Common-Rail

Cabine

Accoudoirs réglables en longueur, hauteur et inclinaison
Affichage mécanique des heures de fonctionnement, visible depuis le sol
Allume-cigarette

Amortissement visco-élastique de la cabine
Boîtier filtres à air cabine, accessible depuis le sol

Boutons raccourcis configurables sur joystick

Caméra de surveillance arrière

Caméra de surveillance côté droit

Climatisation automatique tri-zone réglable au display

Coffre de rangement

Console gauche relevable

Consommation carburant au display

Consommation de solution d'urée au display

Crochet portemanteau

Display multi-fonctions avec écran couleur 9" tactile

Eclairage intérieur

Espaces de rangement

Essuie-glace et lave-glace pare-brise

Filet support téléphone portable

Filets de rangement

Freinage de rotation réglable via display

LiDAT Plus (Système de transfert de données Liebherr)

Marteau brise-vitre

Modes de conduite

Modes de puissance

Niveau de carburant au display

Niveau de liquide de refroidissement, visible depuis la cabine

Niveau de solution d'urée au display

Niveau d'huile de réducteur d'orientation, visible depuis la cabine

Niveau d'huile hydraulique au display

Niveau d'huile moteur au display

Porte-bouteille

Priorité de mouvement entre rotation et flèche, réglable via display

Priorité de mouvement rentrée balancier, réglable via display

Prise électrique en cabine (12 V)

Prise électrique en cabine (24 V)

Réglage continu du régime moteur

Rétroviseur

Sortie de secours par la vitre arrière

Stores à enrouleur pour pare-brise et vitre de toit

Structure cabine homologuée ROPS (ISO 12117-2)

Tapis de sol caoutchouc fixé au sol et démontable

Visière anti-pluie

Vitre de droite feuilletée

Vitres de porte coulissantes

Vitres teintées

Equipment

Brides de fixation SAE pour les conduites haute pression

Dispositif anti-fuite vérin de balancier

Dispositif anti-fuite vérins de flèche

Pièces d'articulation en acier moulé

Régénération vérin de balancier

Régénération vérins de flèche

Equipements standard / option

Châssis

Chaînes étanches et graissées	•
Chaînes étanches et graissées, renforcées	+
Châssis LC	+
Châssis NLC	+
Châssis XNLC	+
Coffre de rangement châssis	+
Guide-chaînes 1 pièce	•
Guide-chaînes 3 pièces	+
Marchepieds	•
Marchepieds larges	+
Peinture spéciale	+
Racleur de chemilles	+
Tôle de fond et couvercle pour pièce centrale châssis	•
Tôle de fond et couvercle renforcés pour pièce centrale châssis	+
Tuiles à 3 nervures 600 mm	•
Tuiles à 3 nervures 700 / 750 / 800 / 900 mm	+
Tuiles à 3 nervures renforcées 600 / 700 / 750 / 800 mm	+

Circuit hydraulique

Bypass pour circuit haute pression	+
Circuit haute pression avec Tool Control (20 réglages d'accessoires à l'écran)	+
Circuit moyenne pression	+
Commande circuit haute pression commutable aux pédales ou au mini-joystick	+
Cumul de débit pour circuit haute pression	+
Filtre en dérivation pour huile hydraulique	+
Filtre retour marteau	+
Huile hydraulique Liebherr	•
Huile hydraulique Liebherr, biodégradable	+
Huile hydraulique Liebherr, spéciale climats extrêmes	+
Tuyauterie retour de fuites pour accessoire	+

Tourelle

Autocollants d'avertissement réfléchissants	+
Batteries capacité standard	•
Batteries haute capacité	+
Bouchon de réservoir carburant verrouillable	•
Bouchon de réservoir carburant verrouillable à cadenas	+
Boxing ring	+
Contrepoids lourd 5,1t	+
Contrepoids standard 4,6t	•
Dispositif anti-siphonnage carburant	+
Dispositif d'aide au démarrage externe (24 V)	+
Eclairage accès tourelle	+1)
Eclairage zone de remplissage réservoirs	+1)
Gyrophares tourelle, arrière, LED, 2 pièces	+
Kit d'outillage étendu incluant caisse à outils	+
Kit d'outillage incluant trousse de rangement	•
Passerelle rabattable avant gauche	+
Peinture spéciale	+
Phare tourelle, avant droit, LED, 1 pièce, protection incluse	•1)
Phare tourelle, avant droit, LED+, 1 pièce, protection incluse	+1)
Phare tourelle, avant gauche, LED+, 1 pièce, protection incluse	+1)
Phare tourelle, côté droit, LED+, 1 pièce	+1)
Phare tourelle, côté gauche, LED+, 1 pièce	+1)
Phares tourelle, arrière, LED+, 2 pièces	+1)
Pompe de remplissage carburant	+
Prise électrique sur tourelle (24V)	+
Protection tourelle inférieure et latérale	+
Rétroviseur avant-droit	+1)
Skyview 360°	+
Tôles de fermeture tourelle inférieures	•

Moteur

Arrêt moteur automatique après ralenti	+
Eclairage compartiment moteur	+1)
Grille de protection fine radiateur	+
Préchauffage du carburant	+
Préfiltre à air avec extracteur de poussière cyclonique	+
Retardateur arrêt moteur	+
Ventilateur réversible	+

Equipements standard / option

Cabine

Anti-démarrage électronique	+
Arrêt d'urgence en cabine	+
Avertisseur de surcharge	+
Avertisseur sonore de déplacement désactivable	+
Ceinture de sécurité 2" avec enrouleur	●
Ceinture de sécurité 3" avec enrouleur, de couleur orange	+
Ceinture de sécurité 4 points	+
Chaussage auxiliaire programmable	+
Coming / Leaving Home	+ ¹⁾
Eclairage accès cabine	+ ¹⁾
Essuie-glace inférieur pare-brise	+
Essuie-glace vitre de toit	+
Extincteur	+
Gestion de la vitesse de translation	+ ¹⁾
Glacière (12 V)	+
Grillage de protection partie basse du pare-brise	+
Grille de protection avant FGPS	+
Grille de protection avant FGPS pivotante	+
Grille de protection intégrale	+
Grille de protection toit FOPS	+
Grille de protection toit FOPS plate	+
Gyrophare cabine, LED, 1 pièce	+
Inversion de commande entre circuit haute pression et vérin de godet	+
Mini-joystick proportionnel	+
Pare-brise 1 partie blindé	+
Pare-brise 2 parties feuilleté rétractable	●
Pare-soleil	+
Peinture spéciale	+
Phares cabine, avant, LED, 2 pièces	+ ¹⁾
Phares cabine, avant, LED+, 2 pièces	● ¹⁾
Phares toit cabine, avant, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Préinstallation radio	●
Préparation pour tiltrotateur	+
Profil conducteur personnalisé	+
Radio Comfort	+
Rampe lumineuse sur cabine	+
Réglage de luminosité (phares LED+)	+ ¹⁾
Repose-pieds	+
Repose-poignets rehaussés pour joysticks	+
Restriction de mouvement balancier	+
Restriction de mouvement flèche	+
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants	+ ¹⁾
Siège conducteur Comfort	●
Siège conducteur Premium	+
Smart Key	+ ¹⁾
Témoin bouclage ceinture	+
Toit pare-soleil	+
Translation droite via mini-joystick	+ ¹⁾
Translation indépendante	+ ¹⁾
Trousse de secours	+
Verrouillage cabine à distance	+ ¹⁾
Vitre de toit blindée	+
Vitre de toit feuilletée	●
Vitres surteintées	+

● = Standard, + = Option

¹⁾ Non disponible individuellement, mais sous forme de packs prédéfinis
Liste non exhaustive, nous consulter pour de plus amples renseignements.

Les équipements ou accessoires d'autres fabricants ne peuvent être montés qu'avec l'autorisation de Liebherr.

Liebherr-France SAS

2 avenue Joseph Rey, B.P. 90287 · 68005 Colmar Cedex, France · Phone +33 389 213030
info.lfr@liebherr.com · www.liebherr.com · www.facebook.com/LiebherrConstruction

Equipement

Arceau de protection LIKUFIX	+
Atache rapide SWA 48 hydraulique	+
Atache rapide SWA 48 mécanique	+
Balancier 2,50 m	+
Balancier 3,00 m	+
Balancier 3,50 m	+
Clapet de maintien de charge pour vérin de godet	+
Conduites hydrauliques pour grappin (vérin godet inactif)	+
Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérin de balancier	●
Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche	●
Flèche flottante	+
Flèche monobloc 6,00 m	+
Flèche monobloc droite 6,20 m	+
Flèche volée variable 6,20 m	+
Godets Liebherr	+
Graissage centralisé étendu pour biellette	+
LIKUFIX pour attache rapide SWA 48 hydraulique	+
Peinture spéciale	+
Phare balancier, dessous, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phare flèche, droite, LED, 1 pièce	● ¹⁾
Phare flèche, droite, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phare flèche, gauche, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Prise signal électrique LIKUFIX	+
Protection des conduites de graissage sur balancier	+
Protection dessous de balancier	+
Protection phare flèche, droit	+
Protection phares flèche, droit et gauche	+
Protection tige de vérin de godet	+
Protection tiges des vérins de flèche	+
Système de dents Liebherr	+
Tool Management	+

Système d'assistance

Préparation pour système de guidage d'engins	+
Préparation pour système de pesage	+
Système de guidage d'engins Leica 2D passif - « 3D ready »	+
Système de guidage d'engins Leica 2D semi-automatique - « 3D ready »	+
Système de guidage d'engins Leica 3D passif	+
Système de guidage d'engins Leica 3D semi-automatique	+