

# MRFvc 5511

Frigorifero ventilato

Performance



MRFvc 5511

Frigorifero ventilato  
Performance



Accessori

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 779076100 | Rotelle per la protezione di sicurezza                      |
| 711324000 | Griglia inferiore con rivestimento in plastica, colore nero |


|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Volume lordo/utile                                | 569/432 l                                  |
| Dimensioni esterne in mm (L/P/A)                  | 747/769/1684                               |
| Dimensioni interne in mm (L/P/A)                  | 625/536/1459                               |
| Classe di efficienza energetica                   |                                            |
| Consumo energetico in 365 giorni                  | 536 kWh <sup>2</sup>                       |
| Classe climatica (direttiva sull'energia)         | CC2                                        |
| Classe di temperatura (direttiva sull'energia)    | K4                                         |
| Temperatura ambiente                              | +10 °C a +40 °C <sup>3</sup>               |
| Gas refrigerante                                  | R 600a                                     |
| Rumorosità (potenza sonora)                       | 50 dB(A)                                   |
| Valore collegamento                               | 2,0 A                                      |
| Frequenza / tensione                              | 50 Hz / 220-240 V~                         |
| Sistema di raffreddamento                         | dynamisch                                  |
| Sbrinamento                                       | automatisch                                |
| Intervallo di temperatura                         | +2 °C a +9 °C                              |
| Materiale del corpo esterno/colore                | Stahl/weiß                                 |
| Materiale porta / colore                          | Isolierglastür mit Kunststoffrahmen / weiß |
| Materiale contenitore interno                     | Kunststoff weiß                            |
| Tipo di comando                                   | Drehregler                                 |
| Display                                           | innen analog                               |
| Illuminazione interna                             | LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar   |
| Griglie regolabili di appoggio                    | 4                                          |
| Materiale griglie di appoggio                     | Roste kunststoffbeschichtet                |
| Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET  | 354/9                                      |
| Capacità bottle da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l | 708/9                                      |
| Carico massimo griglie di appoggio                | 60 kg                                      |
| Maniglia                                          | Griffmulde                                 |
| Chiusura                                          | mechanisch                                 |
| Porta a chiusura automatica                       | si                                         |
| Battuta della porta                               | rechts wechselbar                          |
| Peso lordo/netto                                  | 96,3/91,4 kg                               |
| EAN-Nr.                                           | 9005382232538                              |

## Caratteristiche



### Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



### Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.



### Alloggiamento

Personalizzabile e robusto: progettate l'alloggiamento come preferite. E' robusto, resistente agli urti e facile da pulire.



### Cerniere intercambiabili

Le cerniere intercambiabili della porta vi permettono di riempire o svuotare l'apparecchiatura indipendentemente dalla posizione in cui si trova.



### Maniglia incassata

Facile da utilizzare: con le maniglie incassate lateralmente nella porta potete aprire e chiudere l'apparecchiatura comodamente. Nulla sporge, non c'è rischio di rimanere impigliati. Sicuramente un grande vantaggio soprattutto in ambienti angusti.




### Guarnizione sostituibile

Risparmiate tempo e denaro. Potete sostituire le guarnizioni della porta in modo semplice e rapido, senza attrezzi e senza bisogno di chiamare un tecnico.

## Disegno tecnico

---



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)

