



1000 t



168 m

108 m +
114 m

250 t



130 t



450 t



9,2 m

Stays strong when things get tight.

LR 11000

Raupenkran • Crawler Crane
Grue sur chenilles • Gru cingolata
Grúa sobre orugas • Гусеничный кран

LIEBHERR

Mobile and Crawler Cranes

Technische Daten

Technical Data · Caractéristiques technique · Dati tecnici · Datos técnicos · Технические данные

Technische Beschreibung

Technical description · Description technique · Descrizione tecnica · Descripción técnica · Технические данные 4–9

Maße

Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Габариты крана 10–14

Krandaten

Crane data · Dates de la grue · Dati gru · Características · Технические характеристики крана 15

Transportplan

Transportation plan · Plan de transport · Piano di trasporto · Esquema de transporte · Транспортна 16–17

Auslegersysteme

Boom/jib combinations · Configurations de flèche · Sistema braccio · Sistemas de pluma

Стреловые системы 18–25

SL 26–27

S2 28–29

SDB/SDBV/SDBW 30–32

SL2DB/SL2DB2/SL2DBW 33–35

S2DB/S2DB2/S2DBW 36–37

PDB/PDBW 38–39

SW1 40–45

SDWB/SDWBV/SDWBW 46–71

PDW3B/PDW3BW 72–92

SL8F2 93–97

SL10DF2B/BV 98–101

SL9 102–103

SL11DB/BV 104–105

Symbolerklärung

Description of symbols · Explication des symboles · Legenda simboli

Descripción de los símbolos · Объяснение символов 106

Anmerkungen

Remarks · Remarques · Note · Observaciones · Примечани 107

Customer Service 108

Ausstattung

Max. Tragkraft	1000 t bei 11 m Ausladung. SDBW – System mit S 42 m und D 36 m.
Max. Lastmoment	15.171 tm – 471,1 t bei 32 m Ausladung. SL2DBW – System mit S 66 m und D 42 m.

Raupenfahrwerk

Fahrwerk	Liebherr-Raupenfahrwerk, bestehend aus einem Mittelstück und zwei Raupenträgern mit Raupenplatten 2 m (optional 2,4 m) und 4-fach Antrieb.
Zentralballast	2 Konsolen à 5 t. 8 Ballastplatten à 10 t. Gesamtzentralballast 90 t (optional 130 t).



Kranoberwagen

Drehbühnenrahmen	Liebherr-Drehbühnenrahmen, bestehend aus Drehbühne mit Winde IV und abnehmbaren SA-Bock und Rollendrehverbindung.
Kranmotor	Liebherr 8-Zylinder-Diesel, wassergekühlt, Leistung 505 kW (686 PS), max. Drehmoment 3165 Nm. Kraftstoffbehälter: ca. 1500 l. Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG und EPA/CARB.
Winde I	Standard Hubwinde, hydraulisch angetrieben mit Axialkolben-Verstellpumpen mit integriertem Planetengetriebe.
Winde IV	Einzehwerk.
Einscherwinde	Hilfswinde zum Einscheren der Seile.
Drehwerk	2 Drehwerke, hydraulisch angetrieben durch Axialkolben-Verstellpumpen mit integriertem Planetengetriebe.
Krankabine	Klimatisierte Krankabine nach hinten neigbar mit Sicherheitsverglasung, wärmedämmendes Glas, Dachfenster mit Panzerglas, genormte Steuereinheiten ergonomisch angeordnet. Thermostatisch geregelte Warmwasser-Zusatzheizung.
Kransteuerung	Alle Kranbewegungen werden durch zwei 4-Wege Meisterschalter sowie zwei 2-Wege Hand-/Fußhebel gesteuert. Alle Arbeitsbewegungen können unabhängig voneinander angesteuert werden.
Sicherheitseinrichtungen	Hubendschalter, Sicherheitsventile gegen Schlauch- und Rohrbruch. Seiltrommel-Endschaltung mit 3 Sicherheitswindungen. Windwarnanlage. Elektronische Neigungsanzeige. Flugwarnleuchte.
Kamera-Überwachung	2 Farbmonitore, 3 Kameras für Winden- und Heckbereich.
Gegengewicht	2 Konsolen mit je 5 t. Gesamtgegengewicht 250 t. 24 Ballastplatten à 10 t (Option).



Auslegersysteme

Hauptausleger S	System S3228 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 1000 t. Auslegerlänge SDB 42 m – 108 m mit Derricksystem.
Hauptausleger S2	System S3228 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 650 t. Auslegerlänge S218 m – 102 m. Auslegerlänge S2DB 42 m – 156 m mit Derricksystem.
Hauptausleger P	System L2722/S3228 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 1000 t. Auslegerlänge PDB 48 m – 138 m. Auslegerlänge PDB2/BW 48 m – 150 m.
Hauptausleger SL	System S3228/L2722 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 650 t. Auslegerlänge SL18 m – 114 m.
Hauptausleger SL2	System S3228/L2722 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 650 t. Auslegerlänge SL2DB 42 m – 156 m.
Hauptausleger SL8	System S3228/L2722 mit fester Gitterspitze F2. Auslegerlänge SL8 84 m – 108 m Auslegerlänge SL8 102 m – 132 m.
Hauptausleger SL9	System S3228/L2722 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 650 t. Auslegerlänge SL9 78 m – 102 m Auslegerlänge SL9D 96 m – 126 m.
Hauptausleger SL10	System S3228/L2722 mit fester Gitterspitze F2. Auslegerlänge SL10 72 m – 168 m.
Hauptausleger SL11	System S3228/L2722 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 650 t. Auslegerlänge SL11D 66 m – 162 m.
Feste Gitterspitze F2	Für maximale Traglast von 253 t und integrierter Mastnase, anbaubar unter 10°, 15°, 20° Auslegerlänge F 12 m – F 39 m.
Wippbare Gitterspitze W	System S3228/L2722 mit Kopfstück für max. Tragkraft von 650 t. Wippspitzenlängen 30 m – 114 m.
Derricksystem D	System 2825 einschließlich Abspannstangen.
Ballastpalette B	Für max. Derrickballast von 450 t und stufenlos variable Radien von 12 m – 20 m. Max. Radius von 30 m nur mit Führungsrahmen (B2).
V-frame® BV	Für max. Derrickballast von 450 t und stufenlos variable Radien von 13 m – 30 m.
Ballastwagen BW	Für max. Derrickballast von 450 t bei max. Radius von 30 m, für stufenlos variable Radien von 13 m – 18 m, 17 m – 22 m, 21 m – 26 m, 25 m – 30 m.
Derrickballast	Ballastpalette mit VarioTray (Option). 10 t Gegengewichtsplatten für ein Gesamtgewicht von 450 t.
Winde II	2. Hubwinde.
Winde III	Verstellung Hauptausleger/Derrickbetrieb.
Winde V	Verstellung wippbare Gitterspitze.
Winde VI	Hilfshubwerk.
Mastnase 32 t	Zum Anbau am S oder L-Kopf.

Zusatzausrüstung

Mech. Zusatzabstützung	Zum Aufrichten von langen Auslegerkombinationen ohne Derricksystem.
Hydr. Montageabstützung	Anheben des Grundgeräts zum Auf-/Abbau. Bestehend aus 4 Abstützylindern einschließlich Abstützplatten, angebaut am Mittelstück.
Hydr. Montagezylinder	Zur Selbstmontage/Demontage des Raupenfahrwerks.
Bolzenzieheinrichtung	Einschließlich mobilem Hydraulikaggregat. Zur Montage/Demontage der Bolzen am Raupenfahrwerk und Mittelstück sowie der Ausleger-Zwischenstücke.

Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage. Serienausrüstung und Optionen entsprechend aktueller Preististe.

Equipment

Max. capacity	1000 t at 11 m radius SDBW – System with S 42 m and D 36 m.
Max. load moment	15.171 tm – 471.1 t at 32 m radius. SL2DBW – System with S 66 m and D 42 m.

Crawler travel gear

Crawler chassis	Liebherr crawler chassis consisting of one centre section and two crawler carriers with crawler plates 2 m (optional 2.4 m) and quadruple drive.
Central ballast	2 brackets 5 t each. 8 ballast plates 10 t each.Total central ballast 90 t (optional 130 t).



Crane superstructure

Superstructure frame	Liebherr slewing platform frame, consisting of the slewing platform with winch IV and removable SA frame and roller turning connection.
Crane engine	8-cylinder diesel engine, make Liebherr, watercooled, rated power 505 kW (686 h.p.), max torque 3165 Nm. Fuel tank approx. 1500 l, exhaust emission according to directive 97/68/EG and EPA/CARB.
Winch I	Standard hoist drum, hydraulically driven by axial-piston swivel pumps with integrated planetary gear.
Winch IV	Boom hoist.
Reeving winch	Auxiliary winch for the reeving of ropes.
Slewing gear	2 slewing gears, hydraulically powered by axial-piston swivel pump, with integrated planetary gear.
Crane cabin	Air conditioned crane cabin tiltable to the rear with safety glazing, heat insulating glass, roof window with bullet proof glass, standardized control units ergonomically positioned. Additional thermostatically controlled hot water heating.
Crane control	All crane movements are initiated by means of two 4-way joystick hand levers and two 2-way hand/foot levers. All working movements are independently controllable.
Safety devices	Hoist limit switch. Safety valves against hose and pipe rupture. Drum switch limit at 3 rest layers. Wind speed gauge. Electronic inclination indicator. Aircraft warning control light.
Camera observation	2 colour-screens, 3 cameras for winches and rear area.
Counterweight	2 brackets 5 t each. Total counterweight at superstructure 250 t. 24 ballast plates 10 t each (option).



Boom system

Main boom S	System S3228 with head section for max. 1000 t load capacity. Boom length SDB 42 m – 108 m with derrick system.
Main boom S2	System S3228 with head section for max. 650 t load capacity. Boom length S2 18 m – 102 m. Boom length S2DB 42 m – 156 m with derrick system.
Main boom P	System L2722/S3228 with head section for max. 1000 t load capacity. Boom length PDB 48 m – 138 m. Boom length PDB2/BW 48 m – 150 m.
Main boom SL	System S3228/L2722 with head section for max. 650 t load capacity. Boom length SDB 18 m – 114 m.
Main boom SL2	System S3228/L2722 with head section for max. 650 t load capacity. Boom length SL2DB 42 m – 156 m.
Main boom SL8	System S3228/L2722 with fixed lattice jib F2, boom length SL8 84 m – 108 m, boom length SL8 102 m – 132 m.
Main boom SL9	System S3228/L2722 with head section for maximum lifting capacity of 650 t. Boom length of SL9 78 m – 102 m boom length of SL9D 96 m – 126 m.
Main boom SL10	System S3228/L2722 with fixed lattice jib F2, boom length SL10 72 m – 168 m
Main boom SL11	System S3228/L2722 with head section for maximum lifting capacity of 650 t. Boom length of SL11D 66 m – 162 m.
Fixed lattice fly jib F2	For maximum lifting capacity of 253 t and integral runner, can be attached at angles of 10°, 15° and 20°, boom length F 12 m – F 39 m.
Lattice type luffing fly jib W	System S3228/L2722 with head section for max. 650 t load capacity. Luffing jib lengths 30 m – 114 m.
Derrick system D	System 2825 including guy rods.
Counterweight frame B	For max. derrick counterweight of 450 t, for infinitely variable radius from 12 m – 20 m. Max. radius of 30 m only with guiding frame (B2).
V-frame® BV	For max. derrick ballast of 450 t and infinitely variable radii from 13 m – 30 m.
Counterweight trailer BW	For maximum derrick ballast of 450 t with a maximum radius of 30 m, for infinitely variable radii of 13 m – 18 m, 17 m – 22 m, 21 m – 26 m, 25 m – 30 m.
Derrick-Counterweight	Ballast pallet with VarioTray (option). 10 t counterweight slabs for a total weight of 450 t.
Winch II	Second hoist winch.
Winch III	Reeving main boom / Derrick operation.
Winch V	Luffing for W-jib configuration.
Winch VI	Auxiliary hoist gear.
Whip line 32 t	For attaching to the S or L head.

Additional equipment

Mechanical outriggers	For erecting long boom combinations without derrick system.
Hydraulic assembly jacks	Lifting of the basic machine for assembly/disassembly. Consisting of 4 lifting cylinders with supporting plates, installed on the centre part.
Hydraulic assembly cylinder	For assembly/disassembly of the crawler carrier by the crane itself.
Pin pulling device	Including mobile hydraulic aggregate. For assembly/disassembly of the pins at the crawler chassis and centre part as well as the boom sections.

Other items of equipment available on request. Standard equipment and options according to effective price list.

Equipement

Capacité max.	1000 t pour une portée de 11 m. Système SDBW avec S 42 m et D 36 m.
Couple de charge max.	15.171 tm – 471,1 t pour une portée de 32 m. Système SL2DBW avec S 66 m et D 42 m.

Train de chenilles

Mécanisme de translation	Le train de chenilles Liebherr est composé d'une partie centrale et de deux longerons avec patins de chenilles 2 m (en option 2,4 m) et un entraînement à 4 positions.
Contrepoids central	2 consoles de 5 t. 8 plaques de lest de 10 t. Contrepoids central total 90 t (en option 130 t).

Partie tournante

Cadre de la partie tournante	Châssis de plate-forme tournante Liebherr, composé d'une plate-forme tournante avec treuil IV, chevalet SA amovible et couronne d'orientation à rouleaux.
Moteur de la grue	Diesel Liebherr 8 cylindres, refroidissement par eau, puissance 505 kW (686 ch), couple de rotation max. 3165 Nm. Réservoir de carburant: env. 1500 l. Emissions polluantes conformes aux normes 97/68/EG et EPA/CARB.
Treuil I	Treuil de levage standard, il est entraîné hydrauliquement par des pompes à débit variable à pistons axiaux avec réducteur planétaire intégré.
Treuil IV	Mécanisme de relevage.
Treuil de mouflage	Treuil auxiliaire pour le mouflage des câbles.
Mécanisme d'orientation	Deux mécanismes d'orientation, il est entraîné hydrauliquement par des pompes à débit variable à pistons axiaux avec réducteur planétaire intégré.
Cabine du grutier	La cabine du grutier est climatisée, inclinable vers l'arrière, possède un vitrage de sécurité, un vitrage isolant thermiquement, une fenêtre de toit en verre blindé, des unités de commande normalisées disposées de façon ergonomique. Chauffage d'appoint et chauffage de l'eau régulé thermostatiquement.
Commande de la grue	Tous les mouvements de la grues sont commandés par deux manipulateurs à 4 voies et deux pédale/levier à 2 voies. Tous les mouvements de travail peuvent être commandés indépendamment.
Dispositifs de sécurité	Interrupteur de fin de course. Clapets de sécurité contre les ruptures de tuyaux et de flexibles. Coupure de fin de course du tambour avec 3 enroulements de sécurité. Anémomètre de sécurité. Inclinomètre électronique. Balise aérienne.
Contrôle vidéo	2 écrans couleur, 3 caméras pour la zone de treuils et la partie arrière.
Contrepoids	2 consoles de 5 t chacune. Contrepoids total 250 t. 24 plaques de lest à 10 t (option).

Système de flèche

Flèche principale S	Système S3228 avec élément de tête pour une capacité max. de 1000 t. Longueur de la flèche SDB 42 m – 108 m avec système derrick.
Flèche principale S2	Système S3228 avec élément de tête pour une capacité max. de 650 t. Longueur de la flèche S2 18 m – 102 m. Longueur de la flèche S2DB 42 m – 156 m avec système derrick.
Flèche principale P	Système L2722/S3228 avec élément de tête pour une capacité max. de 1000 t. Longueur de la flèche PDB 48 m – 138 m. Longueur de la flèche PDB2/BW 48 m – 150 m.
Flèche principale SL	Système S3228/L2722 avec élément de tête pour une capacité max. de 650 t. Longueur de la flèche SL 18 m – 114 m.
Flèche principale SL2	Système S3228/L2722 avec élément de tête pour une capacité max. de 650 t. Longueur de la flèche SL2DB 42 m – 156 m.
Flèche principale SL8	Système S3228/L2722 avec pointe de flèche en treillis fixe F2. Longueur de flèche SL8 84 m – 108 m, longueur de flèche SL8 102 m – 132 m.
Flèche principale SL9	Système S3228/L2722 avec élément de tête pour une capacité de charge de 650 t. Longueur de flèche SL9 78 m – 102 m Longueur de flèche SL9D 96 m – 126 m.
Flèche principale SL10	Système S3228/L2722 avec pointe de flèche en treillis fixe F2. Longueur de flèche SL10 72 m – 168 m.
Flèche principale SL11	Système S3228/L2722 avec élément de tête pour une capacité de charge de 650 t. Longueur de flèche SL11D 66 m – 162 m.
Fléchette treillis fixe F2	Pour capacité de charge maximale de 253 t et extrémité de mât intégrée, montage possible sous 10°, 15°, 20°, longueur de flèche F 12 m – F 39 m.
Fléchette treillis à volée variable W	Système S3228/L2722 avec élément de tête pour une capacité max. de 650 t. Longueurs de flèche treillis 30 m – 114 m.
Système derrick D	Le système 2825 comprend des tirants.
Palette de lest B	Pour un contrepoids derrick max. de 450 t et rayons variables progressivement de 12 m – 20 m. Rayon max. de 30 m uniquement avec cadre de guidage (B2).
V-frame® BV	Pour un contrepoids derrick de 450 t max. et des rayons variables progressivement de 13 m – 30 m.
Remorque à contrepoids BW	Pour un contrepoids derrick de 450 t avec un rayon de 30 m, pour des rayons variables progressivement de 13 m – 18 m, 17 m – 22 m, 21 m – 26 m, 25 m – 30 m.
Contrepoids derrick	Plaque lest avec VarioTray (Option). 10 t de plaques de contrepoids pour un poids total de 450 t.
Treuil II	2. treuil de levage.
Treuil III	Réglage flèche principale/mode derrick.
Treuil V	Réglage fléchette treillis à volée variable.
Treuil VI	Treuil de levage auxiliaire.

Poulies en extrémité de mât 32 t Pour le montage sur la tête S ou L.

Equipement additionnel

Stab. additionnel mécanique	Pour le relevage de longues combinaisons de flèches sans système de derrick.
Stabilisateurs hydrauliques de montage	Ils soulèvent l'engin de base pour le montage/démontage. Ils sont constitués de 4 vérins de calage dont les patins de calage montés sur l'élément central.
Vérin hydraulique de montage	Pour le montage autonome/démontage du train de chenilles.
Dispositif d'extraction des axes	Il est constitué du composant hydraulique mobile. Pour le montage/démontage des goujons au niveau des chenilles et de l'élément central ainsi que pour celui des pièces intermédiaires de la flèche.

D'autres équipements additionnels sont disponibles sur demande. Les équipements de série et les options correspondent à la liste de prix actuelle.

Equipaggiamento

Capacità max.	1000 t a 11 m di raggio di lavoro Sistema SDBW con S 42 m e D 36 m.
Momento di carico max.	15.171 tm - 471,1 t a 32 m di raggio di lavoro. Sistema SL2DBW con S 66 m e D 42 m.

Carro cingolato

Carro	Carro cingolato Liebherr, costituito da una sezione centrale, due traverse con cingoli da 2 m (optional 2,4 m) e 4 motori di traslazione.
Zavorra centrale	2 piastre da 5 t cadauna. 8 piastre zavorra da 10 t cadauna. Zavorra centrale totale 90 t (optional 130 t).



Torretta

Telaio ralla di rotazione	Telaio piattaforma girevole Liebherr, composto da piattaforma girevole con verricello IV e telaio ad SA e ralla a rulli rimovibili.
Motore gru	Motore diesel 8 cilindri Liebherr, raffreddamento ad acqua, 505 kW (686 CV), coppia max. 3165 Nm. Serbatoio carburante ca. 1500 l. Emissioni gas di scarico in base alle direttive CE 97/68 e EPA/CARB.
Argano I	Argano standard, azionamento idraulico con pompe a cilindrata variabile a pistoncini assiali con riduttore epicicloidale integrato.
Argano IV	Argano per impennamento del braccio.
Verricello per armare le funi	Verricello ausiliario per armamento funi.
Motore di rotazione	Due motori di rotazione, azionamento idraulico con pompe a cilindrata variabile a pistoncini assiali con riduttore epicicloidale integrato.
Cabina gru	Cabina gru climatizzata, reclinabile con vetratura di sicurezza, vetri a isolamento termico, tettuccio con vetro di sicurezza, unità comandi standard e ergonomiche. Riscaldamento addizionale ad acqua regolabile termostaticamente.
Comandi gru	Tutte le movimentazioni gru vengono comandate da due manipolatori principali a 4 movimenti e due pedali a 2 movimenti. Tutte le movimentazioni di lavoro possono essere eseguiti indipendentemente.
Dispositivi di sicurezza	Interruttore fine corsa. Valvola di sicurezza per evitare rottura dei tubi. 3 avvolgimenti di sicurezza della fune sui tamburi argani. Anemometro. Indicatori elettronici di inclinazione. Dispositivo segnalazione luci aeree.
Telecamera controllo	2 telecamere con monitor a colori. 3 telecamere per gli argani e per la parte posteriore.
Contrappeso	2 piastre da 5 t cadauna. Contrappeso totale 250 t. 24 piastre zavorra da 10 t cadauna (optional).



Sistemi braccio

Braccio principale S	Sistema S3228 con testa braccio per portata max. 1000 t. Lunghezze braccio SDB 42 m - 108 m con sistema Derrick.
Braccio principale S2	Sistema S3228 con testa braccio per portata max. 650 t. Lunghezze braccio S2 18 m - 102 m. Lunghezze braccio S2DB 42 m - 156 m con sistema Derrick.
Braccio principale P	Sistema L2722/S3228 con testa braccio per portata max. 1000 t. Lunghezze braccio PDB 48 m - 138 m. Lunghezze braccio PDB2/BW 48 m - 150 m.
Braccio principale SL	Sistema S3228/L2722 con testa braccio per portata max. 650 t. Lunghezze braccio SL 18 m - 114 m.
Braccio principale SL2	Sistema S3228/L2722 con testa braccio per portata max. 650 t. Lunghezze braccio SL2DB 42 m - 156 m.
Braccio principale SL8	Sistema S3228/L2722 con punta a griglia fissa F2. Lunghezza braccio SL8 84 m - 108 m. Lunghezza braccio SL8 102 m - 132 m.
Braccio principale SL9	Sistema S3228/L2722 con testata per una portata massima di 650 t. Lunghezza braccio SL9 78 m - 102 m. Lunghezza braccio SL9D 96 m - 126 m.
Braccio principale SL10	Sistema S3228/L2722 con punta a griglia fissa F2. Lunghezza braccio SL10 72 m - 168 m.
Braccio principale SL11	Sistema S3228/L2722 con testata per una portata massima di 650 t. Lunghezza braccio SL11D 66 m - 162 m.
Falcone fisso F2	Per una portata massima di 253 t e naso del palo integrato, applicabile sotto 10°, 15°, 20° lunghezza braccio F 12 m - F 39 m.
Falcone variabile W	Sistema S3228/L2722 con testa braccio per portata max. 650 t. Lunghezze braccio 30 m - 114 m.
Sistema Derrick D	Sistema 2825 inclusi gli stralli.
Telaio per contrappeso B	Per max. 450 t di zavorra Derrick e raggi variabili da 12 m a 20 m. Raggio max di 30 m solo con telaio guida (B2).
V-frame® BV	Per contrappeso Derrick max di 450 t e raggi infinitamente variabili di 13 m - 30 m.
Carrello contrappeso BW	Per zavorra Derrick max di 450 t con raggio max di 30 m, per raggi infinitamente variabili 13 m - 18 m, 17 m - 22 m, 21 m - 26 m, 25 m - 30 m.
Zavorra Derrick	Telaio per contrappeso con VarioTray (Option). Piastre contrappeso da 10 t per totali 450 t.
Argano II	2. argano.
Argano III	Regolazione braccio principale/utilizzo Derrick.
Argano V	Regolazione falcone variabile.
Argano VI	Argano ausiliario.
Puleggia 32 t	Per montaggio su testa braccio S o L.

Equipaggiamento addizionale

Stabilizzazione meccanica addizionale	Per la realizzazione di combinazioni di bracci lunghe senza sistema derrick
Stabilizzazione montaggio idraulico	Sollevamento della macchina base per montaggio e smontaggio. Consiste in 4 cilindri stabilizzatori incl. piatti di stabilizzazione, montati sulla sezione centrale.
Cilindro di montaggio idraulico	Per montaggio/smontaggio automatico del carro cingolato.
Dispositivo per estrazione perni	Compresi idraulica cellulare aggregato. Per blocco e sblocco perni del carro cingolato, della sezione centrale e degli elementi intermedi braccio.

Ulteriore equipaggiamento su richiesta. Equipaggiamento di serie e optional conforme al listino prezzi attuale.

Equipamiento

Máx.capacidad de carga	1000 t para 11 m de radio de trabajo. Sistema SDBW – con 42 m de S y 36 m de D.
Momento de carga máx.	15.171 tm – 471,1 t para 32 m de radio de trabajo. Sistema SL2DBW – con 66 m de S y 42 m de D.

Chasis sobre cadenas

Mecanismo de traslación	Sistema de traslación de Liebherr, compuesto por una estructura central, dos vigas centrales, y porta orugas con tejas de 2 m (opcional 2,4 m) y 4 motores de traslación.
Contrapeso central	2 consolas de 5 t. 8 placas de contrapeso de 10 t cada una. Contrapeso total 90 t (opcional 130 t).

Superestructura

Bastidor de superestructura	Bastidor de plataforma de giro de Liebherr, formado por la plataforma de giro con torno IV, el caballete SA y el rodamiento de giro desmontables.
Motor de grúa	Diesel de 8 cilindros, Fabricante Liebherr, refrigerado por agua, potencia 505 kW (686 CV), par de giro máx. 3165 Nm. Depósito de combustible alrededor 1500 l. Emisiones Co2 según normativa 97/68/EG y EPA/CARB.
Cabrestante I	Cabrestante estándar, accionado hidráulicamente, con bombas variables con pistones axiales con caja de transferencia integrada.
Cabrestante IV	Sistema de elevación.
Cabrestante de reenvíos	Cabrestante auxiliar para reenvíos.
Mecanismo de giro	Dos mecanismos de giro, accionados hidráulicamente con bomba variable de pistones axiales con caja de transferencia integrada.
Cabina de grúa	Cabina de grúa climatizada inclinable hacia atrás con acristalamiento de seguridad, cristal con sistema de reducción de calor, cristal antichoque en techo de grúa, sistema de mando normalizado y ergonómico. Calefacción adicional regulada con termostato.
Pilotaje de grúa	Todos los movimientos se efectúan a través de dos joysticks de 4 movimientos así como también dos movimientos son accionables desde el mando o pedal. Todos los movimientos de trabajo son accionables de forma independiente.
Dispositivos de seguridad	Interruptor de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra rotura de tuberías y latiguillos. Final de carrera de cabrestante, con 3 vueltas de seguridad. Anemómetro. Dispositivo de inclinación electrónico. Baliza aérea.
Supervisión por cámara	2 monitores a color, 3 cámaras para zona de cabrestante y parte trasera.
Contrapeso	2 consolas con cada una de 5 t. Contrapeso total de 250 t. 24 placas de contrapeso a 10 t cada una (opción).

Sistemas de pluma

Pluma principal S	Sistema S3228 con cabezal para máx. capacidad de carga de 1000 t. Longitud de pluma SDB 42 m – 108 m con sistema Derrick.
Pluma principal S2	Sistema S3228 con cabezal para máx. capacidad de carga de 650 t. Longitud de pluma S2 18 m – 102 m. Longitud de la pluma S2DB 42 m – 156 m con sistema Derrick.
Pluma principal P	Sistema L2722/S3228 con cabezal para máx. capacidad de carga de 1000 t. Longitud de la pluma PDB 48 m – 138 m. Longitud de la pluma PDB2/BW 48 m – 150 m.
Pluma principal SL	Sistema S3228/L2722 con cabezal para máx. capacidad de carga de 650 t. Longitud de pluma SL 18 m – 114 m.
Pluma principal SL2	Sistema S3228/L2722 con cabezal para máx. capacidad de carga de 650 t. Longitud de pluma SL2DB 42 m – 156 m.
Pluma principal SL8	Sistema S3228/L2722 con plumín de celosía fijo F2. Largo de pluma SL8 de 84 m a 108 m. Largo de pluma SL8 de 102 m a 132 m.
Pluma principal SL9	Sistema S3228/L2722 con cabezal para una capacidad de carga máxima de 650 t. Largo de pluma SL9 de 78 m a 102 m. Largo de pluma SL9D de 96 m a 126 m.
Pluma principal SL10	Sistema S3228/L2722 con plumín de celosía fijo F2. Largo de pluma SL10 de 72 m a 168 m.
Pluma principal SL11	Sistema S3228/L2722 con cabezal para una capacidad de carga máxima de 650 t. Largo de pluma SL11D de 66 m a 162 m.
Plumín fijo F2	Para una capacidad de carga máxima de 253 t y mástil saliente integrado, se puede montar en 10°, 15°, 20°. Largo de pluma de F 12 m a F 39 m.
Plumín abatible W	Sistema S3228/L2722 con cabezal para capacidad de carga máx. de 650 t. Longitud del plumín abatible 30 m – 114 m.
Sistema Derrick D	Sistema 2825 incluidos tirantes de sujeción.
Bandeja de contrapeso B	Para un contrapeso máx. Derrick de 450 t con radios variables escalonados de 12 m – 20 m. Radio de 30 m sólo con guía de celosía al bastidor (B2).
V-frame® BV	Para un lastre Derrick máximo de 450 t y radios de variación continua entre 13 m y 30 m.
Carro de contrapeso BW	Para un lastre Derrick máximo de 450 t con el radio máximo de 30 m, con radios de variación continua entre 13 m y 18 m, 17 m y 22 m, 21 m y 26 m y 25 m y 30 m.
Contrapeso Derrick	Plataforma de lastre con VarioTray (opcional). Placas de contrapeso de 10 t para un peso total de 450 t.
Cabrestante II	Cabrestante II.
Cabrestante III	Abatimiento de la pluma principal / servicio Derrick.
Cabrestante V	Abatimiento del plumín abatible.
Cabrestante VI	Cabrestante auxiliar.
Narices 32 t	Para el montaje en cabezal S o L.

Equipamiento adicional

Apoyos adicionales mecánicos	Para montaje de plumas largas combinadas sin contrapeso Derrick.
Apoyos de montaje hidráulicos	Para elevar la grúa para su montaje/desmontaje. Compuesto por 4 cilindros de apoyo, incluidas placas de apoyo, montadas en el chasis central.
Cilindro hidráulico de montaje	Para el automontaje/desmontaje del chasis.
Dispositivo para embulonamiento	Incluido dispositivo hidráulico. Para el montaje y desmontaje de los bulones de las orugas y chasis central, así como para los tramos intermedios de celosía.

Otro equipamiento adicional bajo sugerencia. Equipamiento de serie y opciones correspondientes al listado de precios actual.

Оснащение

Макс. грузоподъемность	1000 т при вылете 11 м. SDBW – система с S 42 м и D 36 м.
Макс. грузовой момент	15.171 тм – 471,1 т при вылете 32 м. SL2DBW-система с S 66 м и D 42 м.

Гусеничный механизм передвижения

Механизм передвижения	Гусеничный механизм передвижения Либхерр, состоящий из гусеничной тележки и двух гусеничных движителей с траками 2 м (2,4 м опция) и 4-мя приводами.
Центральный балласт	2 консоли по 5 т. 8 плит балласта по 10 т. Общий балласт 90 т (130 т опция).



Поворотная платформа крана

Рама поворотной платформы	Рама поворотной платформы Liebherr, состоящая из поворотной платформы с лебедкой IV, съемной SA-образной рамы и роликового опорно-поворотного устройства.
Двигатель крана	8-цилиндровый дизель, производство Либхерр, водяное охлаждение, мощность 505 кВт (686 л.с.), макс. крутящий момент 3165 нм. Топливный бак: прим. 1500 л. Выброс ОГ в соответствии с директивами по 97/68/EG и EPA/CARB.
Лебедка I	Стандартная грузовая лебедка, гидравлический привод от аксиально-поршневых регулируемых насосов со встроенным планетарным редуктором.
Лебедка IV	Механизм натяжения.
Запасовочная лебедка	Вспомогательная лебедка для запасовки канатов.
Механизм поворота	Два механизма поворота, гидравлический привод от аксиально-поршневых регулируемых насосов со встроенным планетарным редуктором.
Кабина крана	Кабина крана с климат-контролем; отклоняется назад; защитное остекление, детермальное стекло, потолочное окно с броневым стеклом, стандартные устройства управления с эргономичным размещением. Дополнительное отопление горячей водой с управлением от термостата.
Управление крана	Всеми движениями крана можно управлять при помощи двух 4-ходовых командо-контроллеров, а также двух 2-ходовых рычагов ручного или ножного управления. Всеми движениями крана можно управлять независимо друг от друга.
Приборы безопасности	Концевой выключатель подъема, предохранительные клапаны против разрывов труб и шлангов. Отключение по конечному положению канатного барабана с 3-мя предохранительными витками. Предупредительная ветровая сигнализация. Электронная индикация наклона. Сигнальные маяки для самолетов.
Контроль через видеокамеру	2 цветных монитора, 3 камеры заднего вида и контроля лебедок.
Противовес	2 консоли по 5 т. Общий вес противовеса 250 т. 24 плит балласта по 10 т (опция).



Стреловые системы

Основная стрела S	Система S3228 с головной секцией для макс. грузоподъемности 1000 т. Длина стрелы SDB 42 м – 108 м с деррик-системой.
Основная стрела S2	Система S3228 с головной секцией для макс. грузоподъемности 650 т. Длина стрелы S2 18 м – 102 м. Длина стрелы S2DB 42 м – 156 м с деррик-системой.
Основная стрела P	Система L2722/S3228 с оголовком для макс. грузоподъемности 1000 т. Длина стрелы PDB 48 м – 138 м. Длина стрелы PDB2/BW 48 м – 150 м.
Основная стрела SL	Система S3228/L2722 с головной секцией для макс. грузоподъемности 650 т. Длина стрелы SL 18 м – 114 м с деррик-системой.
Основная стрела SL2	Система S3228/L2722 с головной секцией для макс. грузоподъемности 650 т. Длина стрелы SL2DB 42 м – 156 м.
Основная стрела SL8	Система S3228/L2722 с неподвижным решетчатым удлинителем F2. Длина стрелы SL8: 84 – 108 м. Длина стрелы SL8: 102 – 132 м.
Основная стрела SL9	Система S3228/L2722, с насадкой, макс. грузоподъемность 650 т. Длина стрелы SL9: 78 – 102 м. Длина стрелы SL9D: 96 – 126 м.
Основная стрела SL10	Система S3228/L2722 с неподвижным решетчатым удлинителем F2. Длина стрелы SL10: 72 – 168 м.
Основная стрела SL11	Система S3228/L2722, с насадкой, макс. грузоподъемность 650 т. Длина стрелы SL11D: 66 – 162 м.
Жесткомонтируемый решетчатый удлинитель F2	Для максимальной грузоподъемности 253 т и встроенного гуська, монтируемого под углами 10°, 15°, 20°. Длина стрелы F: 12 – 39 м.
Качающийся решетчатый удлинитель W	Система S3228/L2722 с головной секцией для макс. грузоподъемности 650 т. Длина удлинителя с изменяемым вылетом 30 м – 114 м.
Деррик-система D	Система 2825, включая штанги расчала.
Основание противовеса B	Для макс. деррик-балласта 450 т и плавного изменения радиуса 12 м – 20 м. Макс. радиус 30 м – только с направляющей рамой (B2).
V-образная рама BV	Для макс. балласта крана 450 т и плавно варьируемых радиусов 13 – 30 м.
Балластная тележка BW	Для системы балласта макс. 450 т при макс. радиусе 30 м, для плавной регулировки радиусов в диапазоне 13 – 18 м, 17 – 22 м, 21 – 26 м, 25 – 30 м.
Деррик-балласт	Балластный поддон с концепцией VarioTray (опция). 10 т плиты противовеса для общей массы противовеса в 450 т.
Лебедка II	2-я грузовая лебедка.
Лебедка III	Наклон главной стрелы / режим деррика.
Лебедка V	Наклон качающегося решетчатого удлинителя.
Лебедка VI	Вспомогательный механизм подъема.
Мачтовый наконечник 32 т	Для установки на оголовке S или L.


Дополнительное оборудование

Механическая дополнительная установка на опоры	Для установки комбинаций стрелы большой длины без системы балласта.
Гидравлические монтажные опоры	Подъем базовой машины для монтажа / демонтажа. Состоит из 4 опорных цилиндров, включая опорные плиты, установленные гусеничной тележке.
Гидравлический монтажный цилиндр	Для самомонтажа / демонтажа гусеничного механизма передвижения.
Устройство для вытягивания пальцев	Включая мобильный гидравлический агрегат. Для монтажа/демонтажа пальцев на гусеничной тележке и центральной части поворотной платформы, а также секций стрелы.

Другое дополнительное оборудование – по запросу. Серийное оснащение и опции – в соответствии с текущим прайс-листом.

Maße


Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Габариты крана



S235-0001-00

Maße


Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Габариты крана



S235-0001-00

Maße


Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Габариты крана



S235-0016-00

Maße

Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Габариты крана




S235-0017-00

Maße


Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Габариты крана



12 m – 20 m



13 m – 30 m



20 m, 25 m, 30 m



13 m – 30 m



Krandaten

Crane data · Dates de la grue · Dati gru · Características · Технические характеристики крана

Winden

Winches · Treuils · Argani · Cabrestantes · Лебедки

	V _{m/min}	 F	 Ø	
1	0 - 120 m/min	230 kN	32 mm	1450 m
2	0 - 120 m/min	230 kN	32 mm	1450 m
3	0 - 115 m/min	-	-	-
4	0 - 2 x 60 m/min	-	-	-
5	0 - 105 m/min	-	-	-
6	0 - 118 m/min	160 kN	28 mm	600 m

Geschwindigkeiten

Working speeds Vitesses · Velocità · Velocidades · Скорости

	Drehgeschwindigkeiten · Slewing speeds · Vitesses d'orientation Velocità di rotazione · Velocidades de giro · Скорости вращения	0 - 0,89 ^{min⁻¹} _{мин}
	Fahrgeschwindigkeiten · Travel speeds · Vitesses de translation Velocità di trasferimento · Velocidades de traslación · Скорости хода	0 - 1,41 km/h

Hakenflaschen

Hook blocks · Moufles à crochet · Bozzello · Pastecas · Крюковые подвески

					
1000 / 550 t (M)	1000 t	32 mm	2 x 13	2 x 25	28,4 / 21,5 t
950 / 480 t	1000 t	32 mm	2 x 11	2 x 23	25,5 - 29,5 / 19,5 - 23,5 t
800 / 400 t	800 t	32 mm	2 x 9	2 x 19	16 - 26 / 12 - 22 t
650 / 325 t	650 t	32 mm	2 x 7	2 x 15	14 - 22 / 10 - 18 t
310 / 155 t	320 t	32 mm	2 x 3	2 x 7	4,7-12,7 / 3,4-11,4 t
240 t	250 t	32 mm	5	11	3 - 11 t
160 t	160 t	32 mm	3	7	2,5 - 8,5 t
68 t	80 t	32 mm	1	3	2,5 - 4,5 t
23 t	25 t	32 mm	-	1	1,5 t

(M) = **Modulflasche** · Module block · Moufle modulaire · Blocco del modulo · Polipasto modular · Модульная обойма полипаста

Einscherplan

Reeving chart · Tableau de mouflage · Piano per armatura funi · Esquema de reenvíos · Схема запасовки

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	23	46	68	91	113	135	157	179	200	221	242	263	284	304	324	344	364	384	403	422	441	460	479	497	515	533	551
23 t																											
68 t																											
160 t																											
240 t																											
325 t																											
400 t																											
480 t																											
550 t																											

	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19	2 x 20	2 x 21	2 x 22	2 x 23	2 x 24	2 x 25
 max	182	226	270	314	358	400	442	484	526	568	608	648	688	728	768	806	844	882	920	958	994	1000
310 t																						
650 t																						
800 t																						
950 t																						
1000 t (M)																						

(M) = **Modulflasche** · Module block · Moufle modulaire · Blocco del modulo · Polipasto modular · Модульная обойма полипаста

Transportplan

Transportation plan · Plan de transport · Piano di trasporto · Esquema de transporte · Транспортна

Raupenmittelteil mit Dreheinrichtung (3 Drehwerke), Breite 3,5 m

Crawler middle section with rotating (3 slewing gears), width 3.5 m


Partie centrale des chenilles avec système de rotation (3 mécanismes d'orientation), largeur 3,5 m

Sezione cingolo centrale con motore di rotazione (3 ralle), larghezza 3,5 m


Chasis de las cadenas con sistema giratorio (3 reductores de giro), anchura 3,5 m

Гусеничная тележка с поворотным устройством (3 механизма поворота), ширина 3,5 м


27,2 t*



60 t [66,5 t*]



40 t*



* Option mit Quick Connection / optional with quick connection / en option avec quick connection / optional con connessione rapida / opcional con conexiones rápidas / по заказу с быстросменным соединением

Raupenträger mit 2 Fahrantrieben

Crawler incl. 2 driving gears

Longeron avec 2 mécanismes de translation


Cingoli con 2 motori di trazione

Cadenas - incluidos 2 motores de traslación


Гусеничный движитель с 2-мя ходовыми приводами

2 x 60 t [2 x 67 t]

2,0 m (2,4 m) Breite · width · largeur · larghezza · anchura · ширина



2 x 31 t



Winde 1/2



Winch 1/2

Treuil 1/2

Argano 1/2

Cabrestante 1/2

Лебедка 1/2



2,12 m Breite · width · largeur · larghezza · anchura · ширина

Transportplan


Transportation plan · Plan de transport · Piano di trasporto · Esquema de transporte · Транспортна

Drehbühne mit SA-Bock, Winde 4 · Superstructure with SA-frame, winch 4, width

Partie tournante avec chevalet SA, treuil 4, largeur · Ralla di rotazione con cavalletto SA, argano 4, larghezza

Superestructura con caballete SA, cabrestante 4, anchura · Поворотная платформа с SA-стойкой, лебедка 4, ширина

78 t



3,5 m Breite · width · largeur · larghezza · anchura · ширина


* + 0,9 t **Transportablage** · transport support · t pour le support de transport · ripiano per trasporto · de superficie de transporte · транспортная опора грузоподъемностью

Drehbühne ohne SA-Bock · Superstructure without SA-frame

Partie tournante sans chevalet SA · Ralla di rotazione senza cavalletto SA

Superestructura sin caballete SA · Поворотная платформа без SA-стойкой

46 t



3,5 m Breite · width · largeur · larghezza · anchura · ширина


* + 0,9 t **Transportablage** · transport support · t pour le support de transport · ripiano per trasporto · de superficie de transporte · транспортная опора грузоподъемностью

SA-Bock, Winde 4 inkl. Seil und Rollensatz · SA-frame, winch 4 incl. rope and pulley block

Chevalet SA, treuil 4 incl. câble et bloc de poulies · Cavalletto SA, argano 4. incl., fune e set pulegge

Caballete SA, cabrestante 4 incl. cable y juego de poleas · SA-стойка, лебедка 4, включая канат и канатный блок

33 t







3,1 m Breite · width · largeur · larghezza · anchura · ширина

* + 0,9 t **Transportablage** · transport support · t pour le support de transport · ripiano per trasporto · de superficie de transporte · транспортная опора грузоподъемностью

Standard Auslegersysteme

96 + 84

Standard boom system • Systèmes de flèche standards • Sistemi braccio standard
Sistema estándar de plumas • Стандартные, стреловые системы



Standard Auslegersysteme

96 + 84

Standard boom system • Systèmes de flèche standards • Sistemi braccio standard
Sistema estándar de plumas • Стандартные, стреловые системы

S Hauptausleger, schwer
Main boom, heavy
Flèche principale, lourde
Braccio principale, per carichi pesanti
Pluma principal, pesada
Основная стрела, тяжелая


D Derrickausleger
Derrick
Flèche derrick
Braccio Derrick
Pluma Derrick
Деррик-стрела

B/B2 Schwebeballast
Suspended ballast
Lest suspendu
Zavorra sospesa
Contrapeso flotante
Подвесной противовес

S Hauptausleger, schwer/leicht
Main boom, heavy/light
Flèche principale, lourde/légère
Braccio principale,
per carichi pesanti/leggeri
Pluma principal, pesada / ligera
Основная стрела, тяжелая/ле"кая

W Wippbare Gitterspitze, schwer
Luffing fly jib, heavy
Flèche, lourde
Falcone tralicciato a volata
variabile, per carichi pesanti
Pluma abatible, pesada
Качающийся решетчатый
удлинитель, тяжелый

P PowerBoom







S2799.01

Erweiterte Auslegersysteme

108 + 114

Extended boom system • Systèmes de flèche étendus • Sistemi braccio lunghi
Amplio sistema de plumas • Удлиненные стреловые системы



Erweiterte Auslegersysteme




108 + 114

Extended boom system • Systèmes de flèche étendus • Sistemi braccio lunghi
Amplio sistema de plumas • Удлиненные стреловые системы

S 9 t - 17 t


L 7 t - 9 t

S + L 16 t - 26 t




PowerBoom Auslegersysteme

PowerBoom system • Systèmes de flèche PowerBoom • Sistemi braccio con PowerBoom
Sistemas de plumas PowerBoom • Стреловые системы с мощной сдвоенной стрелой „P“




+



=

P

PowerBoom



PDW3B/BW

P 48 m - 120 m
W3 18 m - 96 m
D 36 m - 42 m

PDWV3B/BW

P 48 m - 120 m
W3 18 m - 24 m
D 36 m - 42 m


PDB/BW

P 48 m - 150 m
D 36 m - 42 m

S2801.01

PowerBoom Auslegersysteme







PowerBoom system • Systèmes de flèche PowerBoom • Sistemi braccio con PowerBoom
Sistemas de plumas PowerBoom • Стреловые системы с мощной сдвоенной стрелой „P“



S2802.01


Auslegersysteme – Windkraft

Boom system – Wind power • Systèmes de flèche – L'énergie éolienne • Sistemi braccio – L'energia eolica
Sistema de plumas – energía eólica • Стреловые системы – ветроэнергетики



Auslegersysteme – Windkraft

Boom system – Wind power • Systèmes de flèche – L'énergie éolienne • Sistemi braccio – L'energia eolica
Sistema de plumas – energía eólica • Стреловые системы – ветроэнергетики



S3414





	m	SL 18 – 114 m																
		18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m
6	0,3	650	650															
	1 2	650 650																
7	0,3	650	650	650	646													
	1 2	650 588																
8	0,3	650	650	650	648	636	632											
	1 2	637 600	625 577	605														
9	0,3	628	624	618	616	619	588	556										
	1 2	592 555	577 527	562 489	548	507												
10	0,3	570	568	568	567	548	519	492	467	445								
	1 2	539 509	526 484	515 460	488 421	454	423											
11	0,3	518	517	517	512	486	463	440	419	400	384	250						
	1 2	493 469	482 443	471 417	439 383	410 353	384	360										
12	0,3	475	473	475	458	437	416	397	380	363	350	334	322					
	1 2	450 414	441 392	425 375	398 351	373 325	351 301	330	311									
14	0,3	382	385	387	377	361	346	331	318	305	294	283	273	265	255	249	231	
	1 2	356 332	349 318	343 306	334 294	316 279	298 260	281 242	266 227	252	240	228						
16	0,3	308	311	314	314	307	295	283	272	262	253	243	236	229	221	216	209	199
	1 2	292 277	287 266	284 258	278 248	271 238	258 228	244 213	232 200	220 187	210 175	199	191	183				
18	0,3	256	260	263	263	261	255	245	236	227	221	212	206	200	194	190	183	179
	1 2		243 228	241 222	237 214	231 206	226 198	215 189	204 178	194 167	186 159	177 145	169 116	162 88,8				
20	0,3		222	225	225	224	222	216	208	200	194	187	181	177	171	168	162	159
	1 2		210 199	209 194	205 188	201 181	196 174	190 167	182 160	172 150	166 143	157 134	151 115	145 88,8				
22	0,3		192	195	195	194	193	191	185	178	173	166	161	157	152	150	145	142
	1 2		184 176	183 172	180 167	176 161	172 155	168 149	163 143	155 129	149 121	141 113	135 88,8	131				
24	0,3		172	172	171	170	167	165	159	155	149	144	141	137	135	130	127	
	1 2		163 155	160 150	157 144	153 139	149 133	146 128	139 123	134 117	127 110	122 104	118 88,8	118				
26	0,3		154	154	152	150	149	147	143	139	134	130	127	123	121	117	114	
	1 2		146 140	144 135	141 130	137 125	133 120	130 116	127 111	122 107	115 100	111 94,8	107 88,1	107				
28	0,3			138	137	135	133	131	129	126	121	117	115	111	110	105	103	
	1 2			130 123	127 119	124 114	120 109	117 105	114 101	111 97,9	105 91,4	100 86,5	97,1 82,7	97,1				
30	0,3			125	124	122	120	118	116	115	110	106	104	101	99,5	95,6	93,8	
	1 2			119 113	116 109	113 104	109 99,6	106 95,7	103 91,7	101 89,3	95,9 83,8	91,5 79,1	88,4 75,6	88,4				
32	0,3			114	113	111	108	107	105	104	100	96,7	94,5	91,5	90,6	86,8	85,3	
	1 2			109 104	106 100	103 95,6	99,4 91,3	96,7 87,6	93,7 83,8	92,4 81,6	87,9 77	83,7 72,5	80,8 69,3	80,8				
34	0,3				103	101	98,8	97,2	95,3	94,9	91,5	88,4	86,2	83,4	82,6	79,1	77,6	
	1 2				97,5 92,5	94,3 88,3	91,1 84	88,4 80,5	85,5 76,8	84,2 74,7	80,5 70,4	76,8 66,6	74 63,6	74				
36	0,3				94,6	92,7	90,4	88,8	86,8	86,3	83,7	80,8	78,9	76,1	75,5	72,1	70,7	
	1 2				90,1 85,9	87 81,8	83,8 77,6	81,1 74,3	78,2 70,6	77 68,4	73,8 64,3	70,4 61,2	68 58,4	68,9				
38	0,3				87,3	85,3	83	81,4	79,3	78,8	76,7	73,8	72,1	69,7	69	65,7	64,5	
	1 2				80,5 76	77,2 71,9	74,7 68,6	71,7 64,8	70,5 62,5	67,4 59	64,5 56,2	62,3 53,6	62,3					
40	0,3					78,8	76,5	74,8	72,7	72	70,2	67,8	66	63,6	63,3	60	58,8	
	1 2					74,7 70,9	71,5 66,9	68,9 63,5	65,8 59,8	64,5 57,7	61,4 54,3	59,3 51,7	57,2 49,2					
44	0,3						65,6	63,7	61,2	60,4	58,2	57	55,6	53,4	53,1	50	49,1	
	1 2						61,8 58,3	59,2 55,1	56,1 51,4	54,7 49,4	51,9 45,2	49,8 42,4	48,3 41,1	48,3				
48	0,3						56,8	52,3	51,5	49,2	47,9	46,9	44,7	44,5	41,6	40,8		
	1 2						51,3 48,1	48 42,9	46 41,1	43 38	40,8 35,9	40,2 34,7	40,2					
52	0,3							47,5	43,7	42,5	40,3	39,1	38,6	37,4	37,3	34,5	33,7	
	1 2							43,9	40,3 37,4	38,9 35,6	36,2 32,5	34,6 30,5	33,7 29,3					
56	0,3																	
	1 2																	
60	0,3																	
	1 2																	
64	0,3																	
	1 2																	
68	0,3																	
	1 2																	
72	0,3																	
	1 2																	
76	0,3																	
	1 2																	
80	0,3																	
	1 2																	

Hubhöhen

SL

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема







	S2 18 – 102 m															
 m	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	 m
6	650	650														6
7	650	650	650	650												7
8	650	650	650	648	639	647										8
9	628	624	616	612	614	584	553									9
10	570	568	565	562	543	514	488	462	441							10
11	518	517	514	508	482	458	436	415	396	379	321					11
12	475	473	474	454	432	411	393	375	359	344	328	316				12
14	382	385	385	373	356	341	327	313	301	289	277	266	256	245	238	14
16	308	311	312	311	302	289	278	267	257	247	236	229	220	211	205	16
18	256	260	260	260	258	250	241	231	223	214	205	198	191	183	178	18
20		222	222	221	220	218	211	202	195	188	180	174	168	160	156	20
22		192	193	192	190	189	187	179	173	166	159	154	148	141	138	22
24			170	169	167	165	164	159	154	148	141	137	131	125	122	24
26			151	150	148	146	145	142	138	132	126	122	117	111	109	26
28			135	134	132	131	129	127	125	119	113	109	105	99,5	97,1	28
30				121	119	117	116	113	113	108	102	98,4	94,2	88,9	86,8	30
32				110	108	106	105	102	101	97,8	92,5	88,7	84,8	79,7	77,7	32
34					98,6	96,4	94,8	92,5	91,5	88,9	83,8	80,4	76,4	71,5	69,7	34
36					90,2	88,1	86,4	84	82,9	80,8	75,9	72,7	69,1	64,1	62,5	36
38					82,8	80,7	78,9	76,6	75,4	73,3	68,9	65,7	62,3	57,7	56	38
40						74,2	72,4	69,9	68,4	65,9	62,6	59,5	56,2	51,6	50,3	40
44							61,4	58,7	57,1	54,8	51,8	48,8	45,7	41,3	40	44
48							52,4	49,8	47,7	45,6	41,6	39,8	36,8	32,5	31,3	48
52								41	39,3	37	34,4	32,3	29,4	25,1	23,9	52
56									33,4	30,8	28	25,9	23	18,8	17,7	56
60										25,1	22,2	20,3	17,5	13,3	12,2	60
64										20,2	17,3	15,3	12,7			64
68											13	10,9	8,5			68
72												7,1				72

Hubhöhen


S2

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема





S 42 – 108 m												
	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m
	D 36 m				D 42 m							
9	B	998	1000									
	BV											
	BW	1000	1000									
10	B	965	968	939								
	BV											
	BW	1000	1000	985								
11	B	946	926	901	869	813						
	BV											
	BW	1000	992	958	919	840						
12	B	905	886	865	837	792	721					
	BV											
	BW	980	957	928	895	836	750					
14	B	809	802	787	777	743	703	639	573	511		
	BV											
	BW	912	893	869	842	805	748	665	591	524		
16	B	708	710	703	696	693	664	624	565	510	458	409
	BV					754	716	664	592	524	467	414
	BW	835	833	812	795	764	724	659	592	526	468	415
18	B	619	633	624	623	642	621	595	561	504	453	406
	BV					710	680	645	593	525	469	416
	BW	760	759	754	738	725	692	654	594	527	469	417
20	B	542	564	563	559	585	576	559	535	497	449	403
	BV					668	644	616	584	527	470	417
	BW	687	687	681	676	687	660	628	584	527	469	418
22	B	479	501	510	506	532	526	519	506	481	441	396
	BV					627	611	588	562	525	471	418
	BW	609	624	619	614	643	628	601	571	527	466	417
24	B	426	444	462	463	486	482	475	471	459	433	390
	BV					571	573	560	539	512	471	417
	BW	542	569	566	563	591	589	576	552	520	466	416
26	B	382	399	416	423	447	442	439	434	428	413	382
	BV					536	524	526	516	494	468	414
	BW	486	519	519	518	558	546	541	530	504	464	414
28	B	344	359	376	387	413	410	405	403	397	389	368
	BV					509	496	484	485	474	453	410
	BW	437	469	481	478	528	518	504	499	484	459	412
30	B	308	330	340	353	383	380	377	373	371	365	350
	BV					483	473	461	449	447	436	404
	BW	392	426	443	445	495	490	479	467	459	445	409
32	B	279	299	312	323	356	354	351	349	345	342	332
	BV					459	450	440	431	418	412	394
	BW	356	388	405	414	464	460	454	445	433	424	399
34	B	256	272	289	299	333	330	327	326	323	319	313
	BV					435	428	420	412	402	389	376
	BW	323	354	372	387	435	431	428	422	414	404	388
36	B	235	253	267	275	310	310	306	305	303	300	295
	BV					410	406	401	394	385	375	360
	BW	295	325	343	358	409	406	401	399	394	386	375
38	B	213	233	246	255	290	291	288	286	284	283	278
	BV					386	383	379	377	369	360	348
	BW	270	298	317	331	385	382	379	376	374	368	359
40	B		213	226	235	272	273	271	270	268	266	263
	BV					365	362	359	357	352	346	335
	BW		272	293	307	364	361	358	356	353	350	343
44	B			191	201	237	240	240	239	239	237	234
	BV					328	325	322	321	318	315	309
	BW			255	268	324	324	321	320	317	315	311
48	B			166	176	206	210	210	213	214	213	209
	BV					290	294	292	290	288	286	281
	BW			217	233	285	291	290	288	287	285	281




		S 42 - 108 m											
		42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m
		D 36 m				D 42 m							
52	B				150	183	188	189	190	193	191	188	187
	BV					255	262	264	264	261	259	256	253
	BW				200	251	259	260	261	259	259	254	251
56	B					160	166	166	168	173	172	171	169
	BV					227	236	241	240	239	237	233	231
	BW					224	232	235	237	236	235	232	229
60	B						147	149	151	154	156	155	154
	BV						210	217	219	217	217	213	211
	BW						207	210	214	216	215	212	210
64	B						132	135	138	140	141	139	140
	BV						187	194	200	200	198	195	193
	BW						185	189	193	197	196	194	192
68	B							121	125	126	125	124	126
	BV							175	182	182	182	179	178
	BW							170	175	178	179	178	177
72	B								109	111	112	113	113
	BV								162	165	168	165	164
	BW								156	159	163	164	163
76	B									101	103	103	104
	BV									151	155	153	152
	BW									147	150	151	151
80	B										93,7	93,9	93,8
	BV										143	142	140
	BW										137	139	139
84	B										82,7	83	82,2
	BV										128	129	130
	BW										124	125	125
88	B											72,6	73,4
	BV											117	120
	BW											113	114
92	B												66,7
	BV												110
	BW												105

Hubhöhen


Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

SDB/SDBV/SDBW



SL2DB/SL2DBV/SL2DBW


SL2 42 - 156



m		SL2 42 – 156 m																			
		42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m	126 m	132 m	138 m	144 m	150 m	156 m
		D 36 m				D 42 m															
9	B	628	621																		
	BV	628	621																		
10	B	632	626	622	600																
	BV	632	624	622	601																
11	B	635	627	623	603	582															
	BV	636	629	624	604	585															
12	B	638	631	625	605	585	562	538													
	BV	640	631	625	606	588	566	540													
14	B	647	640	635	607	589	567	544	516	483	443										
	BV	647	640	635	615	595	571	548	520	485	444										
16	B	650	649	634	600	585	567	545	516	483	443	399	359	320							
	BV	650	649	634	623	602	579	554	525	486	444	401									
18	B	610	621	616	598	585	563	541	517	483	441	397	359	319	279	243	226				
	BV	650	650	648	631	606	585	560	531	486	444	401	364	322	280						
20	B	544	571	574	568	575	563	536	512	478	438	397	357	318	277	242	226	198	174	153	134
	BV	650	650	633	630	609	592	566	536	486	444	401	364	323	280	233	224	188	167	149	
22	B	476	507	519	516	541	531	522	504	476	434	391	355	318	275	241	226	197	172	152	133
	BV	608	622	614	617	603	601	574	542	486	444	401	364	324	281	233	223	187	167	149	123
24	B	422	451	468	473	495	492	483	477	466	432	388	352	312	272	241	224	196	171	151	132
	BV	542	578	578	573	577	580	567	542	486	444	401	358	324	281	234	223	186	166	148	122
26	B	378	402	420	432	458	452	448	441	434	416	380	350	307	267	238	222	194	170	149	131
	BV	487	522	532	528	548	533	531	520	486	441	401	354	323	280	234	222	185	165	147	121
28	B	342	365	384	392	424	420	414	411	405	395	366	342	301	264	235	220	192	169	148	129
	BV	438	473	492	488	521	507	492	489	477	432	401	352	319	277	235	221	184	165	147	120
30	B	310	335	350	360	393	391	386	381	378	373	354	330	290	259	232	218	190	167	146	128
	BV	394	431	452	456	495	483	470	456	450	421	401	349	315	273	235	220	184	164	146	120
32	B	282	307	320	332	367	364	361	357	353	350	337	319	286	253	227	215	187	165	143	126
	BV	358	393	415	426	471	461	449	437	424	408	396	346	310	268	235	218	183	164	146	119
34	B	259	281	295	305	343	341	337	335	331	328	321	307	279	249	223	210	185	163	141	124
	BV	326	358	382	397	446	439	429	419	407	395	382	343	305	264	235	217	181	164	145	119
36	B	237	258	272	280	317	320	316	314	311	309	304	295	269	241	220	205	182	160	139	123
	BV	295	328	350	368	421	416	409	401	392	381	368	340	299	259	232	215	181	164	143	119
38	B	216	238	251	259	296	301	298	295	292	291	287	282	262	230	214	202	180	158	138	122
	BV	268	300	323	342	398	394	389	384	376	367	356	334	291	252	227	214	180	163	141	119
40	B		217	232	240	296	293	289	284	282	275	265	244	205	251	226	214	180	162	141	120
	BV		274	302	318	376	373	369	365	361	353	344	323	284	244	221	212	180	162	139	119
44	B			197	206	374	372	368	364	361	358	350	335	283	245	221	211	180	161	139	120
	BV					243	247	251	249	247	245	242	240	235	210	193	191	170	150	132	117
48	B					334	336	333	329	327	324	318	303	274	234	210	205	179	156	134	119
	BV					329	334	331	328	326	323	319	313	272	233	210	204	179	156	134	119
52	B					212	221	224	223	223	221	218	216	214	200	182	179	163	143	126	112
	BV					296	303	302	299	296	294	291	283	264	224	201	199	176	149	127	116
56	B					291	298	300	297	295	293	290	285	262	224	201	198	176	150	128	116
	BV					189	196	198	201	202	200	198	195	194	191	173	170	156	136	119	109
60	B					260	270	274	272	270	268	265	262	252	215	193	193	172	144	121	111
	BV					257	265	270	270	268	266	264	260	250	215	193	193	171	144	122	112
64	B					166	172	175	182	181	180	180	177	175	166	160	149	130	112	104	
	BV					231	242	249	248	247	245	243	240	237	206	186	187	167	139	117	107
68	B					229	238	245	245	245	243	241	237	234	205	185	187	167	139	117	108
	BV					154	157	162	162	164	163	162	161	160	155	149	141	125	107	99,2	
72	B					216	224	226	226	225	222	220	219	198	178	182	162	134	112	104	
	BV					213	220	223	224	223	221	218	216	197	177	181	162	135	113	104	
76	B					139	143	146	148	149	149	148	147	147	142	139	131	120	103	95,6	
	BV					192	201	206	208	206	205	202	201	190	171	177	157	130	108	100	
80	B					191	198	204	206	204	203	200	199	189	170	176	157	130	109	101	
	BV																				
84	B																				
	BV																				
88	B																				
	BV																				
92	B																				
	BV																				
96	B																				
	BV																				
100	B																				
	BV																				
104	B																				
	BV																				
108	B																				
	BV																				
112	B																				
	BV																				
116	B																				
	BV																				
120	B																				
	BV																				
124	B																				
	BV																				
128	B																				
	BV																				
132	B																				
	BV																				
136	B																				
	BV																				
140	B																				
	BV																				
144	B																				
	BV																				
148	B																				
	BV																				
152	B																				
	BV																				
156	B					</															

SL2DB/SL2DBV/SL2DBW

SL2 42 – 156




		SL2 42 – 156 m																							
		42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m	126 m	132 m	138 m	144 m	150 m	156 m				
		D 36 m				D 42 m																			
84	B										92,6	93,2	94	94,1	95,9	94,8	88,5	89,6	88,9	81,1	77				
	BV										134	135	136	137	138	137	136	132	109	89,1	83,7				
	BW										132	133	133	136	136	136	134	130	109	89,1	84,3				
88	B											83,7	84,2	83,4	87,6	85,1	81	81,1	81,7	76,6	73,6				
	BV											122	125	127	128	128	126	124	106	86,1	80,9				
	BW											121	123	125	126	127	125	122	106	86,1	81,3				
92	B												74,4	74,8	78,3	76,5	75,5	74,4	74,4	71,5	69,7				
	BV												116	117	120	119	118	116	103	83,3	78,3				
	BW												113	116	117	118	117	115	103	83,5	78,8				
96	B														68,5	70,6	70,5	70,2	68,9	68,7	65,2				
	BV													109	111	112	110	109	100	80,6	75,9				
	BW													107	109	110	109	108	99,7	81	76,6				
100	B														64,7	64,8	64,9	63,8	63,8	62	60,8				
	BV														103	104	103	101	97,1	78,3	73,5				
	BW														101	102	102	100	96,9	78,8	74,3				
104	B															59,6	60	59,7	59,4	59	57,9	56,7			
	BV															95,7	96,9	95,9	93	93,6	76,2	71,5			
	BW															94	94,8	94,9	91,6	93,5	76,9	71,9			
108	B																55,5	55,3	55	54,9	53,8	52,9			
	BV																87	85,3	86,9	74,1	69,7				
	BW																86,6	85,7	83,6	86	74,9	69,8			
112	B																	50,7	50,3	50,8	49,3	49,3			
	BV																	79	79,2	80,2	72,6	67,8			
	BW																	77,4	77,7	78,6	73,1	67,8			
116	B																		45,7	45,6	45,6	45,6			
	BV																		73,7	74,5	70,8	66,4			
	BW																		72,6	72,7	71,4	66,2			
120	B																		41,7	42,4	42	41,8			
	BV																		68,4	69,3	66,7	65			
	BW																		67	67,4	67,2	64,7			
124	B																			38,7	38,8	38,4			
	BV																			64,4	60,7	62,7			
	BW																			62,8	60,9	62,3			
128	B																				35,5	35,4			
	BV																				54,9	59,3			
	BW																				55,2	58,6			
132	B																					32,4			
	BV																					55,6			
	BW																					55			


Hubhöhen

SL2DB/SL2DBV/SL2DBW

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



██████████





36 LR 11000

Hubhöhen

S2DB/S2DBW


Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема





		P 48 – 150 m																		
		48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114	120	126	132	138	144	150	
m	P	D 36 m				D 42 m														
		B	BW	B	BW	B	BW	B	BW	B	BW	B	BW	B	BW	B	BW	B	BW	B
9	B	989																		
9	BW	1000																		
10	B	961	937																	
10	BW	1000	993																	
11	B	918	897	874	792															
11	BW	985	960	932	806															
12	B	876	860	839	788	739														
12	BW	948	926	901	809	754														
14	B	793	780	775	751	725	694	672	618											
14	BW	881	863	841	802	754	733	706	661											
16	B	703	696	690	694	677	654	631	593	567	535	493								
16	BW	824	805	791	773	744	716	687	654	610	559	513								
18	B	625	617	614	638	624	609	593	560	541	518	479	452	414	377	341				
18	BW	752	747	732	727	704	680	654	629	601	558	512	468	426	386					
20	B	555	555	550	577	571	561	549	534	514	494	463	445	413	375	341	307			
20	BW	679	674	669	685	664	644	622	602	577	546	502	465	425	386	332	315	283	244	
22	B	493	502	498	522	519	515	506	495	483	472	442	427	403	370	338	305			
22	BW	617	611	607	638	629	612	592	574	554	529	488	449	414	384	327	315	281	249	
24	B	440	455	454	476	474	469	465	458	450	439	413	404	390	362	334	301			
24	BW	561	559	555	585	587	581	565	548	530	506	465	433	399	375	324	312	280	248	
26	B	394	411	416	438	433	432	425	422	418	407	389	379	366	349	329	298			
26	BW	509	512	510	551	541	543	537	524	506	483	442	416	384	365	321	311	277	245	
28	B	354	371	383	404	401	397	393	389	386	378	368	359	346	328	313	291			
28	BW	460	474	470	521	511	503	502	497	482	460	422	400	370	353	315	306	274	243	
30	B	324	335	350	373	371	368	363	361	357	349	343	336	327	313	298	278			
30	BW	422	438	436	487	482	474	467	466	457	437	404	384	356	340	309	300	271	240	
32	B	294	308	318	347	345	343	338	334	332	325	317	313	307	296	284	266			
32	BW	383	401	406	455	452	447	440	435	432	416	385	369	343	327	302	294	269	237	
34	B	266	284	289	323	321	319	315	312	309	305	298	291	286	278	269	255			
34	BW	349	367	379	426	422	419	415	410	407	397	369	354	330	315	294	286	266	235	
36	B	243	261	269	302	301	298	294	292	289	285	282	274	267	259	253	243			
36	BW	320	339	352	399	397	393	389	386	383	378	355	341	318	304	285	277	261	233	
38	B	224	240	250	282	282	279	275	273	271	268	265	260	254	244	237	230			
38	BW	293	312	326	376	373	370	365	363	361	357	340	328	308	294	276	267	254	230	
40	B	208	221	231	263	265	263	258	256	254	252	250	246	241	232	225	217			
40	BW	268	288	302	354	352	349	345	342	340	337	325	315	299	286	268	258	247	228	
44	B		187	197	231	235	233	229	227	225	222	221	219	215	209	204	197			
44	BW		244	263	314	316	313	309	305	303	300	296	288	278	269	254	243	233	221	
48	B		161	172	201	206	209	205	202	200	198	196	194	191	187	183	178			
48	BW		211	228	280	284	282	278	272	270	265	261	256	248	238	228	221	210		
52	B			146	178	180	188	185	181	180	177	176	174	171	166	164	160			
52	BW			196	247	254	254	252	240	242	244	226	236	232	226	221	214	208	199	
56	B				156	159	165	166	164	162	159	158	156	153	149	147	144			
56	BW				219	225	229	228	215	214	219	192	215	211	205	202	198	195	188	
60	B					143	147	150	147	145	144	142	140	137	134	132	129			
60	BW					200	207	207	195	191	195	165	196	192	187	184	180	179	175	
64	B					125	131	133	130	129	130	129	127	123	120	119	116			
64	BW					181	186	188	180	171	174	144	179	176	171	169	165	164	160	
68	B						113	116	116	117	118	118	115	112	108	107	105			
68	BW						165	169	167	157	155	128	165	161	156	154	151	150	147	
72	B							105	105	107	108	106	104	101	97,5	96,3	94,1			
72	BW							154	154	147	142	114	151	148	144	141	138	138	135	
76	B								94,4	97	96,5	93,4	94,1	91,9	88,1	86,9	84,6			
76	BW								140	139	131	104	139	136	132	130	124	126	123	
80	B									83,8	83,4	82,9	84,8	83,1	79,5	78,4	76,1			
80	BW									127	124	95,5	128	125	121	120	110	116	113	
84	B									73,1	74	76	76,2	75,5	71,6	70,4	68,6			
84	BW									115	116	88,8	118	115	112	110	96,6	107	104	
88	B										66,6	68,9	69	68,4	64,6	63,3	61,3			
88	BW										107	84	109	106	103	101	84	98,7	96,5	
92	B											62	62,8	62,1	57,9	57	54,7			
92	BW											81,3	98,9	97,9	94,6	93,4	73,5	90,6	88,9	
96	B												57,1	56,3	52,2	51	48,9			
96	BW												88	90,2	87,2	85,8	64,4	83,4	81,6	
100	B													51,1	46,6	45,7	43,3			
100	BW													82,9	80,1	79,3	55,8	76,6	75,1	
104	B													46,1	41,9	40,6	38,5			
104	BW													75,5	73,1	73,1	48,9	70	68,9	
108	B															37,5	36,2	33,8		
108	BW															68,6	67,2	64,7	62,6	
112	B																29,5			
112	BW																61,6	59,5	55,7	
116	B																	25,7		
116	BW																	33	54,7	48,9
120	B																	22,1		
120	BW																	29,4	50,2	42,8
124	B																			
124	BW																		45,6	37,4
128	B																			
128	BW																			32,7

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема





	S 24 m																									
	W1 18 m		W1 24 m		W1 30 m		W1 36 m		W1 42 m		W1 48 m		W1 54 m		W1 60 m		W1 66 m		W1 72 m		W1 78 m		W1 84 m			
	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax		
11	479,0	479,0																							11	
12	435,0	435,0	413,0	413,0																					12	
14	366,0	366,0	349,0	349,0	333,0	333,0																			14	
16	315,0	315,0	302,0	302,0	288,0	288,0	277,0	277,0	223,0	223,0															16	
18	277,0	277,0	265,0	265,0	254,0	254,0	244,0	244,0	235,0	235,0	228,0	228,0													18	
20	243,0	243,0	236,0	236,0	226,0	226,0	218,0	218,0	210,0	210,0	204,0	204,0	196,0	196,0											20	
22	211,0	211,0	212,0	212,0	203,0	203,0	196,0	196,0	189,0	189,0	184,0	184,0	177,0	177,0	172,0	172,0	165,0	165,0							22	
24	183,0 ^[11]	188,0	188,0	185,0	185,0	178,0	178,0	172,0	172,0	167,0	167,0	161,0	161,0	156,0	156,0	150,0	150,0	138,0	138,0						24	
26	160,0 ^[11]	168,0	168,0	167,0	167,0	163,0	163,0	157,0	157,0	153,0	153,0	147,0	147,0	143,0	143,0	138,0	138,0	134,0	134,0	113,0	113,0				26	
28	141,0 ^[9]	151,0	151,0	150,0	150,0	149,0	149,0	144,0	144,0	140,0	140,0	135,0	135,0	131,0	131,0	126,0	126,0	123,0	123,0	118,0	118,0	115,0	115,0		28	
30		125,0 ^[9]		133,0 ^[11]	137,0	137,0	136,0	136,0	133,0	133,0	129,0	129,0	124,0	124,0	121,0	121,0	116,0	116,0	113,0	113,0	109,0	109,0	106,0	106,0	30	
32		110,0 ^[7]		119,0 ^[11]	125,0	125,0	124,0	124,0	123,0	123,0	120,0	120,0	115,0	115,0	112,0	112,0	108,0	108,0	105,0	105,0	101,0	101,0	98,1	98,1	32	
34		97,8 ^[7]		106,0 ^[10]	114,0	114,0	114,0	114,0	113,0	113,0	112,0	112,0	107,0	107,0	104,0	104,0	99,9	99,9	97,4	97,4	93,3	93,3	90,9	90,9	34	
36				95,6 ^[10]		101,0 ^[11]	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0	104,0	99,6	99,6	97,1	97,1	92,9	92,9	90,6	90,6	86,6	86,6	84,5	84,5	36	
38				85,0 ^[8]		91,6 ^[11]	97,4	97,4	96,5	96,5	96,2	96,2	93,1	93,1	90,7	90,7	86,6	86,6	84,4	84,4	80,5	80,5	78,6	78,6	38	
40				76,5 ^[8]		82,5 ^[10]	90,4	90,4	89,6	89,6	89,3	89,3	87,2	87,2	84,9	84,9	80,9	80,9	78,8	78,8	75,0	75,0	73,1	73,1	40	
44								72,1 ^[10]	78,0	78,0	77,7	77,7	76,2	76,2	74,8	74,8	71,0	71,0	69,1	69,1	65,6	65,6	63,8	63,8	44	
48								59,5 ^[10]		64,1 ^[11]	68,2	68,2	65,9	65,9	65,3	65,3	62,7	62,7	60,9	60,9	57,5	57,5	55,8	55,8	48	
52								46,5 ^[8]		52,2 ^[10]	60,1	60,1	58,2	58,2	57,6	57,6	55,7	55,7	54,0	54,0	50,6	50,6	49,1	49,1	52	
56										41,7 ^[8]			48,1 ^[11]	51,9	51,9	51,1	51,1	49,2	49,2	48,0	48,0	44,7	44,7	43,3	43,3	56
60												38,7 ^[11]		40,9 ^[11]	44,0	44,0	42,2	42,2	41,5	41,5	39,6	39,6	38,1	38,1	60	
64												30,0 ^[9]		33,9 ^[11]	39,6	39,6	37,7	37,7	36,9	36,9	35,1	35,1	33,7	33,7	64	
68														26,0 ^[9]		30,7 ^[11]	33,8	33,8	32,9	32,9	31,1	31,1	29,7	29,7	68	
72														18,5 ^[7]		24,0 ^[11]		26,7 ^[11]	29,5	29,5	27,6	27,6	26,3	26,3	72	
76																17,5 ^[9]		21,1 ^[11]	26,6	26,6	24,6	24,6	23,2	23,2	76	
80																		14,3 ^[9]	18,2 ^[11]	20,8	20,8	20,0	20,0		80	
84																		8,2 ^[7]	13,3 ^[11]		15,0 ^[11]	17,6	17,6		84	
88																			7,5 ^[9]		10,5 ^[11]	15,7	15,7		88	
1) 12°	2) 17°	3) 22°	4) 27°	5) 32°	6) 37°	7) 42°	8) 47°	9) 52°	10) 57°	11) 62°																

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°



	S 30 m																								
	W1 18 m		W1 24 m		W1 30 m		W1 36 m		W1 42 m		W1 48 m		W1 54 m		W1 60 m		W1 66 m		W1 72 m		W1 78 m		W1 84 m		
	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	
11	452,0	452,0																							11
12	412,0	412,0																							12
14	348,0	348,0	333,0	333,0	318,0	318,0																			14
16	301,0	301,0	289,0	289,0	276,0	276,0	265,0	265,0																	16
18	265,0	265,0	255,0	255,0	244,0	244,0	234,0	234,0	226,0	226,0	219,0	219,0													18
20	237,0	237,0	227,0	227,0	217,0	217,0	210,0	210,0	202,0	202,0	196,0	196,0	189,0	189,0											20
22	211,0	211,0	205,0	205,0	196,0	196,0	189,0	189,0	182,0	182,0	177,0	177,0	170,0	170,0	166,0	166,0									22
24	184,0 ^[11]	187,0	187,0	178,0	178,0	172,0	172,0	166,0	166,0	161,0	161,0	155,0	155,0	151,0	151,0	146,0	146,0	115,0	115,0						24
26	159,0 ^[11]	168,0	168,0	163,0	163,0	157,0	157,0	152,0	152,0	147,0	147,0	142,0	142,0	138,0	138,0	134,0	134,0	129,0	129,0						26
28	139,0 ^[9]	151,0	151,0	150,0	150,0	144,0	144,0	139,0	139,0	136,0	136,0	130,0	130,0	127,0	127,0	123,0	123,0	119,0	119,0	115,0	115,0				28
30	125,0 ^[9]		134,0 ^[11]	136,0	136,0	134,0	134,0	129,0	129,0	125,0	125,0	120,0	120,0	117,0	117,0	113,0	113,0	110,0	110,0	106,0	106,0	102,0	102,0		30
32	111,0 ^[9]		119,0 ^[11]	125,0	125,0	124,0	124,0	119,0	119,0	116,0	116,0	111,0	111,0	108,0	108,0	105,0	105,0	101,0	101,0	98,1	98,1	94,7	94,7		32
34	96,9 ^[7]		106,0 ^[10]	114,0	114,0	114,0	114,0	111,0	111,0	108,0	108,0	103,0	103,0	101,0	101,0	97,4	97,4	94,1	94,1	91,1	91,1	87,7	87,7		34
36	87,1 ^[7]		95,4 ^[10]		102,0 ^[11]	105,0	105,0	104,0	104,0	101,0	101,0	96,3	96,3	93,8	93,8	90,7	90,7	87,4	87,4	84,6	84,6	81,5	81,5		36
38			85,7 ^[10]		91,3 ^[11]	97,1	97,1	96,2	96,2	94,3	94,3	90,0	90,0	87,6	87,6	84,6	84,6	81,5	81,5	78,6	78,6	75,7	75,7		38
40			75,6 ^[8]		81,5 ^[10]	90,1	90,1	89,4	89,4	88,5	88,5	84,3	84,3	82,0	82,0	79,0	79,0	76,0	76,0	73,4	73,4	70,5	70,5		40
44					66,6 ^[10]		72,4 ^[11]	77,7	77,7	77,4	77,4	74,4	74,4	72,3	72,3	69,4	69,4	66,6	66,6	64,2	64,2	61,4	61,4		44
48					52,4 ^[7]		58,7 ^[10]		63,7 ^[11]	67,7	67,7	65,3	65,3	64,1	64,1	61,3	61,3	58,7	58,7	56,3	56,3	53,7	53,7		48
52							46,3 ^[8]		51,6 ^[10]	59,5	59,5	57,7	57,7	57,1	57,1	54,5	54,5	51,9	51,9	49,6	49,6	47,1	47,1		52
56							35,1 ^[6]		41,5 ^[10]		46,8 ^[11]	51,3	50,6	50,6	48,6	48,6	46,1	46,1	43,8	43,8	41,4	41,4		56	
60									31,8 ^[8]		37,6 ^[11]		40,3 ^[11]	43,7	43,7	42,2	42,2	41,1	41,1	38,8	38,8	36,4	36,4		60
64											29,1 ^[6]		33,0 ^[11]	39,1	39,1	37,7	37,7	36,5	36,5	34,4	34,4	32,1	32,1		64
68											20,9 ^[7]		26,2 ^[11]		30,0 ^[11]	33,7	33,7	32,5	32,5	30,6	30,6	28,3	28,3		68
72													18,8 ^[9]		23,8 ^[11]		26,3 ^[11]	29,0	29,0	27,2	27,2	24,9	24,9		72
76													11,8 ^[7]		16,5 ^[9]		20,0 ^[11]	26,1	26,1	24,3	24,3	21,9	21,9		76
80																	14,7 ^[11]		17,5 ^[11]	20,8	20,8	19,2	19,2		80
84																	8,4 ^[9]		12,6 ^[11]		14,2 ^[11]	17,0	17,0		84
88																						15,3	15,3		88
92																							6,8 ^[11]		92
11 12°	21 17°	31 22°	41 27°	51 32°	61 37°	71 42°	81 47°	91 52°	101 57°	111 62°															



1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°



1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°



 m	S 48 m																								 m	
	W1 18 m		W1 24 m		W1 30 m		W1 36 m		W1 42 m		W1 48 m		W1 54 m		W1 60 m		W1 66 m		W1 72 m		W1 78 m		W1 84 m			
	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax		
12	351,0	351,0																							12	
14	302,0	302,0	289,0	289,0																					14	
16	264,0	264,0	253,0	253,0	242,0	242,0																			16	
18	234,0	234,0	225,0	225,0	215,0	215,0																			18	
20	210,0	210,0	202,0	202,0	193,0	193,0	186,0	186,0	180,0	180,0	173,0	173,0													20	
22	191,0	191,0	183,0	183,0	175,0	175,0	169,0	169,0	163,0	163,0	157,0	157,0	152,0	152,0											22	
24	168,0*	170,0 ¹¹⁾	167,0	167,0	159,0	159,0	154,0	154,0	148,0	148,0	143,0	143,0	139,0	139,0	135,0	135,0									24	
26		151,0 ¹¹⁾	153,0	153,0	146,0	146,0	141,0	141,0	136,0	136,0	131,0	131,0	127,0	127,0	124,0	124,0	119,0	119,0							26	
28		134,0 ¹¹⁾	142,0	142,0	135,0	135,0	130,0	130,0	125,0	125,0	121,0	121,0	117,0	117,0	114,0	114,0	109,0	109,0	107,0	107,0	94,8	94,8			28	
30		118,0 ¹¹⁾	127,0*	127,0	125,0	125,0	120,0	120,0	116,0	116,0	112,0	112,0	108,0	108,0	105,0	105,0	101,0	101,0	98,5	98,5	94,1	94,1	90,6	90,6	30	
32		105,0 ¹¹⁾		114,0 ¹¹⁾	116,0	116,0	112,0	112,0	108,0	108,0	104,0	104,0	100,0	100,0	97,8	97,8	93,3	93,3	91,2	91,2	87,0	87,0	83,6	83,6	32	
34		92,1 ⁹⁾		102,0 ¹¹⁾	109,0	109,0	104,0	104,0	100,0	100,0	96,5	96,5	93,1	93,1	90,9	90,9	86,6	86,6	84,6	84,6	80,6	80,6	77,4	77,4	34	
36		83,0 ⁹⁾		90,9 ¹¹⁾	97,9*	97,9	97,6	97,6	93,6	93,6	90,1	90,1	86,8	86,8	84,7	84,7	80,6	80,6	78,7	78,7	74,8	74,8	71,7	71,7	36	
38		73,9 ⁹⁾		81,2 ¹¹⁾		87,6 ¹¹⁾	91,8	91,8	87,7	87,7	84,3	84,3	81,1	81,1	79,1	79,1	75,1	75,1	73,4	73,4	69,6	69,6	66,7	66,7	38	
40		64,8 ⁹⁾		71,7 ¹⁰⁾		78,1 ¹¹⁾	86,7	86,7	82,4	82,4	79,0	79,0	75,9	75,9	74,0	74,0	70,1	70,1	68,5	68,5	64,9	64,9	62,0	62,0	40	
44				57,4 ¹⁰⁾		62,4 ¹¹⁾		68,9 ¹¹⁾	73,4	73,4	70,0	70,0	66,9	66,9	65,1	65,1	61,4	61,4	59,9	59,9	56,4	56,4	53,7	53,7	44	
48						48,9 ¹⁰⁾		55,1 ¹¹⁾	62,6*	62,6	62,5	62,5	59,4	59,4	57,7	57,7	54,1	54,1	52,7	52,7	49,3	49,3	46,8	46,8	48	
52						37,3 ¹⁰⁾		42,4 ¹⁰⁾		48,3 ¹¹⁾	56,7	56,7	53,1	53,1	51,4	51,4	47,9	47,9	46,5	46,5	43,2	43,2	40,7	40,7	52	
56						26,4 ⁸⁾		32,7 ¹⁰⁾		36,6 ¹⁰⁾		43,0 ¹¹⁾	47,9	47,9	46,0	46,0	42,5	42,5	41,1	41,1	37,9	37,9	35,5	35,5	56	
60								21,9 ⁸⁾		28,2 ¹⁰⁾		33,7 ¹¹⁾	40,7*	40,7	41,4	41,4	37,8	37,8	36,4	36,4	33,3	33,3	31,0	31,0	60	
64								14,7 ⁸⁾		19,9 ¹⁰⁾		25,3 ¹¹⁾		29,2 ¹¹⁾	37,7	37,7	33,9	33,9	32,4	32,4	29,2	29,2	26,9	26,9	64	
68												17,8 ¹¹⁾		21,6 ¹¹⁾		26,3 ¹¹⁾	30,5	30,5	28,8	28,8	25,7	25,7	23,4	23,4	68	
72														14,8 ¹¹⁾		19,4 ¹¹⁾	25,2*	25,2	25,7	25,7	22,5	22,5	20,3	20,3	72	
76														8,1 ¹¹⁾			15,4 ¹¹⁾	23,3	23,3	23,3	23,3	19,8	19,8	17,5	17,5	76
80																				11,5 ¹⁰⁾	17,5	17,5	15,0	15,0	80	
84																					13,3*	13,3	12,9	12,9	84	
88																							11,2	11,2	88	
1) 12°		2) 17°		3) 22°		4) 27°		5) 32°		6) 37°		7) 42°		8) 47°		9) 52°		10) 57°		11) 62°						

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°



 m	S 54 m																				 m
	W1 18 m		W1 24 m		W1 30 m		W1 36 m		W1 42 m		W1 48 m		W1 54 m		W1 60 m		W1 66 m		W1 72 m		
	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	
12	333,0	333,0																			12
14	287,0	287,0	276,0	276,0																	14
16	252,0	252,0	243,0	243,0	232,0	232,0															16
18	224,0	224,0	216,0	216,0	207,0	207,0	198,0	198,0													18
20	201,0	201,0	194,0	194,0	186,0	186,0	178,0	178,0	172,0	172,0											20
22	183,0	183,0	176,0	176,0	169,0	169,0	162,0	162,0	156,0	156,0	152,0	152,0	146,0	146,0							22
24	160,0*	164,0 ^[11]	161,0	161,0	154,0	154,0	148,0	148,0	142,0	142,0	138,0	138,0	133,0	133,0	129,0	129,0					24
26		145,0 ^[11]	148,0	148,0	141,0	141,0	135,0	135,0	131,0	131,0	127,0	127,0	122,0	122,0	119,0	119,0	114,0	114,0			26
28		129,0 ^[11]	137,0	137,0	130,0	130,0	125,0	125,0	120,0	120,0	117,0	117,0	112,0	112,0	109,0	109,0	105,0	105,0	102,0	102,0	28
30		113,0 ^[11]	122,0*	123,0 ^[11]	121,0	121,0	116,0	116,0	111,0	111,0	108,0	108,0	104,0	104,0	101,0	101,0	96,6	96,6	94,3	94,3	30
32		101,0 ^[11]		111,0 ^[11]	113,0	113,0	107,0	107,0	103,0	103,0	101,0	101,0	96,1	96,1	93,7	93,7	89,4	89,4	87,3	87,3	32
34		88,8 ^[11]		98,8 ^[11]	106,0	106,0	100,0	100,0	96,2	96,2	93,6	93,6	89,3	89,3	87,1	87,1	83,0	83,0	81,0	81,0	34
36		77,7 ^[9]		87,2 ^[11]	93,9*	94,0 ^[11]	93,7	93,7	89,9	89,9	87,4	87,4	83,1	83,1	81,2	81,2	77,1	77,1	75,4	75,4	36
38		69,6 ^[9]		78,2 ^[11]		84,9 ^[11]	88,1	88,1	84,2	84,2	81,8	81,8	77,7	77,7	75,8	75,8	71,9	71,9	70,2	70,2	38
40		61,5 ^[9]		68,1 ^[10]		75,8 ^[11]	83,2	83,2	79,1	79,1	76,7	76,7	72,7	72,7	70,9	70,9	67,1	67,1	65,5	65,5	40
44				54,4 ^[10]		59,9 ^[11]		66,1 ^[11]	70,4	70,4	67,9	67,9	64,0	64,0	62,3	62,3	58,7	58,7	57,2	57,2	44
48				41,4 ^[10]		45,9 ^[10]		52,0 ^[11]	59,2*	59,2	60,7	60,7	56,7	56,7	55,1	55,1	51,6	51,6	50,2	50,2	48
52						35,9 ^[10]		38,9 ^[10]		46,0 ^[11]	54,8	54,8	50,6	50,6	49,0	49,0	45,5	45,5	44,2	44,2	52
56						23,3 ^[8]		29,8 ^[10]		35,6 ^[11]		41,6 ^[11]	45,6	45,6	43,8	43,8	40,3	40,3	39,0	39,0	56
60						15,6 ^[8]		20,8 ^[10]		25,4 ^[10]		32,0 ^[11]	38,0*	38,0	39,3	39,3	35,8	35,8	34,5	34,5	60
64										17,5 ^[10]		23,5 ^[11]		27,0 ^[11]	35,7	35,7	31,9	31,9	30,5	30,5	64
68												16,2 ^[11]		19,5 ^[11]		24,5 ^[11]	28,7	28,7	27,0	27,0	68
72												9,0 ^[11]				17,4 ^[11]	23,0*	23,0	24,1	24,1	72
76																	11,7 ^[10]	21,6	21,6	21,6	76
80																			11,6 ^[11]		80
1) 12°	2) 17°	3) 22°	4) 27°	5) 32°	6) 37°	7) 42°	8) 47°	9) 52°	10) 57°	11) 62°											

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°




 m	S 60 m														 m
	W1 18 m		W1 24 m		W1 30 m		W1 36 m		W1 42 m		W1 48 m		W1 54 m		
	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	87/85°	WVmax	
14	274,0	274,0													14
16	241,0	241,0	231,0	231,0	221,0	221,0									16
18	215,0	215,0	206,0	206,0	197,0	197,0	190,0	190,0							18
20	193,0	193,0	186,0	186,0	178,0	178,0	172,0	172,0	165,0	165,0					20
22	176,0	176,0	169,0	169,0	161,0	161,0	156,0	156,0	149,0	149,0	145,0	145,0			22
24	162,0	162,0	154,0	154,0	147,0	147,0	142,0	142,0	136,0	136,0	133,0	133,0	128,0	128,0	24
26	141,0*	141,0	142,0	142,0	135,0	135,0	131,0	131,0	125,0	125,0	122,0	122,0	118,0	118,0	26
28		125,0 ⁽¹¹⁾	132,0	132,0	125,0	125,0	121,0	121,0	115,0	115,0	112,0	112,0	108,0	108,0	28
30		110,0 ⁽¹¹⁾	123,0	123,0	116,0	116,0	112,0	112,0	107,0	107,0	104,0	104,0	100,0	100,0	30
32		96,3 ⁽¹¹⁾	108,0*	108,0	108,0	108,0	104,0	104,0	99,0	99,0	96,4	96,4	93,0	93,0	32
34		85,5 ⁽¹¹⁾		95,1 ⁽¹¹⁾	101,0	101,0	96,9	96,9	92,2	92,2	89,7	89,7	86,5	86,5	34
36				83,9 ⁽¹¹⁾	95,7	95,7	90,7	90,7	86,1	86,1	83,7	83,7	80,6	80,6	36
38				74,3 ⁽¹¹⁾	84,3*	84,3	85,2	85,2	80,6	80,6	78,3	78,3	75,3	75,3	38
40				66,0 ⁽¹¹⁾		72,8 ⁽¹¹⁾	80,4	80,4	75,7	75,7	73,4	73,4	70,5	70,5	40
44				50,5 ⁽¹⁰⁾		56,7 ⁽¹¹⁾	67,4*	67,4	67,2	67,2	64,9	64,9	62,1	62,1	44
48				38,7 ⁽¹⁰⁾		42,2 ⁽¹⁰⁾		49,9 ⁽¹¹⁾	61,1	61,1	57,9	57,9	55,1	55,1	48
52						32,3 ⁽¹⁰⁾		38,5 ⁽¹¹⁾		43,6 ⁽¹¹⁾	52,2	52,2	49,1	49,1	52
56						22,3 ⁽¹⁰⁾		27,6 ⁽¹⁰⁾		33,1 ⁽¹¹⁾	43,6*	43,6	44,1	44,1	56
60								19,1 ⁽¹⁰⁾		14,6 ⁽⁵⁾		29,6 ⁽¹¹⁾	40,4	40,4	60
64												21,4 ⁽¹¹⁾		25,9 ⁽¹¹⁾	64
68														18,2 ⁽¹¹⁾	68
1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°															

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

Hubhöhen


SW1

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



SDWB/SDWBV/SDWBW


S 42



	m	S 42 m																	
		W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
12	B	650,0*	650,0*																
	BV BW																		
14	B	650,0	650,0	616,0*	616,0*														
	BV BW	650,0	650,0																
16	B	620,0	625,0 ⁽²⁾	613,0	613,0	564,0*	574,0 ⁽¹⁾	503,0*	503,0*										
	BV BW	620,0	650,0 ⁽¹⁾	618,0	618,0														
18	B	506,0	585,0 ⁽¹⁾	535,0	565,0 ⁽¹⁾	567,0	567,0	492,0*	502,0 ⁽¹⁾	440,0*	440,0*								
	BV BW	507,0	650,0 ⁽¹⁾	535,0	599,0 ⁽¹⁾	573,0	573,0												
20	B	425,0	537,0 ⁽¹⁾	447,0	522,0 ⁽¹⁾	536,0	536,0	496,0	496,0	443,0	443,0	387,0*	387,0*	346,0*	346,0*				
	BV BW	426,0	628,0 ⁽¹⁾	448,0	579,0 ⁽¹⁾	543,0	548,0 ⁽¹⁾	502,0	504,0 ⁽¹⁾	448,0	448,0								
22	B	365,0	485,0 ⁽³⁾	383,0	477,0 ⁽¹⁾	495,0	495,0	479,0	479,0	436,0	436,0	391,0	391,0	341,0*	344,0 ⁽¹⁾	305,0*	305,0*		
	BV BW	366,0	589,0 ⁽¹⁾	384,0	553,0 ⁽¹⁾	504,0	526,0 ⁽¹⁾	492,0	499,0 ⁽¹⁾	441,0	441,0	395,0	395,0						
24	B	283,0	436,0 ⁽³⁾	334,0	433,0 ⁽²⁾	455,0	455,0	445,0	445,0	424,0	424,0	385,0	385,0	344,0	344,0	302,0*	305,0 ⁽¹⁾	269,0*	269,0*
	BV BW	285,0	550,0 ⁽¹⁾	334,0	519,0 ⁽¹⁾	464,0	504,0 ⁽²⁾	468,0	494,0 ⁽¹⁾	431,0	431,0	390,0	392,0 ⁽¹⁾	348,0	348,0				
26	B		392,0 ⁽⁴⁾	302,0	392,0 ⁽²⁾	412,0	418,0 ⁽⁴⁾	409,0	411,0 ⁽³⁾	401,0	401,0	377,0	377,0	340,0	340,0	305,0	305,0	266,0*	268,0 ⁽¹⁾
	BV BW		511,0 ⁽¹⁾	302,0	485,0 ⁽¹⁾	416,0	483,0 ⁽²⁾	416,0	484,0 ⁽¹⁾	410,0	423,0 ⁽¹⁾	382,0	390,0 ⁽¹⁾	344,0	345,0 ⁽¹⁾	308,0	308,0		
28	B		358,0 ⁽²⁾	270,0	357,0 ⁽³⁾	372,0	380,0 ⁽⁴⁾	371,0	376,0 ⁽³⁾	369,0	371,0 ⁽³⁾	363,0	363,0	334,0	334,0	300,0	300,0	267,0	267,0
	BV BW		471,0 ⁽¹⁾	269,0	454,0 ⁽¹⁾	372,0	456,0 ⁽²⁾	374,0	455,0 ⁽¹⁾	372,0	413,0 ⁽¹⁾	365,0	388,0 ⁽¹⁾	338,0	343,0 ⁽¹⁾	305,0	306,0 ⁽¹⁾	270,0	270,0
30	B		332,0 ⁽⁶⁾	227,0	326,0 ⁽²⁾	335,0	349,0 ⁽⁵⁾	336,0	346,0 ⁽⁴⁾	336,0	344,0 ⁽³⁾	338,0	338,0	324,0	324,0	295,0	295,0	263,0	263,0
	BV BW		432,0 ⁽¹⁾	229,0	425,0 ⁽¹⁾	336,0	429,0 ⁽²⁾	337,0	428,0 ⁽²⁾	336,0	396,0 ⁽¹⁾	338,0	386,0 ⁽¹⁾	326,0	340,0 ⁽¹⁾	299,0	303,0 ⁽¹⁾	267,0	268,0 ⁽¹⁾
32	B		308,0 ⁽⁶⁾		304,0 ⁽⁴⁾	300,0	320,0 ⁽⁶⁾	307,0	318,0 ⁽⁴⁾	306,0	317,0 ⁽³⁾	307,0	315,0 ⁽³⁾	307,0	307,0	288,0	288,0	259,0	259,0
	BV BW		397,0 ⁽²⁾		396,0 ⁽¹⁾	303,0	403,0 ⁽²⁾	307,0	401,0 ⁽²⁾	306,0	378,0 ⁽¹⁾	308,0	370,0 ⁽¹⁾	307,0	338,0 ⁽¹⁾	291,0	301,0 ⁽¹⁾	263,0	265,0 ⁽¹⁾
34	B		284,0 ⁽⁸⁾		284,0 ⁽⁴⁾	254,0	297,0 ⁽⁷⁾	284,0	297,0 ⁽⁵⁾	280,0	294,0 ⁽⁴⁾	281,0	294,0 ⁽³⁾	281,0	286,0 ⁽³⁾	278,0	278,0	255,0	255,0
	BV BW		361,0 ⁽³⁾		366,0 ⁽¹⁾	257,0	378,0 ⁽²⁾	283,0	374,0 ⁽²⁾	281,0	360,0 ⁽¹⁾	282,0	354,0 ⁽¹⁾	282,0	328,0 ⁽¹⁾	279,0	298,0 ⁽¹⁾	258,0	263,0 ⁽¹⁾
36	B		262,0 ⁽⁸⁾		265,0 ⁽⁴⁾	206,0	279,0 ⁽⁸⁾	264,0	276,0 ⁽⁵⁾	258,0	275,0 ⁽⁴⁾	260,0	272,0 ⁽³⁾	259,0	270,0 ⁽³⁾	259,0	261,0 ⁽³⁾	249,0	249,0
	BV BW		332,0 ⁽⁵⁾		337,0 ⁽¹⁾	208,0	354,0 ⁽³⁾	264,0	351,0 ⁽²⁾	259,0	342,0 ⁽¹⁾	260,0	338,0 ⁽¹⁾	260,0	317,0 ⁽¹⁾	259,0	290,0 ⁽¹⁾	251,0	254,0 ⁽¹⁾
38	B		240,0 ⁽⁹⁾		247,0 ⁽⁵⁾		261,0 ⁽⁸⁾	244,0	259,0 ⁽⁶⁾	239,0	256,0 ⁽⁴⁾	240,0	254,0 ⁽⁴⁾	239,0	253,0 ⁽³⁾	239,0	247,0 ⁽³⁾	237,0	237,0
	BV BW		299,0 ⁽⁹⁾		309,0 ⁽³⁾		332,0 ⁽³⁾	244,0	331,0 ⁽²⁾	240,0	324,0 ⁽¹⁾	241,0	321,0 ⁽¹⁾	240,0	306,0 ⁽¹⁾	240,0	281,0 ⁽¹⁾	238,0	248,0 ⁽¹⁾
40	B				230,0 ⁽⁵⁾		242,0 ⁽⁹⁾	218,0	243,0 ⁽⁷⁾	223,0	242,0 ⁽⁵⁾	223,0	240,0 ⁽⁴⁾	223,0	236,0 ⁽³⁾	222,0	234,0 ⁽³⁾	220,0	226,0 ⁽³⁾
	BV BW				288,0 ⁽⁴⁾		311,0 ⁽⁴⁾	219,0	311,0 ⁽³⁾	223,0	306,0 ⁽³⁾	223,0	305,0 ⁽¹⁾	223,0	295,0 ⁽¹⁾	223,0	272,0 ⁽¹⁾	221,0	240,0 ⁽³⁾
44	B				198,0 ⁽¹⁰⁾		211,0 ⁽¹⁰⁾		220,0 ⁽⁹⁾	197,0	216,0 ⁽⁶⁾	199,0	213,0 ⁽⁵⁾	194,0	210,0 ⁽⁴⁾	194,0	207,0 ⁽³⁾	192,0	206,0 ⁽³⁾
	BV BW				234,0 ⁽¹⁰⁾		273,0 ⁽⁵⁾		275,0 ⁽³⁾	198,0	273,0 ⁽²⁾	199,0	272,0 ⁽¹⁾	194,0	272,0 ⁽¹⁾	195,0	253,0 ⁽¹⁾	193,0	225,0 ⁽²⁾
48	B						184,0 ⁽⁸⁾		191,0 ⁽¹⁰⁾	154,0	194,0 ⁽⁹⁾	175,0	192,0 ⁽⁶⁾	171,0	190,0 ⁽⁵⁾	171,0	190,0 ⁽⁴⁾	170,0	188,0 ⁽¹⁾
	BV BW						241,0 ⁽⁷⁾		242,0 ⁽⁴⁾	156,0	241,0 ⁽²⁾	175,0	240,0 ⁽²⁾	171,0	250,0 ⁽¹⁾	171,0	235,0 ⁽¹⁾	169,0	207,0 ⁽²⁾
52	B						160,0 ⁽⁸⁾		168,0 ⁽¹⁰⁾		172,0 ⁽¹⁰⁾	154,0	173,0 ⁽⁸⁾	155,0	169,0 ⁽⁶⁾	154,0	169,0 ⁽⁴⁾	150,0	172,0 ⁽¹⁾
	BV BW						215,0 ⁽⁸⁾		218,0 ⁽⁵⁾		214,0 ⁽⁴⁾	154,0	214,0 ⁽²⁾	156,0	227,0 ⁽¹⁾	154,0	216,0 ⁽¹⁾	150,0	191,0 ⁽²⁾
56	B						137,0 ⁽⁸⁾		148,0 ⁽¹⁰⁾		152,0 ⁽¹⁰⁾		156,0 ⁽⁹⁾	139,0	153,0 ⁽⁷⁾	139,0	152,0 ⁽⁵⁾	135,0	157,0 ⁽¹⁾
	BV BW						187,0 ⁽⁸⁾		197,0 ⁽⁸⁾		196,0 ⁽⁵⁾		195,0 ⁽³⁾	139,0	205,0 ⁽¹⁾	139,0	198,0 ⁽¹⁾	135,0	179,0 ⁽²⁾
60	B								125,0 ⁽⁸⁾		138,0 ⁽¹⁰⁾		143,0 ⁽¹⁰⁾	112,0	141,0 ⁽⁷⁾	125,0	139,0 ⁽⁶⁾	124,0	141,0 ⁽¹⁾
	BV BW								173,0 ⁽⁸⁾		180,0 ⁽⁶⁾		179,0 ⁽⁴⁾	112,0	182,0 ⁽¹⁾	125,0	179,0 ⁽¹⁾	124,0	167,0 ⁽²⁾
64	B										119,0 ⁽⁸⁾		129,0 ⁽¹¹⁾		127,0 ⁽⁷⁾	108,0	128,0 ⁽⁶⁾	111,0	125,0 ⁽¹⁾
	BV BW										161,0 ⁽⁸⁾		162,0 ⁽⁵⁾		161,0 ⁽⁴⁾	108,0	161,0 ⁽¹⁾	112,0	156,0 ⁽²⁾
68	B										103,0 ⁽⁸⁾		112,0 ⁽¹¹⁾		117,0 ⁽¹¹⁾		117,0 ⁽⁹⁾	101,0	114,0 ⁽⁷⁾
	BV BW										143,0 ⁽⁸⁾		149,0 ⁽⁸⁾		146,0 ⁽⁴⁾		146,0 ⁽³⁾	101,0	144,0 ⁽²⁾
72	B												97,8 ⁽⁹⁾		106,0 ⁽¹¹⁾		109,0 ⁽¹⁰⁾	78,2	107,0 ⁽⁸⁾
	BV BW												133,0 ⁽⁹⁾		133,0 ⁽⁵⁾		133,0 ⁽³⁾	78,0	132,0 ⁽²⁾
76	B												83,2 ⁽⁷⁾		91,9 ⁽⁹⁾		100,0 ⁽¹¹⁾		99,8 ⁽⁹⁾
	BV BW												117,0 ⁽⁵⁾		122,0 ⁽⁹⁾		122,0 ⁽⁴⁾		120,0 ⁽³⁾
80	B												69,0 ⁽⁹⁾		77,9 ⁽⁹⁾		90,3 ⁽¹¹⁾		90,6 ⁽¹¹⁾
	BV BW												103,0 ⁽⁷⁾		111,0 ⁽⁹⁾		112,0 ⁽⁶⁾		111,0 ⁽⁴⁾
88	B																62,8 ⁽⁷⁾		70,1 ⁽⁹⁾
	BV BW																94,4 ⁽⁷⁾		95,8 ⁽⁵⁾
96	B																		53,2 ⁽⁷⁾
	BV BW																		76,6 ⁽⁶⁾

SDWB/SDWBV/SDWBW

S 42




		S 42 m															
	m	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
26	B	238,0*	238,0*	212,0*	212,0*												
	BV																
	BW																
28	B	234,0*	237,0 ⁽¹⁾	209,0*	209,0*	185,0*	185,0*										
	BV																
	BW																
30	B	235,0	235,0	208,0	208,0	183,0*	184,0 ⁽¹⁾	162,0*	162,0*								
	BV																
	BW																
32	B	238,0	238,0	211,0	211,0												
	BV	232,0	232,0	206,0	206,0	183,0	183,0	160,0*	161,0 ⁽¹⁾	143,0*	143,0*	126,0*	126,0*				
	BW																
34	B	235,0	235,0	208,0	208,0	184,0	184,0										
	BV	229,0	229,0	204,0	204,0	181,0	181,0	159,0	159,0	142,0*	142,0*	125,0*	125,0*	108,0*	108,0*		
	BW																
36	B	232,0	232,0	206,0	206,0	182,0	182,0	161,0	161,0								
	BV	226,0	226,0	201,0	201,0	179,0	179,0	157,0	157,0	141,0	141,0	124,0*	124,0*	107,0*	107,0*	95,9*	95,9*
	BW																
38	B	229,0	229,0	203,0	203,0	181,0	181,0	158,0	158,0	142,0	142,0						
	BV	222,0	222,0	199,0	199,0	177,0	177,0	155,0	155,0	139,0	139,0	123,0	123,0	105,0*	106,0 ⁽¹⁾	94,3*	94,8 ⁽¹⁾
	BW																
40	B	225,0	227,0 ⁽¹⁾	201,0	201,0	179,0	179,0	156,0	156,0	141,0	141,0	124,0	124,0				
	BV	215,0	215,0	196,0	196,0	175,0	175,0	153,0	153,0	138,0	138,0	122,0	122,0	105,0	105,0	94,4	94,4
	BW																
44	B	218,0	223,0 ⁽¹⁾	199,0	199,0	177,0	177,0	154,0	154,0	139,0	139,0	123,0	123,0	105,0	105,0	94,9	94,9
	BV	191,0	199,0 ⁽²⁾	185,0	186,0 ⁽²⁾	170,0	170,0	148,0	149,0 ⁽²⁾	135,0	135,0	120,0	120,0	102,0	102,0	91,5	91,5
	BW																
48	B	192,0	214,0 ⁽²⁾	187,0	194,0 ⁽²⁾	172,0	173,0 ⁽²⁾	150,0	151,0 ⁽²⁾	136,0	136,0	120,0	120,0	103,0	103,0	91,9	91,9
	BV	169,0	182,0 ⁽³⁾	168,0	177,0 ⁽²⁾	162,0	166,0 ⁽²⁾	144,0	147,0 ⁽²⁾	132,0	133,0 ⁽²⁾	117,0	117,0	99,0	99,0	89,1	89,1
	BW																
52	B	169,0	200,0 ⁽²⁾	169,0	189,0 ⁽²⁾	163,0	170,0 ⁽²⁾	146,0	148,0 ⁽²⁾	134,0	134,0	118,0	118,0	99,6	99,6	89,5	89,5
	BV	150,0	165,0 ⁽³⁾	149,0	161,0 ⁽³⁾	147,0	156,0 ⁽²⁾	139,0	144,0 ⁽²⁾	128,0	130,0 ⁽²⁾	113,0	115,0 ⁽²⁾	96,3	96,6 ⁽²⁾	86,9	87,0 ⁽²⁾
	BW																
56	B	150,0	184,0 ⁽²⁾	149,0	176,0 ⁽²⁾	148,0	164,0 ⁽²⁾	140,0	146,0 ⁽²⁾	130,0	132,0 ⁽²⁾	114,0	116,0 ⁽²⁾	96,8	97,4 ⁽²⁾	87,4	87,4
	BV	134,0	150,0 ⁽¹⁾	133,0	147,0 ⁽³⁾	132,0	144,0 ⁽³⁾	130,0	135,0 ⁽²⁾	123,0	128,0 ⁽²⁾	109,0	112,0 ⁽²⁾	93,2	94,4 ⁽²⁾	84,8	85,5 ⁽²⁾
	BW																
60	B	134,0	171,0 ⁽²⁾	133,0	163,0 ⁽²⁾	132,0	154,0 ⁽²⁾	131,0	141,0 ⁽²⁾	124,0	130,0 ⁽²⁾	110,0	114,0 ⁽²⁾	93,8	95,4 ⁽²⁾	85,3	86,1 ⁽²⁾
	BV	121,0	137,0 ⁽¹⁾	120,0	133,0 ⁽⁴⁾	119,0	132,0 ⁽³⁾	119,0	130,0 ⁽³⁾	115,0	121,0 ⁽³⁾	105,0	109,0 ⁽²⁾	89,8	92,2 ⁽²⁾	82,3	84,0 ⁽²⁾
	BW																
64	B	121,0	160,0 ⁽²⁾	120,0	153,0 ⁽²⁾	118,0	145,0 ⁽²⁾	118,0	136,0 ⁽²⁾	115,0	125,0 ⁽²⁾	106,0	111,0 ⁽²⁾	90,5	93,4 ⁽²⁾	82,9	84,6 ⁽²⁾
	BV	111,0	124,0 ⁽¹⁾	108,0	121,0 ⁽⁴⁾	107,0	119,0 ⁽⁴⁾	107,0	119,0 ⁽³⁾	105,0	115,0 ⁽³⁾	100,0	106,0 ⁽³⁾	87,1	89,8 ⁽²⁾	79,7	82,4 ⁽²⁾
	BW																
68	B	112,0	150,0 ⁽²⁾	108,0	143,0 ⁽²⁾	107,0	136,0 ⁽²⁾	107,0	130,0 ⁽²⁾	105,0	120,0 ⁽²⁾	101,0	108,0 ⁽²⁾	87,8	91,2 ⁽²⁾	80,3	83,1 ⁽²⁾
	BV	101,0	113,0 ⁽³⁾	101,0	111,0 ⁽⁵⁾	97,4	111,0 ⁽⁴⁾	96,7	108,0 ⁽³⁾	95,3	107,0 ⁽³⁾	93,3	102,0 ⁽³⁾	84,5	87,5 ⁽³⁾	76,8	80,2 ⁽²⁾
	BW																
72	B	102,0	139,0 ⁽³⁾	101,0	134,0 ⁽²⁾	97,3	128,0 ⁽²⁾	96,6	123,0 ⁽³⁾	95,3	114,0 ⁽²⁾	94,1	104,0 ⁽²⁾	85,1	89,0 ⁽²⁾	77,4	81,1 ⁽²⁾
	BV	92,0	106,0 ⁽⁴⁾	91,6	104,0 ⁽⁵⁾	90,1	102,0 ⁽⁴⁾	87,7	99,7 ⁽⁴⁾	86,2	98,1 ⁽³⁾	86,0	94,3 ⁽²⁾	82,1	84,9 ⁽²⁾	73,6	78,6 ⁽³⁾
	BW																
76	B	92,0	129,0 ⁽³⁾	91,8	124,0 ⁽²⁾	90,1	119,0 ⁽²⁾	87,7	115,0 ⁽³⁾	86,3	108,0 ⁽²⁾	86,2	99,8 ⁽²⁾	82,0	86,7 ⁽²⁾	74,4	79,3 ⁽³⁾
	BV	79,7	98,9 ⁽⁷⁾	82,7	95,8 ⁽⁴⁾	82,3	93,3 ⁽⁴⁾	80,2	92,1 ⁽⁴⁾	78,6	90,4 ⁽³⁾	78,6	87,1 ⁽²⁾	77,2	81,8 ⁽⁴⁾	70,1	75,7 ⁽²⁾
	BW																
80	B	79,7	120,0 ⁽²⁾	83,2	115,0 ⁽²⁾	82,6	111,0 ⁽²⁾	80,3	108,0 ⁽²⁾	78,9	102,0 ⁽²⁾	78,3	95,0 ⁽²⁾	77,0	83,8 ⁽³⁾	70,8	77,1 ⁽³⁾
	BV		89,6 ⁽⁷⁾	75,6	88,1 ⁽⁶⁾	75,4	84,8 ⁽⁴⁾	74,9	84,9 ⁽⁴⁾	71,3	83,2 ⁽³⁾	72,1	81,0 ⁽⁴⁾	70,2	77,8 ⁽⁴⁾	65,9	72,9 ⁽⁴⁾
	BW																
88	B		110,0 ⁽²⁾	75,7	107,0 ⁽²⁾	75,5	103,0 ⁽²⁾	75,3	100,0 ⁽²⁾	72,2	95,1 ⁽²⁾	70,7	90,1 ⁽²⁾	70,3	81,6 ⁽³⁾	66,3	74,9 ⁽³⁾
	BV		75,1 ⁽¹¹⁾		75,9 ⁽⁹⁾	59,5	73,5 ⁽⁷⁾	62,3	72,5 ⁽⁶⁾	61,4	71,6 ⁽⁵⁾	60,5	70,1 ⁽⁴⁾	57,9	68,6 ⁽⁴⁾	56,3	65,1 ⁽³⁾
	BW																
96	B		93,8 ⁽⁵⁾		91,4 ⁽²⁾	59,3	89,0 ⁽²⁾	62,4	87,4 ⁽²⁾	61,5	82,9 ⁽²⁾	60,1	80,5 ⁽²⁾	58,3	74,2 ⁽²⁾	56,2	68,9 ⁽³⁾
	BV		59,2 ⁽⁹⁾		63,7 ⁽¹¹⁾		63,5 ⁽⁸⁾	42,1	62,3 ⁽⁶⁾	51,9	61,6 ⁽⁵⁾	51,8	60,4 ⁽⁵⁾	50,4	59,1 ⁽⁴⁾	47,2	56,7 ⁽⁴⁾
	BW																
104	B		79,8 ⁽⁷⁾		78,2 ⁽⁴⁾		77,4 ⁽⁸⁾	41,9	76,0 ⁽²⁾	51,9	73,9 ⁽²⁾	51,6	71,7 ⁽²⁾	50,5	67,7 ⁽²⁾	47,2	62,4 ⁽²⁾
	BV		43,1 ⁽⁷⁾		48,8 ⁽⁹⁾		55,3 ⁽¹¹⁾		54,7 ⁽⁹⁾		53,2 ⁽⁶⁾	41,0	52,3 ⁽⁵⁾	41,0	50,6 ⁽⁵⁾	39,5	48,9 ⁽⁴⁾
	BW																
112	B		64,8 ⁽⁷⁾		69,2 ⁽⁸⁾		67,1 ⁽⁴⁾		66,3 ⁽³⁾		64,9 ⁽²⁾	40,9	63,4 ⁽²⁾	40,9	60,5 ⁽²⁾	39,5	55,6 ⁽²⁾
	BV						39,6 ⁽⁷⁾		45,9 ⁽⁹⁾		46,1 ⁽⁹⁾		44,8 ⁽⁷⁾	31,9	43,9 ⁽⁶⁾	33,0	42,3 ⁽⁵⁾
	BW																
120	B						57,9 ⁽⁹⁾		57,3 ⁽⁵⁾		56,0 ⁽³⁾		54,9 ⁽²⁾	31,7	53,3 ⁽²⁾	33,1	48,8 ⁽²⁾
	BV								32,6 ⁽⁷⁾		37,6 ⁽⁹⁾		40,3 ⁽⁹⁾		38,2 ⁽⁷⁾	19,7	36,1 ⁽⁵⁾
	BW																
128	B								49,1 ⁽⁵⁾		48,1 ⁽⁶⁾		47,4 ⁽³⁾		46,2 ⁽²⁾	19,7	42,4 ⁽²⁾
	BV										26,8 ⁽⁷⁾		31,3 ⁽⁹⁾		33,5 ⁽⁹⁾		30,9 ⁽⁸⁾
	BW																
136	B										41,7 ⁽⁷⁾		41,0 ⁽⁴⁾		39,4 ⁽³⁾		37,8 ⁽²⁾
	BV														23,5 ⁽⁷⁾		26,1 ⁽⁹⁾
	BW																
144	B														34,6 ⁽⁵⁾		32,8 ⁽³⁾
	BV																17,3 ⁽⁷⁾
	BW																27,5 ⁽⁶⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

SDWB/SDWBV/SDWBW

S 48




		S 48 m																	
m	B BV BW	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
12	B	650,0*	650,0*																
	BV	650,0*	650,0*																
	BW	650,0*	650,0*																
14	B	650,0	650,0	583,0*	583,0*														
	BV	650,0	650,0	583,0*	583,0*														
	BW	650,0	650,0	583,0*	583,0*														
16	B	636,0	636,0	585,0	585,0	527,0*	527,0*	468,0*	468,0*										
	BV	637,0	648,0 ⁽¹⁾	590,0	590,0	533,0*	533,0*	473,0*	473,0*										
	BW	631,0	587,0 ⁽²⁾	555,0	557,0 ⁽²⁾	532,0	532,0	459,0*	466,0 ⁽¹⁾	410,0*	410,0*								
18	B	533,0	646,0 ⁽¹⁾	560,0	580,0 ⁽¹⁾	539,0	539,0	464,0*	471,0 ⁽¹⁾	413,0*	413,0*								
	BV	444,0	538,0 ⁽¹⁾	472,0	520,0 ⁽²⁾	517,0	517,0	465,0	465,0	403,0*	410,0 ⁽¹⁾	360,0*	360,0*						
	BW	444,0	642,0 ⁽¹⁾	472,0	572,0 ⁽¹⁾	526,0	526,0	471,0	472,0 ⁽¹⁾	406,0*	414,0 ⁽¹⁾	363,0*	363,0*						
20	B	379,0	491,0 ⁽²⁾	402,0	485,0 ⁽¹⁾	486,0	486,0	456,0	456,0	408,0	408,0	354,0*	362,0 ⁽¹⁾	318,0*	318,0*	285,0*	285,0*		
	BV	379,0	594,0 ⁽¹⁾	403,0	563,0 ⁽¹⁾	498,0	513,0 ⁽¹⁾	462,0	472,0 ⁽¹⁾	413,0	413,0	358,0*	366,0 ⁽¹⁾	320,0*	320,0*	287,0*	287,0*		
	BW	308,0	449,0 ⁽⁴⁾	348,0	446,0 ⁽²⁾	450,0	451,0 ⁽³⁾	439,0	439,0	402,0	402,0	360,0	360,0	322,0	322,0	282,0*	284,0 ⁽¹⁾	252,0*	252,0*
24	B	310,0	546,0 ⁽¹⁾	349,0	535,0 ⁽¹⁾	465,0	500,0 ⁽¹⁾	453,0	471,0 ⁽¹⁾	407,0	408,0 ⁽¹⁾	365,0	366,0 ⁽¹⁾	325,0	325,0	284,0*	286,0 ⁽¹⁾	253,0*	253,0*
	BV		410,0 ⁽⁴⁾	310,0	408,0 ⁽²⁾	417,0	417,0	411,0	412,0 ⁽³⁾	395,0	395,0	355,0	355,0	318,0	318,0	285,0	285,0	249,0*	251,0 ⁽¹⁾
	BW		503,0 ⁽¹⁾	310,0	506,0 ⁽¹⁾	430,0	482,0 ⁽²⁾	431,0	470,0 ⁽¹⁾	401,0	404,0 ⁽¹⁾	360,0	364,0 ⁽¹⁾	322,0	323,0 ⁽¹⁾	288,0	288,0	251,0*	253,0 ⁽¹⁾
26	B		371,0 ⁽⁴⁾	279,0	375,0 ⁽³⁾	387,0	388,0 ⁽⁵⁾	383,0	383,0	376,0	376,0	348,0	348,0	312,0	312,0	281,0	281,0	250,0	250,0
	BV																		
	BW																		
28	B																		
	BV																		
	BW																		
30	B																		
	BV																		
	BW																		
32	B																		
	BV																		
	BW																		
34	B																		
	BV																		
	BW																		
36	B																		
	BV																		
	BW																		
38	B																		
	BV																		
	BW																		
40	B																		
	BV																		
	BW																		
44	B																		
	BV																		
	BW																		
48	B																		
	BV																		
	BW																		
52	B																		
	BV																		
	BW																		
56	B																		
	BV																		
	BW																		
60	B																		
	BV																		
	BW																		
64	B																		
	BV																		
	BW																		
68	B																		
	BV																		
	BW																		
72	B																		
	BV																		
	BW																		
76	B																		
	BV																		
	BW																		
80	B																		
	BV																		
	BW																		
88	B																		
	BV																		
	BW																		
96	B																		
	BV																		
	BW																		

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

SDWB/SDWBV/SDWBW

S 48




		S 48 m															
	m	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
26	B	223,0*	223,0*														
	BV																
	BW	224,0*	224,0*														
	B	220,0*	222,0 ⁽¹⁾	195,0*	195,0*	175,0*	175,0*										
28	BV																
	BW	222,0*	224,0 ⁽¹⁾	197,0*	197,0*	176,0*	176,0*										
	B	221,0	221,0	193,0*	195,0 ⁽¹⁾	172,0*	172,0*	153,0*	153,0*								
30	BV																
	BW	223,0	223,0	194,0*	196,0 ⁽¹⁾	174,0*	174,0*	154,0*	154,0*								
	B	218,0	218,0	193,0	193,0	170,0*	172,0 ⁽¹⁾	151,0*	152,0 ⁽¹⁾	135,0*	135,0*	120,0*	120,0*				
32	BV																
	BW	221,0	222,0 ⁽¹⁾	196,0	196,0	172,0*	174,0 ⁽¹⁾	152,0*	153,0 ⁽¹⁾	135,0*	135,0*	120,0*	120,0*				
	B	215,0	215,0	191,0	191,0	171,0	171,0	152,0	152,0	133,0*	134,0 ⁽¹⁾	118,0*	118,0*	103,0*	103,0*		
34	BV																
	BW	218,0	220,0 ⁽¹⁾	194,0	194,0	173,0	173,0	153,0	153,0	134,0*	134,0*	119,0*	119,0*	104,0*	104,0*		
	B	213,0	213,0	189,0	189,0	169,0	169,0	150,0	150,0	134,0	134,0	117,0*	117,0*	102,0*	102,0*	91,4*	91,4*
36	BV																
	BW	216,0	218,0 ⁽¹⁾	192,0	192,0	171,0	171,0	151,0	151,0	134,0	134,0	117,0*	118,0 ⁽¹⁾	102,0*	102,0*	91,0*	91,0*
	B	210,0	210,0	187,0	187,0	167,0	167,0	148,0	148,0	132,0	132,0	117,0	117,0	100,0*	101,0 ⁽¹⁾	90,1*	90,5 ⁽¹⁾
38	BV																
	BW	213,0	216,0 ⁽¹⁾	189,0	189,0	169,0	169,0	149,0	149,0	133,0	133,0	117,0	117,0	101,0*	102,0 ⁽¹⁾	89,9*	90,1 ⁽¹⁾
	B	207,0	207,0	185,0	185,0	165,0	165,0	146,0	146,0	131,0	131,0	115,0	115,0	100,0	100,0	88,9*	89,7 ⁽¹⁾
40	BV																
	BW	210,0	214,0 ⁽¹⁾	187,0	188,0 ⁽²⁾	167,0	167,0	147,0	147,0	131,0	131,0	116,0	116,0	101,0	101,0	88,7*	89,4 ⁽¹⁾
	B	197,0	199,0 ⁽²⁾	180,0	180,0	162,0	163,0 ⁽²⁾	142,0	143,0 ⁽²⁾	129,0	129,0	113,0	113,0	98,0	98,0	87,9	87,9
44	BV																
	BW	198,0	209,0 ⁽²⁾	182,0	185,0 ⁽²⁾	164,0	165,0 ⁽²⁾	143,0	144,0 ⁽²⁾	129,0	129,0	114,0	114,0	98,5	98,5	87,8	87,8
	B	176,0	185,0 ⁽²⁾	171,0	176,0 ⁽²⁾	158,0	160,0 ⁽²⁾	138,0	140,0 ⁽²⁾	126,0	127,0 ⁽²⁾	111,0	111,0	95,2	95,2	85,9	85,9
48	BV																
	BW	176,0	201,0 ⁽²⁾	173,0	183,0 ⁽²⁾	160,0	163,0 ⁽²⁾	139,0	142,0 ⁽²⁾	127,0	127,0	111,0	112,0 ⁽²⁾	95,8	95,8	85,8	85,8
	B	156,0	171,0 ⁽³⁾	154,0	163,0 ⁽³⁾	150,0	155,0 ⁽²⁾	134,0	138,0 ⁽²⁾	123,0	125,0 ⁽²⁾	108,0	109,0 ⁽²⁾	92,2	93,0 ⁽²⁾	84,0	84,0
52	BV																
	BW	156,0	190,0 ⁽²⁾	154,0	175,0 ⁽²⁾	151,0	161,0 ⁽²⁾	135,0	140,0 ⁽²⁾	123,0	126,0 ⁽²⁾	109,0	110,0 ⁽²⁾	92,8	93,6 ⁽²⁾	83,9	84,0 ⁽²⁾
	B	139,0	156,0 ⁽⁴⁾	137,0	152,0 ⁽³⁾	138,0	148,0 ⁽³⁾	130,0	133,0 ⁽²⁾	118,0	123,0 ⁽²⁾	104,0	107,0 ⁽²⁾	89,0	91,1 ⁽²⁾	82,0	82,7 ⁽²⁾
56	BV																
	BW	139,0	180,0 ⁽²⁾	137,0	167,0 ⁽²⁾	139,0	155,0 ⁽²⁾	131,0	137,0 ⁽²⁾	119,0	124,0 ⁽²⁾	105,0	109,0 ⁽²⁾	89,9	91,8 ⁽²⁾	81,9	82,7 ⁽²⁾
	B	126,0	141,0 ⁽⁴⁾	123,0	138,0 ⁽⁴⁾	124,0	138,0 ⁽³⁾	122,0	130,0 ⁽³⁾	113,0	119,0 ⁽³⁾	100,0	105,0 ⁽²⁾	86,7	89,3 ⁽²⁾	79,8	81,4 ⁽²⁾
60	BV																
	BW	126,0	169,0 ⁽²⁾	124,0	159,0 ⁽²⁾	124,0	150,0 ⁽²⁾	122,0	134,0 ⁽²⁾	113,0	121,0 ⁽²⁾	101,0	107,0 ⁽²⁾	87,4	89,9 ⁽²⁾	79,6	81,4 ⁽²⁾
	B	116,0	128,0 ⁽⁵⁾	111,0	126,0 ⁽⁴⁾	112,0	125,0 ⁽⁴⁾	110,0	122,0 ⁽³⁾	107,0	117,0 ⁽³⁾	96,1	102,0 ⁽³⁾	84,4	87,2 ⁽²⁾	77,1	80,1 ⁽²⁾
64	BV																
	BW	116,0	158,0 ⁽²⁾	112,0	150,0 ⁽²⁾	112,0	143,0 ⁽²⁾	110,0	131,0 ⁽²⁾	106,0	117,0 ⁽²⁾	97,1	104,0 ⁽²⁾	85,0	88,1 ⁽²⁾	76,9	80,1 ⁽²⁾
	B	105,0	117,0 ⁽⁵⁾	104,0	115,0 ⁽⁵⁾	101,0	116,0 ⁽⁴⁾	99,3	112,0 ⁽³⁾	99,6	109,0 ⁽³⁾	91,8	99,4 ⁽³⁾	82,1	85,3 ⁽²⁾	74,4	78,3 ⁽²⁾
68	BV																
	BW	105,0	147,0 ⁽³⁾	103,0	141,0 ⁽²⁾	102,0	135,0 ⁽²⁾	99,6	125,0 ⁽³⁾	98,2	114,0 ⁽²⁾	92,9	101,0 ⁽²⁾	82,7	86,3 ⁽²⁾	74,1	78,4 ⁽²⁾
	B	95,3	109,0 ⁽⁴⁾	94,5	107,0 ⁽⁵⁾	93,8	106,0 ⁽⁴⁾	90,0	103,0 ⁽⁴⁾	90,1	101,0 ⁽³⁾	87,0	93,1 ⁽³⁾	79,9	83,3 ⁽²⁾	71,3	76,6 ⁽²⁾
72	BV																
	BW	95,6	136,0 ⁽³⁾	94,7	131,0 ⁽²⁾	93,8	127,0 ⁽²⁾	90,4	118,0 ⁽²⁾	88,5	109,0 ⁽²⁾	87,6	98,2 ⁽²⁾	80,5	84,6 ⁽²⁾	71,2	76,6 ⁽²⁾
	B	83,7	103,0 ⁽⁷⁾	85,6	98,9 ⁽⁵⁾	85,9	98,7 ⁽⁵⁾	82,5	95,5 ⁽⁴⁾	82,5	93,7 ⁽³⁾	80,8	89,2 ⁽⁴⁾	76,9	80,8 ⁽⁴⁾	68,0	74,9 ⁽²⁾
76	BV																
	BW	83,9	126,0 ⁽²⁾	85,7	122,0 ⁽²⁾	86,1	119,0 ⁽²⁾	82,5	112,0 ⁽²⁾	80,9	104,0 ⁽²⁾	80,6	94,6 ⁽²⁾	77,2	82,8 ⁽³⁾	67,8	74,8 ⁽³⁾
	B		96,3 ⁽⁸⁾	78,0	92,3 ⁽⁴⁾	78,7	92,1 ⁽⁵⁾	76,9	88,2 ⁽⁴⁾	75,4	86,5 ⁽³⁾	73,9	83,4 ⁽⁴⁾	72,4	78,4 ⁽⁴⁾	65,1	72,3 ⁽³⁾
80	BV																
	BW		116,0 ⁽²⁾	78,3	113,0 ⁽²⁾	78,8	111,0 ⁽²⁾	77,0	105,0 ⁽²⁾	74,2	98,4 ⁽²⁾	73,8	91,0 ⁽²⁾	72,2	81,2 ⁽³⁾	64,9	73,3 ⁽³⁾
	B		79,6 ⁽¹¹⁾		79,2 ⁽⁹⁾	62,5	77,4 ⁽⁷⁾	64,1	76,0 ⁽⁶⁾	64,3	75,1 ⁽⁵⁾	61,6	72,4 ⁽⁴⁾	60,0	71,0 ⁽⁴⁾	58,8	66,8 ⁽³⁾
88	BV																
	BW		98,6 ⁽³⁾		95,2 ⁽³⁾	62,7	95,0 ⁽²⁾	64,0	92,6 ⁽²⁾	63,2	87,9 ⁽²⁾	61,9	83,8 ⁽²⁾	60,0	75,1 ⁽²⁾	58,0	69,3 ⁽³⁾
	B		62,6 ⁽⁹⁾		66,7 ⁽¹⁰⁾		67,3 ⁽⁹⁾	47,0	65,2 ⁽⁴⁾	54,1	64,6 ⁽⁵⁾	53,3	62,7 ⁽⁵⁾	51,9	61,6 ⁽⁴⁾	50,0	60,0 ⁽⁴⁾
96	BV																
	BW		83,0 ⁽⁷⁾		81,6 ⁽⁴⁾		81,2 ⁽³⁾	47,0	79,5 ⁽²⁾	53,3	77,8 ⁽²⁾	53,4	76,0 ⁽²⁾	52,2	70,2 ⁽²⁾	48,8	63,1 ⁽²⁾
	B		47,1 ⁽⁷⁾		52,8 ⁽⁹⁾		57,4 ⁽¹⁰⁾		56,2 ⁽⁹⁾		55,4 ⁽⁶⁾	42,7	53,6 ⁽⁴⁾	42,2	52,6 ⁽⁵⁾	42,1	51,8 ⁽⁵⁾
104	BV																
	BW		70,5 ⁽⁷⁾		71,1 ⁽⁷⁾		70,2 ⁽⁵⁾		68,9 ⁽⁴⁾		67,7 ⁽²⁾	42,5	67,2 ⁽²⁾	42,3	63,8 ⁽²⁾	40,9	57,9 ⁽²⁾
	B				38,4 ⁽⁷⁾		44,8 ⁽⁹⁾		49,9 ⁽¹¹⁾		48,4 ⁽⁹⁾		46,6 ⁽⁸⁾	33,3	45,4 ⁽⁴⁾	35,2	44,9 ⁽⁵⁾
112	BV																
	BW				59,8 ⁽⁷⁾		62,9 ⁽⁷⁾		61,1 ⁽⁴⁾		59,9 ⁽³⁾		58,5 ⁽³⁾	33,4	57,1 ⁽²⁾	34,0	51,9 ⁽²⁾
	B						31,8 ⁽⁷⁾		35,0 ⁽⁷⁾		40,7 ⁽⁹⁾		41,3 ⁽⁹⁾		39,7 ⁽⁷⁾	23,7	38,5 ⁽⁴⁾
120	BV																
	BW						51,4 ⁽⁷⁾		53,2 ⁽⁷⁾		52,0 ⁽⁵⁾		51,3 ⁽³⁾		49,9 ⁽²⁾	23,0	45,8 ⁽²⁾
	B										28,6 ⁽⁷⁾		33,8 ⁽⁹⁾		35,6 ⁽⁹⁾		33,7 ⁽⁷⁾
128	BV																
	BW										44,3 ⁽⁷⁾		43,3 ⁽⁴⁾		41,7 ⁽²⁾		39,9 ⁽²⁾
	B												22,5 ⁽⁷⁾		27,9 ⁽⁹⁾		29,9 ⁽⁹⁾
136	BV																
	BW												37,1 ⁽⁷⁾		36,1 ⁽⁴⁾		34,6 ⁽³⁾
	B														17,3 ⁽⁷⁾		19,2 ⁽⁷⁾
144	BV																
	BW														32,1 ⁽⁷⁾		30,2 ⁽⁴⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

SDWB/SDWBV/SDWBW

S 54

[illegible]


1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°



1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

SDWB/SDWBV/SDWBW

S 60




 m	S 60 m																		
	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
14	B	555,0*	575,0 ⁽¹⁾	505,0*	505,0*														
	BV																		
	BW	563,0*	585,0 ⁽¹⁾	511,0*	511,0*														
16	B	568,0	568,0	484,0*	505,0 ⁽¹⁾	446,0*	446,0*												
	BV																		
	BW	580,0	586,0 ⁽¹⁾	491,0*	512,0 ⁽¹⁾	452,0*	452,0*												
18	B	541,0	541,0	497,0	497,0	430,0*	451,0 ⁽¹⁾	393,0*	393,0*	352,0*	352,0*								
	BV																		
	BW	553,0	580,0 ⁽¹⁾	506,0	513,0 ⁽¹⁾	436,0*	459,0 ⁽¹⁾	396,0*	396,0*	354,0*	354,0*								
20	B	485,0	507,0 ⁽³⁾	474,0	474,0	444,0	444,0	400,0	400,0	346,0*	351,0 ⁽¹⁾	311,0*	311,0*						
	BV																		
	BW	485,0	574,0 ⁽¹⁾	482,0	512,0 ⁽¹⁾	453,0	461,0 ⁽¹⁾	406,0	406,0	349,0*	353,0 ⁽¹⁾	312,0*	312,0*						
22	B	409,0	476,0 ⁽¹⁾	445,0	452,0 ⁽¹⁾	428,0	428,0	393,0	393,0	353,0	353,0	306,0*	311,0 ⁽¹⁾	274,0*	274,0*				
	BV																		
	BW	410,0	567,0 ⁽¹⁾	450,0	511,0 ⁽¹⁾	439,0	462,0 ⁽¹⁾	399,0	404,0 ⁽¹⁾	357,0	357,0	307,0*	313,0 ⁽¹⁾	276,0*	276,0*				
24	B	346,0	440,0 ⁽¹⁾	391,0	431,0 ⁽¹⁾	412,0	412,0	382,0	382,0	347,0	347,0	312,0	312,0	270,0*	275,0 ⁽¹⁾	243,0*	243,0*	219,0*	219,0*
	BV																		
	BW	348,0	532,0 ⁽²⁾	392,0	511,0 ⁽¹⁾	423,0	462,0 ⁽¹⁾	390,0	404,0 ⁽¹⁾	352,0	355,0 ⁽¹⁾	315,0	315,0	272,0*	277,0 ⁽¹⁾	245,0*	245,0*	220,0*	220,0*
26	B	255,0	406,0 ⁽³⁾	343,0	402,0 ⁽¹⁾	395,0	395,0	368,0	369,0 ⁽¹⁾	339,0	340,0 ⁽¹⁾	307,0	308,0 ⁽¹⁾	275,0	275,0	240,0*	244,0 ⁽¹⁾	216,0*	217,0 ⁽¹⁾
	BV																		
	BW	257,0	495,0 ⁽²⁾	342,0	489,0 ⁽¹⁾	407,0	463,0 ⁽¹⁾	379,0	404,0 ⁽¹⁾	346,0	355,0 ⁽¹⁾	311,0	313,0 ⁽¹⁾	278,0	278,0	242,0*	247,0 ⁽¹⁾	217,0*	219,0 ⁽¹⁾
28	B		377,0 ⁽⁴⁾	308,0	373,0 ⁽²⁾	374,0	374,0	353,0	359,0 ⁽¹⁾	329,0	334,0 ⁽¹⁾	301,0	305,0 ⁽¹⁾	270,0	272,0 ⁽¹⁾	243,0	243,0	212,0*	216,0 ⁽¹⁾
	BV																		
	BW		458,0 ⁽²⁾	308,0	465,0 ⁽¹⁾	381,0	443,0 ⁽¹⁾	366,0	404,0 ⁽¹⁾	339,0	354,0 ⁽¹⁾	307,0	313,0 ⁽¹⁾	275,0	277,0 ⁽¹⁾	247,0	247,0	214,0*	219,0 ⁽¹⁾
30	B		351,0 ⁽⁶⁾	269,0	348,0 ⁽³⁾	348,0	351,0 ⁽⁵⁾	339,0	341,0 ⁽¹⁾	318,0	329,0 ⁽¹⁾	295,0	302,0 ⁽¹⁾	265,0	270,0 ⁽¹⁾	240,0	241,0 ⁽¹⁾	215,0	215,0
	BV																		
	BW		424,0 ⁽³⁾	270,0	441,0 ⁽¹⁾	354,0	421,0 ⁽²⁾	350,0	393,0 ⁽²⁾	328,0	354,0 ⁽¹⁾	300,0	312,0 ⁽¹⁾	270,0	276,0 ⁽¹⁾	244,0	246,0 ⁽¹⁾	218,0	218,0
32	B		325,0 ⁽⁷⁾	207,0	326,0 ⁽⁵⁾	321,0	329,0 ⁽⁶⁾	324,0	324,0	305,0	316,0 ⁽³⁾	286,0	299,0 ⁽¹⁾	261,0	268,0 ⁽¹⁾	236,0	239,0 ⁽¹⁾	212,0	214,0 ⁽¹⁾
	BV																		
	BW		389,0 ⁽⁵⁾	208,0	416,0 ⁽¹⁾	325,0	396,0 ⁽²⁾	334,0	388,0 ⁽²⁾	315,0	348,0 ⁽¹⁾	293,0	311,0 ⁽¹⁾	266,0	274,0 ⁽¹⁾	240,0	244,0 ⁽¹⁾	215,0	217,0 ⁽¹⁾
34	B		301,0 ⁽⁸⁾		305,0 ⁽⁵⁾	290,0	309,0 ⁽⁶⁾	306,0	306,0	295,0	297,0 ⁽²⁾	277,0	291,0 ⁽¹⁾	255,0	265,0 ⁽¹⁾	232,0	238,0 ⁽¹⁾	209,0	212,0 ⁽¹⁾
	BV																		
	BW		331,0 ⁽⁸⁾		392,0 ⁽¹⁾	293,0	373,0 ⁽⁴⁾	314,0	367,0 ⁽²⁾	303,0	344,0 ⁽²⁾	284,0	307,0 ⁽¹⁾	260,0	273,0 ⁽¹⁾	236,0	243,0 ⁽¹⁾	212,0	216,0 ⁽¹⁾
36	B				285,0 ⁽⁶⁾	244,0	289,0 ⁽⁷⁾	290,0	290,0	283,0	283,0	267,0	274,0 ⁽¹⁾	248,0	261,0 ⁽¹⁾	227,0	236,0 ⁽¹⁾	206,0	211,0 ⁽¹⁾
	BV																		
	BW				368,0 ⁽¹⁾	248,0	353,0 ⁽⁵⁾	297,0	348,0 ⁽³⁾	289,0	331,0 ⁽²⁾	274,0	305,0 ⁽²⁾	254,0	270,0 ⁽¹⁾	232,0	242,0 ⁽¹⁾	209,0	214,0 ⁽¹⁾
38	B				266,0 ⁽⁶⁾	190,0	271,0 ⁽⁷⁾	275,0	275,0	268,0	269,0 ⁽⁴⁾	258,0	262,0 ⁽²⁾	239,0	249,0 ⁽²⁾	223,0	234,0 ⁽¹⁾	203,0	209,0 ⁽¹⁾
	BV																		
	BW				344,0 ⁽¹⁾	192,0	333,0 ⁽⁵⁾	278,0	330,0 ⁽⁴⁾	272,0	324,0 ⁽³⁾	264,0	299,0 ⁽²⁾	247,0	268,0 ⁽²⁾	228,0	240,0 ⁽¹⁾	206,0	213,0 ⁽¹⁾
40	B				250,0 ⁽⁸⁾		256,0 ⁽⁸⁾	246,0	260,0 ⁽⁸⁾	253,0	256,0 ⁽⁶⁾	249,0	249,0	232,0	243,0 ⁽²⁾	218,0	227,0 ⁽²⁾	199,0	207,0 ⁽¹⁾
	BV																		
	BW				319,0 ⁽¹⁾		313,0 ⁽⁵⁾	248,0	313,0 ⁽⁵⁾	255,0	308,0 ⁽³⁾	251,0	296,0 ⁽³⁾	239,0	267,0 ⁽²⁾	223,0	237,0 ⁽²⁾	203,0	212,0 ⁽¹⁾
44	B				223,0 ⁽¹⁰⁾		229,0 ⁽⁹⁾	164,0	231,0 ⁽⁶⁾	224,0	230,0 ⁽⁶⁾	222,0	227,0 ⁽⁶⁾	216,0	221,0 ⁽⁶⁾	204,0	215,0 ⁽²⁾	190,0	202,0 ⁽²⁾
	BV																		
	BW				279,0 ⁽⁴⁾		280,0 ⁽⁴⁾	166,0	281,0 ⁽⁵⁾	224,0	280,0 ⁽⁴⁾	220,0	274,0 ⁽³⁾	218,0	260,0 ⁽³⁾	210,0	234,0 ⁽²⁾	195,0	209,0 ⁽²⁾
48	B				195,0 ⁽¹⁰⁾		203,0 ⁽¹⁰⁾		208,0 ⁽¹⁰⁾	181,0	208,0 ⁽⁸⁾	198,0	207,0 ⁽⁶⁾	193,0	202,0 ⁽⁴⁾	190,0	198,0 ⁽³⁾	181,0	188,0 ⁽²⁾
	BV																		
	BW				247,0 ⁽⁵⁾		254,0 ⁽⁸⁾		253,0 ⁽⁴⁾	183,0	251,0 ⁽²⁾	197,0	249,0 ⁽¹⁾	193,0	243,0 ⁽²⁾	193,0	229,0 ⁽³⁾	185,0	206,0 ⁽²⁾
52	B				180,0 ⁽¹⁰⁾		180,0 ⁽¹⁰⁾		184,0 ⁽¹⁰⁾		189,0 ⁽⁹⁾	168,0	188,0 ⁽⁷⁾	173,0	185,0 ⁽⁵⁾	172,0	183,0 ⁽⁴⁾	168,0	175,0 ⁽³⁾
	BV																		
	BW				230,0 ⁽⁸⁾		230,0 ⁽⁸⁾		231,0 ⁽⁸⁾		230,0 ⁽⁵⁾	167,0	228,0 ⁽³⁾	174,0	225,0 ⁽²⁾	172,0	222,0 ⁽²⁾	171,0	203,0 ⁽²⁾
56	B				158,0 ⁽¹⁰⁾		158,0 ⁽¹⁰⁾		163,0 ⁽⁹⁾		171,0 ⁽¹⁰⁾	126,0	172,0 ⁽⁹⁾	154,0	169,0 ⁽⁷⁾	157,0	167,0 ⁽⁶⁾	153,0	163,0 ⁽⁴⁾
	BV																		
	BW				206,0 ⁽⁸⁾		206,0 ⁽⁸⁾		211,0 ⁽⁸⁾		212,0 ⁽⁷⁾	126,0	209,0 ⁽⁵⁾	153,0	207,0 ⁽³⁾	157,0	206,0 ⁽²⁾	154,0	198,0 ⁽²⁾
60	B																		
	BV																		
	BW																		
64	B																		
	BV																		
	BW																		
68	B																		
	BV																		
	BW																		
72	B																		
	BV																		
	BW																		
76	B																		
	BV																		
	BW																		
80	B																		
	BV																		
	BW																		
88	B																		
	BV																		
	BW																		
96	B																		
	BV																		
	BW																		
104	B																		
	BV																		
	BW																		

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 60




		S 60 m															
	m	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
26	B	193,0*	193,0*														
	BV																
	BW	194,0*	194,0*														
28	B	191,0*	192,0 ⁽¹⁾	171,0*	171,0*												
	BV																
	BW	192,0*	193,0 ⁽¹⁾	172,0*	172,0*												
30	B	192,0	192,0	168,0*	170,0 ⁽¹⁾	151,0*	151,0*	135,0*	135,0*								
	BV																
	BW	194,0	194,0	169,0*	171,0 ⁽¹⁾	152,0*	152,0*	136,0*	136,0*								
32	B	190,0	190,0	170,0	170,0	149,0*	150,0 ⁽¹⁾	134,0*	134,0*	119,0*	119,0*						
	BV																
	BW	192,0	192,0	171,0	171,0	150,0*	151,0 ⁽¹⁾	134,0*	134,0*	120,0*	120,0*						
34	B	188,0	189,0 ⁽¹⁾	168,0	168,0	150,0	150,0	132,0*	133,0 ⁽¹⁾	118,0*	118,0*	104,0*	104,0*	92,2*	92,2*		
	BV																
	BW	190,0	191,0 ⁽¹⁾	170,0	170,0	151,0	151,0	133,0*	134,0 ⁽¹⁾	118,0*	119,0 ⁽¹⁾	105,0*	105,0*	92,3*	92,3*		
36	B	185,0	187,0 ⁽¹⁾	166,0	167,0 ⁽¹⁾	148,0	148,0	133,0	133,0	116,0*	118,0 ⁽¹⁾	103,0*	104,0 ⁽¹⁾	91,3*	91,3*	81,6*	81,6*
	BV																
	BW	188,0	190,0 ⁽¹⁾	168,0	169,0 ⁽¹⁾	150,0	150,0	134,0	134,0	117,0*	118,0 ⁽¹⁾	104,0*	104,0*	91,2*	91,2*	81,8*	81,8*
38	B	183,0	186,0 ⁽¹⁾	164,0	165,0 ⁽¹⁾	147,0	147,0	132,0	132,0	117,0	117,0	102,0*	103,0 ⁽¹⁾	90,4*	90,9 ⁽¹⁾	80,8*	80,8*
	BV																
	BW	185,0	189,0 ⁽¹⁾	166,0	168,0 ⁽¹⁾	148,0	149,0 ⁽¹⁾	133,0	133,0	118,0	118,0	102,0*	103,0 ⁽¹⁾	90,0*	90,7 ⁽¹⁾	81,0*	81,0*
40	B	180,0	184,0 ⁽¹⁾	162,0	164,0 ⁽¹⁾	145,0	145,0	131,0	131,0	116,0	116,0	102,0	102,0	90,9	90,9	80,0*	80,4 ⁽¹⁾
	BV																
	BW	183,0	188,0 ⁽¹⁾	164,0	167,0 ⁽¹⁾	147,0	148,0 ⁽¹⁾	132,0	132,0	117,0	117,0	103,0	103,0	90,5	90,5	80,2*	80,7 ⁽¹⁾
44	B	175,0	180,0 ⁽²⁾	158,0	161,0 ⁽¹⁾	142,0	143,0 ⁽²⁾	128,0	128,0	114,0	114,0	101,0	101,0	88,9	88,9	79,4	79,4
	BV																
	BW	178,0	185,0 ⁽²⁾	160,0	165,0 ⁽¹⁾	144,0	146,0 ⁽¹⁾	129,0	129,0	115,0	115,0	101,0	101,0	88,6	88,6	79,7	79,7
48	B	167,0	178,0 ⁽²⁾	153,0	159,0 ⁽²⁾	138,0	142,0 ⁽²⁾	125,0	127,0 ⁽²⁾	111,0	112,0 ⁽²⁾	98,8	98,8	86,9	86,9	78,0	78,0
	BV																
	BW	172,0	183,0 ⁽²⁾	155,0	162,0 ⁽²⁾	140,0	144,0 ⁽²⁾	127,0	128,0 ⁽²⁾	113,0	113,0	99,6	99,6	86,6	86,6	78,4	78,4
52	B	159,0	168,0 ⁽³⁾	147,0	154,0 ⁽²⁾	134,0	140,0 ⁽²⁾	122,0	126,0 ⁽²⁾	109,0	111,0 ⁽²⁾	96,7	97,3 ⁽²⁾	84,8	85,1 ⁽²⁾	76,5	76,5
	BV																
	BW	163,0	181,0 ⁽²⁾	150,0	161,0 ⁽²⁾	136,0	143,0 ⁽²⁾	124,0	127,0 ⁽²⁾	110,0	112,0 ⁽²⁾	97,6	98,5 ⁽²⁾	84,5	84,9 ⁽²⁾	77,0	77,0
56	B	150,0	157,0 ⁽³⁾	140,0	153,0 ⁽³⁾	128,0	136,0 ⁽³⁾	118,0	124,0 ⁽²⁾	105,0	109,0 ⁽²⁾	93,3	96,1 ⁽²⁾	82,6	83,9 ⁽²⁾	74,8	75,3 ⁽²⁾
	BV																
	BW	151,0	179,0 ⁽²⁾	143,0	159,0 ⁽³⁾	130,0	141,0 ⁽²⁾	119,0	126,0 ⁽²⁾	106,0	111,0 ⁽²⁾	94,3	97,4 ⁽²⁾	82,5	83,9 ⁽²⁾	75,3	75,9 ⁽²⁾
60	B	137,0	148,0 ⁽⁴⁾	133,0	142,0 ⁽⁴⁾	122,0	134,0 ⁽³⁾	113,0	122,0 ⁽³⁾	101,0	108,0 ⁽²⁾	89,2	94,8 ⁽²⁾	80,5	82,8 ⁽²⁾	72,3	74,1 ⁽²⁾
	BV																
	BW	137,0	173,0 ⁽²⁾	134,0	156,0 ⁽²⁾	124,0	139,0 ⁽³⁾	114,0	124,0 ⁽²⁾	102,0	110,0 ⁽²⁾	90,2	96,3 ⁽²⁾	80,4	82,8 ⁽²⁾	72,9	74,9 ⁽²⁾
64	B	126,0	138,0 ⁽⁵⁾	123,0	134,0 ⁽⁴⁾	116,0	126,0 ⁽⁴⁾	108,0	119,0 ⁽³⁾	96,7	105,0 ⁽³⁾	85,6	92,8 ⁽²⁾	78,5	81,6 ⁽²⁾	69,0	73,0 ⁽²⁾
	BV																
	BW	126,0	163,0 ⁽³⁾	123,0	151,0 ⁽³⁾	118,0	136,0 ⁽³⁾	110,0	123,0 ⁽³⁾	98,0	108,0 ⁽²⁾	86,6	94,5 ⁽²⁾	78,2	81,8 ⁽²⁾	69,6	73,9 ⁽²⁾
68	B	114,0	126,0 ⁽⁶⁾	114,0	124,0 ⁽⁵⁾	109,0	120,0 ⁽⁴⁾	103,0	115,0 ⁽⁴⁾	92,2	103,0 ⁽²⁾	82,1	90,5 ⁽²⁾	76,0	80,2 ⁽²⁾	66,2	71,7 ⁽²⁾
	BV																
	BW	113,0	153,0 ⁽³⁾	114,0	146,0 ⁽³⁾	110,0	133,0 ⁽³⁾	105,0	120,0 ⁽³⁾	93,5	106,0 ⁽³⁾	83,2	92,4 ⁽²⁾	75,8	80,4 ⁽²⁾	66,8	72,7 ⁽²⁾
72	B	101,0	116,0 ⁽⁶⁾	104,0	115,0 ⁽⁶⁾	102,0	113,0 ⁽⁵⁾	98,4	109,0 ⁽⁴⁾	88,1	99,4 ⁽⁴⁾	78,8	88,1 ⁽²⁾	72,9	78,8 ⁽³⁾	63,6	70,0 ⁽²⁾
	BV																
	BW	101,0	143,0 ⁽³⁾	104,0	138,0 ⁽³⁾	102,0	130,0 ⁽³⁾	99,4	118,0 ⁽³⁾	89,4	104,0 ⁽³⁾	79,9	90,3 ⁽²⁾	72,7	79,0 ⁽²⁾	64,3	70,9 ⁽²⁾
76	B	86,2	108,0 ⁽⁷⁾	92,7	107,0 ⁽⁶⁾	93,6	105,0 ⁽⁵⁾	91,9	103,0 ⁽³⁾	84,5	93,9 ⁽⁴⁾	75,6	84,5 ⁽²⁾	69,5	77,3 ⁽²⁾	61,1	68,2 ⁽²⁾
	BV																
	BW	86,2	133,0 ⁽³⁾	92,8	129,0 ⁽³⁾	94,0	123,0 ⁽³⁾	91,9	115,0 ⁽³⁾	85,8	102,0 ⁽³⁾	76,7	88,5 ⁽³⁾	69,2	77,7 ⁽³⁾	61,9	69,2 ⁽²⁾
80	B	65,9	101,0 ⁽⁸⁾	81,3	98,5 ⁽⁶⁾	85,2	96,2 ⁽⁵⁾	85,1	94,0 ⁽⁵⁾	80,6	91,5 ⁽⁵⁾	71,9	81,1 ⁽⁴⁾	66,7	75,7 ⁽³⁾	58,7	66,5 ⁽²⁾
	BV																
	BW	65,9	123,0 ⁽³⁾	81,3	121,0 ⁽³⁾	85,1	117,0 ⁽³⁾	84,7	110,0 ⁽³⁾	81,3	99,7 ⁽³⁾	73,7	87,0 ⁽³⁾	66,5	76,7 ⁽³⁾	59,4	67,4 ⁽²⁾
88	B		85,6 ⁽⁹⁾		83,4 ⁽⁹⁾	64,0	82,4 ⁽⁸⁾	69,8	80,4 ⁽⁶⁾	71,6	79,0 ⁽⁶⁾	65,7	74,4 ⁽⁵⁾	61,5	70,4 ⁽⁵⁾	54,2	63,6 ⁽³⁾
	BV																
	BW		107,0 ⁽⁵⁾		105,0 ⁽⁴⁾	64,3	104,0 ⁽³⁾	71,1	101,0 ⁽²⁾	71,4	92,4 ⁽³⁾	66,7	82,8 ⁽³⁾	61,5	74,0 ⁽³⁾	54,9	64,6 ⁽³⁾
96	B		69,8 ⁽¹¹⁾		72,4 ⁽¹⁰⁾		73,1 ⁽⁹⁾	51,1	71,0 ⁽⁸⁾	56,8	69,0 ⁽⁷⁾	58,0	67,2 ⁽⁶⁾	56,9	64,2 ⁽⁵⁾	50,0	60,4 ⁽⁴⁾
	BV																
	BW		95,4 ⁽⁷⁾		93,2 ⁽⁵⁾		90,4 ⁽⁴⁾	51,0	89,8 ⁽³⁾	56,8	85,2 ⁽³⁾	58,2	78,4 ⁽³⁾	56,7	70,2 ⁽⁴⁾	50,8	62,0 ⁽³⁾
104	B		53,8 ⁽⁹⁾		59,3 ⁽¹⁰⁾		62,3 ⁽¹⁰⁾		62,3 ⁽⁹⁾	36,1	62,0 ⁽⁸⁾	43,9	59,6 ⁽⁷⁾	48,9	58,4 ⁽⁶⁾	44,4	55,6 ⁽⁵⁾
	BV																
	BW		79,1 ⁽⁸⁾		81,0 ⁽⁸⁾		78,4 ⁽⁴⁾		77,8 ⁽⁴⁾	36,1	76,1 ⁽³⁾	44,0	73,9 ⁽³⁾	46,1	66,4 ⁽³⁾	45,9	59,4 ⁽³⁾
112	B		39,1 ⁽⁷⁾		45,2 ⁽⁹⁾		49,9 ⁽⁹⁾		52,2 ⁽¹⁰⁾		53,3 ⁽⁹⁾		52,0 ⁽⁸⁾	35,1	51,6 ⁽⁷⁾	37,5	49,8 ⁽⁶⁾
	BV																
	BW		62,3 ⁽⁷⁾		67,7 ⁽⁹⁾		67,7 ⁽⁷⁾		67,1 ⁽⁶⁾		66,3 ⁽⁴⁾		64,7 ⁽³⁾	34,0	61,1 ⁽³⁾	37,6	56,7 ⁽³⁾
120	B				32,3 ⁽⁷⁾		37,8 ⁽⁹⁾		40,9 ⁽⁹⁾		44,0 ⁽¹⁰⁾		43,8 ⁽⁹⁾		43,5 ⁽⁸⁾	25,5	41,2 ⁽⁸⁾
	BV																
	BW				52,2 ⁽⁷⁾		58,6 ⁽⁹⁾		58,2 ⁽⁸⁾		57,2 ⁽⁵⁾		55,5 ⁽⁴⁾		53,3 ⁽³⁾	25,6	51,9 ⁽⁴⁾
128	B						26,3 ⁽⁷⁾		29,1 ⁽⁷⁾		34,0 ⁽⁹⁾		35,8 ⁽¹⁰⁾		36,3 ⁽⁹⁾		35,3 ⁽⁹⁾
	BV																
	BW						44,7 ⁽⁷⁾		49,4 ⁽⁷⁾		50,1 ⁽⁶⁾		48,2 ⁽⁵⁾		46,7 ⁽⁴⁾		45,8 ⁽⁴⁾
136	B												23,2 ⁽⁷⁾		28,9 ⁽⁹⁾		28,8 ⁽¹⁰⁾
	BV																
	BW										41,7 ⁽⁷⁾		42,3 ⁽⁷⁾		40,9 ⁽⁵⁾		39,6 ⁽⁴⁾
144	B												16,7 ⁽⁷⁾		20,3 ⁽⁹⁾		21,4 ⁽⁹⁾
	BV																
	BW												34,3 ⁽⁷⁾		36,1 ⁽⁸⁾		34,2 ⁽⁵⁾
152	B														11,1 ⁽⁷⁾		7,7 ⁽⁴⁾
	BV																
	BW			</													

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 66




 m	S 66 m																		
	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
14	B	505,0*	516,0 ^[1]																
	BV																		
	BW	512,0*	527,0 ^[1]																
16	B	516,0	516,0	441,0*	455,0 ^[1]	407,0*	407,0*												
	BV	529,0	529,0																
	BW	530,0	531,0 ^[1]	448,0*	465,0 ^[1]	412,0*	412,0*												
18	B	494,0	501,0 ^[1]	453,0	453,0	393,0*	409,0 ^[1]	359,0*	359,0*										
	BV	506,0	527,0 ^[1]	464,0	464,0														
	BW	507,0	532,0 ^[1]	464,0	464,0	398,0*	417,0 ^[1]	364,0*	364,0*										
20	B	469,0	489,0 ^[1]	433,0	435,0 ^[2]	405,0	406,0 ^[1]	348,0*	365,0 ^[1]	318,0*	318,0*	287,0*	287,0*						
	BV	481,0	524,0 ^[1]	444,0	453,0 ^[1]	415,0	415,0												
	BW	481,0	532,0 ^[1]	445,0	450,0 ^[2]	415,0	420,0 ^[1]	354,0*	371,0 ^[1]	322,0*	322,0*	289,0*	289,0*						
22	B	429,0	476,0 ^[1]	413,0	424,0 ^[2]	391,0	400,0 ^[1]	361,0	361,0	310,0*	323,0 ^[1]	282,0*	286,0 ^[1]	255,0*	255,0*				
	BV	427,0	521,0 ^[1]	424,0	450,0 ^[2]	403,0	423,0 ^[1]	369,0	369,0	330,0	330,0								
	BW	427,0	533,0 ^[1]	424,0	451,0 ^[2]	403,0	423,0 ^[1]	370,0	373,0 ^[1]	314,0*	328,0 ^[1]	285,0*	289,0 ^[1]	256,0*	256,0*				
24	B	366,0	454,0 ^[1]	394,0	414,0 ^[2]	376,0	395,0 ^[1]	349,0	357,0 ^[1]	321,0	321,0	289,0	289,0	251,0*	254,0 ^[1]	226,0*	226,0*		
	BV	367,0	509,0 ^[1]	400,0	451,0 ^[2]	390,0	425,0 ^[1]	360,0	373,0 ^[1]	326,0	329,0 ^[1]	293,0	293,0						
	BW	366,0	524,0 ^[1]	399,0	452,0 ^[2]	390,0	425,0 ^[1]	360,0	373,0 ^[1]	326,0	329,0 ^[1]	293,0	293,0	253,0*	257,0 ^[1]	228,0*	228,0*		
26	B	285,0	422,0 ^[2]	355,0	404,0 ^[2]	362,0	390,0 ^[1]	336,0	353,0 ^[1]	311,0	318,0 ^[1]	283,0	285,0 ^[1]	255,0	255,0	222,0*	226,0 ^[1]	200,0*	200,0*
	BV	286,0	489,0 ^[1]	357,0	452,0 ^[2]	377,0	428,0 ^[1]	349,0	374,0 ^[1]	321,0	328,0 ^[1]	289,0	291,0 ^[1]	259,0	259,0				
	BW	285,0	504,0 ^[1]	356,0	453,0 ^[2]	376,0	428,0 ^[1]	349,0	376,0 ^[1]	321,0	328,0 ^[1]	290,0	291,0 ^[1]	259,0	259,0	225,0*	228,0 ^[1]	202,0*	202,0*
28	B		393,0 ^[3]	317,0	387,0 ^[2]	345,0	381,0 ^[1]	323,0	349,0 ^[1]	300,0	316,0 ^[1]	276,0	283,0 ^[1]	251,0	251,0	225,0	225,0	197,0*	200,0 ^[1]
	BV		468,0 ^[1]	318,0	445,0 ^[2]	362,0	426,0 ^[1]	337,0	374,0 ^[1]	312,0	328,0 ^[1]	284,0	290,0 ^[1]	255,0	258,0 ^[1]	229,0	229,0		
	BW		484,0 ^[1]	317,0	447,0 ^[2]	363,0	426,0 ^[1]	337,0	373,0 ^[1]	313,0	328,0 ^[1]	285,0	290,0 ^[1]	256,0	256,0	229,0	229,0	199,0*	203,0 ^[1]
30	B		367,0 ^[5]	281,0	362,0 ^[3]	331,0	358,0 ^[2]	310,0	344,0 ^[1]	289,0	313,0 ^[1]	268,0	281,0 ^[1]	246,0	246,0	222,0	222,0	199,0	199,0
	BV		448,0 ^[1]	282,0	430,0 ^[2]	347,0	413,0 ^[1]	325,0	373,0 ^[1]	302,0	328,0 ^[1]	279,0	290,0 ^[1]	251,0	257,0 ^[1]	226,0	228,0 ^[1]	202,0	202,0
	BW		464,0 ^[1]	281,0	433,0 ^[2]	346,0	415,0 ^[1]	325,0	372,0 ^[1]	302,0	327,0 ^[1]	279,0	290,0 ^[1]	252,0	252,0	226,0	226,0	203,0	203,0
32	B		343,0 ^[6]	229,0	340,0 ^[4]	316,0	337,0 ^[2]	298,0	326,0 ^[2]	279,0	311,0 ^[1]	259,0	279,0 ^[1]	239,0	241,0 ^[2]	218,0	218,0	197,0	197,0
	BV		428,0 ^[3]	231,0	414,0 ^[2]	322,0	400,0 ^[1]	313,0	367,0 ^[1]	292,0	327,0 ^[1]	271,0	289,0 ^[1]	247,0	256,0 ^[1]	223,0	227,0 ^[1]	200,0	201,0 ^[1]
	BW		441,0 ^[1]	231,0	419,0 ^[2]	322,0	404,0 ^[1]	313,0	368,0 ^[1]	292,0	327,0 ^[1]	271,0	289,0 ^[1]	248,0	250,0 ^[2]	223,0	223,0	200,0	200,0
34	B		319,0 ^[7]		320,0 ^[5]	301,0	317,0 ^[3]	285,0	312,0 ^[2]	267,0	297,0 ^[1]	250,0	278,0 ^[1]	232,0	239,0 ^[2]	214,0	214,0	194,0	194,0
	BV		409,0 ^[3]		399,0 ^[2]	306,0	387,0 ^[1]	301,0	360,0 ^[1]	282,0	324,0 ^[1]	263,0	288,0 ^[1]	242,0	255,0 ^[1]	220,0	226,0 ^[1]	197,0	200,0 ^[1]
	BW		417,0 ^[1]		405,0 ^[2]	306,0	394,0 ^[1]	300,0	363,0 ^[1]	282,0	321,0 ^[2]	263,0	288,0 ^[1]	242,0	250,0 ^[2]	220,0	221,0 ^[2]	198,0	198,0
36	B		298,0 ^[2]		300,0 ^[5]	259,0	299,0 ^[5]	274,0	295,0 ^[3]	257,0	285,0 ^[2]	242,0	270,0 ^[1]	225,0	238,0 ^[2]	208,0	214,0 ^[2]	190,0	191,0 ^[2]
	BV		389,0 ^[4]		382,0 ^[2]	262,0	373,0 ^[1]	288,0	354,0 ^[1]	272,0	320,0 ^[3]	254,0	283,0 ^[2]	235,0	254,0 ^[1]	216,0	225,0 ^[1]	195,0	200,0 ^[1]
	BW		394,0 ^[1]		387,0 ^[2]	262,0	381,0 ^[1]	287,0	358,0 ^[1]	272,0	318,0 ^[2]	254,0	283,0 ^[2]	235,0	249,0 ^[2]	216,0	221,0 ^[2]	195,0	196,0 ^[2]
38	B		281,0 ^[4]		280,0 ^[6]	210,0	283,0 ^[6]	264,0	280,0 ^[4]	248,0	272,0 ^[1]	244,0	262,0 ^[1]	218,0	237,0 ^[2]	202,0	213,0 ^[2]	187,0	190,0 ^[2]
	BV		369,0 ^[4]		365,0 ^[3]	213,0	359,0 ^[2]	276,0	347,0 ^[1]	261,0	316,0 ^[1]	236,0	283,0 ^[2]	228,0	250,0 ^[2]	211,0	221,0 ^[2]	192,0	199,0 ^[1]
	BW		372,0 ^[3]		368,0 ^[2]	212,0	364,0 ^[1]	276,0	354,0 ^[1]	261,0	314,0 ^[2]	246,0	283,0 ^[2]	229,0	249,0 ^[2]	211,0	221,0 ^[2]	193,0	196,0 ^[2]
40	B		265,0 ^[8]		263,0 ^[3]		268,0 ^[7]	249,0	265,0 ^[5]	238,0	260,0 ^[3]	225,0	253,0 ^[1]	211,0	236,0 ^[2]	196,0	213,0 ^[2]	182,0	190,0 ^[2]
	BV		349,0 ^[4]		348,0 ^[3]		344,0 ^[3]	256,0	334,0 ^[1]	250,0	312,0 ^[1]	238,0	281,0 ^[2]	222,0	250,0 ^[2]	205,0	222,0 ^[1]	189,0	198,0 ^[1]
	BW		351,0 ^[3]		350,0 ^[2]		346,0 ^[1]	256,0	340,0 ^[1]	250,0	309,0 ^[2]	238,0	281,0 ^[2]	222,0	249,0 ^[2]	205,0	221,0 ^[2]	189,0	196,0 ^[2]
44	B		236,0 ^[9]		237,0 ^[9]		242,0 ^[9]	182,0	241,0 ^[7]	222,0	237,0 ^[5]	210,0	236,0 ^[1]	198,0	221,0 ^[2]	185,0	210,0 ^[2]	172,0	189,0 ^[2]
	BV		310,0 ^[4]		313,0 ^[3]		314,0 ^[3]	184,0	309,0 ^[3]	231,0	298,0 ^[2]	222,0	278,0 ^[2]	209,0	247,0 ^[2]	194,0	220,0 ^[2]	180,0	195,0 ^[2]
	BW		310,0 ^[4]		314,0 ^[3]		313,0 ^[3]	184,0	310,0 ^[1]	230,0	302,0 ^[2]	222,0	277,0 ^[2]	209,0	246,0 ^[2]	194,0	220,0 ^[2]	180,0	195,0 ^[2]
48	B		206,0 ^[9]		214,0 ^[10]		214,0 ^[10]	219,0 ^[9]	219,0 ^[9]	189,0	216,0 ^[4]	195,0	219,0 ^[1]	185,0	205,0 ^[4]	174,0	198,0 ^[3]	163,0	183,0 ^[2]
	BV		276,0 ^[5]		288,0 ^[1]		285,0 ^[7]	283,0 ^[3]	283,0 ^[3]	191,0	279,0 ^[3]	202,0	271,0 ^[2]	196,0	245,0 ^[2]	183,0	218,0 ^[2]	171,0	194,0 ^[2]
	BW		273,0 ^[9]		279,0 ^[3]		285,0 ^[7]	283,0 ^[3]	283,0 ^[3]	191,0	279,0 ^[3]	201,0	271,0 ^[2]	196,0	244,0 ^[2]	184,0	217,0 ^[2]	171,0	194,0 ^[2]
52	B				190,0 ^[10]		193,0 ^[10]	197,0 ^[10]			198,0 ^[8]	173,0	202,0 ^[1]	174,0	192,0 ^[5]	164,0	186,0 ^[4]	154,0	176,0 ^[3]
	BV		251,0 ^[7]		264,0 ^[1]		260,0 ^[7]	259,0 ^[6]			257,0 ^[4]	174,0	254,0 ^[3]	178,0	237,0 ^[2]	173,0	215,0 ^[2]	162,0	191,0 ^[2]
	BW				250,0 ^[6]		260,0 ^[7]	259,0 ^[6]			257,0 ^[3]	173,0	254,0 ^[3]	177,0	236,0 ^[2]	173,0	215,0 ^[2]	162,0	191,0 ^[2]
56	B						174,0 ^[10]	177,0 ^[10]			182,0 ^[10]	135,0	185,0 ^[1]	158,0	178,0 ^[6]	153,0	172,0 ^[5]	146,0	165,0 ^[4]
	BV		227,0 ^[7]		241,0 ^[1]		235,0 ^[7]	238,0 ^[6]			236,0 ^[4]	136,0	235,0 ^[3]	159,0	227,0 ^[3]	160,0	208,0 ^[3]	154,0	189,0 ^[2]
	BW						235,0 ^[7]	237,0 ^[6]			236,0 ^[4]	136,0	234,0 ^[3]	158,0	226,0 ^[3]	159,0	207,0 ^[2]	153,0	189,0 ^[2]
60	B						154,0 ^[10]	160,0 ^[10]			163,0 ^[11]		168,0 ^[1]	132,0	165,0 ^[7]	141,0	161,0 ^[6]	138,0	155,0 ^[5]
	BV		203,0 ^[5]		217,0 ^[1]		211,0 ^[8]	216,0 ^[7]			216,0 ^[5]		215,0 ^[3]	133,0	211,0 ^[3]	141,0	200,0 ^[3]	143,0	184,0 ^[3]
	BW						210,0 ^[10]	216,0 ^[7]			215,0 ^[5]		215,0 ^[3]	132,0	210,0 ^[3]	141,0	199,0 ^{[3]</}		




S 66 m																	
m	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
26	B	180,0*	180,0*														
	BV																
	BW	181,0*	181,0*														
28	B	177,0*	178,0 ⁽¹⁾	159,0*	159,0*												
	BV																
	BW	178,0*	180,0 ⁽¹⁾	160,0*	160,0*												
30	B	175,0*	178,0 ⁽¹⁾	156,0*	158,0 ⁽¹⁾	141,0*	141,0*										
	BV																
	BW	176,0*	180,0 ⁽¹⁾	158,0*	158,0*	141,0*	141,0*										
32	B	177,0	177,0	154,0*	157,0 ⁽¹⁾	139,0*	140,0 ⁽¹⁾	125,0*	125,0*	111,0*	111,0*						
	BV	180,0	180,0	159,0	159,0												
	BW	179,0	179,0	156,0*	156,0*	140,0*	140,0*	126,0*	126,0*	112,0*	112,0*						
34	B	175,0	175,0	156,0	156,0	140,0	140,0	124,0*	124,0*	110,0*	110,0*	98,0*	98,0*				
	BV	178,0	179,0 ⁽¹⁾	158,0	158,0												
	BW	177,0	177,0	158,0	158,0	138,0*	138,0*	125,0*	125,0*	111,0*	111,0*	98,3*	98,3*				
36	B	173,0	173,0	154,0	154,0	138,0	138,0	122,0*	122,0*	109,0*	109,0*	96,8*	96,8*	86,7*	86,7*	76,9*	76,9*
	BV	176,0	178,0 ⁽¹⁾	157,0	157,0	140,0	140,0										
	BW	175,0	175,0	157,0	157,0	140,0	140,0	123,0*	123,0*	110,0*	110,0*	97,3*	97,8 ⁽¹⁾	87,0*	87,0*	77,1*	77,1*
38	B	171,0	171,0	153,0	153,0	137,0	137,0	124,0	124,0	107,0*	107,0*	95,6*	96,3 ⁽¹⁾	85,7*	85,7*	76,1*	76,1*
	BV	174,0	177,0 ⁽¹⁾	155,0	157,0 ⁽¹⁾	138,0	139,0 ⁽¹⁾	124,0	124,0								
	BW	173,0	174,0 ⁽²⁾	155,0	155,0	139,0	139,0	125,0	125,0	108,0*	108,0*	96,3*	97,4 ⁽¹⁾	86,0*	86,0*	76,4*	76,4*
40	B	168,0	170,0 ⁽²⁾	151,0	151,0	135,0	135,0	122,0	122,0	109,0	109,0	95,9	95,9	84,6*	84,6*	75,3*	75,7 ⁽¹⁾
	BV	171,0	176,0 ⁽¹⁾	153,0	156,0 ⁽¹⁾	137,0	138,0 ⁽¹⁾	123,0	124,0 ⁽¹⁾	109,0	109,0	96,3	96,3				
	BW	171,0	173,0 ⁽²⁾	154,0	154,0	137,0	137,0	124,0	124,0	110,0	110,0	97,0	97,0	85,0*	85,0*	75,6*	76,0 ⁽¹⁾
44	B	161,0	169,0 ⁽²⁾	147,0	149,0 ⁽²⁾	132,0	133,0 ⁽²⁾	120,0	120,0	107,0	107,0	94,5	94,5	84,4	84,4	74,9	74,9
	BV	166,0	173,0 ⁽²⁾	150,0	154,0 ⁽¹⁾	134,0	136,0 ⁽¹⁾	121,0	122,0 ⁽¹⁾	107,0	108,0 ⁽¹⁾	94,7	94,8 ⁽¹⁾	83,8	83,8	73,5	73,5
	BW	165,0	173,0 ⁽²⁾	150,0	153,0 ⁽²⁾	135,0	135,0	122,0	122,0	108,0	108,0	95,4	95,4	85,1	85,1	75,3	75,3
48	B	152,0	168,0 ⁽²⁾	141,0	149,0 ⁽²⁾	129,0	132,0 ⁽²⁾	117,0	118,0 ⁽²⁾	104,0	105,0 ⁽²⁾	92,3	92,3	82,6	82,6	73,6	73,6
	BV	159,0	173,0 ⁽²⁾	145,0	152,0 ⁽²⁾	131,0	135,0 ⁽²⁾	119,0	120,0 ⁽¹⁾	106,0	106,0	93,0	93,3 ⁽¹⁾	81,9	81,9	72,2	72,2
	BW	158,0	172,0 ⁽²⁾	145,0	152,0 ⁽²⁾	132,0	135,0 ⁽²⁾	119,0	121,0 ⁽²⁾	106,0	106,0	93,2	93,2	83,2	83,2	74,2	74,2
52	B	145,0	162,0 ⁽²⁾	133,0	147,0 ⁽²⁾	124,0	131,0 ⁽²⁾	113,0	117,0 ⁽²⁾	102,0	104,0 ⁽²⁾	90,2	90,7 ⁽²⁾	80,6	80,8 ⁽²⁾	72,1	72,1
	BV	151,0	171,0 ⁽²⁾	139,0	151,0 ⁽²⁾	127,0	134,0 ⁽²⁾	116,0	119,0 ⁽²⁾	103,0	105,0 ⁽²⁾	91,3	92,0 ⁽²⁾	79,9	80,2 ⁽²⁾	70,9	70,9
	BW	151,0	170,0 ⁽²⁾	139,0	151,0 ⁽²⁾	128,0	134,0 ⁽²⁾	116,0	120,0 ⁽²⁾	104,0	106,0 ⁽²⁾	91,4	92,1 ⁽²⁾	81,3	81,6 ⁽²⁾	72,8	72,8
56	B	137,0	157,0 ⁽³⁾	127,0	144,0 ⁽³⁾	117,0	129,0 ⁽²⁾	109,0	116,0 ⁽²⁾	98,8	103,0 ⁽²⁾	87,6	89,6 ⁽²⁾	78,7	79,8 ⁽²⁾	70,0	70,7 ⁽²⁾
	BV	144,0	169,0 ⁽³⁾	133,0	149,0 ⁽²⁾	122,0	133,0 ⁽²⁾	112,0	119,0 ⁽²⁾	99,9	104,0 ⁽²⁾	88,6	91,0 ⁽²⁾	78,0	79,3 ⁽²⁾	69,2	69,8 ⁽²⁾
	BW	143,0	168,0 ⁽²⁾	133,0	150,0 ⁽²⁾	123,0	133,0 ⁽²⁾	112,0	119,0 ⁽²⁾	101,0	105,0 ⁽²⁾	88,8	91,2 ⁽²⁾	79,5	80,8 ⁽²⁾	70,7	71,6 ⁽²⁾
60	B	130,0	149,0 ⁽⁴⁾	121,0	139,0 ⁽³⁾	112,0	127,0 ⁽³⁾	105,0	114,0 ⁽²⁾	94,6	102,0 ⁽²⁾	84,1	88,6 ⁽²⁾	76,8	78,9 ⁽²⁾	67,6	69,5 ⁽²⁾
	BV	137,0	167,0 ⁽³⁾	127,0	148,0 ⁽³⁾	116,0	131,0 ⁽³⁾	108,0	117,0 ⁽²⁾	96,0	103,0 ⁽²⁾	85,0	90,1 ⁽²⁾	76,0	78,4 ⁽²⁾	67,1	68,9 ⁽²⁾
	BW	136,0	166,0 ⁽²⁾	127,0	148,0 ⁽³⁾	117,0	131,0 ⁽³⁾	108,0	118,0 ⁽²⁾	96,4	104,0 ⁽²⁾	85,4	90,3 ⁽²⁾	77,7	80,0 ⁽²⁾	68,4	70,4 ⁽²⁾
64	B	123,0	141,0 ⁽³⁾	114,0	132,0 ⁽⁴⁾	107,0	123,0 ⁽³⁾	99,9	113,0 ⁽³⁾	90,4	99,9 ⁽²⁾	80,8	87,3 ⁽²⁾	74,7	78,0 ⁽²⁾	65,1	68,3 ⁽²⁾
	BV	129,0	165,0 ⁽³⁾	121,0	146,0 ⁽³⁾	111,0	129,0 ⁽³⁾	103,0	116,0 ⁽³⁾	92,0	102,0 ⁽²⁾	81,5	89,0 ⁽²⁾	73,7	77,6 ⁽²⁾	64,5	68,0 ⁽²⁾
	BW	128,0	163,0 ⁽³⁾	121,0	146,0 ⁽³⁾	111,0	130,0 ⁽³⁾	103,0	116,0 ⁽³⁾	92,0	102,0 ⁽²⁾	82,1	89,2 ⁽²⁾	75,6	79,2 ⁽²⁾	65,9	69,3 ⁽²⁾
68	B	117,0	131,0 ⁽³⁾	109,0	126,0 ⁽⁵⁾	102,0	119,0 ⁽⁴⁾	95,8	109,0 ⁽³⁾	86,6	98,3 ⁽²⁾	77,3	85,8 ⁽²⁾	72,0	76,8 ⁽²⁾	62,6	67,0 ⁽²⁾
	BV	118,0	159,0 ⁽³⁾	115,0	144,0 ⁽³⁾	106,0	128,0 ⁽³⁾	98,3	114,0 ⁽³⁾	88,0	100,0 ⁽²⁾	78,1	87,4 ⁽²⁾	71,0	76,4 ⁽²⁾	61,8	67,1 ⁽²⁾
	BW	115,0	157,0 ⁽³⁾	114,0	144,0 ⁽³⁾	106,0	128,0 ⁽³⁾	99,1	114,0 ⁽³⁾	88,2	101,0 ⁽²⁾	78,8	87,7 ⁽²⁾	73,1	78,0 ⁽²⁾	63,4	68,2 ⁽²⁾
72	B	104,0	122,0 ⁽⁴⁾	104,0	119,0 ⁽⁵⁾	96,4	114,0 ⁽⁵⁾	91,5	106,0 ⁽⁴⁾	82,8	96,6 ⁽²⁾	74,2	84,2 ⁽²⁾	68,6	75,5 ⁽²⁾	60,1	65,7 ⁽²⁾
	BV	105,0	152,0 ⁽³⁾	106,0	139,0 ⁽³⁾	101,0	126,0 ⁽³⁾	94,0	113,0 ⁽³⁾	84,2	98,6 ⁽³⁾	74,8	85,9 ⁽²⁾	68,1	75,1 ⁽²⁾	59,2	65,7 ⁽²⁾
	BW	103,0	150,0 ⁽³⁾	106,0	139,0 ⁽³⁾	102,0	126,0 ⁽³⁾	94,5	113,0 ⁽³⁾	84,6	99,3 ⁽³⁾	75,7	86,2 ⁽²⁾	70,1	76,8 ⁽²⁾	61,0	67,0 ⁽²⁾
76	B	89,6	114,0 ⁽⁴⁾	94,2	111,0 ⁽⁵⁾	91,5	108,0 ⁽⁵⁾	86,7	102,0 ⁽⁵⁾	79,4	91,9 ⁽³⁾	70,6	82,7 ⁽²⁾	65,4	74,4 ⁽³⁾	57,7	64,4 ⁽²⁾
	BV	89,9	145,0 ⁽³⁾	95,1	134,0 ⁽²⁾	95,2	122,0 ⁽³⁾	89,8	111,0 ⁽³⁾	80,6	97,3 ⁽³⁾	71,6	84,3 ⁽²⁾	65,3	73,9 ⁽³⁾	56,7	64,2 ⁽²⁾
	BW	88,6	143,0 ⁽³⁾	94,7	134,0 ⁽²⁾	95,2	122,0 ⁽³⁾	90,0	111,0 ⁽³⁾	81,2	98,0 ⁽³⁾	72,7	84,7 ⁽²⁾	66,7	75,7 ⁽³⁾	58,7	65,8 ⁽²⁾
80	B	70,9	107,0 ⁽⁷⁾	83,1	104,0 ⁽⁶⁾	85,5	102,0 ⁽⁵⁾	82,6	96,2 ⁽⁵⁾	76,1	88,7 ⁽³⁾	67,3	81,0 ⁽³⁾	62,8	73,4 ⁽³⁾	55,3	63,1 ⁽²⁾
	BV	70,9	138,0 ⁽²⁾	83,3	131,0 ⁽²⁾	86,6	118,0 ⁽²⁾	85,6	108,0 ⁽³⁾	77,0	95,9 ⁽³⁾	68,5	82,7 ⁽³⁾	62,5	72,3 ⁽³⁾	54,3	63,0 ⁽²⁾
	BW	70,1	137,0 ⁽²⁾	83,3	130,0 ⁽²⁾	86,4	118,0 ⁽²⁾	85,9	108,0 ⁽³⁾	77,8	96,4 ⁽³⁾	69,3	83,1 ⁽³⁾	64,1	74,7 ⁽³⁾	56,4	64,5 ⁽²⁾
88	B		94,1 ⁽⁶⁾		90,8 ⁽⁷⁾	65,8	88,5 ⁽⁵⁾	71,8	85,5 ⁽⁵⁾	68,8	80,8 ⁽⁵⁾	61,7	75,9 ⁽⁴⁾	57,9	70,3 ⁽³⁾	51,0	60,4 ⁽³⁾
	BV		122,0 ⁽³⁾		119,0 ⁽²⁾	66,1	112,0 ⁽²⁾	71,6	102,0 ⁽³⁾	70,3	91,3 ⁽³⁾	62,7	79,5 ⁽³⁾	57,3	70,8 ⁽³⁾	49,7	60,2 ⁽³⁾
	BW		121,0 ⁽³⁾		119,0 ⁽²⁾	66,0	112,0 ⁽²⁾	72,3	102,0 ⁽³⁾	71,3	91,6 ⁽³⁾	63,2	79,8 ⁽³⁾	59,2	72,6 ⁽³⁾	52,0	61,8 ⁽³⁾
96	B		78,6 ⁽⁹⁾		78,7 ⁽⁹⁾		78,6 ⁽⁸⁾	52,7	76,2 ⁽⁷⁾	58,1	74,3 ⁽⁶⁾	56,6	70,0 ⁽⁵⁾	53,5	65,3 ⁽⁴⁾	45,9	57,6 ⁽⁴⁾
	BV		105,0 ⁽⁴⁾		104,0 ⁽³⁾		100,0 ⁽³⁾	51,8	95,4 ⁽³⁾	57,6	86,7 ⁽³⁾	56,7	76,0 ⁽³⁾	52,6	67,9 ⁽³⁾	45,4	57,8 ⁽³⁾
	BW		104,0 ⁽⁴⁾		103,0 ⁽³⁾		99,9 ⁽³⁾	52,7	95,3 ⁽³⁾	58,1	86,8 ⁽³⁾	57,4	76,2 ⁽³⁾	54,7	69,6 ⁽³⁾	46,9	59,6 ⁽³⁾
104	B		63,9 ⁽⁹⁾		65,7 ⁽¹⁰⁾		66,6 ⁽⁸⁾		66,6 ⁽⁸⁾	38,3	64,4 ⁽⁶⁾	45,2	61,9 ⁽⁶⁾	49,2	59,9 ⁽⁵⁾	42,0	54,8 ⁽⁵⁾
	BV		90,4 ⁽⁷⁾		89,0 ⁽⁴⁾		88,1 ⁽⁵⁾		86,3 ⁽³⁾	37,7	81,5 ⁽³⁾	45,2	72,4 ⁽³⁾	46,9	64,9 ⁽³⁾	41,6	55,4 ⁽³⁾
	BW		89,6 ⁽⁷⁾		88,7 ⁽⁴⁾		87,9 ⁽³⁾		85,6 ⁽³⁾	38,3	81,5 ⁽³⁾	45,3	72,6 ⁽³⁾	49,6	66,5 ⁽³⁾	43,0	57,3 ⁽³⁾
112	B		50,8 ⁽⁹⁾		53,0 ⁽⁹⁾		55,7 ⁽¹⁰⁾		56,4 ⁽⁹⁾		55,7 ⁽⁹⁾		54,0 ⁽⁸⁾	36,1	53,3 ⁽⁷⁾	37,4	51,2 ⁽⁶⁾
	BV		80,0 ⁽⁹⁾		78,2 ⁽⁶⁾		77,0 ⁽⁴⁾		76,1 ⁽³⁾		73,5 ⁽³⁾		67,6 ⁽³⁾	34,1	61,9 ⁽³⁾	36,1	53,0 ⁽³⁾
	BW																



S 72 m	S 72 m																		
	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
14	B	452,0*	452,0*																
	BV	457,0*	457,0*																
	BW	431,0*	461,0 ⁽¹⁾	396,0*	405,0 ⁽¹⁾	365,0*	365,0*												
16	B	472,0	472,0																
	BV	438,0*	470,0 ⁽¹⁾	399,0*	411,0 ⁽¹⁾	368,0*	368,0*												
	BW	445,0	453,0 ⁽¹⁾	406,0	406,0	353,0*	365,0 ⁽¹⁾	322,0*	322,0*										
18	B	453,0	469,0 ⁽¹⁾	413,0	413,0														
	BV	454,0	471,0 ⁽¹⁾	414,0	414,0	357,0*	370,0 ⁽¹⁾	325,0*	325,0*										
	BW	424,0	449,0 ⁽¹⁾	390,0	390,0	365,0	365,0	313,0*	325,0 ⁽¹⁾	285,0*	285,0*								
20	B	432,0	469,0 ⁽¹⁾	396,0	412,0 ⁽¹⁾	371,0	371,0												
	BV	433,0	470,0 ⁽¹⁾	398,0	402,0 ⁽¹⁾	373,0	373,0	317,0*	330,0 ⁽¹⁾	288,0*	288,0*								
	BW	403,0	444,0 ⁽¹⁾	373,0	385,0 ⁽²⁾	353,0	359,0 ⁽¹⁾	325,0	325,0	278,0*	291,0 ⁽¹⁾	255,0*	259,0 ⁽¹⁾	231,0*	231,0*				
22	B	412,0	469,0 ⁽¹⁾	379,0	412,0 ⁽¹⁾	361,0	373,0 ⁽¹⁾	331,0	331,0										
	BV	413,0	470,0 ⁽¹⁾	381,0	397,0 ⁽²⁾	362,0	373,0 ⁽¹⁾	332,0	333,0 ⁽¹⁾	281,0*	295,0 ⁽¹⁾	257,0*	261,0 ⁽¹⁾	232,0*	232,0*				
	BW	380,0	440,0 ⁽¹⁾	356,0	382,0 ⁽²⁾	340,0	357,0 ⁽¹⁾	315,0	320,0 ⁽¹⁾	289,0	289,0	248,0*	259,0 ⁽¹⁾	225,0*	230,0 ⁽¹⁾	206,0*	206,0*		
24	B	383,0	469,0 ⁽¹⁾	363,0	411,0 ⁽¹⁾	350,0	373,0 ⁽¹⁾	322,0	332,0 ⁽¹⁾	294,0	294,0								
	BV	383,0	458,0 ⁽²⁾	364,0	397,0 ⁽²⁾	351,0	374,0 ⁽¹⁾	323,0	333,0 ⁽¹⁾	295,0	297,0 ⁽¹⁾	251,0*	264,0 ⁽¹⁾	228,0*	233,0 ⁽¹⁾	207,0*	207,0*		
	BW	309,0	412,0 ⁽²⁾	339,0	379,0 ⁽²⁾	327,0	355,0 ⁽¹⁾	303,0	319,0 ⁽¹⁾	280,0	286,0 ⁽²⁾	257,0	257,0	232,0	232,0	202,0*	206,0 ⁽¹⁾	182,0*	182,0*
26	B	312,0	456,0 ⁽¹⁾	347,0	411,0 ⁽¹⁾	338,0	374,0 ⁽¹⁾	312,0	332,0 ⁽¹⁾	287,0	296,0 ⁽¹⁾	263,0	263,0	235,0	235,0				
	BV	311,0	454,0 ⁽²⁾	349,0	396,0 ⁽²⁾	339,0	374,0 ⁽¹⁾	313,0	333,0 ⁽¹⁾	288,0	296,0 ⁽¹⁾	264,0	265,0 ⁽¹⁾	236,0	236,0	204,0*	208,0 ⁽¹⁾	183,0*	183,0*
	BW		385,0 ⁽³⁾	322,0	375,0 ⁽²⁾	313,0	353,0 ⁽¹⁾	292,0	317,0 ⁽¹⁾	271,0	284,0 ⁽¹⁾	250,0	255,0 ⁽¹⁾	227,0	228,0 ⁽¹⁾	206,0	206,0	178,0*	182,0 ⁽¹⁾
28	B		442,0 ⁽¹⁾	327,0	401,0 ⁽¹⁾	325,0	374,0 ⁽¹⁾	301,0	331,0 ⁽¹⁾	278,0	295,0 ⁽¹⁾	256,0	263,0 ⁽¹⁾	232,0	233,0 ⁽¹⁾	209,0	209,0		
	BV		443,0 ⁽²⁾	326,0	396,0 ⁽²⁾	326,0	375,0 ⁽¹⁾	302,0	332,0 ⁽¹⁾	279,0	296,0 ⁽¹⁾	257,0	264,0 ⁽¹⁾	233,0	233,0	209,0	209,0	180,0*	184,0 ⁽¹⁾
	BW																		
30	B		360,0 ⁽⁵⁾	292,0	354,0 ⁽²⁾	301,0	339,0 ⁽¹⁾	281,0	316,0 ⁽¹⁾	260,0	284,0 ⁽¹⁾	242,0	254,0 ⁽¹⁾	222,0	225,0 ⁽¹⁾	203,0	203,0	182,0	182,0
	BV		429,0 ⁽¹⁾	293,0	390,0 ⁽¹⁾	312,0	371,0 ⁽¹⁾	290,0	331,0 ⁽¹⁾	269,0	294,0 ⁽¹⁾	249,0	263,0 ⁽¹⁾	227,0	233,0 ⁽¹⁾	206,0	208,0 ⁽¹⁾	184,0	184,0
	BW		433,0 ⁽²⁾	292,0	390,0 ⁽²⁾	313,0	371,0 ⁽¹⁾	291,0	332,0 ⁽¹⁾	270,0	295,0 ⁽¹⁾	250,0	263,0 ⁽¹⁾	228,0	228,0	207,0	207,0	185,0	185,0
32	B		338,0 ⁽⁷⁾	247,0	334,0 ⁽⁴⁾	288,0	324,0 ⁽²⁾	269,0	307,0 ⁽¹⁾	251,0	283,0 ⁽¹⁾	235,0	253,0 ⁽¹⁾	216,0	223,0 ⁽¹⁾	199,0	199,0	180,0	180,0
	BV		414,0 ⁽¹⁾	248,0	383,0 ⁽²⁾	299,0	366,0 ⁽¹⁾	279,0	329,0 ⁽¹⁾	259,0	294,0 ⁽¹⁾	241,0	262,0 ⁽¹⁾	222,0	232,0 ⁽¹⁾	203,0	207,0 ⁽¹⁾	182,0	183,0 ⁽¹⁾
	BW		415,0 ⁽³⁾	248,0	386,0 ⁽²⁾	300,0	367,0 ⁽¹⁾	280,0	329,0 ⁽¹⁾	260,0	294,0 ⁽¹⁾	242,0	263,0 ⁽¹⁾	222,0	224,0 ⁽²⁾	204,0	204,0	183,0	183,0
34	B		317,0 ⁽⁷⁾		314,0 ⁽⁵⁾	277,0	308,0 ⁽³⁾	260,0	294,0 ⁽²⁾	243,0	277,0 ⁽¹⁾	226,0	252,0 ⁽¹⁾	209,0	220,0 ⁽¹⁾	194,0	194,0	177,0	177,0
	BV		398,0 ⁽³⁾		376,0 ⁽²⁾	288,0	360,0 ⁽¹⁾	268,0	326,0 ⁽¹⁾	250,0	292,0 ⁽¹⁾	234,0	261,0 ⁽¹⁾	215,0	231,0 ⁽¹⁾	199,0	206,0 ⁽¹⁾	180,0	183,0 ⁽¹⁾
	BW		398,0 ⁽⁴⁾		381,0 ⁽²⁾	289,0	364,0 ⁽¹⁾	269,0	326,0 ⁽¹⁾	251,0	290,0 ⁽¹⁾	235,0	262,0 ⁽¹⁾	216,0	224,0 ⁽²⁾	200,0	201,0 ⁽²⁾	180,0	180,0
36	B		296,0 ⁽⁸⁾		297,0 ⁽⁶⁾	266,0	293,0 ⁽⁴⁾	250,0	282,0 ⁽³⁾	234,0	266,0 ⁽¹⁾	219,0	249,0 ⁽¹⁾	204,0	218,0 ⁽¹⁾	189,0	193,0 ⁽²⁾	173,0	173,0
	BV		382,0 ⁽⁴⁾		370,0 ⁽²⁾	270,0	355,0 ⁽¹⁾	257,0	322,0 ⁽¹⁾	241,0	290,0 ⁽¹⁾	226,0	260,0 ⁽¹⁾	209,0	231,0 ⁽¹⁾	194,0	205,0 ⁽¹⁾	177,0	182,0 ⁽¹⁾
	BW		368,0 ⁽⁶⁾		377,0 ⁽²⁾	270,0	360,0 ⁽¹⁾	258,0	322,0 ⁽¹⁾	242,0	283,0 ⁽¹⁾	227,0	259,0 ⁽¹⁾	210,0	224,0 ⁽²⁾	195,0	201,0 ⁽²⁾	178,0	178,0
38	B		275,0 ⁽⁹⁾		279,0 ⁽⁶⁾	226,0	278,0 ⁽⁵⁾	238,0	269,0 ⁽³⁾	225,0	256,0 ⁽¹⁾	212,0	241,0 ⁽¹⁾	196,0	215,0 ⁽¹⁾	184,0	193,0 ⁽²⁾	169,0	171,0 ⁽²⁾
	BV		365,0 ⁽⁵⁾		356,0 ⁽³⁾	229,0	346,0 ⁽¹⁾	249,0	319,0 ⁽¹⁾	232,0	287,0 ⁽¹⁾	219,0	258,0 ⁽¹⁾	203,0	228,0 ⁽¹⁾	189,0	205,0 ⁽¹⁾	173,0	181,0 ⁽¹⁾
	BW		313,0 ⁽⁹⁾		360,0 ⁽²⁾	229,0	351,0 ⁽¹⁾	250,0	319,0 ⁽¹⁾	233,0	280,0 ⁽²⁾	220,0	252,0 ⁽¹⁾	204,0	224,0 ⁽²⁾	190,0	201,0 ⁽²⁾	174,0	178,0 ⁽²⁾
40	B				263,0 ⁽⁷⁾		264,0 ⁽⁶⁾	231,0	257,0 ⁽⁴⁾	218,0	247,0 ⁽³⁾	205,0	236,0 ⁽²⁾	190,0	214,0 ⁽²⁾	179,0	192,0 ⁽²⁾	165,0	171,0 ⁽²⁾
	BV		347,0 ⁽⁵⁾		341,0 ⁽³⁾		334,0 ⁽²⁾	240,0	315,0 ⁽¹⁾	224,0	285,0 ⁽¹⁾	211,0	256,0 ⁽¹⁾	197,0	223,0 ⁽²⁾	184,0	200,0 ⁽²⁾	169,0	180,0 ⁽¹⁾
	BW				344,0 ⁽²⁾		337,0 ⁽²⁾	241,0	316,0 ⁽¹⁾	225,0	278,0 ⁽²⁾	212,0	250,0 ⁽²⁾	198,0	224,0 ⁽²⁾	185,0	200,0 ⁽²⁾	170,0	178,0 ⁽²⁾
44	B				234,0 ⁽¹⁾		239,0 ⁽¹⁰⁾	195,0	236,0 ⁽⁶⁾	203,0	228,0 ⁽⁴⁾	191,0	219,0 ⁽¹⁾	179,0	206,0 ⁽²⁾	168,0	193,0 ⁽²⁾	156,0	171,0 ⁽²⁾
	BV		311,0 ⁽⁵⁾		311,0 ⁽¹⁾		307,0 ⁽³⁾	197,0	295,0 ⁽²⁾	210,0	275,0 ⁽¹⁾	197,0	252,0 ⁽¹⁾	184,0	221,0 ⁽²⁾	174,0	200,0 ⁽²⁾	161,0	177,0 ⁽²⁾
	BW				311,0 ⁽⁵⁾		308,0 ⁽²⁾	198,0	298,0 ⁽²⁾	210,0	273,0 ⁽²⁾	198,0	247,0 ⁽²⁾	185,0	221,0 ⁽²⁾	175,0	200,0 ⁽²⁾	162,0	177,0 ⁽²⁾
48	B				211,0 ⁽¹⁾		214,0 ⁽¹⁰⁾		215,0 ⁽⁸⁾	188,0	211,0 ⁽⁴⁾	179,0	204,0 ⁽¹⁾	168,0	194,0 ⁽³⁾	158,0	183,0 ⁽²⁾	147,0	170,0 ⁽²⁾
	BV		276,0 ⁽⁶⁾		288,0 ⁽¹⁾		281,0 ⁽⁶⁾		277,0 ⁽⁴⁾	193,0	264,0 ⁽³⁾	185,0	244,0 ⁽²⁾	173,0	219,0 ⁽²⁾	163,0	198,0 ⁽²⁾	152,0	176,0 ⁽²⁾
	BW				280,0 ⁽⁴⁾		280,0 ⁽⁴⁾		277,0 ⁽³⁾	194,0	263,0 ⁽³⁾	186,0	243,0 ⁽²⁾	174,0	219,0 ⁽²⁾	164,0	198,0 ⁽²⁾	153,0	177,0 ⁽²⁾
52	B				189,0 ⁽¹⁰⁾		191,0 ⁽¹⁰⁾		196,0 ⁽¹⁰⁾		195,0 ⁽⁸⁾	168,0	191,0 ⁽⁶⁾	157,0	182,0 ⁽⁴⁾	150,0	173,0 ⁽³⁾	139,0	164,0 ⁽³⁾
	BV				266,0 ⁽¹⁾		257,0 ⁽⁸⁾		255,0 ⁽⁵⁾		251,0 ⁽⁴⁾	174,0	235,0 ⁽³⁾	162,0	216,0 ⁽²⁾	154,0	196,0 ⁽²⁾	144,0	175,0 ⁽²⁾
	BW				250,0 ⁽⁴⁾		257,0 ⁽⁸⁾		255,0 ⁽⁶⁾		250,0 ⁽⁴⁾	174,0	234,0 ⁽³⁾	163,0	216,0 ⁽²⁾	154,0	196,0 ⁽²⁾	145,0	175,0 ⁽²⁾
56	B				167,0 ⁽¹⁰⁾		172,0 ⁽¹⁰⁾		176,0 ⁽¹¹⁾		180,0 ⁽¹⁰⁾	143,0	177,0 ⁽⁷⁾	149,0	169,0 ⁽⁵⁾	140,0	163,0 ⁽⁴⁾	131,0	155,0 ⁽³⁾
	BV		226,0 ⁽⁷⁾		243,0 ⁽¹⁾		234,0 ⁽⁸⁾		235,0 ⁽⁸⁾		233,0 ⁽⁵⁾	144,0	224,0 ⁽⁴⁾	154,0	208,0 ⁽³⁾	146,0	192,0 ⁽²⁾	136,0	173,0 ⁽²⁾
	BW				226,0 ⁽⁶⁾		234,0 ⁽⁸⁾		235,0 ⁽⁸⁾		233,0 ⁽⁵⁾	143,0	223,0 ⁽⁴⁾	154,0	207,0 ⁽³⁾	147,0	192,0 ⁽²⁾	136,0	173,0 ⁽²⁾
60	B				149,0 ⁽⁸⁾		154,0 ⁽¹⁰⁾		159,0 ⁽¹⁰⁾		162,0 ⁽¹⁰⁾		164,0 ⁽⁹⁾	135,0	159,0 ⁽⁷⁾	133,0	152,0 ⁽⁵⁾	124,0	146,0 ⁽⁴⁾
	BV		204,0 ⁽⁷⁾		221,0 ⁽¹⁾		212,0 ⁽⁸⁾		216,0 ⁽⁸⁾		215,0 ⁽⁴⁾		211,0 ⁽⁵⁾	137,0	199,0 ⁽⁴⁾	137,0	186,0 ⁽³⁾	129,0	169,0 ⁽²⁾
	BW				209,0 ⁽⁸⁾		211,0 ⁽⁸⁾		216,0 ⁽⁸⁾		215,0 ⁽⁴⁾		210,0 ⁽⁵⁾	136,0	198,0 ⁽⁴⁾	138,0	185,0 ⁽³⁾	130,0	169,0 ⁽²⁾
64	B				133,0 ⁽⁸⁾		135,0 ⁽¹⁰⁾												




		S 72 m															
	m	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
26	B	165,0*	165,0*														
	BV																
	BW	166,0*	166,0*														
28	B	162,0*	162,0*	145,0*	145,0*												
	BV																
	BW	163,0*	163,0*	146,0*	146,0*												
30	B	159,0*	163,0 ⁽¹⁾	143,0*	144,0 ⁽¹⁾	129,0*	129,0*										
	BV																
	BW	161,0*	165,0 ⁽¹⁾	145,0*	145,0*	130,0*	130,0*										
32	B	162,0	162,0	141,0*	144,0 ⁽¹⁾	128,0*	128,0*	114,0*	114,0*	102,0*	102,0*						
	BV	164,0	164,0														
	BW	165,0	165,0	142,0*	142,0*	129,0*	130,0 ⁽¹⁾	115,0*	115,0*	103,0*	103,0*						
34	B	160,0	160,0	144,0	144,0	126,0*	127,0 ⁽¹⁾	113,0*	113,0*	101,0*	101,0*	90,2*	90,2*				
	BV	162,0	163,0 ⁽¹⁾	145,0	145,0	130,0	130,0										
	BW	163,0	163,0	145,0	145,0	127,0*	130,0 ⁽¹⁾	114,0*	114,0*	102,0*	102,0*	89,6*	89,6*				
36	B	158,0	158,0	142,0	142,0	128,0	128,0	112,0*	112,0*	100,0*	101,0 ⁽¹⁾	89,3*	89,5 ⁽¹⁾	80,1*	80,1*		
	BV	160,0	162,0 ⁽¹⁾	143,0	144,0 ⁽¹⁾	129,0	129,0										
	BW	161,0	161,0	144,0	144,0	129,0	129,0	112,0*	113,0 ⁽¹⁾	101,0*	102,0 ⁽¹⁾	88,7*	89,0 ⁽¹⁾	80,4*	80,4*	59,2*	59,2*
38	B	155,0	155,0	140,0	140,0	127,0	127,0	113,0	113,0	101,0	101,0	88,1*	89,1 ⁽¹⁾	79,3*	79,3*	69,1*	69,1*
	BV	158,0	162,0 ⁽¹⁾	142,0	143,0 ⁽¹⁾	128,0	128,0	114,0	114,0	101,0	101,0						
	BW	159,0	159,0	142,0	142,0	128,0	128,0	114,0	114,0	102,0	102,0	87,8*	88,7 ⁽¹⁾	79,7*	79,7*	70,0*	70,0*
40	B	152,0	154,0 ⁽²⁾	138,0	138,0	126,0	126,0	112,0	112,0	100,0	100,0	88,9	88,9	78,4*	78,4*	68,4*	68,4 ⁽¹⁾
	BV	155,0	161,0 ⁽¹⁾	140,0	142,0 ⁽¹⁾	126,0	128,0 ⁽¹⁾	113,0	113,0	100,0	100,0	88,5	88,5				
	BW	156,0	158,0 ⁽²⁾	141,0	141,0	127,0	127,0	113,0	113,0	101,0	101,0	88,7	88,7	78,9*	78,9*	68,8*	69,5 ⁽¹⁾
44	B	145,0	153,0 ⁽²⁾	133,0	136,0 ⁽²⁾	122,0	123,0 ⁽²⁾	110,0	110,0	98,3	98,3	87,4	87,4	78,3	78,3	68,1	68,1
	BV	149,0	158,0 ⁽²⁾	135,0	141,0 ⁽¹⁾	124,0	126,0 ⁽¹⁾	111,0	112,0 ⁽¹⁾	98,7	99,2 ⁽¹⁾	87,0	87,2 ⁽¹⁾	77,3	77,3	67,3	67,3
	BW	150,0	158,0 ⁽²⁾	136,0	140,0 ⁽²⁾	124,0	125,0 ⁽²⁾	111,0	111,0	99,5	99,5	87,2	87,2	79,0	79,0	68,4	68,4
48	B	138,0	153,0 ⁽²⁾	127,0	135,0 ⁽²⁾	118,0	122,0 ⁽²⁾	107,0	108,0 ⁽²⁾	96,2	96,3 ⁽²⁾	85,7	85,7	77,0	77,0	66,8	66,8
	BV	142,0	157,0 ⁽²⁾	130,0	139,0 ⁽²⁾	120,0	124,0 ⁽²⁾	108,0	111,0 ⁽¹⁾	96,8	97,9 ⁽¹⁾	85,4	85,9 ⁽¹⁾	75,8	75,8	66,2	66,2
	BW	143,0	158,0 ⁽²⁾	131,0	139,0 ⁽²⁾	121,0	125,0 ⁽²⁾	109,0	110,0 ⁽²⁾	97,8	98,1 ⁽²⁾	85,8	85,8	77,6	77,6	67,4	67,4
52	B	131,0	149,0 ⁽²⁾	121,0	135,0 ⁽²⁾	113,0	121,0 ⁽²⁾	103,0	108,0 ⁽²⁾	93,2	95,5 ⁽²⁾	84,1	84,4 ⁽²⁾	75,2	75,3 ⁽²⁾	65,7	65,7
	BV	135,0	156,0 ⁽²⁾	125,0	139,0 ⁽²⁾	116,0	124,0 ⁽²⁾	105,0	110,0 ⁽²⁾	94,7	96,6 ⁽¹⁾	83,9	84,7 ⁽¹⁾	74,2	74,2	64,9	65,1 ⁽¹⁾
	BW	136,0	157,0 ⁽²⁾	126,0	139,0 ⁽²⁾	116,0	124,0 ⁽²⁾	106,0	110,0 ⁽²⁾	95,7	97,5	84,4	85,0 ⁽²⁾	76,0	76,2 ⁽²⁾	66,3	66,3
56	B	124,0	146,0 ⁽³⁾	116,0	131,0 ⁽²⁾	108,0	120,0 ⁽²⁾	99,4	107,0 ⁽²⁾	89,7	94,7 ⁽²⁾	82,0	83,6 ⁽²⁾	73,5	74,5 ⁽²⁾	64,4	64,7 ⁽²⁾
	BV	128,0	155,0 ⁽³⁾	119,0	137,0 ⁽²⁾	111,0	123,0 ⁽²⁾	101,0	109,0 ⁽²⁾	91,8	95,9 ⁽²⁾	81,6	83,8 ⁽²⁾	72,4	73,6 ⁽²⁾	63,5	64,0 ⁽¹⁾
	BW	129,0	155,0 ⁽²⁾	120,0	137,0 ⁽²⁾	111,0	124,0 ⁽²⁾	102,0	109,0 ⁽²⁾	92,3	96,9 ⁽²⁾	82,3	84,3 ⁽²⁾	74,4	75,6 ⁽²⁾	65,0	65,5 ⁽²⁾
60	B	117,0	139,0 ⁽⁴⁾	108,0	128,0 ⁽³⁾	103,0	117,0 ⁽³⁾	95,1	105,0 ⁽²⁾	86,5	93,9 ⁽²⁾	79,1	82,9 ⁽²⁾	71,2	73,8 ⁽²⁾	62,7	63,9 ⁽²⁾
	BV	121,0	153,0 ⁽²⁾	113,0	136,0 ⁽²⁾	106,0	121,0 ⁽²⁾	97,4	108,0 ⁽²⁾	88,4	95,3 ⁽²⁾	78,4	83,1 ⁽²⁾	70,4	73,0 ⁽²⁾	61,7	63,3 ⁽²⁾
	BW	122,0	153,0 ⁽²⁾	113,0	136,0 ⁽²⁾	107,0	122,0 ⁽²⁾	98,2	108,0 ⁽²⁾	88,7	96,4 ⁽²⁾	79,2	83,6 ⁽²⁾	72,6	74,9 ⁽²⁾	63,5	64,8 ⁽²⁾
64	B	111,0	132,0 ⁽⁴⁾	103,0	124,0 ⁽⁴⁾	97,9	114,0 ⁽³⁾	90,7	104,0 ⁽³⁾	83,0	92,1 ⁽²⁾	76,1	82,0 ⁽²⁾	68,6	73,1 ⁽²⁾	60,4	63,1 ⁽²⁾
	BV	115,0	150,0 ⁽³⁾	107,0	134,0 ⁽²⁾	101,0	120,0 ⁽³⁾	93,4	107,0 ⁽²⁾	84,7	94,1 ⁽²⁾	75,2	82,3 ⁽²⁾	68,1	72,3 ⁽²⁾	59,4	62,6 ⁽²⁾
	BW	116,0	150,0 ⁽³⁾	108,0	134,0 ⁽²⁾	102,0	121,0 ⁽²⁾	93,9	107,0 ⁽²⁾	85,2	94,9 ⁽²⁾	76,1	82,9 ⁽²⁾	70,4	74,3 ⁽²⁾	61,3	64,1 ⁽²⁾
68	B	105,0	124,0 ⁽⁵⁾	98,2	118,0 ⁽⁴⁾	92,6	111,0 ⁽⁴⁾	86,7	101,0 ⁽²⁾	79,7	90,2 ⁽²⁾	72,8	80,5 ⁽²⁾	65,8	72,0 ⁽²⁾	58,1	62,3 ⁽²⁾
	BV	110,0	147,0 ⁽³⁾	102,0	133,0 ⁽³⁾	96,0	119,0 ⁽³⁾	89,2	106,0 ⁽³⁾	81,1	92,8 ⁽²⁾	72,0	80,9 ⁽²⁾	65,4	71,4 ⁽²⁾	56,9	61,9 ⁽²⁾
	BW	110,0	147,0 ⁽³⁾	103,0	133,0 ⁽³⁾	96,7	120,0 ⁽³⁾	89,7	106,0 ⁽³⁾	81,8	93,3 ⁽²⁾	72,9	81,6 ⁽²⁾	67,3	73,4 ⁽²⁾	58,9	63,5 ⁽²⁾
72	B	100,0	118,0 ⁽⁶⁾	93,1	113,0 ⁽⁵⁾	87,8	106,0 ⁽⁴⁾	81,7	98,6 ⁽²⁾	76,5	88,3 ⁽²⁾	69,1	79,2 ⁽²⁾	63,2	70,2 ⁽²⁾	55,7	61,2 ⁽²⁾
	BV	104,0	142,0 ⁽⁴⁾	97,1	130,0 ⁽³⁾	91,3	118,0 ⁽³⁾	84,9	105,0 ⁽³⁾	77,6	91,5 ⁽²⁾	68,9	79,6 ⁽²⁾	62,7	70,3 ⁽²⁾	54,5	60,8 ⁽²⁾
	BW	104,0	142,0 ⁽⁴⁾	98,3	130,0 ⁽³⁾	91,7	119,0 ⁽³⁾	85,6	105,0 ⁽³⁾	78,4	91,7 ⁽²⁾	69,3	80,4 ⁽²⁾	64,4	72,0 ⁽²⁾	56,7	62,5 ⁽²⁾
76	B	91,1	112,0 ⁽⁷⁾	88,6	107,0 ⁽⁶⁾	83,7	101,0 ⁽⁵⁾	77,9	94,4 ⁽³⁾	72,8	85,2 ⁽³⁾	66,1	77,9 ⁽²⁾	60,6	69,1 ⁽²⁾	53,5	60,0 ⁽²⁾
	BV	92,0	136,0 ⁽⁴⁾	92,1	126,0 ⁽³⁾	87,4	116,0 ⁽³⁾	80,8	104,0 ⁽³⁾	74,2	90,1 ⁽³⁾	65,9	78,3 ⁽²⁾	60,0	69,2 ⁽²⁾	52,1	59,6 ⁽²⁾
	BW	91,9	136,0 ⁽³⁾	92,8	126,0 ⁽³⁾	88,0	117,0 ⁽³⁾	81,8	104,0 ⁽³⁾	75,1	90,4 ⁽³⁾	66,2	79,1 ⁽²⁾	61,8	70,9 ⁽³⁾	54,5	61,4 ⁽²⁾
80	B	75,1	105,0 ⁽⁷⁾	83,1	101,0 ⁽⁶⁾	80,2	97,8 ⁽⁴⁾	74,3	90,3 ⁽³⁾	68,0	82,9 ⁽³⁾	63,4	76,0 ⁽³⁾	58,2	67,7 ⁽³⁾	51,4	58,9 ⁽²⁾
	BV	74,7	132,0 ⁽²⁾	84,7	123,0 ⁽²⁾	83,3	114,0 ⁽³⁾	77,5	102,0 ⁽³⁾	70,9	89,1 ⁽³⁾	63,1	76,7 ⁽³⁾	57,4	68,2 ⁽²⁾	49,8	58,5 ⁽²⁾
	BW	75,0	132,0 ⁽²⁾	84,9	123,0 ⁽²⁾	83,8	114,0 ⁽³⁾	78,6	102,0 ⁽³⁾	72,0	89,3 ⁽³⁾	63,5	77,5 ⁽³⁾	59,4	69,7 ⁽³⁾	52,4	60,3 ⁽²⁾
88	B		90,4 ⁽⁸⁾		89,0 ⁽⁸⁾	68,6	86,8 ⁽⁷⁾	67,5	82,7 ⁽⁷⁾	62,1	76,7 ⁽⁴⁾	58,2	70,7 ⁽³⁾	53,6	65,5 ⁽³⁾	46,8	56,4 ⁽³⁾
	BV		119,0 ⁽³⁾		116,0 ⁽²⁾	69,1	108,0 ⁽³⁾	70,3	98,0 ⁽³⁾	65,0	86,0 ⁽³⁾	57,7	74,3 ⁽³⁾	52,5	66,0 ⁽³⁾	45,4	55,8 ⁽²⁾
	BW		119,0 ⁽³⁾		116,0 ⁽²⁾	68,8	108,0 ⁽³⁾	70,4	97,8 ⁽³⁾	65,3	86,1 ⁽³⁾	58,5	74,8 ⁽³⁾	54,8	67,3 ⁽³⁾	47,9	57,8 ⁽³⁾
96	B		77,6 ⁽¹⁰⁾		79,3 ⁽¹⁰⁾		77,1 ⁽⁸⁾	54,3	74,3 ⁽⁸⁾	56,5	70,3 ⁽⁷⁾	53,5	65,8 ⁽⁵⁾	49,2	62,0 ⁽⁴⁾	42,1	53,6 ⁽⁴⁾
	BV		107,0 ⁽⁵⁾		104,0 ⁽⁴⁾		103,0 ⁽³⁾	53,5	93,8 ⁽³⁾	57,8	82,8 ⁽³⁾	53,0	71,5 ⁽³⁾	48,1	63,6 ⁽³⁾	41,4	53,8 ⁽³⁾
	BW		106,0 ⁽⁵⁾		104,0 ⁽⁴⁾		103,0 ⁽³⁾	54,3	93,3 ⁽³⁾	58,3	82,9 ⁽³⁾	54,0	71,8 ⁽³⁾	50,6	64,9 ⁽³⁾	43,0	55,9 ⁽³⁾
104	B		63,4 ⁽¹¹⁾		66,0 ⁽¹⁰⁾		67,2 ⁽¹⁰⁾		66,3 ⁽⁹⁾	40,0	64,1 ⁽⁸⁾	46,6	60,7 ⁽⁶⁾	44,1	57,2 ⁽⁵⁾	38,8	50,9 ⁽⁵⁾
	BV		92,9 ⁽⁸⁾		90,2 ⁽⁵⁾		90,4 ⁽⁴⁾		86,8 ⁽³⁾	39,8	79,6 ⁽³⁾	45,6	68,8 ⁽³⁾	44,0	61,2 ⁽⁴⁾	37,8	51,7 ⁽³⁾
	BW		92,8 ⁽⁷⁾		90,3 ⁽⁴⁾		89,7 ⁽³⁾		86,2 ⁽³⁾	40,2	79,8 ⁽³⁾	45,8	68,9 ⁽⁴⁾	45,6	62,6 ⁽⁴⁾	39,7	53,9 ⁽³⁾
112	B		49,6 ⁽⁹⁾		51,3 ⁽⁹⁾		55,6 ⁽¹⁰⁾		56,5 ⁽¹⁰⁾		57,1 ⁽⁹⁾		56,2 ⁽⁸⁾	37,4	53,0 ⁽⁷⁾	35,4	48,6 ⁽⁶⁾
	BV		77,7 ⁽⁸⁾		77,9 ⁽⁸⁾		77,9 ⁽⁴⁾		76,0 ⁽⁴⁾								



S 78 m																			
m	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
14	B	405,0*	405,0*																
BV																			
BW		408,0*	408,0*																
16	B	386,0*	407,0 ⁽¹⁾	352,0*	352,0*														
BV																			
BW		391,0*	414,0 ⁽¹⁾	355,0*	355,0*														
18	B	399,0	404,0 ⁽¹⁾	336,0*	356,0 ⁽¹⁾	316,0*	324,0 ⁽¹⁾	288,0*	288,0*										
BV		402,0	412,0 ⁽¹⁾			331,0	331,0												
BW		404,0	414,0 ⁽¹⁾	340,0*	350,0 ⁽¹⁾	319,0*	327,0 ⁽¹⁾	290,0*	290,0*										
20	B	382,0	403,0 ⁽¹⁾	351,0	351,0	327,0	327,0	280,0*	289,0 ⁽¹⁾	256,0*	256,0*								
BV		384,0	412,0 ⁽¹⁾	351,0	361,0 ⁽¹⁾	331,0	331,0												
BW		386,0	414,0 ⁽¹⁾	353,0	353,0	332,0	332,0	282,0*	292,0 ⁽¹⁾	257,0*	257,0*								
22	B	366,0	402,0 ⁽¹⁾	337,0	345,0 ⁽²⁾	317,0	320,0 ⁽¹⁾	291,0	291,0	250,0*	258,0 ⁽¹⁾	228,0*	228,0*	208,0*	208,0*				
BV		366,0	412,0 ⁽¹⁾	337,0	361,0 ⁽¹⁾	321,0	329,0 ⁽¹⁾	293,0	293,0										
BW		369,0	414,0 ⁽¹⁾	339,0	350,0 ⁽²⁾	323,0	330,0 ⁽¹⁾	295,0	295,0	251,0*	261,0 ⁽¹⁾	229,0*	229,0*	209,0*	209,0*				
24	B	351,0	401,0 ⁽¹⁾	323,0	343,0 ⁽²⁾	306,0	319,0 ⁽¹⁾	281,0	285,0 ⁽¹⁾	258,0	258,0	222,0*	230,0 ⁽¹⁾	202,0*	205,0 ⁽¹⁾	184,0*	184,0*		
BV		350,0	412,0 ⁽¹⁾	322,0	360,0 ⁽¹⁾	311,0	329,0 ⁽¹⁾	286,0	293,0 ⁽¹⁾	261,0	261,0								
BW		353,0	414,0 ⁽¹⁾	325,0	349,0 ⁽²⁾	312,0	330,0 ⁽¹⁾	287,0	294,0 ⁽¹⁾	263,0	263,0	224,0*	234,0 ⁽¹⁾	205,0*	208,0 ⁽¹⁾	186,0*	186,0*		
26	B	325,0	390,0 ⁽¹⁾	309,0	341,0 ⁽²⁾	294,0	319,0 ⁽¹⁾	271,0	284,0 ⁽¹⁾	250,0	254,0 ⁽¹⁾	229,0	229,0	197,0*	206,0 ⁽¹⁾	180,0*	184,0 ⁽¹⁾	164,0*	164,0*
BV		328,0	409,0 ⁽¹⁾	309,0	360,0 ⁽¹⁾	300,0	328,0 ⁽¹⁾	276,0	292,0 ⁽¹⁾	254,0	261,0 ⁽¹⁾	233,0	233,0			176,0*	184,0 ⁽¹⁾	160,0*	160,0*
BW		329,0	403,0 ⁽²⁾	311,0	349,0 ⁽²⁾	302,0	330,0 ⁽¹⁾	278,0	293,0 ⁽¹⁾	256,0	262,0 ⁽¹⁾	234,0	235,0 ⁽¹⁾	200,0*	209,0 ⁽¹⁾	182,0*	186,0 ⁽¹⁾	166,0*	166,0*
28	B	371,0 ⁽³⁾	295,0	295,0	339,0 ⁽²⁾	281,0	319,0 ⁽¹⁾	262,0	284,0 ⁽¹⁾	242,0	254,0 ⁽¹⁾	223,0	227,0 ⁽¹⁾	204,0	204,0	176,0*	184,0 ⁽¹⁾	160,0*	165,0 ⁽¹⁾
BV		404,0 ⁽¹⁾	295,0	357,0 ⁽¹⁾	288,0	328,0 ⁽¹⁾	267,0	291,0 ⁽¹⁾	246,0	260,0 ⁽¹⁾	227,0	233,0 ⁽¹⁾	208,0	208,0	189,0	189,0			
BW		400,0 ⁽²⁾	297,0	349,0 ⁽²⁾	290,0	330,0 ⁽¹⁾	268,0	293,0 ⁽¹⁾	248,0	262,0 ⁽¹⁾	228,0	234,0 ⁽¹⁾	209,0	209,0	178,0*	187,0 ⁽¹⁾	162,0*	167,0 ⁽¹⁾	
30	B	351,0 ⁽⁴⁾	283,0	332,0 ⁽²⁾	271,0	316,0 ⁽¹⁾	252,0	285,0 ⁽¹⁾	233,0	253,0 ⁽¹⁾	216,0	226,0 ⁽¹⁾	199,0	204,0 ⁽¹⁾	182,0	182,0	167,0	167,0	
BV		398,0 ⁽¹⁾	284,0	348,0 ⁽¹⁾	277,0	328,0 ⁽¹⁾	257,0	291,0 ⁽¹⁾	238,0	260,0 ⁽¹⁾	220,0	233,0 ⁽¹⁾	203,0	208,0 ⁽¹⁾	185,0	185,0	168,0	168,0	
BW		397,0 ⁽²⁾	286,0	348,0 ⁽²⁾	279,0	328,0 ⁽¹⁾	259,0	292,0 ⁽¹⁾	240,0	261,0 ⁽¹⁾	222,0	234,0 ⁽¹⁾	204,0	204,0	186,0	186,0	169,0	169,0	
32	B	331,0 ⁽⁷⁾	263,0	316,0 ⁽³⁾	260,0	302,0 ⁽²⁾	242,0	282,0 ⁽¹⁾	226,0	253,0 ⁽¹⁾	209,0	226,0 ⁽¹⁾	193,0	203,0 ⁽¹⁾	178,0	178,0	164,0	164,0	
BV		393,0 ⁽¹⁾	264,0	346,0 ⁽²⁾	265,0	326,0 ⁽¹⁾	248,0	290,0 ⁽¹⁾	230,0	259,0 ⁽¹⁾	214,0	232,0 ⁽¹⁾	197,0	208,0 ⁽¹⁾	181,0	186,0 ⁽¹⁾	165,0	167,0 ⁽¹⁾	
BW		394,0 ⁽²⁾	264,0	348,0 ⁽²⁾	268,0	328,0 ⁽¹⁾	249,0	291,0 ⁽¹⁾	232,0	260,0 ⁽¹⁾	215,0	233,0 ⁽¹⁾	198,0	199,0 ⁽²⁾	182,0	182,0	167,0	167,0	
34	B	312,0 ⁽⁹⁾		300,0 ⁽⁵⁾	250,0	289,0 ⁽³⁾	233,0	272,0 ⁽¹⁾	218,0	253,0 ⁽¹⁾	203,0	225,0 ⁽¹⁾	188,0	202,0 ⁽¹⁾	174,0	174,0	160,0	160,0	
BV		383,0 ⁽¹⁾		346,0 ⁽²⁾	255,0	295,0 ⁽¹⁾	238,0	290,0 ⁽¹⁾	222,0	258,0 ⁽¹⁾	207,0	231,0 ⁽¹⁾	192,0	207,0 ⁽¹⁾	177,0	185,0 ⁽¹⁾	162,0	166,0 ⁽¹⁾	
BW		380,0 ⁽³⁾		349,0 ⁽²⁾	257,0	328,0 ⁽¹⁾	240,0	291,0 ⁽¹⁾	224,0	259,0 ⁽¹⁾	208,0	232,0 ⁽¹⁾	193,0	199,0 ⁽²⁾	178,0	178,0	163,0	163,0	
36	B	294,0 ⁽⁹⁾		288,0 ⁽⁶⁾	242,0	276,0 ⁽³⁾	225,0	263,0 ⁽¹⁾	210,0	243,0 ⁽¹⁾	196,0	225,0 ⁽¹⁾	182,0	202,0 ⁽¹⁾	169,0	172,0 ⁽²⁾	156,0	156,0	
BV		369,0 ⁽³⁾		345,0 ⁽²⁾	246,0	323,0 ⁽¹⁾	229,0	290,0 ⁽¹⁾	215,0	258,0 ⁽¹⁾	200,0	230,0 ⁽¹⁾	186,0	206,0 ⁽¹⁾	172,0	185,0 ⁽¹⁾	159,0	165,0 ⁽¹⁾	
BW		361,0 ⁽⁵⁾		349,0 ⁽²⁾	248,0	328,0 ⁽¹⁾	231,0	290,0 ⁽¹⁾	216,0	253,0 ⁽¹⁾	202,0	231,0 ⁽¹⁾	187,0	199,0 ⁽²⁾	174,0	178,0 ⁽²⁾	160,0	160,0	
38	B	275,0 ⁽⁹⁾		276,0 ⁽⁸⁾	233,0	264,0 ⁽⁴⁾	218,0	252,0 ⁽⁵⁾	203,0	239,0 ⁽²⁾	190,0	220,0 ⁽¹⁾	177,0	201,0 ⁽¹⁾	165,0	172,0 ⁽²⁾	153,0	154,0 ⁽²⁾	
BV		356,0 ⁽⁵⁾		343,0 ⁽²⁾	236,0	322,0 ⁽¹⁾	221,0	291,0 ⁽¹⁾	207,0	258,0 ⁽¹⁾	194,0	230,0 ⁽¹⁾	181,0	206,0 ⁽¹⁾	168,0	184,0 ⁽¹⁾	155,0	165,0 ⁽¹⁾	
BW		346,0 ⁽⁷⁾		347,0 ⁽²⁾	237,0	328,0 ⁽¹⁾	223,0	290,0 ⁽¹⁾	208,0	249,0 ⁽²⁾	195,0	225,0 ⁽¹⁾	182,0	198,0 ⁽²⁾	169,0	178,0 ⁽²⁾	156,0	159,0 ⁽²⁾	
40	B	256,0 ⁽¹⁰⁾		262,0 ⁽⁹⁾		254,0 ⁽⁶⁾	211,0	242,0 ⁽⁴⁾	196,0	230,0 ⁽²⁾	184,0	216,0 ⁽²⁾	172,0	196,0 ⁽¹⁾	160,0	172,0 ⁽²⁾	149,0	154,0 ⁽²⁾	
BV		331,0 ⁽⁶⁾		331,0 ⁽¹⁾		213,0	291,0 ⁽¹⁾	199,0	258,0 ⁽¹⁾	187,0	229,0 ⁽¹⁾	175,0	205,0 ⁽¹⁾	163,0	184,0 ⁽¹⁾	151,0	164,0 ⁽¹⁾		
BW		293,0 ⁽¹⁰⁾		334,0 ⁽³⁾		319,0 ⁽¹⁾	215,0	290,0 ⁽¹⁾	201,0	249,0 ⁽²⁾	188,0	222,0 ⁽²⁾	176,0	198,0 ⁽²⁾	164,0	178,0 ⁽²⁾	152,0	159,0 ⁽²⁾	
44	B			233,0 ⁽⁹⁾		234,0 ⁽⁹⁾	197,0	224,0 ⁽⁵⁾	184,0	214,0 ⁽³⁾	172,0	204,0 ⁽³⁾	162,0	189,0 ⁽²⁾	151,0	173,0 ⁽²⁾	141,0	154,0 ⁽²⁾	
BV				305,0 ⁽⁴⁾		294,0 ⁽³⁾	199,0	284,0 ⁽²⁾	186,0	258,0 ⁽¹⁾	174,0	228,0 ⁽¹⁾	164,0	203,0 ⁽¹⁾	154,0	176,0 ⁽²⁾	144,0	158,0 ⁽²⁾	
BW				305,0 ⁽⁴⁾		300,0 ⁽³⁾	200,0	282,0 ⁽²⁾	188,0	250,0 ⁽²⁾	176,0	222,0 ⁽²⁾	166,0	198,0 ⁽²⁾	155,0	177,0 ⁽²⁾	145,0	159,0 ⁽²⁾	
48	B			208,0 ⁽¹⁾		212,0 ⁽¹⁰⁾		207,0 ⁽⁸⁾	173,0	198,0 ⁽³⁾	162,0	191,0 ⁽⁴⁾	152,0	180,0 ⁽³⁾	143,0	167,0 ⁽²⁾	133,0	154,0 ⁽²⁾	
BV				278,0 ⁽⁵⁾		275,0 ⁽⁵⁾		267,0 ⁽³⁾	175,0	248,0 ⁽²⁾	164,0	224,0 ⁽¹⁾	154,0	201,0 ⁽¹⁾	145,0	177,0 ⁽²⁾	136,0	158,0 ⁽²⁾	
BW				278,0 ⁽⁵⁾		275,0 ⁽⁴⁾		267,0 ⁽³⁾	176,0	248,0 ⁽²⁾	166,0	223,0 ⁽²⁾	155,0	199,0 ⁽²⁾	146,0	177,0 ⁽²⁾	137,0	158,0 ⁽²⁾	
52	B			188,0 ⁽¹⁾		189,0 ⁽¹¹⁾		193,0 ⁽¹¹⁾		186,0 ⁽⁷⁾	153,0	178,0 ⁽⁵⁾	143,0	170,0 ⁽⁴⁾	134,0	160,0 ⁽³⁾	126,0	148,0 ⁽³⁾	
BV				251,0 ⁽⁵⁾		253,0 ⁽⁸⁾		250,0 ⁽⁵⁾		237,0 ⁽³⁾	154,0	219,0 ⁽²⁾	144,0	199,0 ⁽²⁾	136,0	177,0 ⁽²⁾	128,0	158,0 ⁽²⁾	
BW				251,0 ⁽⁵⁾		253,0 ⁽⁸⁾		250,0 ⁽⁴⁾		236,0 ⁽³⁾	155,0	218,0 ⁽²⁾	146,0	199,0 ⁽²⁾	137,0	177,0 ⁽²⁾	129,0	158,0 ⁽²⁾	
56	B			168,0 ⁽¹⁾		170,0 ⁽¹⁰⁾		174,0 ⁽¹¹⁾		172,0 ⁽¹⁰⁾	142,0	167,0 ⁽⁷⁾	135,0	160,0 ⁽⁵⁾	127,0	152,0 ⁽⁴⁾	119,0	142,0 ⁽³⁾	
BV				229,0 ⁽¹⁾		232,0 ⁽⁸⁾		231,0 ⁽⁸⁾		228,0 ⁽⁵⁾	143,0	170,0 ⁽³⁾	137,0	194,0 ⁽²⁾	129,0	177,0 ⁽²⁾	121,0	157,0 ⁽²⁾	
BW				225,0 ⁽⁴⁾		232,0 ⁽⁸⁾		231,0 ⁽⁸⁾		227,0 ⁽⁵⁾	144,0	209,0 ⁽³⁾	138,0	193,0 ⁽²⁾	130,0	177,0 ⁽²⁾	122,0	158,0 ⁽²⁾	
60	B			147,0 ⁽¹⁾		153,0 ⁽¹⁰⁾		157,0 ⁽¹⁰⁾		160,0 ⁽¹¹⁾		156,0 ⁽⁹⁾	129,0	150,0 ⁽⁷⁾	120,0	144,0 ⁽⁵⁾	112,0	135,0 ⁽⁴⁾	
BV				211,0 ⁽¹⁾		211,0 ⁽⁹⁾		214,0 ⁽⁹⁾		212,0 ⁽⁷⁾		203,0 ⁽⁵⁾	129,0	187,0 ⁽³⁾	121,0	173,0 ⁽³⁾	114,0	157,0 ⁽²⁾	
BW				205,0 ⁽⁸⁾		211,0 ⁽⁹⁾		214,0 ⁽⁹⁾		212,0 ⁽⁷⁾		202,0 ⁽⁵⁾	130,0	187,0 ⁽³⁾	123,0	172,0 ⁽³⁾	115,0	157,0 ⁽²⁾	
64	B			132,0 ⁽⁸⁾		136,0 ⁽¹⁰⁾		142,0 ⁽¹⁰⁾		145,0 ⁽¹⁰⁾		146,0 ⁽¹¹⁾		141,0 ⁽⁸⁾	114,0	136,0 ⁽⁴⁾	10		

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 78



	m	S 78 m															
		W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
28	B	146,0*	146,0*	133,0*	133,0*												
	BV	147,0*	147,0*	133,0*	133,0*												
	BW	143,0*	147,0 ⁽¹⁾	130,0*	130,0*	118,0*	118,0*										
30	B	144,0*	144,0*	131,0*	131,0*	118,0*	118,0*										
	BV	148,0	148,0	128,0*	131,0 ⁽¹⁾	116,0*	117,0 ⁽¹⁾	104,0*	104,0*	92,0*	92,0*						
	BW	145,0	145,0	129,0*	132,0 ⁽¹⁾	116,0*	118,0 ⁽¹⁾	105,0*	105,0*	85,6*	85,6*						
32	B	146,0	146,0	131,0	131,0	114,0*	117,0 ⁽¹⁾	103,0*	104,0 ⁽¹⁾	91,6*	91,6*	82,7*	82,7*				
	BV	147,0	148,0 ⁽¹⁾	132,0	132,0	114,0*	117,0 ⁽¹⁾	103,0*	105,0 ⁽¹⁾	91,9*	91,9*	82,9*	82,9*				
	BW	148,0	148,0	133,0	133,0	114,0*	118,0 ⁽¹⁾	103,0*	105,0 ⁽¹⁾	91,9*	91,9*	82,9*	82,9*				
34	B	143,0	143,0	130,0	130,0	117,0	117,0	101,0*	104,0 ⁽¹⁾	90,2*	91,5 ⁽¹⁾	81,8*	81,8*	73,5*	73,5*		
	BV	145,0	147,0 ⁽¹⁾	131,0	132,0 ⁽¹⁾	117,0	117,0	101,0*	104,0 ⁽¹⁾	90,2*	91,5 ⁽¹⁾	81,8*	81,8*	73,5*	73,5*		
	BW	146,0	146,0	132,0	132,0	118,0	118,0	102,0*	105,0 ⁽¹⁾	90,7*	92,0 ⁽¹⁾	82,0*	82,0*	73,7*	73,7*		
36	B	140,0	140,0	128,0	128,0	115,0	115,0	104,0	104,0	88,7*	91,3 ⁽¹⁾	80,8*	81,7 ⁽¹⁾	72,7*	73,0 ⁽¹⁾	63,1*	63,1*
	BV	142,0	147,0 ⁽¹⁾	129,0	131,0 ⁽¹⁾	116,0	117,0 ⁽¹⁾	104,0	104,0	92,3	92,3						
	BW	143,0	143,0	130,0	130,0	117,0	117,0	105,0	105,0	89,4*	91,9 ⁽¹⁾	81,1*	82,1 ⁽¹⁾	72,9*	73,3 ⁽¹⁾	63,3*	63,3*
40	B	137,0	137,0	126,0	126,0	114,0	114,0	103,0	103,0	90,9	90,9	81,7	81,7	71,8*	72,7 ⁽¹⁾	62,4*	62,7 ⁽¹⁾
	BV	139,0	146,0 ⁽¹⁾	127,0	130,0 ⁽¹⁾	115,0	116,0 ⁽¹⁾	103,0	103,0	91,5	91,5	80,6	80,6	72,0*	73,1 ⁽¹⁾	62,6*	63,0 ⁽¹⁾
	BW	140,0	142,0 ⁽²⁾	128,0	128,0	115,0	115,0	104,0	104,0	91,7	91,7	82,3	82,3	72,0*	73,1 ⁽¹⁾	62,6*	63,0 ⁽¹⁾
44	B	130,0	138,0 ⁽²⁾	121,0	124,0 ⁽²⁾	110,0	110,0	100,0	100,0	89,0	89,0	80,3	80,3	72,0	72,0	62,4	62,4
	BV	133,0	145,0 ⁽¹⁾	122,0	129,0 ⁽¹⁾	111,0	115,0 ⁽¹⁾	101,0	102,0 ⁽¹⁾	89,8	90,4 ⁽¹⁾	79,3	79,4 ⁽¹⁾	70,3	70,3	61,1	61,1
	BW	134,0	142,0 ⁽²⁾	123,0	127,0 ⁽²⁾	112,0	113,0 ⁽²⁾	101,0	101,0	90,1	90,1	81,0	81,0	72,6	72,6	62,8	62,8
48	B	124,0	138,0 ⁽²⁾	115,0	123,0 ⁽²⁾	106,0	110,0 ⁽²⁾	96,5	97,8 ⁽²⁾	86,8	86,9 ⁽²⁾	78,8	78,8	70,4	70,4	61,3	61,3
	BV	126,0	141,0 ⁽²⁾	117,0	126,0 ⁽²⁾	107,0	114,0 ⁽¹⁾	97,5	101,0 ⁽¹⁾	87,6	89,3 ⁽¹⁾	77,7	78,4 ⁽¹⁾	69,1	69,1	60,0	60,1 ⁽¹⁾
	BW	127,0	142,0 ⁽²⁾	118,0	127,0 ⁽²⁾	108,0	113,0 ⁽²⁾	98,6	101,0 ⁽²⁾	88,1	88,4 ⁽²⁾	79,6	79,6	71,0	71,0	61,8	61,8
52	B	117,0	136,0 ⁽²⁾	109,0	123,0 ⁽²⁾	101,0	110,0 ⁽²⁾	92,9	97,6 ⁽²⁾	83,9	85,7 ⁽²⁾	76,8	77,4 ⁽²⁾	68,2	68,2	60,2	60,2
	BV	120,0	141,0 ⁽²⁾	111,0	126,0 ⁽²⁾	103,0	112,0 ⁽²⁾	94,1	99,2 ⁽²⁾	84,9	88,3 ⁽¹⁾	75,6	77,4 ⁽¹⁾	67,6	67,6	58,9	59,2 ⁽¹⁾
	BW	121,0	141,0 ⁽²⁾	112,0	127,0 ⁽²⁾	104,0	112,0 ⁽²⁾	94,9	100,0 ⁽²⁾	85,5	88,1 ⁽²⁾	77,8	78,7 ⁽²⁾	69,0	69,0	60,8	60,8
56	B	111,0	131,0 ⁽³⁾	104,0	120,0 ⁽²⁾	97,1	109,0 ⁽²⁾	88,5	97,4 ⁽²⁾	81,0	85,5 ⁽²⁾	74,3	76,4 ⁽²⁾	66,4	67,5 ⁽²⁾	58,9	59,3 ⁽²⁾
	BV	113,0	140,0 ⁽²⁾	106,0	125,0 ⁽²⁾	98,3	112,0 ⁽²⁾	90,4	99,0 ⁽²⁾	82,0	87,2 ⁽²⁾	73,3	76,2 ⁽²⁾	65,7	67,2 ⁽²⁾	57,5	58,2 ⁽¹⁾
	BW	114,0	140,0 ⁽²⁾	107,0	126,0 ⁽²⁾	99,4	112,0 ⁽²⁾	90,8	99,0 ⁽²⁾	82,8	87,7 ⁽²⁾	75,8	78,2 ⁽²⁾	67,3	68,5 ⁽²⁾	59,6	60,0 ⁽²⁾
60	B	106,0	126,0 ⁽³⁾	99,0	117,0 ⁽³⁾	92,4	107,0 ⁽²⁾	84,9	96,3 ⁽²⁾	77,8	85,3 ⁽²⁾	71,8	76,0 ⁽²⁾	64,4	66,8 ⁽²⁾	57,3	58,6 ⁽²⁾
	BV	107,0	139,0 ⁽²⁾	100,0	124,0 ⁽²⁾	93,5	111,0 ⁽²⁾	86,3	98,5 ⁽²⁾	78,8	86,9 ⁽²⁾	70,8	75,7 ⁽²⁾	63,7	66,7 ⁽²⁾	55,8	57,4 ⁽²⁾
	BW	108,0	139,0 ⁽²⁾	101,0	125,0 ⁽²⁾	94,2	111,0 ⁽²⁾	86,9	99,4 ⁽²⁾	79,8	87,3 ⁽²⁾	73,3	77,8 ⁽²⁾	65,5	68,1 ⁽²⁾	58,1	59,4 ⁽²⁾
64	B	100,0	121,0 ⁽⁴⁾	94,2	112,0 ⁽²⁾	87,5	104,0 ⁽²⁾	81,5	93,8 ⁽²⁾	74,7	83,9 ⁽²⁾	68,6	75,6 ⁽²⁾	62,2	66,2 ⁽²⁾	55,4	58,0 ⁽²⁾
	BV	101,0	138,0 ⁽²⁾	94,8	123,0 ⁽²⁾	88,7	109,0 ⁽²⁾	82,2	97,3 ⁽²⁾	75,5	86,1 ⁽²⁾	68,2	75,3 ⁽²⁾	61,5	66,3 ⁽²⁾	53,9	56,8 ⁽²⁾
	BW	102,0	138,0 ⁽²⁾	95,9	124,0 ⁽²⁾	89,1	110,0 ⁽²⁾	83,0	98,2 ⁽²⁾	76,6	86,5 ⁽²⁾	70,3	77,4 ⁽²⁾	63,5	67,6 ⁽²⁾	56,3	58,9 ⁽²⁾
68	B	94,3	116,0 ⁽⁵⁾	89,2	108,0 ⁽³⁾	83,5	102,0 ⁽²⁾	77,6	91,2 ⁽²⁾	71,0	82,5 ⁽²⁾	65,4	74,1 ⁽²⁾	60,0	65,6 ⁽²⁾	53,4	57,3 ⁽²⁾
	BV	96,1	137,0 ⁽³⁾	90,0	122,0 ⁽³⁾	84,0	108,0 ⁽²⁾	78,1	96,1 ⁽²⁾	72,0	84,9 ⁽²⁾	65,4	74,2 ⁽²⁾	59,3	65,7 ⁽²⁾	51,7	56,3 ⁽²⁾
	BW	97,5	137,0 ⁽³⁾	90,5	122,0 ⁽³⁾	84,8	109,0 ⁽²⁾	79,0	97,0 ⁽²⁾	73,3	85,4 ⁽²⁾	67,0	76,3 ⁽²⁾	61,4	67,1 ⁽²⁾	54,3	58,4 ⁽²⁾
72	B	89,8	110,0 ⁽⁴⁾	84,6	103,0 ⁽³⁾	79,8	97,1 ⁽³⁾	74,1	88,6 ⁽²⁾	67,4	81,1 ⁽²⁾	62,9	72,9 ⁽³⁾	57,5	64,4 ⁽²⁾	51,4	56,3 ⁽²⁾
	BV	91,0	133,0 ⁽³⁾	85,8	122,0 ⁽³⁾	79,7	108,0 ⁽³⁾	74,1	94,2 ⁽²⁾	68,5	83,7 ⁽²⁾	62,4	73,0 ⁽²⁾	56,9	64,6 ⁽²⁾	49,5	55,5 ⁽²⁾
	BW	91,9	133,0 ⁽⁴⁾	86,6	123,0 ⁽³⁾	80,8	108,0 ⁽³⁾	75,3	95,9 ⁽²⁾	69,4	84,2 ⁽²⁾	64,1	75,1 ⁽²⁾	59,2	66,1 ⁽²⁾	52,2	57,7 ⁽²⁾
76	B	85,0	105,0 ⁽⁷⁾	80,4	98,9 ⁽⁴⁾	76,1	93,6 ⁽³⁾	70,6	85,1 ⁽³⁾	64,3	79,5 ⁽²⁾	60,4	71,4 ⁽²⁾	55,4	63,4 ⁽³⁾	48,7	55,3 ⁽²⁾
	BV	86,3	129,0 ⁽⁴⁾	81,3	119,0 ⁽³⁾	76,2	107,0 ⁽³⁾	70,2	94,6 ⁽³⁾	65,0	82,6 ⁽³⁾	59,4	71,8 ⁽²⁾	54,3	63,5 ⁽²⁾	47,3	54,4 ⁽²⁾
	BW	86,6	129,0 ⁽⁴⁾	82,3	119,0 ⁽³⁾	77,5	107,0 ⁽³⁾	71,6	95,5 ⁽³⁾	65,5	83,2 ⁽³⁾	61,4	73,9 ⁽²⁾	56,7	65,0 ⁽²⁾	49,6	56,7 ⁽²⁾
80	B	77,6	99,5 ⁽⁶⁾	76,7	94,9 ⁽⁷⁾	71,3	88,0 ⁽⁴⁾	66,4	81,9 ⁽⁴⁾	61,5	77,0 ⁽³⁾	57,5	69,6 ⁽³⁾	53,2	62,5 ⁽³⁾	45,9	54,3 ⁽²⁾
	BV	77,6	125,0 ⁽⁵⁾	77,2	116,0 ⁽⁴⁾	72,4	105,0 ⁽³⁾	67,1	94,3 ⁽³⁾	61,7	81,8 ⁽³⁾	56,5	70,5 ⁽³⁾	51,8	62,4 ⁽²⁾	45,1	53,4 ⁽²⁾
	BW	78,0	125,0 ⁽⁵⁾	78,3	116,0 ⁽⁴⁾	73,5	105,0 ⁽³⁾	67,9	94,8 ⁽³⁾	62,4	82,4 ⁽³⁾	58,5	72,9 ⁽³⁾	54,3	64,0 ⁽²⁾	46,7	55,7 ⁽²⁾
88	B		87,4 ⁽¹⁰⁾		84,4 ⁽⁹⁾	64,1	80,8 ⁽⁸⁾	59,8	75,6 ⁽⁵⁾	56,1	71,7 ⁽⁴⁾	52,8	65,4 ⁽³⁾	48,4	60,8 ⁽³⁾	41,9	52,2 ⁽³⁾
	BV		114,0 ⁽²⁾		109,0 ⁽²⁾	65,4	101,0 ⁽³⁾	60,7	90,9 ⁽³⁾	56,1	79,6 ⁽³⁾	50,9	68,6 ⁽³⁾	46,6	60,7 ⁽³⁾	41,0	51,1 ⁽³⁾
	BW		114,0 ⁽³⁾		109,0 ⁽³⁾	65,6	101,0 ⁽³⁾	61,6	91,2 ⁽³⁾	57,3	80,1 ⁽³⁾	53,3	70,7 ⁽³⁾	49,3	62,4 ⁽³⁾	42,7	53,6 ⁽³⁾
96	B		76,6 ⁽¹¹⁾		75,6 ⁽¹⁰⁾		73,3 ⁽⁹⁾	53,3	69,0 ⁽⁸⁾	50,6	64,9 ⁽⁵⁾	47,8	60,9 ⁽⁵⁾	43,0	57,9 ⁽⁴⁾	38,3	49,6 ⁽⁴⁾
	BV		103,0 ⁽⁵⁾		101,0 ⁽³⁾		96,4 ⁽³⁾	53,3	87,7 ⁽³⁾	50,7	77,0 ⁽³⁾	46,4	66,3 ⁽³⁾	42,2	58,7 ⁽³⁾	37,1	49,4 ⁽³⁾
	BW		103,0 ⁽⁵⁾		101,0 ⁽³⁾		96,7 ⁽³⁾	54,2	87,7 ⁽³⁾	52,1	77,5 ⁽³⁾	48,5	68,0 ⁽³⁾	43,7	60,4 ⁽³⁾	39,3	51,8 ⁽³⁾
104	B		62,4 ⁽¹¹⁾		65,3 ⁽¹¹⁾		65,3 ⁽¹⁰⁾	</									

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 84



	S 84 m																	
	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
14	B	361,0*	361,0*															
	BV	364,0*	364,0*															
	BW	345,0*	361,0 ⁽¹⁾	314,0*	314,0*													
16	B	348,0*	365,0 ⁽¹⁾	317,0*	317,0*													
	BV	357,0	360,0 ⁽¹⁾	301,0*	304,0 ⁽¹⁾	283,0*	288,0 ⁽¹⁾	258,0*	258,0*									
	BW	359,0	359,0															
18	B	361,0	363,0 ⁽¹⁾	304,0*	308,0 ⁽¹⁾	285,0*	290,0 ⁽¹⁾	259,0*	259,0*									
	BV	346,0	359,0 ⁽¹⁾	314,0	314,0	274,0*	288,0 ⁽¹⁾	251,0*	257,0 ⁽¹⁾	229,0*	229,0*							
	BW	344,0	355,0 ⁽¹⁾	316,0	316,0	277,0*	292,0 ⁽¹⁾	253,0*	259,0 ⁽¹⁾	230,0*	230,0*							
20	B	332,0	358,0 ⁽¹⁾	304,0	308,0 ⁽²⁾	283,0	287,0 ⁽¹⁾	260,0	260,0	223,0*	229,0 ⁽¹⁾	205,0*	205,0*					
	BV	330,0	364,0 ⁽¹⁾	303,0	319,0 ⁽¹⁾	287,0	291,0 ⁽¹⁾	263,0	263,0									
	BW	331,0	355,0 ⁽²⁾	304,0	309,0 ⁽²⁾	288,0	292,0 ⁽¹⁾	263,0	263,0	225,0*	231,0 ⁽¹⁾	206,0*	206,0*					
22	B	319,0	357,0 ⁽¹⁾	293,0	307,0 ⁽²⁾	274,0	285,0 ⁽¹⁾	251,0	256,0 ⁽¹⁾	230,0	230,0	199,0*	205,0 ⁽¹⁾	181,0*	181,0*	166,0*	166,0*	
	BV	315,0	364,0 ⁽¹⁾	291,0	319,0 ⁽¹⁾	278,0	291,0 ⁽¹⁾	256,0	260,0 ⁽¹⁾	233,0	233,0							
	BW	317,0	355,0 ⁽²⁾	292,0	309,0 ⁽²⁾	279,0	292,0 ⁽¹⁾	256,0	261,0 ⁽¹⁾	234,0	234,0	201,0*	208,0 ⁽¹⁾	183,0*	183,0*	167,0*	167,0*	
24	B	305,0	357,0 ⁽¹⁾	280,0	305,0 ⁽²⁾	264,0	284,0 ⁽¹⁾	243,0	254,0 ⁽¹⁾	223,0	227,0 ⁽¹⁾	206,0	206,0	176,0*	183,0 ⁽¹⁾	163,0*	165,0 ⁽¹⁾	147,0*
	BV	306,0	364,0 ⁽¹⁾	278,0	318,0 ⁽¹⁾	269,0	290,0 ⁽¹⁾	248,0	259,0 ⁽¹⁾	227,0	231,0 ⁽¹⁾	208,0	208,0					
	BW	307,0	355,0 ⁽²⁾	279,0	309,0 ⁽²⁾	269,0	291,0 ⁽¹⁾	248,0	260,0 ⁽¹⁾	228,0	232,0 ⁽¹⁾	209,0	209,0	178,0*	185,0 ⁽¹⁾	164,0*	167,0 ⁽¹⁾	148,0*
26	B	267,0	343,0 ⁽¹⁾	269,0	303,0 ⁽²⁾	253,0	284,0 ⁽¹⁾	235,0	253,0 ⁽¹⁾	216,0	226,0 ⁽¹⁾	200,0	204,0 ⁽¹⁾	182,0	182,0	159,0*	165,0 ⁽¹⁾	144,0*
	BV	268,0	364,0 ⁽¹⁾	266,0	318,0 ⁽¹⁾	258,0	290,0 ⁽¹⁾	239,0	258,0 ⁽¹⁾	220,0	231,0 ⁽¹⁾	203,0	207,0 ⁽¹⁾	185,0	185,0			
	BW	268,0	354,0 ⁽²⁾	267,0	308,0 ⁽²⁾	260,0	291,0 ⁽¹⁾	240,0	259,0 ⁽¹⁾	221,0	231,0 ⁽¹⁾	204,0	208,0 ⁽¹⁾	186,0	186,0	160,0*	167,0 ⁽¹⁾	146,0*
28	B	328,0 ⁽¹⁾	358,0 ⁽¹⁾	258,0	301,0 ⁽²⁾	244,0	283,0 ⁽¹⁾	226,0	252,0 ⁽¹⁾	209,0	225,0 ⁽¹⁾	194,0	203,0 ⁽¹⁾	178,0	181,0 ⁽¹⁾	164,0	164,0	141,0*
	BV	364,0 ⁽¹⁾	356,0 ⁽¹⁾	256,0	312,0 ⁽¹⁾	249,0	289,0 ⁽¹⁾	231,0	258,0 ⁽¹⁾	213,0	230,0 ⁽¹⁾	197,0	207,0 ⁽¹⁾	181,0	185,0 ⁽¹⁾	166,0	166,0	
	BW	355,0 ⁽²⁾	355,0 ⁽²⁾	258,0	308,0 ⁽²⁾	250,0	290,0 ⁽¹⁾	232,0	259,0 ⁽¹⁾	214,0	231,0 ⁽¹⁾	198,0	207,0 ⁽¹⁾	181,0	181,0	167,0	167,0	143,0*
30	B	314,0 ⁽¹⁾	354,0 ⁽¹⁾	249,0	291,0 ⁽²⁾	235,0	276,0 ⁽¹⁾	218,0	251,0 ⁽¹⁾	202,0	223,0 ⁽¹⁾	188,0	202,0 ⁽¹⁾	173,0	180,0 ⁽¹⁾	160,0	160,0	146,0
	BV	364,0 ⁽¹⁾	355,0 ⁽²⁾	245,0	308,0 ⁽²⁾	239,0	289,0 ⁽¹⁾	222,0	257,0 ⁽¹⁾	206,0	229,0 ⁽¹⁾	192,0	206,0 ⁽¹⁾	176,0	184,0 ⁽¹⁾	163,0	166,0 ⁽¹⁾	148,0
	BW	355,0 ⁽²⁾	355,0 ⁽²⁾	246,0	308,0 ⁽²⁾	240,0	289,0 ⁽¹⁾	223,0	258,0 ⁽¹⁾	207,0	230,0 ⁽¹⁾	193,0	207,0 ⁽¹⁾	177,0	177,0	163,0	163,0	148,0
32	B	299,0 ⁽¹⁾	356,0 ⁽¹⁾	217,0	280,0 ⁽⁴⁾	227,0	267,0 ⁽²⁾	210,0	246,0 ⁽¹⁾	195,0	223,0 ⁽¹⁾	182,0	202,0 ⁽¹⁾	168,0	180,0 ⁽¹⁾	156,0	156,0	143,0
	BV	364,0 ⁽¹⁾	356,0 ⁽²⁾	217,0	309,0 ⁽²⁾	230,0	289,0 ⁽¹⁾	214,0	257,0 ⁽¹⁾	199,0	228,0 ⁽¹⁾	186,0	205,0 ⁽¹⁾	171,0	184,0 ⁽¹⁾	159,0	166,0 ⁽¹⁾	145,0
	BW	356,0 ⁽²⁾	356,0 ⁽²⁾	218,0	309,0 ⁽²⁾	231,0	289,0 ⁽¹⁾	215,0	257,0 ⁽¹⁾	200,0	229,0 ⁽¹⁾	186,0	206,0 ⁽¹⁾	172,0	176,0 ⁽²⁾	159,0	159,0	145,0
34	B	284,0 ⁽¹⁾	356,0 ⁽²⁾	269,0 ⁽⁴⁾	310,0 ⁽²⁾	222,0	269,0 ⁽¹⁾	203,0	240,0 ⁽¹⁾	188,0	219,0 ⁽¹⁾	177,0	201,0 ⁽¹⁾	164,0	179,0 ⁽¹⁾	152,0	155,0 ⁽²⁾	139,0
	BV	356,0 ⁽²⁾	356,0 ⁽²⁾	309,0 ⁽²⁾	309,0 ⁽²⁾	223,0	289,0 ⁽¹⁾	206,0	256,0 ⁽¹⁾	192,0	228,0 ⁽¹⁾	180,0	205,0 ⁽¹⁾	166,0	183,0 ⁽¹⁾	155,0	165,0 ⁽¹⁾	142,0
	BW	356,0 ⁽²⁾	356,0 ⁽²⁾	309,0 ⁽²⁾	309,0 ⁽²⁾	223,0	289,0 ⁽¹⁾	207,0	257,0 ⁽¹⁾	193,0	226,0 ⁽¹⁾	181,0	205,0 ⁽¹⁾	167,0	176,0 ⁽²⁾	155,0	158,0 ⁽²⁾	142,0
36	B	270,0 ⁽¹⁾	356,0 ⁽²⁾	258,0 ⁽⁷⁾	310,0 ⁽²⁾	212,0	248,0 ⁽⁴⁾	196,0	232,0 ⁽²⁾	182,0	215,0 ⁽²⁾	171,0	198,0 ⁽¹⁾	159,0	179,0 ⁽¹⁾	148,0	155,0 ⁽²⁾	136,0
	BV	343,0 ⁽³⁾	356,0 ⁽²⁾	310,0 ⁽²⁾	310,0 ⁽²⁾	215,0	289,0 ⁽¹⁾	199,0	256,0 ⁽¹⁾	186,0	228,0 ⁽¹⁾	174,0	204,0 ⁽¹⁾	162,0	182,0 ⁽¹⁾	151,0	165,0 ⁽¹⁾	138,0
	BW	343,0 ⁽³⁾	356,0 ⁽²⁾	310,0 ⁽²⁾	310,0 ⁽²⁾	216,0	288,0 ⁽¹⁾	200,0	257,0 ⁽¹⁾	186,0	221,0 ⁽¹⁾	175,0	203,0 ⁽¹⁾	162,0	176,0 ⁽²⁾	152,0	158,0 ⁽²⁾	139,0
38	B	255,0 ⁽¹⁾	356,0 ⁽²⁾	248,0 ⁽⁹⁾	307,0 ⁽²⁾	201,0	239,0 ⁽⁵⁾	190,0	225,0 ⁽³⁾	176,0	209,0 ⁽²⁾	165,0	193,0 ⁽²⁾	154,0	178,0 ⁽¹⁾	145,0	155,0 ⁽²⁾	133,0
	BV	331,0 ⁽⁵⁾	356,0 ⁽²⁾	307,0 ⁽²⁾	306,0 ⁽²⁾	204,0	289,0 ⁽¹⁾	193,0	256,0 ⁽¹⁾	179,0	228,0 ⁽¹⁾	168,0	204,0 ⁽¹⁾	157,0	182,0 ⁽¹⁾	147,0	164,0 ⁽¹⁾	135,0
	BW	331,0 ⁽⁵⁾	356,0 ⁽²⁾	306,0 ⁽²⁾	306,0 ⁽²⁾	204,0	288,0 ⁽¹⁾	194,0	257,0 ⁽¹⁾	180,0	220,0 ⁽²⁾	169,0	198,0 ⁽¹⁾	157,0	176,0 ⁽²⁾	148,0	158,0 ⁽²⁾	136,0
40	B	227,0 ⁽⁷⁾	356,0 ⁽²⁾	227,0 ⁽¹⁰⁾	303,0 ⁽⁵⁾	221,0 ⁽⁷⁾	274,0 ⁽²⁾	179,0	210,0 ⁽⁴⁾	166,0	197,0 ⁽⁴⁾	155,0	185,0 ⁽⁵⁾	145,0	171,0 ⁽²⁾	136,0	155,0 ⁽²⁾	126,0
	BV	303,0 ⁽⁵⁾	356,0 ⁽²⁾	288,0 ⁽⁵⁾	303,0 ⁽⁵⁾	221,0 ⁽⁷⁾	274,0 ⁽²⁾	180,0	252,0 ⁽¹⁾	167,0	227,0 ⁽¹⁾	157,0	204,0 ⁽¹⁾	147,0	181,0 ⁽¹⁾	139,0	163,0 ⁽¹⁾	128,0
	BW	303,0 ⁽⁵⁾	356,0 ⁽²⁾	287,0 ⁽⁵⁾	303,0 ⁽⁵⁾	221,0 ⁽⁷⁾	273,0 ⁽²⁾	181,0	252,0 ⁽¹⁾	168,0	221,0 ⁽¹⁾	158,0	197,0 ⁽²⁾	148,0	175,0 ⁽²⁾	139,0	158,0 ⁽²⁾	129,0
42	B	204,0 ⁽⁹⁾	356,0 ⁽²⁾	205,0 ⁽¹⁰⁾	261,0 ⁽⁵⁾	204,0 ⁽¹¹⁾	261,0 ⁽⁵⁾	196,0 ⁽⁷⁾	242,0 ⁽³⁾	156,0	187,0 ⁽⁵⁾	147,0	176,0 ⁽⁴⁾	136,0	164,0 ⁽³⁾	128,0	151,0 ⁽²⁾	120,0
	BV	275,0 ⁽⁸⁾	356,0 ⁽²⁾	268,0 ⁽⁷⁾	260,0 ⁽⁵⁾	242,0 ⁽³⁾	260,0 ⁽⁵⁾	242,0 ⁽³⁾	242,0 ⁽³⁾	157,0	221,0 ⁽²⁾	148,0	203,0 ⁽¹⁾	138,0	180,0 ⁽¹⁾	130,0	162,0 ⁽¹⁾	121,0
	BW	276,0 ⁽⁸⁾	356,0 ⁽²⁾	267,0 ⁽⁷⁾	260,0 ⁽⁵⁾	242,0 ⁽³⁾	260,0 ⁽⁵⁾	242,0 ⁽³⁾	242,0 ⁽³⁾	158,0	221,0 ⁽²⁾	149,0	197,0 ⁽²⁾	138,0	175,0 ⁽²⁾	131,0	157,0 ⁽²⁾	122,0
44	B	181,0 ⁽⁹⁾	356,0 ⁽²⁾	186,0 ⁽¹⁰⁾	247,0 ⁽⁷⁾	186,0 ⁽¹¹⁾	247,0 ⁽⁷⁾	184,0 ⁽¹⁰⁾	229,0 ⁽⁴⁾	147,0	214,0 ⁽³⁾	139,0	198,0 ⁽²⁾	129,0	176,0 ⁽²⁾	122,0	161,0 ⁽¹⁾	115,0
	BV	248,0 ⁽⁸⁾	356,0 ⁽²⁾	246,0 ⁽⁷⁾	246,0 ⁽⁷⁾	228,0 ⁽⁴⁾	246,0 ⁽⁷⁾	228,0 ⁽⁴⁾	228,0 ⁽⁴⁾	148,0	213,0 ⁽³⁾	140,0	198,0 ⁽²⁾	130,0	176,0 ⁽²⁾	123,0	158,0 ⁽²⁾	114,0
	BW	248,0 ⁽⁸⁾	356,0 ⁽²⁾	246,0 ⁽⁷⁾	246,0 ⁽⁷⁾	228,0 ⁽⁴⁾	246,0 ⁽⁷⁾	228,0 ⁽⁴⁾	228,0 ⁽⁴⁾	148,0	213,0 ⁽³⁾	140,0	198,0 ⁽²⁾	130,0	176,0 ⁽²⁾	123,0	158,0 ⁽²⁾	114,0
46	B	167,0																

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 84



	S 84 m															
	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
28	B	132,0*	132,0*	119,0*	119,0*											
	BV															
	BW	133,0*	133,0*	120,0*	120,0*											
30	B	129,0*	132,0 ⁽¹⁾	117,0*	117,0*	106,0*	106,0*									
	BV															
	BW	130,0*	133,0 ⁽¹⁾	117,0*	117,0*	106,0*	106,0*									
32	B	132,0	132,0	114,0*	118,0 ⁽¹⁾	104,0*	105,0 ⁽¹⁾	93,6*	93,6*							
	BV	135,0	135,0													
	BW	135,0	135,0	115,0*	119,0 ⁽¹⁾	104,0*	105,0 ⁽¹⁾	93,8*	93,8*							
34	B	131,0	131,0	119,0	119,0	102,0*	105,0 ⁽¹⁾	91,9*	93,2 ⁽¹⁾	83,6*	83,6*	75,0*	75,0*			
	BV	132,0	132,0	119,0	119,0											
	BW	133,0	133,0	120,0	120,0	103,0*	106,0 ⁽¹⁾	92,1*	93,6 ⁽¹⁾	83,9*	83,9*	75,0*	75,0*			
36	B	128,0	128,0	116,0	116,0	105,0	105,0	90,1*	93,2 ⁽¹⁾	82,5*	83,6 ⁽¹⁾	73,8*	73,8*	65,4*	65,4*	
	BV	130,0	133,0 ⁽¹⁾	117,0	118,0 ⁽¹⁾	106,0	106,0									
	BW	130,0	130,0	118,0	118,0	107,0	107,0	90,4*	93,9 ⁽¹⁾	82,8*	84,0 ⁽¹⁾	74,0*	74,0*	65,4*	65,4*	
38	B	126,0	126,0	114,0	114,0	104,0	104,0	93,5	93,5	81,3*	83,6 ⁽¹⁾	72,8*	74,0 ⁽¹⁾	64,4*	64,4*	57,0*
	BV	127,0	132,0 ⁽¹⁾	115,0	118,0 ⁽¹⁾	105,0	105,0	93,8	93,8							
	BW	128,0	128,0	116,0	116,0	105,0	105,0	94,6	94,6	81,6*	84,2 ⁽¹⁾	73,0*	74,4 ⁽¹⁾	64,6*	64,6*	57,0*
40	B	123,0	124,0 ⁽²⁾	111,0	111,0	102,0	102,0	91,8	91,8	83,7	83,7	71,5*	74,0 ⁽¹⁾	63,5*	64,8 ⁽¹⁾	56,2*
	BV	125,0	132,0 ⁽¹⁾	113,0	117,0 ⁽¹⁾	103,0	105,0 ⁽¹⁾	92,6	93,2 ⁽¹⁾	82,7	82,7	73,0	73,0			
	BW	125,0	127,0 ⁽²⁾	114,0	114,0	104,0	104,0	92,9	92,9	84,4	84,4	71,6*	74,5 ⁽¹⁾	63,8*	65,0 ⁽¹⁾	56,3*
44	B	117,0	124,0 ⁽²⁾	107,0	110,0 ⁽²⁾	98,3	98,5 ⁽²⁾	88,6	88,6	81,4	81,4	73,0	73,0	64,6	64,6	56,8
	BV	119,0	131,0 ⁽¹⁾	109,0	116,0 ⁽¹⁾	99,2	104,0 ⁽¹⁾	89,7	92,3 ⁽¹⁾	80,6	81,7 ⁽¹⁾	71,4	71,8 ⁽¹⁾	63,3	63,3	54,9
	BW	120,0	126,0 ⁽²⁾	109,0	112,0 ⁽²⁾	100,0	100,0	89,9	89,9	82,4	82,4	73,8	73,8	65,0	65,0	57,2
48	B	112,0	124,0 ⁽²⁾	103,0	110,0 ⁽²⁾	94,3	98,4 ⁽²⁾	85,4	86,7 ⁽²⁾	78,5	78,5	70,2	70,2	63,0	63,0	55,8
	BV	113,0	129,0 ⁽¹⁾	104,0	111,0 ⁽²⁾	95,5	103,0 ⁽¹⁾	86,6	91,4 ⁽¹⁾	78,1	80,9 ⁽¹⁾	69,4	70,9 ⁽¹⁾	61,9	62,5 ⁽¹⁾	53,7
	BW	114,0	126,0 ⁽²⁾	105,0	112,0 ⁽²⁾	96,3	100,0 ⁽²⁾	87,0	88,5 ⁽²⁾	80,0	80,0	71,8	71,8	63,8	63,8	56,3
52	B	106,0	124,0 ⁽²⁾	98,0	110,0 ⁽²⁾	89,7	98,5 ⁽²⁾	82,3	86,7 ⁽²⁾	76,0	78,4 ⁽²⁾	67,5	68,2 ⁽²⁾	61,2	61,2	54,3
	BV	107,0	128,0 ⁽¹⁾	99,2	111,0 ⁽²⁾	91,6	99,2 ⁽²⁾	83,4	90,5 ⁽¹⁾	75,4	80,0 ⁽¹⁾	67,3	70,1 ⁽¹⁾	60,1	61,7 ⁽¹⁾	52,4
	BW	108,0	126,0 ⁽²⁾	100,0	112,0 ⁽²⁾	92,0	99,9 ⁽²⁾	84,0	88,2 ⁽²⁾	77,5	79,6 ⁽²⁾	69,2	70,2 ⁽²⁾	62,0	62,0	55,0
56	B	101,0	119,0 ⁽²⁾	93,4	108,0 ⁽²⁾	85,8	98,6 ⁽²⁾	79,1	86,8 ⁽²⁾	73,3	78,3 ⁽²⁾	65,2	67,9 ⁽²⁾	59,2	60,3 ⁽²⁾	52,7
	BV	101,0	126,0 ⁽¹⁾	94,0	111,0 ⁽²⁾	87,3	98,9 ⁽²⁾	80,0	87,7 ⁽²⁾	72,6	77,5 ⁽²⁾	64,9	69,2 ⁽¹⁾	58,2	60,9 ⁽¹⁾	50,8
	BW	102,0	126,0 ⁽²⁾	94,8	111,0 ⁽²⁾	87,6	99,6 ⁽²⁾	80,8	87,9 ⁽²⁾	74,8	79,3 ⁽²⁾	66,5	69,6 ⁽²⁾	60,2	61,5 ⁽²⁾	53,2
60	B	95,6	115,0 ⁽²⁾	88,4	106,0 ⁽²⁾	82,1	95,6 ⁽²⁾	75,7	86,9 ⁽²⁾	70,2	78,2 ⁽²⁾	62,9	67,8 ⁽²⁾	57,3	60,1 ⁽²⁾	50,7
	BV	95,8	126,0 ⁽²⁾	88,9	111,0 ⁽²⁾	82,8	98,6 ⁽²⁾	76,3	87,5 ⁽²⁾	69,6	77,2 ⁽²⁾	62,6	67,5 ⁽²⁾	56,2	59,3 ⁽²⁾	49,2
	BW	96,6	126,0 ⁽²⁾	89,3	111,0 ⁽²⁾	83,5	99,3 ⁽²⁾	77,2	87,6 ⁽²⁾	71,8	78,9 ⁽²⁾	64,2	69,0 ⁽²⁾	58,3	61,2 ⁽²⁾	51,3
64	B	90,4	112,0 ⁽²⁾	83,8	103,0 ⁽²⁾	78,5	93,1 ⁽¹⁾	71,7	84,2 ⁽²⁾	66,8	77,1 ⁽²⁾	60,4	67,6 ⁽²⁾	55,3	59,9 ⁽²⁾	48,4
	BV	90,7	126,0 ⁽²⁾	84,0	111,0 ⁽²⁾	78,4	98,3 ⁽²⁾	72,4	87,0 ⁽²⁾	66,5	76,8 ⁽²⁾	60,0	67,1 ⁽²⁾	54,1	59,0 ⁽²⁾	47,4
	BW	90,9	126,0 ⁽²⁾	84,6	111,0 ⁽²⁾	79,3	99,0 ⁽²⁾	73,6	87,2 ⁽²⁾	68,0	78,5 ⁽²⁾	61,8	68,4 ⁽²⁾	56,4	60,8 ⁽²⁾	49,4
68	B	86,4	107,0 ⁽²⁾	80,0	101,0 ⁽²⁾	74,7	90,5 ⁽²⁾	68,2	82,8 ⁽²⁾	63,7	75,7 ⁽²⁾	58,2	66,6 ⁽²⁾	53,1	59,8 ⁽²⁾	46,1
	BV	86,2	122,0 ⁽²⁾	79,6	111,0 ⁽²⁾	74,2	97,9 ⁽²⁾	68,6	86,5 ⁽²⁾	63,2	76,2 ⁽²⁾	57,3	66,5 ⁽²⁾	51,9	58,7 ⁽²⁾	45,6
	BW	86,7	123,0 ⁽²⁾	80,3	111,0 ⁽²⁾	75,2	98,7 ⁽²⁾	69,5	86,8 ⁽²⁾	64,7	78,0 ⁽²⁾	59,3	67,7 ⁽²⁾	54,3	60,5 ⁽²⁾	47,5
72	B	82,8	102,0 ⁽⁴⁾	76,3	95,8 ⁽³⁾	71,0	87,4 ⁽²⁾	64,7	81,3 ⁽²⁾	61,1	74,6 ⁽²⁾	55,7	65,4 ⁽²⁾	51,1	58,7 ⁽²⁾	44,2
	BV	81,6	121,0 ⁽³⁾	75,8	109,0 ⁽³⁾	70,1	97,0 ⁽²⁾	65,0	86,0 ⁽²⁾	59,9	75,6 ⁽²⁾	54,4	65,8 ⁽²⁾	49,6	58,0 ⁽²⁾	43,7
	BW	82,2	121,0 ⁽³⁾	76,8	109,0 ⁽³⁾	71,5	97,7 ⁽²⁾	65,3	86,4 ⁽²⁾	61,7	77,4 ⁽²⁾	56,6	67,1 ⁽²⁾	52,1	59,8 ⁽²⁾	45,4
76	B	78,8	96,9 ⁽⁵⁾	72,6	90,7 ⁽³⁾	67,0	84,3 ⁽³⁾	61,8	78,3 ⁽²⁾	58,3	73,5 ⁽²⁾	53,2	64,3 ⁽²⁾	48,9	57,7 ⁽²⁾	42,5
	BV	77,4	117,0 ⁽⁴⁾	71,8	107,0 ⁽³⁾	67,0	96,6 ⁽³⁾	61,5	85,0 ⁽³⁾	56,7	74,9 ⁽²⁾	51,6	65,0 ⁽²⁾	47,0	57,2 ⁽²⁾	41,6
	BW	78,2	118,0 ⁽⁴⁾	72,6	107,0 ⁽³⁾	67,3	97,5 ⁽³⁾	62,2	85,4 ⁽³⁾	58,7	76,9 ⁽²⁾	54,0	66,4 ⁽²⁾	49,7	59,1 ⁽²⁾	43,4
80	B	73,7	92,2 ⁽⁵⁾	68,8	85,2 ⁽⁵⁾	64,0	80,8 ⁽⁴⁾	59,0	76,5 ⁽³⁾	55,5	70,3 ⁽²⁾	50,9	63,4 ⁽²⁾	46,1	56,7 ⁽²⁾	40,6
	BV	73,4	114,0 ⁽⁴⁾	68,0	104,0 ⁽⁴⁾	63,5	94,7 ⁽³⁾	58,2	85,5 ⁽³⁾	53,7	73,8 ⁽³⁾	48,8	64,3 ⁽²⁾	44,5	56,5 ⁽²⁾	39,4
	BW	74,3	114,0 ⁽⁴⁾	68,3	104,0 ⁽⁴⁾	64,1	95,4 ⁽³⁾	59,5	85,9 ⁽³⁾	55,8	75,8 ⁽³⁾	51,3	65,7 ⁽²⁾	46,8	58,5 ⁽²⁾	41,3
88	B		83,0 ⁽¹⁰⁾	58,7	78,0 ⁽⁹⁾	58,9	74,7 ⁽⁵⁾	54,1	69,9 ⁽⁴⁾	50,7	65,1 ⁽⁴⁾	45,4	60,9 ⁽³⁾	41,3	55,1 ⁽³⁾	37,0
	BV		107,0 ⁽⁴⁾	58,4	98,7 ⁽⁴⁾	57,2	90,4 ⁽⁴⁾	52,7	81,8 ⁽⁴⁾	48,4	72,1 ⁽³⁾	43,6	62,7 ⁽³⁾	39,7	54,9 ⁽³⁾	35,1
	BW		107,0 ⁽⁴⁾	58,9	98,8 ⁽⁴⁾	58,2	90,7 ⁽⁴⁾	53,9	82,1 ⁽⁴⁾	50,9	73,9 ⁽³⁾	45,5	64,2 ⁽³⁾	41,5	57,1 ⁽³⁾	37,4
96	B		74,7 ⁽¹¹⁾		71,2 ⁽⁹⁾		67,6 ⁽⁷⁾	48,7	64,0 ⁽⁶⁾	45,2	61,0 ⁽⁵⁾	41,4	56,4 ⁽⁴⁾	37,7	52,4 ⁽⁴⁾	33,7
	BV		99,8 ⁽⁴⁾		93,1 ⁽⁴⁾		85,7 ⁽⁴⁾	47,5	77,8 ⁽⁴⁾	43,5	69,1 ⁽⁴⁾	39,5	59,9 ⁽³⁾	35,5	53,2 ⁽³⁾	31,1
	BW		100,0 ⁽⁴⁾		93,2 ⁽⁴⁾		85,8 ⁽⁴⁾	48,4	77,8 ⁽⁴⁾	44,8	70,9 ⁽⁴⁾	41,1	61,5 ⁽³⁾	37,7	55,4 ⁽³⁾	33,7
104	B		61,5 ⁽¹¹⁾		62,8 ⁽¹¹⁾		62,1 ⁽¹⁰⁾		59,0 ⁽⁸⁾	40,4	55,7 ⁽⁷⁾	38,1	52,2 ⁽⁴⁾	34,7	49,4 ⁽⁵⁾	30,6
	BV		89,7 ⁽⁶⁾		86,8 ⁽⁵⁾		81,3 ⁽⁵⁾		73,8 ⁽⁵⁾	39,2	66,1 ⁽⁴⁾	35,3	57,8 ⁽⁴⁾	31,8	51,1 ⁽⁴⁾	28,0
	BW		89,8 ⁽⁷⁾		87,0 ⁽⁵⁾		81,4 ⁽⁵⁾		73,7 ⁽⁵⁾	40,8	67,5 ⁽⁴⁾	37,3	59,4 ⁽⁴⁾	34,2	53,3 ⁽⁴⁾	30,5
112	B		47,5 ⁽⁹⁾		50,8 ⁽¹¹⁾		53,5 ⁽¹¹⁾		54,7 ⁽¹¹⁾		51,4 ⁽⁹⁾	31,7	48,6 ⁽⁷⁾	31,7	44,2 ⁽⁶⁾	2

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 90



		S 90 m																	
m	B BV BW	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
14	B	321,0*	321,0*																
	BV	323,0*	323,0*																
	BW	308,0*	319,0 ⁽¹⁾	280,0*	280,0*														
16	B	310,0*	322,0 ⁽¹⁾	282,0*	282,0*														
	BV	317,0	317,0	269,0*	271,0 ⁽¹⁾	253,0*	253,0*												
	BW	319,0	319,0																
18	B	321,0	321,0	271,0*	277,0 ⁽¹⁾	254,0*	254,0*												
	BV	306,0	316,0 ⁽¹⁾	278,0	278,0	245,0*	255,0 ⁽¹⁾	224,0*	227,0 ⁽¹⁾	205,0*	205,0*								
	BW	307,0	318,0 ⁽¹⁾	280,0	280,0														
20	B	309,0	312,0 ⁽²⁾	282,0	282,0	247,0*	258,0 ⁽¹⁾	225,0*	229,0 ⁽¹⁾	205,0*	205,0*								
	BV	295,0	316,0 ⁽¹⁾	270,0	272,0 ⁽²⁾	253,0	254,0 ⁽¹⁾	217,0*	226,0 ⁽¹⁾	200,0*	203,0 ⁽¹⁾	182,0*	182,0*						
	BW	294,0	316,0 ⁽¹⁾	270,0	279,0 ⁽¹⁾	255,0	255,0 ⁽¹⁾												
22	B	296,0	310,0 ⁽²⁾	271,0	273,0 ⁽²⁾	256,0	258,0 ⁽¹⁾	219,0*	230,0 ⁽¹⁾	201,0*	205,0 ⁽¹⁾	183,0*	183,0*						
	BV	283,0	316,0 ⁽¹⁾	260,0	271,0 ⁽²⁾	244,0	252,0 ⁽¹⁾	224,0	225,0 ⁽¹⁾	194,0*	202,0 ⁽¹⁾	178,0*	181,0 ⁽¹⁾	163,0*	163,0*	148,0*	148,0*		
	BW	282,0	313,0 ⁽¹⁾	260,0	277,0 ⁽¹⁾	248,0	255,0 ⁽¹⁾	227,0	227,0	206,0	206,0								
24	B	284,0	308,0 ⁽²⁾	261,0	271,0 ⁽²⁾	249,0	256,0 ⁽¹⁾	228,0	229,0 ⁽¹⁾	196,0*	205,0 ⁽¹⁾	179,0*	183,0 ⁽¹⁾	163,0*	163,0*	149,0*	149,0*		
	BV	272,0	315,0 ⁽¹⁾	249,0	271,0 ⁽²⁾	235,0	251,0 ⁽¹⁾	217,0	223,0 ⁽¹⁾	199,0	201,0 ⁽¹⁾	182,0	182,0	158,0*	163,0 ⁽¹⁾	145,0*	146,0 ⁽¹⁾	132,0*	132,0*
	BW	271,0	311,0 ⁽¹⁾	249,0	275,0 ⁽¹⁾	239,0	252,0 ⁽¹⁾	219,0	226,0 ⁽¹⁾	201,0	203,0 ⁽¹⁾	184,0	184,0						
26	B	273,0	306,0 ⁽²⁾	250,0	269,0 ⁽²⁾	240,0	254,0 ⁽¹⁾	221,0	227,0 ⁽¹⁾	202,0	204,0 ⁽¹⁾	184,0	184,0	159,0*	164,0 ⁽¹⁾	146,0*	147,0 ⁽¹⁾	133,0*	133,0*
	BV	264,0	310,0 ⁽¹⁾	238,0	270,0 ⁽²⁾	227,0	250,0 ⁽¹⁾	209,0	223,0 ⁽¹⁾	193,0	199,0 ⁽¹⁾	177,0	180,0 ⁽¹⁾	162,0	162,0	141,0*	146,0 ⁽¹⁾	130,0*	131,0 ⁽¹⁾
	BW	262,0	310,0 ⁽¹⁾	237,0	272,0 ⁽¹⁾	230,0	250,0 ⁽¹⁾	212,0	224,0 ⁽¹⁾	195,0	201,0 ⁽¹⁾	179,0	181,0 ⁽¹⁾	164,0	164,0				
28	B	264,0	304,0 ⁽²⁾	239,0	267,0 ⁽²⁾	231,0	251,0 ⁽¹⁾	214,0	225,0 ⁽¹⁾	196,0	202,0 ⁽¹⁾	180,0	182,0 ⁽¹⁾	165,0	165,0	143,0*	147,0 ⁽¹⁾	130,0*	132,0 ⁽¹⁾
	BV		300,0 ⁽¹⁾	230,0	270,0 ⁽²⁾	218,0	249,0 ⁽¹⁾	201,0	222,0 ⁽¹⁾	187,0	199,0 ⁽¹⁾	173,0	178,0 ⁽¹⁾	158,0	158,0	145,0	145,0	127,0*	130,0 ⁽¹⁾
	BW		309,0 ⁽¹⁾	229,0	270,0 ⁽¹⁾	222,0	248,0 ⁽¹⁾	205,0	222,0 ⁽¹⁾	189,0	199,0 ⁽¹⁾	174,0	179,0 ⁽¹⁾	160,0	162,0 ⁽¹⁾	146,0	146,0		
30	B		302,0 ⁽²⁾	230,0	264,0 ⁽²⁾	223,0	249,0 ⁽¹⁾	206,0	223,0 ⁽¹⁾	191,0	200,0 ⁽¹⁾	175,0	180,0 ⁽¹⁾	161,0	161,0	147,0	147,0	128,0*	132,0 ⁽¹⁾
	BV		289,0 ⁽⁴⁾	222,0	267,0 ⁽²⁾	211,0	247,0 ⁽¹⁾	195,0	222,0 ⁽¹⁾	180,0	198,0 ⁽¹⁾	168,0	177,0 ⁽¹⁾	154,0	154,0	142,0	142,0	130,0	130,0
	BW		308,0 ⁽¹⁾	220,0	270,0 ⁽¹⁾	213,0	246,0 ⁽¹⁾	198,0	220,0 ⁽¹⁾	183,0	197,0 ⁽¹⁾	169,0	178,0 ⁽¹⁾	156,0	160,0 ⁽¹⁾	143,0	145,0 ⁽¹⁾	131,0	131,0
32	B		301,0 ⁽²⁾	221,0	262,0 ⁽²⁾	215,0	247,0 ⁽¹⁾	199,0	221,0 ⁽¹⁾	184,0	199,0 ⁽¹⁾	170,0	179,0 ⁽¹⁾	157,0	158,0 ⁽¹⁾	144,0	144,0	131,0	131,0
	BV																		
	BW																		
34	B		278,0 ⁽⁵⁾	215,0	258,0 ⁽²⁾	203,0	242,0 ⁽²⁾	188,0	221,0 ⁽¹⁾	175,0	198,0 ⁽¹⁾	163,0	177,0 ⁽¹⁾	151,0	153,0 ⁽¹⁾	138,0	138,0	128,0	128,0
	BV		307,0 ⁽¹⁾	211,0	269,0 ⁽¹⁾	205,0	246,0 ⁽¹⁾	191,0	217,0 ⁽¹⁾	178,0	195,0 ⁽¹⁾	164,0	176,0 ⁽¹⁾	152,0	159,0 ⁽¹⁾	140,0	144,0 ⁽¹⁾	128,0	130,0 ⁽¹⁾
	BW		301,0 ⁽²⁾	213,0	262,0 ⁽²⁾	207,0	247,0 ⁽¹⁾	192,0	219,0 ⁽¹⁾	178,0	197,0 ⁽¹⁾	165,0	177,0 ⁽¹⁾	153,0	154,0 ⁽¹⁾	140,0	141,0 ⁽¹⁾	129,0	129,0
36	B		267,0 ⁽⁵⁾		250,0 ⁽²⁾	197,0	234,0 ⁽³⁾	181,0	215,0 ⁽¹⁾	169,0	197,0 ⁽¹⁾	157,0	176,0 ⁽¹⁾	147,0	152,0 ⁽¹⁾	135,0	136,0 ⁽¹⁾	125,0	125,0
	BV		306,0 ⁽¹⁾		268,0 ⁽¹⁾	199,0	245,0 ⁽¹⁾	184,0	217,0 ⁽¹⁾	172,0	194,0 ⁽¹⁾	160,0	175,0 ⁽¹⁾	148,0	158,0 ⁽¹⁾	136,0	142,0 ⁽¹⁾	125,0	129,0 ⁽¹⁾
	BW		300,0 ⁽²⁾		262,0 ⁽²⁾	200,0	246,0 ⁽¹⁾	185,0	218,0 ⁽¹⁾	173,0	195,0 ⁽¹⁾	160,0	176,0 ⁽¹⁾	149,0	153,0 ⁽²⁾	137,0	138,0 ⁽¹⁾	126,0	126,0
38	B		256,0 ⁽¹¹⁾		241,0 ⁽³⁾	191,0	227,0 ⁽³⁾	175,0	210,0 ⁽²⁾	164,0	192,0 ⁽¹⁾	153,0	176,0 ⁽¹⁾	142,0	152,0 ⁽¹⁾	132,0	136,0 ⁽²⁾	122,0	122,0
	BV		298,0 ⁽¹⁾		268,0 ⁽¹⁾	192,0	245,0 ⁽¹⁾	177,0	217,0 ⁽¹⁾	166,0	193,0 ⁽¹⁾	155,0	173,0 ⁽¹⁾	143,0	156,0 ⁽¹⁾	133,0	141,0 ⁽¹⁾	122,0	128,0 ⁽¹⁾
	BW		288,0 ⁽⁴⁾		261,0 ⁽²⁾	194,0	246,0 ⁽¹⁾	178,0	218,0 ⁽¹⁾	167,0	191,0 ⁽¹⁾	156,0	174,0 ⁽¹⁾	145,0	152,0 ⁽²⁾	133,0	137,0 ⁽²⁾	123,0	124,0 ⁽²⁾
40	B		245,0 ⁽¹¹⁾		233,0 ⁽²⁾	186,0	220,0 ⁽³⁾	170,0	204,0 ⁽³⁾	158,0	189,0 ⁽²⁾	148,0	172,0 ⁽¹⁾	138,0	152,0 ⁽¹⁾	128,0	136,0 ⁽²⁾	119,0	122,0 ⁽¹⁾
	BV		288,0 ⁽¹⁾		264,0 ⁽¹⁾	186,0	245,0 ⁽¹⁾	172,0	217,0 ⁽¹⁾	160,0	193,0 ⁽¹⁾	150,0	172,0 ⁽¹⁾	139,0	155,0 ⁽¹⁾	129,0	140,0 ⁽¹⁾	119,0	127,0 ⁽¹⁾
	BW		277,0 ⁽⁶⁾		261,0 ⁽²⁾	188,0	245,0 ⁽¹⁾	173,0	218,0 ⁽¹⁾	161,0	188,0 ⁽¹⁾	151,0	171,0 ⁽¹⁾	140,0	151,0 ⁽²⁾	130,0	136,0 ⁽²⁾	120,0	123,0 ⁽²⁾
44	B				216,0 ⁽⁹⁾		205,0 ⁽⁴⁾	160,0	194,0 ⁽¹⁾	148,0	179,0 ⁽²⁾	138,0	166,0 ⁽²⁾	130,0	152,0 ⁽²⁾	121,0	136,0 ⁽²⁾	113,0	122,0 ⁽²⁾
	BV				251,0 ⁽¹⁾		239,0 ⁽²⁾	160,0	217,0 ⁽¹⁾	149,0	192,0 ⁽¹⁾	140,0	172,0 ⁽¹⁾	131,0	154,0 ⁽¹⁾	122,0	138,0 ⁽¹⁾	114,0	124,0 ⁽¹⁾
	BW				249,0 ⁽²⁾		239,0 ⁽²⁾	162,0	217,0 ⁽¹⁾	150,0	187,0 ⁽²⁾	141,0	167,0 ⁽²⁾	132,0	149,0 ⁽²⁾	123,0	135,0 ⁽²⁾	114,0	122,0 ⁽²⁾
48	B				200,0 ⁽¹⁰⁾		193,0 ⁽¹¹⁾		182,0 ⁽²⁾	141,0	170,0 ⁽²⁾	131,0	159,0 ⁽²⁾	123,0	147,0 ⁽²⁾	114,0	135,0 ⁽²⁾	107,0	122,0 ⁽²⁾
	BV				237,0 ⁽¹⁾		227,0 ⁽⁴⁾		209,0 ⁽²⁾	141,0	190,0 ⁽¹⁾	131,0	171,0 ⁽¹⁾	123,0	153,0 ⁽¹⁾	115,0	137,0 ⁽¹⁾	108,0	123,0 ⁽¹⁾
	BW				236,0 ⁽²⁾		227,0 ⁽⁴⁾		209,0 ⁽²⁾	142,0	188,0 ⁽²⁾	132,0	167,0 ⁽²⁾	124,0	149,0 ⁽²⁾	116,0	133,0 ⁽²⁾	109,0	120,0 ⁽²⁾
52	B				183,0 ⁽¹⁰⁾		179,0 ⁽¹¹⁾		170,0 ⁽⁹⁾	135,0	161,0 ⁽⁴⁾	124,0	153,0 ⁽²⁾	116,0	140,0 ⁽²⁾	108,0	131,0 ⁽²⁾	101,0	120,0 ⁽²⁾
	BV				224,0 ⁽¹⁾		215,0 ⁽⁶⁾		200,0 ⁽¹⁾	133,0	185,0 ⁽²⁾	123,0	167,0 ⁽²⁾	115,0	152,0 ⁽¹⁾	108,0	137,0 ⁽¹⁾	102,0	122,0 ⁽¹⁾
	BW				223,0 ⁽²⁾		215,0 ⁽⁶⁾		200,0 ⁽¹⁾	134,0	185,0 ⁽²⁾	125,0	167,0 ⁽²⁾	116,0	149,0 ⁽²⁾	109,0	133,0 ⁽²⁾	103,0	119,0 ⁽²⁾
56	B				165,0 ⁽¹⁰⁾		165,0 ⁽¹⁰⁾		160,0 ⁽¹¹⁾		152,0 ⁽⁹⁾	118,0	145,0 ⁽³⁾	109,0	134,0 ⁽²⁾	103,0	126,0 ⁽²⁾	96,3	117,0 ⁽²⁾
	BV				210,0 ⁽¹⁾		206,0 ⁽¹⁰⁾		191,0 ⁽¹⁾		178,0 ⁽²⁾	116,0	164,0 ⁽²⁾	109,0	149,0 ⁽²⁾	102,0	133,0 ⁽²⁾	95,8	122,0 ⁽¹⁾
	BW				209,0 ⁽²⁾		206,0 ⁽¹⁰⁾		191,0 ⁽¹⁾		178,0 ⁽²⁾	118,0	164,0 ⁽²⁾	110,0	149,0 ⁽²⁾	103,0	133,0 ⁽²⁾	96,9	119,0 ⁽²⁾
60	B				148,0 ⁽¹⁰⁾		149,0 ⁽¹⁰⁾		150,0 ⁽¹⁰⁾		145,0 ⁽¹¹⁾		136,0 ⁽⁴⁾	105,0	128,0 ⁽³⁾	97,3	122,0 ⁽²⁾	90,5	113,0 ⁽²⁾
	BV				197,0 ⁽¹⁾		193,0 ⁽¹⁰⁾		182,0 ⁽¹⁾		171,0 ⁽²⁾		159,0 ⁽²⁾	103,0	146,0 ⁽²⁾	96,6	133,0 ⁽²⁾	90,4	118,0 ⁽²⁾
	BW				195,0 ⁽⁴⁾		193,0 ⁽¹⁰⁾		183,0 ⁽¹⁾		171,0 ⁽²⁾		159,0 ⁽²⁾	104,0	146,0 ⁽²⁾	97,8	133,0 ⁽²⁾	90,8	119,0 ⁽²⁾
64	B				130,0 ⁽¹⁰⁾		134,0 ⁽¹⁰⁾		138,0 ⁽¹⁰⁾		135,0 ⁽¹¹⁾		128,0 ⁽¹⁰⁾	100,0	121,0 ⁽⁴⁾	9			

SDWB/SDWBV/SDWBW

S 90




S 90 m																
m	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
28	B 118,0*	118,0*														
BV																
BW																
30	B 118,0*	118,0*														
BV																
BW																
32	B 112,0*	116,0 ⁽¹⁾	102,0*	104,0 ⁽¹⁾	92,3*	92,3*	84,2*	84,2*								
BV																
BW																
34	B 116,0	116,0	100,0*	103,0 ⁽¹⁾	90,5*	92,5 ⁽¹⁾	82,9*	83,5 ⁽¹⁾	75,0*	75,0*	64,8*	64,8*				
BV																
BW																
36	B 113,0	113,0	103,0	103,0	92,8	92,8	81,6*	83,3 ⁽¹⁾	73,7*	74,6 ⁽¹⁾	64,9*	64,9*	58,2*	58,2*		
BV																
BW																
38	B 111,0	111,0	101,0	101,0	91,0	91,0	83,4	83,4	72,3*	74,3 ⁽¹⁾	63,8*	64,7 ⁽¹⁾	57,4*	57,4*	50,6*	50,6*
BV																
BW																
40	B 108,0	109,0 ⁽²⁾	98,9	98,9	89,3	89,3	82,0	82,0	74,3	74,3	62,8*	64,5 ⁽¹⁾	56,6*	57,4 ⁽¹⁾	49,9*	50,2 ⁽¹⁾
BV																
BW																
44	B 104,0	108,0 ⁽²⁾	94,3	96,3 ⁽²⁾	86,1	86,1	79,3	79,3	71,7	71,7	63,5	63,5	57,1	57,1	47,7*	49,9 ⁽¹⁾
BV																
BW																
48	B 99,2	108,0 ⁽²⁾	90,1	96,3 ⁽²⁾	82,5	85,3 ⁽²⁾	76,6	77,4 ⁽²⁾	68,5	68,5	61,3	61,3	55,4	55,4	49,0	49,0
BV																
BW																
52	B 94,1	109,0 ⁽²⁾	86,1	96,4 ⁽²⁾	79,2	85,4 ⁽²⁾	73,1	77,3 ⁽²⁾	65,9	67,6 ⁽²⁾	59,4	59,7 ⁽²⁾	53,7	53,7	46,6	46,6
BV																
BW																
56	B 88,9	106,0 ⁽²⁾	81,8	96,3 ⁽²⁾	75,8	85,4 ⁽²⁾	69,6	77,3 ⁽²⁾	63,3	67,6 ⁽²⁾	57,2	59,4 ⁽²⁾	52,0	52,7 ⁽²⁾	44,3	44,5 ⁽²⁾
BV																
BW																
60	B 84,2	104,0 ⁽²⁾	77,9	93,3 ⁽²⁾	72,0	84,7 ⁽²⁾	66,5	77,3 ⁽²⁾	60,8	67,6 ⁽²⁾	55,1	59,4 ⁽²⁾	49,5	52,5 ⁽²⁾	42,9	43,9 ⁽²⁾
BV																
BW																
64	B 80,2	102,0 ⁽²⁾	74,1	91,0 ⁽²⁾	68,1	83,1 ⁽²⁾	63,5	76,0 ⁽²⁾	58,4	67,6 ⁽²⁾	53,0	59,3 ⁽²⁾	46,9	52,4 ⁽²⁾	41,2	43,8 ⁽²⁾
BV																
BW																
68	B 76,6	97,9 ⁽²⁾	70,5	88,7 ⁽²⁾	64,7	81,8 ⁽²⁾	60,7	74,6 ⁽²⁾	55,8	66,3 ⁽²⁾	50,7	59,0 ⁽²⁾	44,7	52,4 ⁽²⁾	39,5	43,7 ⁽²⁾
BV																
BW																
72	B 72,7	94,1 ⁽³⁾	66,8	85,1 ⁽³⁾	61,7	80,5 ⁽³⁾	58,0	73,6 ⁽³⁾	53,4	65,6 ⁽³⁾	47,7	58,2 ⁽³⁾	42,8	52,0 ⁽³⁾	37,9	43,6 ⁽³⁾
BV																
BW																
76	B 68,9	87,8 ⁽³⁾	63,6	82,0 ⁽³⁾	59,1	77,1 ⁽³⁾	55,3	72,3 ⁽³⁾	51,0	64,9 ⁽³⁾	45,0	57,6 ⁽³⁾	41,1	51,4 ⁽³⁾	36,4	43,1 ⁽³⁾
BV																
BW																
80	B 65,9	83,3 ⁽³⁾	60,6	79,0 ⁽⁴⁾	56,4	74,3 ⁽³⁾	53,1	68,7 ⁽³⁾	48,5	63,4 ⁽³⁾	42,9	57,1 ⁽³⁾	39,2	50,7 ⁽³⁾	34,6	42,6 ⁽³⁾
BV																
BW																
88	B 64,4	100,0 ⁽³⁾	58,9	89,2 ⁽³⁾	54,8	80,4 ⁽³⁾	49,9	71,2 ⁽³⁾	45,7	63,0 ⁽³⁾	41,3	54,7 ⁽³⁾	37,3	47,6 ⁽³⁾	32,6	40,2 ⁽³⁾
BV																
BW																
96	B 65,0	100,0 ⁽³⁾	59,9	89,5 ⁽³⁾	56,0	80,4 ⁽³⁾	52,7	72,9 ⁽³⁾	48,5	64,4 ⁽³⁾	43,2	56,8 ⁽³⁾	39,5	49,9 ⁽³⁾	34,4	41,0 ⁽³⁾
BV																
BW																
104	B 58,5 ⁽¹¹⁾	58,5 ⁽¹¹⁾	59,9 ⁽¹¹⁾	59,9 ⁽¹¹⁾	57,9 ⁽⁹⁾	54,0 ⁽⁷⁾	54,0 ⁽⁷⁾	54,0 ⁽⁷⁾	51,2 ⁽⁶⁾	51,2 ⁽⁶⁾	47,2 ⁽⁵⁾	47,2 ⁽⁵⁾	42,2 ⁽⁵⁾	42,2 ⁽⁵⁾	25,5	38,6 ⁽⁴⁾
BV																
BW																
112	B 46,6 ⁽¹¹⁾	46,6 ⁽¹¹⁾	48,2 ⁽¹¹⁾	48,2 ⁽¹¹⁾	51,1 ⁽¹⁰⁾	50,3 ⁽¹⁰⁾	50,3 ⁽¹⁰⁾	50,3 ⁽¹⁰⁾	47,0 ⁽⁸⁾	47,0 ⁽⁸⁾	42,6 ⁽⁷⁾	42,6 ⁽⁷⁾	39,9 ⁽⁶⁾	39,9 ⁽⁶⁾	21,8	36,0 ⁽⁵⁾
BV																
BW																
120	B 33,5 ⁽⁹⁾	33,5 ⁽⁹⁾	35,0 ⁽⁹⁾	35,0 ⁽⁹⁾	39,6 ⁽¹¹⁾	42,2 ⁽¹¹⁾	42,2 ⁽¹¹⁾	42,2 ⁽¹¹⁾	42,8 ⁽¹¹⁾	42,8 ⁽¹¹⁾	39,4 ⁽⁹⁾	39,4 ⁽⁹⁾	36,0 ⁽⁷⁾	36,0 ⁽⁷⁾	19,8	32,5 ⁽⁷⁾
BV																
BW																
128	B 21,1 ⁽⁷⁾	21,1 ⁽⁷⁾	24,3 ⁽⁹⁾	24,3 ⁽⁹⁾	26,9 ⁽⁹⁾	31,5 ⁽¹¹⁾	31,5 ⁽¹¹⁾	31,5 ⁽¹¹⁾	33,5 ⁽¹¹⁾	33,5 ⁽¹¹⁾	35,7 ⁽¹¹⁾	35,7 ⁽¹¹⁾	33,6 ⁽¹⁰⁾	33,6 ⁽¹⁰⁾	31,3 ⁽⁸⁾	31,3 ⁽⁸⁾
BV																
BW																
136	B 12,0 ⁽⁷⁾	12,0 ⁽⁷⁾	14,5 ⁽⁹⁾	14,5 ⁽⁹⁾	16,9 ⁽⁹⁾	19,7 ⁽⁹⁾	19,7 ⁽⁹⁾	19,7 ⁽⁹⁾	23,7 ⁽¹¹⁾	23,7 ⁽¹¹⁾	25,8 ⁽¹¹⁾	25,8 ⁽¹¹⁾	28,6 ⁽¹¹⁾	28,6 ⁽¹¹⁾	28,2 ⁽¹⁰⁾	28,2 ⁽¹⁰⁾
BV																
BW																
144	B 36,8 ⁽⁸⁾	36,8 ⁽⁸⁾	39,8 ⁽⁸⁾	39,8 ⁽⁸⁾	42,1 ⁽⁹⁾	45,7 ⁽⁹⁾	45,7 ⁽⁹⁾	45,7 ⁽⁹⁾	50,8 ⁽⁹⁾	50,8 ⁽⁹⁾	50,8 ⁽⁹⁾	50,8 ⁽⁹⁾	54,1 ⁽⁹⁾	54,1 ⁽⁹⁾	54,1 ⁽⁹⁾	54,1 ⁽⁹⁾
BV																
BW																
152	B 26,6 ⁽⁷⁾	26,6 ⁽⁷⁾	29,7 ⁽⁷⁾	29,7 ⁽⁷⁾	32,7 ⁽⁷⁾	37,9 ⁽⁹⁾	37,9 ⁽⁹⁾	37,9 ⁽⁹⁾	40,7 ⁽⁹⁾	40,7 ⁽⁹⁾	42,1 ⁽⁹⁾	42,1 ⁽⁹⁾	44,1 ⁽⁹⁾	44,1 ⁽⁹⁾	44,1 ⁽⁹⁾	44,1 ⁽⁹⁾
BV																
BW																
160	B 20,1 ⁽⁷⁾	20,1 ⁽⁷⁾	22,7 ⁽⁷⁾	22,7 ⁽⁷⁾	25,9 ⁽⁹⁾	30,9 ⁽⁹⁾	30,9 ⁽⁹⁾	30,9 ⁽⁹⁾	35,9 ⁽⁹⁾	35,9 ⁽⁹⁾	39,9 ⁽⁹⁾	39,9 ⁽⁹⁾	44,9 ⁽⁹⁾	44,9 ⁽⁹⁾	44,9 ⁽⁹⁾	44,9 ⁽⁹⁾
BV																
BW																
168	B 13,7 ⁽⁷⁾	13,7 ⁽⁷⁾	15,6 ⁽⁷⁾	15,6 ⁽⁷⁾	17,8 ⁽⁹⁾	20,9 ⁽⁹⁾	20,9 ⁽⁹⁾	20,9 ⁽⁹⁾	24,9 ⁽⁹⁾	24,9 ⁽⁹⁾	28,9 ⁽⁹⁾	28,9 ⁽⁹⁾	32,9 ⁽⁹⁾	32,9 ⁽⁹⁾	32,9 ⁽⁹⁾	32,9 ⁽⁹⁾
BV																
BW																
176	B 7,2 ⁽⁵⁾	7,2 ⁽⁵⁾	8,1 ⁽⁵⁾	8,1 ⁽⁵⁾	9,1 ⁽⁵⁾	10,1 ⁽⁵⁾	10,1 ⁽⁵⁾	10,1 ⁽⁵⁾	11,1 ⁽⁵⁾	11,1 ⁽⁵⁾	12,1 ⁽⁵⁾	12,1 ⁽⁵⁾	13,1 ⁽⁵⁾	13,1 ⁽⁵⁾	13,1 ⁽⁵⁾	13,1 ⁽⁵⁾
BV																
BW																


1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 96



 m	S 96 m																		
	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
16	B	275,0*	282,0 ⁽¹⁾	251,0*															
	BV																		
	BW	277,0*	285,0 ⁽¹⁾	252,0*															
18	B	264,0*	281,0 ⁽¹⁾	241,0*	243,0 ⁽¹⁾	226,0*	226,0*												
	BV																		
	BW	266,0*	277,0 ⁽²⁾	243,0*	247,0 ⁽¹⁾	226,0*	226,0*												
20	B	274,0	280,0 ⁽¹⁾	241,0	241,0	220,0*	226,0 ⁽¹⁾	200,0*	200,0*	182,0*	182,0*								
	BV	275,0	281,0 ⁽¹⁾																
	BW	276,0	277,0 ⁽²⁾	234,0*	243,0 ⁽²⁾	221,0*	227,0 ⁽¹⁾	202,0*	202,0*	183,0*	183,0*								
22	B	264,0	279,0 ⁽¹⁾	242,0	242,0	225,0	225,0	194,0*	194,0*	178,0*	180,0 ⁽¹⁾	163,0*	163,0*						
	BV	265,0	277,0 ⁽¹⁾	242,0	247,0 ⁽¹⁾	226,0	226,0												
	BW	266,0	273,0 ⁽²⁾	242,0	242,0	227,0	227,0	196,0*	203,0 ⁽¹⁾	179,0*	181,0 ⁽¹⁾	164,0*	164,0*						
24	B	254,0	278,0 ⁽¹⁾	232,0	241,0 ⁽²⁾	218,0	223,0 ⁽¹⁾	199,0	199,0	172,0*	178,0 ⁽¹⁾	158,0*	161,0 ⁽¹⁾	144,0*	144,0*				
	BV	254,0	274,0 ⁽¹⁾	233,0	244,0 ⁽¹⁾	219,0	224,0 ⁽¹⁾	200,0	200,0										
	BW	255,0	270,0 ⁽²⁾	233,0	239,0 ⁽²⁾	220,0	224,0 ⁽¹⁾	201,0	202,0 ⁽¹⁾	173,0*	180,0 ⁽¹⁾	159,0*	163,0 ⁽¹⁾	145,0*	145,0*				
26	B	244,0	277,0 ⁽¹⁾	223,0	240,0 ⁽¹⁾	211,0	222,0 ⁽¹⁾	193,0	198,0 ⁽¹⁾	177,0	178,0 ⁽¹⁾	153,0*	159,0 ⁽¹⁾	140,0*	143,0 ⁽¹⁾	129,0*	129,0*	118,0*	118,0*
	BV	243,0	270,0 ⁽¹⁾	223,0	240,0 ⁽¹⁾	212,0	221,0 ⁽¹⁾	194,0	199,0 ⁽¹⁾	178,0	178,0								
	BW	244,0	267,0 ⁽²⁾	223,0	236,0 ⁽²⁾	213,0	222,0 ⁽¹⁾	195,0	200,0 ⁽¹⁾	178,0	179,0 ⁽¹⁾	155,0*	161,0 ⁽¹⁾	141,0*	145,0 ⁽¹⁾	130,0*	130,0*	118,0*	118,0*
28	B	237,0	277,0 ⁽¹⁾	215,0	239,0 ⁽²⁾	204,0	221,0 ⁽¹⁾	187,0	198,0 ⁽¹⁾	172,0	177,0 ⁽¹⁾	157,0	159,0 ⁽¹⁾	142,0	142,0	126,0*	129,0 ⁽¹⁾	115,0*	116,0 ⁽¹⁾
	BV	236,0	267,0 ⁽¹⁾	213,0	237,0 ⁽¹⁾	205,0	219,0 ⁽¹⁾	188,0	196,0 ⁽¹⁾	173,0	177,0 ⁽¹⁾	159,0	159,0	144,0	144,0				
	BW	237,0	264,0 ⁽²⁾	214,0	233,0 ⁽²⁾	205,0	219,0 ⁽¹⁾	189,0	197,0 ⁽¹⁾	173,0	177,0 ⁽¹⁾	159,0	160,0 ⁽¹⁾	137,0*	144,0 ⁽¹⁾	127,0*	130,0 ⁽¹⁾	115,0*	117,0 ⁽¹⁾
30	B		270,0 ⁽²⁾	207,0	238,0 ⁽²⁾	196,0	220,0 ⁽¹⁾	181,0	197,0 ⁽¹⁾	167,0	176,0 ⁽¹⁾	153,0	158,0 ⁽¹⁾	140,0	140,0	129,0	129,0	112,0*	115,0 ⁽¹⁾
	BV		267,0 ⁽¹⁾	204,0	234,0 ⁽¹⁾	198,0	216,0 ⁽¹⁾	182,0	194,0 ⁽¹⁾	168,0	175,0 ⁽¹⁾	155,0	158,0 ⁽¹⁾	141,0	142,0 ⁽¹⁾	130,0	130,0		
	BW		261,0 ⁽²⁾	205,0	230,0 ⁽²⁾	198,0	217,0 ⁽¹⁾	183,0	195,0 ⁽¹⁾	168,0	175,0 ⁽¹⁾	155,0	158,0 ⁽¹⁾	142,0	142,0	130,0	130,0	113,0*	116,0 ⁽¹⁾
32	B		262,0 ⁽¹⁾	200,0	237,0 ⁽¹⁾	190,0	220,0 ⁽¹⁾	175,0	196,0 ⁽¹⁾	162,0	175,0 ⁽¹⁾	149,0	157,0 ⁽¹⁾	136,0	140,0 ⁽¹⁾	126,0	126,0	114,0	114,0
	BV		266,0 ⁽¹⁾	199,0	233,0 ⁽¹⁾	191,0	213,0 ⁽¹⁾	176,0	192,0 ⁽¹⁾	163,0	173,0 ⁽¹⁾	150,0	156,0 ⁽¹⁾	137,0	140,0 ⁽¹⁾	127,0	128,0 ⁽¹⁾	115,0	115,0
	BW		261,0 ⁽²⁾	200,0	227,0 ⁽¹⁾	192,0	214,0 ⁽¹⁾	177,0	193,0 ⁽¹⁾	163,0	173,0 ⁽¹⁾	151,0	157,0 ⁽¹⁾	138,0	139,0 ⁽¹⁾	127,0	127,0	115,0	115,0
34	B		254,0 ⁽¹⁾	194,0	232,0 ⁽²⁾	183,0	216,0 ⁽¹⁾	169,0	195,0 ⁽¹⁾	157,0	175,0 ⁽¹⁾	145,0	157,0 ⁽¹⁾	133,0	139,0 ⁽¹⁾	124,0	124,0	112,0	112,0
	BV		266,0 ⁽¹⁾	191,0	233,0 ⁽¹⁾	184,0	212,0 ⁽¹⁾	170,0	189,0 ⁽¹⁾	158,0	171,0 ⁽¹⁾	146,0	154,0 ⁽¹⁾	134,0	139,0 ⁽¹⁾	124,0	126,0 ⁽¹⁾	113,0	114,0 ⁽¹⁾
	BW		261,0 ⁽²⁾	192,0	226,0 ⁽²⁾	185,0	213,0 ⁽¹⁾	171,0	191,0 ⁽¹⁾	158,0	171,0 ⁽¹⁾	147,0	155,0 ⁽¹⁾	134,0	136,0 ⁽¹⁾	125,0	125,0	113,0	113,0
36	B		246,0 ⁽¹⁾		226,0 ⁽²⁾	177,0	211,0 ⁽¹⁾	164,0	192,0 ⁽¹⁾	152,0	174,0 ⁽¹⁾	141,0	156,0 ⁽¹⁾	129,0	139,0 ⁽¹⁾	120,0	121,0 ⁽¹⁾	110,0	110,0
	BV		266,0 ⁽¹⁾		232,0 ⁽¹⁾	178,0	211,0 ⁽¹⁾	165,0	188,0 ⁽¹⁾	153,0	169,0 ⁽¹⁾	142,0	153,0 ⁽¹⁾	130,0	137,0 ⁽¹⁾	121,0	125,0 ⁽¹⁾	110,0	112,0 ⁽¹⁾
	BW		261,0 ⁽²⁾		226,0 ⁽²⁾	179,0	212,0 ⁽¹⁾	166,0	189,0 ⁽¹⁾	153,0	169,0 ⁽¹⁾	142,0	154,0 ⁽¹⁾	131,0	134,0 ⁽²⁾	122,0	122,0	111,0	111,0
38	B		239,0 ⁽¹⁾		219,0 ⁽¹⁾	172,0	206,0 ⁽¹⁾	159,0	188,0 ⁽¹⁾	147,0	172,0 ⁽¹⁾	137,0	156,0 ⁽¹⁾	126,0	138,0 ⁽¹⁾	117,0	121,0 ⁽²⁾	107,0	107,0
	BV		266,0 ⁽¹⁾		232,0 ⁽¹⁾	173,0	211,0 ⁽¹⁾	159,0	187,0 ⁽¹⁾	148,0	167,0 ⁽¹⁾	137,0	151,0 ⁽¹⁾	126,0	136,0 ⁽¹⁾	118,0	124,0 ⁽¹⁾	108,0	111,0 ⁽¹⁾
	BW		261,0 ⁽²⁾		226,0 ⁽²⁾	174,0	211,0 ⁽¹⁾	160,0	188,0 ⁽¹⁾	148,0	166,0 ⁽¹⁾	138,0	152,0 ⁽¹⁾	127,0	133,0 ⁽¹⁾	119,0	121,0 ⁽²⁾	108,0	108,0
40	B		230,0 ⁽¹⁾		213,0 ⁽²⁾	169,0	201,0 ⁽¹⁾	154,0	184,0 ⁽¹⁾	143,0	169,0 ⁽¹⁾	133,0	154,0 ⁽¹⁾	123,0	138,0 ⁽¹⁾	114,0	121,0 ⁽²⁾	105,0	107,0 ⁽²⁾
	BV		259,0 ⁽¹⁾		232,0 ⁽¹⁾	167,0	210,0 ⁽¹⁾	155,0	187,0 ⁽¹⁾	143,0	167,0 ⁽¹⁾	133,0	149,0 ⁽¹⁾	123,0	134,0 ⁽¹⁾	115,0	123,0 ⁽¹⁾	105,0	110,0 ⁽¹⁾
	BW		251,0 ⁽⁴⁾		226,0 ⁽²⁾	169,0	211,0 ⁽¹⁾	155,0	188,0 ⁽¹⁾	143,0	164,0 ⁽¹⁾	134,0	149,0 ⁽¹⁾	124,0	131,0 ⁽²⁾	115,0	120,0 ⁽²⁾	106,0	107,0 ⁽²⁾
44	B		213,0 ⁽¹⁾		200,0 ⁽³⁾		190,0 ⁽¹⁾	145,0	176,0 ⁽¹⁾	134,0	163,0 ⁽¹⁾	125,0	149,0 ⁽²⁾	115,0	133,0 ⁽¹⁾	108,0	121,0 ⁽²⁾	99,7	107,0 ⁽²⁾
	BV		246,0 ⁽¹⁾		223,0 ⁽²⁾		208,0 ⁽¹⁾	145,0	186,0 ⁽¹⁾	134,0	166,0 ⁽¹⁾	125,0	148,0 ⁽¹⁾	116,0	132,0 ⁽¹⁾	108,0	120,0 ⁽¹⁾	99,6	108,0 ⁽¹⁾
	BW		237,0 ⁽⁹⁾		222,0 ⁽²⁾		208,0 ⁽¹⁾	146,0	186,0 ⁽¹⁾	134,0	160,0 ⁽²⁾	126,0	144,0 ⁽²⁾	116,0	129,0 ⁽²⁾	109,0	117,0 ⁽²⁾	100,0	106,0 ⁽²⁾
48	B				188,0 ⁽⁴⁾		177,0 ⁽²⁾		167,0 ⁽²⁾	127,0	157,0 ⁽¹⁾	118,0	143,0 ⁽²⁾	109,0	131,0 ⁽¹⁾	103,0	121,0 ⁽²⁾	94,1	107,0 ⁽²⁾
	BV				214,0 ⁽¹⁾		201,0 ⁽¹⁾		183,0 ⁽¹⁾	127,0	164,0 ⁽¹⁾	118,0	147,0 ⁽¹⁾	109,0	131,0 ⁽¹⁾	102,0	119,0 ⁽¹⁾	94,4	106,0 ⁽¹⁾
	BW				214,0 ⁽²⁾		201,0 ⁽¹⁾		183,0 ⁽¹⁾	127,0	160,0 ⁽²⁾	119,0	144,0 ⁽²⁾	110,0	127,0 ⁽²⁾	103,0	115,0 ⁽²⁾	95,6	104,0 ⁽²⁾
52	B				173,0 ⁽⁷⁾		167,0 ⁽¹⁾		157,0 ⁽⁴⁾	122,0	150,0 ⁽²⁾	112,0	138,0 ⁽²⁾	103,0	127,0 ⁽²⁾	97,5	118,0 ⁽²⁾	89,2	107,0 ⁽²⁾
	BV				206,0 ⁽²⁾		194,0 ⁽¹⁾		178,0 ⁽¹⁾	120,0	160,0 ⁽¹⁾	111,0	145,0 ⁽¹⁾	103,0	130,0 ⁽¹⁾	96,8	118,0 ⁽¹⁾	89,3	105,0 ⁽¹⁾
	BW				206,0 ⁽²⁾		194,0 ⁽¹⁾		178,0 ⁽¹⁾	121,0	159,0 ⁽²⁾	112,0	143,0 ⁽²⁾	104,0	127,0 ⁽²⁾	97,7	114,0 ⁽²⁾	90,0	102,0 ⁽²⁾
56	B				158,0 ⁽¹⁰⁾		157,0 ⁽¹¹⁾		149,0 ⁽⁶⁾		141,0 ⁽⁵⁾	106,0	131,0 ⁽²⁾	98,3	123,0 ⁽²⁾	91,8	114,0 ⁽²⁾	84,9	104,0 ⁽²⁾
	BV				197,0 ⁽²⁾		187,0 ⁽¹⁾		173,0 ⁽¹⁾		157,0 ⁽²⁾	105,0	142,0 ⁽²⁾	97,4	126,0 ⁽²⁾	91,7	116,0 ⁽¹⁾	84,5	104,0 ⁽¹⁾
	BW				197,0 ⁽²⁾		187,0 ⁽¹⁾		174,0 ⁽¹⁾		156,0 ⁽²⁾	106,0	142,0 ⁽²⁾	98,4	127,0 ⁽²⁾	91,8	114,0 ⁽²⁾	85,0	102,0 ⁽²⁾
60	B				144,0 ⁽¹⁰⁾		144,0 ⁽¹⁰⁾		140,0 ⁽⁸⁾		132,0 ⁽¹⁰⁾		125,0 ⁽⁴⁾	93,1	118,0 ⁽²⁾	87,6	111,0 ⁽²⁾	80,7	102,0 ⁽²⁾
	BV				189,0 ⁽²⁾		180,0 ⁽¹⁾		169,0 ⁽¹⁾		140,0 ⁽²⁾		125,0 ⁽²⁾	91,9	125,0 ⁽²⁾	86,9	113,0 ⁽²⁾	80,1	101,0 ⁽²⁾
	BW				189,0 ⁽²⁾		180,0 ⁽¹⁾		169,0 ⁽¹⁾		153,0 ⁽²⁾		140,0 ⁽²⁾	92,3	125,0 ⁽²⁾	87,3	113,0 ⁽²⁾	80,8	101,0 ⁽²⁾
64	B				129,0 ⁽⁹⁾		131,0 ⁽¹⁰⁾		130,0 ⁽⁹⁾		125,0 ⁽¹¹⁾		119,0 ⁽⁵⁾	89,8	112,0 ⁽⁴⁾	83,4	106,0 ⁽¹⁾	77,3	100,0 ⁽²⁾
	BV				177,0 ⁽⁴⁾		172,0 ⁽¹⁾		164,0 ⁽¹⁾		150,0 ⁽²⁾		138,0 ⁽²⁾	87,6	124,0 ⁽²⁾	82,0	112,0 ⁽²⁾	76,1	100,0 ⁽²⁾
	BW				177,0 ⁽⁵⁾		172,0 ⁽¹⁾		164,0 ⁽¹⁾		149,0 ⁽²⁾		137,0 ⁽²⁾	88,3	124,0 ⁽²⁾	82,8	112,0 ⁽²⁾	77,0	101,0 ⁽²⁾
68	B				118,0 ⁽¹⁰⁾		119,0 ⁽⁹⁾		119,										




S 96 m																	
		W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
28	B	104,0*	104,0*														
	BV																
	BW	105,0*	105,0*														
30	B	102,0*	103,0 ^[1]	91,7*	91,7*	84,5*	84,5*										
	BV																
	BW	103,0*	104,0 ^[1]	91,9*	91,9*	84,6*	84,6*										
32	B	99,7*	102,0 ^[1]	90,5*	91,2 ^[1]	82,9*	82,9*	75,0*	75,0*								
	BV																
	BW	101,0*	103,0 ^[1]	90,2*	91,5 ^[1]	83,1*	83,1*	75,1*	75,1*								
34	B	102,0	102,0	88,6*	91,0 ^[1]	81,0*	82,4 ^[1]	73,7*	73,7*	65,3*	65,3*						
	BV	102,0	102,0														
	BW	103,0	103,0	88,4*	91,0 ^[1]	81,6*	82,9 ^[1]	73,9*	73,9*	65,4*	65,4*						
36	B	100,0	100,0	90,7	90,7	79,3*	81,7 ^[1]	71,9*	73,4 ^[1]	64,2*	64,6 ^[1]	57,4*	57,4*	51,3*	51,3*		
	BV	100,0	101,0 ^[1]	90,2	90,2	81,5	81,5										
	BW	101,0	101,0	90,5	90,5	80,0*	82,4 ^[1]	72,4*	73,8 ^[1]	64,4*	64,9 ^[1]	57,5*	57,5*	51,4*	51,4*		
38	B	98,1	98,1	88,9	88,9	81,2	81,2	73,2	73,2	63,0*	64,1 ^[1]	56,5*	56,9 ^[1]	50,6*	50,6*	42,8*	42,8*
	BV	98,0	100,0 ^[1]	88,5	89,3 ^[1]	80,1	80,1	71,7	71,7								
	BW	99,0	99,0	88,9	88,9	81,9	81,9	70,4*	73,4 ^[1]	63,3*	64,5 ^[1]	56,7*	57,1 ^[1]	50,6*	50,6*	42,7*	42,7*
40	B	95,9	95,9	87,3	87,3	79,8	79,8	72,3	72,3	64,0	64,0	55,5*	56,4 ^[1]	49,7*	50,2 ^[1]	42,2*	42,2*
	BV	95,8	99,0 ^[1]	86,7	88,4 ^[1]	78,6	79,4 ^[1]	70,5	70,5	62,9	62,9						
	BW	96,7	96,7	87,1	87,1	80,4	80,4	72,8	72,8	64,6	64,6	55,7*	56,8 ^[1]	49,9*	50,5 ^[1]	41,8*	41,8*
44	B	90,8	95,7 ^[2]	83,9	85,3 ^[2]	76,8	76,8	69,0	69,0	62,1	62,1	55,4	55,4	49,8	49,8	40,7*	41,6 ^[1]
	BV	91,3	96,9 ^[1]	82,9	86,6 ^[1]	75,4	77,7 ^[1]	67,8	69,1 ^[1]	60,7	61,3 ^[1]	53,6	53,7 ^[1]	47,3	47,3		
	BW	91,6	94,8 ^[2]	83,5	84,4 ^[2]	77,4	77,4	69,7	69,7	62,6	62,6	56,0	56,0	50,1	50,1	40,0*	41,3 ^[1]
48	B	86,5	95,6 ^[2]	80,3	85,1 ^[2]	73,7	76,3 ^[2]	66,0	66,7 ^[2]	59,8	59,8	53,6	53,6	48,0	48,0	40,8	40,8
	BV	86,8	94,9 ^[1]	79,0	84,8 ^[1]	72,1	76,1 ^[1]	65,0	67,7 ^[1]	58,3	60,0 ^[1]	51,6	52,5 ^[1]	45,6	46,1 ^[1]	39,1	39,3 ^[1]
	BW	87,2	92,2 ^[2]	79,8	83,0 ^[2]	74,2	75,9 ^[2]	66,5	67,0 ^[2]	60,3	60,3	54,1	54,1	48,4	48,4	40,3	40,3
52	B	82,5	95,5 ^[2]	76,5	84,9 ^[2]	69,9	76,1 ^[2]	63,4	66,5 ^[2]	57,7	59,1 ^[2]	51,6	51,9 ^[2]	45,2	45,2	39,5	39,5
	BV	82,4	93,7 ^[1]	75,1	83,2 ^[1]	68,7	74,4 ^[1]	62,1	66,2 ^[1]	55,8	58,7 ^[1]	49,5	51,3 ^[1]	43,8	45,0 ^[1]	37,6	38,3 ^[1]
	BW	83,0	91,1 ^[2]	76,2	81,7 ^[2]	70,2	74,5 ^[2]	63,8	65,9 ^[2]	58,0	59,0 ^[2]	52,1	52,3 ^[2]	45,7	45,7	38,8	38,8
56	B	78,6	94,1 ^[2]	72,9	84,8 ^[2]	66,5	76,0 ^[2]	60,7	66,4 ^[2]	55,2	59,0 ^[2]	49,6	51,8 ^[2]	43,3	44,2 ^[2]	38,0	38,0
	BV	78,1	92,6 ^[1]	71,4	82,2 ^[1]	65,4	73,3 ^[1]	59,2	64,8 ^[1]	53,3	57,4 ^[1]	47,3	50,1 ^[1]	41,9	43,9 ^[1]	36,0	37,3 ^[1]
	BW	78,9	90,0 ^[2]	72,3	80,3 ^[2]	66,7	73,2 ^[2]	61,1	64,8 ^[2]	55,7	58,1 ^[2]	50,0	51,4 ^[2]	43,6	44,2 ^[2]	37,2	37,3 ^[2]
60	B	74,7	91,6 ^[2]	68,8	83,4 ^[2]	63,4	75,7 ^[2]	58,1	66,3 ^[2]	52,9	58,9 ^[2]	46,7	51,6 ^[2]	41,7	44,1 ^[2]	36,6	37,9 ^[2]
	BV	74,0	91,6 ^[1]	67,7	81,1 ^[1]	62,1	72,3 ^[1]	56,3	63,9 ^[1]	50,8	54,8 ^[1]	45,1	47,8 ^[1]	40,0	42,0 ^[1]	34,3	36,3 ^[1]
	BW	75,0	89,5 ^[2]	67,9	79,6 ^[2]	63,7	71,9 ^[2]	58,4	63,7 ^[2]	53,3	57,1 ^[2]	47,1	50,5 ^[2]	41,9	43,4 ^[2]	35,7	36,7 ^[2]
64	B	71,0	89,4 ^[2]	65,4	81,8 ^[2]	60,6	74,5 ^[2]	55,5	66,0 ^[2]	50,7	58,7 ^[2]	44,2	51,4 ^[2]	39,9	43,9 ^[2]	35,1	37,7 ^[2]
	BV	70,1	88,9 ^[2]	64,1	80,1 ^[1]	59,0	71,3 ^[1]	53,5	63,0 ^[1]	48,3	53,7 ^[1]	42,9	46,8 ^[1]	38,0	40,8 ^[1]	32,6	34,4 ^[1]
	BW	71,3	89,1 ^[2]	64,6	79,1 ^[2]	60,7	71,4 ^[2]	55,7	62,9 ^[2]	51,0	56,1 ^[2]	44,4	49,7 ^[2]	40,1	42,7 ^[2]	33,9	36,2 ^[2]
68	B	67,0	87,1 ^[2]	62,2	80,2 ^[2]	57,7	73,3 ^[2]	53,0	65,3 ^[2]	47,8	58,2 ^[2]	42,2	51,3 ^[2]	38,2	43,8 ^[2]	33,4	37,6 ^[2]
	BV	66,6	88,5 ^[2]	60,7	78,1 ^[2]	55,9	69,2 ^[2]	50,8	62,0 ^[2]	45,9	53,2 ^[2]	40,7	45,9 ^[2]	36,1	39,9 ^[2]	30,9	33,6 ^[2]
	BW	66,9	88,6 ^[2]	61,4	78,7 ^[2]	57,9	71,0 ^[2]	53,2	62,4 ^[2]	48,0	55,6 ^[2]	42,5	48,8 ^[2]	38,4	41,9 ^[2]	32,1	35,7 ^[2]
72	B	64,0	83,8 ^[3]	59,8	77,8 ^[2]	54,9	72,1 ^[2]	50,2	64,5 ^[2]	44,8	57,7 ^[2]	40,3	50,8 ^[2]	36,5	43,5 ^[2]	32,0	37,4 ^[2]
	BV	62,9	83,8 ^[2]	57,7	77,6 ^[2]	52,9	68,8 ^[2]	48,1	60,4 ^[2]	43,5	52,8 ^[2]	38,6	45,5 ^[2]	34,2	39,2 ^[2]	29,3	32,8 ^[2]
	BW	63,4	87,7 ^[2]	58,5	78,2 ^[2]	55,2	70,5 ^[2]	50,5	62,0 ^[2]	44,9	55,1 ^[2]	40,5	48,0 ^[2]	36,7	41,3 ^[2]	30,4	35,1 ^[2]
76	B	61,2	80,2 ^[4]	57,1	75,4 ^[3]	52,9	69,4 ^[2]	46,9	63,8 ^[2]	42,6	57,1 ^[2]	38,5	50,4 ^[2]	34,8	43,2 ^[2]	30,6	37,1 ^[2]
	BV	59,4	86,7 ^[2]	54,4	76,8 ^[2]	50,2	68,3 ^[2]	45,4	60,0 ^[2]	41,2	52,4 ^[2]	36,5	45,1 ^[2]	32,3	38,9 ^[2]	27,8	32,4 ^[2]
	BW	60,1	86,8 ^[2]	55,6	77,5 ^[2]	52,6	69,8 ^[2]	47,1	61,6 ^[2]	42,8	54,7 ^[2]	38,7	47,5 ^[2]	35,0	40,8 ^[2]	28,8	34,2 ^[2]
80	B	59,1	76,7 ^[5]	54,7	72,0 ^[4]	50,6	67,3 ^[3]	44,7	61,5 ^[3]	40,6	56,6 ^[2]	36,7	50,0 ^[2]	33,2	42,8 ^[2]	29,1	36,7 ^[2]
	BV	56,5	85,8 ^[2]	51,4	76,0 ^[2]	47,4	67,6 ^[2]	42,7	59,2 ^[2]	38,8	52,1 ^[2]	34,5	44,8 ^[2]	30,5	38,5 ^[2]	26,4	32,0 ^[2]
	BW	57,4	85,9 ^[2]	52,6	76,8 ^[2]	49,9	69,1 ^[2]	44,5	61,1 ^[2]	40,7	54,2 ^[2]	36,9	47,1 ^[2]	33,3	40,4 ^[2]	27,1	33,2 ^[2]
88	B		70,1 ^[1]	50,6	65,4 ^[5]	44,9	61,6 ^[5]	40,7	57,8 ^[4]	36,9	53,7 ^[3]	33,2	47,6 ^[3]	29,8	41,1 ^[2]	25,9	36,0 ^[2]
	BV		84,0 ^[2]	46,7	74,4 ^[2]	42,3	66,2 ^[2]	38,2	58,2 ^[2]	34,4	51,0 ^[2]	30,3	43,9 ^[2]	27,2	37,8 ^[2]	23,6	31,3 ^[2]
	BW		84,1 ^[2]	48,2	75,3 ^[2]	43,6	67,5 ^[2]	40,0	60,0 ^[2]	36,7	52,9 ^[2]	33,0	45,3 ^[2]	30,0	39,3 ^[2]	24,1	32,3 ^[3]
96	B		64,1 ^[10]		60,1 ^[8]		57,2 ^[6]		53,6 ^[5]		49,3 ^[4]		44,2 ^[4]		39,3 ^[3]		34,7 ^[3]
	BV		82,2 ^[3]		72,8 ^[2]		64,7 ^[2]		57,0 ^[2]		49,8 ^[2]		42,8 ^[2]		36,8 ^[2]		30,5 ^[2]
	BW		82,3 ^[3]		73,8 ^[2]		66,0 ^[2]		58,9 ^[2]		51,6 ^[3]		43,6 ^[3]		38,1 ^[3]		31,8 ^[3]
104	B		55,4 ^[11]		56,2 ^[11]		52,5 ^[8]		49,6 ^[7]		44,8 ^[6]		41,7 ^[5]		36,9 ^[4]		32,9 ^[4]
	BV		79,2 ^[5]		70,9 ^[4]		63,7 ^[3]		55,9 ^[3]		48,8 ^[3]		41,8 ^[2]		35,9 ^[2]		29,7 ^[2]
	BW		79,3 ^[5]		71,4 ^[4]		64,8 ^[3]		57,8 ^[2]		51,0 ^[3]		43,1 ^[3]		37,2 ^[3]		30,8 ^[4]
112	B		44,1 ^[11]		46,0 ^[11]		48,2 ^[11]		44,3 ^[9]		41,0 ^[8]		37,4 ^[7]		34,6 ^[6]		31,0 ^[5]
	BV		73,8 ^[7]		68,2 ^[6]		61,8 ^[4]		54,6 ^[4]		48,2 ^[3]		41,2 ^[3]		35,3 ^[3]		29,1 ^[3]
	BW		74,0 ^[7]		67,9 ^[6]		62,5 ^[4]		56,3 ^[3]		50,5 ^[3]		42,6 ^[3]		36,5 ^[4]		30,6 ^[4]
120	B		31,5 ^[9]		35,4 ^[11]		37,8 ^[11]		38,5 ^[11]		38,7 ^[10]		35,0 ^[8] </				



	S 102 m																		
	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
16	B	245,0*	249,0 ^[1]	223,0*	223,0*														
	BV	246,0*	251,0 ^[1]	223,0*	223,0*														
	BW	236,0*	247,0 ^[1]	215,0*	220,0 ^[1]	200,0*	200,0*												
18	B	237,0*	249,0 ^[1]	216,0*	221,0 ^[1]	201,0*	201,0*												
	BV	244,0	247,0 ^[1]	207,0*	218,0 ^[1]	194,0*	198,0 ^[1]	178,0*	178,0*										
	BW	243,0	245,0 ^[1]																
20	B	244,0	247,0 ^[1]	208,0*	220,0 ^[1]	196,0*	200,0 ^[1]	178,0*	178,0*										
	BV	236,0	246,0 ^[1]	215,0	215,0	198,0	198,0	172,0*	176,0 ^[1]	157,0*	158,0 ^[1]	144,0*	144,0*						
	BW	234,0	242,0 ^[1]	213,0	216,0 ^[1]	199,0	199,0												
22	B	235,0	244,0 ^[1]	214,0	216,0 ^[1]	200,0	200,0	173,0*	178,0 ^[1]	158,0*	160,0 ^[1]	145,0*	145,0*						
	BV	226,0	245,0 ^[1]	207,0	212,0 ^[2]	192,0	196,0 ^[1]	175,0	175,0	152,0*	157,0 ^[1]	139,0*	141,0 ^[1]	128,0*	128,0*				
	BW	224,0	238,0 ^[1]	205,0	213,0 ^[1]	193,0	196,0 ^[1]	176,0	176,0										
24	B	225,0	241,0 ^[1]	206,0	210,0 ^[2]	194,0	197,0 ^[1]	177,0	177,0	153,0*	158,0 ^[1]	141,0*	143,0 ^[1]	129,0*	129,0*				
	BV	217,0	244,0 ^[1]	199,0	211,0 ^[2]	186,0	195,0 ^[1]	171,0	174,0 ^[1]	155,0	155,0	135,0*	140,0 ^[1]	125,0*	127,0 ^[1]	114,0*	114,0*	104,0*	104,0*
	BW	214,0	234,0 ^[1]	196,0	209,0 ^[1]	187,0	193,0 ^[1]	171,0	174,0 ^[1]	156,0	156,0								
26	B	216,0	238,0 ^[1]	197,0	207,0 ^[2]	188,0	194,0 ^[1]	172,0	174,0 ^[1]	157,0	157,0	136,0*	142,0 ^[1]	125,0*	128,0 ^[1]	115,0*	115,0*	104,0*	104,0*
	BV	211,0	244,0 ^[1]	191,0	211,0 ^[2]	180,0	194,0 ^[1]	166,0	173,0 ^[1]	151,0	154,0 ^[1]	139,0	139,0	121,0*	125,0 ^[1]	111,0*	113,0 ^[1]	101,0*	101,0*
	BW	209,0	231,0 ^[1]	188,0	206,0 ^[1]	180,0	190,0 ^[1]	166,0	171,0 ^[1]	152,0	154,0 ^[1]	139,0	139,0						
28	B	211,0	236,0 ^[1]	189,0	203,0 ^[2]	181,0	191,0 ^[1]	166,0	172,0 ^[1]	153,0	155,0 ^[1]	140,0	140,0	122,0*	127,0 ^[1]	112,0*	114,0 ^[1]	102,0*	102,0*
	BV	241,0 ^[1]	184,0	210,0 ^[2]	174,0	193,0 ^[1]	161,0	173,0 ^[1]	147,0	154,0 ^[1]	135,0	138,0 ^[1]	124,0	125,0 ^[1]	108,0*	112,0 ^[1]	98,6*	101,0 ^[1]	
	BW	228,0 ^[1]	180,0	203,0 ^[1]	174,0	187,0 ^[1]	160,0	169,0 ^[1]	147,0	152,0 ^[1]	135,0	138,0 ^[1]	124,0	124,0	114,0	114,0			
30	B	233,0 ^[1]	181,0	200,0 ^[2]	175,0	188,0 ^[1]	161,0	170,0 ^[1]	148,0	153,0 ^[1]	136,0	138,0 ^[1]	125,0	125,0	109,0*	113,0 ^[1]	99,4*	102,0 ^[1]	
	BV	235,0 ^[1]	178,0	209,0 ^[2]	169,0	192,0 ^[1]	156,0	172,0 ^[1]	144,0	153,0 ^[1]	132,0	138,0 ^[1]	121,0	124,0 ^[1]	111,0	111,0	101,0	101,0	
	BW	227,0 ^[1]	176,0	200,0 ^[1]	168,0	185,0 ^[1]	155,0	167,0 ^[1]	143,0	150,0 ^[1]	131,0	136,0 ^[1]	121,0	123,0 ^[1]	111,0	111,0	101,0	101,0	
32	B	230,0 ^[1]	177,0	197,0 ^[2]	169,0	186,0 ^[1]	155,0	167,0 ^[1]	144,0	151,0 ^[1]	132,0	137,0 ^[1]	122,0	123,0 ^[1]	112,0	112,0	102,0	102,0	
	BV	229,0 ^[1]	173,0	207,0 ^[2]	164,0	191,0 ^[1]	151,0	171,0 ^[1]	139,0	152,0 ^[1]	128,0	137,0 ^[1]	118,0	124,0 ^[1]	108,0	108,0	98,6	98,6	
	BW	226,0 ^[1]	169,0	199,0 ^[1]	162,0	182,0 ^[1]	150,0	164,0 ^[1]	138,0	148,0 ^[1]	128,0	134,0 ^[1]	118,0	121,0 ^[1]	108,0	110,0 ^[1]	98,4	99,0 ^[1]	
34	B	227,0 ^[1]	170,0	194,0 ^[2]	163,0	183,0 ^[1]	150,0	165,0 ^[1]	139,0	149,0 ^[1]	129,0	135,0 ^[1]	119,0	120,0 ^[1]	109,0	110,0 ^[1]	99,5	99,5	
	BV	223,0 ^[1]		203,0 ^[2]	159,0	187,0 ^[1]	147,0	170,0 ^[1]	135,0	152,0 ^[1]	125,0	136,0 ^[1]	115,0	123,0 ^[1]	106,0	106,0	96,3	96,3	
	BW	225,0 ^[1]		198,0 ^[1]	157,0	181,0 ^[1]	145,0	162,0 ^[1]	134,0	146,0 ^[1]	124,0	132,0 ^[1]	114,0	120,0 ^[1]	106,0	109,0 ^[1]	96,1	97,8 ^[1]	
36	B	224,0 ^[1]		194,0 ^[2]	158,0	182,0 ^[1]	145,0	163,0 ^[1]	134,0	147,0 ^[1]	125,0	133,0 ^[1]	115,0	118,0 ^[1]	106,0	108,0 ^[1]	97,3	97,3	
	BV	217,0 ^[1]		199,0 ^[2]	154,0	183,0 ^[1]	143,0	167,0 ^[1]	131,0	151,0 ^[1]	122,0	136,0 ^[1]	112,0	123,0 ^[1]	103,0	106,0 ^[2]	94,2	94,2	
	BW	224,0 ^[1]		197,0 ^[1]	154,0	180,0 ^[1]	140,0	161,0 ^[1]	130,0	144,0 ^[1]	120,0	131,0 ^[1]	111,0	118,0 ^[1]	103,0	108,0 ^[1]	93,7	96,7 ^[1]	
38	B	221,0 ^[1]		193,0 ^[2]	155,0	181,0 ^[1]	140,0	161,0 ^[1]	130,0	145,0 ^[1]	121,0	131,0 ^[1]	112,0	116,0 ^[2]	104,0	105,0 ^[1]	94,8	95,0 ^[1]	
	BV	211,0 ^[1]		195,0 ^[2]	151,0	180,0 ^[1]	138,0	165,0 ^[1]	127,0	149,0 ^[1]	118,0	135,0 ^[1]	109,0	122,0 ^[1]	101,0	105,0 ^[2]	91,8	93,7 ^[2]	
	BW	222,0 ^[1]		196,0 ^[1]	149,0	179,0 ^[1]	137,0	160,0 ^[1]	125,0	143,0 ^[1]	116,0	129,0 ^[1]	108,0	117,0 ^[1]	100,0	106,0 ^[1]	91,4	95,5 ^[1]	
40	B	220,0 ^[1]		192,0 ^[2]	151,0	180,0 ^[1]	137,0	160,0 ^[1]	126,0	143,0 ^[1]	117,0	130,0 ^[1]	109,0	115,0 ^[2]	101,0	104,0 ^[2]	92,1	93,6 ^[2]	
	BV	197,0 ^[1]		186,0 ^[2]		172,0 ^[1]	131,0	159,0 ^[1]	120,0	145,0 ^[1]	111,0	131,0 ^[2]	103,0	120,0 ^[1]	96,0	105,0 ^[2]	87,4	93,5 ^[2]	
	BW	216,0 ^[1]		191,0 ^[1]		177,0 ^[1]	129,0	158,0 ^[1]	118,0	141,0 ^[1]	109,0	127,0 ^[1]	102,0	114,0 ^[1]	94,5	104,0 ^[1]	86,6	93,2 ^[1]	
44	B	214,0 ^[1]		191,0 ^[2]		178,0 ^[1]	130,0	158,0 ^[1]	118,0	140,0 ^[1]	110,0	125,0 ^[1]	103,0	112,0 ^[2]	95,3	102,0 ^[2]	87,1	91,5 ^[2]	
	BV	184,0 ^[1]		172,0 ^[2]		163,0 ^[2]		153,0 ^[1]	113,0	140,0 ^[1]	105,0	127,0 ^[2]	98,1	116,0 ^[2]	90,3	105,0 ^[2]	83,3	93,2 ^[2]	
	BW	209,0 ^[1]		187,0 ^[2]		175,0 ^[1]		157,0 ^[1]	113,0	140,0 ^[1]	103,0	126,0 ^[1]	95,7	113,0 ^[1]	89,0	102,0 ^[1]	81,8	91,0 ^[1]	
48	B	208,0 ^[2]		187,0 ^[2]		175,0 ^[1]		156,0 ^[1]	113,0	137,0 ^[2]	104,0	123,0 ^[2]	96,8	110,0 ^[2]	89,6	99,8 ^[2]	82,6	89,4 ^[2]	
	BV	168,0 ^[1]		162,0 ^[1]		153,0 ^[1]		145,0 ^[1]	108,0	134,0 ^[1]	99,5	124,0 ^[2]	92,3	114,0 ^[2]	85,9	104,0 ^[2]	78,8	92,9 ^[2]	
	BW	203,0 ^[1]		183,0 ^[1]		172,0 ^[1]		155,0 ^[1]	107,0	138,0 ^[1]	98,6	124,0 ^[1]	90,2	111,0 ^[1]	83,9	101,0 ^[1]	77,2	89,7 ^[1]	
52	B	202,0 ^[1]		184,0 ^[2]		172,0 ^[1]		154,0 ^[1]	108,0	136,0 ^[2]	99,7	122,0 ^[2]	90,7	109,0 ^[2]	84,7	98,4 ^[2]	78,2	87,3 ^[2]	
	BV	152,0 ^[1]		150,0 ^[1]		145,0 ^[1]		136,0 ^[1]		128,0 ^[1]	95,5	121,0 ^[2]	87,4	111,0 ^[2]	81,6	102,0 ^[2]	75,0	91,1 ^[2]	
	BW	196,0 ^[1]		179,0 ^[2]		168,0 ^[1]		154,0 ^[1]		137,0 ^[1]	93,2	123,0 ^[1]	86,4	110,0 ^[1]	79,4	99,1 ^[1]	72,8	88,4 ^[1]	
56	B	196,0 ^[1]		180,0 ^[2]		168,0 ^[1]		152,0 ^[1]		134,0 ^[2]	94,1	121,0 ^[2]	87,2	108,0 ^[2]	80,2	97,6 ^[2]	74,0	86,3 ^[2]	
	BV	137,0 ^[1]		138,0 ^[1]		136,0 ^[1]		128,0 ^[1]		121,0 ^[1]		115,0 ^[1]	83,5	108,0 ^[1]	77,4	99,8 ^[1]	71,4	89,1 ^[1]	
	BW	187,0 ^[2]		176,0 ^[2]		165,0 ^[1]		152,0 ^{[1]</}											

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 102



	S 102 m															
	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
28	B	91,7*	91,7*													
	BV															
	BW	91,6*	91,6*													
30	B	90,1*	90,6 ⁽¹⁾	81,7*	81,7*											
	BV															
	BW	89,7*	90,5 ⁽¹⁾	82,1*	82,1*											
32	B	87,9*	89,9 ⁽¹⁾	80,0*	80,8 ⁽¹⁾	73,0*	73,0*	64,7*	64,7*							
	BV															
	BW	87,7*	89,9 ⁽¹⁾	80,3*	81,3 ⁽¹⁾	73,3*	73,3*	64,9*	64,9*							
34	B	89,6	89,6	78,1*	80,0 ⁽¹⁾	71,4*	72,2 ⁽¹⁾	63,4*	63,4*	57,3*	57,3*					
	BV	89,2	89,2													
	BW	89,6	89,6	78,6*	80,7 ⁽¹⁾	71,7*	72,7 ⁽¹⁾	63,7*	63,7*	57,4*	57,4*					
36	B	88,2	88,9 ⁽¹⁾	79,8	79,8	69,3*	71,3 ⁽¹⁾	62,1*	63,0 ⁽¹⁾	56,2*	56,5 ⁽¹⁾					
	BV	87,3	87,8 ⁽¹⁾	78,5	78,5											
	BW	87,8	87,8	80,4	80,4	69,6*	72,0 ⁽¹⁾	62,5*	63,5 ⁽¹⁾	56,5*	56,8 ⁽¹⁾	50,1*	50,1*	25,4*	25,4*	
38	B	86,3	88,6 ⁽¹⁾	78,2	78,2	70,9	70,9	60,8*	62,5 ⁽¹⁾	55,1*	56,0 ⁽¹⁾					
	BV	85,3	86,8 ⁽¹⁾	76,8	77,4 ⁽¹⁾	69,4	69,4									
	BW	85,9	85,9	78,8	78,8	71,4	71,4	61,2*	63,1 ⁽¹⁾	55,4*	56,4 ⁽¹⁾	49,3*	49,7 ⁽¹⁾	42,4*	42,4*	34,7*
40	B	84,6	88,2 ⁽¹⁾	76,6	76,6	69,1	69,1	62,2	62,2	53,9*	55,4 ⁽¹⁾					
	BV	83,3	85,8 ⁽¹⁾	75,1	76,4 ⁽¹⁾	68,0	68,5 ⁽¹⁾	60,7	60,7	54,0	54,0					
	BW	84,0	84,0	77,2	77,2	69,5	69,5	62,6	62,6	54,2*	56,0 ⁽¹⁾	48,1*	49,4 ⁽¹⁾	41,7*	42,1 ⁽¹⁾	33,9*
44	B	81,1	87,6 ⁽¹⁾	73,7	74,5 ⁽²⁾	66,2	66,2	59,8	59,8	54,0	54,0					
	BV	79,2	83,7 ⁽¹⁾	71,6	74,6 ⁽¹⁾	64,9	66,8 ⁽¹⁾	58,2	59,2 ⁽¹⁾	51,9	52,3 ⁽¹⁾	45,4	45,4	39,8	39,8	
	BW	80,1	82,0 ⁽²⁾	73,9	74,4 ⁽²⁾	66,5	66,5	60,3	60,3	54,4	54,4	48,6	48,6	41,9	41,9	32,3*
48	B	77,6	86,9 ⁽¹⁾	70,3	74,4 ⁽²⁾	63,5	65,3 ⁽²⁾	57,4	57,8 ⁽²⁾	51,9	51,9					
	BV	75,0	81,6 ⁽¹⁾	68,0	72,7 ⁽¹⁾	61,8	65,2 ⁽¹⁾	55,5	57,7 ⁽¹⁾	49,6	51,0 ⁽¹⁾	43,5	44,3 ⁽¹⁾	38,1	38,5 ⁽¹⁾	32,2
	BW	76,1	80,3 ⁽²⁾	70,1	72,6 ⁽²⁾	63,6	64,8 ⁽²⁾	57,8	58,0 ⁽²⁾	52,3	52,3	46,1	46,1	40,3	40,3	32,4
52	B	74,1	83,7 ⁽²⁾	66,5	74,2 ⁽²⁾	61,0	65,2 ⁽²⁾	55,2	57,6 ⁽²⁾	49,8	50,9 ⁽²⁾					
	BV	70,9	80,1 ⁽¹⁾	64,3	70,9 ⁽¹⁾	58,7	63,5 ⁽¹⁾	52,8	56,2 ⁽¹⁾	47,2	49,6 ⁽¹⁾	41,5	43,1 ⁽¹⁾	36,4	37,4 ⁽¹⁾	30,7
	BW	72,2	78,7 ⁽²⁾	65,9	70,8 ⁽²⁾	60,7	63,5 ⁽²⁾	55,2	56,9 ⁽²⁾	50,2	50,8 ⁽²⁾	43,4	43,4	38,8	38,8	30,9
56	B	69,6	83,3 ⁽²⁾	63,5	74,1 ⁽²⁾	58,3	65,1 ⁽²⁾	52,9	57,5 ⁽²⁾	47,3	50,8 ⁽²⁾					
	BV	66,9	78,8 ⁽¹⁾	60,8	69,8 ⁽¹⁾	55,6	62,1 ⁽¹⁾	50,0	54,7 ⁽¹⁾	44,8	48,3 ⁽¹⁾	39,4	41,8 ⁽¹⁾	34,5	36,3 ⁽¹⁾	29,2
	BW	67,6	77,3 ⁽²⁾	62,5	69,0 ⁽²⁾	57,8	62,2 ⁽²⁾	52,7	55,7 ⁽²⁾	47,5	49,6 ⁽²⁾	41,5	42,5 ⁽²⁾	37,2	37,5 ⁽²⁾	29,3
60	B	66,0	81,7 ⁽²⁾	60,2	73,4 ⁽²⁾	55,7	65,0 ⁽²⁾	50,6	57,4 ⁽²⁾	44,5	50,6 ⁽²⁾					
	BV	63,1	77,6 ⁽¹⁾	57,4	68,6 ⁽¹⁾	52,5	61,0 ⁽¹⁾	47,3	53,7 ⁽¹⁾	42,4	47,1 ⁽¹⁾	37,3	39,5 ⁽²⁾	32,7	35,1 ⁽¹⁾	27,8
	BW	63,7	76,5 ⁽²⁾	59,4	67,7 ⁽²⁾	54,9	60,9 ⁽²⁾	50,2	54,5 ⁽²⁾	44,4	48,5 ⁽²⁾	39,6	41,5 ⁽²⁾	35,5	36,7 ⁽²⁾	27,8
64	B	62,8	80,1 ⁽²⁾	57,4	72,2 ⁽²⁾	52,8	64,3 ⁽²⁾	47,8	57,2 ⁽²⁾	42,3	50,5 ⁽²⁾					
	BV	59,7	74,7 ⁽²⁾	54,1	67,4 ⁽¹⁾	49,5	59,9 ⁽¹⁾	44,6	52,6 ⁽¹⁾	40,0	46,1 ⁽¹⁾	35,1	38,4 ⁽²⁾	30,8	33,1 ⁽²⁾	26,4
	BW	60,6	75,8 ⁽²⁾	56,2	67,1 ⁽²⁾	52,0	60,2 ⁽²⁾	47,2	53,5 ⁽²⁾	42,0	47,3 ⁽²⁾	37,6	40,6 ⁽²⁾	33,8	35,9 ⁽²⁾	26,2
68	B	59,6	78,5 ⁽²⁾	54,6	71,0 ⁽²⁾	50,2	63,6 ⁽²⁾	44,5	56,6 ⁽²⁾	40,3	50,2 ⁽²⁾					
	BV	57,7	74,0 ⁽²⁾	51,2	65,0 ⁽²⁾	46,7	58,9 ⁽¹⁾	42,0	51,6 ⁽¹⁾	37,7	45,1 ⁽¹⁾	33,0	37,4 ⁽²⁾	29,1	32,2 ⁽²⁾	25,0
	BW	58,6	75,1 ⁽²⁾	53,5	66,4 ⁽²⁾	49,3	59,5 ⁽²⁾	43,8	52,9 ⁽²⁾	39,8	46,3 ⁽²⁾	35,7	39,7 ⁽²⁾	32,1	35,0 ⁽²⁾	24,6
72	B	56,7	75,4 ⁽¹⁾	51,8	69,7 ⁽²⁾	46,9	62,8 ⁽²⁾	42,1	56,0 ⁽²⁾	38,2	49,6 ⁽²⁾					
	BV	54,4	73,5 ⁽²⁾	49,3	64,4 ⁽²⁾	44,1	56,9 ⁽²⁾	39,6	49,7 ⁽²⁾	35,4	44,1 ⁽¹⁾	31,0	36,8 ⁽²⁾	27,4	31,3 ⁽²⁾	23,5
	BW	55,5	74,5 ⁽²⁾	51,7	65,7 ⁽²⁾	45,8	58,9 ⁽²⁾	41,5	52,2 ⁽²⁾	37,7	45,4 ⁽²⁾	33,8	39,1 ⁽²⁾	30,3	34,2 ⁽²⁾	23,1
76	B	54,4	72,6 ⁽¹⁾	49,5	66,2 ⁽³⁾	44,2	61,8 ⁽²⁾	40,0	55,4 ⁽²⁾	36,3	49,0 ⁽²⁾					
	BV	51,3	73,2 ⁽²⁾	46,5	64,0 ⁽²⁾	42,3	56,3 ⁽²⁾	37,2	49,1 ⁽²⁾	33,3	42,6 ⁽²⁾	29,1	36,3 ⁽²⁾	25,9	30,8 ⁽²⁾	22,1
	BW	52,7	74,1 ⁽²⁾	49,3	65,3 ⁽²⁾	43,9	58,2 ⁽²⁾	39,3	51,6 ⁽²⁾	35,8	44,6 ⁽²⁾	32,1	38,6 ⁽²⁾	28,5	33,4 ⁽²⁾	21,6
80	B	52,6	70,6 ⁽⁴⁾	46,1	63,6 ⁽³⁾	42,2	59,6 ⁽³⁾	38,1	54,2 ⁽²⁾	34,5	48,5 ⁽²⁾					
	BV	48,6	72,2 ⁽²⁾	43,8	63,7 ⁽²⁾	40,1	56,1 ⁽²⁾	35,0	48,6 ⁽²⁾	31,2	42,1 ⁽²⁾	27,5	35,8 ⁽²⁾	24,4	30,4 ⁽²⁾	20,7
	BW	50,2	73,8 ⁽²⁾	45,6	65,0 ⁽²⁾	41,9	58,0 ⁽²⁾	37,8	51,0 ⁽²⁾	33,8	43,8 ⁽²⁾	30,3	38,0 ⁽²⁾	26,7	32,7 ⁽²⁾	20,1
88	B		63,7 ⁽⁶⁾	43,0	59,8 ⁽⁵⁾	38,4	55,6 ⁽⁴⁾	34,8	50,6 ⁽⁴⁾	30,9	45,4 ⁽³⁾					
	BV		72,2 ⁽²⁾	39,5	63,2 ⁽²⁾	35,5	55,5 ⁽²⁾	31,6	48,1 ⁽²⁾	27,9	41,5 ⁽²⁾	24,4	34,9 ⁽²⁾	21,5	29,4 ⁽²⁾	18,1
	BW		73,2 ⁽²⁾	41,1	64,4 ⁽²⁾	37,5	57,5 ⁽²⁾	34,1	50,2 ⁽²⁾	30,7	42,2 ⁽²⁾	27,0	36,5 ⁽²⁾	23,2	31,1 ⁽²⁾	17,1
96	B		58,6 ⁽⁹⁾		55,0 ⁽⁷⁾		51,6 ⁽⁶⁾	31,8	47,0 ⁽⁵⁾	28,4	42,7 ⁽⁴⁾					
	BV		71,6 ⁽²⁾		62,6 ⁽²⁾		55,0 ⁽²⁾	28,0	47,6 ⁽²⁾	25,1	41,0 ⁽²⁾	22,1	34,5 ⁽²⁾	18,9	29,0 ⁽²⁾	15,7
	BW		72,5 ⁽²⁾		63,8 ⁽²⁾		57,0 ⁽²⁾	30,5	49,4 ⁽²⁾	27,6	41,5 ⁽³⁾	24,5	35,3 ⁽³⁾	20,3	30,5 ⁽³⁾	14,4
104	B		51,9 ⁽¹¹⁾		50,8 ⁽¹⁰⁾		46,7 ⁽⁸⁾		42,0 ⁽⁷⁾	26,1	39,0 ⁽⁶⁾					
	BV		69,4 ⁽⁴⁾		61,6 ⁽³⁾		54,5 ⁽²⁾		47,1 ⁽²⁾	22,5	40,6 ⁽²⁾	19,3	34,1 ⁽²⁾	16,8	28,7 ⁽²⁾	13,7
	BW		69,0 ⁽⁴⁾		63,0 ⁽³⁾		56,5 ⁽²⁾		48,9 ⁽³⁾	24,2	41,6 ⁽³⁾	20,7	34,8 ⁽³⁾	18,2	29,3 ⁽³⁾	12,2
112	B		41,6 ⁽¹¹⁾		42,6 ⁽¹¹⁾		43,1 ⁽¹¹⁾		39,1 ⁽⁹⁾		36,3 ⁽⁷⁾					
	BV		65,7 ⁽⁶⁾		59,2 ⁽⁵⁾		53,0 ⁽⁴⁾		46,6 ⁽³⁾		40,1 ⁽²⁾	17,4	33,6 ⁽²⁾	14,5	28,3 ⁽²⁾	11,5
	BW		65,6 ⁽⁶⁾		60,2 ⁽⁵⁾		54,9 ⁽⁴⁾		49,0 ⁽³⁾		41,6 ⁽³⁾	18,5	34,3 ⁽³⁾	15,8	29,1 ⁽⁴⁾	10,3
120	B		29,9 ⁽⁹⁾		32,5 ⁽¹¹⁾		33,9 ⁽¹¹⁾		35,3 ⁽¹¹⁾		33,4 ⁽¹⁰⁾					
	BV		60,3 ⁽⁹⁾		55,9 ⁽⁸⁾		50,8 ⁽⁶⁾		44,8 ⁽⁴⁾		39,1 ⁽⁴⁾		33,4 ⁽³⁾		28,0 ⁽²⁾	9,6
	BW		60,5 ⁽⁹⁾		57,2 ⁽⁸⁾		52,6 ⁽⁶⁾		47,1 ⁽⁴⁾		40,7 ⁽⁴⁾		34,6 ⁽⁴⁾		29,4 ⁽⁴⁾	9,8
128	B		19,3 ⁽⁹⁾		21,0 ⁽⁹⁾		24									

SDWB/SDWBV/SDWBW


S 108



	S 108 m																	
	W 18 m		W 24 m		W 30 m		W 36 m		W 42 m		W 48 m		W 54 m		W 60 m		W 66 m	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
16	B	218,0*	218,0*															
	BV BW	218,0* 218,0*	218,0* 218,0*															
18	B	210,0*	219,0 ^[1]	191,0*	194,0 ^[1]													
	BV BW	210,0* 210,0*	219,0 ^[1] 219,0 ^[1]	191,0* 184,0*	194,0 ^[1] 193,0 ^[1]	178,0*	178,0*											
20	B	218,0	219,0 ^[1]	184,0*	187,0 ^[1]													
	BV BW	215,0 215,0	215,0 215,0	184,0*	193,0 ^[1]	173,0*	176,0 ^[1]	157,0*	157,0*									
22	B	211,0	218,0 ^[1]	191,0	191,0													
	BV BW	207,0 207,0	211,0 ^[1] 210,0 ^[2]	188,0 189,0	188,0 190,0 ^[1]	168,0*	174,0 ^[1]	153,0*	156,0 ^[1]	139,0*	139,0*	127,0*	127,0*					
24	B	204,0	216,0 ^[1]	185,0	187,0 ^[2]													
	BV BW	198,0 192,0	207,0 ^[1] 206,0 ^[2]	180,0 181,0	186,0 ^[1] 185,0 ^[1]	170,0	171,0 ^[1] 172,0 ^[2]	154,0 148,0*	154,0 154,0 ^[1]	135,0*	138,0 ^[1]	124,0*	125,0 ^[1]	112,0*	112,0*			
26	B	198,0	215,0 ^[1]	179,0	186,0 ^[2]													
	BV BW	190,0 191,0	203,0 ^[1] 202,0 ^[2]	173,0 174,0	182,0 ^[1] 181,0 ^[1]	164,0	168,0 ^[1] 169,0 ^[2]	150,0 151,0	151,0 ^[1] 152,0 ^[2]	137,0	137,0	121,0*	124,0 ^[1]	110,0*	111,0 ^[1]	101,0*	101,0*	
28	B	191,0	215,0 ^[1]	173,0	186,0 ^[2]													
	BV BW	185,0 185,0	199,0 ^[1] 198,0 ^[2]	166,0 167,0	178,0 ^[1] 176,0 ^[1]	159,0	165,0 ^[1] 166,0 ^[2]	145,0 146,0	149,0 ^[1] 150,0 ^[1]	133,0	134,0 ^[1] 134,0 ^[1]	122,0 123,0						
30	B	187,0	214,0 ^[1]	167,0	185,0 ^[2]													
	BV BW	178,0 179,0	195,0 ^[1] 194,0 ^[2]	158,0 159,0	175,0 ^[1] 173,0 ^[2]	154,0	162,0 ^[1] 163,0 ^[1]	141,0 142,0	146,0 ^[1] 147,0 ^[1]	129,0	132,0 ^[1] 132,0 ^[1]	119,0 120,0	120,0 ^[1] 120,0	108,0 109,0	108,0 109,0	95,7*	98,8 ^[1]	87,0*
32	B		210,0 ^[1]	162,0	184,0 ^[2]													
	BV BW		196,0 ^[1] 191,0 ^[2]	156,0 156,0	171,0 ^[1] 169,0 ^[2]	148,0	160,0 ^[1] 160,0 ^[1]	136,0 137,0	144,0 ^[1] 145,0 ^[1]	125,0	130,0 ^[1] 130,0 ^[1]	115,0 117,0	118,0 ^[1] 119,0 ^[1]	105,0 106,0	106,0 ^[1] 107,0 ^[1]	96,5 97,6	96,5 97,7 ^[1]	84,9*
34	B		205,0 ^[1]	157,0	183,0 ^[2]													
	BV BW		197,0 ^[1] 192,0 ^[2]	149,0 150,0	171,0 ^[1] 166,0 ^[2]	143,0	157,0 ^[1] 157,0 ^[1]	132,0 132,0	141,0 ^[1] 142,0 ^[1]	122,0	128,0 ^[1] 128,0 ^[1]	112,0 113,0	116,0 ^[1] 117,0 ^[1]	102,0 103,0	105,0 ^[1] 105,0 ^[1]	94,1 95,0	95,2 ^[1] 95,5 ^[1]	85,1 86,5
36	B		201,0 ^[1]	154,0	180,0 ^[2]													
	BV BW		198,0 ^[1] 194,0 ^[2]	143,0 144,0	172,0 ^[1] 166,0 ^[2]	138,0	156,0 ^[1] 156,0 ^[1]	127,0 128,0	139,0 ^[1] 140,0 ^[1]	118,0	126,0 ^[1] 126,0 ^[1]	109,0 109,0	115,0 ^[1] 115,0 ^[1]	99,6 101,0	103,0 ^[1] 102,0 ^[1]	91,6 92,1	93,8 ^[1] 93,4 ^[1]	83,0 84,5
38	B		197,0 ^[1]	177,0 ^[2]														
	BV BW		199,0 ^[1] 196,0 ^[2]	173,0 ^[1] 167,0 ^[2]	137,0 137,0	156,0 ^[1] 157,0 ^[1]	123,0 124,0	138,0 ^[1] 138,0 ^[1]	114,0 113,0	124,0 ^[1] 124,0 ^[1]	105,0 106,0	113,0 ^[1] 113,0 ^[1]	96,6 97,8	102,0 ^[1] 100,0 ^[1]	89,1 89,6	92,4 ^[1] 91,2 ^[1]	80,9 82,5	82,8 ^[1] 82,5
40	B		192,0 ^[2]	174,0 ^[2]														
	BV BW		201,0 ^[1] 197,0 ^[2]	174,0 ^[1] 169,0 ^[1]	132,0 133,0	157,0 ^[1] 157,0 ^[1]	120,0 121,0	138,0 ^[1] 139,0 ^[1]	110,0 110,0	122,0 ^[1] 122,0 ^[1]	102,0 103,0	111,0 ^[1] 112,0 ^[1]	93,7 94,8	99,9 ^[1] 98,8 ^[2]	86,6 87,1	91,0 ^[1] 89,2 ^[2]	78,7 80,5	81,5 ^[1] 81,0 ^[2]
44	B		179,0 ^[5]	168,0 ^[2]														
	BV BW		198,0 ^[1] 188,0 ^[5]	175,0 ^[1] 171,0 ^[1]		158,0 ^[1] 158,0 ^[1]	114,0 114,0	139,0 ^[1] 139,0 ^[1]	103,0 103,0	123,0 ^[1] 118,0 ^[2]	95,8 96,9	110,0 ^[1] 107,0 ^[1]	88,1 88,7	96,9 ^[1] 95,9 ^[2]	81,6 82,4	88,1 ^[1] 86,8 ^[2]	74,4 76,4	79,0 ^[1] 78,9 ^[2]
48	B		170,0 ^[11]	159,0 ^[4]														
	BV BW		193,0 ^[1] 183,0 ^[11]	171,0 ^[1] 170,0 ^[2]		157,0 ^[1] 157,0 ^[1]	108,0 108,0	140,0 ^[1] 140,0 ^[1]	99,4 99,7	123,0 ^[1] 119,0 ^[2]	90,4 90,7	110,0 ^[1] 106,0 ^[2]	82,9 83,5	97,0 ^[1] 93,0 ^[2]	76,8 77,9	86,7 ^[1] 84,3 ^[2]	70,1 71,7	76,4 ^[1] 76,8 ^[2]
52	B			150,0 ^[7]														
	BV BW		188,0 ^[11]	167,0 ^[1] 166,0 ^[2]		154,0 ^[1] 154,0 ^[1]		138,0 ^[1] 138,0 ^[1]	93,6 93,2	124,0 ^[1] 120,0 ^[2]	86,8 87,3	110,0 ^[1] 107,0 ^[1]	77,8 78,9	97,1 ^[1] 93,8 ^[2]	72,2 73,5	86,6 ^[1] 82,9 ^[2]	66,1 67,2	76,2 ^[1] 74,6 ^[2]
56	B			142,0 ^[10]														
	BV BW		183,0 ^[11]	163,0 ^[1] 162,0 ^[2]		150,0 ^[1] 150,0 ^[1]		135,0 ^[1] 135,0 ^[1]		121,0 ^[1] 121,0 ^[2]	81,6 82,4	109,0 ^[1] 108,0 ^[2]	74,5 76,3	97,2 ^[1] 94,6 ^[2]	68,1 68,6	86,6 ^[1] 83,5 ^[2]	62,2 63,5	76,0 ^[1] 74,1 ^[2]
60	B			131,0 ^[10]														
	BV BW		179,0 ^[11]	160,0 ^[1] 158,0 ^[2]		147,0 ^[1] 146,0 ^[1]		132,0 ^[1] 132,0 ^[1]		119,0 ^[1] 118,0 ^[2]	77,8 78,5	107,0 ^[1] 107,0 ^[2]	71,0 72,1	96,0 ^[1] 95,5 ^[2]	65,9 66,3	86,5 ^[1] 84,1 ^[2]	58,5 60,2	75,9 ^[1] 74,6 ^[2]
64	B			120,0 ^[10]														
	BV BW		170,0 ^[11]	155,0 ^[2] 155,0 ^[2]		143,0 ^[1] 143,0 ^[1]		129,0 ^[1] 129,0 ^[1]		116,0 ^[1] 116,0 ^[2]		105,0 ^[1] 105,0 ^[2]	67,2 67,4	94,1 ^[1] 94,4 ^[2]	62,1 62,7	84,9 ^[1] 84,7 ^[2]	56,8 58,6	73,3 ^[2] 75,0 ^[2]
68	B			110,0 ^[10]														
	BV BW		158,0 ^[7]	149,0 ^[3] 148,0 ^[4]		140,0 ^[1] 139,0 ^[2]		126,0 ^[1] 126,0 ^[1]		114,0 ^[1] 114,0 ^[2]		103,0 ^[1] 103,0 ^[2]		92,2 ^[1] 92,7 ^[2]	58,6 59,5	83,3 ^[1] 83,5 ^[2]	53,5 55,5	73,7 ^[2] 75,3 ^[2]
72	B			98,8 ^[10]														
	BV BW		145,0 ^[7]	143,0 ^[7] 142,0 ^[10]		136,0 ^[3] 134,0 ^[4]		123,0 ^[1] 124,0 ^[1]		111,0 ^[2] 111,0 ^[2]		101,0 ^[1] 102,0 ^[2]		90,4 ^[1] 90,9 ^[2]	56,1 57,0	81,7 ^[1] 82,2 ^[2]	50,5 52,6	72,4 ^[2] 74,0 ^[2]
76	B																	
	BV BW		132,0 ^[7]		132,0 ^[7]		130,0 ^[4] 130,0 ^[7]		120,0 ^[3] 120,0 ^[3]		109,0 ^[2] 109,0 ^[2]		98,9 ^[2] 99,8 ^[2]		88,7 ^[2] 89,2 ^[2]		80,1 ^[4] 80,8 ^[2]	47,9 50,1
80	B																	
	BV BW		119,0 ^[7]		122,0 ^[8]		122,0 ^[8]		116,0 ^[5] 115,0 ^[5]		106,0 ^[3] 106,0 ^[3]		97,0 ^[2] 97,9 ^[2]		87,1 ^[2] 87,4 ^[2]		78,6 ^[2] 79,5 ^[2]	
88	B																	
	BV BW		97,7 ^[5]		101,0 ^[8]		102,0 ^[8]		102,0 ^[8]		99,7 ^[7] 99,4 ^[7]		92,2 ^[4] 91,8 ^[4]		83,5 ^[3] 83,9 ^[3]		75,7 ^[2] 76,8 ^[2]	
96	B																	

SDWB/SDWBV/SDWBW

S 108




	S 108 m																
	W 72 m		W 78 m		W 84 m		W 90 m		W 96 m		W 102 m		W 108 m		W 114 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
28	B BV BW	81,1*	81,1*														
30	B BV BW	79,3*	79,3*	71,3*	71,3*												
32	B BV BW	77,5*	79,0 ⁽¹⁾	69,0*	70,0 ⁽¹⁾	62,7*	62,7*	56,3*	56,3*								
34	B BV BW	76,9 78,8	76,9 78,8	67,3*	69,1 ⁽¹⁾	61,3*	62,0 ⁽¹⁾	55,1*	55,1*	49,3*	49,3*						
36	B BV BW	75,1 77,1	75,1 77,1	67,1 68,5	67,1 68,5	59,9*	61,4 ⁽¹⁾	54,0*	54,7 ⁽¹⁾	47,5*	47,5*	41,5*	41,5*				
38	B BV BW	73,2 75,4	74,2 ⁽¹⁾ 75,4	65,6 67,0	65,8 ⁽¹⁾ 67,0	59,0 61,0	59,0 61,0	52,8*	54,1 ⁽¹⁾	45,9*	47,5 ⁽¹⁾	40,6*	40,9 ⁽¹⁾	34,7*	34,7*	27,1*	27,1*
40	B BV BW	71,4 73,6	73,0 ⁽¹⁾ 73,7 ⁽¹⁾	64,0 65,6	64,8 ⁽¹⁾ 65,6	57,6 59,8	57,9 ⁽¹⁾ 59,8	51,1 53,7	51,1 53,7	44,8*	47,1 ⁽¹⁾	39,8*	40,4 ⁽¹⁾	33,8*	34,1 ⁽¹⁾	26,3*	26,3*
44	B BV BW	67,6 69,2	70,8 ⁽¹⁾ 71,0 ⁽²⁾	60,8 62,6	62,8 ⁽¹⁾ 62,8 ⁽²⁾	54,9 57,2	56,1 ⁽¹⁾ 57,2	48,7 51,5	49,3 ⁽¹⁾ 51,5	43,1 45,1	43,3 ⁽¹⁾ 45,1	37,2 39,6	37,2 39,6	32,1 33,5	32,1 33,5	24,8*	25,5 ⁽¹⁾
48	B BV BW	63,9 65,4	68,5 ⁽¹⁾ 68,8 ⁽²⁾	57,5 59,5	60,8 ⁽¹⁾ 61,1 ⁽²⁾	52,0 54,5	54,2 ⁽¹⁾ 55,2 ⁽²⁾	46,2 48,9	47,7 ⁽¹⁾ 48,9	40,9 42,8	41,8 ⁽¹⁾ 42,8	35,4 37,9	35,9 ⁽¹⁾ 37,9	30,5 31,9	30,8 ⁽¹⁾ 32,1 ⁽¹⁾	25,8 24,7	25,8 24,7
52	B BV BW	60,2 62,0	67,0 ⁽¹⁾ 66,7 ⁽²⁾	54,3 56,5	58,8 ⁽¹⁾ 59,4 ⁽²⁾	49,1 51,8	52,4 ⁽¹⁾ 53,7 ⁽²⁾	43,7 45,5	46,0 ⁽¹⁾ 47,3 ⁽²⁾	38,7 40,8	40,3 ⁽¹⁾ 41,2 ⁽²⁾	33,5 36,2	34,5 ⁽¹⁾ 36,2	29,0 30,5	29,7 ⁽¹⁾ 30,9 ⁽¹⁾	24,6 23,4	24,9 ⁽¹⁾ 23,6 ⁽¹⁾
56	B BV BW	56,7 58,7	66,9 ⁽¹⁾ 64,5 ⁽²⁾	51,1 53,5	58,2 ⁽¹⁾ 57,8 ⁽²⁾	46,3 48,7	51,0 ⁽¹⁾ 52,2 ⁽²⁾	41,2 43,0	44,4 ⁽¹⁾ 45,7 ⁽²⁾	36,5 38,8	38,8 ⁽¹⁾ 40,0 ⁽²⁾	31,5 34,5	33,2 ⁽¹⁾ 35,1 ⁽²⁾	27,5 29,1	28,6 ⁽¹⁾ 29,7 ⁽¹⁾	23,3 22,0	23,9 ⁽¹⁾ 22,4 ⁽¹⁾
60	B BV BW	53,3 55,5	66,7 ⁽¹⁾ 64,7 ⁽²⁾	48,0 50,6	58,0 ⁽¹⁾ 56,6 ⁽²⁾	43,6 45,2	50,7 ⁽¹⁾ 50,7 ⁽²⁾	38,8 40,8	43,7 ⁽¹⁾ 44,0 ⁽²⁾	34,3 36,8	37,5 ⁽¹⁾ 38,8 ⁽²⁾	29,7 32,7	31,8 ⁽¹⁾ 34,0 ⁽²⁾	26,0 27,5	27,5 ⁽¹⁾ 28,7 ⁽²⁾	21,9 20,7	22,9 ⁽¹⁾ 21,3 ⁽¹⁾
64	B BV BW	50,2 52,5	66,5 ⁽¹⁾ 65,1 ⁽²⁾	45,1 46,8	57,7 ⁽¹⁾ 56,9 ⁽²⁾	40,9 42,6	50,4 ⁽¹⁾ 50,2 ⁽²⁾	36,3 38,6	43,4 ⁽¹⁾ 42,4 ⁽²⁾	32,1 34,9	37,2 ⁽¹⁾ 37,7 ⁽²⁾	27,9 30,9	31,0 ⁽¹⁾ 32,9 ⁽²⁾	24,5 25,8	26,3 ⁽¹⁾ 28,0 ⁽²⁾	20,6 19,2	22,0 ⁽¹⁾ 20,5 ⁽²⁾
68	B BV BW	48,6 51,0	64,2 ⁽²⁾ 65,5 ⁽²⁾	42,3 43,8	55,2 ⁽²⁾ 57,2 ⁽²⁾	38,3 40,3	50,2 ⁽¹⁾ 50,4 ⁽²⁾	34,0 36,5	43,1 ⁽¹⁾ 42,4 ⁽²⁾	30,1 32,9	36,9 ⁽¹⁾ 36,8 ⁽²⁾	26,3 29,1	30,7 ⁽¹⁾ 31,8 ⁽²⁾	23,0 24,2	26,1 ⁽¹⁾ 27,3 ⁽²⁾	19,3 17,7	20,6 ⁽²⁾ 19,9 ⁽²⁾
72	B BV BW	46,0 48,4	64,2 ⁽²⁾ 65,5 ⁽²⁾	40,9 42,4	55,6 ⁽²⁾ 57,5 ⁽²⁾	35,9 38,1	48,1 ⁽²⁾ 50,6 ⁽²⁾	31,7 34,4	42,8 ⁽¹⁾ 42,5 ⁽²⁾	28,2 31,0	36,6 ⁽¹⁾ 36,9 ⁽²⁾	24,7 27,4	30,4 ⁽¹⁾ 31,1 ⁽²⁾	21,6 22,6	25,8 ⁽¹⁾ 26,6 ⁽²⁾	18,0 16,2	19,8 ⁽²⁾ 19,3 ⁽²⁾
76	B BV BW	43,3 44,7	63,1 ⁽²⁾ 64,5 ⁽²⁾	38,8 40,5	55,3 ⁽²⁾ 57,2 ⁽²⁾	34,5 36,7	48,3 ⁽²⁾ 50,9 ⁽²⁾	29,7 32,5	41,0 ⁽²⁾ 42,7 ⁽²⁾	26,5 29,2	34,6 ⁽²⁾ 37,0 ⁽²⁾	23,1 25,8	30,1 ⁽¹⁾ 30,6 ⁽²⁾	20,1 21,0	25,5 ⁽¹⁾ 25,6 ⁽²⁾	16,7 14,8	19,1 ⁽²⁾ 18,5 ⁽²⁾
80	B BV BW	40,9 42,3	62,0 ⁽²⁾ 63,5 ⁽²⁾	36,4 38,4	54,3 ⁽²⁾ 56,3 ⁽²⁾	32,9 35,3	47,8 ⁽²⁾ 50,2 ⁽²⁾	28,1 31,1	41,3 ⁽²⁾ 42,9 ⁽²⁾	24,9 27,5	34,8 ⁽²⁾ 37,2 ⁽²⁾	21,6 24,1	28,6 ⁽²⁾ 30,2 ⁽²⁾	18,7 19,5	25,2 ⁽¹⁾ 24,6 ⁽²⁾	15,4 13,3	19,1 ⁽²⁾ 17,6 ⁽³⁾
88	B BV BW		59,8 ⁽²⁾ 61,5 ⁽²⁾	32,6 34,7	52,4 ⁽²⁾ 54,6 ⁽²⁾	29,0 31,6	46,1 ⁽²⁾ 48,2 ⁽²⁾	25,8 28,3	39,8 ⁽²⁾ 41,2 ⁽²⁾	22,2 24,6	34,2 ⁽²⁾ 35,8 ⁽²⁾	18,8 20,1	28,7 ⁽²⁾ 29,5 ⁽³⁾	16,1 16,7	24,2 ⁽²⁾ 23,2 ⁽³⁾	12,9 10,6	19,2 ⁽²⁾ 16,8 ⁽³⁾
96	B BV BW		57,6 ⁽²⁾ 59,5 ⁽²⁾		50,4 ⁽²⁾ 52,9 ⁽²⁾	26,7 29,0	44,4 ⁽²⁾ 46,2 ⁽³⁾	23,0 25,3	38,3 ⁽²⁾ 39,9 ⁽³⁾	20,3 21,7	32,8 ⁽²⁾ 34,8 ⁽³⁾	17,3 18,6	27,6 ⁽²⁾ 29,6 ⁽³⁾	13,8 14,1	23,5 ⁽²⁾ 23,1 ⁽³⁾	10,7 8,1	19,0 ⁽²⁾ 15,7 ⁽³⁾
104	B BV BW		55,2 ⁽³⁾ 57,1 ⁽⁴⁾		48,6 ⁽³⁾ 51,2 ⁽³⁾		42,8 ⁽³⁾ 44,5 ⁽³⁾		36,8 ⁽³⁾ 38,8 ⁽³⁾	18,1 19,1	31,5 ⁽²⁾ 33,7 ⁽³⁾	15,1 16,2	26,6 ⁽²⁾ 28,4 ⁽⁴⁾	12,5 11,9	22,5 ⁽²⁾ 22,8 ⁽⁴⁾	9,3 5,9	18,1 ⁽²⁾ 15,5 ⁽⁴⁾
112	B BV BW		52,4 ⁽⁶⁾ 54,2 ⁽⁶⁾		46,5 ⁽⁴⁾ 49,1 ⁽⁴⁾		41,3 ⁽³⁾ 42,8 ⁽³⁾		35,6 ⁽³⁾ 37,7 ⁽³⁾		30,4 ⁽³⁾ 32,6 ⁽⁴⁾	13,4 14,5	25,6 ⁽³⁾ 27,8 ⁽⁴⁾	10,6 10,6	21,7 ⁽³⁾ 22,4 ⁽⁴⁾	7,7	17,3 ⁽²⁾ 15,1 ⁽⁵⁾
120	B BV BW		49,0 ⁽⁹⁾ 51,2 ⁽⁹⁾		43,6 ⁽⁶⁾ 44,7 ⁽⁶⁾		39,3 ⁽⁵⁾ 41,1 ⁽⁵⁾		34,1 ⁽⁴⁾ 36,4 ⁽⁴⁾		29,3 ⁽³⁾ 31,9 ⁽⁴⁾		24,8 ⁽³⁾ 27,1 ⁽⁴⁾	9,5 10,5	20,9 ⁽³⁾ 21,8 ⁽⁴⁾	6,0	16,6 ⁽³⁾ 15,5 ⁽⁵⁾
128	B BV BW		42,4 ⁽⁹⁾ 44,2 ⁽⁹⁾		40,2 ⁽⁹⁾ 41,3 ⁽⁹⁾		36,9 ⁽⁷⁾ 38,6 ⁽⁷⁾		32,2 ⁽⁶⁾ 34,5 ⁽⁶⁾		27,9 ⁽⁵⁾ 30,7 ⁽⁵⁾		23,9 ⁽⁴⁾ 26,5 ⁽⁴⁾		20,2 ⁽³⁾ 21,3 ⁽⁴⁾		15,9 ⁽³⁾ 15,6 ⁽⁶⁾
136	B BV BW		35,7 ⁽⁹⁾ 37,1 ⁽⁹⁾		34,3 ⁽⁹⁾ 35,6 ⁽⁹⁾		33,0 ⁽⁹⁾ 34,7 ⁽⁹⁾		30,2 ⁽¹⁰⁾ 32,4 ⁽¹¹⁾		26,5 ⁽⁷⁾ 28,8 ⁽⁷⁾		22,8 ⁽⁵⁾ 25,1 ⁽⁵⁾		19,3 ⁽⁴⁾ 20,4 ⁽⁶⁾		15,3 ⁽⁴⁾ 15,4 ⁽⁶⁾
144	B BV BW		26,0 ⁽⁷⁾ 27,5 ⁽⁷⁾		27,3 ⁽⁷⁾ 28,7 ⁽⁷⁾		27,9 ⁽⁹⁾ 29,4 ⁽⁹⁾		26,2 ⁽⁹⁾ 28,0 ⁽⁹⁾		24,9 ⁽⁹⁾ 27,0 ⁽⁹⁾		21,6 ⁽⁷⁾ 23,1 ⁽⁷⁾		18,3 ⁽⁶⁾ 19,6 ⁽⁶⁾		14,5 ⁽⁵⁾ 15,3 ⁽⁵⁾
152	B BV BW				18,5 ⁽⁷⁾ 19,9 ⁽⁷⁾		20,8 ⁽⁹⁾ 22,2 ⁽⁹⁾		21,6 ⁽⁹⁾ 23,1 ⁽⁹⁾		20,7 ⁽⁹⁾ 22,5 ⁽⁹⁾		19,2 ⁽⁹⁾ 20,2 ⁽⁹⁾		17,3 ⁽⁸⁾ 18,3 ⁽⁸⁾		13,5 ⁽⁷⁾ 14,6 ⁽⁷⁾
160	B BV BW						12,5 ⁽⁷⁾ 13,9 ⁽⁷⁾		10,8 ⁽⁴⁾ 15,4 ⁽⁷⁾		16,5 ⁽⁹⁾ 18,0 ⁽⁹⁾		15,2 ⁽⁹⁾ 16,3 ⁽⁹⁾		14,3 ⁽⁹⁾ 15,4 ⁽⁹⁾		12,7 ⁽¹⁰⁾ 13,7 ⁽¹⁰⁾
168	B BV BW								7,6 ⁽⁷⁾						10,4 ⁽⁹⁾ 11,6 ⁽⁹⁾		6,6 ⁽⁵⁾ 9,6 ⁽⁸⁾
176	B BV BW																6,1 ⁽⁸⁾

Hubhöhen

SDWB/SDWBV/SDWBW


Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема




Beispiel

Wmax

Example • Exemple • Esempio • Ejemplo • Пример






		P 48 m													
		W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
12	B	650,0*	650,0*												
	BW	650,0*	650,0*												
14	B	650,0	650,0	627,0*	627,0*										
	BW	650,0	650,0	631,0*	631,0*										
16	B	634,0	635,0 ⁽²⁾	624,0	624,0	574,0*	574,0*	517,0*	517,0*						
	BW	634,0	648,0 ⁽¹⁾	630,0	630,0	581,0*	581,0*	521,0*	521,0*						
18	B	527,0	585,0 ⁽²⁾	563,0	579,0 ⁽¹⁾	571,0	571,0	505,0*	512,0 ⁽¹⁾	456,0*	456,0*				
	BW	529,0	646,0 ⁽¹⁾	566,0	601,0 ⁽¹⁾	584,0	584,0	510,0*	518,0 ⁽¹⁾	460,0*	460,0*				
20	B	439,0	534,0 ⁽²⁾	470,0	535,0 ⁽¹⁾	531,0	531,0	508,0	508,0	447,0*	454,0 ⁽¹⁾	403,0*	403,0*		
	BW	440,0	641,0 ⁽¹⁾	469,0	573,0 ⁽¹⁾	556,0	560,0 ⁽¹⁾	515,0	515,0	451,0*	459,0 ⁽¹⁾	407,0*	407,0*		
22	B	375,0	486,0 ⁽²⁾	401,0	490,0 ⁽¹⁾	486,0	490,0 ⁽²⁾	478,0	478,0	450,0	450,0	396,0*	403,0 ⁽¹⁾	359,0*	359,0*
	BW	375,0	591,0 ⁽¹⁾	400,0	545,0 ⁽¹⁾	518,0	536,0 ⁽¹⁾	504,0	504,0	457,0	457,0	400,0*	408,0 ⁽¹⁾	363,0*	363,0*
24	B	306,0	445,0 ⁽³⁾	345,0	446,0 ⁽¹⁾	448,0	450,0 ⁽³⁾	442,0	444,0 ⁽²⁾	432,0	432,0	400,0	400,0	363,0	363,0
	BW	306,0	541,0 ⁽¹⁾	347,0	517,0 ⁽¹⁾	478,0	513,0 ⁽¹⁾	481,0	491,0 ⁽¹⁾	447,0	447,0	406,0	406,0	367,0	367,0
26	B		407,0 ⁽⁴⁾	307,0	405,0 ⁽³⁾	414,0	415,0 ⁽⁴⁾	409,0	410,0 ⁽²⁾	403,0	405,0 ⁽²⁾	390,0	390,0	357,0	357,0
	BW		496,0 ⁽¹⁾	308,0	489,0 ⁽¹⁾	432,0	489,0 ⁽²⁾	431,0	480,0 ⁽¹⁾	421,0	434,0 ⁽¹⁾	397,0	402,0 ⁽¹⁾	363,0	363,0
28	B		370,0 ⁽⁴⁾	276,0	372,0 ⁽³⁾	384,0	385,0 ⁽⁵⁾	379,0	381,0 ⁽³⁾	375,0	376,0 ⁽²⁾	369,0	369,0	349,0	349,0
	BW		464,0 ⁽¹⁾	278,0	461,0 ⁽¹⁾	385,0	461,0 ⁽²⁾	385,0	455,0 ⁽¹⁾	384,0	423,0 ⁽¹⁾	375,0	398,0 ⁽¹⁾	355,0	355,0
30	B		340,0 ⁽³⁾	243,0	339,0 ⁽³⁾	347,0	357,0 ⁽⁵⁾	347,0	354,0 ⁽⁴⁾	346,0	351,0 ⁽³⁾	342,0	344,0 ⁽²⁾	333,0	333,0
	BW		432,0 ⁽¹⁾	243,0	432,0 ⁽¹⁾	348,0	429,0 ⁽³⁾	348,0	425,0 ⁽²⁾	347,0	406,0 ⁽¹⁾	344,0	393,0 ⁽¹⁾	337,0	346,0 ⁽¹⁾
32	B		316,0 ⁽⁷⁾		311,0 ⁽²⁾	311,0	331,0 ⁽⁶⁾	315,0	328,0 ⁽⁴⁾	315,0	326,0 ⁽³⁾	311,0	319,0 ⁽²⁾	311,0	313,0 ⁽²⁾
	BW		403,0 ⁽²⁾		404,0 ⁽¹⁾	312,0	401,0 ⁽³⁾	316,0	398,0 ⁽²⁾	315,0	387,0 ⁽²⁾	312,0	384,0 ⁽¹⁾	312,0	342,0 ⁽¹⁾
34	B		295,0 ⁽⁸⁾		290,0 ⁽²⁾	268,0	307,0 ⁽⁷⁾	289,0	304,0 ⁽⁵⁾	288,0	302,0 ⁽³⁾	286,0	299,0 ⁽³⁾	286,0	292,0 ⁽²⁾
	BW		374,0 ⁽³⁾		376,0 ⁽¹⁾	268,0	375,0 ⁽⁴⁾	289,0	371,0 ⁽²⁾	287,0	366,0 ⁽²⁾	286,0	367,0 ⁽¹⁾	286,0	336,0 ⁽¹⁾
36	B		274,0 ⁽⁸⁾		272,0 ⁽⁶⁾	221,0	288,0 ⁽⁷⁾	271,0	284,0 ⁽⁵⁾	264,0	281,0 ⁽⁴⁾	263,0	279,0 ⁽³⁾	263,0	274,0 ⁽³⁾
	BW		347,0 ⁽³⁾		348,0 ⁽¹⁾	221,0	350,0 ⁽⁴⁾	271,0	346,0 ⁽³⁾	264,0	345,0 ⁽²⁾	263,0	350,0 ⁽¹⁾	262,0	325,0 ⁽¹⁾
38	B		254,0 ⁽⁸⁾		255,0 ⁽⁶⁾		270,0 ⁽⁸⁾	248,0	265,0 ⁽⁵⁾	244,0	262,0 ⁽⁵⁾	242,0	260,0 ⁽³⁾	243,0	259,0 ⁽³⁾
	BW		317,0 ⁽⁵⁾		322,0 ⁽²⁾		329,0 ⁽⁴⁾	249,0	326,0 ⁽¹⁾	244,0	324,0 ⁽²⁾	242,0	333,0 ⁽¹⁾	242,0	313,0 ⁽¹⁾
40	B		233,0 ⁽⁹⁾		238,0 ⁽⁶⁾		251,0 ⁽⁹⁾	226,0	252,0 ⁽⁷⁾	226,0	248,0 ⁽⁵⁾	225,0	244,0 ⁽⁴⁾	224,0	244,0 ⁽³⁾
	BW		295,0 ⁽⁸⁾		300,0 ⁽²⁾		311,0 ⁽⁵⁾	226,0	308,0 ⁽²⁾	227,0	305,0 ⁽¹⁾	224,0	316,0 ⁽¹⁾	224,0	301,0 ⁽¹⁾
44	B				208,0 ⁽⁹⁾		213,0 ⁽¹⁰⁾		225,0 ⁽⁸⁾	200,0	221,0 ⁽⁶⁾	197,0	217,0 ⁽⁴⁾	194,0	215,0 ⁽³⁾
	BW				257,0 ⁽⁶⁾		278,0 ⁽⁶⁾		277,0 ⁽⁴⁾	200,0	274,0 ⁽²⁾	197,0	282,0 ⁽¹⁾	195,0	278,0 ⁽¹⁾
48	B						187,0 ⁽¹⁰⁾		197,0 ⁽¹⁰⁾	164,0	200,0 ⁽⁸⁾	174,0	196,0 ⁽⁶⁾	170,0	192,0 ⁽⁵⁾
	BW						246,0 ⁽⁷⁾		246,0 ⁽⁴⁾	164,0	247,0 ⁽³⁾	174,0	248,0 ⁽¹⁾	171,0	255,0 ⁽¹⁾
52	B						162,0 ⁽¹⁰⁾		174,0 ⁽¹⁰⁾		177,0 ⁽¹⁰⁾	153,0	173,0 ⁽⁵⁾	154,0	173,0 ⁽⁵⁾
	BW						217,0 ⁽⁸⁾		219,0 ⁽⁵⁾		219,0 ⁽³⁾	153,0	218,0 ⁽²⁾	154,0	232,0 ⁽¹⁾
56	B						137,0 ⁽⁸⁾		152,0 ⁽¹⁰⁾		156,0 ⁽¹⁰⁾		158,0 ⁽⁸⁾	137,0	155,0 ⁽⁶⁾
	BW						190,0 ⁽⁸⁾		198,0 ⁽⁸⁾		197,0 ⁽⁴⁾		192,0 ⁽³⁾	137,0	208,0 ⁽¹⁾
60	B								129,0 ⁽⁸⁾		138,0 ⁽¹⁰⁾		143,0 ⁽⁹⁾	115,0	142,0 ⁽⁷⁾
	BW								179,0 ⁽⁸⁾		177,0 ⁽⁶⁾		175,0 ⁽⁶⁾	115,0	185,0 ⁽¹⁾
64	B								111,0 ⁽⁸⁾		120,0 ⁽¹⁰⁾		129,0 ⁽¹⁰⁾		129,0 ⁽⁷⁾
	BW								156,0 ⁽⁸⁾		163,0 ⁽⁸⁾		161,0 ⁽⁵⁾		162,0 ⁽¹⁾
68	B										103,0 ⁽⁸⁾		113,0 ⁽¹⁰⁾		117,0 ⁽¹⁰⁾
	BW										144,0 ⁽⁸⁾		151,0 ⁽⁷⁾		148,0 ⁽⁵⁾
72	B												96,6 ⁽⁹⁾		106,0 ⁽¹¹⁾
	BW												137,0 ⁽⁸⁾		136,0 ⁽⁵⁾
76	B												81,2 ⁽⁹⁾		94,3 ⁽¹¹⁾
	BW												120,0 ⁽⁸⁾		124,0 ⁽⁸⁾
80	B												67,4 ⁽⁷⁾		79,6 ⁽⁹⁾
	BW												102,0 ⁽⁷⁾		113,0 ⁽⁹⁾
84	B												57,7 ⁽⁷⁾		66,2 ⁽⁹⁾
	BW												89,6 ⁽⁷⁾		100,0 ⁽⁹⁾
88	B														55,7 ⁽⁷⁾
	BW														84,3 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°


PDW3B/PDW3BW

P 48




		P 48 m													
		W3 60		W3 66		W3 72		W3 78		W3 84		W3 90		W3 96	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
22	B	325,0*	325,0*												
	BW	329,0*	329,0*												
24	B	321,0*	323,0 ⁽¹⁾	292,0*	292,0*										
	BW	324,0*	327,0 ⁽¹⁾	294,0*	294,0*										
26	B	323,0	323,0	287,0*	289,0 ⁽¹⁾	260,0*	260,0*								
	BW	328,0	328,0	291,0*	293,0 ⁽¹⁾	263,0*	263,0*								
28	B	318,0	318,0	288,0	288,0	255,0*	258,0 ⁽¹⁾	231,0*	231,0*	209,0*	209,0*				
	BW	323,0	323,0	293,0	293,0	259,0*	262,0 ⁽¹⁾	234,0*	234,0*	212,0*	212,0*				
30	B	310,0	310,0	283,0	283,0	256,0	256,0	227,0*	227,0*	205,0*	205,0*	188,0*	188,0*		
	BW	316,0	316,0	288,0	288,0	260,0	260,0	230,0*	230,0*	208,0*	208,0*	190,0*	190,0*		
32	B	298,0	299,0 ⁽²⁾	278,0	278,0	252,0	252,0	228,0	228,0	202,0*	202,0*	185,0*	185,0*	167,0*	167,0*
	BW	302,0	305,0 ⁽²⁾	283,0	283,0	256,0	256,0	231,0	231,0	205,0*	205,0*	187,0*	187,0*	161,0*	161,0*
34	B	281,0	283,0 ⁽²⁾	269,0	269,0	247,0	247,0	225,0	225,0	202,0	202,0	182,0*	182,0*	164,0*	164,0*
	BW	282,0	296,0 ⁽²⁾	273,0	274,0 ⁽²⁾	252,0	252,0	228,0	228,0	206,0	206,0	184,0*	184,0*	167,0*	167,0*
36	B	260,0	267,0 ⁽²⁾	255,0	256,0 ⁽²⁾	241,0	241,0	221,0	221,0	200,0	200,0	182,0	182,0	162,0*	162,0*
	BW	261,0	287,0 ⁽²⁾	257,0	265,0 ⁽²⁾	245,0	245,0	225,0	225,0	203,0	203,0	185,0	185,0	164,0*	164,0*
38	B	240,0	253,0 ⁽¹⁾	240,0	245,0 ⁽¹⁾	231,0	232,0 ⁽²⁾	216,0	216,0	197,0	197,0	180,0	180,0	162,0	162,0
	BW	241,0	255,0 ⁽¹⁾	240,0	255,0 ⁽²⁾	233,0	238,0 ⁽²⁾	220,0	220,0	200,0	200,0	182,0	182,0	165,0	165,0
40	B	222,0	241,0 ⁽¹⁾	222,0	237,0 ⁽¹⁾	219,0	222,0 ⁽²⁾	208,0	209,0 ⁽²⁾	194,0	194,0	177,0	177,0	160,0	160,0
	BW	223,0	271,0 ⁽¹⁾	222,0	246,0 ⁽²⁾	220,0	230,0 ⁽²⁾	210,0	213,0 ⁽²⁾	197,0	197,0	180,0	180,0	163,0	163,0
44	B	193,0	217,0 ⁽¹⁾	192,0	219,0 ⁽¹⁾	191,0	203,0 ⁽²⁾	188,0	194,0 ⁽²⁾	182,0	182,0	170,0	170,0	156,0	156,0
	BW	193,0	255,0 ⁽¹⁾	192,0	228,0 ⁽²⁾	191,0	215,0 ⁽²⁾	188,0	200,0 ⁽²⁾	182,0	186,0 ⁽²⁾	172,0	173,0 ⁽²⁾	158,0	158,0
48	B	169,0	193,0 ⁽¹⁾	168,0	202,0 ⁽¹⁾	167,0	183,0 ⁽³⁾	164,0	180,0 ⁽²⁾	163,0	169,0 ⁽²⁾	159,0	160,0 ⁽²⁾	150,0	150,0
	BW	169,0	238,0 ⁽¹⁾	168,0	211,0 ⁽²⁾	167,0	200,0 ⁽²⁾	164,0	188,0 ⁽²⁾	163,0	176,0 ⁽²⁾	159,0	164,0 ⁽²⁾	151,0	152,0 ⁽²⁾
52	B	150,0	171,0 ⁽⁴⁾	148,0	185,0 ⁽¹⁾	147,0	167,0 ⁽¹⁾	144,0	161,0 ⁽²⁾	143,0	156,0 ⁽²⁾	140,0	150,0 ⁽²⁾	139,0	140,0 ⁽²⁾
	BW	150,0	222,0 ⁽¹⁾	148,0	193,0 ⁽²⁾	147,0	184,0 ⁽²⁾	145,0	174,0 ⁽²⁾	143,0	166,0 ⁽²⁾	140,0	155,0 ⁽²⁾	139,0	145,0 ⁽²⁾
56	B	135,0	153,0 ⁽⁵⁾	132,0	168,0 ⁽¹⁾	130,0	151,0 ⁽¹⁾	128,0	145,0 ⁽³⁾	126,0	142,0 ⁽³⁾	124,0	138,0 ⁽²⁾	123,0	131,0 ⁽²⁾
	BW	136,0	206,0 ⁽¹⁾	132,0	181,0 ⁽²⁾	130,0	169,0 ⁽²⁾	128,0	161,0 ⁽²⁾	126,0	154,0 ⁽²⁾	124,0	145,0 ⁽²⁾	123,0	138,0 ⁽²⁾
60	B	121,0	138,0 ⁽⁵⁾	121,0	151,0 ⁽¹⁾	116,0	136,0 ⁽¹⁾	114,0	130,0 ⁽³⁾	112,0	129,0 ⁽³⁾	110,0	124,0 ⁽²⁾	109,0	120,0 ⁽²⁾
	BW	122,0	189,0 ⁽¹⁾	121,0	168,0 ⁽²⁾	116,0	158,0 ⁽²⁾	114,0	148,0 ⁽²⁾	112,0	142,0 ⁽²⁾	110,0	134,0 ⁽²⁾	109,0	129,0 ⁽²⁾
64	B	106,0	125,0 ⁽⁵⁾	108,0	133,0 ⁽¹⁾	107,0	120,0 ⁽¹⁾	102,0	118,0 ⁽⁴⁾	100,0	116,0 ⁽³⁾	98,0	113,0 ⁽³⁾	96,3	109,0 ⁽²⁾
	BW	106,0	173,0 ⁽¹⁾	108,0	156,0 ⁽²⁾	107,0	147,0 ⁽²⁾	102,0	140,0 ⁽²⁾	100,0	133,0 ⁽²⁾	97,6	124,0 ⁽²⁾	96,3	119,0 ⁽²⁾
68	B		115,0 ⁽⁶⁾	96,7	116,0 ⁽¹⁾	96,3	110,0 ⁽⁵⁾	94,8	108,0 ⁽⁴⁾	89,9	105,0 ⁽⁴⁾	87,2	103,0 ⁽³⁾	85,6	98,7 ⁽³⁾
	BW		157,0 ⁽¹⁾	96,6	143,0 ⁽²⁾	96,4	137,0 ⁽²⁾	94,7	131,0 ⁽²⁾	89,9	125,0 ⁽²⁾	87,2	116,0 ⁽²⁾	85,6	109,0 ⁽²⁾
72	B		107,0 ⁽⁹⁾	79,1	105,0 ⁽⁷⁾	86,5	102,0 ⁽⁶⁾	84,9	100,0 ⁽⁵⁾	81,1	96,4 ⁽⁴⁾	78,1	93,7 ⁽³⁾	77,0	88,9 ⁽³⁾
	BW		140,0 ⁽¹⁾	79,0	131,0 ⁽²⁾	86,4	126,0 ⁽²⁾	84,7	122,0 ⁽²⁾	81,2	117,0 ⁽²⁾	78,5	108,0 ⁽²⁾	77,1	102,0 ⁽²⁾
76	B		97,3 ⁽¹¹⁾		97,3 ⁽⁸⁾	75,2	93,6 ⁽⁶⁾	76,9	92,4 ⁽⁵⁾	75,5	88,2 ⁽⁴⁾	69,8	85,5 ⁽³⁾	68,2	80,9 ⁽⁴⁾
	BW		124,0 ⁽¹⁾		119,0 ⁽⁵⁾	75,3	115,0 ⁽⁵⁾	76,9	113,0 ⁽²⁾	75,5	109,0 ⁽²⁾	69,8	101,0 ⁽²⁾	68,2	96,0 ⁽²⁾
80	B		85,0 ⁽¹¹⁾		87,7 ⁽⁹⁾		84,5 ⁽⁷⁾	68,7	83,5 ⁽⁵⁾	67,6	80,1 ⁽⁴⁾	64,2	77,3 ⁽³⁾	61,3	74,4 ⁽⁴⁾
	BW		110,0 ⁽⁷⁾		108,0 ⁽⁴⁾		106,0 ⁽⁵⁾	68,6	104,0 ⁽²⁾	67,6	101,0 ⁽²⁾	64,2	93,8 ⁽²⁾	61,2	89,6 ⁽²⁾
84	B		71,7 ⁽⁹⁾		77,8 ⁽¹¹⁾		78,3 ⁽¹⁰⁾	55,2	76,0 ⁽⁷⁾	60,8	74,1 ⁽⁶⁾	58,8	71,0 ⁽⁵⁾	56,4	68,3 ⁽⁴⁾
	BW		101,0 ⁽⁸⁾		97,5 ⁽⁶⁾		96,3 ⁽⁴⁾	55,3	94,1 ⁽²⁾	60,8	92,5 ⁽²⁾	58,9	86,5 ⁽²⁾	56,2	83,3 ⁽²⁾
88	B		62,5 ⁽⁹⁾		69,1 ⁽¹¹⁾		71,7 ⁽¹¹⁾		70,4 ⁽⁸⁾	52,6	68,0 ⁽⁴⁾	52,9	65,1 ⁽⁵⁾	51,4	62,3 ⁽⁵⁾
	BW		92,4 ⁽⁹⁾		90,5 ⁽⁸⁾		87,8 ⁽⁴⁾		85,7 ⁽³⁾	52,8	84,4 ⁽²⁾	53,0	80,0 ⁽²⁾	51,2	76,9 ⁽²⁾
92	B		52,1 ⁽⁷⁾		59,5 ⁽⁹⁾		64,4 ⁽¹¹⁾		64,6 ⁽⁹⁾		61,8 ⁽⁶⁾	46,1	59,1 ⁽⁵⁾	45,1	57,3 ⁽⁵⁾
	BW		80,5 ⁽⁷⁾		82,4 ⁽⁸⁾		80,2 ⁽⁷⁾		77,9 ⁽⁴⁾		76,3 ⁽²⁾	47,5	73,9 ⁽²⁾	44,9	71,3 ⁽²⁾
96	B		44,0 ⁽⁷⁾		49,7 ⁽⁷⁾		55,5 ⁽⁹⁾		58,8 ⁽⁹⁾		56,6 ⁽⁹⁾	36,3	53,7 ⁽⁴⁾	40,5	52,2 ⁽⁵⁾
	BW		67,8 ⁽⁷⁾		73,8 ⁽⁷⁾		74,0 ⁽⁸⁾		71,8 ⁽⁵⁾		70,0 ⁽³⁾	36,3	67,8 ⁽²⁾	40,2	66,1 ⁽²⁾
100	B				42,2 ⁽⁷⁾		47,5 ⁽⁹⁾		53,8 ⁽¹¹⁾		51,9 ⁽⁹⁾		49,3 ⁽⁸⁾	34,0	47,7 ⁽⁶⁾
	BW				64,6 ⁽⁷⁾		68,2 ⁽⁸⁾		66,5 ⁽⁵⁾		64,5 ⁽⁴⁾		62,5 ⁽³⁾	34,1	61,0 ⁽²⁾
104	B						38,7 ⁽⁷⁾		45,6 ⁽⁹⁾		47,5 ⁽¹⁰⁾		45,7 ⁽⁸⁾		43,7 ⁽⁶⁾
	BW						60,5 ⁽⁷⁾		62,0 ⁽⁴⁾		59,7 ⁽⁵⁾		58,0 ⁽³⁾		55,8 ⁽²⁾
108	B						32,5 ⁽⁷⁾		36,8 ⁽⁷⁾		41,8 ⁽⁹⁾		42,4 ⁽⁹⁾		39,9 ⁽⁷⁾
	BW						52,8 ⁽⁷⁾		57,7 ⁽⁷⁾		56,1 ⁽⁵⁾		54,2 ⁽⁴⁾		51,3 ⁽³⁾
112	B								30,8 ⁽⁷⁾		35,5 ⁽⁹⁾		39,2 ⁽¹⁰⁾		36,8 ⁽⁸⁾
	BW								49,9 ⁽⁷⁾		52,8 ⁽⁷⁾		50,6 ⁽⁴⁾		47,6 ⁽⁵⁾
116	B										28,1 ⁽⁷⁾		33,3 ⁽⁹⁾		34,3 ⁽⁹⁾
	BW										47,2 ⁽⁷⁾		46,0 ⁽⁵⁾		42,9 ⁽⁵⁾
120	B										22,2 ⁽⁷⁾		25,9 ⁽⁷⁾		30,0 ⁽⁹⁾
	BW										40,0 ⁽⁷⁾		40,9 ⁽⁷⁾		38,9 ⁽⁵⁾
124	B												20,3 ⁽⁷⁾		24,2 ⁽⁹⁾
	BW												36,2 ⁽⁷⁾		35,3 ⁽⁶⁾
128	B														17,5 ⁽⁷⁾
	BW														32,0 ⁽⁷⁾
132	B														12,9 ⁽⁷⁾
	BW														28,5 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°



 m		P 54 m													
		W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m	
		87°/85°	WVmax	87°/85°	WVmax	87°/85°	WVmax	87°/85°	WVmax	87°/85°	WVmax	87°/85°	WVmax	87°/85°	WVmax
12	B	650,0*	650,0*												
	BW	650,0*	650,0*												
14	B	649,0*	650,0 ⁽¹⁾	614,0*	614,0*										
	BW	650,0*	650,0*	620,0*	620,0*										
16	B	638,0	638,0	585,0*	587,0 ⁽¹⁾	560,0*	560,0*								
	BW	646,0	646,0	589,0*	595,0 ⁽¹⁾	565,0*	565,0*								
18	B	556,0	587,0 ⁽²⁾	572,0	572,0	555,0	555,0	490,0*	495,0 ⁽¹⁾	442,0*	442,0*				
	BW	558,0	628,0 ⁽¹⁾	598,0	598,0	571,0	571,0	496,0*	502,0 ⁽¹⁾	447,0*	447,0*				
20	B	461,0	534,0 ⁽²⁾	507,0	527,0 ⁽²⁾	521,0	521,0	495,0	495,0	434,0*	441,0 ⁽¹⁾	392,0*	392,0*		
	BW	460,0	615,0 ⁽¹⁾	507,0	566,0 ⁽²⁾	554,0	554,0	503,0	503,0	438,0*	446,0 ⁽¹⁾	397,0*	397,0*		
22	B	390,0	483,0 ⁽³⁾	428,0	497,0 ⁽¹⁾	480,0	483,0 ⁽²⁾	470,0	470,0	440,0	440,0	385,0*	392,0 ⁽¹⁾	350,0*	350,0*
	BW	390,0	584,0 ⁽¹⁾	430,0	537,0 ⁽²⁾	519,0	530,0 ⁽¹⁾	494,0	494,0	445,0	445,0	390,0*	397,0 ⁽¹⁾	353,0*	353,0*
24	B	320,0	441,0 ⁽²⁾	371,0	468,0 ⁽¹⁾	442,0	445,0 ⁽²⁾	435,0	437,0 ⁽²⁾	425,0	425,0	391,0	391,0	345,0*	351,0 ⁽¹⁾
	BW	321,0	538,0 ⁽¹⁾	371,0	509,0 ⁽²⁾	484,0	509,0 ⁽¹⁾	485,0	485,0	438,0	438,0	396,0	396,0	348,0*	356,0 ⁽¹⁾
26	B		407,0 ⁽⁴⁾	326,0	439,0 ⁽¹⁾	409,0	410,0 ⁽³⁾	404,0	405,0 ⁽²⁾	398,0	399,0 ⁽²⁾	382,0	382,0	348,0	348,0
	BW		495,0 ⁽²⁾	326,0	480,0 ⁽²⁾	445,0	485,0 ⁽¹⁾	446,0	463,0 ⁽¹⁾	425,0	426,0 ⁽²⁾	391,0	392,0 ⁽¹⁾	355,0	355,0
28	B		376,0 ⁽⁵⁾	295,0	410,0 ⁽¹⁾	380,0	381,0 ⁽⁴⁾	375,0	377,0 ⁽³⁾	371,0	373,0 ⁽²⁾	364,0	365,0 ⁽²⁾	342,0	342,0
	BW		455,0 ⁽¹⁾	296,0	450,0 ⁽²⁾	397,0	453,0 ⁽²⁾	400,0	447,0 ⁽¹⁾	399,0	413,0 ⁽¹⁾	379,0	388,0 ⁽¹⁾	349,0	349,0
30	B		346,0 ⁽⁵⁾	252,0	381,0 ⁽¹⁾	355,0	355,0	350,0	351,0 ⁽⁴⁾	347,0	347,0	341,0	342,0 ⁽²⁾	331,0	331,0
	BW		427,0 ⁽¹⁾	252,0	425,0 ⁽¹⁾	358,0	424,0 ⁽²⁾	360,0	419,0 ⁽¹⁾	358,0	402,0 ⁽¹⁾	357,0	384,0 ⁽¹⁾	338,0	339,0 ⁽²⁾
32	B		319,0 ⁽³⁾		352,0 ⁽¹⁾	325,0	331,0 ⁽⁶⁾	324,0	327,0 ⁽⁵⁾	324,0	325,0 ⁽⁴⁾	320,0	321,0 ⁽³⁾	314,0	314,0
	BW		400,0 ⁽¹⁾		401,0 ⁽¹⁾	325,0	396,0 ⁽³⁾	326,0	393,0 ⁽²⁾	324,0	382,0 ⁽²⁾	325,0	380,0 ⁽¹⁾	321,0	330,0 ⁽²⁾
34	B		299,0 ⁽⁸⁾		323,0 ⁽¹⁾	283,0	309,0 ⁽⁷⁾	296,0	306,0 ⁽⁵⁾	298,0	306,0 ⁽⁴⁾	296,0	301,0 ⁽³⁾	294,0	294,0
	BW		374,0 ⁽³⁾		376,0 ⁽⁴⁾	282,0	372,0 ⁽⁴⁾	297,0	368,0 ⁽³⁾	296,0	365,0 ⁽²⁾	297,0	367,0 ⁽¹⁾	297,0	320,0 ⁽²⁾
36	B		279,0 ⁽⁸⁾		294,0 ⁽¹⁾	236,0	288,0 ⁽⁷⁾	276,0	285,0 ⁽⁵⁾	273,0	286,0 ⁽⁴⁾	271,0	282,0 ⁽³⁾	272,0	280,0 ⁽¹⁾
	BW		349,0 ⁽³⁾		352,0 ⁽¹⁾	236,0	349,0 ⁽⁵⁾	278,0	346,0 ⁽³⁾	272,0	344,0 ⁽²⁾	272,0	354,0 ⁽¹⁾	272,0	310,0 ⁽²⁾
38	B		259,0 ⁽⁸⁾		265,0 ⁽¹⁾		269,0 ⁽⁸⁾	257,0	267,0 ⁽⁶⁾	253,0	266,0 ⁽⁴⁾	250,0	263,0 ⁽³⁾	251,0	266,0 ⁽¹⁾
	BW		326,0 ⁽⁴⁾		328,0 ⁽¹⁾		328,0 ⁽⁵⁾	257,0	325,0 ⁽³⁾	251,0	323,0 ⁽²⁾	250,0	341,0 ⁽¹⁾	251,0	301,0 ⁽²⁾
40	B		240,0 ⁽⁸⁾		247,0 ⁽⁹⁾		254,0 ⁽⁹⁾	236,0	251,0 ⁽⁶⁾	234,0	251,0 ⁽⁵⁾	231,0	248,0 ⁽⁴⁾	232,0	253,0 ⁽¹⁾
	BW		304,0 ⁽⁴⁾		308,0 ⁽³⁾		307,0 ⁽²⁾	235,0	305,0 ⁽⁴⁾	233,0	302,0 ⁽²⁾	232,0	327,0 ⁽¹⁾	233,0	289,0 ⁽²⁾
44	B				216,0 ⁽⁹⁾		221,0 ⁽⁹⁾		225,0 ⁽⁸⁾	206,0	224,0 ⁽⁶⁾	202,0	220,0 ⁽⁵⁾	201,0	227,0 ⁽¹⁾
	BW				269,0 ⁽⁴⁾		276,0 ⁽⁷⁾		274,0 ⁽³⁾	206,0	271,0 ⁽¹⁾	202,0	300,0 ⁽¹⁾	201,0	265,0 ⁽²⁾
48	B				184,0 ⁽¹⁰⁾		195,0 ⁽¹⁰⁾		201,0 ⁽¹⁰⁾	174,0	202,0 ⁽⁸⁾	179,0	199,0 ⁽⁶⁾	176,0	200,0 ⁽¹⁾
	BW				238,0 ⁽⁸⁾		250,0 ⁽⁸⁾		248,0 ⁽⁵⁾	173,0	246,0 ⁽⁴⁾	180,0	274,0 ⁽¹⁾	176,0	244,0 ⁽¹⁾
52	B						171,0 ⁽¹⁰⁾		176,0 ⁽⁹⁾		183,0 ⁽¹⁰⁾	158,0	179,0 ⁽⁷⁾	158,0	179,0 ⁽⁵⁾
	BW						223,0 ⁽⁸⁾		224,0 ⁽⁶⁾		223,0 ⁽⁴⁾	158,0	247,0 ⁽¹⁾	158,0	225,0 ⁽¹⁾
56	B						145,0 ⁽⁸⁾		154,0 ⁽⁹⁾		163,0 ⁽¹¹⁾		164,0 ⁽⁸⁾	141,0	161,0 ⁽⁶⁾
	BW						197,0 ⁽⁸⁾		201,0 ⁽⁷⁾		201,0 ⁽⁵⁾		220,0 ⁽¹⁾	141,0	205,0 ⁽¹⁾
60	B						125,0 ⁽⁸⁾		133,0 ⁽¹⁰⁾		144,0 ⁽¹⁰⁾		147,0 ⁽⁹⁾	121,0	146,0 ⁽⁸⁾
	BW						175,0 ⁽⁸⁾		182,0 ⁽⁹⁾		182,0 ⁽⁵⁾		193,0 ⁽¹⁾	121,0	185,0 ⁽¹⁾
64	B								115,0 ⁽⁶⁾		127,0 ⁽¹⁰⁾		132,0 ⁽⁹⁾		132,0 ⁽⁹⁾
	BW								163,0 ⁽⁸⁾		166,0 ⁽⁷⁾		166,0 ⁽¹⁾		166,0 ⁽¹⁾
68	B								99,5 ⁽⁸⁾		106,0 ⁽⁸⁾		117,0 ⁽⁹⁾		121,0 ⁽¹⁰⁾
	BW								144,0 ⁽⁸⁾		151,0 ⁽⁸⁾		150,0 ⁽⁴⁾		150,0 ⁽⁴⁾
72	B										91,9 ⁽⁶⁾		103,0 ⁽¹⁰⁾		109,0 ⁽¹¹⁾
	BW										133,0 ⁽⁸⁾		140,0 ⁽⁸⁾		137,0 ⁽⁵⁾
76	B												88,4 ⁽⁹⁾		95,1 ⁽¹¹⁾
	BW												126,0 ⁽⁸⁾		129,0 ⁽⁷⁾
80	B												74,1 ⁽⁹⁾		81,7 ⁽⁷⁾
	BW												111,0 ⁽⁸⁾		120,0 ⁽⁹⁾
84	B												61,2 ⁽⁷⁾		70,2 ⁽⁷⁾
	BW												94,7 ⁽⁷⁾		107,0 ⁽⁹⁾
88	B												52,8 ⁽⁷⁾		59,1 ⁽⁷⁾
	BW												80,1 ⁽⁷⁾		91,5 ⁽⁷⁾
92	B														50,6 ⁽⁷⁾
	BW														78,2 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°




		P 54 m													
		W3 60		W3 66		W3 72		W3 78		W3 84		W3 90		W3 96	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
24	B	313,0*	313,0*	284,0*	284,0*										
	BW	315,0*	315,0*	287,0*	287,0*										
26	B	307,0*	313,0 ⁽¹⁾	279,0*	281,0 ⁽¹⁾	253,0*	253,0*								
	BW	311,0*	317,0 ⁽¹⁾	283,0*	285,0 ⁽¹⁾	256,0*	256,0*								
28	B	310,0	310,0	281,0	281,0	248,0*	251,0 ⁽¹⁾	225,0*	225,0*						
	BW	315,0	315,0	286,0	286,0	252,0*	254,0 ⁽¹⁾	228,0*	228,0*						
30	B	304,0	304,0	276,0	276,0	249,0	249,0	222,0*	222,0*	200,0*	200,0*	182,0*	182,0*		
	BW	310,0	310,0	281,0	281,0	254,0	254,0	224,0*	224,0*	203,0*	203,0*	185,0*	185,0*		
32	B	297,0	297,0	271,0	271,0	245,0	245,0	218,0*	218,0*	197,0*	197,0*	180,0*	180,0*	156,0*	156,0*
	BW	301,0	302,0 ⁽²⁾	277,0	277,0	250,0	250,0	220,0*	220,0*	200,0*	200,0*	182,0*	182,0*	157,0*	157,0*
34	B	287,0	287,0	265,0	265,0	241,0	241,0	220,0	220,0	194,0*	194,0*	178,0*	178,0*	160,0*	160,0*
	BW	287,0	293,0 ⁽²⁾	270,0	270,0	246,0	246,0	223,0	223,0	196,0*	196,0*	179,0*	179,0*	162,0*	162,0*
36	B	270,0	270,0	256,0	256,0	237,0	237,0	217,0	217,0	195,0	195,0	175,0*	175,0*	157,0*	157,0*
	BW	269,0	285,0 ⁽²⁾	260,0	263,0 ⁽²⁾	242,0	242,0	219,0	219,0	198,0	198,0	177,0*	177,0*	160,0*	160,0*
38	B	249,0	261,0 ⁽¹⁾	245,0	245,0	232,0	232,0	213,0	213,0	193,0	193,0	176,0	176,0	158,0	158,0
	BW	248,0	276,0 ⁽²⁾	246,0	256,0 ⁽²⁾	234,0	235,0 ⁽²⁾	215,0	215,0	196,0	196,0	178,0	178,0	161,0	161,0
40	B	231,0	251,0 ⁽¹⁾	229,0	234,0 ⁽¹⁾	223,0	223,0	209,0	209,0	190,0	190,0	174,0	174,0	156,0	156,0
	BW	229,0	268,0 ⁽²⁾	228,0	249,0 ⁽²⁾	224,0	229,0 ⁽²⁾	210,0	211,0 ⁽²⁾	193,0	193,0	176,0	176,0	159,0	159,0
44	B	200,0	232,0 ⁽¹⁾	197,0	218,0 ⁽¹⁾	196,0	205,0 ⁽²⁾	195,0	195,0	183,0	183,0	169,0	169,0	152,0	152,0
	BW	198,0	252,0 ⁽¹⁾	197,0	235,0 ⁽²⁾	196,0	218,0 ⁽²⁾	193,0	201,0 ⁽²⁾	185,0	185,0	171,0	171,0	155,0	155,0
48	B	175,0	213,0 ⁽¹⁾	172,0	202,0 ⁽¹⁾	171,0	187,0 ⁽²⁾	171,0	180,0 ⁽²⁾	167,0	171,0 ⁽²⁾	163,0	163,0	148,0	148,0
	BW	173,0	237,0 ⁽¹⁾	173,0	218,0 ⁽²⁾	171,0	206,0 ⁽²⁾	169,0	192,0 ⁽²⁾	168,0	177,0 ⁽²⁾	162,0	164,0 ⁽²⁾	151,0	151,0
52	B	154,0	195,0 ⁽¹⁾	152,0	186,0 ⁽¹⁾	151,0	170,0 ⁽³⁾	150,0	165,0 ⁽³⁾	147,0	162,0 ⁽²⁾	146,0	153,0 ⁽²⁾	141,0	141,0
	BW	153,0	222,0 ⁽¹⁾	152,0	201,0 ⁽²⁾	151,0	191,0 ⁽²⁾	149,0	180,0 ⁽²⁾	147,0	169,0 ⁽²⁾	145,0	157,0 ⁽²⁾	143,0	145,0 ⁽²⁾
56	B	140,0	176,0 ⁽¹⁾	135,0	170,0 ⁽¹⁾	133,0	152,0 ⁽³⁾	133,0	151,0 ⁽³⁾	130,0	146,0 ⁽²⁾	129,0	144,0 ⁽²⁾	125,0	134,0 ⁽²⁾
	BW	139,0	207,0 ⁽¹⁾	135,0	186,0 ⁽²⁾	134,0	176,0 ⁽²⁾	131,0	167,0 ⁽²⁾	130,0	159,0 ⁽²⁾	127,0	149,0 ⁽²⁾	126,0	140,0 ⁽²⁾
60	B	125,0	157,0 ⁽¹⁾	124,0	154,0 ⁽¹⁾	120,0	138,0 ⁽⁴⁾	118,0	135,0 ⁽³⁾	115,0	134,0 ⁽³⁾	115,0	129,0 ⁽²⁾	111,0	125,0 ⁽²⁾
	BW	124,0	191,0 ⁽¹⁾	124,0	172,0 ⁽²⁾	119,0	164,0 ⁽²⁾	117,0	154,0 ⁽²⁾	115,0	147,0 ⁽²⁾	112,0	139,0 ⁽²⁾	111,0	133,0 ⁽²⁾
64	B	110,0	138,0 ⁽¹⁾	111,0	138,0 ⁽¹⁾	109,0	124,0 ⁽⁴⁾	106,0	123,0 ⁽⁴⁾	103,0	121,0 ⁽³⁾	102,0	117,0 ⁽³⁾	98,8	113,0 ⁽²⁾
	BW	109,0	176,0 ⁽¹⁾	111,0	158,0 ⁽²⁾	110,0	153,0 ⁽²⁾	105,0	145,0 ⁽²⁾	103,0	137,0 ⁽²⁾	101,0	129,0 ⁽²⁾	98,9	123,0 ⁽²⁾
68	B		119,0 ⁽¹⁾	98,7	122,0 ⁽¹⁾	98,7	114,0 ⁽⁵⁾	97,7	112,0 ⁽⁴⁾	92,3	108,0 ⁽⁴⁾	90,7	107,0 ⁽³⁾	87,9	103,0 ⁽³⁾
	BW		161,0 ⁽¹⁾	99,1	144,0 ⁽²⁾	98,8	142,0 ⁽²⁾	96,6	136,0 ⁽²⁾	92,2	129,0 ⁽²⁾	89,7	120,0 ⁽²⁾	88,0	114,0 ⁽²⁾
72	B		110,0 ⁽⁹⁾	82,7	108,0 ⁽⁷⁾	88,4	105,0 ⁽⁶⁾	88,0	103,0 ⁽⁵⁾	83,2	99,5 ⁽⁴⁾	81,8	96,7 ⁽³⁾	79,0	92,9 ⁽³⁾
	BW		146,0 ⁽¹⁾	83,1	133,0 ⁽⁵⁾	88,0	130,0 ⁽²⁾	86,7	127,0 ⁽²⁾	83,0	121,0 ⁽²⁾	80,6	113,0 ⁽²⁾	78,9	106,0 ⁽²⁾
76	B		103,0 ⁽¹¹⁾		102,0 ⁽⁸⁾	78,4	97,6 ⁽⁶⁾	79,7	96,3 ⁽⁵⁾	76,8	91,0 ⁽⁴⁾	73,9	88,1 ⁽³⁾	70,3	83,8 ⁽²⁾
	BW		131,0 ⁽¹⁾		123,0 ⁽⁵⁾	78,3	120,0 ⁽⁵⁾	78,3	118,0 ⁽²⁾	76,8	113,0 ⁽²⁾	71,7	106,0 ⁽²⁾	70,3	100,0 ⁽²⁾
80	B		91,1 ⁽¹¹⁾		92,2 ⁽⁹⁾		91,3 ⁽⁷⁾	71,3	87,3 ⁽⁵⁾	69,0	82,9 ⁽⁴⁾	66,8	80,1 ⁽³⁾	63,0	77,5 ⁽⁴⁾
	BW		116,0 ⁽⁴⁾		114,0 ⁽⁴⁾		112,0 ⁽⁵⁾	70,3	109,0 ⁽²⁾	69,2	105,0 ⁽²⁾	65,3	98,8 ⁽²⁾	63,1	94,0 ⁽²⁾
84	B		78,7 ⁽¹¹⁾		82,1 ⁽⁹⁾		82,4 ⁽⁸⁾	59,2	79,2 ⁽⁷⁾	62,0	76,5 ⁽⁴⁾	61,3	74,3 ⁽³⁾	57,7	71,3 ⁽⁴⁾
	BW		107,0 ⁽⁸⁾		104,0 ⁽⁵⁾		102,0 ⁽⁴⁾	58,5	99,1 ⁽³⁾	62,1	97,4 ⁽²⁾	60,1	91,8 ⁽²⁾	57,6	87,8 ⁽²⁾
88	B		66,5 ⁽⁹⁾		72,7 ⁽¹¹⁾		75,5 ⁽¹¹⁾		74,0 ⁽⁸⁾	54,6	70,4 ⁽⁴⁾	55,6	68,1 ⁽⁵⁾	52,9	64,9 ⁽⁵⁾
	BW		95,8 ⁽⁹⁾		96,0 ⁽⁷⁾		92,5 ⁽⁵⁾		90,9 ⁽³⁾	54,7	89,0 ⁽²⁾	54,4	84,9 ⁽²⁾	52,7	81,5 ⁽²⁾
92	B		57,5 ⁽⁹⁾		62,4 ⁽⁹⁾		68,1 ⁽¹¹⁾		68,1 ⁽⁹⁾		64,0 ⁽⁴⁾	50,1	61,9 ⁽⁴⁾	46,4	59,5 ⁽⁵⁾
	BW		84,2 ⁽⁹⁾		87,4 ⁽⁸⁾		84,5 ⁽⁵⁾		82,6 ⁽⁴⁾		80,7 ⁽²⁾	48,8	78,3 ⁽²⁾	46,5	75,3 ⁽²⁾
96	B		47,7 ⁽⁷⁾		54,0 ⁽⁹⁾		60,7 ⁽¹¹⁾		61,9 ⁽⁹⁾		58,9 ⁽⁹⁾	38,9	56,4 ⁽⁴⁾	41,3	53,8 ⁽⁵⁾
	BW		72,2 ⁽⁷⁾		78,5 ⁽⁹⁾		78,0 ⁽⁸⁾		75,6 ⁽⁴⁾		73,8 ⁽³⁾	38,6	71,6 ⁽²⁾	41,6	69,7 ⁽²⁾
100	B		40,1 ⁽⁷⁾		44,4 ⁽⁷⁾		51,2 ⁽⁹⁾		55,9 ⁽¹¹⁾		53,9 ⁽¹⁰⁾		52,0 ⁽⁸⁾	35,5	48,2 ⁽⁷⁾
	BW		62,9 ⁽⁷⁾		68,5 ⁽⁷⁾		71,7 ⁽⁸⁾		69,5 ⁽⁶⁾		67,6 ⁽⁴⁾		65,2 ⁽³⁾	35,5	64,1 ⁽²⁾
104	B				38,0 ⁽⁷⁾		43,6 ⁽⁹⁾		49,0 ⁽⁹⁾		49,1 ⁽¹⁰⁾		47,6 ⁽⁹⁾		43,9 ⁽⁷⁾
	BW				60,3 ⁽⁷⁾		65,4 ⁽⁹⁾		64,5 ⁽⁷⁾		62,2 ⁽⁴⁾		60,2 ⁽³⁾		58,5 ⁽²⁾
108	B						35,3 ⁽⁷⁾		41,8 ⁽⁹⁾		44,4 ⁽¹¹⁾		43,1 ⁽⁹⁾		39,7 ⁽⁸⁾
	BW						56,5 ⁽⁷⁾		60,0 ⁽⁸⁾		57,7 ⁽⁵⁾		55,2 ⁽³⁾		52,9 ⁽²⁾
112	B						29,3 ⁽⁷⁾		33,1 ⁽⁷⁾		37,8 ⁽⁹⁾		38,6 ⁽⁹⁾		35,7 ⁽⁸⁾
	BW						48,2 ⁽⁷⁾		54,5 ⁽⁷⁾		53,5 ⁽⁴⁾		51,3 ⁽⁴⁾		48,0 ⁽³⁾
116	B								27,0 ⁽⁷⁾		31,7 ⁽⁹⁾		33,6 ⁽⁹⁾		32,1 ⁽¹⁰⁾
	BW								46,8 ⁽⁷⁾		50,4 ⁽⁷⁾		46,9 ⁽⁴⁾		44,4 ⁽⁴⁾
120	B										24,5 ⁽⁷⁾		27,9 ⁽⁹⁾		28,9 ⁽¹¹⁾
	BW										44,2 ⁽⁷⁾		43,6 ⁽⁴⁾		41,2 ⁽⁵⁾
124	B										19,1 ⁽⁷⁾		20,9 ⁽⁷⁾		23,3 ⁽⁹⁾
	BW										37,2 ⁽⁷⁾		40,0 ⁽⁷⁾		38,2 ⁽⁵⁾
128	B												16,0 ⁽⁷⁾		18,1 ⁽⁹⁾
	BW												34,2 ⁽⁷⁾		35,2 ⁽⁷⁾
132	B														11,7 ⁽⁷⁾
	BW														30,6 ⁽⁷⁾
136	B														7,1 ⁽⁷⁾
	BW														25,7 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

PDW3B/PDW3BW

P 60




		P 60 m													
		W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
14	B	647,0*	647,0*	599,0*	599,0*										
	BW	650,0*	650,0*												
16	B	619,0	619,0	577,0*	577,0*	536,0*	536,0*								
	BW	650,0	650,0	582,0*	582,0*	545,0*	545,0*								
18	B	572,0	574,0 ⁽²⁾	556,0	556,0	514,0*	530,0 ⁽¹⁾	476,0*	476,0*	431,0*	431,0*				
	BW	591,0	625,0 ⁽²⁾	592,0	592,0	523,0*	552,0 ⁽¹⁾	481,0*	481,0*	436,0*	436,0*				
20	B	482,0	526,0 ⁽³⁾	517,0	520,0 ⁽¹⁾	507,0	507,0	482,0	482,0	421,0*	428,0 ⁽¹⁾	382,0*	382,0*		
	BW	482,0	597,0 ⁽¹⁾	532,0	563,0 ⁽²⁾	543,0	543,0	486,0	486,0	427,0*	433,0 ⁽¹⁾	385,0*	385,0*		
22	B	406,0	482,0 ⁽³⁾	450,0	494,0 ⁽¹⁾	471,0	473,0 ⁽²⁾	459,0	459,0	430,0	430,0	375,0*	381,0 ⁽¹⁾	340,0*	340,0*
	BW	407,0	574,0 ⁽¹⁾	449,0	536,0 ⁽²⁾	520,0	520,0	481,0	481,0	436,0	436,0	379,0*	386,0 ⁽¹⁾	344,0*	344,0*
24	B	344,0	437,0 ⁽³⁾	386,0	467,0 ⁽¹⁾	436,0	438,0 ⁽²⁾	429,0	429,0	417,0	417,0	382,0	382,0	335,0*	341,0 ⁽¹⁾
	BW	344,0	532,0 ⁽²⁾	387,0	509,0 ⁽²⁾	484,0	498,0 ⁽¹⁾	469,0	469,0	429,0	429,0	387,0	387,0	339,0*	346,0 ⁽¹⁾
26	B	254,0	402,0 ⁽³⁾	337,0	441,0 ⁽¹⁾	404,0	406,0 ⁽³⁾	398,0	400,0 ⁽²⁾	392,0	392,0	374,0	374,0	341,0	341,0
	BW	254,0	493,0 ⁽²⁾	337,0	482,0 ⁽²⁾	447,0	477,0 ⁽¹⁾	452,0	452,0	419,0	419,0	381,0	382,0 ⁽¹⁾	346,0	346,0
28	B		372,0 ⁽⁵⁾	305,0	415,0 ⁽¹⁾	375,0	377,0 ⁽⁴⁾	372,0*	372,0*	365,0	367,0 ⁽²⁾	359,0	359,0	334,0	334,0
	BW		454,0 ⁽²⁾	305,0	451,0 ⁽²⁾	410,0	449,0 ⁽¹⁾	424,0	435,0 ⁽¹⁾	405,0	409,0 ⁽¹⁾	374,0	376,0 ⁽¹⁾	341,0	341,0
30	B		346,0 ⁽⁶⁾	266,0	388,0 ⁽¹⁾	350,0	351,0 ⁽⁵⁾	346,0	347,0 ⁽⁵⁾	342,0	343,0 ⁽³⁾	336,0	337,0 ⁽²⁾	325,0	325,0
	BW		419,0 ⁽³⁾	267,0	420,0 ⁽²⁾	368,0	419,0 ⁽²⁾	385,0	414,0 ⁽¹⁾	382,0	399,0 ⁽¹⁾	365,0	371,0 ⁽¹⁾	334,0	334,0
32	B		321,0 ⁽⁷⁾	203,0	362,0 ⁽¹⁾	326,0	328,0 ⁽⁶⁾	324,0	325,0 ⁽⁵⁾	321,0	322,0 ⁽³⁾	316,0	316,0	310,0	310,0
	BW		384,0 ⁽⁵⁾	203,0	388,0 ⁽²⁾	329,0	392,0 ⁽³⁾	349,0	388,0 ⁽¹⁾	348,0	383,0 ⁽¹⁾	342,0	366,0 ⁽¹⁾	326,0	327,0 ⁽²⁾
34	B		296,0 ⁽⁸⁾		335,0 ⁽¹⁾	286,0	307,0 ⁽⁷⁾	305,0	305,0	302,0	302,0	297,0	298,0 ⁽³⁾	294,0	294,0
	BW		328,0 ⁽⁸⁾		363,0 ⁽²⁾	287,0	368,0 ⁽⁴⁾	319,0	364,0 ⁽²⁾	318,0	361,0 ⁽¹⁾	316,0	356,0 ⁽¹⁾	311,0	320,0 ⁽²⁾
36	B				309,0 ⁽¹⁾	241,0	286,0 ⁽⁷⁾	288,0	288,0	284,0	284,0	280,0	280,0	278,0	279,0 ⁽¹⁾
	BW				344,0 ⁽²⁾	241,0	347,0 ⁽⁵⁾	296,0	344,0 ⁽³⁾	292,0	340,0 ⁽²⁾	290,0	342,0 ⁽¹⁾	289,0	313,0 ⁽²⁾
38	B				283,0 ⁽¹⁾	187,0	266,0 ⁽⁸⁾	271,0	272,0 ⁽⁸⁾	267,0	268,0 ⁽⁵⁾	265,0	265,0	262,0	266,0 ⁽¹⁾
	BW				324,0 ⁽²⁾	187,0	328,0 ⁽⁶⁾	274,0	325,0 ⁽⁴⁾	269,0	321,0 ⁽³⁾	267,0	327,0 ⁽¹⁾	267,0	306,0 ⁽²⁾
40	B				256,0 ⁽¹⁾		250,0 ⁽⁸⁾	241,0	256,0 ⁽⁸⁾	248,0	253,0 ⁽⁶⁾	248,0	250,0 ⁽⁵⁾	246,0	254,0 ⁽¹⁾
	BW				306,0 ⁽³⁾		309,0 ⁽⁶⁾	242,0	307,0 ⁽⁵⁾	249,0	304,0 ⁽³⁾	247,0	312,0 ⁽¹⁾	247,0	297,0 ⁽²⁾
44	B				218,0 ⁽⁹⁾		222,0 ⁽⁹⁾	160,0	225,0 ⁽⁸⁾	218,0	224,0 ⁽⁷⁾	214,0	222,0 ⁽⁵⁾	213,0	229,0 ⁽¹⁾
	BW				272,0 ⁽⁴⁾		273,0 ⁽⁷⁾	160,0	274,0 ⁽⁵⁾	219,0	273,0 ⁽⁴⁾	214,0	283,0 ⁽¹⁾	214,0	268,0 ⁽²⁾
48	B				192,0 ⁽¹⁰⁾		196,0 ⁽¹⁰⁾		202,0 ⁽¹⁰⁾	176,0	201,0 ⁽⁸⁾	190,0	198,0 ⁽⁶⁾	187,0	204,0 ⁽¹⁾
	BW				240,0 ⁽⁵⁾		247,0 ⁽⁸⁾		244,0 ⁽⁴⁾	177,0	243,0 ⁽⁵⁾	191,0	254,0 ⁽¹⁾	187,0	245,0 ⁽¹⁾
52	B						175,0 ⁽¹⁰⁾		179,0 ⁽¹⁰⁾		182,0 ⁽⁹⁾	161,0	179,0 ⁽⁷⁾	167,0	180,0 ⁽¹⁾
	BW						222,0 ⁽⁸⁾		224,0 ⁽⁸⁾		221,0 ⁽⁵⁾	161,0	224,0 ⁽¹⁾	168,0	227,0 ⁽¹⁾
56	B						154,0 ⁽¹⁰⁾		158,0 ⁽¹⁰⁾		165,0 ⁽¹⁰⁾	120,0	164,0 ⁽⁹⁾	148,0	162,0 ⁽⁷⁾
	BW						198,0 ⁽⁹⁾		203,0 ⁽⁸⁾		204,0 ⁽⁷⁾	120,0	200,0 ⁽⁵⁾	148,0	209,0 ⁽¹⁾
60	B								140,0 ⁽¹⁰⁾		146,0 ⁽¹⁰⁾		149,0 ⁽¹⁰⁾	122,0	150,0 ⁽⁸⁾
	BW								183,0 ⁽⁹⁾		186,0 ⁽⁸⁾		183,0 ⁽⁵⁾	122,0	190,0 ⁽¹⁾
64	B								118,0 ⁽⁸⁾		131,0 ⁽¹⁰⁾		134,0 ⁽¹⁰⁾		137,0 ⁽⁹⁾
	BW								162,0 ⁽⁸⁾		169,0 ⁽⁹⁾		167,0 ⁽⁶⁾		172,0 ⁽¹⁾
68	B								103,0 ⁽⁷⁾		115,0 ⁽¹⁰⁾		120,0 ⁽¹⁰⁾		123,0 ⁽¹⁰⁾
	BW								145,0 ⁽⁸⁾		153,0 ⁽⁹⁾		151,0 ⁽⁷⁾		154,0 ⁽¹⁾
72	B								90,2 ⁽⁷⁾		97,8 ⁽⁸⁾		107,0 ⁽¹⁰⁾		113,0 ⁽¹¹⁾
	BW								128,0 ⁽⁸⁾		136,0 ⁽⁸⁾		138,0 ⁽⁸⁾		138,0 ⁽⁶⁾
76	B										83,7 ⁽⁸⁾		93,8 ⁽⁹⁾		99,6 ⁽¹¹⁾
	BW										122,0 ⁽⁸⁾		126,0 ⁽⁸⁾		127,0 ⁽⁷⁾
80	B												80,6 ⁽⁹⁾		86,5 ⁽¹¹⁾
	BW												114,0 ⁽⁸⁾		118,0 ⁽⁹⁾
84	B												67,5 ⁽⁹⁾		73,3 ⁽⁹⁾
	BW												102,0 ⁽⁸⁾		107,0 ⁽⁹⁾
88	B												55,8 ⁽⁷⁾		64,2 ⁽⁹⁾
	BW												88,0 ⁽⁷⁾		94,4 ⁽⁹⁾
92	B												47,2 ⁽⁷⁾		
	BW												74,1 ⁽⁷⁾		

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°


PDW3B/PDW3BW

P 60



		P 60 m													
		W3 60		W3 66		W3 72		W3 78		W3 84		W3 90		W3 96	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
24	B	304,0*	304,0*	277,0*	277,0*										
	BW	307,0*	307,0*	279,0*	279,0*										
26	B	299,0*	304,0 ⁽¹⁾	271,0*	273,0 ⁽¹⁾	246,0*	246,0*								
	BW	303,0*	309,0 ⁽¹⁾	275,0*	277,0 ⁽¹⁾	250,0*	250,0*								
28	B	303,0	303,0	266,0*	271,0 ⁽¹⁾	241,0*	244,0 ⁽¹⁾	220,0*	220,0*						
	BW	309,0	309,0	271,0*	276,0 ⁽¹⁾	245,0*	247,0 ⁽¹⁾	223,0*	223,0*						
30	B	297,0	297,0	269,0	269,0	243,0	243,0	216,0*	216,0*	195,0*	195,0*	179,0*	179,0*		
	BW	303,0	303,0	274,0	274,0	248,0	248,0	219,0*	219,0*	197,0*	197,0*	173,0*	173,0*		
32	B	290,0	290,0	264,0	264,0	240,0	240,0	212,0*	212,0*	192,0*	192,0*	176,0*	176,0*	152,0*	152,0*
	BW	297,0	297,0	270,0	270,0	244,0	244,0	215,0*	215,0*	194,0*	194,0*	178,0*	178,0*	153,0*	153,0*
34	B	282,0	282,0	260,0	260,0	236,0	236,0	215,0	215,0	189,0*	189,0*	173,0*	173,0*	156,0*	156,0*
	BW	292,0	292,0	265,0	265,0	241,0	241,0	219,0	219,0	191,0*	191,0*	176,0*	176,0*	158,0*	158,0*
36	B	272,0	272,0	256,0	256,0	232,0	232,0	212,0	212,0	190,0	190,0	170,0*	170,0*	153,0*	153,0*
	BW	283,0	287,0 ⁽²⁾	261,0	261,0	237,0	237,0	215,0	215,0	194,0	194,0	173,0*	173,0*	156,0*	156,0*
38	B	258,0	258,0	249,0	249,0	228,0	228,0	208,0	208,0	188,0	188,0	172,0	172,0	151,0*	151,0*
	BW	264,0	283,0 ⁽²⁾	254,0	257,0 ⁽²⁾	233,0	233,0	212,0	212,0	192,0	192,0	175,0	175,0	153,0*	153,0*
40	B	243,0	244,0 ⁽³⁾	238,0	239,0 ⁽³⁾	224,0	224,0	205,0	205,0	185,0	185,0	170,0	170,0	153,0	153,0
	BW	246,0	278,0 ⁽²⁾	240,0	253,0 ⁽²⁾	228,0	230,0 ⁽²⁾	209,0	209,0	189,0	189,0	173,0	173,0	155,0	155,0
44	B	212,0	219,0 ⁽¹⁾	210,0	216,0 ⁽¹⁾	206,0	207,0 ⁽¹⁾	197,0	197,0	180,0	180,0	165,0	165,0	149,0	149,0
	BW	213,0	263,0 ⁽²⁾	210,0	246,0 ⁽²⁾	207,0	224,0 ⁽²⁾	200,0	205,0 ⁽²⁾	183,0	184,0 ⁽²⁾	168,0	168,0	151,0	151,0
48	B	186,0	199,0 ⁽¹⁾	183,0	201,0 ⁽¹⁾	182,0	188,0 ⁽¹⁾	179,0	181,0 ⁽¹⁾	171,0	171,0	160,0	160,0	145,0	145,0
	BW	186,0	237,0 ⁽²⁾	183,0	230,0 ⁽²⁾	182,0	217,0 ⁽²⁾	181,0	200,0 ⁽²⁾	173,0	180,0 ⁽²⁾	163,0	165,0 ⁽²⁾	147,0	148,0 ⁽²⁾
52	B	164,0	178,0 ⁽¹⁾	161,0	186,0 ⁽¹⁾	160,0	170,0 ⁽¹⁾	160,0	167,0 ⁽¹⁾	157,0	159,0 ⁽¹⁾	151,0	151,0	140,0	140,0
	BW	164,0	222,0 ⁽²⁾	162,0	210,0 ⁽²⁾	161,0	202,0 ⁽²⁾	160,0	193,0 ⁽²⁾	157,0	177,0 ⁽²⁾	152,0	162,0 ⁽²⁾	142,0	145,0 ⁽²⁾
56	B	149,0	159,0 ⁽¹⁾	144,0	171,0 ⁽¹⁾	142,0	157,0 ⁽¹⁾	142,0	152,0 ⁽¹⁾	139,0	147,0 ⁽¹⁾	138,0	143,0 ⁽¹⁾	132,0	133,0 ⁽¹⁾
	BW	149,0	208,0 ⁽¹⁾	144,0	192,0 ⁽¹⁾	142,0	187,0 ⁽¹⁾	142,0	181,0 ⁽¹⁾	139,0	169,0 ⁽¹⁾	138,0	158,0 ⁽¹⁾	132,0	142,0 ⁽¹⁾
60	B	131,0	146,0 ⁽⁴⁾	132,0	156,0 ⁽⁴⁾	127,0	143,0 ⁽⁴⁾	127,0	139,0 ⁽⁴⁾	123,0	135,0 ⁽⁴⁾	122,0	131,0 ⁽⁴⁾	119,0	126,0 ⁽⁴⁾
	BW	131,0	194,0 ⁽¹⁾	132,0	176,0 ⁽²⁾	128,0	173,0 ⁽²⁾	127,0	168,0 ⁽²⁾	124,0	158,0 ⁽²⁾	123,0	149,0 ⁽²⁾	119,0	138,0 ⁽²⁾
64	B	110,0	135,0 ⁽⁸⁾	117,0	141,0 ⁽¹⁾	116,0	130,0 ⁽¹⁾	113,0	127,0 ⁽⁴⁾	110,0	124,0 ⁽⁴⁾	109,0	120,0 ⁽³⁾	106,0	115,0 ⁽³⁾
	BW	110,0	179,0 ⁽¹⁾	117,0	161,0 ⁽²⁾	117,0	159,0 ⁽²⁾	113,0	156,0 ⁽²⁾	110,0	147,0 ⁽²⁾	109,0	140,0 ⁽²⁾	106,0	130,0 ⁽²⁾
68	B	82,0	123,0 ⁽⁸⁾	101,0	127,0 ⁽¹⁾	105,0	118,0 ⁽⁶⁾	104,0	117,0 ⁽⁵⁾	98,9	113,0 ⁽⁴⁾	98,1	111,0 ⁽⁴⁾	94,6	106,0 ⁽³⁾
	BW	82,4	165,0 ⁽¹⁾	101,0	148,0 ⁽³⁾	105,0	146,0 ⁽²⁾	104,0	144,0 ⁽²⁾	99,0	137,0 ⁽²⁾	98,1	130,0 ⁽²⁾	95,0	123,0 ⁽²⁾
72	B		112,0 ⁽⁹⁾	82,4	112,0 ⁽¹⁾	91,7	107,0 ⁽⁶⁾	94,3	105,0 ⁽⁴⁾	89,4	103,0 ⁽⁵⁾	87,9	101,0 ⁽⁴⁾	84,9	97,1 ⁽⁴⁾
	BW		151,0 ⁽¹⁾	82,5	135,0 ⁽³⁾	91,7	132,0 ⁽²⁾	94,4	132,0 ⁽²⁾	89,5	127,0 ⁽²⁾	88,3	122,0 ⁽²⁾	85,1	115,0 ⁽²⁾
76	B		102,0 ⁽¹⁰⁾		101,0 ⁽⁸⁾	77,7	98,5 ⁽⁸⁾	84,1	96,2 ⁽⁴⁾	81,9	93,6 ⁽³⁾	79,4	91,3 ⁽³⁾	75,7	88,6 ⁽⁴⁾
	BW		137,0 ⁽¹⁾		122,0 ⁽⁴⁾	77,9	121,0 ⁽⁵⁾	84,0	120,0 ⁽²⁾	82,0	117,0 ⁽²⁾	79,7	113,0 ⁽²⁾	76,7	107,0 ⁽²⁾
80	B		92,6 ⁽¹¹⁾		92,1 ⁽⁹⁾	58,0	90,3 ⁽⁸⁾	72,0	88,0 ⁽⁷⁾	73,7	85,2 ⁽⁴⁾	72,2	83,7 ⁽⁵⁾	68,3	79,7 ⁽⁴⁾
	BW		122,0 ⁽¹⁾		112,0 ⁽⁵⁾	58,1	110,0 ⁽⁴⁾	72,1	109,0 ⁽³⁾	74,1	107,0 ⁽²⁾	73,2	104,0 ⁽²⁾	68,8	99,7 ⁽²⁾
84	B		81,3 ⁽¹¹⁾		83,5 ⁽¹⁰⁾		83,1 ⁽⁹⁾	58,8	81,7 ⁽⁸⁾	64,4	78,3 ⁽⁴⁾	66,1	76,1 ⁽⁵⁾	62,3	72,9 ⁽⁵⁾
	BW		108,0 ⁽¹⁾		104,0 ⁽⁶⁾		102,0 ⁽⁴⁾	58,8	100,0 ⁽³⁾	64,6	97,0 ⁽³⁾	66,7	95,7 ⁽²⁾	62,1	92,1 ⁽²⁾
88	B		68,8 ⁽⁹⁾		75,3 ⁽¹¹⁾		77,6 ⁽¹⁰⁾		75,8 ⁽⁸⁾	54,0	72,1 ⁽⁷⁾	58,7	70,0 ⁽⁴⁾	57,6	66,2 ⁽⁵⁾
	BW		100,0 ⁽⁹⁾		97,2 ⁽⁴⁾		94,4 ⁽⁵⁾		92,8 ⁽⁴⁾	54,2	89,5 ⁽³⁾	58,7	87,3 ⁽³⁾	57,3	84,5 ⁽²⁾
92	B		60,7 ⁽⁹⁾		67,1 ⁽¹¹⁾		69,5 ⁽¹⁰⁾		70,2 ⁽⁹⁾	38,8	67,1 ⁽⁸⁾	49,6	64,1 ⁽⁷⁾	51,4	60,7 ⁽⁴⁾
	BW		89,3 ⁽⁹⁾		91,6 ⁽⁸⁾		88,2 ⁽⁴⁾		86,0 ⁽³⁾	38,9	82,5 ⁽⁴⁾	50,1	80,8 ⁽³⁾	51,4	76,9 ⁽²⁾
96	B		52,7 ⁽⁹⁾		57,4 ⁽⁹⁾		61,5 ⁽¹⁰⁾		64,2 ⁽¹⁰⁾		62,1 ⁽⁹⁾	39,0	59,6 ⁽⁷⁾	43,7	55,9 ⁽⁴⁾
	BW		78,8 ⁽⁹⁾		83,8 ⁽⁹⁾		82,8 ⁽⁷⁾		80,4 ⁽⁵⁾		76,8 ⁽⁴⁾	39,2	74,3 ⁽⁴⁾	43,8	71,0 ⁽³⁾
100	B		43,8 ⁽⁷⁾		49,3 ⁽⁹⁾		52,5 ⁽⁹⁾		56,9 ⁽¹⁰⁾		56,8 ⁽¹⁰⁾		55,2 ⁽⁸⁾	35,1	52,1 ⁽⁷⁾
	BW		67,7 ⁽⁷⁾		74,6 ⁽⁹⁾		77,6 ⁽⁹⁾		75,4 ⁽⁷⁾		72,0 ⁽⁵⁾		69,4 ⁽⁴⁾	35,1	65,6 ⁽³⁾
104	B		36,6 ⁽⁷⁾		40,3 ⁽⁷⁾		45,7 ⁽⁹⁾		49,5 ⁽¹⁰⁾		50,3 ⁽¹⁰⁾		50,6 ⁽⁹⁾	24,4	48,2 ⁽⁸⁾
	BW		58,9 ⁽⁷⁾		64,2 ⁽⁷⁾		69,9 ⁽⁹⁾		71,1 ⁽⁸⁾		66,1 ⁽⁴⁾		64,0 ⁽³⁾	24,5	60,9 ⁽⁴⁾
108	B				34,3 ⁽⁷⁾		38,8 ⁽⁹⁾		41,8 ⁽⁹⁾		43,8 ⁽¹⁰⁾		45,4 ⁽¹⁰⁾		44,0 ⁽⁹⁾
	BW				56,4 ⁽⁷⁾		62,2 ⁽⁹⁾		64,3 ⁽⁹⁾		60,7 ⁽⁷⁾		59,0 ⁽⁵⁾		56,0 ⁽⁴⁾
112	B						31,2 ⁽⁷⁾		35,4 ⁽⁹⁾		36,5 ⁽⁹⁾		39,4 ⁽¹⁰⁾		38,5 ⁽⁹⁾
	BW						52,6 ⁽⁷⁾		57,7 ⁽⁹⁾		56,8 ⁽⁹⁾		53,9 ⁽⁴⁾		51,2 ⁽⁵⁾
116	B						25,3 ⁽⁷⁾		28,0 ⁽⁷⁾		30,7 ⁽⁹⁾		33,4 ⁽¹⁰⁾		33,2 ⁽¹⁰⁾
	BW						44,9 ⁽⁷⁾		49,6 ⁽⁷⁾		51,2 ⁽⁹⁾		50,1 ⁽⁹⁾		46,2 ⁽⁵⁾
120	B								22,8 ⁽⁷⁾		24,9 ⁽⁹⁾		26,8 ⁽⁹⁾		28,1 ⁽¹⁰⁾
	BW								42,9 ⁽⁷⁾		45,6 ⁽⁹⁾		45,8 ⁽⁹⁾		41,6 ⁽⁴⁾
124	B										18,1 ⁽⁷⁾		21,4 ⁽⁹⁾		22,0 ⁽⁹⁾
	BW										38,7 ⁽⁷⁾		40,8 ⁽⁹⁾		38,1 ⁽⁹⁾
128	B										13,3 ⁽⁷⁾		14,4 ⁽⁷⁾		16,7 ⁽⁹⁾
	BW										33,2 ⁽⁷⁾		34,4 ⁽⁷⁾		34,2 ⁽⁹⁾
132	B												9,7 ⁽⁷⁾		11,4 ⁽⁹⁾
	BW												29,2 ⁽⁷⁾		30,3 ⁽⁹⁾
136	B														24,5 ⁽⁷⁾
	BW														
140	B														19,7 ⁽⁷⁾
	BW														

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°




		P 66 m													
		W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
14	B	594,0*	594,0*												
	BW	605,0*	605,0*												
16	B	594,0	594,0	528,0*	528,0*	504,0*	504,0*								
	BW	633,0	633,0	538,0*	538,0*	515,0*	515,0*								
18	B	557,0	558,0 ⁽²⁾	534,0	534,0	483,0*	500,0 ⁽¹⁾	449,0*	449,0*						
	BW	582,0	594,0 ⁽²⁾	565,0	565,0	494,0*	519,0 ⁽¹⁾	459,0*	459,0*						
20	B	502,0	523,0 ⁽²⁾	501,0	501,0	488,0	489,0 ⁽¹⁾	433,0*	454,0 ⁽¹⁾	404,0*	404,0*	368,0*	368,0*		
	BW	505,0	574,0 ⁽²⁾	526,0	531,0 ⁽²⁾	516,0	517,0 ⁽¹⁾	442,0*	468,0 ⁽¹⁾	412,0*	412,0*	373,0*	373,0*		
22	B	424,0	488,0 ⁽³⁾	465,0	472,0 ⁽²⁾	461,0	461,0	443,0	443,0	390,0*	409,0 ⁽¹⁾	361,0*	366,0 ⁽¹⁾	329,0*	329,0*
	BW	423,0	554,0 ⁽²⁾	468,0	515,0 ⁽²⁾	494,0	502,0 ⁽¹⁾	463,0	465,0 ⁽¹⁾	399,0*	419,0 ⁽¹⁾	366,0*	372,0 ⁽¹⁾	333,0*	333,0*
24	B	362,0	453,0 ⁽³⁾	402,0	442,0 ⁽²⁾	437,0	437,0	421,0	421,0	398,0	398,0	369,0	369,0	323,0*	323,0*
	BW	362,0	534,0 ⁽²⁾	401,0	499,0 ⁽²⁾	469,0	488,0 ⁽¹⁾	448,0	455,0 ⁽¹⁾	415,0	415,0	376,0	376,0	328,0*	328,0*
26	B	282,0	420,0 ⁽²⁾	350,0	413,0 ⁽³⁾	414,0	414,0	400,0	400,0	378,0	379,0 ⁽¹⁾	361,0	361,0	316,0*	316,0*
	BW	282,0	509,0 ⁽²⁾	348,0	483,0 ⁽²⁾	441,0	473,0 ⁽¹⁾	429,0	445,0 ⁽¹⁾	406,0	406,0	370,0	370,0	322,0*	322,0*
28	B		389,0 ⁽³⁾	313,0	385,0 ⁽³⁾	390,0	390,0	380,0	380,0	362,0	362,0	348,0	348,0	322,0	322,0
	BW		484,0 ⁽²⁾	312,0	465,0 ⁽²⁾	413,0	457,0 ⁽¹⁾	406,0	434,0 ⁽¹⁾	389,0	396,0 ⁽²⁾	363,0	363,0	331,0	331,0
30	B		363,0 ⁽⁶⁾	276,0	359,0 ⁽³⁾	364,0	365,0 ⁽⁵⁾	358,0	358,0	345,0	345,0	333,0	337,0 ⁽¹⁾	315,0	315,0
	BW		459,0 ⁽²⁾	277,0	444,0 ⁽²⁾	378,0	438,0 ⁽²⁾	381,0	423,0 ⁽¹⁾	371,0	386,0 ⁽²⁾	352,0	356,0 ⁽²⁾	324,0	324,0
32	B		338,0 ⁽⁶⁾	225,0	336,0 ⁽⁴⁾	339,0	342,0 ⁽⁶⁾	337,0	337,0	329,0	329,0	319,0	327,0 ⁽¹⁾	306,0	306,0
	BW		434,0 ⁽²⁾	225,0	423,0 ⁽²⁾	341,0	420,0 ⁽³⁾	357,0	405,0 ⁽²⁾	350,0	376,0 ⁽²⁾	338,0	349,0 ⁽²⁾	316,0	319,0 ⁽²⁾
34	B		313,0 ⁽⁷⁾		315,0 ⁽⁵⁾	301,0	321,0 ⁽⁶⁾	317,0	317,0	313,0	313,0	306,0	316,0 ⁽¹⁾	295,0	295,0
	BW		411,0 ⁽²⁾		401,0 ⁽²⁾	301,0	402,0 ⁽⁴⁾	326,0	388,0 ⁽²⁾	326,0	367,0 ⁽²⁾	319,0	343,0 ⁽²⁾	307,0	315,0 ⁽²⁾
36	B		292,0 ⁽²⁾		294,0 ⁽⁵⁾	255,0	300,0 ⁽⁷⁾	299,0	299,0	295,0	295,0	290,0	305,0 ⁽¹⁾	283,0	283,0
	BW		389,0 ⁽²⁾		382,0 ⁽²⁾	255,0	382,0 ⁽⁴⁾	299,0	374,0 ⁽³⁾	298,0	355,0 ⁽²⁾	296,0	337,0 ⁽²⁾	292,0	311,0 ⁽²⁾
38	B		275,0 ⁽⁴⁾		274,0 ⁽⁶⁾	206,0	281,0 ⁽⁷⁾	279,0	283,0 ⁽⁷⁾	274,0	281,0 ⁽¹⁾	271,0	294,0 ⁽¹⁾	269,0	269,0
	BW		367,0 ⁽³⁾		362,0 ⁽²⁾	207,0	361,0 ⁽⁴⁾	280,0	355,0 ⁽⁴⁾	275,0	342,0 ⁽³⁾	273,0	331,0 ⁽²⁾	273,0	308,0 ⁽²⁾
40	B		259,0 ⁽⁸⁾		257,0 ⁽³⁾		263,0 ⁽⁸⁾	250,0	266,0 ⁽⁷⁾	254,0	267,0 ⁽¹⁾	251,0	283,0 ⁽¹⁾	252,0	255,0 ⁽³⁾
	BW		345,0 ⁽³⁾		343,0 ⁽²⁾		340,0 ⁽¹⁾	252,0	338,0 ⁽⁴⁾	254,0	328,0 ⁽³⁾	253,0	318,0 ⁽²⁾	253,0	304,0 ⁽²⁾
44	B		229,0 ⁽⁹⁾		231,0 ⁽¹⁰⁾		235,0 ⁽⁹⁾	177,0	236,0 ⁽⁸⁾	224,0	240,0 ⁽¹⁾	218,0	262,0 ⁽¹⁾	218,0	230,0 ⁽⁴⁾
	BW		304,0 ⁽⁴⁾		306,0 ⁽³⁾		306,0 ⁽³⁾	177,0	304,0 ⁽⁴⁾	224,0	303,0 ⁽¹⁾	219,0	292,0 ⁽²⁾	218,0	285,0 ⁽²⁾
48	B		199,0 ⁽⁹⁾		207,0 ⁽¹⁰⁾		207,0 ⁽¹⁰⁾		212,0 ⁽⁹⁾	184,0	212,0 ⁽¹⁾	195,0	240,0 ⁽¹⁾	191,0	208,0 ⁽¹⁾
	BW		267,0 ⁽⁹⁾		271,0 ⁽³⁾		278,0 ⁽⁷⁾		275,0 ⁽⁴⁾	184,0	281,0 ⁽¹⁾	195,0	267,0 ⁽²⁾	191,0	264,0 ⁽²⁾
52	B				183,0 ⁽¹⁰⁾		186,0 ⁽¹⁰⁾		189,0 ⁽¹⁰⁾		192,0 ⁽⁹⁾	166,0	218,0 ⁽¹⁾	170,0	189,0 ⁽¹⁾
	BW				242,0 ⁽⁶⁾		252,0 ⁽⁷⁾		251,0 ⁽⁶⁾		259,0 ⁽¹⁾	166,0	245,0 ⁽²⁾	170,0	243,0 ⁽²⁾
56	B						166,0 ⁽¹⁰⁾		169,0 ⁽¹⁰⁾		175,0 ⁽¹⁰⁾	129,0	197,0 ⁽¹⁾	151,0	171,0 ⁽⁶⁾
	BW						227,0 ⁽⁷⁾		229,0 ⁽⁷⁾		237,0 ⁽¹⁾	129,0	225,0 ⁽³⁾	151,0	223,0 ⁽²⁾
60	B						146,0 ⁽¹⁰⁾		152,0 ⁽¹⁰⁾		156,0 ⁽¹¹⁾		175,0 ⁽¹⁾	126,0	157,0 ⁽⁷⁾
	BW						202,0 ⁽¹⁰⁾		208,0 ⁽⁸⁾		215,0 ⁽¹⁾		205,0 ⁽³⁾	126,0	204,0 ⁽²⁾
64	B								135,0 ⁽¹⁰⁾		140,0 ⁽¹⁰⁾		154,0 ⁽¹⁾		144,0 ⁽⁹⁾
	BW								188,0 ⁽⁸⁾		193,0 ⁽¹⁾		187,0 ⁽⁴⁾		186,0 ⁽³⁾
68	B								117,0 ⁽⁸⁾		126,0 ⁽¹⁰⁾		132,0 ⁽¹⁾		131,0 ⁽⁹⁾
	BW								170,0 ⁽⁸⁾		171,0 ⁽⁷⁾		169,0 ⁽⁵⁾		169,0 ⁽³⁾
72	B								103,0 ⁽⁸⁾		111,0 ⁽¹⁰⁾		115,0 ⁽¹⁰⁾		119,0 ⁽¹⁰⁾
	BW								155,0 ⁽⁸⁾		158,0 ⁽⁸⁾		156,0 ⁽⁴⁾		155,0 ⁽⁴⁾
76	B								89,0 ⁽⁸⁾		97,4 ⁽⁸⁾		103,0 ⁽¹⁰⁾		109,0 ⁽¹¹⁾
	BW								140,0 ⁽⁸⁾		145,0 ⁽⁸⁾		145,0 ⁽⁷⁾		144,0 ⁽⁵⁾
80	B										85,8 ⁽⁸⁾		89,3 ⁽⁸⁾		97,5 ⁽¹¹⁾
	BW										132,0 ⁽⁸⁾		134,0 ⁽⁸⁾		134,0 ⁽⁶⁾
84	B										73,3 ⁽⁶⁾		79,5 ⁽⁸⁾		86,1 ⁽¹¹⁾
	BW										118,0 ⁽⁶⁾		123,0 ⁽⁸⁾		126,0 ⁽⁹⁾
88	B										64,7 ⁽⁶⁾		69,7 ⁽⁸⁾		75,5 ⁽⁹⁾
	BW										107,0 ⁽⁶⁾		111,0 ⁽⁸⁾		116,0 ⁽⁹⁾
92	B												60,4 ⁽⁶⁾		66,8 ⁽⁹⁾
	BW												97,2 ⁽⁶⁾		106,0 ⁽⁹⁾
96	B												53,2 ⁽⁶⁾		57,4 ⁽⁷⁾
	BW												85,5 ⁽⁶⁾		94,0 ⁽⁷⁾
100	B														50,0 ⁽⁷⁾
	BW														83,7 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°


PDW3B/PDW3BW

P 66



		P 66 m													
		W3 60		W3 66		W3 72		W3 78		W3 84		W3 90		W3 96	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
24	B	293,0*	293,0*												
	BW	298,0*	298,0*												
26	B	287,0*	287,0*	263,0*	263,0*										
	BW	293,0*	293,0*	267,0*	267,0*										
28	B	281,0*	281,0*	257,0*	257,0*	233,0*	233,0*								
	BW	288,0*	288,0*	262,0*	262,0*	237,0*	237,0*								
30	B	286,0	286,0	252,0*	252,0*	228,0*	228,0*	208,0*	208,0*						
	BW	294,0	294,0	257,0*	257,0*	233,0*	233,0*	212,0*	212,0*						
32	B	281,0	281,0	257,0	257,0	232,0	232,0	204,0*	204,0*	185,0*	185,0*	170,0*	170,0*		
	BW	289,0	289,0	263,0	263,0	237,0	237,0	209,0*	209,0*	188,0*	188,0*	173,0*	173,0*		
34	B	274,0	274,0	252,0	252,0	228,0	228,0	207,0	207,0	182,0*	182,0*	167,0*	167,0*	151,0*	151,0*
	BW	284,0	285,0 ⁽²⁾	258,0	258,0	234,0	234,0	212,0	212,0	185,0*	185,0*	170,0*	170,0*	153,0*	153,0*
36	B	267,0	267,0	247,0	247,0	224,0	224,0	205,0	205,0	184,0	184,0	164,0*	164,0*	148,0*	148,0*
	BW	277,0	278,0 ⁽²⁾	254,0	255,0 ⁽²⁾	230,0	230,0	209,0	209,0	188,0	188,0	168,0*	168,0*	151,0*	151,0*
38	B	258,0	258,0	242,0	242,0	220,0	220,0	201,0	201,0	182,0	182,0	167,0	167,0	146,0*	146,0*
	BW	265,0	280,0 ⁽²⁾	249,0	252,0 ⁽²⁾	226,0	227,0 ⁽²⁾	206,0	206,0	186,0	186,0	170,0	170,0	149,0*	149,0*
40	B	246,0	246,0	235,0	235,0	216,0	216,0	198,0	198,0	179,0	179,0	165,0	165,0	148,0	148,0
	BW	250,0	277,0 ⁽²⁾	241,0	250,0 ⁽²⁾	223,0	225,0 ⁽²⁾	203,0	203,0	183,0	183,0	168,0	168,0	151,0	151,0
44	B	216,0	223,0 ⁽³⁾	214,0	217,0 ⁽³⁾	205,0	205,0	191,0	191,0	174,0	174,0	160,0	160,0	144,0	144,0
	BW	217,0	270,0 ⁽²⁾	216,0	246,0 ⁽²⁾	208,0	221,0 ⁽²⁾	196,0	200,0 ⁽²⁾	178,0	179,0 ⁽²⁾	164,0	164,0	147,0	147,0
48	B	189,0	202,0 ⁽⁴⁾	188,0	199,0 ⁽³⁾	185,0	193,0 ⁽²⁾	179,0	183,0 ⁽²⁾	166,0	168,0 ⁽²⁾	155,0	156,0 ⁽²⁾	140,0	141,0 ⁽²⁾
	BW	190,0	253,0 ⁽²⁾	189,0	237,0 ⁽²⁾	186,0	217,0 ⁽²⁾	182,0	196,0 ⁽²⁾	171,0	176,0 ⁽²⁾	159,0	160,0 ⁽²⁾	144,0	144,0
52	B	167,0	184,0 ⁽⁴⁾	165,0	181,0 ⁽³⁾	164,0	176,0 ⁽³⁾	162,0	174,0 ⁽²⁾	155,0	163,0 ⁽²⁾	148,0	152,0 ⁽²⁾	135,0	138,0 ⁽²⁾
	BW	167,0	235,0 ⁽²⁾	166,0	223,0 ⁽²⁾	164,0	206,0 ⁽²⁾	163,0	192,0 ⁽²⁾	159,0	173,0 ⁽²⁾	152,0	158,0 ⁽²⁾	139,0	142,0 ⁽²⁾
56	B	151,0	168,0 ⁽³⁾	148,0	166,0 ⁽⁴⁾	144,0	162,0 ⁽³⁾	144,0	159,0 ⁽³⁾	141,0	154,0 ⁽²⁾	137,0	148,0 ⁽²⁾	128,0	135,0 ⁽²⁾
	BW	152,0	218,0 ⁽²⁾	148,0	209,0 ⁽²⁾	145,0	194,0 ⁽²⁾	144,0	182,0 ⁽²⁾	141,0	168,0 ⁽²⁾	141,0	156,0 ⁽²⁾	132,0	139,0 ⁽²⁾
60	B	134,0	155,0 ⁽⁴⁾	135,0	153,0 ⁽³⁾	129,0	149,0 ⁽⁴⁾	128,0	146,0 ⁽³⁾	126,0	142,0 ⁽³⁾	125,0	137,0 ⁽²⁾	119,0	132,0 ⁽²⁾
	BW	134,0	201,0 ⁽²⁾	135,0	195,0 ⁽²⁾	130,0	182,0 ⁽²⁾	129,0	172,0 ⁽²⁾	126,0	159,0 ⁽²⁾	125,0	149,0 ⁽²⁾	122,0	137,0 ⁽²⁾
64	B	113,0	143,0 ⁽⁷⁾	121,0	139,0 ⁽⁴⁾	118,0	135,0 ⁽⁴⁾	115,0	135,0 ⁽⁴⁾	112,0	129,0 ⁽³⁾	111,0	128,0 ⁽³⁾	108,0	120,0 ⁽²⁾
	BW	113,0	184,0 ⁽²⁾	121,0	181,0 ⁽²⁾	118,0	170,0 ⁽²⁾	115,0	162,0 ⁽²⁾	112,0	150,0 ⁽²⁾	111,0	142,0 ⁽²⁾	108,0	130,0 ⁽²⁾
68	B	87,2	129,0 ⁽⁷⁾	105,0	127,0 ⁽⁴⁾	107,0	123,0 ⁽⁵⁾	105,0	122,0 ⁽⁴⁾	101,0	119,0 ⁽⁴⁾	99,3	116,0 ⁽³⁾	96,6	112,0 ⁽³⁾
	BW	87,7	167,0 ⁽²⁾	105,0	166,0 ⁽²⁾	107,0	159,0 ⁽²⁾	105,0	153,0 ⁽²⁾	101,0	142,0 ⁽²⁾	99,6	134,0 ⁽²⁾	96,4	124,0 ⁽²⁾
72	B		117,0 ⁽⁸⁾	86,5	116,0 ⁽⁸⁾	94,0	112,0 ⁽⁶⁾	96,4	111,0 ⁽⁵⁾	91,7	108,0 ⁽⁴⁾	89,4	106,0 ⁽⁴⁾	86,4	102,0 ⁽³⁾
	BW		153,0 ⁽³⁾	86,4	152,0 ⁽²⁾	93,7	148,0 ⁽²⁾	95,8	143,0 ⁽²⁾	91,7	134,0 ⁽²⁾	89,5	127,0 ⁽²⁾	86,3	118,0 ⁽²⁾
76	B		108,0 ⁽⁹⁾		107,0 ⁽⁸⁾	80,1	103,0 ⁽⁶⁾	86,0	102,0 ⁽⁵⁾	83,9	97,6 ⁽³⁾	80,9	96,5 ⁽⁴⁾	77,8	91,7 ⁽⁴⁾
	BW		140,0 ⁽⁴⁾		139,0 ⁽³⁾	80,0	136,0 ⁽²⁾	85,5	134,0 ⁽²⁾	84,1	127,0 ⁽²⁾	80,8	120,0 ⁽²⁾	77,9	111,0 ⁽²⁾
80	B		99,2 ⁽¹⁰⁾		98,6 ⁽⁹⁾	61,5	95,1 ⁽⁷⁾	74,1	93,3 ⁽⁴⁾	75,2	90,0 ⁽³⁾	73,6	87,3 ⁽³⁾	70,4	83,8 ⁽⁴⁾
	BW		131,0 ⁽⁵⁾		129,0 ⁽³⁾	61,5	125,0 ⁽³⁾	74,1	124,0 ⁽²⁾	75,3	119,0 ⁽²⁾	73,5	113,0 ⁽²⁾	70,3	105,0 ⁽²⁾
84	B		89,2 ⁽¹⁰⁾		92,1 ⁽¹⁰⁾		88,6 ⁽⁸⁾	60,7	86,1 ⁽⁷⁾	66,0	82,5 ⁽⁴⁾	68,0	80,7 ⁽⁵⁾	62,9	75,8 ⁽⁵⁾
	BW		122,0 ⁽⁴⁾		120,0 ⁽⁴⁾		117,0 ⁽³⁾	60,8	115,0 ⁽²⁾	66,1	111,0 ⁽²⁾	68,0	107,0 ⁽²⁾	62,9	99,4 ⁽²⁾
88	B		79,3 ⁽¹¹⁾		83,1 ⁽¹⁰⁾		82,3 ⁽⁹⁾		80,4 ⁽⁸⁾	55,8	76,9 ⁽⁴⁾	59,9	74,0 ⁽³⁾	58,3	70,1 ⁽⁵⁾
	BW		115,0 ⁽⁷⁾		113,0 ⁽⁵⁾		109,0 ⁽⁴⁾		107,0 ⁽³⁾	55,9	103,0 ⁽²⁾	60,0	100,0 ⁽²⁾	58,4	93,4 ⁽²⁾
92	B		69,0 ⁽⁹⁾		74,0 ⁽¹⁰⁾		75,6 ⁽¹⁰⁾		74,7 ⁽⁹⁾	41,4	71,7 ⁽⁷⁾	51,4	69,3 ⁽⁴⁾	51,9	64,3 ⁽⁵⁾
	BW		107,0 ⁽⁸⁾		105,0 ⁽⁵⁾		102,0 ⁽⁴⁾		99,7 ⁽³⁾	42,0	95,7 ⁽²⁾	51,4	93,2 ⁽²⁾	52,4	87,4 ⁽²⁾
96	B		61,0 ⁽⁹⁾		65,4 ⁽¹¹⁾		67,4 ⁽¹⁰⁾		68,2 ⁽⁹⁾		66,6 ⁽⁸⁾	40,8	63,9 ⁽⁷⁾	44,9	59,8 ⁽⁴⁾
	BW		97,4 ⁽⁸⁾		96,9 ⁽⁸⁾		93,6 ⁽⁴⁾		92,0 ⁽³⁾		88,2 ⁽²⁾	40,9	86,4 ⁽²⁾	45,2	81,4 ⁽²⁾
100	B		53,1 ⁽⁹⁾		56,5 ⁽⁹⁾		59,3 ⁽¹⁰⁾		61,2 ⁽¹⁰⁾		61,0 ⁽⁹⁾		59,0 ⁽⁸⁾	36,5	54,6 ⁽⁷⁾
	BW		87,9 ⁽⁹⁾		89,6 ⁽⁸⁾		86,2 ⁽⁵⁾		84,4 ⁽⁴⁾		81,2 ⁽³⁾		79,7 ⁽²⁾	36,4	75,5 ⁽²⁾
104	B		45,1 ⁽⁷⁾		49,2 ⁽⁹⁾		50,7 ⁽⁹⁾		54,3 ⁽¹⁰⁾		54,4 ⁽⁹⁾		54,5 ⁽⁹⁾	26,6	50,2 ⁽⁷⁾
	BW		78,0 ⁽⁷⁾		82,3 ⁽⁸⁾		79,0 ⁽⁵⁾		77,6 ⁽⁴⁾		74,7 ⁽³⁾		72,9 ⁽²⁾	26,6	69,6 ⁽²⁾
108	B		38,5 ⁽⁷⁾		41,1 ⁽⁷⁾		43,9 ⁽⁹⁾		47,7 ⁽¹¹⁾		47,9 ⁽¹⁰⁾		48,6 ⁽⁹⁾		45,5 ⁽⁸⁾
	BW		69,0 ⁽⁷⁾		74,1 ⁽⁷⁾		73,3 ⁽⁸⁾		71,6 ⁽⁵⁾		68,8 ⁽⁴⁾		66,9 ⁽³⁾		63,7 ⁽²⁾
112	B				35,0 ⁽⁷⁾		37,1 ⁽⁹⁾		40,2 ⁽⁹⁾		42,0 ⁽¹⁰⁾		42,7 ⁽¹⁰⁾		40,8 ⁽⁹⁾
	BW				66,2 ⁽⁷⁾		67,9 ⁽⁹⁾		66,7 ⁽⁷⁾		63,2 ⁽⁴⁾		61,2 ⁽³⁾		58,1 ⁽³⁾
116	B						30,0 ⁽⁷⁾		33,9 ⁽⁹⁾		35,1 ⁽⁹⁾		37,3 ⁽¹⁰⁾		35,7 ⁽⁹⁾
	BW						60,8 ⁽⁷⁾		62,3 ⁽⁸⁾		58,5 ⁽⁵⁾		56,0 ⁽⁴⁾		53,2 ⁽³⁾
120	B						24,5 ⁽⁷⁾		26,6 ⁽⁷⁾		29,3 ⁽⁹⁾		32,1 ⁽¹¹⁾		31,0 ⁽¹⁰⁾
	BW						54,4 ⁽⁷⁾		56,6 ⁽⁷⁾		54,4 ⁽⁴⁾		52,0 ⁽³⁾		48,7 ⁽⁴⁾
124	B								21,4 ⁽⁷⁾		23,5 ⁽⁹⁾		25,4 ⁽⁹⁾		26,5 ⁽¹⁰⁾
	BW								50,4 ⁽⁷⁾		51,2 ⁽⁹⁾		48,3 ⁽⁴⁾		44,8 ⁽⁴⁾
128	B										16,8 ⁽⁷⁾		19,9 ⁽⁹⁾		20,3 ⁽⁹⁾
	BW										45,1 ⁽⁷⁾		45,1 ⁽⁷⁾		41,4 ⁽⁵⁾
132	B										11,9 ⁽⁷⁾				15,0 ⁽⁹⁾
	BW										39,5 ⁽⁷⁾		40,7 ⁽⁷⁾		38,5 ⁽⁶⁾
136	B														9,7 ⁽⁹⁾
	BW												35,4 ⁽⁷⁾		35,8 ⁽⁹⁾
140	B														
	BW														30,5 ⁽⁷⁾
144	B														
	BW														25,5 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°




 m	P 72 m													
	W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
14	B	564,0*	564,0*											
	BW	574,0*	574,0*											
16	B	520,0*	546,0 ⁽²⁾	500,0*	500,0*	472,0*	472,0*							
	BW	530,0*	563,0 ⁽²⁾	511,0*	511,0*	482,0*	482,0*							
18	B	539,0	539,0	466,0*	486,0 ⁽²⁾	452,0*	471,0 ⁽¹⁾	423,0*	423,0*					
	BW	562,0	565,0 ⁽²⁾	475,0*	501,0 ⁽²⁾	463,0*	481,0 ⁽¹⁾	432,0*	432,0*					
20	B	507,0	508,0 ⁽²⁾	485,0	485,0	470,0	470,0	406,0*	424,0 ⁽¹⁾	381,0*	381,0*			
	BW	517,0	548,0 ⁽²⁾	506,0	506,0	483,0	483,0	416,0*	437,0 ⁽¹⁾	389,0*	389,0*			
22	B	443,0	476,0 ⁽⁴⁾	458,0	458,0	446,0	446,0	420,0	421,0 ⁽¹⁾	368,0*	388,0 ⁽¹⁾	344,0*	350,0 ⁽¹⁾	
	BW	444,0	531,0 ⁽²⁾	474,0	492,0 ⁽²⁾	467,0	472,0 ⁽¹⁾	438,0	438,0	376,0*	397,0 ⁽¹⁾	351,0*	351,0*	
24	B	378,0	445,0 ⁽⁴⁾	417,0	432,0 ⁽³⁾	424,0	424,0	400,0	401,0 ⁽¹⁾	384,0	384,0	332,0*	352,0 ⁽¹⁾	310,0*
	BW	378,0	514,0 ⁽²⁾	417,0	480,0 ⁽²⁾	447,0	462,0 ⁽¹⁾	423,0	428,0 ⁽¹⁾	397,0	397,0	340,0*	341,0 ⁽¹⁾	317,0*
26	B	306,0	414,0 ⁽⁴⁾	365,0	406,0 ⁽³⁾	402,0	402,0	380,0	382,0 ⁽¹⁾	367,0	367,0	347,0	348,0 ⁽¹⁾	299,0*
	BW	306,0	496,0 ⁽²⁾	363,0	467,0 ⁽²⁾	424,0	451,0 ⁽¹⁾	407,0	418,0 ⁽¹⁾	384,0	385,0 ⁽¹⁾	357,0	357,0	308,0*
28	B		384,0 ⁽³⁾	322,0	379,0 ⁽³⁾	382,0	382,0	363,0	363,0	351,0	351,0	333,0	338,0 ⁽¹⁾	311,0
	BW		472,0 ⁽²⁾	320,0	455,0 ⁽²⁾	400,0	441,0 ⁽¹⁾	387,0	408,0 ⁽¹⁾	369,0	375,0 ⁽¹⁾	347,0	347,0	321,0
30	B		358,0 ⁽⁵⁾	287,0	354,0 ⁽²⁾	359,0	359,0	346,0	346,0	335,0	335,0	319,0	328,0 ⁽¹⁾	301,0
	BW		449,0 ⁽²⁾	288,0	435,0 ⁽²⁾	376,0	425,0 ⁽¹⁾	365,0	398,0 ⁽¹⁾	353,0	367,0 ⁽²⁾	334,0	336,0 ⁽²⁾	312,0
32	B		336,0 ⁽⁷⁾	243,0	331,0 ⁽⁴⁾	337,0	337,0	329,0	329,0	320,0	320,0	306,0	318,0 ⁽¹⁾	290,0
	BW		425,0 ⁽³⁾	243,0	415,0 ⁽²⁾	350,0	407,0 ⁽²⁾	345,0	386,0 ⁽¹⁾	336,0	360,0 ⁽²⁾	320,0	332,0 ⁽²⁾	302,0
34	B		313,0 ⁽⁷⁾		311,0 ⁽⁵⁾	311,0	318,0 ⁽⁷⁾	312,0	312,0	305,0	305,0	293,0	308,0 ⁽¹⁾	279,0
	BW		399,0 ⁽⁴⁾		394,0 ⁽²⁾	313,0	391,0 ⁽³⁾	326,0	371,0 ⁽¹⁾	318,0	353,0 ⁽²⁾	305,0	327,0 ⁽²⁾	290,0
36	B		292,0 ⁽⁸⁾		293,0 ⁽⁶⁾	269,0	299,0 ⁽⁷⁾	295,0	295,0	289,0	289,0	279,0	298,0 ⁽¹⁾	268,0
	BW		364,0 ⁽⁶⁾		374,0 ⁽²⁾	269,0	375,0 ⁽⁴⁾	307,0	357,0 ⁽¹⁾	301,0	345,0 ⁽²⁾	291,0	323,0 ⁽²⁾	278,0
38	B		270,0 ⁽⁹⁾		275,0 ⁽⁶⁾	222,0	279,0 ⁽⁷⁾	275,0	278,0 ⁽⁶⁾	274,0	276,0 ⁽¹⁾	266,0	288,0 ⁽¹⁾	258,0
	BW		307,0 ⁽⁹⁾		356,0 ⁽²⁾	223,0	359,0 ⁽⁵⁾	286,0	342,0 ⁽¹⁾	282,0	333,0 ⁽²⁾	275,0	319,0 ⁽²⁾	266,0
40	B				258,0 ⁽⁷⁾		262,0 ⁽⁸⁾	258,0	263,0 ⁽⁷⁾	258,0	263,0 ⁽¹⁾	253,0	278,0 ⁽¹⁾	247,0
	BW				338,0 ⁽²⁾		340,0 ⁽⁵⁾	261,0	330,0 ⁽⁴⁾	261,0	321,0 ⁽³⁾	259,0	311,0 ⁽²⁾	254,0
44	B				227,0 ⁽⁹⁾		234,0 ⁽¹⁰⁾	190,0	235,0 ⁽⁸⁾	229,0	237,0 ⁽¹⁾	224,0	258,0 ⁽¹⁾	223,0
	BW				305,0 ⁽³⁾		303,0 ⁽⁵⁾	190,0	301,0 ⁽⁵⁾	229,0	294,0 ⁽³⁾	224,0	287,0 ⁽³⁾	222,0
48	B				205,0 ⁽¹⁰⁾		208,0 ⁽¹⁰⁾		210,0 ⁽⁹⁾	192,0	211,0 ⁽¹⁾	199,0	238,0 ⁽¹⁾	196,0
	BW				273,0 ⁽⁴⁾		274,0 ⁽⁵⁾		271,0 ⁽⁵⁾	192,0	274,0 ⁽¹⁾	200,0	264,0 ⁽³⁾	194,0
52	B				183,0 ⁽¹⁰⁾		184,0 ⁽¹⁰⁾		189,0 ⁽¹⁰⁾		190,0 ⁽⁹⁾	171,0	218,0 ⁽¹⁾	173,0
	BW				242,0 ⁽⁴⁾		250,0 ⁽⁸⁾		247,0 ⁽⁶⁾		254,0 ⁽¹⁾	172,0	241,0 ⁽²⁾	172,0
56	B				161,0 ⁽¹⁰⁾		165,0 ⁽¹⁰⁾		168,0 ⁽¹¹⁾		173,0 ⁽¹⁰⁾	136,0	198,0 ⁽¹⁾	155,0
	BW				219,0 ⁽⁷⁾		227,0 ⁽⁸⁾		227,0 ⁽⁸⁾		234,0 ⁽¹⁾	136,0	222,0 ⁽³⁾	154,0
60	B				142,0 ⁽⁸⁾		146,0 ⁽¹⁰⁾		150,0 ⁽¹⁰⁾		155,0 ⁽¹¹⁾		178,0 ⁽¹⁾	131,0
	BW				201,0 ⁽⁸⁾		204,0 ⁽⁸⁾		208,0 ⁽⁸⁾		213,0 ⁽¹⁾		204,0 ⁽⁴⁾	130,0
64	B				127,0 ⁽⁸⁾		127,0 ⁽⁸⁾		134,0 ⁽¹⁰⁾		139,0 ⁽¹⁰⁾		158,0 ⁽¹⁾	
	BW				183,0 ⁽⁸⁾		183,0 ⁽⁸⁾		188,0 ⁽⁸⁾		193,0 ⁽¹⁾		186,0 ⁽⁵⁾	
68	B						114,0 ⁽⁷⁾		118,0 ⁽¹⁰⁾		125,0 ⁽¹⁰⁾		138,0 ⁽¹⁾	
	BW						167,0 ⁽⁸⁾		169,0 ⁽⁹⁾		173,0 ⁽¹⁾		171,0 ⁽⁵⁾	
72	B						100,0 ⁽⁷⁾		104,0 ⁽⁸⁾		111,0 ⁽¹⁰⁾		118,0 ⁽¹⁾	
	BW						151,0 ⁽⁸⁾		154,0 ⁽⁸⁾		157,0 ⁽⁹⁾		156,0 ⁽⁴⁾	
76	B								92,7 ⁽⁸⁾		96,4 ⁽⁸⁾		102,0 ⁽¹⁰⁾	
	BW								140,0 ⁽⁸⁾		143,0 ⁽⁸⁾		143,0 ⁽⁸⁾	
80	B										86,2 ⁽⁸⁾		90,0 ⁽¹¹⁾	
	BW										131,0 ⁽⁸⁾		132,0 ⁽⁸⁾	
84	B										76,0 ⁽⁸⁾		78,6 ⁽⁸⁾	
	BW										119,0 ⁽⁸⁾		121,0 ⁽⁸⁾	
88	B										65,7 ⁽⁶⁾		69,6 ⁽⁸⁾	
	BW										105,0 ⁽⁶⁾		110,0 ⁽⁸⁾	
92	B										58,0 ⁽⁶⁾		59,2 ⁽⁶⁾	
	BW										97,7 ⁽⁶⁾		97,7 ⁽⁶⁾	
96	B												52,0 ⁽⁶⁾	
	BW												88,3 ⁽⁶⁾	
100	B												44,8 ⁽⁶⁾	
	BW												78,9 ⁽⁶⁾	
104	B													
	BW													

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

PDW3B/PDW3BW

P 72




		P 72 m													
		W3 60		W3 66		W3 72		W3 78		W3 84		W3 90		W3 96	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
26	B	278,0*	278,0*	254,0*	254,0*										
	BW	285,0*	285,0*	259,0*	259,0*										
28	B	268,0*	268,0*	248,0*	248,0*	225,0*	225,0*								
	BW	276,0*	276,0*	254,0*	254,0*	230,0*	230,0*								
30	B	278,0	278,0	241,0*	241,0*	222,0*	222,0*	202,0*	202,0*						
	BW	286,0	286,0	249,0*	249,0*	226,0*	226,0*	206,0*	206,0*						
32	B	271,0	271,0	249,0	249,0	216,0*	216,0*	198,0*	198,0*	180,0*	180,0*				
	BW	281,0	281,0	256,0	256,0	222,0*	222,0*	202,0*	202,0*	183,0*	183,0*				
34	B	262,0	262,0	244,0	244,0	223,0	223,0	194,0*	194,0*	177,0*	177,0*	162,0*	162,0*	146,0*	146,0*
	BW	273,0	274,0 ⁽²⁾	251,0	251,0	227,0	227,0	199,0*	199,0*	180,0*	180,0*	165,0*	165,0*	149,0*	149,0*
36	B	253,0	253,0	238,0	238,0	219,0	219,0	199,0	199,0	174,0*	174,0*	159,0*	159,0*	144,0*	144,0*
	BW	264,0	273,0 ⁽²⁾	246,0	247,0 ⁽²⁾	224,0	224,0	204,0	204,0	177,0*	177,0*	162,0*	162,0*	147,0*	147,0*
38	B	244,0	244,0	230,0	231,0 ⁽²⁾	215,0	215,0	196,0	196,0	178,0	178,0	162,0	162,0	141,0*	141,0*
	BW	254,0	271,0 ⁽²⁾	240,0	245,0 ⁽²⁾	220,0	220,0	201,0	201,0	181,0	181,0	166,0	166,0	144,0*	144,0*
40	B	235,0	235,0	222,0	224,0 ⁽²⁾	208,0	209,0 ⁽²⁾	192,0	192,0	175,0	175,0	160,0	160,0	144,0	144,0
	BW	244,0	270,0 ⁽²⁾	233,0	244,0 ⁽²⁾	216,0	219,0 ⁽²⁾	198,0	198,0	179,0	179,0	164,0	164,0	147,0	147,0
44	B	215,0	217,0 ⁽²⁾	206,0	210,0 ⁽²⁾	195,0	198,0 ⁽²⁾	181,0	184,0 ⁽²⁾	168,0	170,0 ⁽²⁾	155,0	155,0	140,0	140,0
	BW	220,0	267,0 ⁽²⁾	214,0	241,0 ⁽²⁾	204,0	216,0 ⁽²⁾	191,0	195,0 ⁽²⁾	174,0	175,0 ⁽²⁾	159,0	159,0	144,0	144,0
48	B	193,0	199,0 ⁽⁴⁾	190,0	195,0 ⁽²⁾	182,0	187,0 ⁽²⁾	170,0	176,0 ⁽²⁾	160,0	164,0 ⁽²⁾	148,0	150,0 ⁽²⁾	135,0	136,0 ⁽²⁾
	BW	193,0	251,0 ⁽²⁾	192,0	236,0 ⁽²⁾	187,0	213,0 ⁽²⁾	180,0	193,0 ⁽²⁾	168,0	172,0 ⁽²⁾	155,0	157,0 ⁽²⁾	140,0	140,0
52	B	170,0	181,0 ⁽⁴⁾	169,0	178,0 ⁽³⁾	167,0	173,0 ⁽²⁾	159,0	167,0 ⁽²⁾	149,0	158,0 ⁽²⁾	140,0	146,0 ⁽²⁾	129,0	133,0 ⁽²⁾
	BW	170,0	233,0 ⁽²⁾	169,0	223,0 ⁽²⁾	167,0	206,0 ⁽²⁾	164,0	190,0 ⁽²⁾	157,0	170,0 ⁽²⁾	149,0	155,0 ⁽²⁾	135,0	138,0 ⁽²⁾
56	B	154,0	166,0 ⁽³⁾	150,0	163,0 ⁽⁴⁾	149,0	159,0 ⁽³⁾	146,0	153,0 ⁽²⁾	140,0	150,0 ⁽²⁾	131,0	141,0 ⁽²⁾	122,0	129,0 ⁽²⁾
	BW	153,0	215,0 ⁽⁴⁾	150,0	209,0 ⁽²⁾	147,0	196,0 ⁽²⁾	147,0	183,0 ⁽²⁾	143,0	167,0 ⁽²⁾	140,0	153,0 ⁽²⁾	130,0	136,0 ⁽²⁾
60	B	137,0	152,0 ⁽⁴⁾	136,0	150,0 ⁽³⁾	133,0	147,0 ⁽⁴⁾	131,0	142,0 ⁽³⁾	128,0	137,0 ⁽³⁾	123,0	132,0 ⁽²⁾	114,0	126,0 ⁽²⁾
	BW	137,0	199,0 ⁽²⁾	136,0	196,0 ⁽²⁾	131,0	186,0 ⁽²⁾	131,0	174,0 ⁽²⁾	128,0	160,0 ⁽²⁾	127,0	149,0 ⁽²⁾	121,0	134,0 ⁽²⁾
64	B	116,0	141,0 ⁽⁷⁾	123,0	138,0 ⁽⁴⁾	121,0	135,0 ⁽³⁾	117,0	132,0 ⁽⁴⁾	116,0	127,0 ⁽³⁾	112,0	122,0 ⁽³⁾	106,0	116,0 ⁽²⁾
	BW	116,0	183,0 ⁽²⁾	123,0	181,0 ⁽²⁾	119,0	175,0 ⁽²⁾	117,0	166,0 ⁽²⁾	114,0	152,0 ⁽²⁾	113,0	142,0 ⁽²⁾	110,0	130,0 ⁽²⁾
68	B	92,7	129,0 ⁽⁸⁾	107,0	126,0 ⁽⁴⁾	110,0	124,0 ⁽³⁾	106,0	121,0 ⁽³⁾	104,0	119,0 ⁽⁴⁾	101,0	112,0 ⁽³⁾	96,9	108,0 ⁽³⁾
	BW	92,6	167,0 ⁽³⁾	107,0	167,0 ⁽²⁾	109,0	162,0 ⁽²⁾	106,0	156,0 ⁽²⁾	102,0	145,0 ⁽²⁾	101,0	136,0 ⁽²⁾	98,4	125,0 ⁽²⁾
72	B		118,0 ⁽⁹⁾	89,0	118,0 ⁽⁸⁾	96,7	114,0 ⁽⁴⁾	97,2	112,0 ⁽³⁾	94,4	108,0 ⁽³⁾	91,0	105,0 ⁽⁴⁾	87,7	98,4 ⁽⁴⁾
	BW		153,0 ⁽³⁾	89,2	152,0 ⁽²⁾	95,7	149,0 ⁽²⁾	97,4	145,0 ⁽²⁾	92,6	136,0 ⁽²⁾	90,8	130,0 ⁽²⁾	88,2	120,0 ⁽²⁾
76	B		107,0 ⁽⁹⁾		107,0 ⁽⁸⁾	83,0	104,0 ⁽⁸⁾	86,7	101,0 ⁽⁴⁾	86,7	99,5 ⁽³⁾	81,7	95,2 ⁽³⁾	79,0	92,4 ⁽⁴⁾
	BW		139,0 ⁽⁴⁾		139,0 ⁽³⁾	82,0	137,0 ⁽²⁾	87,2	134,0 ⁽²⁾	85,5	127,0 ⁽²⁾	81,9	122,0 ⁽²⁾	79,2	114,0 ⁽²⁾
80	B		97,5 ⁽¹⁰⁾		97,6 ⁽⁹⁾	65,9	96,4 ⁽⁸⁾	75,8	92,7 ⁽⁴⁾	78,0	90,2 ⁽⁴⁾	74,1	87,8 ⁽³⁾	71,5	83,0 ⁽⁴⁾
	BW		128,0 ⁽⁵⁾		127,0 ⁽³⁾	64,9	124,0 ⁽²⁾	75,8	124,0 ⁽²⁾	76,9	118,0 ⁽²⁾	74,4	114,0 ⁽²⁾	71,6	108,0 ⁽²⁾
84	B		88,6 ⁽¹¹⁾		89,4 ⁽¹⁰⁾		88,0 ⁽⁸⁾	62,5	85,3 ⁽⁷⁾	68,5	82,8 ⁽⁴⁾	68,0	79,3 ⁽³⁾	63,5	75,6 ⁽³⁾
	BW		119,0 ⁽⁵⁾		118,0 ⁽⁴⁾		114,0 ⁽³⁾	62,6	113,0 ⁽²⁾	67,3	110,0 ⁽²⁾	68,2	107,0 ⁽²⁾	63,5	101,0 ⁽²⁾
88	B		78,8 ⁽¹¹⁾		82,6 ⁽¹¹⁾		81,1 ⁽⁹⁾		78,7 ⁽⁸⁾	58,6	76,1 ⁽⁸⁾	60,6	72,6 ⁽⁴⁾	56,6	68,4 ⁽³⁾
	BW		111,0 ⁽⁷⁾		110,0 ⁽⁵⁾		106,0 ⁽⁴⁾		104,0 ⁽³⁾	57,4	101,0 ⁽²⁾	60,7	99,0 ⁽²⁾	59,2	94,4 ⁽²⁾
92	B		69,0 ⁽¹¹⁾		73,8 ⁽¹¹⁾		74,8 ⁽¹⁰⁾		72,9 ⁽⁹⁾	45,6	70,8 ⁽⁸⁾	52,7	66,2 ⁽⁴⁾	50,0	62,3 ⁽⁴⁾
	BW		105,0 ⁽⁹⁾		103,0 ⁽⁴⁾		98,7 ⁽⁴⁾		96,6 ⁽⁴⁾	45,0	93,1 ⁽³⁾	52,8	91,3 ⁽²⁾	53,2	87,7 ⁽²⁾
96	B		59,4 ⁽⁹⁾		65,0 ⁽¹¹⁾		67,1 ⁽¹¹⁾		67,8 ⁽¹⁰⁾		65,4 ⁽⁸⁾	42,6	61,3 ⁽⁷⁾	43,7	56,9 ⁽⁴⁾
	BW		96,8 ⁽⁹⁾		96,6 ⁽⁷⁾		92,5 ⁽⁵⁾		90,8 ⁽⁴⁾		86,7 ⁽³⁾	42,7	84,5 ⁽³⁾	46,5	81,1 ⁽²⁾
100	B		51,8 ⁽⁹⁾		55,1 ⁽⁹⁾		59,3 ⁽¹¹⁾		61,2 ⁽¹⁰⁾		60,8 ⁽⁹⁾		57,1 ⁽⁸⁾	37,4	52,4 ⁽⁷⁾
	BW		87,8 ⁽⁹⁾		90,1 ⁽⁹⁾		87,4 ⁽⁷⁾		85,4 ⁽⁵⁾		81,3 ⁽⁴⁾		79,0 ⁽³⁾	37,7	74,5 ⁽²⁾
104	B		43,0 ⁽⁷⁾		48,0 ⁽⁹⁾		51,5 ⁽¹¹⁾		53,9 ⁽¹⁰⁾		55,6 ⁽¹⁰⁾		53,3 ⁽⁹⁾	28,4	48,6 ⁽⁸⁾
	BW		77,5 ⁽⁷⁾		82,0 ⁽⁹⁾		81,5 ⁽⁸⁾		78,7 ⁽⁵⁾		75,5 ⁽⁵⁾		73,6 ⁽⁴⁾	28,5	69,7 ⁽³⁾
108	B		36,8 ⁽⁷⁾		40,9 ⁽⁹⁾		43,2 ⁽⁹⁾		46,6 ⁽¹¹⁾		48,9 ⁽¹⁰⁾		49,9 ⁽¹⁰⁾		45,0 ⁽⁹⁾
	BW		70,3 ⁽⁷⁾		73,9 ⁽⁹⁾		74,3 ⁽⁸⁾		73,5 ⁽⁸⁾		70,2 ⁽⁵⁾		68,5 ⁽⁴⁾		64,3 ⁽³⁾
112	B		30,7 ⁽⁷⁾		33,3 ⁽⁷⁾		36,7 ⁽⁹⁾		38,8 ⁽⁹⁾		42,1 ⁽¹⁰⁾		43,5 ⁽¹⁰⁾		41,2 ⁽⁹⁾
	BW		63,0 ⁽⁷⁾		65,2 ⁽⁷⁾		67,2 ⁽⁹⁾		68,0 ⁽⁸⁾		64,1 ⁽⁵⁾		62,5 ⁽⁴⁾		58,5 ⁽³⁾
116	B				27,7 ⁽⁷⁾		28,8 ⁽⁷⁾		32,8 ⁽⁹⁾		35,8 ⁽¹¹⁾		37,1 ⁽¹⁰⁾		36,9 ⁽¹⁰⁾
	BW				58,6 ⁽⁷⁾		59,1 ⁽⁷⁾		61,8 ⁽⁸⁾		58,4 ⁽⁹⁾		56,6 ⁽⁴⁾		53,0 ⁽⁴⁾
120	B						23,5 ⁽⁷⁾		26,7 ⁽⁹⁾		28,3 ⁽⁹⁾		30,7 ⁽¹¹⁾		31,1 ⁽¹⁰⁾
	BW						52,9 ⁽⁷⁾		55,7 ⁽⁸⁾		53,8 ⁽⁹⁾		51,5 ⁽⁸⁾		48,5 ⁽⁵⁾
124	B						18,2 ⁽⁷⁾		19,4 ⁽⁷⁾		22,5 ⁽⁹⁾		23,2 ⁽⁹⁾		25,3 ⁽¹¹⁾
	BW						46,7 ⁽⁷⁾		48,9 ⁽⁷⁾		49,2 ⁽⁹⁾		47,6 ⁽⁹⁾		44,0 ⁽⁵⁾
128	B								14,3 ⁽⁷⁾				17,7 ⁽⁹⁾		20,0 ⁽¹¹⁾
	BW								43,1 ⁽⁷⁾		43,3 ⁽³⁾		43,6 ⁽⁹⁾		40,0 ⁽⁴⁾
132	B												12,3 ⁽⁹⁾		
	BW										37,9 ⁽⁷⁾		39,5 ⁽⁹⁾		36,1 ⁽⁹⁾
136	B														
	BW										32,5 ⁽⁷⁾		33,8 ⁽⁷⁾		33,0 ⁽⁹⁾
140	B														
	BW												28,6 ⁽⁷⁾		28,8 ⁽⁷⁾
144	B														
	BW														24,0 ⁽⁷⁾
148	B														
	BW														19,3 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

PDW3B/PDW3BW

P 78




	m	P 78 m													
		W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
14	B	524,0*	524,0*												
	BW	534,0*	534,0*												
16	B	498,0*	512,0 ⁽²⁾	466,0*	466,0*										
	BW	508,0*	525,0 ⁽²⁾	475,0*	475,0*										
18	B	517,0	517,0	442,0*	456,0 ⁽²⁾	418,0*	431,0 ⁽¹⁾	389,0*	389,0*						
	BW	533,0	533,0	448,0*	465,0 ⁽²⁾	427,0*	440,0 ⁽¹⁾	397,0*	397,0*						
20	B	486,0	489,0 ⁽²⁾	465,0	465,0	436,0	436,0	375,0*	390,0 ⁽¹⁾	351,0*	351,0*				
	BW	500,0	517,0 ⁽²⁾	475,0	475,0	443,0	443,0	383,0*	398,0 ⁽¹⁾	357,0*	357,0*				
22	B	457,0	461,0 ⁽²⁾	439,0	442,0 ⁽²⁾	419,0	419,0	393,0	393,0	339,0*	353,0 ⁽¹⁾	315,0*	315,0*		
	BW	461,0	504,0 ⁽²⁾	446,0	460,0 ⁽²⁾	433,0	435,0 ⁽¹⁾	400,0	400,0	345,0*	363,0 ⁽¹⁾	321,0*	321,0*		
24	B	394,0	433,0 ⁽⁴⁾	414,0	418,0 ⁽²⁾	400,0	400,0	379,0	379,0	354,0	354,0	304,0*	319,0 ⁽¹⁾	284,0*	284,0*
	BW	394,0	491,0 ⁽²⁾	419,0	451,0 ⁽²⁾	417,0	427,0 ⁽¹⁾	391,0	394,0 ⁽¹⁾	366,0	366,0	312,0*	314,0 ⁽¹⁾	292,0*	292,0*
26	B	329,0	406,0 ⁽⁴⁾	377,0	395,0 ⁽²⁾	380,0	381,0 ⁽¹⁾	362,0	363,0 ⁽¹⁾	341,0	342,0 ⁽¹⁾	317,0	317,0	274,0*	274,0*
	BW	329,0	478,0 ⁽²⁾	376,0	443,0 ⁽²⁾	400,0	419,0 ⁽¹⁾	377,0	389,0 ⁽¹⁾	355,0	356,0 ⁽¹⁾	330,0	330,0	282,0*	282,0*
28	B		379,0 ⁽²⁾	332,0	371,0 ⁽²⁾	363,0	363,0	346,0	347,0 ⁽¹⁾	328,0	330,0 ⁽¹⁾	306,0	306,0	287,0	287,0
	BW		459,0 ⁽²⁾	330,0	435,0 ⁽²⁾	380,0	412,0 ⁽¹⁾	362,0	384,0 ⁽¹⁾	341,0	348,0 ⁽¹⁾	318,0	318,0	297,0	297,0
30	B		353,0 ⁽⁴⁾	298,0	348,0 ⁽⁴⁾	346,0	346,0	330,0	332,0 ⁽¹⁾	314,0	318,0 ⁽¹⁾	294,0	295,0 ⁽²⁾	277,0	277,0
	BW		437,0 ⁽²⁾	297,0	422,0 ⁽²⁾	359,0	402,0 ⁽¹⁾	345,0	378,0 ⁽¹⁾	326,0	339,0 ⁽²⁾	307,0	309,0 ⁽²⁾	289,0	289,0
32	B		331,0 ⁽⁶⁾	259,0	327,0 ⁽⁴⁾	328,0	329,0 ⁽⁶⁾	315,0	317,0 ⁽¹⁾	300,0	306,0 ⁽¹⁾	283,0	284,0 ⁽²⁾	267,0	267,0
	BW		416,0 ⁽³⁾	258,0	404,0 ⁽³⁾	339,0	387,0 ⁽¹⁾	326,0	372,0 ⁽¹⁾	312,0	336,0 ⁽²⁾	295,0	307,0 ⁽²⁾	278,0	279,0 ⁽²⁾
34	B		310,0 ⁽⁸⁾		307,0 ⁽⁴⁾	313,0	313,0	299,0	300,0 ⁽⁵⁾	287,0	294,0 ⁽¹⁾	272,0	274,0 ⁽²⁾	257,0	259,0 ⁽²⁾
	BW		394,0 ⁽³⁾		385,0 ⁽³⁾	320,0	372,0 ⁽¹⁾	309,0	359,0 ⁽¹⁾	297,0	332,0 ⁽²⁾	282,0	305,0 ⁽²⁾	269,0	278,0 ⁽²⁾
36	B		290,0 ⁽⁶⁾		289,0 ⁽⁶⁾	282,0	295,0 ⁽⁸⁾	283,0	284,0 ⁽⁵⁾	274,0	282,0 ⁽¹⁾	261,0	264,0 ⁽²⁾	248,0	251,0 ⁽²⁾
	BW		369,0 ⁽⁵⁾		367,0 ⁽³⁾	283,0	357,0 ⁽¹⁾	294,0	346,0 ⁽¹⁾	282,0	328,0 ⁽²⁾	270,0	304,0 ⁽²⁾	258,0	278,0 ⁽²⁾
38	B		270,0 ⁽⁸⁾		273,0 ⁽⁸⁾	236,0	278,0 ⁽⁸⁾	270,0	270,0	261,0	270,0 ⁽¹⁾	250,0	253,0 ⁽²⁾	239,0	243,0 ⁽²⁾
	BW		344,0 ⁽⁷⁾		348,0 ⁽²⁾	237,0	344,0 ⁽⁵⁾	279,0	332,0 ⁽¹⁾	268,0	322,0 ⁽²⁾	257,0	302,0 ⁽²⁾	247,0	277,0 ⁽²⁾
40	B		250,0 ⁽¹⁰⁾		257,0 ⁽⁸⁾		261,0 ⁽⁸⁾	258,0	258,0	248,0	258,0 ⁽¹⁾	238,0	243,0 ⁽²⁾	230,0	235,0 ⁽²⁾
	BW		287,0 ⁽¹⁰⁾		332,0 ⁽²⁾		333,0 ⁽⁶⁾	266,0	322,0 ⁽⁴⁾	256,0	310,0 ⁽³⁾	245,0	301,0 ⁽²⁾	236,0	277,0 ⁽²⁾
44	B				227,0 ⁽⁹⁾		231,0 ⁽⁹⁾	202,0	232,0 ⁽⁸⁾	227,0	234,0 ⁽¹⁾	217,0	226,0 ⁽¹⁾	212,0	217,0 ⁽²⁾
	BW				300,0 ⁽⁴⁾		301,0 ⁽⁶⁾	203,0	297,0 ⁽⁵⁾	232,0	290,0 ⁽⁴⁾	224,0	282,0 ⁽³⁾	217,0	270,0 ⁽²⁾
48	B				202,0 ⁽¹⁰⁾		206,0 ⁽¹⁰⁾		208,0 ⁽⁹⁾	200,0	210,0 ⁽¹⁾	199,0	210,0 ⁽¹⁾	194,0	198,0 ⁽³⁾
	BW				272,0 ⁽⁵⁾		271,0 ⁽⁷⁾		271,0 ⁽⁶⁾	199,0	265,0 ⁽⁴⁾	203,0	259,0 ⁽³⁾	197,0	252,0 ⁽²⁾
52	B				181,0 ⁽¹⁰⁾		182,0 ⁽¹¹⁾		187,0 ⁽¹¹⁾		188,0 ⁽⁹⁾	175,0	194,0 ⁽¹⁾	176,0	181,0 ⁽⁵⁾
	BW				244,0 ⁽⁵⁾		247,0 ⁽⁸⁾		244,0 ⁽⁶⁾		241,0 ⁽⁵⁾	175,0	237,0 ⁽³⁾	176,0	233,0 ⁽²⁾
56	B				161,0 ⁽¹⁰⁾		163,0 ⁽¹⁰⁾		167,0 ⁽¹¹⁾		172,0 ⁽¹⁰⁾	141,0	178,0 ⁽¹⁾	158,0	166,0 ⁽⁶⁾
	BW				218,0 ⁽⁶⁾		225,0 ⁽⁸⁾		224,0 ⁽⁸⁾		223,0 ⁽¹⁾	141,0	217,0 ⁽³⁾	158,0	216,0 ⁽²⁾
60	B				139,0 ⁽⁸⁾		145,0 ⁽¹⁰⁾		148,0 ⁽¹⁰⁾		155,0 ⁽¹¹⁾		162,0 ⁽¹⁾	134,0	153,0 ⁽⁷⁾
	BW				197,0 ⁽⁸⁾		203,0 ⁽⁸⁾		206,0 ⁽¹⁰⁾		206,0 ⁽¹⁾		200,0 ⁽⁴⁾	135,0	199,0 ⁽³⁾
64	B				125,0 ⁽⁸⁾		128,0 ⁽¹⁰⁾		133,0 ⁽¹⁰⁾		136,0 ⁽¹⁰⁾		145,0 ⁽¹⁾		141,0 ⁽⁹⁾
	BW				180,0 ⁽⁸⁾		182,0 ⁽⁹⁾		188,0 ⁽¹⁰⁾		188,0 ⁽⁸⁾		185,0 ⁽⁶⁾		183,0 ⁽⁴⁾
68	B				112,0 ⁽⁸⁾		112,0 ⁽⁸⁾		118,0 ⁽¹⁰⁾		123,0 ⁽¹⁰⁾		129,0 ⁽¹⁾		131,0 ⁽¹⁰⁾
	BW				164,0 ⁽⁸⁾		164,0 ⁽⁸⁾		170,0 ⁽¹⁰⁾		172,0 ⁽⁹⁾		171,0 ⁽⁷⁾		169,0 ⁽⁵⁾
72	B						99,7 ⁽⁸⁾		102,0 ⁽⁸⁾		110,0 ⁽¹⁰⁾		113,0 ⁽¹⁾		118,0 ⁽¹¹⁾
	BW						150,0 ⁽⁸⁾		151,0 ⁽⁸⁾		157,0 ⁽⁹⁾		157,0 ⁽⁷⁾		156,0 ⁽⁵⁾
76	B						87,6 ⁽⁸⁾		91,1 ⁽⁸⁾		97,0 ⁽¹⁰⁾		100,0 ⁽¹⁰⁾		106,0 ⁽¹¹⁾
	BW						135,0 ⁽⁸⁾		138,0 ⁽⁸⁾		142,0 ⁽¹⁰⁾		143,0 ⁽⁸⁾		143,0 ⁽⁵⁾
80	B								80,4 ⁽⁸⁾		84,6 ⁽⁸⁾		88,9 ⁽¹⁰⁾		95,2 ⁽¹¹⁾
	BW								125,0 ⁽⁸⁾		128,0 ⁽⁸⁾		130,0 ⁽⁸⁾		130,0 ⁽⁶⁾
84	B										75,1 ⁽⁸⁾		76,0 ⁽⁸⁾		84,7 ⁽¹¹⁾
	BW										117,0 ⁽⁸⁾		118,0 ⁽⁸⁾		120,0 ⁽⁸⁾
88	B										65,6 ⁽⁸⁾		67,5 ⁽⁸⁾		74,1 ⁽¹¹⁾
	BW										106,0 ⁽⁸⁾		108,0 ⁽⁸⁾		112,0 ⁽⁹⁾
92	B										56,1 ⁽⁶⁾		59,0 ⁽⁸⁾		63,8 ⁽⁹⁾
	BW										94,5 ⁽⁶⁾		98,0 ⁽⁸⁾		103,0 ⁽⁹⁾
96	B										48,8 ⁽⁶⁾		49,3 ⁽⁶⁾		56,0 ⁽⁹⁾
	BW										85,7 ⁽⁶⁾		86,6 ⁽⁶⁾		93,5 ⁽⁹⁾
100	B										42,6 ⁽⁶⁾		42,6 ⁽⁶⁾		48,1 ⁽⁹⁾
	BW										78,6 ⁽⁶⁾		78,6 ⁽⁶⁾		84,1 ⁽⁹⁾
104	B												35,9 ⁽⁶⁾		40,2 ⁽⁷⁾
	BW												70,7 ⁽⁶⁾		74,7 ⁽⁷⁾
108	B														34,0 ⁽⁷⁾
	BW														67,3 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°


PDW3B/PDW3BW

P 78




	P 78 m													
	W3 60		W3 66		W3 72		W3 78		W3 84		W3 90		W3 96	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
26	B	255,0*	255,0*											
	BW	262,0*	262,0*											
28	B	246,0*	246,0*	227,0*	227,0*	209,0*	209,0*							
	BW	254,0*	254,0*	235,0*	235,0*	213,0*	213,0*							
30	B	257,0	257,0	220,0*	220,0*	204,0*	204,0*	186,0*	186,0*					
	BW	266,0	266,0	228,0*	228,0*	210,0*	210,0*	190,0*	190,0*					
32	B	250,0	250,0	230,0	230,0	198,0*	198,0*	182,0*	182,0*	167,0*	167,0*			
	BW	259,0	259,0	237,0	237,0	205,0*	205,0*	187,0*	187,0*	170,0*	170,0*			
34	B	242,0	242,0	225,0	225,0	206,0	206,0	177,0*	177,0*	163,0*	163,0*	150,0*	150,0*	
	BW	252,0	252,0	233,0	233,0	211,0	211,0	183,0*	183,0*	167,0*	167,0*	152,0*	152,0*	
36	B	234,0	236,0 ⁽²⁾	218,0	218,0	202,0	202,0	184,0	184,0	159,0*	159,0*	146,0*	146,0*	133,0*
	BW	243,0	250,0 ⁽²⁾	227,0	227,0	208,0	208,0	189,0	189,0	164,0*	164,0*	150,0*	150,0*	135,0*
38	B	225,0	229,0 ⁽²⁾	211,0	212,0 ⁽²⁾	197,0	197,0	180,0	180,0	164,0	164,0	143,0*	143,0*	131,0*
	BW	235,0	250,0 ⁽²⁾	221,0	226,0 ⁽²⁾	205,0	205,0	186,0	186,0	169,0	169,0	147,0*	147,0*	134,0*
40	B	217,0	223,0 ⁽²⁾	204,0	207,0 ⁽²⁾	190,0	192,0 ⁽²⁾	176,0	176,0	162,0	162,0	148,0	148,0	128,0*
	BW	225,0	250,0 ⁽²⁾	214,0	225,0 ⁽²⁾	200,0	203,0 ⁽²⁾	183,0	183,0	166,0	166,0	151,0	151,0	132,0*
44	B	201,0	210,0 ⁽²⁾	190,0	198,0 ⁽²⁾	179,0	184,0 ⁽²⁾	166,0	169,0 ⁽²⁾	155,0	155,0	143,0	143,0	130,0
	BW	208,0	250,0 ⁽²⁾	198,0	224,0 ⁽²⁾	188,0	202,0 ⁽²⁾	175,0	180,0 ⁽²⁾	161,0	162,0 ⁽²⁾	147,0	147,0	133,0
48	B	186,0	192,0 ⁽²⁾	176,0	188,0 ⁽²⁾	166,0	177,0 ⁽²⁾	156,0	164,0 ⁽²⁾	146,0	151,0 ⁽²⁾	136,0	138,0 ⁽²⁾	126,0
	BW	191,0	240,0 ⁽²⁾	183,0	223,0 ⁽²⁾	174,0	200,0 ⁽²⁾	165,0	179,0 ⁽²⁾	155,0	161,0 ⁽²⁾	143,0	145,0 ⁽²⁾	130,0
52	B	171,0	177,0 ⁽³⁾	164,0	171,0 ⁽³⁾	155,0	167,0 ⁽²⁾	146,0	159,0 ⁽²⁾	137,0	148,0 ⁽²⁾	128,0	135,0 ⁽²⁾	119,0
	BW	174,0	226,0 ⁽²⁾	168,0	213,0 ⁽²⁾	161,0	197,0 ⁽²⁾	154,0	178,0 ⁽²⁾	145,0	160,0 ⁽²⁾	136,0	144,0 ⁽²⁾	126,0
56	B	157,0	162,0 ⁽³⁾	151,0	158,0 ⁽⁴⁾	145,0	154,0 ⁽³⁾	136,0	148,0 ⁽²⁾	129,0	144,0 ⁽²⁾	120,0	133,0 ⁽²⁾	112,0
	BW	157,0	211,0 ⁽²⁾	153,0	202,0 ⁽²⁾	149,0	190,0 ⁽²⁾	142,0	175,0 ⁽²⁾	136,0	158,0 ⁽²⁾	128,0	143,0 ⁽²⁾	120,0
60	B	140,0	149,0 ⁽⁴⁾	138,0	146,0 ⁽³⁾	134,0	141,0 ⁽⁴⁾	127,0	137,0 ⁽³⁾	120,0	131,0 ⁽²⁾	112,0	128,0 ⁽²⁾	105,0
	BW	141,0	196,0 ⁽²⁾	138,0	192,0 ⁽²⁾	135,0	183,0 ⁽²⁾	131,0	170,0 ⁽²⁾	126,0	155,0 ⁽²⁾	119,0	141,0 ⁽²⁾	113,0
64	B	120,0	138,0 ⁽⁷⁾	125,0	135,0 ⁽⁴⁾	122,0	131,0 ⁽⁵⁾	118,0	126,0 ⁽⁴⁾	112,0	123,0 ⁽³⁾	105,0	116,0 ⁽³⁾	98,3
	BW	121,0	181,0 ⁽³⁾	125,0	178,0 ⁽²⁾	122,0	175,0 ⁽²⁾	119,0	165,0 ⁽²⁾	117,0	151,0 ⁽²⁾	111,0	137,0 ⁽²⁾	105,0
68	B	97,7	129,0 ⁽⁸⁾	109,0	125,0 ⁽⁷⁾	111,0	121,0 ⁽⁵⁾	107,0	117,0 ⁽⁵⁾	104,0	114,0 ⁽⁴⁾	97,3	108,0 ⁽³⁾	91,7
	BW	97,3	166,0 ⁽³⁾	109,0	164,0 ⁽³⁾	112,0	162,0 ⁽²⁾	107,0	158,0 ⁽²⁾	105,0	147,0 ⁽²⁾	103,0	134,0 ⁽²⁾	98,5
72	B		118,0 ⁽⁹⁾	91,7	116,0 ⁽⁸⁾	98,8	113,0 ⁽⁶⁾	98,7	109,0 ⁽⁵⁾	95,0	104,0 ⁽⁵⁾	90,0	101,0 ⁽⁴⁾	85,5
	BW		154,0 ⁽⁴⁾	91,8	151,0 ⁽³⁾	98,8	149,0 ⁽²⁾	99,1	146,0 ⁽²⁾	95,8	140,0 ⁽²⁾	91,9	130,0 ⁽²⁾	90,7
76	B		106,0 ⁽⁹⁾		107,0 ⁽⁹⁾	84,9	105,0 ⁽⁷⁾	88,4	102,0 ⁽⁴⁾	86,3	97,6 ⁽³⁾	83,1	92,2 ⁽³⁾	79,3
	BW		141,0 ⁽⁴⁾		139,0 ⁽³⁾	85,3	136,0 ⁽²⁾	88,8	135,0 ⁽²⁾	88,1	130,0 ⁽²⁾	83,1	123,0 ⁽²⁾	82,1
80	B		96,2 ⁽¹⁰⁾		97,2 ⁽⁹⁾	68,8	97,0 ⁽⁸⁾	77,7	93,9 ⁽⁷⁾	78,1	91,3 ⁽⁴⁾	75,1	86,3 ⁽³⁾	73,9
	BW		129,0 ⁽⁵⁾		127,0 ⁽⁴⁾	68,7	125,0 ⁽⁴⁾	77,6	124,0 ⁽²⁾	79,2	120,0 ⁽²⁾	75,2	114,0 ⁽²⁾	74,1
84	B		87,6 ⁽¹¹⁾		87,6 ⁽¹⁰⁾		87,8 ⁽⁹⁾	64,4	86,4 ⁽⁸⁾	69,8	83,0 ⁽⁷⁾	66,1	80,5 ⁽⁴⁾	65,5
	BW		118,0 ⁽⁴⁾		116,0 ⁽⁴⁾		114,0 ⁽³⁾	64,6	112,0 ⁽²⁾	69,8	110,0 ⁽²⁾	69,0	106,0 ⁽²⁾	66,2
88	B		78,2 ⁽¹¹⁾		80,7 ⁽¹¹⁾		79,6 ⁽⁹⁾		78,7 ⁽⁹⁾	60,0	77,2 ⁽⁸⁾	59,5	72,4 ⁽⁴⁾	57,2
	BW		109,0 ⁽⁷⁾		107,0 ⁽⁵⁾		105,0 ⁽⁴⁾		103,0 ⁽³⁾	59,9	101,0 ⁽³⁾	61,8	97,7 ⁽²⁾	60,3
92	B		68,8 ⁽¹¹⁾		72,3 ⁽¹¹⁾		72,8 ⁽¹⁰⁾		71,9 ⁽⁹⁾	48,7	70,3 ⁽⁸⁾	52,6	65,6 ⁽⁷⁾	50,2
	BW		102,0 ⁽⁸⁾		99,3 ⁽⁴⁾		96,8 ⁽³⁾		94,6 ⁽⁴⁾	48,8	93,0 ⁽³⁾	53,9	89,4 ⁽²⁾	54,2
96	B		58,2 ⁽⁹⁾		63,7 ⁽¹¹⁾		66,3 ⁽¹¹⁾		65,3 ⁽¹⁰⁾		64,2 ⁽⁹⁾	44,1	60,8 ⁽⁸⁾	43,9
	BW		95,2 ⁽⁹⁾		93,1 ⁽⁷⁾		90,1 ⁽⁵⁾		87,6 ⁽⁴⁾		85,2 ⁽³⁾	44,3	82,4 ⁽³⁾	47,7
100	B		50,8 ⁽⁹⁾		55,2 ⁽¹¹⁾		58,4 ⁽¹¹⁾		60,8 ⁽¹¹⁾		58,4 ⁽⁸⁾		55,7 ⁽⁹⁾	39,1
	BW		86,7 ⁽⁹⁾		87,4 ⁽⁹⁾		84,4 ⁽⁶⁾		81,7 ⁽⁵⁾		79,1 ⁽⁴⁾		76,0 ⁽³⁾	39,9
104	B		43,5 ⁽⁹⁾		46,3 ⁽⁹⁾		50,5 ⁽¹¹⁾		53,5 ⁽¹¹⁾		54,1 ⁽¹⁰⁾		50,7 ⁽⁹⁾	31,2
	BW		78,1 ⁽⁹⁾		80,6 ⁽⁹⁾		79,4 ⁽⁸⁾		76,4 ⁽⁶⁾		73,5 ⁽⁵⁾		70,5 ⁽⁴⁾	31,2
108	B		35,2 ⁽⁷⁾		39,6 ⁽⁹⁾		41,3 ⁽⁹⁾		46,3 ⁽¹¹⁾		48,6 ⁽¹¹⁾		46,6 ⁽¹⁰⁾	
	BW		68,5 ⁽⁷⁾		72,8 ⁽⁹⁾		74,4 ⁽⁹⁾		72,0 ⁽⁷⁾		69,0 ⁽⁵⁾		65,5 ⁽⁴⁾	
112	B		29,4 ⁽⁷⁾		32,8 ⁽⁹⁾		34,9 ⁽⁹⁾		39,0 ⁽¹¹⁾		41,6 ⁽¹¹⁾		42,5 ⁽¹¹⁾	
	BW		61,6 ⁽⁷⁾		64,9 ⁽⁹⁾		67,1 ⁽⁹⁾		67,9 ⁽⁹⁾		64,7 ⁽⁶⁾		61,4 ⁽⁵⁾	
116	B		23,6 ⁽⁷⁾		25,4 ⁽⁷⁾		28,5 ⁽⁹⁾		30,4 ⁽⁹⁾		34,7 ⁽¹¹⁾		36,1 ⁽¹¹⁾	
	BW		54,8 ⁽⁷⁾		56,7 ⁽⁷⁾		59,8 ⁽⁹⁾		62,0 ⁽⁹⁾		61,0 ⁽⁸⁾		57,6 ⁽⁴⁾	
120	B				19,9 ⁽⁷⁾		20,5 ⁽⁷⁾		24,4 ⁽⁹⁾		25,7 ⁽⁹⁾		29,7 ⁽¹¹⁾	
	BW				50,4 ⁽⁷⁾		51,4 ⁽⁷⁾		55,3 ⁽⁹⁾		56,5 ⁽⁹⁾		53,8 ⁽⁷⁾	
124	B						15,4 ⁽⁷⁾		18,4 ⁽⁹⁾		20,0 ⁽⁹⁾		23,2 ⁽¹¹⁾	
	BW						45,5 ⁽⁷⁾		48,6 ⁽⁹⁾		50,3 ⁽⁹⁾		50,2 ⁽⁹⁾	
128	B						10,2 ⁽⁷⁾				14,4 ⁽⁹⁾			
	BW						39,5 ⁽⁷⁾		41,2 ⁽⁷⁾		44,1 ⁽⁹⁾		45,0 ⁽⁹⁾	
132	B													
	BW								35,6 ⁽⁷⁾		36,6 ⁽⁷⁾		39,3 ⁽⁹⁾	
136	B													
	BW										31,3 ⁽⁷⁾		33,6 ⁽⁹⁾	
140	B													
	BW										26,1 ⁽⁷⁾		26,9 ⁽⁷⁾	
144	B													
	BW											22,0 ⁽⁷⁾		
148	B													
	BW													18,1 ⁽⁷⁾
152	B													
	BW													13,4 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°



 m	P 84 m													
	W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
14	B	491,0*	491,0*											
	BW	500,0*	500,0*											
16	B	468,0*	468,0*	438,0*	438,0*									
	BW	479,0*	479,0*	446,0*	446,0*									
18	B	488,0	488,0	418,0*	418,0*	393,0*	402,0 ⁽¹⁾	366,0*	366,0*					
	BW	501,0	501,0	424,0*	424,0*	401,0*	410,0 ⁽¹⁾	373,0*	373,0*					
20	B	467,0	467,0	439,0	439,0	377,0*	404,0 ⁽¹⁾	353,0*	364,0 ⁽¹⁾	330,0*	330,0*			
	BW	473,0	485,0 ⁽²⁾	447,0	447,0	385,0*	414,0 ⁽¹⁾	361,0*	373,0 ⁽¹⁾	337,0*	337,0*			
22	B	439,0	443,0 ⁽³⁾	418,0	420,0 ⁽²⁾	397,0	397,0	339,0*	366,0 ⁽¹⁾	319,0*	331,0 ⁽¹⁾	297,0*	297,0*	
	BW	443,0	475,0 ⁽²⁾	420,0	429,0 ⁽²⁾	408,0	411,0 ⁽¹⁾	347,0*	376,0 ⁽¹⁾	326,0*	328,0 ⁽¹⁾	304,0*	304,0*	
24	B	407,0	419,0 ⁽²⁾	394,0	400,0 ⁽²⁾	380,0	380,0	357,0	358,0 ⁽¹⁾	334,0	334,0	287,0*	290,0 ⁽¹⁾	267,0*
	BW	410,0	465,0 ⁽²⁾	396,0	422,0 ⁽²⁾	394,0	405,0 ⁽¹⁾	369,0	373,0 ⁽¹⁾	320,0	321,0 ⁽¹⁾	295,0*	296,0 ⁽¹⁾	275,0*
26	B	352,0	395,0 ⁽²⁾	369,0	380,0 ⁽²⁾	363,0	365,0 ⁽¹⁾	342,0	345,0 ⁽¹⁾	321,0	323,0 ⁽¹⁾	275,0*	283,0 ⁽¹⁾	259,0*
	BW	352,0	456,0 ⁽²⁾	373,0	414,0 ⁽²⁾	378,0	399,0 ⁽¹⁾	356,0	369,0 ⁽¹⁾	335,0	335,0	284,0*	288,0 ⁽¹⁾	266,0*
28	B	262,0	371,0 ⁽²⁾	342,0	361,0 ⁽²⁾	346,0	349,0 ⁽¹⁾	327,0	332,0 ⁽¹⁾	309,0	312,0 ⁽¹⁾	289,0	289,0	249,0*
	BW	263,0	444,0 ⁽²⁾	343,0	406,0 ⁽²⁾	359,0	393,0 ⁽¹⁾	341,0	365,0 ⁽¹⁾	321,0	322,0 ⁽²⁾	301,0	301,0	256,0*
30	B		347,0 ⁽³⁾	308,0	341,0 ⁽²⁾	329,0	334,0 ⁽¹⁾	312,0	320,0 ⁽¹⁾	296,0	301,0 ⁽¹⁾	279,0	279,0	262,0
	BW		426,0 ⁽⁴⁾	307,0	399,0 ⁽²⁾	339,0	387,0 ⁽¹⁾	324,0	361,0 ⁽¹⁾	308,0	320,0 ⁽²⁾	290,0	290,0	272,0
32	B		325,0 ⁽⁶⁾	271,0	320,0 ⁽²⁾	312,0	316,0 ⁽¹⁾	298,0	307,0 ⁽¹⁾	284,0	290,0 ⁽¹⁾	268,0	270,0 ⁽²⁾	253,0
	BW		406,0 ⁽⁴⁾	270,0	384,0 ⁽²⁾	321,0	375,0 ⁽¹⁾	306,0	357,0 ⁽¹⁾	293,0	318,0 ⁽²⁾	278,0	288,0 ⁽²⁾	262,0
34	B		306,0 ⁽⁸⁾	212,0	301,0 ⁽⁴⁾	296,0	297,0 ⁽⁵⁾	285,0	292,0 ⁽¹⁾	272,0	279,0 ⁽¹⁾	257,0	262,0 ⁽²⁾	244,0
	BW		386,0 ⁽⁴⁾	210,0	369,0 ⁽²⁾	305,0	361,0 ⁽¹⁾	291,0	348,0 ⁽¹⁾	279,0	315,0 ⁽²⁾	266,0	286,0 ⁽²⁾	253,0
36	B		288,0 ⁽⁹⁾		284,0 ⁽⁶⁾	280,0	282,0 ⁽⁶⁾	270,0	275,0 ⁽²⁾	260,0	268,0 ⁽¹⁾	247,0	253,0 ⁽²⁾	235,0
	BW		367,0 ⁽⁵⁾		354,0 ⁽²⁾	287,0	347,0 ⁽¹⁾	276,0	335,0 ⁽¹⁾	266,0	313,0 ⁽²⁾	254,0	285,0 ⁽²⁾	242,0
38	B		269,0 ⁽⁹⁾		268,0 ⁽⁷⁾	249,0	268,0 ⁽⁸⁾	256,0	260,0 ⁽³⁾	248,0	257,0 ⁽¹⁾	237,0	244,0 ⁽²⁾	226,0
	BW		348,0 ⁽²⁾		339,0 ⁽²⁾	249,0	334,0 ⁽⁴⁾	264,0	323,0 ⁽¹⁾	254,0	311,0 ⁽²⁾	243,0	284,0 ⁽²⁾	232,0
40	B		251,0 ⁽⁹⁾		255,0 ⁽⁹⁾	196,0	254,0 ⁽⁸⁾	245,0	247,0 ⁽⁵⁾	237,0	247,0 ⁽¹⁾	227,0	236,0 ⁽²⁾	217,0
	BW		331,0 ⁽²⁾		324,0 ⁽²⁾	196,0	322,0 ⁽⁵⁾	253,0	311,0 ⁽²⁾	241,0	301,0 ⁽²⁾	232,0	282,0 ⁽²⁾	222,0
44	B		220,0 ⁽⁹⁾		226,0 ⁽⁹⁾		227,0 ⁽⁹⁾	211,0	224,0 ⁽⁹⁾	216,0	225,0 ⁽¹⁾	207,0	216,0 ⁽¹⁾	200,0
	BW		299,0 ⁽⁷⁾		295,0 ⁽²⁾		296,0 ⁽⁸⁾	213,0	287,0 ⁽⁴⁾	221,0	279,0 ⁽²⁾	212,0	268,0 ⁽²⁾	204,0
48	B		197,0 ⁽⁹⁾		198,0 ⁽¹⁰⁾		204,0 ⁽¹¹⁾		204,0 ⁽⁹⁾	198,0	203,0 ⁽¹⁾	191,0	201,0 ⁽¹⁾	184,0
	BW		270,0 ⁽⁸⁾		268,0 ⁽⁶⁾		269,0 ⁽⁸⁾		262,0 ⁽⁵⁾	203,0	256,0 ⁽³⁾	195,0	249,0 ⁽²⁾	187,0
52	B		174,0 ⁽⁹⁾		178,0 ⁽¹⁰⁾		181,0 ⁽¹¹⁾		185,0 ⁽¹⁰⁾	145,0	183,0 ⁽⁹⁾	175,0	186,0 ⁽²⁾	169,0
	BW		241,0 ⁽⁸⁾		243,0 ⁽⁶⁾		242,0 ⁽⁸⁾		240,0 ⁽⁸⁾	145,0	236,0 ⁽⁴⁾	177,0	231,0 ⁽²⁾	172,0
56	B				159,0 ⁽¹⁰⁾		159,0 ⁽¹⁰⁾		166,0 ⁽¹¹⁾		168,0 ⁽¹⁰⁾	148,0	171,0 ⁽¹⁾	157,0
	BW				219,0 ⁽⁷⁾		221,0 ⁽⁹⁾		220,0 ⁽⁸⁾		217,0 ⁽⁵⁾	148,0	213,0 ⁽³⁾	159,0
60	B				140,0 ⁽¹⁰⁾		143,0 ⁽¹⁰⁾		145,0 ⁽¹⁰⁾		153,0 ⁽¹¹⁾		156,0 ⁽¹⁾	139,0
	BW				196,0 ⁽⁸⁾		201,0 ⁽¹⁰⁾		202,0 ⁽⁹⁾		196,0 ⁽⁴⁾		196,0 ⁽⁴⁾	138,0
64	B						126,0 ⁽¹⁰⁾		130,0 ⁽¹⁰⁾		136,0 ⁽¹¹⁾		141,0 ⁽¹⁾	107,0
	BW						181,0 ⁽¹⁰⁾		185,0 ⁽¹⁰⁾		185,0 ⁽⁸⁾		182,0 ⁽⁶⁾	106,0
68	B						108,0 ⁽⁸⁾		116,0 ⁽¹⁰⁾		120,0 ⁽¹⁰⁾		126,0 ⁽¹⁾	
	BW						160,0 ⁽⁸⁾		168,0 ⁽¹⁰⁾		171,0 ⁽¹⁰⁾		169,0 ⁽⁸⁾	
72	B						96,8 ⁽⁸⁾		102,0 ⁽¹⁰⁾		108,0 ⁽¹⁰⁾		112,0 ⁽¹⁾	
	BW						146,0 ⁽⁸⁾		151,0 ⁽¹⁰⁾		156,0 ⁽¹⁰⁾		156,0 ⁽⁸⁾	
76	B						85,6 ⁽⁸⁾		87,9 ⁽⁸⁾		95,4 ⁽¹⁰⁾		99,0 ⁽¹⁰⁾	
	BW						133,0 ⁽⁸⁾		135,0 ⁽⁸⁾		142,0 ⁽¹⁰⁾		143,0 ⁽⁹⁾	
80	B						74,4 ⁽⁸⁾		78,0 ⁽⁸⁾		81,2 ⁽⁸⁾		87,8 ⁽¹⁰⁾	
	BW						119,0 ⁽⁸⁾		123,0 ⁽⁸⁾		126,0 ⁽⁸⁾		130,0 ⁽⁹⁾	
84	B								68,1 ⁽⁸⁾		72,3 ⁽⁸⁾		76,7 ⁽¹⁰⁾	
	BW								111,0 ⁽⁸⁾		115,0 ⁽⁸⁾		118,0 ⁽¹⁰⁾	
88	B										63,4 ⁽⁸⁾		65,3 ⁽⁸⁾	
	BW										104,0 ⁽⁸⁾		106,0 ⁽⁸⁾	
92	B										54,4 ⁽⁸⁾		57,2 ⁽⁸⁾	
	BW										93,4 ⁽⁸⁾		96,3 ⁽⁸⁾	
96	B										45,9 ⁽⁶⁾		49,1 ⁽⁸⁾	
	BW										83,3 ⁽⁶⁾		86,6 ⁽⁸⁾	
100	B										39,1 ⁽⁶⁾			
	BW										75,1 ⁽⁶⁾			
104	B													
	BW													
108	B													
	BW													
112	B													
	BW													

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°




	P 84 m														
	W3 60		W3 66		W3 72		W3 78		W3 84		W3 90		W3 96		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
26	B	240,0*	240,0*												
	BW	247,0*	247,0*												
28	B	232,0*	232,0*	216,0*	216,0*	173,0*	173,0*								
	BW	239,0*	239,0*	222,0*	222,0*	181,0*	181,0*								
30	B	243,0	243,0	209,0*	209,0*	193,0*	193,0*	178,0*	178,0*						
	BW	252,0	252,0	216,0*	216,0*	199,0*	199,0*	181,0*	181,0*						
32	B	235,0	235,0	219,0	219,0	187,0*	187,0*	174,0*	174,0*	158,0*	158,0*				
	BW	245,0	245,0	226,0	226,0	194,0*	194,0*	179,0*	179,0*	162,0*	162,0*				
34	B	228,0	228,0	213,0	213,0	196,0	196,0	169,0*	169,0*	154,0*	154,0*	142,0*	142,0*		
	BW	237,0	237,0	222,0	222,0	202,0	202,0	175,0*	175,0*	159,0*	159,0*	146,0*	146,0*		
36	B	220,0	222,0 ⁽²⁾	207,0	207,0	191,0	191,0	176,0	176,0	150,0*	150,0*	138,0*	138,0*	127,0*	
	BW	229,0	234,0 ⁽²⁾	216,0	216,0	199,0	199,0	181,0	181,0	155,0*	155,0*	143,0*	143,0*	130,0*	
38	B	213,0	216,0 ⁽²⁾	200,0	201,0 ⁽²⁾	186,0	186,0	173,0	173,0	157,0	157,0	135,0*	135,0*	124,0*	
	BW	220,0	233,0 ⁽²⁾	209,0	212,0 ⁽²⁾	194,0	194,0	179,0	179,0	161,0	161,0	139,0*	139,0*	128,0*	
40	B	205,0	211,0 ⁽²⁾	194,0	197,0 ⁽²⁾	180,0	180,0	168,0	168,0	154,0	154,0	141,0	141,0	121,0*	
	BW	211,0	232,0 ⁽²⁾	201,0	211,0 ⁽²⁾	188,0	190,0 ⁽²⁾	176,0	176,0	159,0	159,0	145,0	145,0	125,0*	
44	B	190,0	200,0 ⁽²⁾	180,0	189,0 ⁽²⁾	168,0	174,0 ⁽²⁾	159,0	161,0 ⁽²⁾	146,0	146,0	135,0	135,0	124,0	
	BW	195,0	230,0 ⁽²⁾	186,0	210,0 ⁽²⁾	176,0	189,0 ⁽²⁾	166,0	172,0 ⁽²⁾	154,0	155,0 ⁽²⁾	141,0	141,0	128,0	
48	B	175,0	186,0 ⁽²⁾	167,0	180,0 ⁽²⁾	157,0	167,0 ⁽²⁾	148,0	156,0 ⁽²⁾	138,0	142,0 ⁽²⁾	128,0	129,0 ⁽²⁾	118,0	
	BW	179,0	226,0 ⁽²⁾	172,0	209,0 ⁽²⁾	163,0	187,0 ⁽²⁾	155,0	170,0 ⁽²⁾	145,0	153,0 ⁽²⁾	135,0	138,0 ⁽²⁾	124,0	
52	B	161,0	171,0 ⁽³⁾	155,0	166,0 ⁽²⁾	146,0	161,0 ⁽²⁾	139,0	152,0 ⁽²⁾	129,0	139,0 ⁽²⁾	120,0	127,0 ⁽²⁾	112,0	
	BW	165,0	214,0 ⁽²⁾	159,0	203,0 ⁽²⁾	151,0	186,0 ⁽²⁾	145,0	169,0 ⁽²⁾	136,0	151,0 ⁽²⁾	128,0	136,0 ⁽²⁾	119,0	
56	B	150,0	157,0 ⁽⁴⁾	144,0	153,0 ⁽³⁾	136,0	146,0 ⁽³⁾	130,0	144,0 ⁽²⁾	121,0	136,0 ⁽²⁾	112,0	125,0 ⁽²⁾	106,0	
	BW	153,0	203,0 ⁽²⁾	147,0	194,0 ⁽²⁾	140,0	180,0 ⁽²⁾	134,0	166,0 ⁽²⁾	126,0	150,0 ⁽²⁾	119,0	135,0 ⁽²⁾	112,0	
60	B	138,0	146,0 ⁽⁵⁾	133,0	142,0 ⁽⁴⁾	127,0	135,0 ⁽³⁾	121,0	133,0 ⁽³⁾	113,0	126,0 ⁽²⁾	105,0	122,0 ⁽²⁾	98,5	
	BW	142,0	191,0 ⁽²⁾	136,0	186,0 ⁽²⁾	129,0	174,0 ⁽²⁾	125,0	162,0 ⁽²⁾	118,0	147,0 ⁽²⁾	111,0	134,0 ⁽²⁾	105,0	
64	B	123,0	134,0 ⁽⁴⁾	123,0	132,0 ⁽⁵⁾	117,0	126,0 ⁽⁴⁾	112,0	122,0 ⁽⁴⁾	105,0	118,0 ⁽³⁾	97,8	111,0 ⁽²⁾	91,7	
	BW	123,0	176,0 ⁽³⁾	127,0	174,0 ⁽²⁾	120,0	169,0 ⁽²⁾	115,0	158,0 ⁽²⁾	109,0	144,0 ⁽²⁾	103,0	130,0 ⁽²⁾	98,0	
68	B	101,0	125,0 ⁽⁸⁾	112,0	123,0 ⁽⁶⁾	109,0	117,0 ⁽⁵⁾	105,0	113,0 ⁽⁴⁾	97,6	108,0 ⁽⁴⁾	91,2	104,0 ⁽³⁾	85,6	
	BW	101,0	163,0 ⁽⁴⁾	113,0	162,0 ⁽³⁾	112,0	157,0 ⁽²⁾	107,0	154,0 ⁽²⁾	101,0	140,0 ⁽²⁾	96,2	127,0 ⁽²⁾	91,1	
72	B		116,0 ⁽⁹⁾	96,2	114,0 ⁽⁷⁾	99,1	109,0 ⁽⁶⁾	97,0	106,0 ⁽⁵⁾	90,7	99,9 ⁽⁴⁾	85,4	95,3 ⁽⁴⁾	79,9	
	BW		152,0 ⁽³⁾	95,4	150,0 ⁽³⁾	100,0	146,0 ⁽³⁾	101,0	143,0 ⁽²⁾	94,3	135,0 ⁽²⁾	88,9	124,0 ⁽²⁾	84,5	
76	B		106,0 ⁽¹⁰⁾	73,3	106,0 ⁽⁹⁾	86,9	102,0 ⁽⁷⁾	88,2	99,6 ⁽⁶⁾	83,9	93,9 ⁽⁵⁾	79,3	87,8 ⁽⁴⁾	74,6	
	BW		140,0 ⁽⁵⁾	73,2	138,0 ⁽⁴⁾	87,0	135,0 ⁽³⁾	91,8	134,0 ⁽³⁾	88,1	126,0 ⁽³⁾	82,8	119,0 ⁽²⁾	78,6	
80	B		95,0 ⁽¹¹⁾		97,2 ⁽¹⁰⁾	71,1	95,2 ⁽⁸⁾	79,9	93,0 ⁽⁷⁾	75,9					

1) 12°	2) 17°	3) 22°	4) 27°	5) 32°	6) 37°	7) 42°	8) 47°	9) 52°	10) 57°	11) 62°
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

PDW3B/PDW3BW

P 90




	m	P 90 m													
		W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
16	B	433,0*	433,0*	403,0*	403,0*										
	BW	442,0*	442,0*	410,0*	410,0*										
18	B	451,0	451,0	386,0*	386,0*	362,0*	362,0*								
	BW	463,0	463,0	392,0*	392,0*	369,0*	369,0*								
20	B	433,0	433,0	404,0	404,0	348,0*	368,0 ⁽¹⁾	325,0*	332,0 ⁽¹⁾	303,0*	303,0*				
	BW	440,0	447,0 ⁽²⁾	414,0	414,0	355,0*	378,0 ⁽¹⁾	331,0*	339,0 ⁽¹⁾	309,0*	309,0*				
22	B	412,0	414,0 ⁽²⁾	389,0	389,0	366,0	366,0	313,0*	333,0 ⁽¹⁾	294,0*	302,0 ⁽¹⁾	272,0*	272,0*		
	BW	414,0	440,0 ⁽²⁾	391,0	394,0 ⁽²⁾	377,0	378,0 ⁽¹⁾	320,0*	342,0 ⁽¹⁾	300,0*	301,0 ⁽¹⁾	278,0*	278,0*		
24	B	388,0	397,0 ⁽²⁾	372,0	373,0 ⁽²⁾	350,0	354,0 ⁽¹⁾	328,0	329,0 ⁽¹⁾	282,0*	301,0 ⁽¹⁾	262,0*	271,0 ⁽¹⁾	245,0*	245,0*
	BW	389,0	432,0 ⁽²⁾	369,0	391,0 ⁽²⁾	364,0	374,0 ⁽¹⁾	340,0	343,0 ⁽¹⁾	290,0*	296,0 ⁽¹⁾	269,0*	269,0*	251,0*	251,0*
26	B	361,0	379,0 ⁽²⁾	351,0	358,0 ⁽²⁾	334,0	343,0 ⁽¹⁾	314,0	320,0 ⁽¹⁾	295,0	296,0 ⁽¹⁾	273,0	273,0	236,0*	236,0*
	BW	364,0	425,0 ⁽²⁾	348,0	387,0 ⁽²⁾	350,0	371,0 ⁽¹⁾	329,0	341,0 ⁽¹⁾	307,0	307,0	260,0*	260,0*	243,0*	243,0*
28	B	291,0	362,0 ⁽²⁾	328,0	344,0 ⁽²⁾	319,0	332,0 ⁽¹⁾	301,0	311,0 ⁽¹⁾	284,0	286,0 ⁽¹⁾	264,0	264,0	228,0*	228,0*
	BW	290,0	418,0 ⁽²⁾	327,0	383,0 ⁽²⁾	333,0	368,0 ⁽¹⁾	315,0	340,0 ⁽¹⁾	296,0	296,0	275,0	275,0	235,0*	235,0*
30	B		340,0 ⁽²⁾	306,0	329,0 ⁽²⁾	304,0	321,0 ⁽¹⁾	288,0	302,0 ⁽¹⁾	273,0	277,0 ⁽¹⁾	254,0	255,0 ⁽¹⁾	240,0	240,0
	BW		404,0 ⁽²⁾	309,0	379,0 ⁽²⁾	315,0	365,0 ⁽¹⁾	300,0	338,0 ⁽¹⁾	284,0	293,0 ⁽²⁾	266,0	266,0	249,0	249,0
32	B		319,0 ⁽⁴⁾	282,0	313,0 ⁽²⁾	288,0	309,0 ⁽¹⁾	276,0	293,0 ⁽¹⁾	262,0	268,0 ⁽²⁾	245,0	247,0 ⁽²⁾	232,0	232,0
	BW		388,0 ⁽²⁾	281,0	372,0 ⁽²⁾	298,0	360,0 ⁽¹⁾	284,0	337,0 ⁽¹⁾	271,0	292,0 ⁽²⁾	256,0	262,0 ⁽²⁾	241,0	241,0
34	B		300,0 ⁽⁶⁾	233,0	295,0 ⁽³⁾	272,0	291,0 ⁽²⁾	263,0	284,0 ⁽¹⁾	251,0	261,0 ⁽²⁾	236,0	242,0 ⁽²⁾	224,0	225,0 ⁽²⁾
	BW		372,0 ⁽⁶⁾	233,0	358,0 ⁽²⁾	284,0	348,0 ⁽¹⁾	270,0	335,0 ⁽¹⁾	259,0	292,0 ⁽²⁾	245,0	262,0 ⁽²⁾	232,0	237,0 ⁽²⁾
36	B		283,0 ⁽¹⁰⁾		278,0 ⁽⁴⁾	254,0	274,0 ⁽²⁾	250,0	268,0 ⁽¹⁾	240,0	253,0 ⁽²⁾	227,0	236,0 ⁽²⁾	216,0	221,0 ⁽²⁾
	BW		356,0 ⁽²⁾		345,0 ⁽⁴⁾	271,0	335,0 ⁽¹⁾	257,0	324,0 ⁽¹⁾	247,0	291,0 ⁽²⁾	234,0	261,0 ⁽²⁾	223,0	237,0 ⁽²⁾
38	B		266,0 ⁽¹⁰⁾		263,0 ⁽⁶⁾	242,0	259,0 ⁽⁴⁾	236,0	254,0 ⁽²⁾	230,0	246,0 ⁽²⁾	218,0	230,0 ⁽²⁾	207,0	216,0 ⁽²⁾
	BW		340,0 ⁽⁶⁾		330,0 ⁽²⁾	257,0	323,0 ⁽³⁾	245,0	312,0 ⁽²⁾	236,0	291,0 ⁽²⁾	223,0	261,0 ⁽²⁾	214,0	237,0 ⁽²⁾
40	B		250,0 ⁽¹⁰⁾		250,0 ⁽⁸⁾	214,0	246,0 ⁽⁵⁾	222,0	241,0 ⁽³⁾	219,0	237,0 ⁽²⁾	210,0	224,0 ⁽²⁾	200,0	211,0 ⁽²⁾
	BW		323,0 ⁽⁶⁾		317,0 ⁽²⁾	214,0	312,0 ⁽⁵⁾	235,0	302,0 ⁽³⁾	225,0	288,0 ⁽²⁾	214,0	261,0 ⁽²⁾	205,0	237,0 ⁽²⁾
44	B				224,0 ⁽¹⁰⁾		222,0 ⁽⁷⁾	203,0	218,0 ⁽⁵⁾	198,0	214,0 ⁽³⁾	192,0	207,0 ⁽²⁾	185,0	202,0 ⁽²⁾
	BW				289,0 ⁽²⁾		293,0 ⁽⁷⁾	212,0	281,0 ⁽⁴⁾	205,0	269,0 ⁽³⁾	196,0	254,0 ⁽²⁾	188,0	237,0 ⁽²⁾
48	B				197,0 ⁽¹⁰⁾		202,0 ⁽¹¹⁾		198,0 ⁽⁷⁾	180,0	196,0 ⁽⁵⁾	173,0	189,0 ⁽⁴⁾	170,0	185,0 ⁽⁵⁾
	BW				263,0 ⁽⁶⁾		266,0 ⁽⁸⁾		258,0 ⁽⁵⁾	190,0	250,0 ⁽³⁾	180,0	239,0 ⁽²⁾	174,0	228,0 ⁽²⁾
52	B				175,0 ⁽¹⁰⁾		180,0 ⁽¹¹⁾		181,0 ⁽⁹⁾	159,0	178,0 ⁽⁶⁾	158,0	174,0 ⁽⁵⁾	157,0	171,0 ⁽⁴⁾
	BW				241,0 ⁽⁸⁾		240,0 ⁽⁸⁾		238,0 ⁽⁸⁾	160,0	231,0 ⁽⁴⁾	166,0	224,0 ⁽²⁾	160,0	216,0 ⁽²⁾
56	B				157,0 ⁽¹⁰⁾		157,0 ⁽¹⁰⁾		164,0 ⁽¹¹⁾		164,0 ⁽⁸⁾	147,0	160,0 ⁽⁶⁾	142,0	158,0 ⁽⁵⁾
	BW				219,0 ⁽⁸⁾		218,0 ⁽¹⁰⁾		218,0 ⁽⁹⁾		214,0 ⁽⁶⁾	151,0	208,0 ⁽²⁾	149,0	205,0 ⁽²⁾
60	B				139,0 ⁽¹⁰⁾		141,0 ⁽¹⁰⁾		145,0 ⁽¹¹⁾		152,0 ⁽¹¹⁾		148,0 ⁽⁸⁾	131,0	146,0 ⁽⁶⁾
	BW				197,0 ⁽⁹⁾		199,0 ⁽¹⁰⁾		199,0 ⁽⁹⁾		197,0 ⁽⁸⁾		192,0 ⁽⁴⁾	137,0	190,0 ⁽³⁾
64	B				121,0 ⁽¹⁰⁾		125,0 ⁽¹⁰⁾		128,0 ⁽¹⁰⁾		135,0 ⁽¹¹⁾		137,0 ⁽¹⁰⁾	112,0	135,0 ⁽⁷⁾
	BW				175,0 ⁽¹⁰⁾		181,0 ⁽¹⁰⁾		183,0 ⁽¹⁰⁾		182,0 ⁽⁸⁾		178,0 ⁽⁶⁾	113,0	177,0 ⁽⁴⁾
68	B						110,0 ⁽¹⁰⁾		115,0 ⁽¹⁰⁾		119,0 ⁽¹⁰⁾		124,0 ⁽¹¹⁾		125,0 ⁽⁹⁾
	BW						162,0 ⁽¹⁰⁾		167,0 ⁽¹⁰⁾		169,0 ⁽¹⁰⁾		165,0 ⁽⁷⁾		164,0 ⁽⁵⁾
72	B						94,2 ⁽⁸⁾		101,0 ⁽¹⁰⁾		107,0 ⁽¹⁰⁾		110,0 ⁽¹¹⁾		116,0 ⁽¹¹⁾
	BW						144,0 ⁽⁸⁾		151,0 ⁽¹⁰⁾		155,0 ⁽¹⁰⁾		153,0 ⁽⁹⁾		152,0 ⁽⁶⁾
76	B						83,7 ⁽⁸⁾		87,6 ⁽¹⁰⁾		94,6 ⁽¹⁰⁾		96,8 ⁽¹⁰⁾		104,0 ⁽¹¹⁾
	BW						131,0 ⁽⁸⁾		134,0 ⁽¹⁰⁾		142,0 ⁽¹¹⁾		142,0 ⁽¹⁰⁾		143,0 ⁽⁸⁾
80	B						73,1 ⁽⁸⁾		76,2 ⁽⁸⁾		82,7 ⁽¹⁰⁾		86,1 ⁽¹⁰⁾		91,7 ⁽¹¹⁾
	BW						118,0 ⁽⁸⁾		121,0 ⁽⁸⁾		130,0 ⁽¹¹⁾		130,0 ⁽¹⁰⁾		132,0 ⁽⁹⁾
84	B						62,5 ⁽⁸⁾		66,8 ⁽⁸⁾		70,4 ⁽⁸⁾		75,4 ⁽¹⁰⁾		81,9 ⁽¹¹⁾
	BW						105,0 ⁽⁸⁾		110,0 ⁽⁸⁾		118,0 ⁽¹¹⁾		117,0 ⁽¹⁰⁾		121,0 ⁽⁹⁾
88	B								57,5 ⁽⁸⁾		61,9 ⁽⁸⁾		64,8 ⁽¹⁰⁾		72,2 ⁽¹¹⁾
	BW								98,2 ⁽⁸⁾		106,0 ⁽¹¹⁾		105,0 ⁽¹⁰⁾		110,0 ⁽⁹⁾
92	B										53,5 ⁽⁸⁾		54,7 ⁽⁸⁾		62,4 ⁽¹¹⁾
	BW										94,6 ⁽¹¹⁾		93,6 ⁽⁸⁾		99,5 ⁽¹⁰⁾
96	B										43,4 ⁽⁶⁾		46,9 ⁽⁸⁾		51,8 ⁽⁹⁾
	BW										82,8 ⁽¹¹⁾		84,0 ⁽⁸⁾		89,3 ⁽⁹⁾
100	B										37,0 ⁽⁶⁾		39,1 ⁽⁸⁾		44,4 ⁽⁹⁾
	BW										72,7 ⁽⁶⁾		74,4 ⁽⁸⁾		80,6 ⁽⁹⁾
104	B										30,5 ⁽⁶⁾				37,1 ⁽⁹⁾
	BW										65,3 ⁽⁶⁾				71,8 ⁽⁹⁾
108	B										24,1 ⁽⁶⁾				29,7 ⁽⁹⁾
	BW										57,8 ⁽⁶⁾				63,0 ⁽⁹⁾
112	B														22,5 ⁽⁷⁾
	BW														54,3 ⁽⁷⁾
116	B														16,8 ⁽⁷⁾
	BW														47,9 ⁽⁷⁾
120	B														11,2 ⁽⁷⁾
	BW														41,5 ⁽⁷⁾

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°


PDW3B/PDW3BW

P 90




	P 90 m													
	W3 60		W3 66		W3 72		W3 78		W3 84		W3 90		W3 96	
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
26	B	219,0*	219,0*	176,0*	176,0*									
	BW	224,0*	224,0*											
28	B	212,0*	212,0*	197,0*	197,0*	157,0*	157,0*							
	BW	219,0*	219,0*	202,0*	202,0*									
30	B	205,0*	205,0*	191,0*	191,0*	176,0*	176,0*	162,0*	162,0*					
	BW	212,0*	212,0*	197,0*	197,0*	180,0*	180,0*	165,0*	165,0*					
32	B	216,0	216,0	184,0*	184,0*	171,0*	171,0*	157,0*	157,0*	143,0*	143,0*			
	BW	224,0	224,0	191,0*	191,0*	175,0*	175,0*	162,0*	162,0*	147,0*	147,0*			
34	B	209,0	209,0	194,0	194,0	179,0	179,0	153,0*	153,0*	140,0*	140,0*	130,0*	130,0*	
	BW	217,0	217,0	202,0	202,0	170,0*	170,0*	158,0*	158,0*	144,0*	144,0*	133,0*	133,0*	
36	B	202,0	203,0 ⁽²⁾	189,0	189,0	175,0	175,0	160,0	160,0	136,0*	136,0*	127,0*	127,0*	115,0*
	BW	210,0	214,0 ⁽²⁾	196,0	196,0	181,0	181,0	166,0	166,0	140,0*	140,0*	130,0*	130,0*	117,0*
38	B	195,0	199,0 ⁽²⁾	183,0	183,0	170,0	170,0	156,0	156,0	142,0	142,0	123,0*	123,0*	112,0*
	BW	203,0	214,0 ⁽²⁾	190,0	193,0 ⁽²⁾	176,0	176,0	164,0	164,0	148,0	148,0	127,0*	127,0*	115,0*
40	B	188,0	196,0 ⁽²⁾	177,0	179,0 ⁽²⁾	165,0	165,0	152,0	152,0	139,0	139,0	130,0	130,0	109,0*
	BW	195,0	214,0 ⁽²⁾	184,0	193,0 ⁽²⁾	172,0	172,0	160,0	160,0	146,0	146,0	133,0	133,0	112,0*
44	B	175,0	189,0 ⁽²⁾	165,0	175,0 ⁽²⁾	155,0	161,0 ⁽²⁾	144,0	146,0 ⁽²⁾	132,0	132,0	123,0	123,0	112,0
	BW	180,0	214,0 ⁽²⁾	171,0	193,0 ⁽²⁾	160,0	173,0 ⁽²⁾	151,0	156,0 ⁽²⁾	140,0	140,0	129,0	129,0	117,0
48	B	162,0	181,0 ⁽²⁾	153,0	170,0 ⁽²⁾	146,0	157,0 ⁽²⁾	136,0	144,0 ⁽²⁾	125,0	130,0 ⁽²⁾	117,0	118,0 ⁽²⁾	107,0
	BW	166,0	213,0 ⁽²⁾	158,0	193,0 ⁽²⁾	149,0	173,0 ⁽²⁾	141,0	156,0 ⁽²⁾	132,0	139,0 ⁽²⁾	124,0	126,0 ⁽²⁾	112,0
52	B	151,0	166,0 ⁽³⁾	142,0	160,0 ⁽²⁾	134,0	154,0 ⁽²⁾	127,0	142,0 ⁽²⁾	117,0	128,0 ⁽²⁾	110,0	117,0 ⁽²⁾	101,0
	BW	153,0	204,0 ⁽²⁾	146,0	190,0 ⁽²⁾	138,0	173,0 ⁽²⁾	131,0	156,0 ⁽²⁾	123,0	138,0 ⁽²⁾	117,0	125,0 ⁽²⁾	107,0
56	B	139,0	153,0 ⁽⁴⁾	133,0	148,0 ⁽³⁾	125,0	142,0 ⁽²⁾	118,0	139,0 ⁽²⁾	110,0	127,0 ⁽²⁾	104,0	117,0 ⁽²⁾	95,1
	BW	142,0	195,0 ⁽²⁾	135,0	184,0 ⁽²⁾	128,0	170,0 ⁽²⁾	122,0	156,0 ⁽²⁾	115,0	138,0 ⁽²⁾	109,0	125,0 ⁽²⁾	101,0
60	B	126,0	142,0 ⁽⁵⁾	123,0	137,0 ⁽⁴⁾	117,0	132,0 ⁽³⁾	109,0	125,0 ⁽³⁾	103,0	122,0 ⁽²⁾	97,7	116,0 ⁽²⁾	88,9
	BW	132,0	187,0 ⁽²⁾	125,0	178,0 ⁽²⁾	119,0	165,0 ⁽²⁾	113,0	153,0 ⁽²⁾	107,0	137,0 ⁽²⁾	102,0	125,0 ⁽²⁾	94,7
64	B	117,0	132,0 ⁽⁴⁾	112,0	127,0 ⁽⁵⁾	109,0	123,0 ⁽⁴⁾	102,0	117,0 ⁽³⁾	94,7	112,0 ⁽³⁾	91,3	108,0 ⁽²⁾	83,1
	BW	122,0	173,0 ⁽³⁾	117,0	170,0 ⁽²⁾	110,0	161,0 ⁽²⁾	106,0	150,0 ⁽²⁾	99,0	135,0 ⁽²⁾	94,7	123,0 ⁽²⁾	88,1
68	B	105,0	122,0 ⁽⁷⁾	102,0	118,0 ⁽⁴⁾	99,4	114,0 ⁽⁵⁾	95,4	109,0 ⁽⁴⁾	87,7	102,0 ⁽³⁾	84,2	101,0 ⁽³⁾	77,8
	BW	106,0	161,0 ⁽⁴⁾	108,0	158,0 ⁽³⁾	103,0	153,0 ⁽²⁾	98,2	147,0 ⁽²⁾	91,6	132,0 ⁽²⁾	87,7	121,0 ⁽²⁾	81,9
72	B		113,0 ⁽⁸⁾	93,9	111,0 ⁽⁷⁾	90,2	106,0 ⁽⁴⁾	85,7	102,0 ⁽⁵⁾	81,6	96,0 ⁽⁴⁾	77,6	90,8 ⁽³⁾	72,6
	BW		150,0 ⁽⁵⁾	96,8	147,0 ⁽⁴⁾	95,6	143,0 ⁽³⁾	91,6	140,0 ⁽²⁾	85,3	130,0 ⁽²⁾	81,6	119,0 ⁽²⁾	76,2
76	B		105,0 ⁽¹⁰⁾	77,3	101,0 ⁽⁸⁾	83,7	98,7 ⁽⁷⁾	79,4	94,1 ⁽⁴⁾	75,3	89,6 ⁽⁵⁾	72,1	85,7 ⁽⁴⁾	66,8
	BW		140,0 ⁽⁴⁾	77,3	137,0 ⁽⁵⁾	87,2	133,0 ⁽⁴⁾	85,2	131,0 ⁽³⁾	80,2	123,0 ⁽³⁾	75,7	117,0 ⁽²⁾	71,2
80	B		94,9 ⁽¹¹⁾		94,0 ⁽¹⁰⁾	74,7	90,7 ⁽⁸⁾	74,0	87,2 ⁽⁷⁾	69,0	82,2 ⁽⁴⁾	66,1	80,2 ⁽⁵⁾	61,4
	BW		130,0 ⁽⁷⁾		127,0 ⁽⁵⁾	73,7	123,0 ⁽⁴⁾	79,6	122,0 ⁽⁴⁾	74,7	119,0 ⁽³⁾	69,8	113,0 ⁽³⁾	65,6
84	B		84,8 ⁽¹¹⁾		85,7 ⁽¹¹⁾		84,0 ⁽⁹⁾	67,9	80,9 ⁽⁷⁾	64,2	76,0 ⁽⁴⁾	61,1	73,1 ⁽⁴⁾	56,5
	BW		120,0 ⁽⁸⁾		117,0 ⁽⁴⁾		113,0 ⁽⁴⁾	69,1	113,0 ⁽⁴⁾	69,0	110,0 ⁽³⁾	65,3	108,0 ⁽³⁾	60,2
88	B		75,4 ⁽¹¹⁾		77,6 ⁽¹¹⁾		77,8 ⁽¹¹⁾	54,1	74,5 ⁽⁹⁾	58,6	71,4 ⁽⁷⁾	56,2	68,2 ⁽⁴⁾	52,0
	BW		110,0 ⁽⁸⁾		108,0 ⁽⁴⁾		104,0 ⁽⁵⁾	54,4	104,0 ⁽⁴⁾	61,8	101,0 ⁽³⁾	60,6	99,7 ⁽⁵⁾	56,3
92	B		66,3 ⁽¹¹⁾		69,4 ⁽¹¹⁾		70,4 ⁽¹¹⁾		69,4 ⁽¹⁰⁾	51,0	64,7 ⁽⁸⁾	50,2	64,2 ⁽⁷⁾	46,7
	BW		101,0 ⁽⁸⁾		98,8 ⁽⁹⁾		95,7 ⁽⁵⁾		95,3 ⁽⁴⁾	51,9	92,2 ⁽⁴⁾	55,3	91,4 ⁽³⁾	51,6
96	B		57,3 ⁽¹¹⁾		61,0 ⁽¹¹⁾		63,0 ⁽¹¹⁾		62,6 ⁽¹¹⁾		59,6 ⁽¹⁰⁾	44,3	57,9 ⁽⁸⁾	41,0
	BW		91,5 ⁽⁹⁾		91,1 ⁽⁸⁾		87,8 ⁽⁷⁾		87,0 ⁽⁵⁾		84,4 ⁽⁴⁾	48,8	83,2 ⁽⁵⁾	45,6
100	B		48,2 ⁽¹¹⁾		52,5 ⁽¹¹⁾		55,3 ⁽¹¹⁾		56,4 ⁽¹¹⁾		55,4 ⁽¹¹⁾	35,9	53,1 ⁽⁹⁾	36,3
	BW		83,1 ⁽¹⁰⁾		83,3 ⁽⁸⁾		81,0 ⁽⁸⁾		79,5 ⁽⁵⁾		76,7 ⁽⁵⁾	36,0	75,8 ⁽⁴⁾	40,8
104	B		39,1 ⁽⁹⁾		44,1 ⁽¹¹⁾		47,4 ⁽¹¹⁾		49,8 ⁽¹¹⁾		49,4 ⁽¹¹⁾		49,0 ⁽¹⁰⁾	31,9
	BW		74,7 ⁽⁹⁾		76,4 ⁽⁹⁾		74,6 ⁽⁸⁾		72,9 ⁽⁶⁾		70,2 ⁽⁵⁾		68,9 ⁽⁴⁾	33,9
108	B		32,3 ⁽⁹⁾		34,4 ⁽⁹⁾		39,6 ⁽¹¹⁾		42,6 ⁽¹¹⁾		43,4 ⁽¹¹⁾		44,1 ⁽¹¹⁾	41,6 ⁽¹⁰⁾
	BW		66,8 ⁽⁹⁾		69,0 ⁽⁹⁾		68,3 ⁽⁹⁾		67,4 ⁽⁸⁾		64,1 ⁽⁴⁾		62,9 ⁽⁵⁾	60,0 ⁽⁴⁾
112	B		25,4 ⁽⁹⁾		28,0 ⁽⁹⁾		31,8 ⁽¹¹⁾		35,4 ⁽¹¹⁾		36,8 ⁽¹¹⁾		38,5 ⁽¹¹⁾	37,2 ⁽¹¹⁾
	BW		58,8 ⁽⁹⁾		61,2 ⁽⁹⁾		63,0 ⁽¹¹⁾		62,6 ⁽⁹⁾		59,3 ⁽⁷⁾		57,8 ⁽⁴⁾	54,5 ⁽⁵⁾
116	B				21,7 ⁽⁹⁾		23,5 ⁽⁹⁾		28,1 ⁽¹¹⁾		30,1 ⁽¹¹⁾		32,7 ⁽¹¹⁾	32,2 ⁽¹¹⁾
	BW		50,2 ⁽⁷⁾		53,3 ⁽⁹⁾		55,5 ⁽⁹⁾		57,9 ⁽⁹⁾		54,8 ⁽⁸⁾		52,9 ⁽⁴⁾	49,6 ⁽⁵⁾
120	B				15,4 ⁽⁹⁾		17,6 ⁽⁹⁾				23,3 ⁽¹¹⁾		26,3 ⁽¹¹⁾	10,7 ⁽⁵⁾
	BW		44,2 ⁽⁷⁾		45,5 ⁽⁹⁾		48,2 ⁽⁹⁾		52,0 ⁽⁹⁾		50,7 ⁽⁹⁾		48,6 ⁽⁸⁾	45,3 ⁽⁴⁾
124	B						11,6 ⁽⁹⁾				16,6 ⁽¹¹⁾		19,9 ⁽¹¹⁾	
	BW		38,3 ⁽⁷⁾		38,3 ⁽⁷⁾		40,8 ⁽⁹⁾		45,3 ⁽⁹⁾		46,8 ⁽¹¹⁾		45,0 ⁽⁹⁾	41,5 ⁽⁷⁾
128	B												13,6 ⁽¹¹⁾	
	BW				33,5 ⁽⁷⁾		32,7 ⁽⁷⁾		38,5 ⁽⁹⁾		40,1 ⁽⁹⁾		41,7 ⁽⁹⁾	38,2 ⁽⁸⁾
132	B													
	BW				28,7 ⁽⁷⁾		27,8 ⁽⁷⁾		31,8 ⁽⁹⁾		33,6 ⁽⁹⁾		36,6 ⁽⁹⁾	35,2 ⁽⁹⁾
136	B													
	BW						22,9 ⁽⁷⁾		25,3 ⁽⁷⁾		27,0 ⁽⁹⁾		30,6 ⁽⁹⁾	32,1 ⁽¹¹⁾
140	B													
	BW								20,5 ⁽⁷⁾		19,7 ⁽⁷⁾		24,5 ⁽⁹⁾	26,3 ⁽⁹⁾
144	B													
	BW								15,8 ⁽⁷⁾		15,7 ⁽⁷⁾		18,5 ⁽⁹⁾	20,7 ⁽⁹⁾
148	B													
	BW										11,8 ⁽⁷⁾		8,3 ⁽³⁾	15,0 ⁽⁹⁾


1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°



	P 96 m																									
	W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m		W3 60 m		W3 66 m		W3 72 m		W3 78 m		W3 84 m			
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax		
16	B	401,0*	401,0*																							
	BW	409,0*	409,0*																							
18	B	383,0*	403,0 ⁽²⁾	357,0*	357,0*	333,0*	333,0*																			
	BW	388,0*	411,0 ⁽²⁾	362,0*	362,0*	339,0*	339,0*																			
20	B	403,0	403,0	341,0*	358,0 ⁽²⁾	322,0*	337,0 ⁽¹⁾	299,0*	299,0*	278,0*	278,0*															
	BW	410,0	411,0 ⁽²⁾	343,0*	363,0 ⁽²⁾	328,0*	345,0 ⁽¹⁾	305,0*	305,0*	260,0*	260,0*															
22	B	386,0	388,0 ⁽²⁾	360,0	360,0	337,0	337,0	289,0*	303,0 ⁽¹⁾	270,0*	274,0 ⁽¹⁾	248,0*	248,0*													
	BW	387,0	406,0 ⁽²⁾	364,0	364,0	346,0	347,0 ⁽¹⁾	295,0*	312,0 ⁽¹⁾	275,0*	275,0*															
24	B	368,0	375,0 ⁽²⁾	345,0	348,0 ⁽²⁾	324,0	328,0 ⁽¹⁾	302,0	302,0	259,0*	273,0 ⁽¹⁾	241,0*	241,0*	224,0*	224,0*											
	BW	364,0	403,0 ⁽²⁾	344,0	361,0 ⁽²⁾	337,0	345,0 ⁽¹⁾	312,0	313,0 ⁽¹⁾	267,0*	267,0*	247,0*	247,0*	229,0*	229,0*											
26	B	351,0	362,0 ⁽²⁾	329,0	338,0 ⁽²⁾	310,0	320,0 ⁽¹⁾	290,0	296,0 ⁽¹⁾	270,0	271,0 ⁽¹⁾	232,0*	235,0 ⁽¹⁾	217,0*	217,0*	200,0*	200,0*	163,0*	163,0*							
	BW	343,0	400,0 ⁽²⁾	325,0	360,0 ⁽²⁾	324,0	344,0 ⁽¹⁾	303,0	311,0 ⁽¹⁾	281,0	281,0	239,0*	239,0*	222,0*	222,0*	205,0*	205,0*									
28	B	313,0	349,0 ⁽²⁾	312,0	327,0 ⁽²⁾	296,0	313,0 ⁽¹⁾	279,0	290,0 ⁽¹⁾	261,0	264,0 ⁽¹⁾	243,0	243,0	209,0*	209,0*	194,0*	194,0*	179,0*	179,0*	144,0*	144,0*					
	BW	312,0	396,0 ⁽²⁾	306,0	359,0 ⁽²⁾	309,0	342,0 ⁽¹⁾	290,0	310,0 ⁽¹⁾	271,0	271,0	252,0	252,0	215,0*	215,0*	199,0*	199,0*	183,0*	183,0*							
30	B		334,0 ⁽²⁾	295,0	317,0 ⁽²⁾	284,0	305,0 ⁽¹⁾	267,0	284,0 ⁽¹⁾	251,0	256,0 ⁽¹⁾	234,0	234,0	220,0	220,0	187,0*	187,0*	175,0*	175,0*	160,0*	160,0*	125,0*	125,0*			
	BW		390,0 ⁽²⁾	288,0	358,0 ⁽²⁾	293,0	341,0 ⁽¹⁾	277,0	309,0 ⁽¹⁾	261,0	267,0 ⁽¹⁾	244,0	244,0	227,0	227,0	193,0*	193,0*	178,0*	178,0*	164,0*	164,0*					
32	B		314,0 ⁽³⁾	279,0	306,0 ⁽²⁾	272,0	297,0 ⁽¹⁾	256,0	277,0 ⁽¹⁾	242,0	249,0 ⁽¹⁾	227,0	228,0 ⁽²⁾	213,0	213,0	197,0	197,0	170,0*	170,0*	155,0*	155,0*	143,0*	143,0*			
	BW		376,0 ⁽²⁾	274,0	357,0 ⁽²⁾	278,0	339,0 ⁽¹⁾	264,0	307,0 ⁽¹⁾	250,0	266,0 ⁽¹⁾	235,0	239,0 ⁽²⁾	220,0	220,0	204,0	204,0	173,0*	173,0*	159,0*	159,0*	146,0*	146,0*	134,0*		
34	B		295,0 ⁽³⁾	249,0	290,0 ⁽³⁾	261,0	283,0 ⁽¹⁾	246,0	271,0 ⁽¹⁾	232,0	243,0 ⁽¹⁾	218,0	224,0 ⁽¹⁾	206,0	206,0	191,0	191,0	178,0	178,0	151,0*	151,0*	139,0*	139,0*			
	BW		361,0 ⁽²⁾	247,0	346,0 ⁽²⁾	265,0	332,0 ⁽¹⁾	251,0	306,0 ⁽¹⁾	239,0	266,0 ⁽¹⁾	226,0	239,0 ⁽²⁾	213,0	215,0 ⁽²⁾	198,0	198,0	183,0	183,0	155,0*	155,0*	142,0*	142,0*	131,0*		
36	B		279,0 ⁽³⁾		274,0 ⁽⁴⁾	248,0	268,0 ⁽¹⁾	236,0	261,0 ⁽¹⁾	223,0	238,0 ⁽¹⁾	210,0	220,0 ⁽²⁾	199,0	203,0 ⁽²⁾	185,0	185,0	173,0	173,0	158,0	158,0	135,0*	135,0*			
	BW		347,0 ⁽²⁾		334,0 ⁽²⁾	253,0	321,0 ⁽²⁾	239,0	300,0 ⁽¹⁾	229,0	265,0 ⁽¹⁾	216,0	238,0 ⁽²⁾	205,0	215,0 ⁽²⁾	192,0	194,0 ⁽²⁾	179,0	179,0	165,0	165,0	138,0*	138,0*	127,0*		
38	B		263,0 ⁽¹⁾		259,0 ⁽³⁾	236,0	255,0 ⁽¹⁾	226,0	248,0 ⁽²⁾	215,0	233,0 ⁽²⁾	202,0	216,0 ⁽²⁾	192,0	201,0 ⁽²⁾	179,0	182,0 ⁽²⁾	168,0	168,0	154,0	154,0	143,0	143,0			
	BW		332,0 ⁽²⁾		321,0 ⁽²⁾	242,0	311,0 ⁽¹⁾	229,0	292,0 ⁽²⁾	218,0	264,0 ⁽¹⁾	207,0	238,0 ⁽²⁾	197,0	215,0 ⁽²⁾	186,0	194,0 ⁽²⁾	174,0	174,0	161,0	161,0	147,0	147,0	124,0*		
40	B		248,0 ⁽¹⁾		246,0 ⁽²⁾	224,0	242,0 ⁽⁴⁾	215,0	235,0 ⁽³⁾	206,0	228,0 ⁽²⁾	195,0	212,0 ⁽²⁾	185,0	198,0 ⁽²⁾	173,0	180,0 ⁽²⁾	163,0	165,0 ⁽²⁾	150,0	150,0	138,0	138,0			
	BW		317,0 ⁽⁴⁾		309,0 ⁽²⁾	229,0	300,0 ⁽¹⁾	220,0	283,0 ⁽²⁾	208,0	264,0 ⁽²⁾	198,0	238,0 ⁽²⁾	189,0	215,0 ⁽²⁾	179,0	194,0 ⁽²⁾	168,0	174,0 ⁽²⁾	157,0	157,0	144,0	144,0	131,0		
44	B		216,0 ⁽¹⁾		222,0 ⁽¹⁾		218,0 ⁽⁴⁾	197,0	213,0 ⁽⁴⁾	192,0	208,0 ⁽¹⁾	180,0	202,0 ⁽²⁾	172,0	193,0 ⁽²⁾	161,0	177,0 ⁽²⁾	153,0	163,0 ⁽²⁾	142,0	147,0 ⁽²⁾	131,0	132,0 ⁽²⁾			
	BW		286,0 ⁽³⁾		284,0 ⁽²⁾		278,0 ⁽¹⁾	201,0	266,0 ⁽²⁾	191,0	252,0 ⁽²⁾	182,0	235,0 ⁽²⁾	174,0	215,0 ⁽²⁾	165,0	193,0 ⁽²⁾	156,0	174,0 ⁽²⁾	147,0	157,0 ⁽²⁾	137,0	140,0 ⁽²⁾	126,0		
48	B				196,0 ⁽¹⁾		199,0 ⁽¹⁾		195,0 ⁽⁴⁾	174,0	192,0 ⁽¹⁾	166,0	184,0 ⁽³⁾	159,0	180,0 ⁽²⁾	149,0	173,0 ⁽²⁾	142,0	161,0 ⁽²⁾	133,0	146,0 ⁽²⁾	123,0	131,0 ⁽²⁾			
	BW				259,0 ⁽³⁾		255,0 ⁽³⁾		249,0 ⁽²⁾	176,0	238,0 ⁽²⁾	168,0	225,0 ⁽²⁾	160,0	210,0 ⁽²⁾	153,0	193,0 ⁽²⁾	145,0	174,0 ⁽²⁾	137,0	157,0 ⁽²⁾	129,0	140,0 ⁽²⁾	120,0		
52	B				172,0 ⁽¹⁾		178,0 ⁽¹⁾		178,0 ⁽¹⁾	160,0	178,0 ⁽¹⁾	153,0	168,0 ⁽¹⁾	148,0	165,0 ⁽³⁾	139,0	158,0 ⁽³⁾	132,0	156,0 ⁽²⁾	124,0	145,0 ⁽²⁾	116,0	131,0 ⁽²⁾			
	BW				238,0 ⁽¹⁾		235,0 ⁽¹⁾		229,0 ⁽²⁾	162,0	225,0 ⁽²⁾	155,0	215,0 ⁽²⁾	149,0	203,0 ⁽²⁾	141,0	189,0 ⁽²⁾	134,0	173,0 ⁽²⁾	127,0	157,0 ⁽²⁾	120,0	140,0 ⁽²⁾	113,0		
56	B				155,0 ⁽¹⁾		157,0 ⁽¹⁾		163,0 ⁽¹⁾		164,0 ⁽¹⁾	143,0	157,0 ⁽⁴⁾	137,0	152,0 ⁽³⁾	129,0	145,0 ⁽⁴⁾	123,0	144,0 ⁽³⁾	115,0	137,0 ⁽²⁾	109,0	131,0 ⁽²⁾			
	BW				218,0 ⁽¹⁾		215,0 ⁽³⁾		211,0 ⁽³⁾		208,0 ⁽³⁾	143,0	204,0 ⁽³⁾	138,0	196,0 ⁽²⁾	131,0	184,0 ⁽²⁾	124,0	170,0 ⁽²⁾	118,0	155,0 ⁽²⁾	112,0	141,0 ⁽²⁾	105,0		
60	B				138,0 ⁽¹⁾		139,0 ⁽¹⁾		145,0 ⁽¹⁾		150,0 ⁽¹⁾	144,0	157,0 ⁽⁴⁾	137,0	152,0 ⁽³⁾	129,0	145,0 ⁽⁴⁾	123,0	144,0 ⁽³⁾	115,0	137,0 ⁽²⁾	109,0	131,0 ⁽²⁾			
	BW				197,0 ⁽¹⁾		197,0 ⁽¹⁾		196,0 ⁽¹⁾		192,0 ⁽¹⁾	144,0 ⁽¹⁾	157,0 ⁽⁴⁾	137,0	152,0 ⁽³⁾	129,0	145,0 ⁽⁴⁾	123,0	144,0 ⁽³⁾	115,0	137,0 ⁽²⁾	109,0	131,0 ⁽²⁾	98,4		
64	B				121,0 ⁽¹⁾		125,0 ⁽¹⁾		127,0 ⁽¹⁾		135,0 ⁽¹⁾	132,0 ⁽¹⁾	157,0 ⁽⁴⁾	137,0	152,0 ⁽³⁾	129,0	145,0 ⁽⁴⁾	123,0	144,							



1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°




	m	P 108 m																			
		W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m		W3 60 m		W3 66 m		W3 72 m	
		87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax
16	B	336,0*	336,0*																		
	BW	341,0*	341,0*																		
18	B	323,0*	332,0 ^[2]																		
	BW	328,0*	334,0 ^[2]	302,0*	302,0*	279,0*	279,0*														
20	B	337,0	337,0																		
	BW	333,0	333,0	289,0*	294,0 ^[2]	272,0*	278,0 ^[1]	250,0*	250,0*												
22	B	326,0	326,0																		
	BW	316,0	326,0 ^[2]	293,0	293,0	264,0*	277,0 ^[1]	244,0*	244,0*	224,0*	224,0*										
24	B	312,0	320,0 ^[2]																		
	BW	299,0	328,0 ^[2]	278,0	285,0 ^[2]	271,0	276,0 ^[1]	235,0*	239,0 ^[2]	217,0*	217,0*	198,0*	198,0*	165,0*	165,0*						
26	B	298,0	313,0 ^[2]																		
	BW	281,0	329,0 ^[2]	263,0	287,0 ^[2]	261,0	275,0 ^[1]	240,0	240,0	210,0*	213,0 ^[2]	191,0*	191,0*	177,0*	177,0*	145,0*	145,0*				
28	B	285,0	306,0 ^[2]																		
	BW	271,0	330,0 ^[2]	248,0	289,0 ^[2]	250,0	274,0 ^[1]	232,0	233,0 ^[2]	215,0	215,0	185,0*	188,0 ^[2]	172,0*	172,0*	156,0*	156,0*	143,0*	143,0*	116,0*	116,0*
30	B	268,0	300,0 ^[2]																		
	BW	256,0	332,0 ^[2]	235,0	291,0 ^[2]	239,0	273,0 ^[1]	223,0	234,0 ^[2]	207,0	207,0	190,0	190,0	166,0*	168,0 ^[2]	152,0*	152,0*	139,0*	139,0*	127,0*	127,0*
32	B		292,0 ^[2]																		
	BW		331,0 ^[2]	229,0	293,0 ^[2]	229,0	272,0 ^[1]	214,0	234,0 ^[2]	200,0	208,0 ^[2]	184,0	184,0	171,0	171,0	157,0	157,0	135,0*	135,0*	124,0*	124,0*
34	B		275,0 ^[2]																		
	BW		323,0 ^[2]	215,0	295,0 ^[2]	220,0	272,0 ^[1]	205,0	234,0 ^[2]	193,0	209,0 ^[2]	178,0	185,0 ^[2]	166,0	166,0	152,0	152,0	140,0	140,0	120,0*	120,0*
36	B		259,0 ^[2]																		
	BW		315,0 ^[2]	204,0	290,0 ^[2]	210,0	268,0 ^[1]	197,0	235,0 ^[2]	185,0	209,0 ^[2]	172,0	185,0 ^[2]	161,0	166,0 ^[2]	148,0	148,0	136,0	136,0	125,0	125,0
38	B		244,0 ^[4]																		
	BW		306,0 ^[2]		284,0 ^[2]	207,0	265,0 ^[1]	189,0	235,0 ^[2]	178,0	210,0 ^[2]	166,0	186,0 ^[2]	156,0	166,0 ^[2]	143,0	147,0 ^[2]	132,0	132,0	122,0	122,0
40	B		230,0 ^[3]																		
	BW		298,0 ^[2]		279,0 ^[2]	198,0	262,0 ^[1]	183,0	235,0 ^[2]	172,0	211,0 ^[2]	160,0	186,0 ^[2]	151,0	167,0 ^[2]	139,0	147,0 ^[2]	128,0	130,0 ^[2]	118,0	118,0
44	B		206,0 ^[7]																		
	BW		275,0 ^[5]		267,0 ^[2]		255,0 ^[1]	172,0	230,0 ^[2]	159,0	210,0 ^[2]	149,0	188,0 ^[2]	141,0	168,0 ^[2]	130,0	148,0 ^[2]	121,0	131,0 ^[2]	111,0	117,0 ^[2]
48	B		185,0 ^[11]																		
	BW		252,0 ^[11]		249,0 ^[2]		241,0 ^[2]	159,0	224,0 ^[2]	151,0	206,0 ^[2]	138,0	185,0 ^[2]	131,0	169,0 ^[2]	122,0	149,0 ^[2]	113,0	132,0 ^[2]	105,0	117,0 ^[2]
52	B																				
	BW				229,0 ^[6]		223,0 ^[3]		219,0 ^[2]	140,0	202,0 ^[2]	132,0	182,0 ^[2]	123,0	166,0 ^[2]	114,0	148,0 ^[2]	106,0	132,0 ^[2]	99,0	118,0 ^[2]
56	B																				
	BW				211,0 ^[7]		206,0 ^[6]		202,0 ^[3]		196,0 ^[2]	122,0	179,0 ^[2]	117,0	163,0 ^[2]	106,0	146,0 ^[2]	99,7	131,0 ^[2]	92,7	118,0 ^[2]
60	B																				
	BW				192,0 ^[7]		190,0 ^[7]		187,0 ^[5]		184,0 ^[3]	114,0	172,0 ^[2]	109,0	160,0 ^[2]	102,0	144,0 ^[2]	93,2	129,0 ^[2]	86,8	116,0 ^[2]
64	B																				
	BW				174,0 ^[10]		173,0 ^[7]		174,0 ^[7]		172,0 ^[5]		163,0 ^[4]	102,0	154,0 ^[3]	95,0	141,0 ^[2]	89,3	127,0 ^[2]	81,7	114,0 ^[2]
68	B																				
	BW				157,0 ^[10]		158,0 ^[10]		159,0 ^[7]		158,0 ^[5]		154,0 ^[5]		147,0 ^[4]	88,4	136,0 ^[2]	83,5	125,0 ^[2]	78,5	112,0 ^[2]
72	B																				
	BW				140,0 ^[10]		143,0 ^[10]		145,0 ^[7]		145,0 ^[6]		142,0 ^[6]		139,0 ^[5]	83,7	130,0 ^[4]	78,1	122,0 ^[3]	73,8	110,0 ^[3]
76	B																				
	BW						127,0 ^[10]		131,0 ^[10]		132,0 ^[7]		130,0 ^[6]		130,0 ^[6]		124,0 ^[5]	73,4	116,0 ^[4]	68,0	109,0 ^[3]
80	B																				
	BW								118,0 ^[10]		121,0 ^[10]		119,0 ^[7]		120,0 ^[7]		118,0 ^[6]		110,0 ^[5]	63,7	103,0 ^[4]
84	B																				
	BW								104,0 ^[8]		110,0 ^[10]		109,0 ^[10]		111,0 ^[7]		108,0 ^[6]		105,0 ^[6]	60,2	98,1 ^[5]
88	B																				
	BW								88,7 ^[5]		98,7 ^[10]		99,6 ^[10]		101,0 ^[7]		98,9 ^[6]		97,6 ^[6]		93,1 ^[6]
92	B																				
	BW								73,7 ^[5]		83,5 ^[8]		90,1 ^[10]		92,5 ^[11]		91,8 ^[11]		89,5 ^[7]		87,5 ^[6]
96	B																				
	BW								58,7 ^[5]		70,2 ^[8]		80,4 ^[9]		84,0 ^[11]		84,2 ^[11]		82,9 ^[11]		80,2 ^[7]
100	B																				
	BW								43,6 ^[8]		56,9 ^[8]		67,9 ^[9]		75,4 ^[11]		76,5 ^[11]		76,1 ^[11]		75,1 ^[10]
104	B																				
	BW										43,7 ^[8]		55,2 ^[9]		64,1 ^[9]		68,8 ^[11]		69,3 ^[11]		69,5 ^[11]
108	B																				
	BW												42,6 ^[9]		52,6 ^[9]		61,2 ^[11]		62,5 ^[11]		63,0 ^[11]
112	B																				
	BW												30,0 ^[9]		41,2 ^[9]		49,2 ^[9]		55,6 ^[11]		56,4 ^[11]
116	B																				
	BW														29,7 ^[9]		38,7 ^[9]		46,6 ^[9]		49,8 ^[11]
120	B																				
	BW																28,2 ^[9]		36,7 ^[9]		31,3 ^[5]
124	B																				
	BW																17,7 ^[9]		26,9 ^[9]		22,8 ^[5]
128	B																				
	BW																		17,1 ^[9]		14,4 ^[5]

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

PDW3B/PDW3BW

P 114 – 120




 m B BW	P 114 m																		P 120 m				
	W3 18 m		W3 24 m		W3 30 m		W3 36 m		W3 42 m		W3 48 m		W3 54 m		W3 60 m		W3 66 m		W3 18 m		W3 24 m		
	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	87°/85	WVmax	
16	309,0*	309,0*																		272,0*	272,0*		
18	294,0*	298,0 ^[2]	270,0*	270,0*	233,0*	233,0*														263,0*	265,0 ^[1]	241,0*	241,0*
20	279,0*	291,0 ^[2]	258,0*	261,0 ^[2]	247,0*	250,0 ^[1]	225,0*	225,0*												249,0*	259,0 ^[1]	230,0*	230,0*
22	281,0	284,0 ^[2]	260,0	260,0	239,0*	246,0 ^[1]	218,0*	221,0 ^[1]	200,0*	200,0*										250,0	253,0 ^[1]	219,0*	225,0 ^[2]
24	266,0	280,0 ^[2]	248,0	249,0 ^[2]	240,0	243,0 ^[1]	211,0*	217,0 ^[1]	194,0*	197,0 ^[1]	177,0*	177,0*	162,0*	162,0*						236,0	247,0 ^[1]	219,0	220,0 ^[1]
26	250,0	276,0 ^[2]	233,0	245,0 ^[2]	231,0	240,0 ^[1]	213,0	213,0	187,0*	193,0 ^[1]	171,0*	174,0 ^[1]	157,0*	158,0 ^[1]	143,0*	143,0*				223,0	240,0 ^[1]	207,0	215,0 ^[1]
28	236,0	272,0 ^[2]	221,0	242,0 ^[2]	221,0	237,0 ^[1]	205,0	209,0 ^[1]	190,0	190,0	165,0*	170,0 ^[1]	152,0*	154,0 ^[1]	138,0*	139,0 ^[1]	128,0*	128,0*	208,0	234,0 ^[1]	196,0	211,0 ^[1]	
30	226,0	267,0 ^[2]	208,0	238,0 ^[2]	212,0	233,0 ^[1]	197,0	205,0 ^[1]	183,0	186,0 ^[1]	169,0	169,0	148,0*	151,0 ^[1]	134,0*	135,0 ^[1]	124,0*	124,0*	202,0	228,0 ^[1]	184,0	206,0 ^[1]	
32		263,0 ^[2]	200,0	234,0 ^[2]	202,0	230,0 ^[1]	189,0	201,0 ^[1]	176,0	182,0 ^[1]	163,0	163,0	151,0	151,0	130,0*	130,0*	121,0*	121,0*		222,0 ^[1]	174,0	202,0 ^[1]	
34		263,0 ^[2]	191,0	230,0 ^[2]	194,0	227,0 ^[1]	181,0	197,0 ^[1]	170,0	178,0 ^[1]	158,0	160,0 ^[2]	147,0	147,0	135,0	135,0	117,0*	117,0*		216,0 ^[1]	170,0	197,0 ^[1]	
36		265,0 ^[2]	178,0	229,0 ^[2]	186,0	224,0 ^[1]	174,0	194,0 ^[2]	163,0	175,0 ^[2]	152,0	158,0 ^[2]	142,0	143,0 ^[2]	131,0	131,0	122,0	122,0		210,0 ^[1]	158,0	193,0 ^[1]	
38		266,0 ^[2]		232,0 ^[2]	182,0	220,0 ^[1]	167,0	191,0 ^[2]	156,0	172,0 ^[2]	146,0	156,0 ^[2]	137,0	142,0 ^[2]	127,0	128,0 ^[2]	118,0	118,0		205,0 ^[2]		188,0 ^[1]	
40		268,0 ^[2]		236,0 ^[2]	175,0	217,0 ^[1]	161,0	188,0 ^[2]	151,0	170,0 ^[2]	141,0	154,0 ^[2]	132,0	140,0 ^[2]	122,0	126,0 ^[2]	114,0	115,0 ^[2]		203,0 ^[2]		183,0 ^[1]	
44		270,0 ^[2]		243,0 ^[2]		217,0 ^[2]	152,0	190,0 ^[2]	140,0	166,0 ^[2]	131,0	150,0 ^[2]	123,0	136,0 ^[2]	114,0	123,0 ^[2]	107,0	112,0 ^[2]		199,0 ^[2]		175,0 ^[2]	
48		249,0 ^[3]		243,0 ^[2]		221,0 ^[2]	139,0	193,0 ^[2]	134,0	168,0 ^[2]	122,0	149,0 ^[2]	115,0	133,0 ^[2]	106,0	120,0 ^[2]	100,0	109,0 ^[2]		191,0 ^[2]		171,0 ^[2]	
52		228,0 ^[9]		224,0 ^[5]		216,0 ^[3]		196,0 ^[2]	123,0	171,0 ^[2]	117,0	150,0 ^[2]	107,0	133,0 ^[2]	99,5	117,0 ^[2]	93,9	106,0 ^[2]		181,0 ^[2]		164,0 ^[2]	
56		209,0 ^[9]		207,0 ^[9]		201,0 ^[5]		194,0 ^[3]		174,0 ^[2]	108,0	152,0 ^[2]	104,0	134,0 ^[2]	92,3	118,0 ^[2]	87,2	105,0 ^[2]		171,0 ^[2]		157,0 ^[2]	
60		189,0 ^[9]		191,0 ^[10]		186,0 ^[8]		182,0 ^[4]		170,0 ^[3]	99,5	153,0 ^[2]	96,4	136,0 ^[2]	89,1	119,0 ^[2]	81,6	106,0 ^[2]		160,0 ^[2]		149,0 ^[2]	
64		169,0 ^[9]		174,0 ^[10]		172,0 ^[10]		170,0 ^[7]		162,0 ^[5]		149,0 ^[3]	88,7	134,0 ^[2]	83,2	120,0 ^[2]	78,9	106,0 ^[2]		150,0 ^[2]		141,0 ^[2]	
68		150,0 ^[9]		157,0 ^[10]		157,0 ^[10]		157,0 ^[8]		155,0 ^[6]		143,0 ^[4]		131,0 ^[3]	77,5	117,0 ^[2]	74,2	107,0 ^[2]		140,0 ^[4]		134,0 ^[2]	
72				140,0 ^[10]		142,0 ^[10]		143,0 ^[8]		143,0 ^[6]		139,0 ^[4]		127,0 ^[4]	72,1	115,0 ^[3]	68,3	104,0 ^[3]				126,0 ^[2]	
76				124,0 ^[8]		128,0 ^[10]		131,0 ^[9]		132,0 ^[10]		131,0 ^[8]		123,0 ^[4]		111,0 ^[4]	63,7	102,0 ^[3]				118,0 ^[4]	
80				113,0 ^[8]		113,0 ^[10]		118,0 ^[10]		121,0 ^[10]		121,0 ^[10]		119,0 ^[2]		106,0 ^[3]		98,9 ^[4]				109,0 ^[8]	
84				102,0 ^[8]		101,0 ^[8]		105,0 ^[10]		110,0 ^[10]		111,0 ^[10]		111,0 ^[9]		105,0 ^[7]		95,8 ^[5]				99,1 ^[8]	
88				91,7 ^[8]		90,8 ^[8]		92,6 ^[8]		98,6 ^[10]		101,0 ^[10]		103,0 ^[11]		99,3 ^[8]		91,9 ^[6]				89,2 ^[8]	
92						81,1 ^[8]		83,7 ^[8]		87,5 ^[10]		91,5 ^[10]		94,1 ^[11]		93,7 ^[10]		90,1 ^[8]				79,2 ^[8]	
96						71,3 ^[8]		74,8 ^[8]		77,5 ^[8]		81,6 ^[10]		85,5 ^[11]		85,8 ^[10]		85,8 ^[10]					
100								65,9 ^[8]		69,4 ^[8]		71,0 ^[8]		76,9 ^[11]		77,9 ^[11]		80,0 ^[11]					
104								55,9 ^[4]		61,2 ^[8]		63,5 ^[8]		68,2 ^[11]		70,1 ^[11]		72,8 ^[11]					
108								49,5 ^[4]		53,1 ^[8]		56,0 ^[8]		59,9 ^[9]		62,3 ^[11]		65,7 ^[11]					
112								43,0 ^[4]				48,5 ^[8]		52,8 ^[9]		53,8 ^[9]		58,6 ^[11]					
116								36,6 ^[4]				39,7 ^[4]		45,8 ^[9]		47,3 ^[9]		51,4 ^[11]					
120												34,1 ^[4]		38,8 ^[9]		40,7 ^[9]		44,0 ^[9]					
124												28,5 ^[4]		31,5 ^[7]		34,1 ^[8]		37,8 ^[8]					
128												23,0 ^[4]		26,2 ^[7]		26,5 ^[7]		31,6 ^[9]					
132														20,9 ^[7]		21,5 ^[7]		25,5 ^[9]					
136														15,6 ^[7]		16,5 ^[7]							
140																11,5 ^[7]							

1) 12° 2) 17° 3) 22° 4) 27° 5) 32° 6) 37° 7) 42° 8) 47° 9) 52° 10) 57° 11) 62°

Hubhöhen


Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

PDW3B/PDW3BW




SL8F2


SL8 84 – 90



 m	SL8 84 m		
	F2 12 m	F2 15 m	F2 18 m
	10°	10°	10°
15	253		
16	248		
17	233	232	
18	253	219	218
19	253	206	207
20	249	249	196
21	236	236	207
22	225	224	203
24	204	203	195
26	186	186	186
28	170	170	172
30	156	157	158
32	144	145	146
34	134	134	136
36	124	124	126
38	115	116	117
40	108	108	110
44	94	94,3	96,2
48	82,5	83	84,7
52	71,8	72,7	74,6
56	62,6	63,4	65,4
60	54,8	55,6	57,4
64	48	48,7	50,5
68	42,2	42,8	44,5
72	37	37,6	39,2
76	32,4	32,9	34,4
80	28,4	28,9	30,2
84			26,6




 m	SL8 90 m		
	F2 12 m	F2 15 m	F2 18 m
	10°	10°	10°
16	240		
17	225	179	
18	253	211	
19	253	251	201
20	242	242	190
21	230	229	208
22	218	218	204
24	198	198	196
26	180	180	182
28	165	165	167
30	152	152	154
32	140	140	142
34	129	130	131
36	120	120	122
38	112	112	114
40	104	104	106
44	90,4	91	92,7
48	79,3	79,7	81,4
52	69,7	70	71,8
56	60,8	61,6	63,5
60	53	53,8	55,7
64	46,2	46,9	48,8
68	40,3	41	42,7
72	35,1	35,7	37,3
76	30,4	30,9	32,4
80	26,5	27	28,5
84	22,7	23,2	24,8
88		19,7	21
92			18,2
96			




SL8F2

SL8 102




 m	SL8 102 m		
	F2 12 m	F2 15 m	F2 18 m
	10°	10°	10°
17	253		
18	250		
19	240	231	
20	227	226	210
21	215	215	207
22	204	205	203
24	185	186	187
26	169	169	171
28	154	155	157
30	142	142	144
32	130	131	133
34	120	121	123
36	111	112	114
38	103	103	106
40	95,5	96	98,1
44	82,5	83	85,1
48	71,5	72,2	74,1
52	62,1	62,8	64,7
56	54,1	54,6	56,6
60	47,1	47,6	49,5
64	40,9	41,3	43,2
68	35,4	35,8	37,7
72	30,2	30,7	32,6
76	25,8	26,4	28,1
80	21,5	21,9	24
84	17,9	18,3	19,6
88	14,8	15,3	16,7
92	11,8	12,2	13,8
96	9,1	9,5	11
100			8,4



SL8F2




	SL8 108 m		
	F2 12 m	F2 15 m	F2 18 m
	10°	10°	10°
18	233		
19	229	212	
20	219	210	
21	208	207	193
22	197	199	192
24	179	181	181
26	163	165	165
28	149	151	151
30	136	138	139
32	125	127	128
34	115	117	118
36	106	108	109
38	98,2	100	101
40	90,9	92,9	93,8
44	78,1	80,1	81
48	67,4	69,3	70,1
52	58,2	60	60,9
56	50,1	51,9	52,9
60	43,2	44,9	45,8
64	37	38,7	39,6
68	31,6	33,2	34,1
72	26,7	28,3	29,1
76	22,4	23,9	24,7
80	18,5	19,9	20,7
84	15	16,4	17,1
88	11,8	13,1	13,9
92	8,9	10,2	10,9
96	6,2	7,5	8,2
100			5,7



S3441

SL8 108

	SL8 108 m
	F2 18 m
	10°
18	
19	
20	
21	193
22	192
24	181
26	165
28	151
30	139
32	128
34	118
36	109
38	101
40	93,8
44	81
48	70,1
52	60,9
56	52,9
60	45,8
64	39,6
68	34,1
72	29,1
76	24,7
80	20,7
84	17,1
88	13,9
92	10,9
96	8,2
100	5,7




S3441

SL8F2




	SL8 102	
	F2 27 m	F2 30 m
	10°	10°
17		
18		
19		
20		
21		
22		
24	140	
26	135	127
28	130	123
30	126	119
32	122	115
34	119	112
36	114	109
38	107	105
40	99,9	102
44	87	88,8
48	76,1	78
52	66,7	68,7
56	58,7	60,6
60	51,6	53,5
64	45,3	47,2
68	39,8	41,7
72	34,8	36,6
76	30,2	31,9
80	26,2	27,8
84	21,6	23,9
88	18,5	20
92	15,8	17,2
96	13,1	14,7
100	10,4	12
104	8	9,6
108	5,8	7,3
112		5,2



S3441

SL8 102

	SL8 102
	F2 36 m
	10°
17	
18	
19	
20	
21	
22	
24	
26	113
28	109
30	105
32	102
34	98,2
36	95,3
38	92,3
40	89,4
44	84,4
48	77,5
52	68,3
56	60,3
60	53,4
64	47,2
68	41,7
72	36,7
76	32,2
80	28,2
84	24,2
88	20,4
92	17,6
96	15,1
100	12,6
104	10,1
108	7,9
112	5,8




S3441

Hubhöhen

SL8F2

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема




SL10DF2B/BV

SL10 150




		SL10 150 m		
		F2 12 m 10°	F2 15 m 10°	F2 18 m 10°
20	B	114		
	BV	172		
22	B	112	114	
	BV	182	170	
24	B	99,2	101	103
	BV	181	169	159
26	B	87,5	89,5	91,3
	BV	179	168	158
28	B	77,3	79,3	81
	BV	177	167	157
30	B	68,3	70	72
	BV	175	165	155
32	B	60,1	61,9	63,7
	BV	174	164	154
34	B	52,6	54,5	56,1
	BV	173	163	153
36	B	46,1	47,7	49,5
	BV	171	161	151
38	B	40	41,6	43,4
	BV	169	160	150
40	B	34,4	36,1	37,7
	BV	168	158	148
42	B	24,6	26,1	27,8
	BV	163	153	144
44	B	16,2	17,7	19,3
	BV	157	148	140
46	B	10,4	12	13
	BV	152	143	135
48	B	146	137	128
	BV	159	148	139
50	B	139	133	125
	BV	154	143	134
52	B	128	126	120
	BV	150	139	130
54	B	116	117	114
	BV	145	135	126
56	B	106	107	108
	BV	141	131	123
58	B	96,6	98	99,3
	BV	136	127	119
60	B	88	89,2	90,7
	BV	130	123	115
62	B	73,2	74,1	75,5
	BV	114	113	109
64	B	60,7	61,8	63
	BV	98,1	99,1	100
66	B	50	50,8	52
	BV	84,7	85,3	86,6
68	B	40,7	41,4	42,7
	BV	73,1	73,8	75,2
70	B	32,6	33,3	34,4
	BV	62,8	63,8	65
72	B	25,4	26	26,9
	BV	50,9	54,2	56
74	B			20,5
	BV			47,8
76	B			
	BV			




S3441

		SL10 162 m		
		F2 12 m 10°	F2 15 m 10°	F2 18 m 10°
24	B			
	BV	156		
26	B			
	BV	155	146	138
28	B			
	BV	155	145	138
30	B			
	BV	154	145	137
32	B			
	BV	153	144	137
34	B			
	BV	152	143	136
36	B			
	BV	152	143	135
38	B			
	BV	151	142	135
40	B			
	BV	150	141	134
42	B			
	BV	149	140	133
44	B			
	BV	147	139	131
46	B			
	BV	146	137	128
48	B			
	BV	143	134	126
50	B			
	BV	140	131	123
52	B			
	BV	136	127	120
54	B			
	BV	133	124	117
56	B			
	BV	130	121	114
58	B			
	BV	127	119	112
60	B			
	BV	122	115	109
62	B			
	BV	106	106	104
64	B			
	BV	91	91,9	94
66	B			
	BV	77,7	78,8	81,3
68	B			
	BV	66,2	67,1	69,3
70	B			
	BV	56,1	56,8	59,3
72	B			
	BV	47,3	48,1	50,4
74	B			
	BV	39,6	40,3	42,3
76	B			
	BV		33,3	35,3
78	B			
	BV			




SL10DF2B/BV

SL10 162 – 168




		SL10 168 m		
		F2 12 m 10°	F2 15 m 10°	F2 18 m 10°
24	B			
	BV	140		
26	B			
	BV	139	132	118
28	B			
	BV	139	131	124
30	B			
	BV	138	131	123
32	B			
	BV	137	130	123
34	B			
	BV	136	129	122
36	B			
	BV	136	129	122
38	B			
	BV	135	128	121
40	B			
	BV	134	127	121
44	B			
	BV	133	126	119
48	B			
	BV	131	125	118
52	B			
	BV	130	123	116
56	B			
	BV	128	121	113
60	B			
	BV	125	118	111
64	B			
	BV	122	115	109
68	B			
	BV	119	112	106
72	B			
	BV	116	110	104
76	B			
	BV	113	107	102
80	B			
	BV	110	105	99,3
88	B			
	BV	102	99,6	94,8
96	B			
	BV	87,7	89,9	88,8
104	B			
	BV	75	77,2	78,2
112	B			
	BV	63,2	65,4	66,8
120	B			
	BV	53,2	55,4	56,6
128	B			
	BV	44,1	46,4	47,6
136	B			
	BV	33,3	37,7	39,5
144	B			
	BV	20,1	24,6	29,2
152	B			
	BV			18,5



S3441

		SL10 162 m		
		F2 27 m 10°	F2 30 m 10°	F2 33 m 10°
30	B			
	BV	114	107	
32	B			
	BV	113	106	98,7
34	B			
	BV	113	105	97,9
36	B			
	BV	112	104	97,1
38	B			
	BV	111	103	96,3
40	B			
	BV	110	103	95,4
44	B			
	BV	108	101	93,7
48	B			
	BV	107	99,3	92,1
52	B			
	BV	105	97,1	89,9
56	B			
	BV	102	93,7	86,4


		SL10 168 m		
		F2 18 m 10°	F2 21 m 10°	F2 24 m 10°
24	B			
	BV			
26	B			
	BV	118		
28	B			
	BV	124	117	
30	B			
	BV	123	116	110
32	B			
	BV	123	116	110
34	B			
	BV	122	115	109
36	B			
	BV	122	115	109
38	B			
	BV	121	114	108
40	B			
	BV	121	114	108
44	B			
	BV	119	112	106




S3441

SL10DF2B/BV

SL10 162



		SL10 162 m		
		F2 33 m 10°	F2 36 m 10°	F2 39 m 10°
30	B BV			
32	B BV	98,7	92,6	86,5
34	B BV	97,9	91,7	85,7
36	B BV	97,1	90,9	85
38	B BV	96,3	90,1	84,2
40	B BV	95,4	89,2	83,4
44	B BV	93,7	87,6	81,8
48	B BV	92,1	86	80,2
52	B BV	89,9	84	78,5
56	B BV	86,4	80,7	75,9
60	B BV	83,1	77,4	72,7
64	B BV	80	74,4	69,8
68	B BV	76,9	71,5	66,9
72	B BV	74	68,7	64,3
76	B BV	71,3	66	61,7
80	B BV	68,9	63,8	59,4
88	B BV	64,8	59,7	55,5
96	B BV	61,1	56,1	52
104	B BV	57,7	53	48,8
112	B BV	54,9	50,3	46,2
120	B BV	52,3	47,9	43,9
128	B BV	49,3	45,7	41,7
136	B BV	45,5	43,8	40
144	B BV	39	39	37,2
152	B BV	32,5	33,2	33,2
160	B BV	26,7	27,4	27,7




S3441

Hubhöhen

SL10DF2B/BV

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема






SL9 78 – 102 m						
	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	
11	386					11
12	351	338				12
13	409	310	298	288		13
14	378	365	353	341	330	14
15	351	340	328	318	307	15
16	326	317	306	297	287	16
17	305	296	286	278	269	17
18	286	278	268	261	252	18
19	269	261	253	245	238	19
20	253	246	238	232	224	20
21	239	233	225	219	212	21
22	226	220	213	207	201	22
24	204	198	191	186	181	24
26	184	179	173	169	163	26
28	168	163	158	153	148	28
30	153	149	144	140	135	30
32	141	136	132	128	123	32
34	129	126	121	117	113	34
36	119	116	111	108	104	36
38	110	107	102	99,4	95,2	38
40	102	98,9	94,6	91,5	87,8	40
44	86,2	84,9	81,1	78,2	74,6	44
48	73,5	72,2	69,7	67	63,4	48
52	63	61,7	59,4	57,4	53,9	52
56	54,2	52,9	50,5	49,1	45,9	56
60	46,8	45,3	42,9	41,5	38,8	60
64	40,5	38,9	36,4	35	32,6	64
68	35,1	33,4	30,8	29,3	27	68
72		28,6	25,9	24,3	22	72
76			21,6	20	17,5	76
80				16,1	13,6	80
84				12,7	10,1	84
88					7,1	88

Hubhöhen

SL9

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема




104 LR 11000

Hubhöhen

SL11DB/BV

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Symbolerklärung

Description of symbols • Explication des symboles • Legenda simboli
Descripción de los símbolos • Объяснение символов

	Max. Tragkraft Max. capacity Capacité max. Capacità max. Máx. capacidad de carga Макс. грузоподъемность
	Maximale Länge Hauptausleger Max. boom length Longueur maxi. de la fleche principale Massima lunghezza braccio principale Longitud maxima pluma principal Максимальная длина основной стрелы
	Maximale Länge Auslegersystem Max. boom system length Longueur maxi. du système de fleche Massima lunghezza sistema braccio Longitud maxima sistema de plumas Максимальная длина стреловой системы
	Gegengewicht Counterweight Contrepoids Contrappeso Contrapeso Противовес
	Zentralballast Central ballast Contrepoids central Zavorra centrale Contrapeso central Центральный балласт
	Breite Raupenfahrwerk Width crawler chassis Largeur du train de chenilles Larghezza carro cingolato Chasis sobre cadenas ancho Ширина гусеничного механизма перемещения
	Hubwerk Hoist gear Treuil de levage Argano Cabrestante Механизм подъема
	Geschwindigkeiten Working speeds Vitesses Velocità Velocidades Скорости
	Max. Seilzug Max. single line pull Effort au brin maxi. Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable Макс. тяговое усилие
	Seildurchmesser Rope diameter Diamètre Diametro Diámetro Диаметр
	Seillänge Rope length Longueur du câble Lunghezza fune Longitud cable Длина каната
	Drehgeschwindigkeiten Slewing speeds Vitesses d'orientation Velocità di rotazione Velocidades de giro Скорости вращения
	Fahrgeschwindigkeit Driving speed Vitesse de translation Velocità su strada Velocidad Скорость передвижения
	Traglast Load Forces de levage Portata Capacidad de carga Грузоподъемность
	Hakenflasche/Traglast Hookblock/Capacity Moufle à crochet/Capacité de charge Bozzello/Portata Pasteca/Capacidad de carga Крюковая подвеска/грузоподъемность
	Gewicht Weight Poids Peso Peso Собст. вес
	Stränge No. of lines Brins Tratti portanti Reenvios Запасовка
	Rollen No. of sheaves Poulies Pullegge Poleas Канатных блоков
	Ausladung Radius Portée Raggio di lavoro Radio de trabajo Вылет стрелы
	Hauptausleger SL/SL2/SL8/SL9/SL10/SL11 Main boom SL/SL2/SL8/SL9/SL10/SL11 Fleche principale SL/SL2/SL8/SL9/SL10/SL11 Braccio principale SL/SL2/SL8/SL9/SL10/SL11 Pluma principal SL/SL2/SL8/SL9/SL10/SL11 Основная стрела SL/SL2/SL8/SL9/SL10/SL11
	Hauptausleger S/S2 Main boom S/S2 Fleche principale S/S2 Braccio principale S/S2 Pluma principal S/S2 Основная стрела S/S2
	Derricksystem D Derrick system D Système derrick D Sistema Derrick D Sistema Derrick D Деррик-система D
	Hauptausleger P Main boom P Fleche principale P Braccio principale P Pluma principal P Основная стрела P
	Hauptausleger SL Main boom SL Fleche principale SL Braccio principale SL Pluma principal SL Основная стрела SL
	Feste Gitterspitze F2 Fixed lattice jib F2 Flechette a treillis fixe F2 Falcone tralicciato fisso F2 Plumin fijo de celosia F2 Неподвижный решетчатый удлинитель F2
	Ballastpalette B Counterweight frame B Palette de lest B Telaio per contrappeso B Bandeja de contrapeso B Основание противовеса B
	Schwebeballast V-frame® Suspended ballast V-frame® V-frame® de contrepoids suspendu Telaio a V per zavorra sospesa Bandeja de contrapeso V suspendida Подвесной балласт V-frame®
	Ballastwagen BW Counterweight trailer BW Remorque à contrepoids BW Carrello contrappeso BW Carro de contrapeso BW Балластная тележка BW
	Drehbühnenballastverlängerung Extension of slewing platform ballast Extension de lest de partie tournante Prolungamento zavorra piattaforma girevole Prolongación de contrapeso en superestructura Удлинение рамы балласта поворотной платформы

Anmerkungen

1.	Die Traglasttabellen sind berechnet nach EN 13000.
2.	Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von 9 m/s (33 km/h) und bezüglich der Last eine Windfläche von 1 m² pro Tonne Last und ein Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 berücksichtigt. Beim Heben von Lasten mit großer Windangriffsfläche und/oder hohen Windwiderstandsbeiwerten muss die in den Traglasttabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.
3.	Traglasten für Einsatz als Montagekran (entspricht Kraneinstufung nach ISO 4301-1, Krangruppe A1).
4.	Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
5.	Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist Teil der Last und ist daher von den Traglasten abzuziehen.
6.	Die Ausladungen sind von der Drehmitte aus gemessen.
7.	Die Aufstandsfläche muß eben und tragfähig sein.
8.	Traglaständerungen vorbehalten.
9.	Die Daten dieser Broschüre dienen zur allgemeinen Information. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme des Krans entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasttabellenbuch.
10.	Die Abbildungen enthalten auch Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Remarques

1.	Les tableaux des charges sont calculés selon EN 13000.
2.	Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3.	Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
4.	Les charges sont indiquées en tonnes.
5.	Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
6.	Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7.	Le sol doit être plat et résistant.
8.	Charges données sous réserve de modification.
9.	Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.
10.	Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Observaciones

1.	Las tablas de carga se calculan según EN 13000.
2.	En el cálculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad del viento mínima de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta al viento de 1 m² por tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento de la carga de 1,2. A la hora de elevar cargas con superficies grandes expuestas al viento y/o coeficientes altos de la resistencia al viento hay que reducir las velocidades máx. del viento indicadas en las tablas de cargas.
3.	Capacidades de carga para uso como grúa de montaje (de acuerdo con la clasificación de grúas conforme a la norma ISO 4301-1, grupo de grúas A1).
4.	Las capacidades de carga se indican en toneladas.
5.	El peso del gancho o de la pasteca está incluido en la carga y debe de ser restado de la capacidad de carga.
6.	Los radios de trabajo deben de ser medidos desde el centro.
7.	La superficie de apoyo ha de ser llana y firme.
8.	Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
9.	Los datos de este folleto sirven de información general y están sujetos a modificaciones. Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto funcionamiento de la grúa en el manual y el listado de tablas de carga.
10.	Las ilustraciones incluyen equipamiento adicional y especial, que no vienen de serie.

Remarks

1.	The load charts are calculated according to EN 13000.
2.	For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33 km/h) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3.	The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
4.	Lifting capacities are given in metric tons.
5.	The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
6.	Working radii are measured from the slewing centre.
7.	The subsoil must be even and of good bearing capacity.
8.	Subject to modification of lifting capacities.
9.	The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.
10.	The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Note

1.	Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000.
2.	Per il calcolo delle tabelle di portata bisogna considerare una velocità minima del vento di 9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta al vento di 1 m² per tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al vento di 1,2 sul carico. Durante il sollevamento del carico con superficie esposta al vento molto vasta e/o coefficienti di resistenza del vento molto alti, la velocità massima del vento indicata nelle tabelle di portata deve essere ridotta.
3.	Carichi massimi per l'impiego come gru da montaggi (corrisponde alla classificazione ISO 4301-1, gruppo A1).
4.	Le portate sono indicate in tonnellate.
5.	Il peso del gancio e/o del bozzello sono da considerarsi parte del carico, per cui sono da sottrarre dalle tabelle.
6.	I raggi di lavoro sono misurati dal centro ralla.
7.	La superficie adibita al montaggio deve essere piana e in grado di sopportare il carico.
8.	Con riserva di modifiche delle portate.
9.	I dati di questo prospetto sono utili come informazione generale. Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni per la messa in servizio della gru dal manuale di istruzioni per l'uso e dal manuale delle tabelle di carico.
10.	Le illustrazioni contengono anche accessori ed equipaggiamento speciale che non appartengono alle dotazioni di serie.

Замечания

1.	Таблицы грузоподъемности рассчитаны согласно EN 13000.
2.	При расчете таблиц грузоподъемности приняты минимальная скорость ветра 9 м/с (33 км/час), парусность (ветровая площадь) груза 1 кв. м на тонну поднимаемого груза и коэффициент воздушного сопротивления груза 1,2. При подъеме грузов с большей парусностью и/или с высоким коэффициентом воздушного сопротивления необходимо уменьшить указанное в таблицах грузоподъемности значение максимальной скорости ветра.
3.	При использовании в качестве монтажного крана таблицы грузоподъемности отвечают требованиям ИСО 4301-1, группа крана А1.
4.	Значения грузоподъемности даны в тоннах.
5.	Вес грузовой крюка и/или крюковой подвески является частью груза и поэтому должен быть вычтен из значения грузоподъемности.
6.	Вылет измерен от центра вращения.
7.	Изменения значений грузоподъемности возможны.
8.	Возможно изменение значений грузоподъемности.
9.	Данная брошюра предназначена для общего информирования. Все без исключения данные приведены без обязательств по их соблюдению. Инструкции по надлежащему вводу крана в эксплуатацию находятся в руководстве по эксплуатации и в таблицах грузоподъемности.
10.	На иллюстрациях изображены комплектующие узлы и специальное оборудование, не относящиеся к объему серийных поставок.

MyLiebherr

**Ihr einfacher Zugang in die digitale Liebherr-Servicewelt ist unser MyLiebherr-Portal.
Profitieren Sie sofort von umfangreichen Service- und Zusatzleistungen für Ihre Mobil- und Raupenkrane.**

Our MyLiebherr portal is the easy way for you to access Liebherr's digital service world.
Take advantage of extensive basic and additional services for your mobile and crawler cranes.

Avec notre portail MyLiebherr, accédez facilement à l'univers numérique du service de Liebherr.
Bénéficiez dès maintenant d'un service global et de prestations complémentaires pour vos grues mobiles et sur chenilles.

Il vostro accesso semplice al mondo dell'assistenza Liebherr digitale è il nostro portale MyLiebherr.
Approfittate subito dei numerosi servizi e prestazioni aggiuntive per le vostre gru mobili e cingolate.

Su acceso al universo de servicios de Liebherr digital es muy fácil con el portal MyLiebherr.
Disfrute de un servicio completo y de servicios adicionales para sus grúas móviles y sobre orugas.

Портал MyLiebherr – простой доступ к цифровому миру сервиса Liebherr. Пользуйтесь преимуществами широкого спектра сервисных и дополнительных услуг для мобильных и гусеничных подъемных кранов уже сейчас.



One portal, all services MyLiebherr



Planning

Crane Finder



Operations

Performance



Planning

Crane Planner 2.0



Operations

Documents



Maintenance

Spare Parts Catalogue



Planning

LICCON Work Planner



Training

Digital Crane Operator



Maintenance

Parts Shop

Änderungen vorbehalten • Subject to modification • Sous réserve de modifications • Con riserva di modifiche • Salvo modificaciones • Возможны изменения

Liebherr-Werk Ehingen GmbH • Postfach 1361 • 89582 Ehingen, Germany
Phone +49 73 91 5 02-0 • www.liebherr.com

MyLiebherr



Printed in Germany (6)
lwe-td-235-03-defisr11-2020